

## ■ ■ キヤノン・ケア・ギャランティ価格表 ■ ■

## ■ メリット

- ①機械の安定稼働に重点を置いた契約型保守サービスです。(無償保証期間は含みません)
- ②機械の定期点検を行い、摩耗部品の交換などを行い、故障を予防します。
- ③契約には、訪問料金、技術料金、部品代が含まれています。(特定部品の設定がある機種によっては部品代は有償となります)
- ④契約期間は、単年度の1年、または、自動更新契約による複数年契約を選択頂けます。
- ⑤自動更新契約による複数年契約を選択頂いた場合、更新時に標準価格の5%割引いたします。

## ■ お手続きの流れ

- ①契約はいつでも加入頂けます。(ただし機械が正常稼働していることが条件となります) 契約ご希望の場合には、担当セールスへお申込みください。
- ②契約手続き完了後、IDシールを指定先に送付いたします。機械に貼り付けてください。別便で請求書も送付いたします。
- ③故障が発生した際には、IDシールに記載の電話番号にお電話をお願いします。

## ■ 価格表

プロダクトCD	シリーズ	プロダクト名	補足	標準価格(年額・税別)	点検回数(年)	オンサイト契約価格 (保証期間中に訪問修理を希望する場合の 契約金額)(税別)
LBP961CI-01	レーザービームプリンター	LBP961CI 特定部品込み	特定部品込	135,000	0回/年	
LBP961CI-31	レーザービームプリンター	LBP961CI 特定部品別	特定部品別	87,000	0回/年	
LBP863CI-01	レーザービームプリンター	LBP863CI 特定部品込み	特定部品込	94,800	0回/年	
LBP863CI-31	レーザービームプリンター	LBP863CI 特定部品別	特定部品別	52,800	0回/年	
LBP862CI-01	レーザービームプリンター	LBP862CI 特定部品込み	特定部品込	89,400	0回/年	
LBP861CI-01	レーザービームプリンター	LBP861CI 特定部品込み	特定部品込	89,400	0回/年	
LBP862CI-31	レーザービームプリンター	LBP862CI 特定部品別	特定部品別	45,000	0回/年	
LBP861CI-31	レーザービームプリンター	LBP861CI 特定部品別	特定部品別	45,000	0回/年	
LBP853CI-01	レーザービームプリンター	LBP853CI 特定部品込み	特定部品込	94,800	1回/年	
LBP853CI-31	レーザービームプリンター	LBP853CI 特定部品別	特定部品別	52,800	1回/年	
LBP852CI-01	レーザービームプリンター	LBP852CI 特定部品込み	特定部品込	89,400	1回/年	
LBP851CI-01	レーザービームプリンター	LBP851CI 特定部品込み	特定部品込	89,400	1回/年	
LBP852CI-31	レーザービームプリンター	LBP852CI 特定部品別	特定部品別	45,000	1回/年	
LBP851CI-31	レーザービームプリンター	LBP851CI 特定部品別	特定部品別	45,000	1回/年	
LBP664C	レーザービームプリンター	LBP664C		42,000	1回/年	
LBP662C	レーザービームプリンター	LBP662C		42,000	1回/年	
LBP661C	レーザービームプリンター	LBP661C		27,600	1回/年	
LBP622C	レーザービームプリンター	LBP622C		27,600	1回/年	
LBP621C	レーザービームプリンター	LBP621C		27,600	1回/年	
LBP162	レーザービームプリンター	LBP162		15,000	0回/年	
LBP161	レーザービームプリンター	LBP161		15,000	0回/年	
LBP244	レーザービームプリンター	LBP244		18,000	0回/年	
LBP241	レーザービームプリンター	LBP241		18,000	0回/年	
LBP224	レーザービームプリンター	LBP224		15,000	0回/年	7,200
LBP221	レーザービームプリンター	LBP221		15,000	0回/年	7,200
LBP5910F-31	レーザービームプリンター	Satera LBP5910F 特定部品別		55,200	1回/年	
LBP5910-01	レーザービームプリンター	Satera LBP5910 特定部品込み	特定部品込み	89,400	1回/年	
LBP5910-31	レーザービームプリンター	Satera LBP5910 特定部品別		45,000	1回/年	
LBP611C	レーザービームプリンター	LBP611C		27,600	1回/年	
LBP612C	レーザービームプリンター	LBP612C		27,600	1回/年	
LBP651C	レーザービームプリンター	LBP651C		27,600	1回/年	
LBP652C	レーザービームプリンター	LBP652C		42,000	1回/年	
LBP654C	レーザービームプリンター	LBP654C		42,000	1回/年	
LBP7010C	レーザービームプリンター	Satera LBP7010C		18,000	0回/年	7,200
LBP722CI	レーザービームプリンター	LBP722CI		78,000	1回/年	
LBP712CI	レーザービームプリンター	LBP712CI		78,000	1回/年	
LBP841C-01	レーザービームプリンター	LBP841C 特定部品込み	特定部品込み	82,200	1回/年	
LBP841C-31	レーザービームプリンター	LBP841C 特定部品別	特定部品別	40,200	1回/年	
LBP842C-01	レーザービームプリンター	LBP842C 特定部品込み	特定部品込み	89,400	1回/年	
LBP842C-31	レーザービームプリンター	LBP842C 特定部品別	特定部品別	45,000	1回/年	
LBP843CI-01	レーザービームプリンター	LBP843CI 特定部品込み	特定部品込み	89,400	1回/年	
LBP843CI-31	レーザービームプリンター	LBP843CI 特定部品別	特定部品別	45,000	1回/年	
LBP9510C-01	レーザービームプリンター	Satera LBP9510C 特定部品込み	特定部品込み	89,400	1回/年	
LBP9510C-31	レーザービームプリンター	Satera LBP9510C 特定部品別	特定部品別	45,000	1回/年	
LBP9520C-01	レーザービームプリンター	Satera LBP9520C 特定部品込み	特定部品込み	89,400	1回/年	
LBP9520C-31	レーザービームプリンター	Satera LBP9520C 特定部品別	特定部品別	45,000	1回/年	
LBP251	レーザービームプリンター	LBP251		15,000	0回/年	7,200
LBP252	レーザービームプリンター	LBP252		15,000	0回/年	7,200
LBP312I	レーザービームプリンター	LBP312I		15,000	0回/年	
LBP351I	レーザービームプリンター	LBP351I		82,200	1回/年	
LBP352I	レーザービームプリンター	LBP352I		82,200	1回/年	
LBP322I	レーザービームプリンター	LBP322I		15,000	0回/年	
LBP321	レーザービームプリンター	LBP321		15,000	0回/年	
LBP362I	レーザービームプリンター	LBP362I		82,200	0回/年	
LBP361I	レーザービームプリンター	LBP361I		82,200	0回/年	
LBP453I	レーザービームプリンター	LBP453I		30,000	0回/年	
LBP452	レーザービームプリンター	LBP452		30,000	0回/年	
LBP451	レーザービームプリンター	LBP451		30,000	0回/年	
LBP451E	レーザービームプリンター	LBP451E		30,000	0回/年	
LBP411	レーザービームプリンター	LBP411		30,000	0回/年	
LBP441	レーザービームプリンター	LBP441		30,000	1回/年	
LBP441E	レーザービームプリンター	LBP441E		30,000	1回/年	
LBP442	レーザービームプリンター	LBP442		30,000	1回/年	
LBP443I	レーザービームプリンター	LBP443I		30,000	1回/年	
LBP6030	レーザービームプリンター	Satera LBP6030		13,200	0回/年	7,200
LBP6040	レーザービームプリンター	Satera LBP6040		13,200	0回/年	7,200
LBP6230	レーザービームプリンター	Satera LBP6230		15,000	0回/年	7,200
LBP6240	レーザービームプリンター	Satera LBP6240		15,000	0回/年	7,200
LBP6600	レーザービームプリンター	Satera LBP6600		15,000	0回/年	
LBP674C	レーザービームプリンター	LBP674C		42,000	0回/年	

プロダクトCD	シリーズ	プロダクト名	補足	標準価格(年額・税別)	点検回数(年)	オンライン契約価格 (保証期間中に訪問修理を希望する場合の 契約金額)(税別)
LBP672C	レーザービームプリンター	LBP672C		42,000	0回/年	
LBP671C	レーザービームプリンター	LBP671C		42,000	0回/年	
LBP8100	レーザービームプリンター	Satera LBP8100		25,800	1回/年	
LBP8710E	レーザービームプリンター	Satera LBP8710E		30,000	1回/年	
LBP8710	レーザービームプリンター	Satera LBP8710		30,000	1回/年	
LBP8720	レーザービームプリンター	Satera LBP8720		30,000	1回/年	
LBP8730I	レーザービームプリンター	Satera LBP8730I		30,000	1回/年	
MF7525F	複合機/コピー	MF7525F		34,200	1回/年	
MF7625F	複合機/コピー	MF7625F		46,800	1回/年	
MF7725F	複合機/コピー	MF7725F		46,800	0回/年	
MF745CDW	複合機/コピー	MF745CDW		25,200	0回/年	
MF743CDW	複合機/コピー	MF743CDW		25,200	0回/年	
MF741CDW	複合機/コピー	MF741CDW		25,200	0回/年	
MF755CDW	複合機/コピー	MF755CDW		45,000	0回/年	
MF753CDW	複合機/コピー	MF753CDW		45,000	0回/年	
MF751CDW	複合機/コピー	MF751CDW		45,000	0回/年	
MF654CDW	複合機/コピー	MF654CDW		25,200	0回/年	
MF652CDW	複合機/コピー	MF652CDW		25,200	0回/年	
MF644CDW	複合機/コピー	MF644CDW		25,200	0回/年	
MF642CDW	複合機/コピー	MF642CDW		25,200	0回/年	
MF632CDW	複合機/コピー	MF632CDW		25,200	0回/年	
MF634CDW	複合機/コピー	MF634CDW		25,200	0回/年	
MF731CDW	複合機/コピー	MF731CDW		25,200	0回/年	
MF733CDW	複合機/コピー	MF733CDW		25,200	0回/年	
MF735CDW	複合機/コピー	MF735CDW		25,200	0回/年	
MF232W	複合機/コピー	Satera MF232W		13,200	0回/年	6,600
MF236N	複合機/コピー	Satera MF236N		13,200	0回/年	6,600
MF242DW	複合機/コピー	Satera MF242DW		13,200	0回/年	6,600
MF244DW	複合機/コピー	Satera MF244DW		13,200	0回/年	6,600
MF245DW	複合機/コピー	Satera MF245DW		13,200	0回/年	6,600
MF249DW	複合機/コピー	Satera MF249DW		13,200	0回/年	6,600
MF269DW	複合機/コピー	Satera MF269DW		13,200	0回/年	6,600
MF266DN	複合機/コピー	Satera MF266DN		13,200	0回/年	
MF265DW	複合機/コピー	Satera MF265DW		13,200	0回/年	
MF264DW	複合機/コピー	Satera MF264DW		13,200	0回/年	
MF262DW	複合機/コピー	Satera MF262DW		13,200	0回/年	
MF269DWIN	複合機/コピー	Satera MF269DWIN		18,600	0回/年	
MF266DWIN	複合機/コピー	Satera MF266DWIN		18,600	0回/年	
MF265DWIN	複合機/コピー	Satera MF265DWIN		18,600	0回/年	
MF417DW	複合機/コピー	Satera MF417DW		19,200	0回/年	
MF511DW	複合機/コピー	Satera MF511DW		19,200	0回/年	
MF521DW	複合機/コピー	Satera MF521DW		19,200	0回/年	
MF541DW	複合機/コピー	Satera MF541DW		19,200	0回/年	
MF551DW	複合機/コピー	Satera MF551DW		19,200	0回/年	
MF467DW	複合機/コピー	Satera MF467DW		21,600	0回/年	
MF457DW	複合機/コピー	Satera MF457DW		19,200	0回/年	
MF447DW	複合機/コピー	Satera MF447DW		19,200	0回/年	
IPF610PLUS-33	大判プリンター	IPF610PLUSヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	38,400	1回/年	
IPF6400SE-33	大判プリンター	IPF6400SEヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	38,400	1回/年	
IPF6400S-33	大判プリンター	IPF6400Sヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	46,800	1回/年	
IPF670MFP-33	大判プリンター	IPF670MFPヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	82,200	1回/年	
IPF770MFP-33	大判プリンター	IPF770MFPヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	87,600	1回/年	
IPF670MFP2-33	大判プリンター	IPF670MFP2ヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	82,200	1回/年	
IPF770MFP2-33	大判プリンター	IPF770MFP2ヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	87,600	1回/年	
IPF670-33	大判プリンター	IPF670ヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	38,400	1回/年	
IPF680-33	大判プリンター	IPF680ヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	38,400	1回/年	
IPF685-33	大判プリンター	IPF685ヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	42,000	1回/年	
IPF770-33	大判プリンター	IPF770ヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	42,000	1回/年	
IPF780-33	大判プリンター	IPF780ヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	42,000	1回/年	
IPF785-33	大判プリンター	IPF785ヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	48,000	1回/年	
PRO6600	大判プリンター	PRO-6600	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	160,200	0回/年	
GP6600S	大判プリンター	GP-6600S	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	160,200	0回/年	
PRO4600	大判プリンター	PRO-4600	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	60,000	0回/年	
GP4600S	大判プリンター	GP-4600S	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	60,000	0回/年	
PRO2600	大判プリンター	PRO-2600	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	46,800	0回/年	
GP2600S	大判プリンター	GP-2600S	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	46,800	0回/年	
PRO2000-33	大判プリンター	PRO-2000ヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	46,800	1回/年	
PRO2100-33	大判プリンター	PRO-2100ヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	46,800	1回/年	
PRO4000-33	大判プリンター	PRO-4000ヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	60,000	1回/年	
PRO4100-33	大判プリンター	PRO-4100ヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	60,000	1回/年	
PRO6000-33	大判プリンター	PRO-6000ヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	160,200	1回/年	
PRO6100-33	大判プリンター	PRO-6100ヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	160,200	1回/年	
PRO4000S-33	大判プリンター	PRO-4000Sヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	60,000	1回/年	
PRO4100S-33	大判プリンター	PRO-4100Sヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	60,000	1回/年	
PRO6000S-33	大判プリンター	PRO-6000Sヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	160,200	1回/年	
PRO6100S-33	大判プリンター	PRO-6100Sヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	160,200	1回/年	
TM200MFP-33	大判プリンター	TM-200MFPヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	82,200	1回/年	
TM200-33	大判プリンター	TM-200ヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	38,400	1回/年	
TM205-33	大判プリンター	TM-205ヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	38,400	1回/年	
TM240-33	大判プリンター	TM-240ヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	38,400	0回/年	
TM250-33	大判プリンター	TM-250ヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	38,400	0回/年	
TM255-33	大判プリンター	TM-255ヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	38,400	0回/年	
TM300MFP-33	大判プリンター	TM-300MFPヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	87,600	1回/年	
TM300-33	大判プリンター	TM-300ヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	42,000	1回/年	
TM305-33	大判プリンター	TM-305ヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	42,000	1回/年	
TM340-33	大判プリンター	TM-340ヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	42,000	0回/年	
TM350-33	大判プリンター	TM-350ヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	42,000	0回/年	
TM355-33	大判プリンター	TM-355ヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	42,000	0回/年	
TX2000-33	大判プリンター	TX-2000ヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	57,600	1回/年	
TX2000MFP-33	大判プリンター	TX-2000MFPヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	117,600	1回/年	
TX3000-33	大判プリンター	TX-3000ヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	74,400	1回/年	
TX3000MFP-33	大判プリンター	TX-3000MFPヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	139,200	1回/年	
TX4000-33	大判プリンター	TX-4000ヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	81,600	1回/年	
TX4000MFP-33	大判プリンター	TX-4000MFPヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	146,400	1回/年	
TX4100-33	大判プリンター	TX-4100ヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	81,600	1回/年	
TX3100-33	大判プリンター	TX-3100ヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	74,400	1回/年	
TX2100-33	大判プリンター	TX-2100ヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	57,600	1回/年	
TX4100MFP-33	大判プリンター	TX-4100MFPヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	146,000	1回/年	
TX3100MFP-33	大判プリンター	TX-3100MFPヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	139,200	1回/年	

プロダクトCD	シリーズ	プロダクト名	補足	標準価格(年額・税別)	点検回数(年)	オンサイト契約価格 (保証期間中に訪問修理を希望する場合の 契約金額)(税別)
TX2100MFP-33	大判プリンター	TX-2100MFPヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	117,600	1回/年	
TZ3000MFP-33	大判プリンター	TZ-3000MFPヘッド別	プリントヘッドはCCG料金に含まれません	240,000	1回/年	
DPC995	ファミリコピー/ミニコピー	ミニコピー DPC995		19,200	0回/年	
CFL1000	オフィス向けファクス	キヤノファクス L1000		36,000	1回/年	
CFL250	オフィス向けファクス	キヤノファクス L250		12,600	0回/年	
CFL410	オフィス向けファクス	キヤノファクス L410		12,600	0回/年	
DRM1060II	ドキュメントスキャナー	DR-M1060II		60,000	1回/年	
DRM1060	ドキュメントスキャナー	DR-M1060		60,000	1回/年	
DRM140II	ドキュメントスキャナー	DR-M140II		26,400	0回/年	13,200
DRM140	ドキュメントスキャナー	DR-M140		26,400	0回/年	13,200
DRM160-2	ドキュメントスキャナー	DR-M160II		27,000	0回/年	
DR-M260	ドキュメントスキャナー	DR-M260		27,000	0回/年	
DRC225-2	ドキュメントスキャナー	DR-C225II		15,000	0回/年	7,200
DRC225W2	ドキュメントスキャナー	DR-C225WII		15,000	0回/年	7,200
DRC230	ドキュメントスキャナー	DR-C230		15,000	0回/年	7,200
DRC240	ドキュメントスキャナー	DR-C240		15,000	0回/年	7,200
DRS250N	ドキュメントスキャナー	DR-S250N		15,000	0回/年	7,200
SF400II	ドキュメントスキャナー	ScanFront400II		31,200	0回/年	
CXM1700	カードプリンター	CX-M1700		58,800	0回/年	
CXM1720	カードプリンター	CX-M1720		58,800	0回/年	
PREAGT50	ハンディターミナル	Prea GT-50	センドバック修理	19,920	0回/年	
PREAGT50P	ハンディターミナル	Prea GT-50P	センドバック修理	26,400	0回/年	
PREAGT50WW	ハンディターミナル	Prea GT-50WW	センドバック修理	19,920	0回/年	

【レーザービームプリンター 特定部品一覧】

対象製品 (機種)	特定部品名	備考
LBP961Ci	定着器ユニット	約420,000ページ (A4、片面印刷時)
LBP863Ci/LBP862C/LBP861C	定着器ユニット	約150,000ページ(A4横送り、片面印刷時)
LBP853Ci/LBP852C/LBP851C	定着器ユニット	
LBP843Ci/LBP842C/LBP841C	ITBユニット	
LBP9520C/LBP9510C	ITBユニット	
LBP5910	2次転写外ローラ	
LBP722Ci/MF832Cdw	定着器ユニット	約225,000ページ (A4横送り、片面印刷時)
LBP362i/LBP361i	定着器ユニット	

・CCG契約は、お客様が申し込まれた内容が契約に必要な条件を満たしていることをキヤノンマーケティングジャパンが確認した時点で成立するものとします。・以下の事由による機器の故障または損傷については、CCG契約に基づく保守サービスの対象外とします。取扱上のはなはだしい不注意、誤用/キヤノンマーケティングジャパンおよびサービス実施店以外の者が機器に加えた改造、修理、分解/火災、天災地変その他キヤノンマーケティングジャパンおよびサービス実施店の責によらざる事由/キヤノンマーケティングジャパン指定以外の部品、付属品、消耗品の使用/電氣的ノイズ、公衆回線障害、その他外的要因/キヤノンマーケティングジャパンおよびサービス実施店は、保守サービス実施時における機器の使用停止により生じた損害、機器の使用または故障により生じた損害については、責任を負わないものとします。・契約料金に対する消費税額はお客様のご負担となります。・機器の設置場所がキヤノンマーケティングジャパンまたはサービス実施店から30kmまたは法定速度走行のサービスカーもしくは既存の交通機関(船舶及び航空機は除きます)を利用して1時間の範囲を超える場合は、別途料金をキヤノンマーケティングジャパンまたはサービス実施店が請求いたします。・対象製品の設置場所関係なく、船舶航空機を使用する場合の移動費用実費、宿泊が伴う場合の宿泊費実費分もキヤノンマーケティングジャパンまたはサービス実施店が請求いたします。・定期点検はキヤノンマーケティングジャパンが定める時期に行うこととします。なお、定期点検時以外に修理を行う際に定期点検も併せて行えるものとします。・製造打ち切り後、補修用性能部品の最低保有期間を経過した機器については契約の対象から除外します。・サービス実施店はキヤノンマーケティングジャパンが決定します。

作成者：キヤノンマーケティングジャパン株式会社