

EF PRIME 仕様一覧

		CN-E14mm T3.1 L F	CN-E20mm T1.5 L F	CN-E24mm T1.5 L F	CN-E35mm T1.5 L F	CN-E50mm T1.3 L F	CN-E85mm T1.3 L F	CN-E135mm T2.2 L F
マウント		EFマウント						
焦点距離		14 mm	20 mm	24 mm	35 mm	50 mm	85 mm	135 mm
最大口径比 (Tナンバー)		1:3.1	1:1.5	1:1.5	1:1.5	1:1.3	1:1.3	1:2.2
絞り羽根枚数		11 枚						
画角	アスペクト比 1.5 : 1 画面寸法 36.0 x 24.0mm	104.3° x 81.2°	84.0° x 61.9°	73.7° x 53.1°	54.4° x 37.8°	39.6° x 27.0°	23.9° x 16.1°	15.2° x 10.2°
	アスペクト比 1.78 : 1 画面寸法 24.6 x 13.8mm	82.6° x 52.5°	63.2° x 38.1°	54.3° x 32.1°	38.7° x 22.3°	27.6° x 15.7°	16.5° x 9.3°	10.4° x 5.9°
最至近撮影距離		0.2 m / 8"	0.3 m / 12"	0.3 m / 12"	0.3 m / 12"	0.45 m / 18"	0.95 m / 3'2"	1 m / 3'3"
最近接時の 撮影範囲	アスペクト比 1.5 : 1 画面寸法 36.0 x 24.0mm	24.8 x 16.5 cm	33.8 x 22.5 cm	28.8 x 19.2 cm	20.1 x 13.4 cm	24.9 x 16.6 cm	34.3 x 22.9 cm	21.1 x 14.1 cm
	アスペクト比 1.78 : 1 画面寸法 24.6 x 13.8mm	16.9 x 9.5 cm	23.1 x 13.0 cm	19.7 x 11.0 cm	13.7 x 7.7 cm	17.0 x 9.5 cm	23.4 x 13.1 cm	14.4 x 8.1 cm
前玉径		Φ114 mm						
イメージサークル		Φ43.3 mm						
外形寸法 (横 x 縦 x 長さ)		約 118.4 x 118.4 x 94.0 mm	約 118.4 x 118.4 x 101.5 mm	約 118.4 x 118.4 x 101.5 mm	約 118.4 x 118.4 x 101.5 mm	約 118.4 x 118.4 x 101.5 mm	約 118.4 x 118.4 x 101.5mm	約 118.4 x 118.4 x 115.6 mm
質量		約 1.2 kg	約 1.2 kg	約 1.2 kg	約 1.1 kg	約 1.1 kg	約 1.3 kg	約 1.4 kg

Sumire Prime 仕様一覧

		CN-E14mm T3.1 FP X	CN-E20mm T1.5 FP X	CN-E24mm T1.5 FP X	CN-E35mm T1.5 FP X	CN-E50mm T1.3 FP X	CN-E85mm T1.3 FP X	CN-E135mm T2.2 FP X
マウント		PLマウント						
焦点距離		14 mm	20 mm	24 mm	35 mm	50 mm	85 mm	135 mm
最大口径比 (Tナンバー)		1:3.1	1:1.5	1:1.5	1:1.5	1:1.3	1:1.3	1:2.2
絞り羽根枚数		11 枚						
画角	アスペクト比 1.5 : 1 画面寸法 36.0 x 24.0mm	104.3° x 81.2°	84.0° x 61.9°	73.7° x 53.1°	54.4° x 37.8°	39.6° x 27.0°	23.9° x 16.1°	15.2° x 10.2°
	アスペクト比 1.78 : 1 画面寸法 24.6 x 13.8mm	82.6° x 52.5°	63.2° x 38.1°	54.3° x 32.1°	38.7° x 22.3°	27.6° x 15.7°	16.5° x 9.3°	10.4° x 5.9°
最至近撮影距離		0.2 m / 8"	0.3 m / 12"	0.3 m / 12"	0.3 m / 12"	0.45 m / 18"	0.95 m / 3'2"	1 m / 3'3"
最近接時の 撮影範囲	アスペクト比 1.5 : 1 画面寸法 36.0 x 24.0mm	25.2 x 16.8 cm	33.8 x 22.5 cm	28.8 x 19.2 cm	20.1 x 13.5 cm	25.0 x 16.7 cm	34.4 x 22.9 cm	21.1 x 14.1 cm
	アスペクト比 1.78 : 1 画面寸法 24.6 x 13.8mm	17.2 x 9.7 cm	23.1 x 13.0 cm	19.7 x 11.0 cm	13.8 x 7.7 cm	17.1 x 9.6 cm	23.5 x 13.2 cm	14.4 x 8.1 cm
前玉径		Φ114 mm						
イメージサークル		Φ43.3 mm						
外形寸法 (横 x 縦 x 長さ)		約 118.4 x 118.4 x 86.0 mm	約 118.4 x 118.4 x 93.5 mm	約 118.4 x 118.4 x 93.5 mm	約 118.4 x 118.4 x 93.5 mm	約 118.4 x 118.4 x 93.5 mm	約 118.4 x 118.4 x 93.5 mm	約 118.4 x 118.4 x 107.6mm
質量		約 1.2 kg	約 1.2 kg	約 1.2 kg	約 1.1 kg	約 1.1 kg	約 1.3 kg	約 1.4 kg

RF PRIME 仕様一覧

		CN-R14mm T3.1 L F	CN-R20mm T1.5 L F	CN-R24mm T1.5 L F	CN-R35mm T1.5 L F	CN-R50mm T1.3 L F	CN-R85mm T1.3 L F	CN-R135mm T2.2 L F
マウント		RFマウント						
焦点距離		14 mm	20 mm	24 mm	35 mm	50 mm	85 mm	135 mm
最大口径比 (Tナンバー)		1:3.1	1:1.5	1:1.5	1:1.5	1:1.3	1:1.3	1:2.2
絞り羽根枚数		11 枚						
画角	アスペクト比 1.5 : 1 画面寸法 36.0 x 24.0mm	104.3° x 81.2°	84.0° x 61.9°	73.7° x 53.1°	54.4° x 37.8°	39.6° x 27.0°	23.9° x 16.1°	15.2° x 10.2°
	アスペクト比 1.78 : 1 画面寸法 24.6 x 13.8mm	82.6° x 52.5°	63.2° x 38.1°	54.3° x 32.1°	38.7° x 22.3°	27.6° x 15.7°	16.5° x 9.3°	10.4° x 5.9°
最至近撮影距離		0.2 m / 8"	0.3 m / 12"	0.3 m / 12"	0.3 m / 12"	0.45 m / 18"	0.95 m / 3'2"	1 m / 3'4"
最近接時の 撮影範囲	アスペクト比 1.5 : 1 画面寸法 36.0 x 24.0mm	24.8 x 16.5 cm	33.8 x 22.5 cm	28.8 x 19.2 cm	20.1 x 13.4 cm	24.9 x 16.6 cm	34.3 x 22.9 cm	21.1 x 14.1 cm
	アスペクト比 1.78 : 1 画面寸法 24.6 x 13.8mm	16.9 x 9.5 cm	23.1 x 13.0 cm	19.7 x 11.0 cm	13.7 x 7.7 cm	17.0 x 9.5 cm	23.4 x 13.1 cm	14.4 x 8.1 cm
前玉径		Φ114 mm						
イメージサークル		Φ43.3 mm						
外形寸法 (横 x 縦 x 長さ)		約 118.4 x 118.4 x 118.0 mm	約 118.4 x 118.4 x 125.5 mm	約 118.4 x 118.4 x 125.5 mm	約 118.4 x 118.4 x 125.5 mm	約 118.4 x 118.4 x 125.5 mm	約 118.4 x 118.4 x 125.5 mm	約 118.4 x 118.4 x 139.6 mm
質量		約 1.3 kg	約 1.4 kg	約 1.3 kg	約 1.3 kg	約 1.2 kg	約 1.5 kg	約 1.5 kg