

**薄型軽量・A6版サーマル式モバイルプリンター。
場所を選ばない印刷で業務の効率化を支援。**



スマートデバイスへの対応

Windows®、Android※、iOS※に対応し、各スマートデバイスからBluetooth®接続での印刷が可能です。スマートデバイスで業務処理をした後、スムーズに印刷することができます。（Windows®はUSB接続での有線接続も可能）

※Android、iOSの対応は、SDKによりアプリケーション開発が必要です。

小型軽量ボディの実現

本体は、幅130mm・奥行き205mm・厚さ18.5mm※と、重さ約490g※で、カバンの中に収納し、持ち運びやすい薄型の小型・軽量ボディを実現しています。

※バッテリーカバーを突起物として扱わない場合は、幅130mm・奥行き205mm・厚さ19.9mm。490gにはバッテリー、感熱紙50枚含まれます。

A6サイズの感熱紙に対応

A6カット紙に対応。金融機関における受取書・担当者控え・預かり証・お届け票や、メンテナンス業における領収書・納品書・サービス報告書・完了報告書などを、外出先で印刷することが可能です。

モバイルシーンを考慮した使いやすさ

サーマル方式のためインク交換が不要です。予備のバッテリーを使用することで外出先での長時間の稼働が可能のほか、用紙カバーを閉じた状態での用紙残量の確認や、1枚単位での用紙補充ができ、モバイル利用でのユーザビリティに優れた製品です。

■ 主な仕様

機種名	モバイルプリンター BP-F600	
印刷方式	ラインサーマルヘッドによるダイレクトサーマル印刷方式	
印字解像度	300dpi×300dpi	
印刷領域	A6カット紙 97.5×140.6mm (複写紙 : 93×137mm)	
電源	リチウムイオンバッテリー (1150mAh)	
外形寸法(W×D×H)	130×205×18.5mm ^{※1}	
温度条件 (動作時)	0~40℃	
湿度条件 (動作時)	10~80%	
インターフェース	Bluetooth [®] ^{※2} USB ^{※3}	Ver.2.1 + EDR Class2 SPP (シリアルポートプロファイル) 、iAP2 Full Speed 準拠 (マイクロBタイプ、ペリフェラル)
用紙サイズ(W×H)	A6(105mm×148mm)	
最大積載枚数	50枚	
印刷速度	約18秒/枚 または 8mm/秒 ^{※4}	
満充電からの印刷可能枚数	連続印字約50枚 (印字率8%) ^{※4}	
装置寿命	5年 または 印字約40,000枚	
プリンタ制御コマンド	ラストグラフィック (イメージ)	
対応OS ^{※5} ※6※7※8※11※12	Microsoft [®] Windows [®] 8.1/10/11、Android5.0以降、iOS9 以降	
同梱品	ACアダプター、電源コード、USBケーブル (micro 1.0m)、USB充電ケーブル (A-ACアダプター 1.0m)、 ユーザズガイド、バッテリーパック BA-30	
消耗品	バッテリーパック BA-30、感熱紙 KS-A6011、感熱紙 (高保存タイプ) KS-A6021、切取用紙 (ミシン目入り) KS-A6031、複写用紙 KS-A6041 ^{※9} ※10	
無償保証期間	1年間 (センドバック)	

※1 バッテリーカバーを突起物として扱わない場合は、幅130mm・奥行き205mm・厚さ19.9mm。

※2 Bluetoothはその権利者が所有している商標であり、キヤノン電子株式会社はライセンスに基づき使用しています。

※3 USB接続はWindowsのみ対応です。

※4 25℃環境下において、満充電状態の新品充電電池でUSBから所定の印字率で連続印刷した場合。

※5 Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

※6 Android は Google Inc.の商標です。

※7 iOSは、米国およびその他の国におけるCisco社の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

※8 Android、iOSの対応は、SDKによりアプリケーション開発が必要です。

※9 切取用紙、複写用紙は発売予定です。

※10 消耗品はキヤノン純正品のご使用をお薦めします。

※11 Windows10/11 Sモードには対応していません。

※12 ARM版Windowsには、専用Windowsドライバーは対応していません。

※ 記載された仕様は、改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。




薄型の軽量ボディを実現。カバンの中にスッキリ収納。



各種スマートデバイスに対応。外出先でワイヤレス印刷。



外出前の用紙補充でお客様先での用紙切れ・補充作業を回避。
外出先でのバッテリー交換にも対応。(別途購入が必要です)



A6サイズの感熱カット紙に対応。外出先で得た情報を帳票に反映し、その場できれいに印刷。(上の帳票はサンプルです)

(カタログ記載について) ●カタログに使用した画面及び帳票サンプルは、一部ハメコ合成です。カタログで使用した一部の写真はイメージで、実際と異なる場合があります。 ●このカタログは、2022年3月現在のものです。改良のため、予告なく外観・仕様・その他記載内容を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

モバイルプリンター BP-F600ホームページ

canon.jp/bp-f600

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 エッジデバイスソリューション企画部

Canon キヤノン電子株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南 2-16-6 CANON STOWER

●お求めは信用のある当社で

2023年3月現在