

製品価格一覧表

■機械本体価格

名称	商品コード	価格	合計	備考
iR-ADV C9280 PRO (200V)	5771B001	3,350,000 円	3,800,000 円	カラー 70 枚、モノクロ 80枚のカラー複合機(200V 15A)。立面前操作部、LIPS LX プリンター機能、Send機能(PDF(高圧縮、Web 表示に最適化したPDF、PDF/A-1b)/XPS(高圧縮)/JPEG/TIFF、暗号化、機器署名PDF/XPS)、Advanced ボックス機能、暗号化セキュアプリントが標準装備。マルチカラーイメージリーダーユニット・F1の装着が必要です。トナー(C,M,Y,Bk 各1本)が同梱されています。
	マルチカラーイメージリーダーユニット・F1 5780B001	450,000 円		iR-ADV C9280 PRO/C9270 PRO 用に装着するイメージリーダーユニット。両面同時読込に対応しています。
iR-ADV C9280 PRO (100V) ※15A×2:電源コード2本、合計24A以内	5771B009	3,350,000 円	3,800,000 円	カラー 70 枚、モノクロ 80 枚のカラー複合機。立面前操作部、LIPS LX プリンター機能、Send機能(PDF(高圧縮、Web 表示に最適化したPDF、PDF/A-1b)/XPS(高圧縮)/JPEG/TIFF、暗号化、機器署名PDF/XPS)、Advanced ボックス機能、暗号化セキュアプリントが標準装備。マルチカラーイメージリーダーユニット・F1の装着が必要です。トナー(C,M,Y,Bk 各1本)が同梱されています。
	マルチカラーイメージリーダーユニット・F1 5780B001	450,000 円		iR-ADV C9280 PRO/C9270 PRO 用に装着するイメージリーダーユニット。両面同時読込に対応しています。
iR-ADV C9270 PRO (100V) ※15A×2:電源コード2本、合計20A以内	5772B001	3,050,000 円	3,500,000 円	カラー 60枚、モノクロ 70枚のカラー複合機。立面前操作部、LIPS LX プリンター機能、Send機能(PDF(高圧縮、Web 表示に最適化したPDF、PDF/A-1b)/XPS(高圧縮)/JPEG/TIFF、暗号化、機器署名PDF/XPS)、Advanced ボックス機能、暗号化セキュアプリントが標準装備。マルチカラーイメージリーダーユニット・F1の装着が必要です。トナー(C,M,Y,Bk各1本)が同梱されています。
	マルチカラーイメージリーダーユニット・F1 5780B001	450,000 円		iR-ADV C9280 PRO/C9270 PRO 用に装着するイメージリーダーユニット。両面同時読込に対応しています。

※感光体などの消耗品は本体価格に含まれておりません。別途保守サービス契約が必要です。詳細については担当セールスにお問い合わせください。

■搬入設置料

機種	搬入手配料金	設置料金	合計	備考
iR-ADV C9280 PRO(200V)	25,000 円	22,500 円	47,500 円	記載の料金は新規搬入・設置設定作業における標準的な価格です。特殊作業(階段作業、クレーン使用等)、移動搬出・搬入作業等は、別途料金が必要となりますのであらかじめご了承ください。
iR-ADV C9280 PRO(100V)	25,000 円	22,500 円	47,500 円	
iR-ADV C9270 PRO	25,000 円	22,500 円	47,500 円	

■本体関連オプション価格

商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考		
給紙系	ペーパーデッキユニット・C1	3880B001	230,000 円	3,000 円	A4/3500 枚(80g 紙)給紙可能なサイドペーパーデッキ。	
	POD デッキライト・A1	3692B001	400,000 円	7,500 円	最大13 × 19 インチサイズ/3500 枚(80g 紙)給紙可能なサイドペーパーデッキ。本体とは別に電源(100V/2.4A)が必要です。	
	多段デッキ・A1	3699B001	980,000 円	17,000 円	最大13 × 19 インチサイズ/6000 枚(80g 紙)給紙可能なサイドペーパーデッキ。取り付けには、本体とは別に電源(100V/4A)が必要です。	
	重送検知キット・A1	3111B001	50,000 円	2,000 円	多段デッキから給紙する用紙の重送を検出します。取り付けには、多段デッキ・A1が必要です。	
排紙系	コピートレイ・P1	3700B001	10,000 円	—	本体左側面部に取り付ける排紙トレイ。	
	バッファバスユニット・J1	5795B001	60,000 円	—	C9280PRO/C9270PROにステイブル/中とじフィニッシャーを装着する時に必要です。	
	ステイブルフィニッシャー・K1	5787B001	520,000 円	4,500 円	C9200 PRO シリーズ専用3 ビンフィニッシャー、コーナー/ダブルとじが100 枚まで可能です。ステイブル針 5000 本× 3 個付。本体とは別に電源(100V/2.8A)が必要です。取り付けにはバッファバスユニット・J1が必要です。※針足カット機能あり。	
	中綴じフィニッシャー・K1	5788B001	750,000 円	5,000 円	C9200 PRO シリーズ専用3 ビン中綴じフィニッシャー、コーナー/ダブルとじが100 枚まで、中とじが20 枚80 ページまで可能です。ステイブル針 5000 本× 3 個、サドルステッチ針 3000 本× 2 個付。本体とは別に電源(100V/2.8A)が必要です。取り付けにはバッファバスユニット・J1が必要です。※針足カット機能あり。	
	パンチャーユニット・BE1	2895B001	70,000 円	3,000 円	C9200 PRO シリーズ専用ステイブルフィニッシャー・K1、または中綴じフィニッシャー・A1 の内部に装着します。取り付けには、ステイブルフィニッシャー・K1、または中綴じフィニッシャー・K1 が必要です。フィニッシャーから電源を供給します。	
	インナートリマー・A1	2988B001	480,000 円	3,000 円	C9200 PRO シリーズ専用中綴じフィニッシャー・K1 の内部に装着します。取り付けには、中綴じフィニッシャー・K1 が必要です。フィニッシャーから電源を供給します。	
	インサーター・H1	3708B001	470,000 円	2,000 円	C9200 PRO シリーズ専用。表紙および中紙を任意の箇所に挿入するオプション。取り付けにはステイブルフィニッシャー・K1、または中綴じフィニッシャー・K1 が必要です。本体とは別に電源(100V/2.8A)が必要です。	
	ペーパーフォールディングユニット・G1	3711B001	1,070,000 円	3,000 円	C9200 PRO シリーズ専用。Z 折り/内三つ折り/外三つ折り/四つ折り/中折りをするオプション。取り付けにはステイブルフィニッシャー・K1、または中綴じフィニッシャー・K1 が必要です。フィニッシャーから電源を供給します。	
	その他	ADF アクセスハンドル・A1	1095B001	18,000 円	—	DADF の開閉を支援するハンドル。
		ユーティリティトレイ・A2	3723B002	5,000 円	—	本体右側面に取り付け可能な原稿置き台。
リーダーヒーターキット・G1(200V用)		3110B001	8,000 円	1,000 円	リーダー用ヒーター。紙原稿読み取り部の結露を防止するためのオプション。	
リーダーヒーターキット・G1(100V用)		3110B002	8,000 円	1,000 円		
平面操作部・A1	9402B001	80,000 円	5,000 円	新規立ち上げ時、立面前操作部を平面化するためのオプション。		

■本体保守サービス

お客様に常に良好な状態で本体をご使用いただくために、以下のような保守サービス制度をご用意しております。

① MG 方式 (メンテナンス・ギャランティ)

“安心して快適なドキュメント環境を”がメンテナンス・ギャランティの大きな目的です。
感光体 (ドラムユニット) をお貸しし、良質なコピーがとれるように定期的に点検および部品交換をいたします。
ご要望により、機械調整を行います。トナー・感光体 (ドラムユニット)・部品の交換・調整に必要な費用は、MG 料金に含まれます。

MG 料金 A 方式 合算基本料金 30,000 円 / 月 (税別)

月間区間カウント数	カラーコピーカウンター	カラープリントカウンター	ブラックカウンター
1 ~ 5,000 カウント	30 円 / カウント	25 円 / カウント	6.6 円 / カウント
5,001 ~ 10,000 カウント	25 円 / カウント	20 円 / カウント	5.6 円 / カウント
10,001 カウント ~	20 円 / カウント	15 円 / カウント	4.6 円 / カウント

データ暗号化 / ミラーリングキット保守料金	2,000 円 / 月	保守料金にはハードウェア障害時の修理及びパーツ代金、システムソフトウェアのバージョンアップ料を含みます。
image PASS-A2 保守料金	3,000 円 / 月	
Color PASS-GX400 保守料金	10,000 円 / 月	
インナートリマー・A1 保守料金	6,000 円 / 月	
はがきフィーダーユニット・Y1 保守料金	2,000 円 / 月	

※カウンターは 1 コピー (プリントを含む) ごとに 1 カウント進みます。(両面コピーは 2 カウント進みます。)

※合紙コピー時の合紙はカウントされません。ただし、合紙にコピーをする場合はカウントします。

※各々のカウンター料金の合計金額をご請求いたします。合計金額が基本料金を下回る場合は、基本料金をご請求いたします。

※契約期間は 1 年間とし、次年度以降 1 年単位で自動更新いたします。6 年目以降は MG 料金を 10% アップします。

- カラーコピーカウンター フルカラーコピー及びモノカラーコピー時にカウント
- カラープリントカウンター ネットワークインターフェイスを介した外部機器からのカラー出力時及び、ボックス保管文書のカラー出力時にカウント
- ブラックカウンター 白黒コピー、ネットワークインターフェイスを介した外部機器からの白黒出力時及び、ボックス保管文書の白黒出力時にカウント

② SG 方式 (スポットサービス・ギャランティ)

お客様のご要請により、本体の修理・調整をおこなう保守サービス方式です。

本体の修理・調整ならびにトナー、感光体 (ドラムユニット) 及び部品の交換に必要な費用はその都度お支払いいただきます。

ご契約締結時にトナー、感光体 (ドラムユニット) をお買い上げいただきます。

- 補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打切り後 7 年間です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)
- 万が一、記憶媒体 (HDD など) に不具合が生じた場合、受信データ、蓄積されたデータ、設定登録されたデータなどが消失することがあります。大切なデータは PC およびメディアでの保存運用をお願いいたします。また重要な書面の原本は必ず別途保管運用してください。

■導入オプションサービス

本体のネットワーク機能などをご使用いただくために、導入時の各種設定・登録サービスをご用意しております。

サービス名称	内 容	価 格
ドライバインストール	クライアント PC へのプリンタードライバソフトのインストール作業	2,500 円 / 件
ユーティリティソフトのインストール	クライアント PC へのユーティリティソフトのインストール作業	2,500 円 ~
共有フォルダーの作成	本体のデータ送信先となる PC 上の共有フォルダーの作成および本体宛先表への登録作業	10 フォルダまで 5,000 円
宛先表登録 / 転送設定登録	電子メール / ファクス / Iファクスの宛先表、受信ファクス転送設定の登録 リモートファクスの親機から子機への転送設定の登録	合計 10 件まで 2,500 円
リモートファクス親機セットアップ作業	リモートファクス連携をするための親機の公開設定 (子機への転送設定 1 件を含む)	2,500 円
メインメニュー / カスタムメニュー作成	本体 UI でのメインメニュー変更作業および、カスタムメニュー作成作業 (1 ボタン / 件)	1,000 円 / 件
アドバンスドボックス セットアップ作業	アドバンスドボックスを使用する際の初期設定作業	2,500 円 / 件
アドバンスドボックス アカウント作成	アドバンスドボックス ログインアカウント作成作業	合計 10 件まで 2,500 円
アドバンスドボックス フォルダの追加	アドバンスドボックス フォルダ作成作業	

● 価格は 2015 年 11 月現在のものです。● 詳細については、担当セールスにお問い合わせください。

● 記載の価格には消費税は含まれておりません。本商品、並びに関連する消耗品、サービス役務等につきましては、別途消費税を申し受けますので、ご了承願います。

■ システム関連オプション価格

商品名	商品コード	標準価格	取付料	備 考	メモリ増設
(e) LIPS V 拡張キット・AS1	5797B002	70,000 円	* 1	LIPS VI プリンター機能、各種エミュレーション (N201、5577、ESC/P、HP-GL、HP-GL2) を拡張するためのオプション。	
(e) PS 拡張キット・AS1	5799B011	150,000 円	* 1	Adobe 純正PostScript®3™プリンター機能を拡張するオプション。取り付けには、増設メモリTypeD (512MB) が必要です。	●
(e) ダイレクトプリント拡張キット (PDF / XPS 用) ・J1	5473B004	50,000 円	* 1	PDF/XPS ファイルのダイレクトプリント機能、及びウェブブラウザからのPDF/XPS ファイル印刷機能を拡張するオプション。取り付けには、増設メモリTypeD (512MB) が必要です。	●
増設メモリ TypeD (512MB)	5595B001	30,000 円	1,500 円	PS 拡張キット、ダイレクトプリント拡張キット、imagePASS (PS プリンターサーバー)、imageWARE TrustStamp 装着時に必要です。	
(e) PCLエミュレーション拡張キット・AR1	5592B012	120,000 円	* 1	PCLプリンターとして使用するためのオプションです。	
(e) PCLバーコードプリント拡張キット・D1	3999B008	70,000 円	* 1	PCLエミュレーションで、バーコードプリントを行なうためのオプションです。装備にはPCL拡張キット・AR1が必要です。	
imagePASS-A2	5347B003	950,000 円	7,500 円	アドビシステムズ社純正のPostScript®3™ソフトウェアを搭載したプリントコントロールサーバー。装着には増設メモリTypeD (512MB) が必要です。imagePASS-A2は、本体標準のプリント機能(LIPS LX)及びLIPS V拡張キット・AS1、PS拡張キット・AS1と同時に使用することはできません。	●
ColorPASS-GX400	5829B003	2,400,000 円	10,000 円	アドビシステムズ社純正のPostScript®3™ソフトウェアを搭載したプリントコントロールサーバー。用紙シミュレーション (用紙色固定) やハーフトーンシミュレーションを標準装備しています。装着には増設メモリTypeD (512MB) が必要です。ColorPASS-GX400は、本体標準のプリント機能(LIPS LX)及びLIPS V拡張キット・AS1、PS拡張キット・AS1と同時に使用することはできません。	●
Graphic Arts Package, Premium Edition*	7752A022	700,000 円	2,500 円	ColorPASS用。2色刷りシミュレーションやImage ViewerなどのGA機能がご利用いただけます。	
Graphic Arts Basic*	7752A024	180,000 円	2,500 円	imagePASS用。2色刷りシミュレーションなどのGA機能がご利用いただけます。	
SEQUENCE COMPOSE*	2351B003	350,000 円	2,500 円	imagePASSおよびColorPASS用ページ編集ソフト。(1ライセンス)	
SEQUENCE IMPOSE*	6596A035	450,000 円	2,500 円	imagePASSおよびColorPASS用面付けソフト。(1ライセンス)	
スーパーG3FAX ボード・AD2	3732B008	130,000 円	3,500 円	スーパーG3FAX 機能 (1 回線) を拡張するボード。	
G3 回線増設キット (2 回線) ・AD1	3733B001	70,000 円	3,500 円	スーパーG3FAX 機能 (2 回線) に拡張するボード。取付にはスーパーG3FAX ボード・AD2 が必要。	
G3 回線増設キット (3/4 回線) ・AE1	3677B001	98,000 円	3,500 円	スーパーG3FAX 機能 (4 回線) に拡張するボード。取付にはスーパーG3FAX ボード・AD2 及びG3 回線増設キット (2 回線) ・AD1 が必要。	
ハンドセット・G2	9603A003	10,000 円	1,000 円	G3 回線で通話を行うハンドセット。	
(e) リモートFAX 送信キット・A1	3679B010	30,000 円	2,500 円	リモートFAX 機能を利用するクライアント機に必要なオプション。	
(e) スキャンソリューション機能拡張キット・C1	3405B037	140,000 円	* 1	アウトラインPDF 生成機能、サーチャブルPDF/XPS 生成機能、Reader Extension 付きPDF 生成機能、Office Open XML 生成機能を拡張するオプション。	
(e) ユーザー署名&タイムスタンプ拡張キット・A1	1326B021	160,000 円	* 1	ユーザー署名PDF/XPS 生成機能、タイムスタンプPDF 生成機能を拡張するオプション。	
USBデバイスポート・A3	8661B001	10,000 円	1,500 円	本体にIC カードリーダーなどを内蔵させる際に必要となるUSB InterFace ハブオプション。	
マルチメディアリーダー/ライター・A3	8662B001	50,000 円	1,500 円	SD カード、SDHC カード、CF カード、Micro Drive、MemoryStick、MemoryStickPro にデータを保存したり、これらのカード内のデータを印刷する際に必要なオプション。取り付けにはUSB デバイスポート・A2 の装着が必要です。	
(e) ジョブロック拡張キット・B1	3840B010	120,000 円	3,500 円	出力物にドットパターンを埋め込み、不正なコピーやFAX/SCAN 送信を禁止するキット。取り付けには、イメージ解析ボード・A1 が必要です。	
イメージ解析ボード・B1	3719B002	100,000 円	1,500 円	ジョブロック機能を利用する際に必要なボード。	
HDD データ暗号化/ミラーリングキット・C7	3718B003	32,000 円	3,500 円	内蔵HDD の暗号化、及びデータの二重化 (RAID1) を行う際に必要なボード。	
オプションHDD (2.5inch / 1TB) ・L1*	8215B001	70,000 円	2,500 円	オプションHDD。標準HDD のミラーリングを行う際に1 つ必要です。	
リムーバブルHDDキット・AH1	8041B001	98,000 円	5,000 円	ミラーリング導入済の場合、故障した一方のHDD のホットスワップに対応します。キットにはHDD2 台分の部材が含まれています。	
(e) ウェブブラウザキット (Gen1/Gen2版)	4848B077	98,000 円	5,000 円	本体UIでウェブブラウザ機能を利用可能にするオプション (ServiceProvider含む)。	
音声操作キット・C2	3682B003	180,000 円	2,500 円	コピー / SEND / FAX の基本操作画面の音声読上げ及び、コピー基本機能の音声 (発声) による操作を可能にするキット。	
iR-ADV課金装置接続キット・A3	3724B003	7,000 円	2,500 円	課金装置を接続する際に必要なケーブルなどのキット。	

*1 サービス担当に設定作業を委託する場合は、別途1,500円が必要です。(PCクライアント設定やソフトウェアインストールは含まれません。)

※追加設置の場合、別途訪問料10,000円が必要です。

■ その他オプション価格


商品名	商品コード	標準価格	取付料	備 考
管理キーユニット・B1	3873B001	3,000 円	1,500 円	管理キースイッチ
コピーカードリーダー・F1	4784B001	30,000 円	1,200 円	磁気式カードリーダー。
コピーカードリーダー取付けキット・A2	3730B002	5,000 円	—	コピーカードリーダー・F1を取り付けする時に必要なキット。
カードセット・A1 (1~30番)	4781B001	16,200 円	—	
カードセット・A2 (31~100番)	4781B002	38,000 円	—	
カードセット・A3 (101~200番)	4781B003	49,000 円	—	
カードセット・A4 (201~300番)	4781B004	49,000 円	—	
カードセット・A5 (301~500番)	4781B005	98,000 円	—	
ステイブル・N1	1007B001	15,000 円	—	100枚用ステイブル針。5,000 本 × 3 個入り。
ステイブル・P1	1008B001	14,000 円	—	中綴じ製本用サドルステイブル針。5,000 本 × 2 個入り。
スタンピングカートリッジ・C1	1857B001	3,500 円	—	DADF用済スタンプユニット用カートリッジ。1個入り。

■用紙価格

	商品名	サイズ	商品コード	標準価格	入り数	1枚当りの単価	
普通紙	省資源用紙 GF-600 (60g / m ²)	A3	3948B001	7,500円/箱	500枚×3冊/箱	5.00円	
		A4	3948B002	6,250円/箱	500枚×5冊/箱	2.50円	
	森林認証紙 PB PAPER (64g / m ²)	A3	5024B001	7,620円/箱	500枚×3冊/箱	5.08円	
		A4	5024B002	6,350円/箱	500枚×5冊/箱	2.54円	
		B4	5024B003	9,650円/箱	500枚×5冊/箱	3.86円	
		B5	5024B004	4,950円/箱	500枚×5冊/箱	1.98円	
	CS-680 (68g / m ²)	A3	3876B001	7,620円/箱	500枚×3冊/箱	5.08円	
		A4	3876B002	6,350円/箱	500枚×5冊/箱	2.54円	
		B4	3876B003	9,650円/箱	500枚×5冊/箱	3.86円	
		B5	3876B004	4,950円/箱	500枚×5冊/箱	1.98円	
	森林認証紙 GF-640 (64g / m ²)	A3	4395B001	7,550円/箱	500枚×3冊/箱	5.04円	
		A4	4395B002	6,300円/箱	500枚×5冊/箱	2.52円	
		B4	4395B003	9,550円/箱	500枚×5冊/箱	3.82円	
	高白色用紙 GF-C081 (81.4g / m ²)	B5	4395B004	4,900円/箱	500枚×5冊/箱	1.96円	
		A3	4044B001	9,900円/箱	500枚×3冊/箱	6.60円	
A4		4044B002	8,250円/箱	500枚×5冊/箱	3.30円		
厚紙	高白色用紙 GF-C104 (104g / m ²)	B4	4044B009	12,350円/箱	500枚×5冊/箱	4.94円	
		B5	4044B010	6,850円/箱	500枚×5冊/箱	2.74円	
		A3	4044B003	11,000円/箱	200枚×5冊/箱	11.00円	
		A4	4044B004	11,000円/箱	200枚×10冊/箱	5.50円	
	高白色用紙 GF-C157 (157g / m ²)	B4	4044B011	8,600円/箱	200枚×5冊/箱	8.60円	
		B5	4044B012	8,600円/箱	200枚×10冊/箱	4.30円	
		A3	4044B005	11,000円/箱	200枚×3冊/箱	18.30円	
		A4	4044B006	11,000円/箱	200枚×6冊/箱	9.17円	
	高白色用紙 GF-C209 (209g / m ²)	B4	4044B013	9,400円/箱	200枚×4冊/箱	11.75円	
		B5	4044B014	9,400円/箱	200枚×8冊/箱	5.88円	
		A3	4044B007	11,000円/箱	100枚×4冊/箱	27.50円	
		A4	4044B008	11,000円/箱	100枚×8冊/箱	13.75円	
	A3伸びサイズ	GF-C081 A3伸びサイズ紙 (81.4g/m ²)	457mm × 305mm	4044B017	オープン価格	250枚×4冊/箱	—
		GF-C104 A3伸びサイズ紙 (104g/m ²)	457mm × 305mm	4044B021	10,000円/箱	200枚×4冊/箱	12.50円
		GF-C157 A3伸びサイズ紙 (157g/m ²)	457mm × 305mm	4044B025	12,000円/箱	200枚×3冊/箱	20.00円
GF-C209 A3伸びサイズ紙 (209g/m ²)		457mm × 305mm	4044B029	10,500円/箱	100枚×4冊/箱	26.25円	
GF-C081 SRA3 (81.4g/m ²)		450mm × 320mm	4044B018	オープン価格	250枚×4冊/箱	—	
GF-C104 SRA3 (104g/m ²)		450mm × 320mm	4044B022	10,500円/箱	200枚×4冊/箱	13.13円	
GF-C157 SRA3 (157g/m ²)		450mm × 320mm	4044B026	12,500円/箱	200枚×3冊/箱	20.83円	
その他	GF-C209 SRA3 (209g/m ²)	450mm × 320mm	4044B030	11,000円/箱	100枚×4冊/箱	27.50円	
	KOKUYO OHP VF-1420N	A4	1269V524	4,500円/冊	50枚	90.00円	

※imageRUNNER ADVANCEシリーズには推奨紙をご使用ください。上記以外の対応用紙につきましては担当セールスにお問い合わせください。

■機械寸法



●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2016年5月現在のものです。

●記載の価格には感光体、消耗品類の価格及び消費税は含まれておりません。本体ならびに関連する消耗品、サービス業務などにつきましては、別途消費税を申し受けさせていただきます。

●別途保守サービスが必要ですので、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。