


Canon



imageRUNNER
ADVANCE
C9280 PRO / C9270 PRO



圧倒的な信頼性と生産性を誇る プロスペック・マシン、C9200 PROシリーズ。

FOR OFFICE CENTER MACHINE

集約から集中へ、ゆえに絶大なる信頼性を。

ペーパーレス化を推進するオフィスでは、機器の集約も加速しています。そのため1台のセンターマシンへの依存度が高まり、より高性能で、絶対的な信頼性をもつ強靱なスペックが求められます。

imageRUNNER ADVANCEシリーズ最上位機種C9200 PROシリーズは従来のセンターマシンの概念を超えたプロスペックの新たな位置づけを確立します。



 **imageRUNNER**
ADVANCE
C5255/C5250
C5240/C5235



 **imageRUNNER**
ADVANCE
C7270/C7260



imageRUNNER
ADVANCE

C9280 PRO C9270 PRO

C9280 PRO

■連続複写速度

Color 70ppm Black&White 80ppm

■ファーストコピータイム

カラー 6.0 秒 モノクロ 4.4 秒

■原稿読取速度

片面読取 カラー/モノクロ共: 120 ページ/分

両面同時読取 カラー: 140 ページ/分 モノクロ: 200 ページ/分

C9270 PRO

■連続複写速度

Color 60ppm Black&White 70ppm

■ファーストコピータイム

カラー 6.6 秒 モノクロ 4.9 秒

■原稿読取速度

片面読取 カラー/モノクロ共: 120 ページ/分

両面同時読取 カラー: 140 ページ/分 モノクロ: 200 ページ/分

FOR C R D

CORPORATE REPROGRAPHICS DEPARTMENT

高品質と確実性、ゆえに最上位の生産性を。

企業内集中印刷業務は、ビジネス・ドキュメントの内製化が加速することで、さらに高い生産能力、高い品質が求められています。imageRUNNER ADVANCEシリーズ最上位機種C9200 PROシリーズは、プロ・クオリティーの成果物を、より快適に、よりスピーディに生産できるプロスペック・プリンターです。

高生産性と低コストの両立

01 TOTAL COST OF OWNERSHIP

片面・両面が同じ速さで電子化できる

「両面1パスカラーสキャン」

両面同時に読み込むことにより、300dpiの解像度でカラー原稿を毎分140ページ、モノクロ原稿を毎分200ページスキャンできるイメージリーダーを搭載。デジタル一眼レフカメラで培ったテクノロジーの応用により、高精度と高速スキャンを両立しています。



主電源ONですばやく使える Point

「ウォームアップタイムの大幅短縮」&「高速起動」

大量出力をより効率よく、少量出力もストレスなく。高速機でありながらウォームアップタイムを31秒以下に、スリープモードからの復帰も30秒以下に短縮しました。「主電源ON時の高速起動」を設定すれば、主電源を入れてから10秒以内の画面操作も可能です*。



* 使用条件によっては「高速起動」できない場合がございます。

膨大な量の印刷を最速にこなす

「コピー・プリントスピード、モノクロ80枚/分・カラー70枚/分*」

プリンター処理や操作部のスムーズな表示、MEAPアプリケーション処理の速度を向上させる1.66GHzの高速CPUを搭載。また、ギガビットイーサネット対応で、データ転送時間を短縮。キヤノン独自のプリンティングシステム「LIPSLX」の採用によりデータの処理速度も高速化し、同クラスの製品としては業界最高レベルを誇るモノクロ80枚/分、カラー70枚/分*の高速出力を実現しています。



* C9280 PROの場合。C9270 PROはモノクロ70枚/分、カラー60枚/分

用紙補充の手間を大きく低減する

「大容量給紙」

給紙容量は最大10,460枚(64g/m²)。オプションのPODデッキライト・A1には、用紙の分離信頼性を高めるエアアシスト給紙機構を採用。高速かつ安定した用紙搬送を実現しています。



急ぎの1枚もすばやくコピーできる

「モノクロ4.4秒、カラー6.0秒(A4ヨコ)*」

EドラムやpQトナーの採用、紙搬送パスの見直しなどにより、プロセススピードが大幅アップ。フェイスアップの出力で、モノクロ4.4秒、カラー6.0秒(A4ヨコ)*のファーストコピータイムを実現しました。

* C9280 PROの場合。C9270 PROはモノクロ4.9秒、カラー6.6秒

ダウンタイムなしでトナー交換ができる

「大容量トナーボトル」


大容量セットオントナーボトルが空になると、トナーボトル交換を知らせるメッセージを表示。この時点で複合機本体にはカラー約1,500枚分、ブラック約1,500枚分(A4、5%濃度)相当のトナーがあり、複合機本体内のトナーがなくなるまでは、プリント中もトナーボトルの交換が可能です。機械が停止している時間を最小限にして、トータルスループットを向上します。



きれいな体裁とコスト削減が両立する Point

「中とじ製本/集約コピー」

用紙使用量を半減し、読みやすく本格的な仕上がりに加工する中とじ製本、最大8Pの原稿を1Pにまとめる集約コピーなど高品質とコスト削減を両立します。



紙詰まりや重送を低減する

「重送検知機構」「エアアシスト給紙機構」

オプションのPODデッキライトおよび多段デッキ内に、用紙の分離信頼性を高めて高速かつ安定した搬送を実現する「エアアシスト給紙機構」を採用。また、多段デッキにはわずかな紙の隙間を超音波センサーが感知する「重送検知機構」もオプション搭載。紙詰まり処理を低減し、業務を効率化します。

高品質な仕上がりで信頼性を向上

02 QUALITY

長期間安定した画質を維持する

「Eドラム」

これまでimagePRESSシリーズで採用していたEドラムをブラックのドラムユニットに採用。カラー用には新たにコンパクトEドラムを開発しました。Eドラムは、従来のOPCドラム表面にキヤノン独自開発のコート層を設けることで長寿命化を実現。メンテナンスの負荷を軽減して省資源にも寄与します。



テカリのない上品な仕上がりを再現する

「pQトナー」

imagePRESSシリーズで定評のあるVトナーをもとに、新たに開発されたpQトナーを採用。顔料微分散技術により向上した色再現性をはじめ、オイルレスでの定着や転写性の向上などバランスの良い性能を組み合わせ、オフィス文書に適した画質とプリントスピードを実現しています。

安定した色再現を管理する

「新ARCDAT」

設定されたすべてのスクリーンパターンに対してリアルタイムでの画像濃度制御が可能な独自の高精度キャリブレーションシステム「新ARCDAT」を搭載。安定した色再現を可能にします。

幅広い用紙から選択できる

「用紙対応」


高い搬送性能により、カセットで52～220g/m²、手差しで52～300g/m²の用紙坪量をカバー。また、用紙の種類も普通紙、再生紙に加え、厚紙、コート紙と、幅広い用紙への出力に対応しています。

多ページの原稿も余裕で束ねる

Point

「100枚ステイプル対応のフィニッシャー」

200ページの冊子を作成できる100枚ステイプル可能なフィニッシャーを用意。また中綴じ製本も最大20枚(80ページの製本)まで可能。インナートリマー拡張により小口も断裁可能。針足カット機構によりホチキス止めの仕上がりを美しく整えます。



※オプションです。

最適な濃度や階調に自動補正する

「自動階調補正機能」

自動階調補正機能は、タッチパネル操作によりトナーの濃度および階調を自動的に調整補正する機能で、フル補正とクイック補正の2種類から階調の補正方法を選択することができます。この機能により、常に安定したカラー画質を提供します。

自由に用紙の属性を登録できる

「属性登録」

本体にプリセットされている用紙サイズや種類とは別に、ユーザー設定用紙として用紙の名前や表面性、色などの属性をネットワーク上のリモートUIや本体操作パネルから定義・登録することができます。また、両面印刷時に表裏のズレを調整する「ズーム微調整(両面倍率補正)」や定着時の加圧による用紙カールを防ぐ「用紙カール補正」などの機能も搭載しています。

1. ユーザー定義用紙名をRemote UIまたは本体操作パネルから登録

2. ユーザー定義用紙の使用カセットを本体操作パネルから登録

1、2で登録したメディアを選択してプリント



利便性の向上と業務効率アップ

04 USABILITY

大きく見やすく操作しやすい

「10.4インチ大型操作パネル」

操作しやすい大型操作パネルを標準装備。ハードディスクに保存された文書も容易に確認できます。操作画面は、よく利用する機能のみを表示させるなど、カスタマイズが可能です。



ワンタッチで操作性を高める

「カスタムメニュー」

搭載している機能を一覧で視覚的に選択できるUIを採用。「白黒/2in1/両面」「製本」など、よく利用する設定を組み合わせるとプリセットすれば、ワンタッチでジョブスタート。頻繁に使うメニューは上部のショートカットにも登録できます。また、MEAPアプリケーションも表示できる他、個人認証との連携で特定機能のみを表示したり、順番の入れかえや背景の変更も可能。目的に合わせて触れるだけのシンプルで快適な操作を実現します。



最適な出力環境を構築する

「マルチPDL」

どのようなオフィス環境へもスムーズに導入できるよう、多彩なページ記述言語(PDL)をご用意。標準搭載の「LIPS LX」に加え、国内で実績のある「LIPS V」*1、「Adobe®純正PostScript®3™」*2に対応し、各アプリケーションに適した出力環境を構築できます。

*1「LIPS V拡張キット・AS1」が必要です。

*2「PS拡張キット・AS1」が必要です。

設定や管理の手間を軽減する Point

「リモートUI」 & 「リモートオペレーション」


「リモートUI」により、各種プリント機能の設定や「アドバンスドボックス」の管理などをデスク上のパソコンから一元的にマネジメントできます。また、「リモートオペレーション」機能を活用すれば、パソコンに本体と同様のユーザーインターフェースを表示し本体を遠隔操作することも可能。本体操作の問い合わせに離れた場所から対応するなど、速やかな管理・運用を支援します。



本体内に大量にデータを保存する

「アドバンスドボックス」

スキャン文書やパソコンで作成したアプリケーションファイルなどを保管できるアドバンスドボックス。TIFFやPDF*などの文書は、本体パネルからの操作でプリントも可能です。アドバンスドボックスでの使用領域は629.2GBです。



*「ダイレクトプリント拡張キット(PDF/XPS用)・J1」が必要です。

用途に応じたPDFを書き出す

「PDF生成」

高圧縮PDFや暗号化PDFはもちろん、テキスト検索を可能にした「サーチャブルPDF」*、長期保存に適した「PDF/A-1b」やAdobe Reader (V7以降)で注釈の追加、修正といった簡単な編集ができる「Reader Extensions」*など、ドキュメント活用の幅を広げる多様なPDFを生成できます。


*「スキャンソリューション機能拡張キット・C1」が必要です。

紙文書を効率よく再利用できる Point

「Office Open XML対応*」

スキャン時にOCR処理でテキスト情報を付加し、手軽に「PowerPoint形式」や「Word形式」に変換。図形データのアウトライン処理も行います。紙文書データを入力・編集する手間を大幅に軽減し、再利用を促進します。

*「スキャンソリューション機能拡張キット・C1」が必要です。



稼働中に用紙補給&トナー交換できる

「オートカセットチェンジ機構」

用紙切れの際もマシンを止めずにカセットを引き出して給紙できる他、同銘柄の用紙が入ったカセットがあれば自動的にチェンジする「オートカセットチェンジ機構」も搭載。また、紙だけでなく、大容量セットオートナーポトルもプリント中に交換可能。ダウンタイムレスに貢献し、大量出力もスムーズにこなします。


先進のセキュリティ

05 SECURITY

本体内に残るデータを消去する Point

「残存データ自動消去」

コピーやプリントなどを行うと、一時的にハードディスク内に原稿のデジタルデータが生成されます。このデータを、ジョブ終了と同時に上書き消去することができます。



不正アクセスを抑止する

「MAC&IPアドレスブロック」

不正アクセスを抑止したり、機器の使用を制限するため、ネットワークへの接続をMACアドレスやIPアドレスで制限したり、許可することができます。

本体内のデータを守秘する

「HDDロック」「HDDデータ暗号化」

標準搭載した「HDDロック」機能でお客様に意識させることなく、常にデータ保護を行います。またオプション*装着により、セキュリティ機能の評価的制度を保証するISO15408(コモンクライテリア)認証(EAL3)を取得したCanonMFP Security Chip 2.01を搭載。HDDに格納されたデータを暗号化することで、万一の盗難などによる情報漏えいリスクを低減します。

*オプションの「HDDデータ暗号化/ミラーリングキット・C7」が必要です。

印刷中のデータを守秘する Point

「暗号化セキュアプリント」

パソコンから本体までのプリントデータを暗号化することができます。これにより通信経路でのデータ改ざんや情報漏えいのリスクを軽減。本体パネルで該当文書を選択してパスワードを入力するとプリントアウトが開始されます。




社員証による認証作業ができる

「ICカード認証 for MEAP ADVANCE」

入退室管理用の社員証など既存のカード*を利用して個人認証を行い、機器を管理できるシステムです。本体に利用制限などを設けることにより、セキュリティの強化が可能です。

* FeliCa/MIFARE/eLWISカードに対応。



放置による紛失を抑止する

「Anyplace Print for MEAP ADVANCE」

パソコンから送信した自分の印刷ジョブをAnyplace Printサーバーへ送信。ICカード認証などのシステムと連携し、ネットワーク上のどのC9280 PRO/C9270 PROからでもセキュアなプリントを実行できます。出力紙の放置による情報漏えいリスクも低減します。

データ改ざんを抑止する

「IPSec/IEEE802.1X」

暗号技術によりデータ改ざんを抑止するプロトコルIPSec、高レベルのユーザー認証方式が利用できるIEEE802.1X(RADIUS)認証に対応。ネットワーク通信におけるセキュリティを高めます。

国際的なセキュリティ認証の安心

「IEEE2600.1」

複合機・プリンターの情報セキュリティに関する国際的な規格、IEEE Std. 2600TM-2008(IEEE2600)に準拠しています。

※オプションなど適切な構成・設定が必要となります。

より高度な本人認証ができる

「指静脈認証 for MEAP ADVANCE」

個人を識別する生体技術を認証に利用することで、手軽に、そして確実に本人確認を実施。ICカードの紛失時などのなりすましの不安がなくなるのはもちろん、ユーザー登録や登録情報の管理負荷も軽減します。


環境負荷の低減

06 ENVIRONMENT MANAGEMENT

最小限の電力で稼働する Point

「省エネ性」


iR-ADV C9200 PROシリーズは、国際エネルギースタープログラム適合の基準となるTEC基準値を、大幅に下回って達成しました。



長期休暇時の待機電力を削減する Point

「リモートシャットダウン」「オートシャットダウン」
「ウィークリーシャットダウン」

「リモートUI」でパソコンからの機器の電源をOFFにすることができます。さらに「imageWARE Management Agent」などを使えば、同一ネットワーク上の機器を指定時刻に同時にシャットダウン可能。法定点検時などの管理負荷を軽減できるほか、長期休暇時などの電力コスト削減にも貢献します。



環境配慮と長寿命・省電力を両立

「LED照明」

液晶バックライトにLED照明を採用。さらに、ライトガイド(導光体)により照度を高め、照明効率を大きく向上させています。

世界水準の基準で貢献する

「環境対応」

バイオマスプラスチックの採用やRoHS指令、グリーン購入法、エコマーク、国際エネルギープログラムといった各種環境基準に適合しています。さらに、材料も含めた製造、物流、使用時トータルのCO2排出量を、従来機に比べ15%以上削減しました。

- 省エネと再生プラスチックの使用などで製品ライフサイクルを通したCO2排出量を約15%以上削減(当社従来機比)。
- スリープ時の低消費電力(1W)によりオフィスの省エネルギーに貢献。
- エコマークや国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法に適合。
- 6種類の特定制物質の使用を禁じるRoHS指令に対応。
- 欧州RoHS除外規定の適用を受けない取り組みを行っています。
- お客様が手を触れるタッチペンや本体のボタン類と外装カバーの一部に、日本バイオプラスチック協会が認定したバイオマスプラスチック*1を採用。

*1 環境負荷の低減に有用な植物原料由来の材料で、外装カバーは最高難燃グレード5V(UL規格94)を達成しています。



カラーユニバーサルデザイン

色覚の個人差を問わず利用する人の視認性に配慮した製品を認定する「カラーユニバーサルデザインCUDO(NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構が運営)」を取得しています。



仕様表

基本仕様/コピー機能			
名称	iR-ADV C9280 PRO		iR-ADV C9270 PRO
形式	コンソール		
カラー対応	フルカラー		
読み取り解像度	600dpi×600dpi		
書き込み解像度	9600dpi相当×1200dpi		
階調	256階調		
複写原稿	最大A3サイズまで:シート、ブック原稿、立体物(約2kgまで)		
複写サイズ	330mm×483mm、305mm×457mm、320mm×450mm (SRA3)、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき ^{*1} 、郵便往復はがき ^{*1} 、郵便4面はがき ^{*1} 、封筒 ^{*1} (角型2号、長形3号、洋長形3号)、不定形サイズ(100mm×148mm〜330mm×487mm)		
ウォームアップタイム	画像欠け幅	先端:4.0mm、後端:2.0mm、左右:2.5mm	
	主電源立ち上げ時	31秒以下(室温20度) 「主電源ON時の高速起動」を「ON」にして主電源を立ち上げた場合、タッチパネルディスプレイのキー操作が可能になるまでの時間は10秒以下です。なお、使用状況により高速起動されない場合があります。	
	スリープモードからの立ち上げ時	30秒以下(室温20度)	
ファーストコピータイム ^{*2}	モノクロ4.4秒、フルカラー6.0秒		モノクロ4.9秒、フルカラー6.6秒
連続複写速度	A3	カラー: 35枚/分、モノクロ: 40枚/分	カラー: 30枚/分、モノクロ: 35枚/分
	B4	カラー: 42枚/分、モノクロ: 48枚/分	カラー: 36枚/分、モノクロ: 42枚/分
	A4	カラー: 70枚/分、モノクロ: 80枚/分	カラー: 60枚/分、モノクロ: 70枚/分
	B5	カラー: 70枚/分、モノクロ: 80枚/分	カラー: 60枚/分、モノクロ: 70枚/分
複写倍率	定型	1:1±0.5%、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.87、0.82、0.70、0.61、0.50、0.25	
	ズーム	25〜400%(1%刻み)	
給紙方式/カセット	680枚×2		
給紙容量	手差し	100枚(連続給紙可能 ^{*3})	
(64g/m ² 紙)デッキ	デッキ	1,250枚×2+6,600枚(多段デッキ・A1 ^{*4})	
連続複写枚数	9,999枚		
電源	200V 15A、50Hz/60Hz共通		AC100V、15A×2(電源コード2本)、50Hz/60Hz共通
最大消費電力	2.5KW以下		2KW以下
標準消費電力量(TEC) ^{*5}	200V 5.4kWh		100V 5.5kWh
大きさ(立面操作部装着時)	1,180mm(幅)×932mm(奥行)×1,403mm(高さ)		
質量(DADFを含む)	約279kg		
機械占有寸法 ^{*6}	2,152mm(幅)×932mm(奥行)		
メモリ容量	RAM:標準:2GB、最大:2.5GB(*オプション)、HD:標準:1TB		
付加機能	自動用紙選択、自動ソート、オートタテヨコ回転、予約コピー(20件)、割り込みコピー、カラー選択(カラー/モノクロ自動、フルカラー、単色カラー(6色)、2色(Bk+6色)、白黒)、原稿の種類(文字/写真/地図、印刷写真、印刷紙写真、文字)、濃度(マニュアル)、背景調整(自動/マニュアル)、仕上げ(ソート、グループ、90度回転)、両面、見開き2ページ、表紙(表紙/裏表紙)、製本、挿入紙(合紙、章紙、インデックス紙)、OHP中差し、ページ集約(2in1/4in1/8in1)、移動、とじ代、枠消し、ジョブ終了通知、原稿サイズ混載、連続読込、読込チェックプリント、ネガポジ反転/イメージリポート/鏡像/エリア指定、カラー調整(カラーバランス/彩度/色相/濃度微調整)、ワンタッチ調整(鮮やかに/落ち着いた/軽く/重く/ハイライト再現/レトロ調モノクロ)、シャープネス、イメージ合成、ジョブログ ^{*4} 、地紋印字、ページ印字/部数印字、スタンプ/日付印字、ジョブ結合、ボックスに保管、設定の履歴(3つ前まで)、よく使う設定(9個)など		

*1 手差しトレイのみ給紙可能。封筒はハート社レーザープリンター専用封筒をご使用下さい。推奨以外の封筒をご使用の場合、シワが発生したり、印刷不良が発生することがあります。 *2 A4ヨコ、原稿台ガラスにセット、モノクロは白黒モード・カラーはカラーモード選択時、コピーレイ排紙 *3 多段デッキ装着時は使用不可。
*4 オプション *5 国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値 *6 スティールフィニッシャー・K1装着時

自動原稿送り装置の仕様(マルチカラーイメージリーダーユニット・F1)			
原稿送り装置の種類	自動両面原稿送り装置		
原稿サイズ/サイズ種類	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6R 原稿坪量 両面原稿: モノクロ 50～220g/m ² カラー 64～220g/m ²		
原稿の収容可能枚数	300枚(80g/m ²)		
原稿読取速度(A4ヨコ)	コピー時	片面読取:カラー	70ページ/分
		モノクロ	120ページ/分
	両面同時読取	カラー	70ページ/分
		モノクロ	120ページ/分
スキャン時(300dpi)	片面読取	カラー/モノクロ共	120ページ/分
	両面同時読取	カラー	140ページ/分
		モノクロ	200ページ/分

LIPS LXプリンター機能の仕様(標準装備)		
形式		内蔵型
プリントサイズ		コピー仕様に準ずる
連続プリント速度		コピー仕様に準ずる
解像度	データ処理	1200dpi×1200dpi ^{*1} 、600dpi×600dpi
	プリント	9600dpi相当×1200dpi
ページ記述言語		LIPS LX
対応プロトコル		TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/SMB/FTP/WSD)、 IPX/SPX (NDS, Bindery)
対応OS		Windows®XP/WindowsVista®/Windows®7/ Windows®8/Windows®Server 2003/Windows® Server 2008、Mac OS X (10.5.8以降)
内蔵フォント		なし
エミュレーション	標準	BMLinks、TIFF/JPEGダイレクトプリント
	オプション	PDF/XPSダイレクトプリント ^{*2} 、PCL ^{*3}
インターフェース		USB2.0High-Speed、1000Base-T/100 Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3準拠)
画像欠け幅		全周5mm プリンタードライバーにてエンジン 欠け幅を選択可能

*1 テキスト/ラインのみ *2 ダイレクトプリント拡張キット(PDF/XPS用)・J1拡張時
*3 PCLエミュレーション拡張キット・A1装着時。プリンタードライバーは、Windows英語版のみ

LIPS Vプリンター機能の仕様(オプション)		
名称	LIPS V拡張キット・AS1	
形式	内蔵型	
プリントサイズ	コピー仕様に準ずる	
連続プリント速度	コピー仕様に準ずる	
解像度	データ処理	1200dpi×1200dpi ^{*1} 、600dpi×600dpi
	プリント	9600dpi相当×1200dpi
ページ記述言語	LIPS V (LIPS LX、LIPS IV、LIPS III、LIPS II [*])	
対応プロトコル	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/SMB/FTP/WSD)、 IPX/SPX(NDS、Bindery)	
対応OS	Windows [®] XP/WindowsVista [®] /Windows [®] 7/ Windows [®] 8/Windows [®] Server 2003/Windows [®] Server 2008、Mac OS X(10.5.8以降) ^{*2}	
内蔵 フォント	和文	平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5、 丸ゴシック体
	欧文	Courier、Swiss、Dutch、Symbol 全4書体13セット
	その他	バーコード(EAN-128、CODE39、NW-7、 JAN、郵便/バーコード、OCRフォント)
エミュレーション	ESC/P、N201、IBM5677、HP-7550B、 HP-GL、HP-GL2、BMLinkS	
インターフェース	USB2.0High-Speed、1000Base-T/100 Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)	
画像欠け幅	全周5mm プリンタードライバーにてエンジン 欠け幅を選択可能	

*1 LIPS LXドライバー利用時、テキスト/ラインのみ
*2 LIPS LXのみ

PSプリンター機能の仕様(オプション)		
名称	PS拡張キット・AS1	
形式	内蔵型	
プリントサイズ	コピー仕様に準ずる	
連続プリント速度	コピー仕様に準ずる	
解像度	データ処理	1200dpi×1200dpi*1、600dpi×600dpi
	プリント	9600dpi相当×1200dpi
ページ記述言語	Adobe® PostScript® 3™	
対応プロトコル	TCP/IP(LPD/Port9100/PP/PPS/SMB/FTP/WSD)、 IPX/SPX(NDS、Bindery)、AppleTalk(PAP)	
対応OS	ドライバー	Windows®XP/WindowsVista®/Windows®7/ Windows®8/Windows®Server 2003/Windows® Server 2008、Mac OS X(10.5.8以降)
	PPD	Windows®XP*2/Windows Vista®*2/Windows®*2/ Windows®8*2/Mac OS 9(9.1以降)、Mac OS X (10.3.9以降)
内蔵	和文	平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5
フォント	欧文	136書体
エミュレーション	なし	
インターフェース	USB2.0High-Speed、1000Base-T/100 Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)	
画像欠け幅	全周4mm プリンタードライバーにてエンジン 欠け幅を選択可能	

*1 テキスト/ラインのみ *2 Quark Xpressのみ

ColorPASS-GX400の仕様(オプション)		
名称	ColorPASS-GX400	
形式	サーバー型	
プリントサイズ	コピー仕様に準ずる	
連続プリント速度	コピー仕様に準ずる	
解像度	データ処理	1200dpi×1200dpi(テキストのみ)、 600dpi×600dpi
	プリント	9600dpi相当×1200dpi
ページ記述言語	Adobe® PostScript® 3™	
対応プロトコル	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP)、 AppleTalk	
対応OS	Windows®XP/WindowsVista®/Windows®7/ Windows®8/Windows®Server 2003 / Windows®Server 2008、UNIX (LPRプリント)、 Mac OS X(10.5/10.6/10.7/10.8)	
内蔵 フォント	和文	5書体(リュウミン-L/KL/中ゴシックBBB/ 太ゴB101/太ミナA101/じゅん101)
	欧文	136書体
インターフェース	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3準拠)	
電源/最大消費電力	AC100V、6A、50Hz/60Hz共通 / 約78W	
大きさ/質量	215mm(幅)×483mm(奥行)×485mm(高さ) /約19.7kg	

imagePASS-A2の仕様(オプション)		
名称	imagePASS-A2	
形式	外付型(本体背面に取り付け)	
プリントサイズ	コピー仕様に準ずる	
連続プリント速度	コピー仕様に準ずる	
解像度	データ処理	1200dpi×1200dpi(テキストのみ)、 600dpi×600dpi
	プリント	9600dpi相当×1200dpi
ページ記述言語	Adobe® PostScript® 3™	
対応プロトコル	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP)、 AppleTalk	
対応OS	Windows® XP/WindowsVista®/Windows®7/ Windows®8/Windows®Server 2003/Windows® Server 2008、Mac OS X(10.5/10.6/10.7/10.8)	
内蔵 フォント	和文	明朝(リュウミシ-L)、 ゴシック体(中ゴシックBBB)
	欧文	136書体
インターフェース	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3準拠)	
電源/最大消費電力	AC100V、3A、50Hz/60Hz共通 / 約72W	
大きさ/質量	335mm(幅)×93mm(奥行)×295mm(高さ) /約5.4kg	

インターネット/イントラネットFAX送受信機能(標準装備)		
通信	インターネットFAX	SMTP*1(送信)/POP3*2(受信)
プロトコル	イントラネットFAX	SMTP*1(送受信)
通信モード	Simpleモード、Fullモード (ITU-T.37及びW-NET FAX準拠、カー対応)	
通信可能用紙サイズ	A3、B4、A4(A3、B4は相手先設定により可能)	
解像度	モノクロ	200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi*3、300×300dpi*3、400×400dpi*3、600×600dpi*3
	カラー	100×100dpi*3、200×200dpi、300×300dpi*3、400×400dpi*3、600×600dpi*3
対応メールサーバー	Microsoft® Exchange 2003(SP2)、Microsoft® Exchange 2007(SP2)、Sendmail8.14.4、Lotus Domino R7.0	

*1 SMTP認証及び、SMTP送受信時の暗号化(SSL)通信に対応
*2 APOP/POP before SMTP及び、POP受信時の暗号化(SSL)通信に対応
*3 相手先設定(受信機的能力設定)により可能

imageRUNNER ADVANCEは、環境・セキュリティ・ネットワークなどの各種基準やガイドラインに適合しています。



スーパーG3FAX機能の仕様 (オプション)		
名称	スーパーG3 FAXボード(1回線ボード)・AD2	
適用回線	一般加入電話回線、PSTN×1 (回線増設キットにより最大4回線)、ファクシミリ通信網	
走査線密度	標準モード: 8dot/mm × 3.85ライン/mm ファインモード: 8dot/mm × 7.7ライン/mm スーパーファインモード: 8dot/mm × 15.4ライン/mm ウルトラファインモード: 16dot/mm × 15.4ライン/mm	
通信速度	SuperG3: 33.6kbps、G3: 14.4kbps	
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG	
通信モード	SuperG3、G3	
送信原稿サイズ	A3 (297mm×420mm)	
記録紙サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R	
電送時間	約2.6秒 (A4:自社原稿 標準モード ECM (JBIG) 送信時)	
ファクスドライバ	インターフェース	USB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T (IEEE802.3準拠)
	対応プロトコル	TCP/IP (LPD/Port9100/SMB/WSD)、IPX/SPX (NDS、Bindery)
	対応OS	Windows®XP/WindowsVista®/Windows®7/Windows®8/Windows®Server 2003、Mac OS X (10.5.8以降)
備考	ワンタッチボタン: 200件 ^{*1} 、宛先表: 1600件、同報送信: 最大256宛先、通信予約: 最大64ジョブ、送信機能: 回線送信、手動送信、メモリ送信、ダイレクト送信、回線指定、発信元記録、発信人名称 (100件)、ジョブ終了通知 ^{*2} 、FAX番号確認入力、Fコード、パスワード、受信機能: 回線受信、両面記録、カセット選択、画像縮小、受信記録、2in1記録、TEL/FAX自動切換え、手動受信 ^{*2} 、オンフック、リモート受信、排紙トレイ設定、ダイヤルイン着信 (1回線に2番号まで)	

*1 ワンタッチ及び宛先表は、ファイル送信/メール送信などの宛先表と共通
*2 オプション

ブッシュスキャン機能の仕様 (標準装備)		
形式	カラスキャナー	
最大原稿読み取りサイズ	コピー仕様にする	
読み取り解像度 (主走査×副走査)	100×100dpi、150×150dpi、200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi	
原稿読み取り速度 (A4×300dpi)	カラー/モノクロとも120枚/分 (DADF利用時)	
インターフェース	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE802.3準拠)	
対応プロトコル	SMB (TCP/IP)、FTP (TCP/IP)、SMTP (TCP/IP) ^{*1} 、WebDAV ^{*2}	
対応OS/アプリケーション	SMB	Windows®2000/Windows®XP/Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows® Server 2003/Windows® Server 2008、Samba 2.2.8/3.0 (Mac OS X10.5/10.6、RedHat Linux9.0)
	FTP	Microsoft® Internet Information Server Version 5.0/5.1/6.0/7.0/7.5、Mac OS X10.5/10.6、RedHat Linux9.0、Solaris 10
	WebDAV	Microsoft® Internet Information Server Version 5.0/5.1/6.0/7.0/7.5、Apache2 (Mac OS X10.5/10.6、RedHat Linux9.0、Solaris 10)
	SMTP	Microsoft® Exchange 2003 SP2、Microsoft® Exchange 2007 SP2、Sendmail8.14.4、Lotus Domino R7.0
出力フォーマット	シングルページ	TIFF (MMR) /JPEG/PDF/XPS/OOXML/ (PowerPoint/Word) ^{*3}
	マルチページ	TIFF (MMR) /JPEG/PDF/XPS/OOXML/ (PowerPoint/Word) ^{*3}
画像モード	文字・文字/写真、写真	
付加機能	高压縮PDF/XPS生成機能、Web表示用に最適化されたPDF生成機能、ポリシー付PDF生成機能、PDF/A-1b生成機能、Reader Extensions付PDF生成機能 ^{*3} 、アウトラインPDF生成機能 ^{*3} 、暗号化PDF生成機能、サーチャブルPDF/XPS生成機能 (OCR) ^{*3} 、機器署名PDF生成機能、ユーザー署名名PDF生成機能 ^{*3} 、タイムスタンプPDF生成機能 ^{*3}	

*1 SMTP認証及び、SMTP送信時の暗号化 (SSL) 通信に対応
*2 暗号化 (SSL) 通信に対応 *3 オプション

ブルスキャン機能の仕様 (標準装備)		
形式	カラスキャナー	
最大原稿読み取りサイズ	コピー仕様にする	
読み取り解像度 (主走査×副走査)	75、150、200、300、400、600dpi (75～600dpiまで1dpi単位の設定可能)	
インターフェース	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE802.3準拠)	
対応プロトコル	TCP/IP	
対応OS	Windows®XP/WindowsVista®/Windows®7/Windows®8/Windows®Server 2003 / Windows® Server 2008	
ドライバ	TWAIN / WIA準拠 ^{*3}	
ドライバー動作環境	上記ソフトウェアが動作するコンピュータ	
画像モード	カラー/モノクロ自動切替、カラー、モノクロ (2値)、グレイスケール	

* 64bit環境の場合、32bit仮想モードで動作するTWAINアプリケーションに限ります。

多段デッキ・A1の仕様 (オプション)		
用紙サイズ	A5R、B5、B5R、A4、A4R、B4、A3、SRA3、11×17inch、12×18inch、13×19inch、不定形サイズ (139.7mm×182mm～330.2mm×487.7mm)	
用紙坪量	52～300g/m ²	
給紙容量/給紙段数	2,200枚 (64g/m ²)×3段	
電源/最大消費電力	AC100V、4A、50Hz/60Hz共通 (本体とは別電源) /約753W	
大きさ/質量	950mm (幅)×97mm (奥行)×1,040mm (高さ) /約150kg	
本体接続時の占有寸法*	2,686mm (幅)×932mm (奥行)	

* 中綴じフィニッシャー・K1、バッファバスユニットJ1を含む

ペーパーデッキユニット・C1の仕様 (オプション)		
用紙サイズ	A4、B5	
用紙坪量	52～220g/m ²	
給紙容量/給紙段数	4,000枚 (64g/m ²)×1段	
電源/最大消費電力	本体より供給/約44W	
大きさ/質量	323mm (幅)×583mm (奥行)×570mm (高さ) /約37kg	
本体接続時の占有寸法*	2,266mm (幅)×932mm (奥行)	

* 中綴じフィニッシャー・K1、バッファバスユニットJ1を含む

PODデッキライト・A1の仕様 (オプション)		
用紙サイズ	B5、A4、A4R、B4、A3、SRA3、(330mm×483mm、(SRA3) 320mm×450mm、305mm×457mm)	
用紙坪量	52～300g/m ²	
給紙容量/給紙段数	4,000枚 (64g/m ²)×1段	
電源/最大消費電力	AC100V、2.4A、50Hz/60Hz共通 (本体とは別電源) /約200W	
大きさ/質量	601mm (幅)×621mm (奥行)×570mm (高さ) /約50kg	
本体接続時の占有寸法*	2,337mm (幅)×932mm (奥行)	

* 中綴じフィニッシャー・K1、バッファバスユニットJ1を含む

パンチャーユニット・BE1の仕様 (オプション)		
用紙サイズ/用紙サイズ	B5、B5R、A4、A4R、B4、A3	
使用可能用紙坪量	52～256g/m ²	
用紙用紙種類	コピー仕様にする	
パンチ穴数/穴径	2穴/6.5mm	
パンチ穴間隔	80mm	
電源	フィニッシャー本体より供給	
大きさ/質量	95mm (幅)×715mm (奥行)×392mm (高さ) /約3.7kg	
本体接続時の占有寸法	フィニッシャーへ組み込み	

ペーパーフォールディングユニット・G1の仕様 (オプション)		
用紙サイズ/折り	A4R、B4、A3	
使用可能折り	内3つ折り、外3つ折り	
用紙用紙種類	A4R	
	4つ折り、2つ折り	
用紙坪量	Z折り 52～105g/m ² C折り 52～105g/m ² 外3つ折り 52～105g/m ² 2つ折り 52～105g/m ² 4つ折り 52～90g/m ²	
電源/最大消費電力	フィニッシャー本体より供給/132W	
大きさ/質量	336mm (幅)×793mm (奥行)×1,190mm (高さ) /約71kg	
本体接続時の占有寸法*	2,607mm (幅)×932mm (奥行)	

* 中綴じフィニッシャー・K1、バッファバスユニットJ1を含む

インサーター・H1の仕様 (オプション)		
用紙サイズ	B5、B5R、A4、A4R、B4、A3、SRA3、11×17inch、12×18inch、13×19inch、不定形サイズ (139.7mm×182mm～330.2mm×487.7mm)	
収容可能枚数	上段/下段: 200枚 (80g/m ²)×2	
電源/最大消費電力	AC100V、2.8A、50Hz/60Hz共通 (本体とは別電源) /約103W以下	
大きさ/質量	746mm (幅)×793mm (奥行)×1,407mm (高さ) /約61kg	
本体接続時の占有寸法*	2,607mm (幅)×932mm (奥行)	

* 中綴じフィニッシャー・K1、バッファバスユニットJ1を含む

インナートリマー・A1の仕様 (オプション)		
用紙サイズ/用紙サイズ	サドル対応サイズすべて	
使用可能用紙坪量	52～209g/m ²	
用紙用紙種類	サドル対応サイズすべて	
断裁幅	2～20mm	
くす受け容量	約1,500枚 (80g/m ² 、20カット時)	
電源	フィニッシャー本体より供給	
大きさ/質量	約32kg	
本体接続時の占有寸法	フィニッシャーへ組み込み	

ステイブルフィニッシャー・K1の仕様 (オプション)		
用紙サイズ/用紙サイズ	コピー仕様にする	
使用可能用紙坪量	52～300g/m ²	
用紙用紙種類	コピー仕様にする ^{*1}	
トレイ容量	上トレイ	ノンソート 1500枚 ^{*2} (A4、B5、A5R 高さ195mm相当) 750枚 (330×483mm、320×450mm (SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R 高さ97mm相当) サイズ混載時: 750枚 (高さ97mm相当) ソート、グループ 1500枚 ^{*2} (A4、B5 高さ195mm相当) 750枚 (A3、B4、A4R 高さ97mm相当) サイズ混載時: 750枚 (高さ97mm相当) ホチキス 1500枚相当/100部 ^{*2} (A4、B5 高さ195mm相当) 750枚相当/50部 (A3、B4、A4R 高さ97mm相当) サイズ混載時: 750枚 (高さ97mm相当)
	ノンソートトレイ	ノンソート 250枚 (A4R、B5、A5R 高さ32mm相当) 125枚 (A3、B4、A4R、B5R 高さ16mm相当) 30枚 (330×483mm、320×450mm (SRA3)、305×457mm) サイズ混載時: 125枚 ^{*3} (A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R 高さ16mm相当)
	下トレイ	ノンソート 2500枚 ^{*2} (A4、B5 高さ325mm相当) 1500枚 ^{*2} (A5R 高さ162mm相当) 750枚 (330×483mm、320×450mm (SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R 高さ97mm相当) サイズ混載時: 750枚 (高さ97mm相当) ソート、グループ 1500枚 ^{*2} (A4、B5 高さ195mm相当) 750枚 (A3、B4、A4R 高さ97mm相当) サイズ混載時: 750枚 (高さ97mm相当) ホチキス 1500枚相当/100部 ^{*2} (A4、B5 高さ195mm相当) 750枚相当/50部 (A3、B4、A4R 高さ97mm相当) サイズ混載時: 750枚 (高さ97mm相当)
ホチキス	ホチキス枚数	100 枚 (A4、B5、B5R 厚さ11mm相当) 50 枚 (A3、B4、A4R 厚さ5.5mm相当) (用紙の種類や厚さによって、ステイブル可能枚数が少なくなることがあります。)
	ホチキス位置	コーナー、ダブル A3、B4、A4、A4R、B5
シフト可能サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R	
電源/最大消費電力	AC100V、2.8A、50Hz/60Hz共通 (本体とは別電源) /約282W ^{*4}	
大きさ/質量	782mm (幅)×765mm (奥行)×1,040mm (高さ) (補助トレイを伸ばしたサイズ) /約64kg	
本体接続時の占有寸法 ^{*5}	2,152mm (幅)×932mm (奥行)	

*1 上トレイ・下トレイは第二原因、OHP、郵便はがき、ラベル、封筒、ヘラム紙を除く *2 薄紙または坪量 59g/m²以下のユーザー設定用紙を選択した場合は、750枚 (高さ 97mm相当) *3 330×483mm、320×450mm (SRA3)、305×457mmの用紙サイズを含むサイズ混載では30枚 *4 パンチャーユニット・BE1を装着した場合は286W *5 バッファバスユニットを含む

中綴じフィニッシャー・K1の仕様 (オプション)		
用紙サイズ/用紙サイズ	コピー仕様にする	
使用可能用紙坪量	52～300g/m ²	
用紙用紙種類	コピー仕様にする ^{*1}	
トレイ容量	上トレイ	ノンソート 1500枚 ^{*2} (A4、B5、A5R 高さ195mm相当) 750枚 (330×483mm、320×450mm (SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R 高さ97mm相当) サイズ混載時: 750枚 (高さ97mm相当) ソート、グループ 1500枚 ^{*2} (A4、B5 高さ195mm相当) 750枚 (A3、B4、A4R 高さ97mm相当) サイズ混載時: 750枚 (高さ97mm相当) ホチキス 1500枚相当/100部 ^{*2} (A4、B5 高さ195mm相当) 750枚相当/50部 (A3、B4、A4R 高さ97mm相当) サイズ混載時: 750枚 (高さ97mm相当)
	ノンソートトレイ	ノンソート 250枚 (A4R、B5、A5R 高さ32mm相当) 125枚 (A3、B4、A4R、B5R 高さ16mm相当) 30枚 (330×483mm、320×450mm (SRA3)、305×457mm) サイズ混載時: 125 枚 ^{*3} (A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R 高さ16mm相当)
	下トレイ	ノンソート 2500枚 ^{*2} (A4、B5 高さ325mm相当) 1500枚 ^{*2} (A5R 高さ162mm相当) 750枚 (330×483mm、320×450mm (SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R 高さ97mm相当) サイズ混載時: 750枚 (高さ97mm相当) ソート、グループ 1500枚 ^{*2} (A4、B5 高さ195mm相当) 750枚 (A3、B4、A4R 高さ97mm相当) サイズ混載時: 750枚 (高さ97mm相当) ホチキス 1500枚相当/100部 ^{*2} (A4、B5 高さ195mm相当) 750枚相当/50部 (A3、B4、A4R 高さ97mm相当) サイズ混載時: 750枚 (高さ97mm相当)
中綴じ部	最大25部 (サイズ、束枚数によって異なる)	
ホチキス	ホチキス枚数	コーナー、ダブル 100 枚 (A4、B5 厚さ 11 mm相当) 50 枚 (A3、B4、A4R 厚さ 5.5 mm相当) 中綴じ20枚 (用紙の種類や厚さによって、ステイブル可能枚数が少なくなることがあります。)
	ホチキス位置	コーナー、ダブル A3、B4、A4、A4R、B5 中綴じ 330×483mm、320×450mm (SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、不定形サイズ (210×279.3mm～330.2×487.7mm)
シフト可能サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R	
電源/最大消費電力	AC100V、2.8A、50Hz/60Hz共通 (本体とは別電源) /約349W ^{*4}	
大きさ/質量	896mm (幅)×765mm (奥行)×1,040mm (高さ) (補助トレイを伸ばしたサイズ) /約110kg	
本体接続時の占有寸法 ^{*5}	2,266mm (幅)×932mm (奥行)	

*1 上トレイ・下トレイは第二原因、OHP、郵便はがき、ラベル、封筒、ヘラム紙を除く *2 薄紙または坪量 59g/m²以下のユーザー設定用紙を選択した場合は、750枚 (高さ 97mm相当) *3 330×483mm、320×450mm (SRA3)、305×457mmの用紙サイズを含むサイズ混載では30枚 *4 パンチャーユニット・BE1、インナートリマー・A1を装着した場合は380W *5 バッファバスユニットを含む

多彩な出力体裁と連続稼働をサポート。 安定したパフォーマンスでビジネスの効率化を促進します。

■パンチャーユニット・BE1

中綴じフィニッシャー・K1、ステイプルフィニッシャー・K1の内部に装着。2穴パンチ機能を追加できます。

■インナートリマー・A1

中綴じフィニッシャー・K1の内部に装着。枚数の多い中綴じ製本時、くちばし状に突き出た小口を断裁できます。

■インサーター・H1

1ピンにつき最大200枚までの用紙がセットできる、ラージサイズ2ピンタイプのインサーターです。

■マルチカラー

イメージリーダーユニット・F1
最大300枚の原稿を積載可能で、カラー両面原稿の表裏を同時に読み込み可能です。

■ペーパーデッキユニット・C1

A4最大4,000枚(64g/m²)のセットが可能です。

■PODデッキライト・A1

13×19インチまでに対応し、最大4,000枚(64g/m²)をセットできます。エアアシスト機構を採用し、安定した給紙を実現。大判の大量出力ニーズにも応えます。

■多段デッキ・A1

最大6,600枚(64g/m²)給紙可能な3段のカセットには「エアアシスト給紙機構」を採用し、搬送部には「重送検知機構(オプション)」も搭載するなど、重送を防ぎ、高速かつ安定した用紙搬送が可能です。コート紙・厚紙・薄紙、定形サイズ・不定形サイズの用紙にマルチ対応しています。

*郵便はがき、第二原図、封筒を除く。

■中綴じフィニッシャー・K1 / ステイプルフィニッシャー・K1

最大4,250枚の大量積載、100枚(64g/m²)のステイプル機能と20枚(64g/m²)中綴じ製本機能、ソート機能などを搭載。

*中綴じフィニッシャー・K1のみ。

■ペーパーフォールディング ユニット・G1

Z折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、2つ折りの5通りの折加工が可能です。A4文書にZ折りのA3帳票を押し込むこともできます。

■バッファバスユニット・J1

中綴じフィニッシャー・K1やステイプルフィニッシャー・K1を装着する際に必要なユニットです。

C9280 PRO

本体標準価格(税別)…3,800,000円

写真は「中綴じフィニッシャー・K1」、「ペーパーフォールディングユニット・G1」、「インサーター・H1」、「バッファバスユニット・J1」、「マルチカラーイメージリーダーユニット・F1」、「多段デッキ・A1」を装着したものです。

C9270 PRO

本体標準価格(税別)…3,500,000円

写真は「中綴じフィニッシャー・K1」、「バッファバスユニット・J1」、「マルチカラーイメージリーダーユニット・F1」、「多段デッキ・A1」を装着したものです。

*本体標準価格はマルチカラーイメージリーダーユニット・F1を含んだ価格です。

製品ご導入にあたって

imageRUNNER ADVANCE C9280 PRO/C9270 PROの導入を検討のお客様には、お客様の運用内容に応じて実機による検証をお願いしております。
ご指定の用紙やシステムを使用して、お客様がビジネスで必要とする画像品質、仕上がり品質、生産性など、パフォーマンスを事前にご確認ください。

サービスが利用する内蔵ツールについて

imageRUNNER ADVANCEでは、サービス向けに以下の機能を実装します。
これらの機能は、万が一のトラブル発生時に迅速に対応するためのものです。
これらのツールは、お客様の了解のもと利用いたします。

◎サービスブラウザー …… お客様のネットワークを通じてサービスがインターネット上から技術情報を参照します。

◎アップデーター …… お客様のネットワークを通じて、MFPの最新ファームウェアをダウンロードします。

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2015年12月現在のものです。●記載の価格には感光体、消耗品類の価格及び消費税は含まれておりません。本体ならびに関連する消耗品、サービス役務などにつきましては、別途消費税を申し受けますので御了承願います。●別途保守サービスが必要ですので、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。●保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。●Microsoft、Windows、Windows Vista、Office 2007、PowerPoint 2007、Microsoft Office SharePoint Serverは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及び、その他の国における登録商標です。●Mac OS、AppleTalkは米国アップル社の商標です。●Adobe、PostScript、PostScript3及びPostScript3は、米国Adobe Systems社の米国及び、その他の国における登録商標です。●IPX/SPXは米国Novell Inc.の米国における商標です。●Canon、Canonロゴ、imageRUNNER、imagePRESS、imageWAREはキヤノン株式会社の登録商標です。●BMLinkは、社団法人ビジネス機械情報システム産業協会(JBMIA)の商標です。●本カタログに記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。●本カタログ内のコピーサンプルは実際の出力とは異なります。●本カタログ内の画面は、ハメコミ合成です。

ご注意
●法律により、そのコピーを所有するだけでなく罰せられるものがありますのでご注意ください。
①国内で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。
②未使用の郵便切手・郵便ロゴ。
③政府発行の印刷物のコピーは禁止されています。
●著作権の目的となる書籍・音楽・映画・地図・映画・写真・写真などの著作権物は法的に、また本装置内その他に準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外に禁止されています。
●本機は、特定の管理責任者を設けて不正コピーが行われないよう運営管理してください。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キヤノン プロダクション向け複合機 ホームページ
canon.jp/pod-printer




キヤノンお客様相談センター
イメージランナー
アドバンス **050-555-90056**

※おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間(平日)9:00~17:00(土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)
※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は03-5428-1263をご利用ください。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Canon キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STORE



安全にお使いいただくために
●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。



●お求めは信用のある当社で

2015年12月現在

00459158