

Canon

**imageRUNNER
ADVANCE**

PS Print Server


PS
PRINT
SERVER



プリントオンデマンドに要求されるクオリティーとスピードを高い次元

ドラッグ&ドロップするだけで印刷設定して出力 「Hot Folders ver.3」 GX A2


あらかじめ印刷設定を登録した「Hot Folders」にファイルをドラッグ&ドロップするだけで、自動的にプリントアウト。Windows[®]およびMac OS Xに対応し、幅広い環境でスピーディーな印刷設定を可能にします。



■ Hot Foldersコントロールパネル

多彩なデータ形式に対応する 「Hot Foldersフィルタープラグイン」 GX OP


TIFF/ITなどのファイルを「Hot Foldersフィルタープラグイン」を利用してPostScript[®]ファイルまたはPDFファイルに変換し、「Hot Folders」と連携してプリント処理を行うことができます。また、オプションによりCT/LW、DCS2.0などプリプレス向けファイルに幅広く対応。さらに、JPEGやTIFF、EPSファイルは画像のサイズや配置の指定が可能です。



■ Hot Foldersフィルタープラグイン

プリント業務別に設定情報を登録できる 「仮想プリンター」 GX A2

プロファイル情報や面付けなどの印刷設定を登録したバーチャルプリンターを作成することができます。「印刷キュー(Print)」、「直接接続(Direct)」、「待機キュー(Hold)」から選択でき、任意の名称設定も可能です。クライアントPCから登録したバーチャルプリンターを選択してスムーズに出力できるので、プリントのたびに設定を繰り返す手間が省けます。



■ 仮想プリンター

データのマージや多彩な製本印刷が可能 「Fiery Impose」 GX OP A2

スプールエリアから異なるファイルのデータ統合やページの差し替え、削除、面付けなどの編集が行えます。内容が一目でわかるサムネイル表示や編集結果のプレビュー表示、ドラッグ&ドロップによる軽快な操作性を実現。出力時には「中とじ」や「無線とじ」、「巻き三つ折り」、「W字型折り」、「内巻き四つ折り」など多彩なテンプレートを利用した製本印刷が可能です。また、1シート最大100枚まで面付けが可能で、バリエーション豊富な面付けにも対応。付属の「PitStop」を使えば、PDFデータのオブジェクトを編集することもできます。



■ Fiery Impose

バリエーション豊富なプリントを容易に実現する 「FreeForm v2.1」 GX A2

データベース化された情報を活用し、個々の顧客の嗜好にあわせたDMやリーフレットなどを印刷するバリエーション豊富なプリント。「FreeForm v2.1」は、一度マスターデータを処理するだけで、後はバリエーションデータのみをプラスして出力するため、手軽でスピーディーなバリエーション豊富なプリントを実現します。また、バリエーション豊富なプリントに用いる任意のマスターページは自由な順番で繰り返し指定できるため、柔軟なページ構成が可能です。

■ FreeForm v2.1

従来のプリントフロー



バリエーション豊富なプリント



快適なドキュメントハンドリングを実現する 「E-mailサービス」 GX A2


出力したいPDF (PS) データを電子メールの添付ファイルとして送信すれば、E-mailアドレスが設定されたコントローラーから印刷。また、スキャンしたドキュメントのデータを添付ファイルとして送ることができます。

■ 電子メールプリント



ページの入れ替えなどが可能な 「Fiery Compose」 GX OP A2

スプールされたジョブのデータ統合や編集が行え、任意のページに表紙や章扉を挿入することができます。編集結果はプレビュー表示から確認可能。サムネイルモードから、印刷方法にあわせて「シート」や「ブックレット」などを選択できるので、仕上りのイメージを簡単にチェックすることができます。



■ Fiery Compose

印刷処理順を正確に制御する 「送信順印刷」

GX

データサイズの容量によって意図せず印刷順が前後しないように、Fieryコントローラーに投入されたジョブの順番ごとに印刷を行います。WebToolsから30-300秒のタイムアウトを設定して、時間内に投入された同じIDのジョブの順番を保証します。また、データ処理が終了したジョブから優先して印刷することも可能です。




■ 送信順印刷

ページ内にサブセットを定義して異なる ステイプル/パンチ設定で印刷 「サブセットフィニッシング」

GX^{OP} A2

1つのジョブの中で章やシート数などのサブセットの定義付けを行い、ステイプル/パンチの異なる仕上がりを設定して、1回のスプールで分冊処理を行うことができます。メディアタイプは各サブセット単位、もしくはシートごとに設定でき、タブ紙の挿入も可能です。



■ サブセットフィニッシング

色転びを抑え、質感のある表現を支える 「グレー処理/ブラック処理」

GX A2

高品位なブラックの再現性を追求したテクノロジーを搭載。ブラクトナーのみを使用し、色転びのないグレー/ブラックを表現するとともに、使用トナーを抑えられるためランニングコスト削減にも貢献します。その他にも、100%ブラック+50%シアンによる「リッチブラック」を表現する機能も搭載しました。

スポットカラーを美しく再現する 「Spot-On」

GX A2

スポットカラーの設定や調整も、CMYKの数値を入力するだけ。「色の置き換え」機能では、書類内に指定されているカラーのRGB/CMYK値を、スポットカラー辞書で定義されているCMYK値で置き換えます。オペレーターの負荷軽減やプレゼンテーション時の訴求力が高まります。

成果物を3Dで確認できる 「リーダービュー」

GX^{OP} A2^{OP}

出力する前の事前チェックとして、立体的でリアルな仕上がり確認が行える3D表示プレビュー機能を搭載。成果物の拡大や回転表示が可能のほか、表示ページのメディア情報を確認することもできます。




■ リーダービュー


iPhone/iPadから直接印刷が可能 「ダイレクトモバイル印刷」

GX A2

Wireless環境であればApple社のモバイル端末(iOS4.2.x以降/iPhone、iPad、iPodTouch)から直接プリントすることが可能。端末の画面を数回タッチするだけの簡単な操作でスピーディーな印刷が可能です。



■ リッチブラック



プロセスカラーの2版を特色版に置き換える 「2色刷りシミュレーション」


GX^{OP} A2^{OP}

2色刷りの原稿をプロセスカラーの2版で色指定してある場合、それぞれの版を特色版に置き換える「2色刷りシミュレーション」を搭載。仕上がりイメージの確認や指定ミスの防止が手軽に行えます。

ビジュアル編集機能で高品質な仕上がりを支える 「Image Enhance Visual Editor」

GX

ページごとにシャープネスやコントラスト、明るさやRGBカラーの調整を行ったり、赤目補正などの編集が行えます。プリント前に仕上りのイメージをシミュレーションしながら最終調整が行えるため、より正確に思い通りの印刷が実現できます。



■ Image Enhance Visual Editor

サーバーで一貫した高品位画像処理を 実現する「高品位イメージ画像」

GX A2

露出、カラー、シャドウ/ハイライトなどの調整パラメータを設定することで、一貫した高品位な画像処理が可能。RGB/LAB/CMYK/グレースケールなどさまざまなカラータイプに対応しています。設定情報はジョブ単位およびページごとにON/OFF設定ができます。



■ 2色刷りシミュレーション

高い信頼性につながる、柔軟なプリントジョブ管理&データチェック機能。

Work Flow

先進の操作性を実現する


Command WorkStation 5に対応 **GX A2**

直感的かつ操作性に優れたユーザーインターフェースが、ワークフローを大きく改善。プリントサーバーの設定やエンジンの稼働状況、消耗品の管理などを一画面で確認、操作することができます。ジョブプレビューの機能も拡張。RIP済みのジョブをクリックするだけでCommand WorkStation 5の画面に印刷イメージが表示され、確認できます。また、ファイルを画面にドラッグ&ドロップするだけで印刷が可能。アプリケーションからの印刷操作が不要で、印刷時間短縮に役立ちます。



ワークフローの効率化をサポートする「ジョブの並び替え」 **GX**

待機エリアにあるスプール済み、あるいは処理済みのジョブを、順番を入れ替えて出力することができます。お客様単位でプリントジョブをまとめたり、印刷条件が共通したジョブを連続して行うことでトレイや設定を切り替える手間を省き、プリント効率を高めます。



■ ジョブの並び替え


CMYK各版の確認が行える「プログレッシブ分版印刷」 **GX^{OP}**

RIP処理後のCMYK各版を、自由に組み合わせてプリントできます。1つのジョブにつき、最大4種類の組み合わせを指定できます。オーバープリントや自動トラッピングなどの確認に効果的です。

■ プログレッシブ分版印刷

1つのジョブについて
最大4種類の組合せを指定可能

Default設定
Page:1 K
Page:2 C+K
Page:3 C+M+K
Page:4 C+M+Y+K




入稿作業をスムーズにする「PDF/X」プリフライト **GX^{OP}**

ISO規格であるPDF/X-1aとPDF/X-3のプリフライト機能を、「Hot Folders」のオプションとして提供。規格に適合しないPDFファイルはドロップし、プリントされないように設定できます。


インデックス紙の挿入・印字設定が可能な「タブ挿入」 **GX**

アプリケーションで作成した資料などを出力する際に、任意のページにインデックス紙を挿入することができます。挿入ミスを防ぐために、出力前に仕上がりイメージをプレビューから確認することも可能です。また、インデックス紙のタブ部分に任意の文字を印字でき、フォント・サイズも指定することができます。



入稿前のデータチェックを容易にする「Preflight」 **GX^{OP}**

フォントの有無や画像データの解像度、スポットカラーやヘアラインの存在など、あらかじめ設定した条件に従い、プリントすることなくデータをチェックすることができます。画面に表示された結果は、プリントすることも可能です。入稿前のデータチェックがスムーズに行える便利な機能です。



■ プリフライトレポート

ダウンタイムを合理的に回避する「ミスマッチ一時停止」 **GX A2**

プリント時に選択した用紙がトレイにセットされていない場合、ジョブの処理そのものが中止され、原因が解決されるまでは待機状態になってしまいます。「ミスマッチ一時停止」機能をONにすれば、ミスマッチのジョブはスキップされ、待機中の他のジョブを優先して印刷。ジョブの停滞によるダウンタイムを軽減し、印刷効率を高めます。

印刷事故を未然に防ぐ「Postflight」 **GX^{OP}**

印刷データに含まれるカラースペースを、事前にチェックすることができます。RIP時にジョブを解析し、オリジナル画像のオブジェクトをCMYK、RGB、スポットカラーなど色分けして出力。画像の変換もれなどを容易に確認でき、印刷ミスを未然に抑止することができます。



■ カラーコードページ



■ Postflightレポート

設定した詳細なカラー情報を出力する「コントロールバー」 **GX**

「コントロールバー」は、印刷日時やカラー設定などのジョブ情報やカラーバーなどの情報を出力紙にプリントする機能です。色味や設定状況の確認が明確に行えます。



多彩な機能や装備で情報セキュリティの強化を推進 **GX A2**

プリントサーバー内のセキュリティ機能が充実しています。本体のハードディスクに格納されたデータを完全消去する「Secure Erase」機能を搭載。取り外しが可能なハードディスクドライブ用オプションを用意。情報の機密を保持します。

多彩なカラーマネジメント機能を駆使して色味を自在にコントロール。


Color Management

手軽な操作でカラーマネジメントをサポートする「カラー管理ツール」 **GX A2**

キャリブレーションの実行やICCプロファイルの管理をはじめとする多彩なカラーコントロールが、ネットワーク上のパソコンから簡単かつスピーディーに行うことができます。


「Calibrator」

複写機原稿台および測色機を用いて、キャリブレーションが可能。また、用紙の種類や特定の印刷条件でデバイスが測定した印刷濃度を、利用するキャリブレーションセットが利用できます。



「Color Editor」

登録されているICCプロファイルを編集し、保存することができます。



「Profile Manager」

標準・オプション・任意を含め、複数のICCプロファイルを一元管理します。



「スポットカラー編集」

カラーテーブルを使った簡単な操作で、特色の設定や調整を行うことができます。



「Spot-On Ver.2」 **GX^{OP} A2^{OP}**

Spot-Onの機能に加え、2色刷りシミュレーションが可能です。

「カラー管理」

各種プロファイルの設定や確認を、ビジュアルで確認しながら容易に行えます。



グラフィカルなインターフェースを採用し、簡単な操作手順で行える「エキスパートカラー設定」

GX A2

RGBによる写真データなども、AdobeRGB/sRGBをはじめとするさまざまな色定義設定をいかしたまま印刷を行う必要があります。エキスパートカラー設定では、異なるカラーモードからの印刷やシミュレーション方法などの設定内容を一覧で確認できるので、目的とする印刷結果を得るための設定が容易に行えます。



1 CMYKデータからのカラーシミュレーション

CMYKシミュレーション方法は、「純原色」、「フル(ソースGCR)」、「フル(出力GCR)」の3種類から選択できます。K版を常に分離処理する「フル(ソースGCR)」に対して、「フル(出力GCR)」では分離処理するかどうかを選択できます。




2 RGBデータからのカラーシミュレーション

RGBの色定義(sRGBなど)をimageRUNNER ADVANCEの色空間でシミュレーションして出力したい時は、「RGBソースプロファイル」からシミュレーションするRGB色空間を定義します。さらに「カラーの表現」では、「連続調」、「ビジネスグラフィックス」、「相対カラリメトリック」、「絶対カラリメトリック」の4種から色空間の変換方法(レンダリングインテント)を選択可能。「絶対カラリメトリック」選択時は、RGBの色定義中の白色点を再現します。



3 RGBデータを用いたCMYKカラーシミュレーション

指定された「RGBソース」(RGBの色定義)と「カラーの表現」に基づいてRGBデータをCMYKに色分解し、指定された「CMYKシミュレーションプロファイル」によりシミュレーション出力できます。



4 カラープロファイルと連携した用紙シミュレーション **GX^{OP} A2^{OP}**

同じ色指定でも、印刷する用紙によって発色は大きく異なります。「CMYK用紙シミュレーション」では、プロファイルによる色補正とあわせて、光沢紙や新聞など用紙の地色を想定したシミュレーションが行えます。用紙シミュレーションの選択に応じて、適正な色空間の変換方法(レンダリングインテント)が自動的に選択されます。




用紙シミュレーション OFF 用紙シミュレーション ON(新聞紙)

◎用紙シミュレーション時の白色点補正にも対応
用紙シミュレーション時に、紙白の基準となる白色点を編集することができます。シミュレーションによりプリントされた紙色の微調整も可能です。



色変換の誤差を軽減する「デバイスリンクプロファイル」に対応 **GX A2**

Device Independent Colorを介さずに、入力したRGBやCMYKを出力用CMYKに変換するため、演算誤差の少ない高精度な色処理が可能です。あらかじめソースプロファイルと出力プロファイルに関連付けて利用します。



ColorPASS-GX400 / imagePASS-A2

プロの要求に応える多彩な機能に対応し、
創造的なワークフローを実現する
Adobe® PostScript® 3™環境を提供

「トラッピング」の自動処理や「多色版合成」など、デザイン
のこだわりを表現できるPostScript®環境の構築を強力に
サポート。さらに、デザインカンパなどのプリントワークをより
効率化する機能拡張も可能です。

ColorPASS-GX400

C9280 PRO C9270 PRO C7270 C7260 対応



imageRUNNER ADVANCEと
一体となって、
クリエイティブワークをサポート

日常的なカラーシミュレーションなどが簡単な操作で
行えるほか、クリエイターに欠かせないデザインカンパ
のプリントワークを快適にサポートします。

imagePASS-A2

C9280 PRO C9270 PRO C7270 C7260 対応



仕様一覧

基本仕様

	ColorPASS-GX400	imagePASS-A2
基本システム (ハードウェア)		
CPU	Intel Core i5-660 3.33GHz	Intel Pentium dual core E5300 2.6GHz
メモリ	2GB	2GB
HDD	500GB	160GB
リムーバブルHDD	オプション	—
その他のドライブ	DVD-R/W	—
インターフェース		
ネットワーク	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	—
USB (ホスト機能)	前面×2、背面×6	背面×4
DVI-I (モニター)	○	—
Ethernet to imageRUNNER	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	—
コントロールサイズ (幅×高さ×奥行)	21.5×48.5×48.3cm	33.5×29.5×9.3cm
質量	19.7 kg	5.4 kg
オプションハードウェア		
512MB Option memory Kit	—	—
256MB Option memory Kit	—	—
Removable HDD Kit-B1	オプション	—
基本システム (ソフトウェア)		
PDL (Page Description Languages)	Adobe® PostScript® 3™ Co-Dev3019	—
Adobe PDF Print Engine	v2.0	—
ColorWise	3.7	—
OS	Microsoft Windows® 7 Pro	Linux
フォント		
内蔵フォント		
欧文/CID, TrueType	136書体	—
和文/New CID	5書体 (リュウミンL-KL/ 中ゴシックBBB/ 太ゴB101/太ミンA101/ じん101)	2書体 (リュウミンL-KL/ 中ゴシックBBB)
フォントインストール		
欧文	○ (Fiery Downloader/Command WorkStation Windows Edition)	—
和文/New CID	○	—
和文/OCF	○	—
フォントバックアップ	○	—
OpenType フォントサポート	○	—
ATM フォントサポート	○	—
ネットワークプロトコルとサービス		
IPv4対応	○	—
IPv6対応	○ (LPD/Port9100/SNMP)	—
TCP/IP	SMB, LPD, Port9100, IPP, IPPs, FTP, HTTP (SSL対応), HTTPs, SLP, ポートフィルタリング, IPフィルタリング, LDAP ユーザー認証 (SSL対応), SNMP, IPsec, SNMP (v3対応), POP3 (SSL対応) /IMAP4, SMTP (SSL対応), Bonjour, 802.1x	—
Netware	NDPS	—
AppleTalk	○	—

プリント方法

	ColorPASS-GX400	imagePASS-A2
プリンタードライバー		
Fiery Driver V4.3 for Windows	○	—
バーチャルプリンター	○	—
ダイレクトプリント		
Command WorkStation (インポート)	○	—
Hot Folders	○	—
USBメディアサーバー	○	—
電子メールプリント	○	—

ユーザーソフトウェア 対応OS

	ColorPASS-GX400	imagePASS-A2
プリンタードライバー	Mac OS X 10.5以降/ Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/ Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10/ Windows® Server 2003/2008/2008R2/ Windows® Server 2012(64bit)	—
Command WorkStation	Mac OS X 10.5以降/ Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/ Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10/ Windows® Server 2003/2008/2008R2/ Windows® Server 2012(64bit)	—
Impose (オプション)	Mac OS X 10.5以降/ Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/ Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10/ Windows® Server 2003/2008/2008R2/ Windows® Server 2012(64bit)	—
ColorWise Pro Tools	Mac OS X 10.5以降/ Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/ Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10/ Windows® Server 2003/2008/2008R2/ Windows® Server 2012(64bit)	—
WebTools	Mac OS X 10.5以降/ Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/ Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10/ Windows® Server 2003/2008/2008R2/ Windows® Server 2012(64bit)	—
Hot Folders	Mac OS X 10.5以降/ Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/ Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10/ Windows® Server 2003/2008/2008R2/ Windows® Server 2012(64bit)	—
Fiery Remote Scan	Mac OS X 10.5以降/ Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/ Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10/ Windows® Server 2003/2008/2008R2/ Windows® Server 2012(64bit)	—

ダイレクトプリント対応ファイル

	ColorPASS-GX400	imagePASS-A2
Command WorkStation (インポート)	PostScript, PDF1.7, EPS/DCS2.0, TIFF 6.0	—
Hot Folders	PostScript, PDF1.7, EPS/DCS2.0, TIFF 6.0 (印字位置 / 拡大縮小の指定は不可)	—
標準フィルター (PostScript または PDF形式への変換) 拡張フィルター*1 (PostScript または PDF形式への変換)	TIFF/IT-P1, EPS	—
Microsoft Office形式 書類用フィルター*2 (PostScript または PDF形式への変換) バリエーションプリント	DCS2.0, CT/LW, ExportPS, PDF/X プリファイト, PDF2GO, TIFF, JPEG, 1bit TIFF	—
	FreeForm v1enhanced/ FreeForm v2.1 PoDi (enfirm) PDF/vt-1 PPMLGAv2.2 VPS (準拠)	FreeForm v1enhanced/ FreeForm v2.1
電子メールプリント	PostScript, PDF1.7, EPS, TIFF 6.0	—

カラーマネジメント機能

	ColorPASS-GX400	imagePASS-A2
カラーキャリブレーション		
ColorCal	○	—
ColorCal シングルパターン	○	—
濃度計キャリブレーション	○	—
カラープロファイル		
ICCバージョン4.2サポート	○	—
RGB ソースプロファイル	○	—
CMYK シミュレーション プロファイル	○	—
スポットカラープロファイル	○	—
カラーの表現	連続調/ビジネスグラフィック/ (RGBレンダリングインテント) 絶対カラリメトリック/絶対カラリメトリック	—
RGB色分解	○	—
CMYKシミュレーション方法	クイック/フル(ソースGCR)/フル(出力GCR)	—
CMYKレンダリングインテント	相対カラリメトリック	—
用紙シミュレーション	○	オプション (GAB)
・白色点補正	オプション (GAPPE)	オプション (GAB)
出力プロファイル	○	—
・用紙定義プロファイル	○	—
デバイスリンクプロファイル	○	—
特色・二色刷り		
スポットカラーマッピング	○	—
PDFスポットカラー対応	○	—
Spot-On	○	—
・特色プロファイルの 追加/削除	○	—
・カラーテーブルの編集	○	—
・色の置き換え	○	—
2色刷りシミュレーション (Spot-On Ver.2)	オプション (GAPPE)	オプション (GAB)
グレー処理		
「純ブラックでグレーを印刷」 (RGB)	○	—
「純ブラックでグレーを印刷」 (CMYK)	○	—
ブラック処理		
ブラック処理	○	—
ブラックオーバープリント	○	—
オーバープリント/トラッピング		
色分解の組合せ (CMYK4色+特色対応)	○	—
コンジョイントオーバープリント	○	—
自動トラッピング (1 pixelタイプ)	○	—
自動トラッピング (Advanceタイプ)	オプション (GAPPE)	—
JMPA マッチングサービス	オプション	—

スキャン機能

	ColorPASS-GX400	imagePASS-A2
Fiery Remote Scan for Windows® and Mac OS 10.5+	○	—
LCDからのスキャン	○	—
カラーモード	カラー / グレースケール / 白黒	—
保存形式	PDF/TIFF/JPEG	—
スキャン to メールボックス	○	—
スキャン to スプールエリア (holdキュー)	○	—
スキャン to E-Mail	○	—
スキャン to インターネットファクス	○	—
スキャン to FTP	○	—
スキャン to 内蔵HDD	○	—
スキャン to アプリケーション (TWAIN)	○	—

*1 NDPS Gateway による対応。 *2 Windows版 Hot Foldersのみ対応。Microsoft Office 2000以降のアプリケーション、およびAdobe Acrobat Distiller
またはPSプリンタードライバーがインストールされている必要があります。 *3 Windows版プリンタードライバーのみ指定可能です。

■低コストでPostScript環境を構築できる「PS拡張キット」

imageRUNNER ADVANCEに低コストでPostScript環境を構築できる「PS拡張キット」を用意。Adobe社純正PS (PostScript 3) に対応し、Windows環境でのオフィス文書に最適なLIPS LXやLIPS Vと共存可能です。SAPなどの基幹出力ニーズや簡易的なデザイン業務の出力ニーズに対して、高品位な出力を可能にします。

PS拡張キット・AS1 ■ iR ADV C9280 PRO ■ iR ADV C9270 PRO ■ iR ADV C7270 ■ iR ADV C7260 ■ 対応

PSプリンター機能の仕様 (オプション)			
名称	PS拡張キット・AS1		
形式	内蔵型		
プリントサイズ	各製品機種のコピー仕様に準じる (各機種カタログ参照)		
連続プリント速度	各製品機種のコピー仕様に準じる (各機種カタログ参照)		
解像度	データ処理	1200dpi×1200dpi ^{*1} 、600dpi×600dpi	
	プリント	9600dpi相当×1200dpi	
ページ記述言語	Adobe®PostScript® 3™		
対応プロトコル	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/ SMB/FTP/WSD)、 IPX/SPX (NDS、Bindery)、 AppleTalk (PAP)		
対応OS	ドライバー	Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8 / 8.1 / Windows® 10/Windows® Server 2003/Windows® Server 2008/ Windows® Server 2012/Mac OS X (10.5.8以降)	
	PPD	Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/ Windows® 8.1/Windows® 10/ Mac OS 9.1(以降)/Mac OS X (10.3.9以降)	
内蔵フォント	和文	平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5	
	欧文	136書体	
	エミュレーション	なし	
	インターフェース	USB2.0High-Speed、1000Base-T/ 100Base-TX/10Base-T (IEEE802.3準拠)	
	画像欠け幅	全周4mm、プリンタードライバーにて エンジン欠け幅を選択可能	
*1テキストラインのみ。 *2QuakXpressのみ。 ※「PS拡張キット・AS1」は、imagePASS/ColorPASSと同時に接続はできません。			

^{*1}1テキストラインのみ。 ^{*2}2QuakXpressのみ。 ※「PS拡張キット・AS1」は、imagePASS/ColorPASSと同時接続はできません。

○:標準搭載 △:オプション —:非対応

レイアウト/仕上げ/面付け機能		
	ColorPASS-GX400	imagePASS-A2
レイアウト		
用紙種類の混合	○	
カスタム用紙サイズ (プリンタードライバー)	長さ:25.4~630mm 幅:25.4~330.2mm	
カスタム用紙サイズ (本体)	長さ:148~487mm 幅:100~330mm	
自動用紙選択	○	
拡大縮小	25~400% (初期設定100%)	
製本印刷	○ (Booklet Maker v4.0)	
クリーブ補正機能	○	
印刷の向き	○	
180度回転	○	
ミラー (Windows®)/ 横反転 (Mac)	○	
両面印刷	○	
画像シフト	○	
ページに合わせる	○	
印刷可能領域に合わせる	○	
レイアウト (N-up) ^{*3}	○	
仕上げ		
どじしろ	○	
排紙順 (正順/逆順)	○	
排紙モード	○	
排紙面指定	○	
ステイブラーモード	○	
排紙先	○	
パンチ穴	○	
画像シフト	○	
表と裏の 画像位置を合わせる	○	
スタンプ (ウォーターマーク)	○	
面付け		
製本印刷	○ (Booklet Maker v4.0)	
PitStop	オプション	
Impose 3.3 (ドングルなし/デモモード)	○	
Impose 3.3 (USBドングル/フル機能)	オプション (Sequence Impose) クリーブ補正機能、クリーブ調整、方向 (ページの回転)、 両面、配置 (シート上のページ配置)、 行/列 (シートに配置する行/列)、 ページマーク (トンボ折り目ページ情報)、 ブリード (トンボ位置移動)、クリッピングインジケーター、 調整/オフセット (印字位置コントロール)、製本/ギャングアップ	

画像処理テクノロジー		
	ColorPASS-GX400	imagePASS-A2
イメージスムージング	○	
グラデーション補正	○	
imageRUNNER Advance本体機能		
ハーフトーン	○	
画像圧縮	○	
解像度	○	
精細濃度補正	○	
アドバンスドスムージング	○	
シャープさ	○	
トナー節約モード	○	
ハーフトーンシミュレーション	○	オプション (GAB)
トナーリダクション	○	
色細線補正	○	

ジョブマネジメント/ワークフロー		
	ColorPASS-GX400	imagePASS-A2
imageRUNNER ADVANCE本体	○	
「用紙カタログ」の利用		
「用紙カタログ」の編集/ 新規作成による登録	○	
ミスマッチキャンセル	○	
ミスマッチ一時停止	○	—
ジョブの並べ替え	○	—
印刷スケジュール	○	—
次に印刷	○	—
次に処理	○	—
割り込み印刷	○	—
タブ挿入	○	—
「用紙種類の混合」プレビュー	○	—
Compose 3.3	オプション (Sequence Compose)	—

プリントデータチェック機能		
	ColorPASS-GX400	imagePASS-A2
RIPプレビュー	オプション (SeeSequence Suits)	
PDF/X プリフライト	○	—
ImageViewer 1.5	○	—
プログレスシブ分版印刷	○	—
Postflight	オプション (GAPPE)	—
Preflight	オプション (GAPPE)	—

セキュリティ機能		
	ColorPASS-GX400	imagePASS-A2
MACアドレスフィルタリング	—	
IPフィルタリング	○	
SNMP v3対応	○	
SNMPサービスON/OFF切替	○	
LDAPユーザー認証	○ (SSL対応)	
IPsec	○ (IPv4のみ対応)	
SSL	○ (IPP/LDAPユーザー認証/HTTP/POP/SMTP)	
ポートフィルタリング	FTP (20-21)/SMTP (25)/HTTP (80)/SNTP (123)/ MS RPC (135)/NETBIOS (137-139)/SNMP (161-162)/ SLP (427)/SSL (443)/SMB/IP (445)/IPSec (500)/ LPD (515)/IPP (631)/VNC (5900)/RUI (8080)/ ポート9100 (9100-9103)/EFIポート/Canonポート	
セキュアプリント	○	
Secure Erase v2	○	
パスワードの暗号化	○	
メールボックスパスワード	○	

ソフトウェア		
	ColorPASS-GX400	imagePASS-A2
Fiery Hot Folders v3.3		
Fiery Standard Formats		
ジョブアクション		
待機、印刷、印刷後待機、処理と待機		
フィルター	○	○
PDF to PostScript フィルター		
Microsoft Office フォルダー Hot Folders		
Merge Files from Same Folder		
Hot Foldersのバックアップ		
Fiery Graphic Arts Package		
Unlimited Separations		
用紙シミュレーション (用紙色固定)	○	—
ハーフトーンシミュレーション (線数・網点角度・形状指定可)		
Image Enhance Visual Editor		
GA basic web activate		
2色刷り		
用紙シミュレーション (白色点補正可)	—	△
ハーフトーンシミュレーション (線数・網点角度・形状指定可)		
GA Premium Package web activate		
ImageViewer		
Automatic Preflight		
Postflight		
自動トラッピング		
Graphic Arts Filters for Hot Folders	△	—
2色刷り		
用紙シミュレーション (白色点補正可)		
ハーフトーンシミュレーション (線数・網点角度・形状指定可)		
Fiery Impose		
プレビュー		
複製/消去/結合		
編集		
Reader view		
PDF保存		
用紙定義設定		
RIP後プレビュー機能		
面付け	△	△
小冊子		
ギャングアップ (最大25×25面)		
Duplo layout styles		
VDP		
テンプレート管理		
トンボ		
Front side only trim marks		
Duplo marks		
Fiery Compose		
プレビュー		
複製/消去/結合		
編集		
Reader view		
PDF保存	△	△
用紙定義設定		
RIP後プレビュー機能		
Per page duplexing		
Mixed Finishing Sets		
用紙の挿入		
タブ紙挿入	△	—
用紙種類の混合		

充実の給排紙オプション対応で、生産性と仕上がり品位をさらに高めるプロシリーズ。

C9280 PRO/C9270 PROの詳細に関しては、
別途カタログを用意しております。



C9280 PRO

■ 連続複写速度	カラー	70ppm	モノクロ	80ppm
■ ファーストコピータイム	カラー	6.0秒	モノクロ	4.4秒
■ 原稿読取速度	片面読取.....カラー/モノクロ共:120ページ/分 両面同時読取.....カラー:140ページ/分 モノクロ:200ページ/分			

※「多段デッキ・A1」、「インサーター・H1」、「ペーパーフォールディングユニット・G1」、「中綴じフィニッシャー・A1」、「パンチャーユニット・BE1」、「インナートリマー・A1」、「ColorPASS-GX400」を装着したものです。



C9270 PRO

■ 連続複写速度	カラー	60ppm	モノクロ	70ppm
■ ファーストコピータイム	カラー	6.6秒	モノクロ	4.9秒
■ 原稿読取速度	片面読取	カラー/モノクロ共:120ページ/分		
	両面同時読取	カラー:140ページ/分	モノクロ:200ページ/分	

※「中綴じフィニッシャー・A1」、「PODデッキライト・A1」を装着したものです。

センターマシンとしての高速安定性に優れた、ハイパフォーマンス・シリーズ。

C7270/C7260の詳細に関しては、
別途カタログを用意しております。



C7270

■連続複写速度
カラー …… 60ppm モノクロ …… 70ppm

■ファーストコピータイム
カラー …… 6.6秒 モノクロ …… 4.9秒

※「中綴じフィニッシャー・L1」、「バッファバスユニット・J1」、「外付け2穴パンチャー・A1」、「ペーパーフォールディングインサーターユニット・G1」、「PODデッキライト・A1」を装着したものです。



C7260

■連続複写速度
カラー …… 55ppm モノクロ …… 60ppm

■ファーストコピータイム
カラー …… 6.6秒 モノクロ …… 4.9秒

※「ステイプルフィニッシャー・L1」、「バツファバ
スユニット・J1」、「外付け2穴パンチャー・
A1」、「ペーパーデッキユニット・C1」を装着
したものです。

製品の改良のため予告なくデザイン仕様の変更をすることがあります。記載の内容は2017年06月現在のものです。●記載の価格には送料、消耗品等の価格及び消費税は含まれておりません。本体等及びに関連する消耗品、サービス等なきにせよ、別途消費税を申し受けますので御了承ください。●別途保守サービスが必要ですので、料金、費用などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。●保守サービスのために必要な補修性能部品の最低保有期間、製品の製造打ち切り後等については、(補修用性能部品とは、その製造の機能を維持するために必要な部品です。)●Microsoft、Windows、Windows Vista、Office 2007、PowerPoint 2007、Microsoft Office SharePoint Serverは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及び、その他の国における登録商標です。●Mac OS、Apple iokitはApple Inc.の米国における登録商標です。●Adobe、PostScript、PowerScript及びPostScript Color、Adobe Reader、Adobe LiveCycle Rights Management ESは、米国Adobe Systems社の米国及び、その他の国における登録商標です。●iPXは米国Novell Inc.の米国における登録商標です。●Canon、Canon iMG、ImageRUNNER、imagePRESS、imageWAREはキヤノン株式会社の登録商標です。●BMLINKは、社団法人ビジネス情報連携システム産業協会(JBIMA)の商標です。●本カタログに記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。●本カタログ内のコピーサービスは実際の出力とは異なります。●本カタログ内の画面は、A4用紙で表示。

ご注意

- 法律により、この紙を所有するだけでも罰せられるものがありますのでご注意ください。
 - 国内外で流通する紙幣、債権、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。
 - 未使用の郵便切手・郵便印。
- 次の発行の紙幣を禁止されています。
 - 紙幣の模倣と同一の文書類・音楽・絵画・絵画・地図・映画・映画・写真などの著作権物は個人的に、また家庭内にのみこれに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外には禁じられます。
- 本機は、特定の管理責任者を設けて不正コピーが行われないように運営管理されています。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キヤノン プロダクション向け複合機 ホームページ

canon.jp/pro-mfp



キヤノンお客様相談センター

イメージランナー
アドバンス **050-555-90056**

※おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間(平日)9:00～17:00(土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)

※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は03-5428-1287をご利用ください。

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Canon キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社



安全にお使い
いただくために

●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。



●お求めは信用のある当社で

2017年06月現在