

製品価格一覧表

■機械本体価格

商品名	商品コード	標準価格	備 考
imageRUNNER ADVANCE 4045	4802B001	1,650,000円	モノクロ45枚の複合機 (100V 15A)。DADF、LIPS LXプリンター機能、SEND機能 (カラー、PDF、高圧縮PDF、Web表示用に最適化されたPDF、PDF/A-1b、XPS、高圧縮XPS、JPEG、TIFF)、アドバンスドボックス機能が標準装備。
imageRUNNER ADVANCE 4045F	4802B002	1,750,000円	モノクロ45枚の複合機 (100V 15A)。DADF、スーパー G3FAXボード・AK1、LIPS LXプリンター機能、SEND機能 (カラー、PDF、高圧縮PDF、Web表示用に最適化されたPDF、PDF/A-1b、XPS、高圧縮XPS、JPEG、TIFF)、アドバンスドボックス機能が標準装備。
imageRUNNER ADVANCE 4035	4803B001	1,450,000円	モノクロ35枚の複合機 (100V 15A)。DADF、LIPS LXプリンター機能、SEND機能 (カラー、PDF、高圧縮PDF、Web表示用に最適化されたPDF、PDF/A-1b、XPS、高圧縮XPS、JPEG、TIFF)、アドバンスドボックス機能が標準装備。
imageRUNNER ADVANCE 4035F	4803B002	1,550,000円	モノクロ35枚の複合機 (100V 15A)。DADF、スーパー G3FAXボード・AK1、LIPS LXプリンター機能、SEND機能 (カラー、PDF、高圧縮PDF、Web表示用に最適化されたPDF、PDF/A-1b、XPS、高圧縮XPS、JPEG、TIFF)、アドバンスドボックス機能が標準装備。
imageRUNNER ADVANCE 4025	4804B001	1,200,000円	モノクロ25枚の複合機 (100V 15A)。DADF、LIPS LXプリンター機能、SEND機能 (カラー、PDF、高圧縮PDF、Web表示用に最適化されたPDF、PDF/A-1b、XPS、高圧縮XPS、JPEG、TIFF)、アドバンスドボックス機能が標準装備。
imageRUNNER ADVANCE 4025F	4804B002	1,300,000円	モノクロ25枚の複合機 (100V 15A)。DADF、スーパー G3FAXボード・AK1、LIPS LXプリンター機能、SEND機能 (カラー、PDF、高圧縮PDF、Web表示用に最適化されたPDF、PDF/A-1b、XPS、高圧縮XPS、JPEG、TIFF)、アドバンスドボックス機能が標準装備。

※但し、感光体などの消耗品は本体価格に含まれておりません。別途、保守サービス契約が必要です。詳細については担当セールスにお問い合わせください。

スキャン・送信機能に関する注意

「自動 (カラー/白黒)」、「フルカラー」、「グレースケール」を選択し、解像度を200×400/400×400/600×600dpiに設定してスキャン・送信する際、及び「自動カラー」、「フルカラー」、「グレースケール」を選択し、解像度を400dpi以上に設定してブルスキャンする際には、「増設メモリ TypeA (512MB)」が必要です。

■搬入設置料金

機 種	搬入手配料金	設置料金	合 計	備 考
imageRUNNER ADVANCE 4045/4035/4025	22,500円	15,000円	37,500円	記載の料金は新規搬入・設置設定作業における標準的な価格です。階段作業、クレーン使用等の特殊作業、移動搬出・搬入、及び休日・時間外、遠隔地作業等は別途料金が必要となります。
imageRUNNER ADVANCE 4045F/4035F/4025F	22,500円	17,500円	40,000円	

■本体関連オプション価格

商品名	商品コード	標準価格	取付料	備 考	
給紙系	iR-ADVベディスタル・B1	9100A007	50,000円	—	木製ベディスタル。用紙やマニュアルを収納可能。外付けのフィニッシャーを同時に装着することはできません。
	iR-ADVキャスタープレート・B1	9100A008	30,000円	—	キャスター付底板。外付けのフィニッシャーを同時に装着することはできません。
	2段カセットベディスタル・AF1	3755B002	150,000円	2,000円	用紙カセットを2段追加可能。各用紙カセットには680枚の用紙 (64g/m ²) をセット可能。
	FLカセット・AM1	3760B001	12,000円	—	本体カセット (2段目) 及び2段カセットベディスタルに装着可能なオプションカセットトレイ。
	FLカセット・AQ1	4812B001	12,000円	—	本体カセット (1段目) に装着可能なオプションカセットトレイ (B4サイズ以下に対応)。
	ペーパーデッキユニット・B2	3655B003	230,000円	3,000円	3000枚のA4用紙 (64g/m ²) を給紙可能なサイドペーパーデッキ。装着には2段カセットベディスタル・AF1の装着が必要です。
排紙系	インナー2ウェイトレイ・H1	4811B001	10,000円	—	本体排紙部を二つに分けるトレイです。インナーフィニッシャー・D1を同時に装着することはできません。
	インナーフィニッシャー・D1	4808B001	120,000円	4,000円	内蔵型フィニッシャー。コーナー/ダブル綴じが可能です。インナー2ウェイトレイ・H1を同時に装着することはできません。
	インナーフィニッシャー用追加トレイ・A1	3662B001	20,000円	2,000円	インナーフィニッシャー・D1を2ピン排紙にするためのオプショントレイです。
	ステイブルフィニッシャー・G1	4806B001	250,000円	4,500円	外付け2ピンフィニッシャー。コーナー/ダブル綴じが可能です。ステイブル針5000本×3個付。装着にはバッファバスユニット・H1が必要です。
	中綴じフィニッシャー・G1	4807B001	420,000円	5,000円	外付け2ピン中綴じフィニッシャー。コーナー/ダブル綴じが可能です。ステイブル針5000本×3個、中綴じ針2000本×2個付。装着にはバッファバスユニット・H1が必要です。
	バッファバスユニット・H1	4809B001	30,000円	—	本体と外付けフィニッシャーを中継するためのユニット。本体にステイブルフィニッシャー・G1、もしくは中綴じフィニッシャー・G1を装着する際に必要です。
	内蔵2穴パンチャー・A1	4810B001	50,000円	3,000円	インナーフィニッシャー・D1に装着可能な内蔵型2穴パンチャー。
	外付け2穴パンチャー・B2	3660B005	60,000円	3,000円	ステイブルフィニッシャー・G1、中綴じフィニッシャー・G1に装着可能な2穴パンチャー。
その他	ADFアクセスハンドル・A1	1095B001	18,000円	—	DADFを閉めるためのハンドル。DADFを開けることはできません。
	ユーティリティートレイ・A2	3723B002	5,000円	—	本体右側面に取り付け可能な原稿置き台。ハンドセット・G2と同時に装着することはできません。音声操作キット・C2と同時に装着することはできません。
	リーダーヒーターキット・B1	8702A001	8,000円	1,000円	リーダー用ヒーター。紙原稿読み取り部の結露を防止するためのオプション。装着にはヒーター基板・K1が必要です。
ヒーター基板・K1	4819B001	10,000円	2,000円	リーダーヒーターキット・B1を取付けする際に必要なオプションです。	


本製品には、本体及び2段カセットベディスタル・AF1にカセットヒーターが標準装備されています。リーダーヒーターに関しては上記をご覧ください。

■ システム関連オプション価格

商品名		商品コード	標準価格	取付料	備考
プリンター	LIPS V拡張キット・AN1	4813B001	70,000円	*	LIPS Vプリンター機能、各種エミュレーション (N201、I5577、ESC/P、HP-GL、HP-GL/2) を拡張するためのオプション。
	PS拡張キット・AN1	4815B001	150,000円	*	Adobe PostScript3プリンター機能を拡張するオプション。本オプションでPDFのダイレクトプリントやウェブブラウザからのPDFファイル印刷、メモリメディアや他のimageRUNNER ADVANCEシリーズのアドバンスドボックスからのPDFファイル印刷も可能となります。
	ダイレクトプリント拡張キット (PDF/XPS用)・J1	5473B001	50,000円	*	PDF/XPSファイルのダイレクトプリント機能、及びウェブブラウザからのPDF/XPSファイル印刷機能を拡張するオプション。メモリメディアや他のimageRUNNER ADVANCEシリーズのアドバンスドボックスからのPDFファイル印刷も可能となります。
	暗号化セキュアプリントキット・B1	1337B005	50,000円	*	Windowsパソコンからの暗号化セキュアプリント機能を拡張するオプション。
ファクス	スーパー G3FAXボード・AK1	4816B001	130,000円	3,500円	スーパー G3FAX機能 (1回線) を拡張するボード。iR-ADV 4045F/4035F/4025Fには標準装備です。リモートFAX送信キット・A1と同時に装着することはできません。
	G3回線増設キット (2回線)・AK1	4817B001	70,000円	3,500円	スーパー G3FAXボードの回線増設用オプション。2回線を使用してファクスの送受信ができるようになります。装着にはスーパー G3FAXボード・AK1が必要です。
	G3回線増設キット (3/4回線)・AE1	3677B001	98,000円	3,500円	スーパー G3FAXボードの回線増設用オプション。4回線を使用してファクスの送受信ができるようになります。装着には増設メモリ TypeA (512MB)、スーパー G3FAXボード・AK1及びG3回線増設キット (2回線)・AK1が必要です。
	G4 FAXボード・H1	4818B001	200,000円	3,500円	G4FAX機能 (ISDNのみ) を拡張するボード。スーパー G3FAXボード・AK1を同時に装着することはできません。iR-ADV 4045F/4035F/4025Fには装着することはできません。取り付けには、PCIバス拡張キット・F2が必要です。
	リモートFAX送信キット・A1	3679B001	30,000円	2,500円	リモートFAX機能を使用するためのオプション。iR-ADV 4045F/4035F/4025Fには装着することはできません。スーパー G3FAXボード・AK1、G4FAXボード・H1と同時に装着することはできません。
	ハンドセット・G2	9603A003	10,000円	1,000円	G3回線で通話を行うハンドセット。スーパー G3FAXボード・AK1が必要です。ユーティリティートレイ・A2と同時に装着することはできません。音声操作キット・C2と同時に装着することはできません。
スキャン	スキャンソリューション機能拡張キット・B1	3405B005	78,000円	*	アウトラインPDF、サーチャブルPDF/XPS、ReaderExtensions付きPDFの生成機能を拡張するオプション。
	スキャンソリューションセキュリティ機能拡張キット・A1	3406B001	100,000円	*	暗号化PDF、機器署名PDF/XPSの生成機能を拡張するオプション。
	ユーザー署名&タイムスタンプ拡張キット・A1	1326B009	160,000円	*	ユーザー署名PDF/XPS、タイムスタンプPDFの生成機能を拡張するオプション。
	USBデバイスポート・D1	5010B001	20,000円	1,500円	本体操作部左側にICカードリーダーなどを内蔵装着可能なボックスオプション。
	マルチメディアリーダー/ライター・A2	3721B002	50,000円	1,500円	SDカード、SDHCカード、CFカード、MicroDrive、MemoryStick、MemoryStickProにデータを保存、印刷する際に必要なオプション。装着には、USBデバイスポート・D1の装着が必要です。
セキュリティ/その他	データ消去キット・C1	4002B001	40,000円	*	本体内に保存されたデータを消去できるオプション。
	HDDデータ暗号化/ミラーリングキット・C4	5008B001	32,000円	3,500円	本体のハードディスク内に保存されるデータの暗号化、及びデータのミラーリング (二重化) を行うことができるオプション。ミラーリング (二重化) を行う際には本体のHDDの他にオプションHDDを装着しHDDを2基搭載している必要があります。
	地紋拡張キット・B1	1082B005	80,000円	*	地紋機能を拡張するためのオプション。
	ジョブブロック拡張キット・B1	3840B006	120,000円	3,500円	出力物にドットパターンを埋め込み、不正なコピーやFAX/SCAN送信を禁止するオプション。装着にはイメージ解析ボード・B1が必要です。(2012年秋発売予定)
	イメージ解析ボード・B1	3719B002	100,000円	1,500円	ジョブブロック機能を利用する際に必要なボード。(2012年秋発売予定)
	ACCESS MANAGEMENT SYSTEM拡張キット・B1	1642B007	20,000円	*	各機能の使用をユーザー毎に制限するためのオプション。
	PCIバス拡張キット・F2	2905B002	30,000円	1,500円	G4 FAXボード・H1を取り付ける際に必要なオプション。
	iR-ADVセキュリティキット・B1 for IEEE 2600.1	4901B001	50,000円	10,000円	本製品をIEEE2600.1認証取得モデルにするために必要なオプションです。IEEE2600.1認証取得モデルにするためには、本オプションだけでなく、「データ消去キット・C1」、「HDDデータ暗号化/ミラーリングキット・C4」、「ACCESS MANAGEMENT SYSTEM拡張キット・B1」が必要となります。
	オプションHDD (2.5inch/80GB)・C1	3713B001	24,000円	2,500円	80GBのオプションHDD。本体標準のHDDのミラーリングを行う際に1つ増設します。
	オプションHDD (2.5inch/250GB)・D1	3714B001	48,000円	2,500円	250GBのオプションHDD。本体標準のHDDと交換することでHDDの容量を拡張します。ミラーリング (二重化) を行う際には2つ必要です。
リムーバブルHDDキット・AF1	4820B001	98,000円	5,000円	内蔵HDDのホットスワップに対応するためのオプション。キットにはHDD2台分の部材が含まれています。	
ウェブブラウザ拡張キット・H1	2738B005	98,000円	*	本体のタッチパネルでWebページの閲覧を可能にするオプション。	
リモートオペレーションキット・B1	4001B001	30,000円	*	本体UIの操作や設定をWindowsパソコンで行うためのオプション。	
音声操作キット・C2	3682B003	180,000円	2,500円	音声による説明を聞く「音声読み上げ」機能と、設定したい項目を発声して利用する「音声認識」機能を使用するためのオプション。ユーティリティートレイ・A2と同時に装着することはできません。ハンドセット・G2と同時に装着することはできません。ICカード認証 for MEAPシリーズと同時に装着することはできません。	
増設メモリ TypeA (512MB)	2726B001	50,000円	1,500円	本体の増設メモリ。「自動 (カラー/白黒)」、「フルカラー」、「グレースケール」を選択し、解像度を200×400/400×400/600×600dpiに設定してスキャン・送信する際、及び「自動カラー」、「フルカラー」、「グレースケール」を選択し、解像度を400dpi以上に設定してブルスキャンする際、またファクス回線を4回線に増設して使用する際に必要となります。	

* サービス担当に設定を代行委託する場合は、別途1,500円が必要です。(PCクライアントの設定やソフトウェアのインストールは含まれません)

■寸法



■排紙口数を増やすには

排紙口を2箇所にする構成例	排紙口を3箇所にする構成例
<ul style="list-style-type: none"> ・本体 ・2段カセットベディスタル・AF1 ・インナー2ウェイトレイ・H1 	<ul style="list-style-type: none"> ・本体 ・2段カセットベディスタル・AF1 ・バッファバスユニット・H1 ・スティブルフィニッシャー・G1 または ・中綴じフィニッシャー・G1

※表示している枚数は、A4用紙の積載容量です。

■その他オプション価格

商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考	
管理	コピーカードリーダー・F1	4784B001	30,000円	1,200円	磁気式カードリーダー。装着にはコピーカードリーダー取付けキット・B2が必要です。光学式カードの読み取りはできません。コピーカードリーダー・F1を取付けする際に必要なオプションです。
	コピーカードリーダー取付けキット・B2	3684B002	5,000円	—	
	カードセット・A1(1~30番)	4781B001	16,200円	—	
	カードセット・A2(31~100番)	4781B002	38,000円	—	
	カードセット・A3(101~200番)	4781B003	49,000円	—	
	カードセット・A4(201~300番)	4781B004	49,000円	—	
消耗品	カードセット・A5(301~500番)	4781B005	98,000円	—	
	スティブル・J1	6707A001	4,000円	—	スティブル針5000本×3。
	スティブル・D3	0250A013	2,800円	—	中綴じ針2000本×2。
	スタンプインクカートリッジ・C1	1857B001	3,500円	—	活スタンプユニット用カートリッジ。1個入り。

■用紙価格

商品名	サイズ	商品コード	標準価格	入り数	1枚当りの単価	
省資源 対応用紙	GF-600 (60g/m ²) ISO白色度：約82%	A3	3948B001	7,500円/箱	500枚×3冊/箱	5.00円
	A4	3948B002	6,250円/箱	500枚×5冊/箱	2.50円	
普通紙	CS-680 (68g/m ²) ISO白色度：約83%	A3	3876B001	7,620円/箱	500枚×3冊/箱	5.08円
		A4	3876B002	6,350円/箱	500枚×5冊/箱	2.54円
		B4	3876B003	9,650円/箱	500枚×5冊/箱	3.86円
		B5	3876B004	4,950円/箱	500枚×5冊/箱	1.98円
		A3	5024B001	7,620円/箱	500枚×3冊/箱	5.08円
森林認証紙	PB PAPER (66g/m ²) ISO白色度：94%	A4	5024B002	12,700円/箱	500枚×10冊/箱	2.54円
		B4	5024B003	9,650円/箱	500枚×5冊/箱	3.86円
		B5	5024B004	4,950円/箱	500枚×5冊/箱	1.98円
		A3	4395B001	7,550円/箱	500枚×3冊/箱	5.03円
リサイクル ペーパー	リサイクルペーパー GF-R070 (67g/m ²) ISO白色度：70%以下 古紙配合率：70%以上	A4	4395B002	6,300円/箱	500枚×5冊/箱	2.52円
		B4	4395B003	9,550円/箱	500枚×5冊/箱	3.82円
		B5	4395B004	4,900円/箱	500枚×5冊/箱	1.96円
		A3	4408B001	7,620円/箱	500枚×3冊/箱	5.08円
第2原図用紙	GNT-80	A4	4408B002	6,350円/箱	500枚×5冊/箱	2.54円
		B4	4408B003	9,650円/箱	500枚×5冊/箱	3.86円
		B5	4408B004	4,950円/箱	500枚×5冊/箱	1.98円
		A3	5572A001	5,000円/冊	250枚/冊	20.00円
マテリアル	カラーペーパーは他にA3、B4、B5サイズを用意しています。	A4	5572A002	2,500円/冊	250枚/冊	10.00円
		A4	0990V286	6,000円/箱	500枚×5冊/箱	2.40円
		A4	0990V289	6,000円/箱	500枚×5冊/箱	2.40円
		A4	0990V291	6,000円/箱	500枚×5冊/箱	2.40円
		A4	0990V287	6,000円/箱	500枚×5冊/箱	2.40円
OHPフィルム	KOKUYO OHP VF-1420N	A4	1269V524	4,500円/箱	50枚/箱	90.00円
		A4	6055A006	4,600円/冊	100枚/冊	46.00円
		A4	6055A007	4,600円/冊	100枚/冊	46.00円
		B4	6055A008	5,800円/冊	100枚/冊	58.00円
		B4	6055A009	5,800円/冊	100枚/冊	58.00円
封筒	ハート レーザープリンタ用封筒	角形2号	0913V759	16,800円/箱	100枚×5冊/箱	33.60円
		長形3号	0913V238	15,120円/箱	200枚×5冊/箱	15.12円
		洋長形3号	0913V758	15,120円/箱	200枚×5冊/箱	15.12円

※imageRUNNER ADVANCEシリーズには推奨紙をご使用ください。上記以外の対応用紙につきましては担当セールスにお問い合わせください。

imageWARE関連オプション

商品名	商品コード	標準価格	概要
imageWARE Desktop V2.0 3ライセンス	4279B026	58,000円	iR-ADVの機能をさらに使いやすく、オフィスでの紙文章や電子文章にまつる生産性向上/コスト削減を可能にするソフトウェアです。ペーパーレスFAX業務や電子化業務を強力にサポートし、ビジネスドキュメントに関わる様々な課題を効果的に解決します。
imageWARE Document Server V1.1 基本5 ユーザーライセンス・サポートパック付	4280B015	168,600円	imageWARE Document Server は、WebブラウザやimageWARE Desktop (別売) をクライアントとした文書管理サーバアプリケーションです。1サーバ・5ユーザーライセンス(1年サポートパック付) 商品です。
imageWARE Scan Manager DS V1.0	4281B001	400,000円	定型文書のゾーンOCR処理が可能なスキャン文書のインデキシング入力支援ソフトウェアです。OCR結果はDocument Serverの検索インデックスとしても利用することができます。
imageWARE Trust Stamp 5ライセンス	9727A004	100,000円	普通紙に対して地紋印刷を出力できる地紋印刷ソフトウェアです。(2012年9月発売予定)

※各アプリケーションの導入に際しては別途、導入・保守オプションサービスをご用意しています。詳しくは「本体保守および導入・保守オプションサービスのご案内」などをご覧ください。
 ※各アプリケーションの対応状況に関しては別途セールスにお問い合わせください。

MEAP関連オプション

商品名	商品コード	標準価格	概要
imageWARE Accounting Manager for MEAP	9672A008	150,000円	各個人の月間利用枚数やカラー率をタッチパネルに表示でき、管理者はトータル集計や履歴チェックを行うことができます。
imageWARE Secure Audit Manager コンパクトサーバ	2688B007	650,000円	複合機を利用した際の画像ログを、PDFファイルに変換し指定したフォルダーに保存することができます。(2012年9月発売予定)
imageWARE Secure Audit Manager iR Agent	2688B003	150,000円	複合機を利用した際の画像ログを、コンパクトサーバに送信することができるMEAPアプリケーションです。(2012年9月発売予定)
imageWARE Secure Audit Manager 画像ログ抽出ツール	2688B008	200,000円	コンパクトサーバに保存された画像ログの中から、容易に必要な画像ログを探し出すことができる検索ツールです。
imageWARE Management Agent	4271B001	50,000円	プリンタードライバー配布や宛先表のバックアップ、デバイス状態チェックなどを容易に実現することができます。(2012年9月発売予定)
imageWARE Enterprise Management Console 基本セット	3960B003	300,000円	MFPLBPを管理するサーバ型統合ユーティリティです。デバイス探索、デバイスリスト表示、デバイス監視、ユーザー管理、宛先表管理が行えます。
imageWARE Enterprise Management Console アカウント集計管理オプション	3960B005	500,000円	imageWARE Enterprise Management Console V3.1の追加オプションです。集計管理、CO2排出量分析・消費電力量分析が行えます。
MEAP ADVANCE パーソナルパック	0359B079	120,000円	新たにサーバを導入することなく、お手持ちのICカードを使って手軽にセキュアなプリントやコピーを行うことができます。さらに各個人の月間利用枚数を把握できます。
MEAP ADVANCE セキュリティパック	0359B109	167,000円	ICカード認証for MEAP ADVANCE + ローカル認証サービスfor MEAP ADVANCE スタンドアロン + ICカードリーダー HR331FCSMがセットになったパッケージです。
ICカード認証 for MEAP ADVANCE (FeliCa/MIFARE規格対応版)	0359B049	オープン価格	iR-ADVの個人認証にFeliCaカード・MIFAREカードを利用して行うことが可能になります。Active Directoryのドメインコントローラに対してのICカード認証も標準搭載しています。
ICカード認証Pro for MEAP ADVANCE (FeliCa/MIFARE規格版)	0359B103	オープン価格	ICカード認証 for MEAP ADVANCEに、セキュアプリント機能であるPersonal List Print for MEAP ADVANCEを追加したラインナップです。
ローカル認証サービス for MEAP ADVANCE スタンドアロン	0359B051	オープン価格	認証を行うiR-ADV本体に認証テーブルを保持するため、ICカード認証 for MEAP/MEAP ADVANCEと組み合わせることで、ローカルでの認証が可能になります。また、ローカル認証サービスfor MEAP ADVANCEに対してユーザー情報の同期を行うことが可能です。
ローカル認証サービス for MEAP ADVANCE セカンダリ付	0359B053	オープン価格	認証を行う複合機本体に認証テーブルを保持するため、ICカード認証 for MEAP/MEAP ADVANCEと組み合わせることでローカルでの認証が可能になります。※セカンダリライセンス付きです。
ICカード認証サーバアプリケーション	0359B012	300,000円	ICカード認証 for MEAP/MEAP ADVANCE用のサーバアプリケーションです。
ICカード認証サーバアプリケーション Enterprise	0359B031	750,000円	ICカード認証 for MEAP/MEAP ADVANCE用のサーバアプリケーションです。AMS連携、AD連携機能を搭載した多機能サーバアプリケーションです。
ICカード認証サーバアプリケーション Enterprise バージョンアップ	0359B032	450,000円	ICカード認証サーバアプリケーションから、ICカードサーバアプリケーションEnterpriseにバージョンアップすることが可能です。
ICカード認証サーバアプリケーション Enterprise Active Directory 連携オプション	9293A165	300,000円	ICカード認証サーバアプリケーションEnterprise用オプションで、Active Directoryサーバとの連携機能を追加します。
ICカード認証サーバアプリケーション Enterprise ICカード認証サービス同期オプション	0359B045	100,000円	ICカード認証サーバアプリケーション Enterprise用オプションで、ローカル認証サービスとユーザーデータを同期させることが可能です。
ICカード情報管理ツール	9293A103	58,000円	ICカード認証 for MEAP/MEAP ADVANCEにて使用する、認証ユーザーテーブルを管理・メンテナンスするためのツールです。PC端末にICカードリーダーを接続しユーザー情報を管理することができます。<株式会社シーイーエー製>
ICカードリーダーライター HR331FCSM	1187V402	30,000円	ICカード認証 for MEAP ADVANCE(FeliCa規格版、MIFARE規格版)用のICカードリーダーライターです。<サクサ株式会社製>
FeliCa ICカード (無地) 10枚セット	0359B017	21,000円	iR-ADVの個人認証にFeliCaカードを利用して行うことが可能になるMEAPアプリケーションに使用するための白地のカード10枚が1セットとなった商品です。
Anyplace Print for MEAP ADVANCE	0359B052	オープン価格	ネットワークPCから出力後、印刷データをAnyplace Printサーバアプリケーション (別売) で保持し、iR-ADVで個人認証することで出力することが可能になります。またネットワーク上のどの複合機からも出力できる「どこでも印刷」環境を実現。拠点をまたいだどこでも印刷等、大規模環境向けの商品です。
Anyplace Printサーバアプリケーション	0359B013	780,000円	Anyplace Printサーバアプリケーション「書誌情報サービス1ライセンス」「書誌情報バックアップ1ライセンス」「仮想プリントサービス10ライセンス」がセットになった商品です。
サーバレスAnyplace Print for MEAP ADVANCE	9293A278	オープン価格	ネットワークPCから出力後、印刷データをiR-ADV内部で保持し、個人認証することで出力することが可能になります。サーバをご導入頂くことなく、ネットワーク上のどの複合機からも出力できる印刷環境を実現いたします。
えらんでマイプリント for MEAP ADVANCE	9293A279	40,000円	PCからの印刷データを紙に出さずに複合機の本体に一旦保存。ユーザー毎のジョブリストを表示し、必要なものだけを選んで出力することにより、不注意で出てしまう無駄な印刷の削減に貢献します。PC側の設定も不要で、簡単に導入が可能です。
Anyplace Scan for MEAP ADVANCE	9293A255	69,800円	認証を連携し、「自分へ送信」ボタンからのメールのスキャンデータを複合機上のアドバンスドボックス内に保存。利用者は格納先のURL情報だけをメール送信します。
Capsulebrowser for MEAP ADVANCE	9293A231	69,800円	iR-ADVのHDD内のMEAP領域 (400MB) を利用して、SEND機能で格納し、ネットワークPCのWebブラウザ上から閲覧・ダウンロードが可能です。
Document Navigator	9293A222	100,000円	紙原稿のスキャン時にMFPタッチパネル上で、スムーズに登録先を選択し、フレキシブルにファイル名付与できます。またシンプルプリントも実現できます。<フォーティネット株式会社製>
Document Navigator メディアドライブ社スタートパック付	9293A251	118,000円	Document Navigatorの標準機能にプラスして、「ピタッとフォーム」をはじめとするソフトウェアと連携し、文字入力可能なフォーム付PDFの生成や、テキストデータの2次活用、名刺データベースの作成といった作業を効率化します。<フォーティネット株式会社/メディアドライブ株式会社製>
ScanToOffice Pro4 基本セット	9293A226	200,000円	紙文書をWord/Excel/PowerPointやPDFなどのファイルに自動変換することで紙文書の2次活用を効率的にサポートします。※PCアプリケーション 5ライセンス付きです。 <パナソニックソリューションテクノロジー株式会社製>
ScanToOffice Pro4 3クライアント版	9293A228	138,000円	紙文書をWord/Excel/PowerPointやPDFなどのファイルに自動変換することで紙文書の2次活用を効率的にサポートします。※PCアプリケーション 3ライセンス付きです。 <パナソニックソリューションテクノロジー株式会社製>

※各アプリケーションの対応状況に関しては別途セールスにお問い合わせ下さい。

HOME価格表

HOME type-U (HOME-UNIT/HOME-PORTAL 5ID/HOME-CC)	スターティングパック (初期費用)	60,000円	社内のセキュリティ対策とコミュニケーション向上を実現する中小オフィス向けIT支援サービス。
	基本サービス (月額基本料金)	12,000円/月	
HOME type-F (HOME-UNIT/HOME-PORTAL 1ID/HOME-CC)	スターティングパック (初期費用)	48,000円	
	基本サービス (月額基本料金)	8,800円/月	
HOME type-P (HOME-PORTAL 5ID/HOME-CC)	スターティングパック (初期費用)	12,000円	
	基本サービス (月額基本料金)	3,200円/月	

- 製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2012年12月現在のものです。
- 記載の価格には感光体、消耗品類の価格及び消費税は含まれておりません。本体ならびに関連する消耗品、サービス業務などにつきましては、別途消費税を申し受けますので御了承願います。
- 別途保守サービスが必要ですので、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。