

Canon

imageRUNNER
ADVANCE DX

4745F/4735F/4725F

商品価格・仕様一覧表



機械本体価格

名 称	商品コード	標準価格	連続出力速度 (A4ヨコ)	ADF 機 能	LIPS LX プリンター機能	SEND 機 能	アドバンスド ボックス機能	FAX機能	同 梱 トナー
iR-ADV 4745F	4054C001	1,850,000円	モノクロ45枚/分	両面 同時読み取り	○	PDF*1 XPS*2 JPEG TIFF	○	○	Bk 1ヶ
iR-ADV 4735F	4055C001	1,650,000円	モノクロ35枚/分						
iR-ADV 4725F	4056C001	1,300,000円	モノクロ25枚/分	両面 反転読み取り					

※上記はすべて複合機(100V 15A)です。 ※但し、感光体などの消耗品は本体価格に含まれておりません。別途保守サービス契約が必要です。詳細については担当セールスにお問い合わせください。
※HDD暗号化機能・PDFダイレクトプリント機能・ウェブブラウザ機能・アウトラインPDF生成機能・サーチャブルPDF/XPS生成機能・OOXML (PowerPoint、Word)生成機能・ユーザー署名PDF/XPS生成機能は標準装備されております。
*1 高圧縮、Web表示に最適化したPDF、PDF/A-1b、暗号化、機器署名 *2 高圧縮、機器署名




搬入設置料

名 称	搬入手配料金	設置料金	合 計	備 考
iR-ADV 4745F/4735F/4725F	30,000円	17,500円	47,500円	記載の料金は新規搬入・設置設定作業において、適切なスペースが確保されており、かつ搬入経路に階段/段差が存在しない場合の標準的な料金です。


- キヤノンマーケティングジャパン株式会社が搬入・設置を行う場合は、日付指定(当社の営業日に限る)にて承ります。
 - 休日/時間外での作業、遠隔地作業、特殊作業(クレーン使用など)、下見作業などは別途料金が必要となります。
 - 納品/引揚げの際、搬入/搬出経路に段差や階段がある場合は、搬入/搬出ごとに別途「階段作業料金」が必要になります。
 - 使用済み製品の引揚げを伴う場合は、設置場所から回収車両への積載場所まで搬出・移動させる作業費として「搬出撤去費」が必要となります。

※詳細はご購入先にご確認ください。

■本体関連オプション価格

		商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
給紙系		①2段カセットベディスタル・AN1	1419C001	150,000円	2,000円	2段カセットベディスタル。 680枚(64g/m ²)×2段。
		②大容量カセットベディスタル・B1	1420C001	200,000円	2,000円	大容量カセットベディスタル。 A4サイズ用紙を2,850枚(64g/m ²)セットする事ができます。
		③ペーパーデッキユニット・F1	0607C001	260,000円	3,000円	最大A4サイズ/3,000枚(64g/m ²)給紙可能なサイドペーパーデッキ。 本体から電源を供給します。
		④IR-ADVベディスタル・F1	9100A019	50,000円	—	収納スペースを備えたベディスタル。
		⑤IR-ADVキャスタープレート・F1	9100A016	30,000円	—	キャスター付き底板。
排紙系		⑥インナー2ウェイトレイ・L1	1422C001	12,000円	—	本体センター排紙部を2つに分けるトレイ。
		⑦インナーフィニッシャー・J1	1423C001	120,000円	4,000円	内蔵型フィニッシャー。ソート、グループ、ステイプル(コーナー/ダブル)を することができます。また、手動でステイプル留めをしたり、ステイプルの 針を使わないで用紙を留めたりすることもできます。
		⑧インナー2/4穴パンチャー・C1	1424C001	60,000円	2,000円	内蔵の2穴/4穴パンチャー。装着には「インナーフィニッシャー・J1」が 必要です。
		⑨ステイプルフィニッシャー・Y1	0613C001	250,000円	3,000円	ソート、グループ、ステイプル(コーナー/ダブル)をすることができます。 また、手動でステイプル留めをしたり、ステイプルの針を使わないで用紙 を留めたりすることもできます。
		⑩パッファパスユニット・N1	1426C002	30,000円	—	本体と外付けフィニッシャーを中継するユニット。
		⑪中綴じフィニッシャー・Y1	0614C001	470,000円	3,000円	ソート、グループ、ステイプル(コーナー/ダブル/中とじ)、サドル折りを することができます。また、手動でステイプル留めをしたり、ステイプルの 針を使わないで用紙を留めたりすることもできます。
		⑫2/4穴パンチャーユニット・A1	0126C002	66,500円	2,000円	内蔵の2穴/4穴パンチャー。装着には「ステイプルフィニッシャー・Y1」ま たは中綴じフィニッシャー・Y1が必要です。

■寸法



■システム関連オプション価格

商品名		商品コード	標準価格	取付料	備考
プリンター	(e)LIPS V拡張キット・BF1	1199C002	78,500円	*1	LIPS Vプリンタを使用するためのオプションです。各種エミュレーション(N201、ESC/P、I5577、HP-GL、HP-GL2)に対応しています。
	(e)PS拡張キット・BF1	1201C005	160,000円	*1	PSプリンターを使用するためのオプションです。
	(e)PCLエミュレーション拡張キット・AS1	8359B002	140,000円	*1	PCLプリンターとして使用するためのオプションです。PCLプリンタードライバーは、Windows英語版にのみ対応しています。ドライバー画面は英語で表記されています。 PCL International Font Setを有効にすると、Andale® and WorldType® Collection J/K/S/Tのフォントを追加できます。これにより、SAP Unicode環境において多言語出力を実現できます。
	(e)PCLバーコードプリント拡張キット・D1	3999B008	77,000円	*1	バーコードプリントを行うためのオプションです。 装着には、[(e) PCLエミュレーション拡張キット・AS1]が必要です。
ファックス	G3回線増設キット(2回線)・BF1	4379C006	70,000円	3,500円	スーパー G3FAXボードの増設回線用ボードです。2回線を使用してファクスの送受信ができるようになります。
	G3回線増設キット(3・4回線)・AS1	0168C001	106,500円	3,500円	3回線または4回線を使用してファクスの送受信ができるようになります。 取り付けには、[G3回線増設キット(2回線)・BF1]が必要です。
	(e)リモートFAX送信キット・A1	3679B010	33,500円	2,500円	リモートファクス送信機能を使用するためのオプションです。本体標準のFAX機能を無効化し、本キットを組み込むことで、同一ネットワーク上にあるFAXボードを装着したimageRUNNER ADVANCE製品を介してファクスを送信できるようになります。
	(e)IPファクス拡張キット・B1	0170C005	23,000円	*1	IPファクスを利用するためのオプションです。[G3回線増設キット(2回線)・BA1]、[G3回線増設キット(3・4回線)・AS1]を同時に装着することはできません。
	ハンドセット・G2	9603A003	12,000円	1,000円	ファクスを手動で送信できます。また、電話の受話器としても使用できます。装着には「リーダー用オプション取付キット・A2」が必要です。 「ユーティリティトレイ・B1」、「音声操作キット・D1」とは同時に取り付けられません。
セキュリティ	HDDミラーリングキット・J1	0180C001	37,000円	3,500円	同じデータを2台のハードディスクに書き込み、同期させるオプションです。一方のハードディスクで不具合が起きた場合、もう一方のハードディスクにアクセスを切り替えることでデータの消失を防ぐことができます。ダウンタイムの削減にも貢献します。
	オプションHDD(2.5inch/250GB)・N1	0177C001	28,000円	2,500円	[HDDミラーリングキット]でミラーリング機能を使用するときに必要なオプションです。
	オプションHDD(2.5inch/1TB)・P1	0178C001	79,500円	2,500円	標準搭載されているハードディスクをこのシステムオプションに交換すると、ハードディスクの容量を1TBに増やすことができます。本体のハードディスクを1TBにしたあと、[HDDディスクミラーリングキット]でデータをバックアップする場合は、「オプションHDD(2.5inch/1TB)・P1」がもうひとつ必要です。
耐震対策	地震対策キット・A1 *2	4749B001	12,000円	500円	キャスター抑止タイプ。地震の揺れにより、複合機のキャスターが斜面に乗り上げると、ゴムブロック底面と床の間に摩擦力が発生し、複合機の移動を抑止します。(非固定式)
	耐震取付キット・C1 *2	5950B027	3,500円	500円	iR-ADV 4700シリーズに、「地震対策キット・A1」を装着する際に必要なオプション。

*1 サービス担当に設定代行を委託する場合は、別途1,500円が必要です。
*2 装着時の構成については、担当営業までお問い合わせください。

■その他オプション・消耗品価格

商品名		商品コード	標準価格	取付料	備考
その他	テンキー・A1	4036C001	15,000円	2,500円	外付けタイプのハードテンキー。
	テンキー用ICカードリーダーボックス・A1	4040C001	10,000円	2,500円	「テンキー・A1」装着時に、ICカードリーダーを本体操作部の右側に装着するための拡張ボックス。
	音声操作キット・D1	0172C001	200,000円	2,500円	音声操作機能を利用するためのオプション。装着には「テンキー・A1」「リーダー用オプション取付キット・A2」が必要です。音声による説明を聞く「音声キー操作」機能と、設定したい項目を発声して利用する「音声発声操作」機能を使用できます。 「ハンドセット・G2」、「ユーティリティトレイ・B1」とは同時に取り付けられません。
	ユーティリティトレイ・B1	0165C001	6,500円	—	原稿などを置くスペースを確保できます。装着には「リーダー用オプション取付キット・A2」が必要です。「ハンドセット・G2」、「音声操作キット・D1」とは同時に取り付けられません。
	ADFアクセスハンドル・A1	1095B001	18,000円	—	ADFを閉じる操作を支援するハンドルです。
	リーダー用オプション取付キット・A2	4067C002	1,500円	500円	「ハンドセット・G2」「ユーティリティトレイ・B1」「音声操作キット・D1」を取り付ける際に必要なオプション。
	リーダーヒーターキット・J5	5590B009	9,500円	5,000円	リーダー用ヒーター。紙原稿読み取り部の結露を防止するオプション。取り付けには、ヒーター基板・N2が必要です。
	ペーパーデッキヒーターユニット・C1	5463B001	76,500円	1,600円	ペーパーデッキユニット用ヒーター。取り付けには、ヒーター基板・N2が必要です。
	ヒーター基板・N2	1710C003	10,500円	2,000円	「リーダーヒーターキット・J5」、「ペーパーデッキヒーターユニット・C1」を取り付けする際に必要なオプション。
	iR-ADV 課金装置接続キット・A3	3724B003	9,000円	2,500円	課金装置を接続する際に必要なケーブルなどのキット。
管理	コピーカードリーダー・F1	4784B001	33,500円	1,200円	磁気式カードリーダー。コントロールカードを使用して部門別ID管理を行います。
	コピーカードリーダー取付キット・B7	3684B009	6,500円	500円	カードリーダーをとりつける際に必要な部材。リーダー用オプション取付キット・A2は同梱です。
	カードセット・A1(1 ～ 30番)	4781B001	18,000円	—	
	カードセット・A2(31 ～ 100番)	4781B002	41,500円	—	
	カードセット・A3(101 ～ 200番)	4781B003	53,000円	—	
	カードセット・A4(201 ～ 300番)	4781B004	53,000円	—	
消耗品	カードセット・A5(301 ～ 500番)	4781B005	98,000円	—	
	ステイブル・Y1	0148C001	4,000円	—	「中綴じフィニッシャー・Y1」に装着する、中綴じユニット用の針ケースです。中綴じ針2,000本×2個。
	ステイブル・P1	1008B001	14,000円	—	「インナーフィニッシャー・J1」、「ステイブルフィニッシャー・Y1」及び「中綴じフィニッシャー・Y1」に装着するステイブルユニット用の針ケースです。ステイブル針5,000本×2個。
	スタンプインカートリッジ・C1	1857B001	4,500円	—	ADF用済スタンプユニット用カートリッジ。1個入り。スタンプ可能枚数は、目安として約7,000枚です。

カセットヒーターについて

本製品には、本体にカセットヒーターが標準装備されています。

■用紙価格

推奨用紙について、キャノンホームページにてご確認ください。

<https://cweb.canon.jp/paper/index.html>

■仕様表

基本仕様/コピー機能				
名称		iR-ADV 4745F		iR-ADV 4735F
形式		デスクトップ		
読み取り解像度		600×600dpi		
書き込み解像度		1,200×1,200dpi		
階調		256階調		
複写原稿		最大A3サイズまでシート、ブック原稿、立体物		
複写サイズ	用紙サイズ	A3 ^{*1} 、A4、A4R、A5 ^{*2} 、A5R、A6R ^{*2} 、B4、B5、B5R、ユーザー設定サイズ ^{*3} (98.0×148.0mm～297.0×431.8mm)、フリーサイズ(98×148mm～297×431.8 mm)、郵便はがき(はがき、往復はがき、4面はがき) ^{*2} 、封筒 ^{*2} (洋形長3号、長形3号、長形4号、長形40号、長形2号、ユーザー設定サイズ(98.0×148.0mm-297.0×431.8mm))		
	画像欠け幅	先端:4mm、左端:2.5mm、右端:0.5mm以上、後端:2.5mm		
	用紙坪量	カセット60～220g/m ² 、手差し52～220g/m ² ^{*4}		
ウォームアップタイム ^{*5}	主電源立ち上げ時	主電源ON時の高速起動が[ON]の場合 24秒以下(室温20度) ^{*6} 主電源ON時の高速起動が[OFF]の場合 30秒以下(室温20度)		
	リカバリータイム	10秒以下(室温20度)		
	ファーストコピータイム(室温20～30度)	3.8秒		
連続複写速度	A3	22枚/分	22枚/分	15枚/分
	B4	25枚/分	25枚/分	13枚/分
	A4	45枚/分	35枚/分	25枚/分
	B5	45枚/分	35枚/分	25枚/分
	定型	400、200、141.4、122.4、115.4、100、86.5、81.6、70.7、61、50、25(%) 等倍時誤差:タテ±0.70% ヨコ±0.70%		
複写倍率	ズーム	25～400%(1%刻み)		
	カセット	680枚×2+680枚×2カセット(2段カセットベディスタル・AN1) 680枚×2+2,850枚×1カセット(大容量カセットベディスタル・B1)		
	手差し	100枚		
給紙方式/給紙容量(64g/m ²)	デッキ	3000枚(ペーパーデッキユニット・F1)		
	連続複写枚数	9999枚		
電源		AC100V、10.6A、50/60Hz		
最大消費電力		1.4kW		
エネルギー消費効率(複合機) ^{*7}		123kWh/年(区分名:c)	96kWh/年(区分名:c)	61kWh/年(区分名:c)
大きさ(ADFを含む)		iR-ADV 4745F/4735F:586mm(幅)×722mm(奥行き)×932mm(高さ) ^{*8} iR-ADV 4725F:586mm(幅)×719mm(奥行き)×926mm(高さ) ^{*8}		
質量(ADFを含む)		iR-ADV 4745F/4735F:約90kg、iR-ADV 4725F:約84kg		
機械占有寸法(ADFを含む)		iR-ADV 4745F/4735F:889mm(幅)×722mm(奥行き) iR-ADV 4725F:889mm(幅)×719mm(奥行き)		
メモリー容量		RAM:3GB、HDD標準:320GB(使用領域は250GB)、最大:1TB		

*1 カセット1は非対応 *2 手差しトレイのみ給紙可能 *3 1段目給紙カセットは139.7×182.0mm～297.0×390.0mm、2段目以降の給紙カセットは139.7×182.0mm～297.0×431.8mmのユーザー設定サイズを使用可能です。 *4 52～59g/m²は、送り方向縦目のみ *5 使用環境、使用条件によって変わることがあります。 *6 使用状況により高速起動されない場合があります。尚、タッチパネルディスプレイのキー操作が可能になるまでの時間は4秒以下です。 *7 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による数値 *8 オプションの2段カセットベディスタル・AN1/大容量カセットベディスタル・B1を装着時の高さはiR-ADV 4745F/4735Fは1180mm、iR-ADV 4725Fは1174mmです。

両面同時読み取り自動原稿送り装置の仕様(標準装備) ^{*1}		
原稿送り装置の種類		自動両面原稿送り装置
原稿サイズ/種類	サイズ	A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R、B6R ユーザー設定サイズ(70.0×139.7～304.8×431.8mm)
	原稿坪量	片面原稿:38～220g/m ² ^{*2} 両面原稿:38～220g/m ² ^{*2}
原稿の収容可能枚数		250枚(64g/m ²)
原稿読み取り速度(A4ヨコ)	片面読取	カラー/モノクロ共 135ページ/分(300dpi×300dpi/普通紙モード) モノクロ 80ページ/分(600dpi×600dpi/普通紙モード/画質優先モード)
	両面同時読取	カラー/モノクロ共 270ページ/分(300dpi×300dpi/普通紙モード) モノクロ 160ページ/分(600dpi×600dpi/普通紙モード/画質優先モード)

*1 搭載機種:iR-ADV 4745F/4735F *2 38～50g/m²は薄紙モード、160～220g/m²は厚紙モードで対応。A6R以下は50～220g/m²。カラー白黒混載原稿も非混載の白黒原稿/カラー原稿と同様の対応。

両面反転読み取り自動原稿送り装置の仕様(標準装備) ^{*1}		
原稿送り装置の種類		自動両面原稿送り装置
原稿サイズ/種類	サイズ	A3、A4、A4R、A5、A5R、B4、B5、B5R、B6
	原稿坪量	片面原稿:モノクロ 38 ^{*2} ～128g/m ² 、カラー 64～128g/m ² 両面原稿:モノクロ 50～128g/m ² 、カラー 64～128g/m ²
原稿の収容可能枚数		100枚(64g/m ² 紙)
原稿読み取り速度(A4ヨコ)	片面読取	カラー/モノクロ共 70ページ/分(300dpi×300dpi) カラー/モノクロ共 51ページ/分(600dpi×600dpi)
	両面反転読取	カラー/モノクロ共 35ページ/分(300dpi×300dpi) カラー/モノクロ共 25.5ページ/分(600dpi×600dpi)

*1 搭載機種:iR-ADV 4725F
*2 38～42g/m²未満は1枚搬送のみ

2段カセットベディスタル・AN1の仕様(オプション)	
用紙サイズ	A3、A4、A4R、A5R、B4、B5、B5R、ユーザー設定サイズ(139.7×182.0～297.0×431.8mm)
用紙坪量	60～220g/m ²
給紙容量/給紙段数	680枚(64g/m ²)×2段
電源	本体より供給
大きさ/質量	565mm(幅)×650mm(奥行)×248mm(高さ) ^{*1} /約23.5kg
本体接続時の占有寸法	iR-ADV 4745F/4735F:586mm(幅)×722mm(奥行) iR-ADV 4725F:586mm(幅)×719mm(奥行)

*1 本体装着時

大容量カセットベディスタル・B1の仕様(オプション)	
用紙サイズ	A4
用紙坪量	60～220g/m ²
給紙容量/給紙段数	2850枚(64g/m ²)×1段
電源	本体より供給
大きさ/質量	565mm(幅)×650mm(奥行)×248mm(高さ) ^{*1} /約28.0kg
本体接続時の占有寸法	iR-ADV 4745F/4735F:586mm(幅)×722mm(奥行) iR-ADV 4725F:586mm(幅)×719mm(奥行)

*1 本体装着時

iR-ADVベディスタル・F1の仕様(オプション)	
大きさ/質量	565mm(幅)×650mm(奥行)×248mm(高さ)/約19kg

iR-ADVキャスタープレート・F1の仕様(オプション)	
大きさ/質量	565mm(幅)×650mm(奥行)×85mm(高さ)/約7kg

アドバンスドボックスの仕様(標準装備)	
ディスク容量	標準:16GB、最大:480GB
最大パス長	256文字(半角/全角共)
一階層の最大ファイル数	1000個(フォルダーを含む)
最大ファイル数	10万個(フォルダーを含む)
1ファイルの最大サイズ	2GB
最大同時接続クライアント数	SMB:64 WebDAV:3
クライアントOS	Windows® 8.1/Windows® 10

LIPS LXプリンター機能の仕様(標準装備)	
形式	内蔵型
プリントサイズ	コピー仕様に準ずる
連続プリント速度	コピー仕様に準ずる
解像度	データ処理 1,200dpi×1,200dpi、600dpi×600dpi
ページ記述言語	LIPS LX
対応プロトコル	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
対応OS	Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® Server2012/Windows® Server2012 R2/Windows® Server2016/Windows® Server2019、Mac OS X(10.10以降)
内蔵フォント	なし
インターフェース	USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)
画像欠け幅	定形サイズ:用紙の端から上下左右の余白は5mm(封筒は10mm)

LIPS Vプリンター機能の仕様(オプション)		
名称		(e)LIPS V拡張キット-BF1
形式		内蔵型
プリントサイズ		コピー仕様に準ずる
連続プリント速度		コピー仕様に準ずる
解像度	データ処理	600dpi×600dpi
ページ記述言語		LIPS V(LIPS LX、LIPS IV、LIPS III、LIPS II+)
対応プロトコル		TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
対応OS		Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® Server2012/Windows® Server2012 R2/Windows® Server2016/Windows® Server2019
内蔵フォント	和文	平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5、丸ゴシック体
	欧文	Courier、Dutch、Swiss、Symbol
	その他	ラインプリンター、バーコード(EAN-128、CODE39、NW-7、JAN、郵便バーコード、OCRフォント)
エミュレーション		ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2
インターフェース		USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE802.3準拠)
画像欠け幅		定形サイズ:用紙の端から上下左右の余白は5mm(封筒は10mm)

PSプリンター機能の仕様(オプション)		
名称	(e)PS拡張キット-BF1	
形式	内蔵型	
プリントサイズ	コピー仕様に準ずる	
連続プリント速度	コピー仕様に準ずる	
解像度	データ処理	1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi
ページ記述言語	Adobe® PostScript® 3™	
対応プロトコル	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)	
対応OS	ドライバー	Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® Server2012/Windows® Server2012 R2/Windows® Server2016/Windows® Server2019/Mac OS X(10.10以降)
	PPD	Windows® 8.1/Windows® 10/Mac OS X(10.10以降)
内蔵フォント	和文	平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5
	欧文	136書体
エミュレーション	なし	
インターフェース	USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE802.3準拠)	
画像欠け幅	用紙の端から上下左右の余白4mm	

ペーパーデッキユニット・F1の仕様(オプション)	
用紙サイズ	A4、B5
用紙坪量	60～128g/m ²
給紙容量/給紙段数	3000枚(64g/m ²)×1段
電源	本体より供給
大きさ ^{*1} /質量	344mm(幅)×630mm(奥行)×440mm(高さ)/約31kg
本体接続時の占有寸法	iR-ADV 4745F/4735F:914mm(幅)×722mm(奥行) iR-ADV 4725F:914mm(幅)×719mm(奥行)

*1 本体装着時

ブルスカン機能の仕様（標準装備）	
形式	カラーキャナー
最大原稿読み取りサイズ	コピー仕様に準ずる
読み取り解像度（主走査×副走査）	75、100、150、200、300、400、600dpi
インターフェース	USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（IEEE802.3準拠）
対応プロトコル	TCP/IP
対応OS	Windows®8.1/Windows®10/Windows® Server2012/ Windows® Server2012 R2/Windows Server 2016
ドライバー	TWAIN準拠 WIA準拠
画像モード	カラー/モノクロ自動切替、カラー、モノクロ(2値)、グレースケール

ブッシュスカン機能の仕様（標準装備）	
形式	カラーキャナー
最大原稿読み取りサイズ	コピー仕様に準ずる
読み取り解像度（主走査×副走査）	100×100dpi、150×150dpi、200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi
原稿読み取り速度（A4ヨコ、300dpi）	両面反転読み取りADF時:カラー・70枚/分、モノクロ:70枚/分 両面同時読み取りADF時:カラー・135枚/分、モノクロ:135枚/分
インターフェース	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T（IEEE 802.3準拠）
対応プロトコル	File: FTP(TCP/IP)、SMB(TCP/IP)、WebDAV、Email/Fax: SMTP(送信)、POP3(受信) Windows®8.1/Windows®10/Windows® Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows® Server 2016/Windows® Server 2019/Mac OS X 10.13以降/Cent OS 7
対応OS/ アプリケーション	SMB
	FTP
	WebDAV
	SMTP
出力フォーマット	TIFF(MMR)/JPEG/PDF/XPS/OOXML(PowerPoint、Word)
画像モード	文字、文字/写真、写真

スーパーG3FAX機能の仕様（標準装備）	
適用回線 ^{*1}	一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(Fネット)
走査線密度	標準モード 8ドット/mm×3.85ライン/mm
	ファインモード 8ドット/mm×7.7ライン/mm
	スーパーファインモード 8ドット/mm×15.4ライン/mm
	ウルトラファインモード 16ドット/mm×15.4ライン/mm
通信速度	SuperG3:33.6kbps、G3:14.4kbps
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG
通信モード	SuperG3、G3
送信原稿サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5 ^{*2} 、B5R ^{*3} 、A5 ^{*3} 、A5R ^{*3}
記録紙サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R
電送時間	JBIG:約2.6秒
ファクス ドライバー	インターフェース
	対応プロコル
	対応OS

^{*1} IP電話にご加入のとき、IP電話経由ではファクシミリ通信が正常に行えないことがあります。ファクシミリ通信は一般電話（加入電話／Fネット）回線経由でのご利用をおすすめします。 ^{*2} B4短尺として送信されます。 ^{*3} A4として送信されます。

IPファクス機能の仕様（オプション）	
送信原稿サイズ	スーパーG3FAX仕様に準ずる
走査線密度	標準モード
	ファインモード
	スーパーファインモード
	ウルトラファインモード
通信プロトコル	SIP、JT-T.38
適用回線	Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
通信モード	NGN、NGNマイナンバー、イントラネット、VoIPゲートウェイ

インターネット/イントラネットFAX送受信機能（標準装備）	
通信プロトコル	インターネットFAX SMTP ^{*1} (送信)/POP3 ^{*2} (受信) イントラネットFAX SMTP ^{*1} (送受信)
通信モード	Simpleモード、Fullモード
通信可能用紙サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5 ^{*3} 、B5R ^{*4} 、A5 ^{*4} 、A5R ^{*4}
解像度	モノクロ 200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi ^{*5} 、300×300dpi ^{*5} 、400×400dpi ^{*5} 、600×600dpi ^{*5}
対応メールサーバーソフトウェア	転送用
	受信用

^{*1} SMTP認証及び、SMTP送受信時の暗号化(TLS)通信に対応しています。 ^{*2} APOP/POP before SMTP及び、POP受受信時の暗号化(TLS)通信に対応しています。 ^{*3} B4短尺として送信されます。 ^{*4} A4として送信されます。 ^{*5} 相手側受信条件設定により可能です。

インナー2/4穴パンチャー・C1の仕様（オプション）	
用紙サイズ/ 仕様可能用紙	用紙サイズ
	用紙坪量
	用紙種類
パンチ穴数/穴径	2穴/ 4穴:6.5mm
パンチ穴間隔	80mm
パンチ屑入れ容量 ^{*1}	2穴:約2,500枚(64g/m ²) 4穴:約2,500枚(80g/m ²)
電源	フィニッシャーより供給
大きさ・質量	フィニッシャーに内蔵/約4.2kg
本体接続時の占有寸法 ^{*2}	iR-ADV 4745F/4735F:1140mm(幅)×722mm(奥行) iR-ADV 4725F:1140mm(幅)×719mm(奥行)

^{*1} お使いの環境・紙種・坪量によって異なる場合があります。 ^{*2} インナーフィニッシャー・J1装着時、手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ

インナーフィニッシャー・J1の仕様（オプション）	
用紙サイズ/ 使用可能用紙	用紙サイズ
	用紙坪量
	用紙種類
トレイ容量	上トレイ
	下トレイ (ステイブル可)
ステイブル	ステイブル可能枚数 ^{*1}
	ステイブル位置
	最大綴じ枚数
針なしとじ ^{*2}	綴じ可能サイズ
	用紙種類
	用紙坪量
シフト可能サイズ	綴じ位置 ^{*3}
	ステイブル可能サイズ
電源	大きさ・質量
	本体供給
	本体接続時の占有寸法 ^{*4}

^{*1} 標準ステイブルカートリッジ装着時、用紙の種類や厚さによってステイブル可能枚数が少なくなることがあります。 ^{*2} 針を使わないため、用紙や環境により綴じ力に差が出る場合があります。また、針を使用するステイブルと同等の保持力はありません。 ^{*3} 薄紙(52～59g/m²)は両面不可のため綴じ位置は左上、右下のみ。 ^{*4} 手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ

2/4穴パンチャーユニット・A1の仕様（オプション）	
用紙サイズ/ 仕様可能用紙	用紙サイズ
	用紙坪量
	用紙種類
パンチ穴数/穴径	2穴/ 4穴:6.5mm
パンチ穴間隔	80mm
パンチ屑入れ容量 ^{*1}	2穴:約10,000枚(64g/m ²) 4穴:約5,000枚(64g/m ²)
電源	フィニッシャーより供給
大きさ・質量	フィニッシャーに内蔵/約2.3kg
本体接続時の占有寸法	フィニッシャーに内蔵

^{*1} お使いの環境・紙種・坪量によって異なる場合があります。

ステイブルフィニッシャー・Y1の仕様（オプション）	
用紙サイズ/ 使用可能用紙	用紙サイズ
	用紙坪量
	用紙種類
トレイ容量	上トレイ
	下トレイ
ステイブル	ステイブル可能枚数 ^{*3}
	ステイブル位置
	最大綴じ枚数
針なしとじ ^{*4}	綴じ可能サイズ
	用紙種類
	用紙坪量
シフト可能サイズ	綴じ位置 ^{*5}
	ステイブル可能サイズ
電源	大きさ・質量
	本体供給
	本体接続時の占有寸法 ^{*6}

^{*1} 薄紙の両面(59g/m²以下)を除く ^{*2} 薄紙(52～63g/m²)の場合は1,500枚 ^{*3} 標準ステイブルカートリッジ装着時、用紙の種類や厚さによってステイブル可能枚数が少なくなることがあります。 ^{*4} 針を使わないため、用紙や環境により綴じ力に差が出る場合があります。また、針を使用するステイブルと同等の保持力はあります。 ^{*5} 薄紙(52～59g/m²)は両面不可のため綴じ位置は左上、右下のみ。 ^{*6} 手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ

中綴じフィニッシャー・Y1の仕様（オプション）	
用紙サイズ/ 使用可能用紙	用紙サイズ
	用紙坪量
	用紙種類
トレイ容量	上トレイ
	下トレイ
ステイブル	中綴じ部
	サドル折り(未綴じ)
	ステイブル可能枚数 ^{*1}
針なしとじ ^{*5}	ステイブル位置
	最大綴じ枚数
	綴じ可能サイズ
シフト可能サイズ	用紙種類
	用紙坪量
大きさ・質量	綴じ位置 ^{*6}
	本体供給
本体接続時の占有寸法 ^{*7}	大きさ・質量
	本体供給

^{*1} 薄紙の両面(59g/m²以下)を除く ^{*2} 薄紙(52～59g/m²)の場合は1,500枚 ^{*3} 標準ステイブルカートリッジ装着時、用紙の種類や厚さによってステイブル可能枚数が少なくなることがあります。 ^{*4} 用紙の種類や厚さによってサドル可能枚数が少なくなることがあります。 ^{*5} 針を使わないため、用紙や環境により綴じ力に差が出る場合があります。また、針を使用するステイブルと同等の保持力はあります。 ^{*6} 薄紙(52～59g/m²)は両面不可のため綴じ位置は左上、右下のみ。 ^{*7} 手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ



PAPER HANDLING

自動原稿送り装置（標準装備）

iR-ADV 4745F/4735Fは最大250枚（64g/m²）、
iR-ADV 4725Fは最大100枚（64g/m²）の
原稿を積載可能。
両面原稿の表裏を読み込み可能です。

中綴じフィニッシャー・Y1

コーナー綴じ、2か所綴じで
50枚（64g/m²）、中綴じで20枚
（64g/m²）ステイブルが可能。
針無し/マニュアル綴じにも対応した
フィニッシャーです。

2/4穴パンチャーユニット・A1

ステイブルフィニッシャー・Y1、
中綴じフィニッシャー・Y1に装着し、
パンチ機能を拡張出来ます。

バッファパスユニット・N1

ステイブルフィニッシャー・Y1、中綴じフィニッ
シャー・Y1を装着する際に必要なユニット。
100枚まで排紙可能です。

ペーパーデッキユニット・F1
A4までに対応し、最大3,000枚（64g/m²）セット可能な
ペーパーデッキです。大量出力ニーズに応えます。

手差し給紙（標準装備）

最大100枚（64g/m²）の給紙が可能です。

給紙カセット（標準装備）

1段に最大680枚（64g/m²）セット可能です。

2段カセットペディスタル・AN1

A3～A5Rに対応し、1段に最大680枚（64g/m²）セット可能。
異なるサイズの用紙セットで、用紙差し替えの手間を軽減します。

大容量カセットペディスタル・B1

A4に対応し、1段に最大2,850枚（64g/m²）セット可能。



iR-ADV ペディスタル・F1

本体の足下に用紙を収納できる専用置台です。



iR-ADV キャスタープレート・F1

デスクサイドで椅子に座ったままの操作が可能です。


※写真は、iR-ADV 4745Fに、「中綴じフィニッシャー・Y1」、「バッファパス
ユニット・N1」、「2/4穴パンチャーユニット・A1」、「ペーパーデッキ
ユニット・F1」を装着したものです。



ステイブル
用紙をまとめる



2穴/4穴パンチ
ファイリングに便利



中綴じ
小冊子のように仕上げる



針なし綴じ
用紙を金属針を使わずまとめる

		インナー 2ウェイトレイ・L1	インナー フィニッシャー・J1	ステイブル フィニッシャー・Y1	中綴じ フィニッシャー・Y1
針なしとじ	最大可能枚数	—	○(5枚 ^{*1})	○(5枚 ^{*1})	○(5枚 ^{*1})
マニュアルステイブル	最大可能枚数	—	○(45枚 ^{*2})	○(50枚 ^{*3})	○(50枚 ^{*3})
ステイブル枚数	最大可能枚数	—	○(50枚 ^{*4})	○(50枚 ^{*4})	○(50枚 ^{*4})
2穴/4穴パンチ		—	2/4穴 ^{*5}	2/4穴 ^{*6}	2/4穴 ^{*6}
中綴じ	最大可能枚数	—	—	—	○(20枚 ^{*7})
トレイ容量	トレイA	250枚 ^{*2}	500枚 ^{*2}	250枚 ^{*2}	250枚 ^{*2}
	トレイB	100枚 ^{*2}	50枚 ^{*2}	3,000枚 ^{*2}	3,000枚 ^{*2}
	トレイC	—	—	100枚 ^{*2}	100枚 ^{*2}

*1 52～64g/m²紙使用時 *2 64g/m²紙使用時 *3 90g/m²紙使用時 *4 52～90g/m²紙使用時 *5 インナー2/4穴パンチャー・C1が必要です。 *6 2/4穴パンチャーユニット・A1が必要です。
*7 52～81.4g/m²紙使用時

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2023年1月現在のものです。 ●記載の価格には感光体、消耗品類の価格及び消費税は含まれておりません。本体ならびに関連する消耗品、サービス役務などにつきましては、別途消費税を申し受けますので御了承願います。 ●別途保守サービスが必要ですので、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。 ●保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年です。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。） ●Microsoft、Windows及びOffice製品（PowerPoint、Word）は米国マイクロソフトコーポレーションの米国及び、その他の国における登録商標です。 ●Mac OS、AppleTalkは米国アップル社の商標です。 ●Adobe、PostScript、PostScript3及びPostScriptロゴ、Adobe Readerは、米国Adobe Systems社の米国及び、その他の国における登録商標です。 ●IPX/SPXは米国Novell Inc.の米国における登録商標です。 ●Mopria®およびMopria®のロゴは、Mopria Alliance社の米国またはその他の国における登録および/または未登録の商標です。許可のない使用は固く禁止されています。 ●Canon、Canonロゴ、ImageRUNNER ADVANCE、ImageWAREはキヤノン株式会社の登録商標です。 ●BMLinkSは、社団法人ビジネス機械情報システム産業協会（JBMA）の商標です。 ●Eコマース認定番号 第19155043号 ●本価格・仕様一覧表に記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。 ●本価格・仕様一覧表内の画面は、ハメコミ合成です。



※モバイルからも
製品情報をご確認
いただけます。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キヤノン オフィス向け複合機 ホームページ

canon.jp/office-mfp



キヤノンお客様相談センター

イメージランナー
アドバンス

0570-08-0056

※おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間(平日)9:00～17:00 (土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)

※ナビダイヤルをご利用いただけない方は、050-555-90056をご利用ください。

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



キヤノン株式会社

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STOWER

2023年1月現在