

Canon



imageRUNNER
ADVANCE

6075/6065/6055



User-Centric

マシン品質から、ユーザー品質へ。

いちばん使いやすい複合機を目指し、
<イメージランナー・アドバンス>は生まれました。
使うときの迷いや、つまずき、あきらめをなくし、
「できること」をみんなのものにする。
それは、テクノロジー中心のマシン品質から、
人が最優先のユーザー品質へ、
クオリティーの基準を変えていくアプローチでした。
もっと人の近くでビジネスの力になるために、
複合機は新しい道を歩み始めます。



imageRUNNER ADVANCE

大量ドキュメントワークを推進する、
生産性と信頼性を両立させた充実のラインアップ。



6075

- 連続複写速度 75ppm
- ファーストコピータイム 3.1秒
- スキャンスピード (A4ヨコ/600dpi/両面)
- COLOR 51ipm
- BLACK & WHITE 120ipm

※「中綴じフィニッシャー・E1」、「外付け2穴パンチャー・A1」、「ペーパーフォールディングインサーターユニット・H1」、「ペーパーデッキユニット・D1」を装着したものです。



6065

- 連続複写速度 65ppm
- ファーストコピータイム 3.3秒
- スキャンスピード (A4ヨコ/600dpi/両面)
- COLOR 51ipm
- BLACK & WHITE 120ipm

※「ステイブルフィニッシャー・E1」、「外付け2穴パンチャー・A1」、「ペーパーデッキユニット・A1」を装着したものです。



6055

- 連続複写速度 55ppm
- ファーストコピータイム 3.3秒
- スキャンスピード (A4ヨコ/600dpi/両面)
- COLOR 51ipm
- BLACK & WHITE 120ipm

※「コピーレイ・Q1」を装着したものです。

ENVIRONMENT — 環境配慮 —

オフィスでも欠かすことのできない、環境配慮への取り組みを加速しています。

iR-ADVは、製造、物流、使用、廃棄といった製品のライフサイクル全体を視野に入れ、環境配慮を促進した複合機です。その重要なテーマとして、「省資源」や「地球温暖化防止と省エネルギー」などを掲げ、CO₂の削減や低消費電力、バイオマスプラスチックの採用などに積極的に取り組んできました。

特定化学物質に対しても厳しい自主基準を作成し、お客様に安心してお使いいただける製品を提供しています。

- 省エネと再生プラスチックの使用などで、製品ライフサイクルを通したCO₂排出量を約15%削減（当社従来機比）。
- スリープ時の低消費電力（1W）によりオフィスの省エネルギーに貢献。
- エコマークやグリーン購入法に適合。
- 6種類の特定化学物質の使用を禁じる「RoHS指令」に対応。さらに、一歩先を行く鉛フリー対応。
- お客様が手を触れるタッチペンや本体のボタン類と外装カバーの一部に、日本バイオプラスチック協会が認定したバイオマスプラスチック*を採用。

*環境負荷の低減に有用な植物原料由来の材料で、外装カバーは最高難燃グレード5V（UL規格94）を達成しています。



UNIVERSAL DESIGN — ユニバーサルデザイン —

すべての人にとっての使いやすさへ、幅広くアプローチしています。

「できること」を増やし、「できること」のレベルを高めるだけでは、ビジネスで真価を発揮することはできません。

iR-ADVは、画面の視認性から、操作性、メンテナンスにいたるまで、さまざまなユーザー視点から使いやすさを追求。つちかってきた技術を「ユニバーサルデザイン」のために駆使しました。技術が使う人に寄りそうような、複合機の新しい進化をお届けします。

- 迷うことなくシンプルに作業が行える、カスタムメニュー&大型液晶TFTタッチパネル。
- 稼働中にトナー交換ができるコンティニュアスランでダウンタイムも削減。
- 用紙セット時のサイズ設定を自動化。また、紙づまりも簡単に解決。
- コピー/SEND/FAXの基本操作を音声読上げする「音声ガイダンス」*。
- 押しやすい右前部に設けた電源スイッチのOFFで簡単にシャットダウンが可能。
- 車イスをご利用の方の操作をサポートする「立面操作部」*「ADFアクセスハンドル」*。

*オプション。



■立面操作部



■ADFアクセスハンドル



■音声ガイダンス

カラーユニバーサルデザイン認証

NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構（CUDO）が、色覚の個人差を問わず、利用する人の視認性に配慮した製品を認定する「カラーユニバーサルデザイン（CUD）認証」を取得しています。



COLOR & SHAPE — プロダクトデザイン —

新しさと優しさをアピールする色と形で、オフィス空間に調和します。

製品の特長やコンセプトをさりげなく主張しながら、オフィス空間との親和性を両立したプロダクトデザインへ。

iR-ADVは、シリーズ機器の相互連携を感じさせる統一感と、使う人にとっての親しみやすさを、従来のイメージを一新するカラーリングとボディー形状で表現しました。新しさと優しさを兼ね備えたビジネスパートナーとして、さまざまなオフィス空間にフィットします。

- 個性的でありつつ、オフィスに落ち着きを与えるメインカラーとして「カシミアベージュ」を採用。
- ディテールの品質感を向上させる、シルバー&ホワイトとのカラーコンビネーション。
- 角に柔らかな丸みを持たせた、シンプルで温かみのある「Round Square」シェイプ。
- 凹凸の少ない側面と背面、奥行きを抑えたコンパクト設計により、設置の自由度を高めた「全方位デザイン」。
- オフィス空間に調和するシリーズ全体の統一感により、先進の連携機能を象徴。



※本カタログでは、imageRUNNER ADVANCEをiR-ADVと略して表記しています。

PICK UP!

ヘビーユース環境が求める優れた

01 高生産性を支える速度と画質の向上

■ 処理効率を大きく高める「重連コピー」

複数台をネットワーク接続しているオフィスでは、1つのジョブを2台の機器で同時に出力することができます。大量部数のコピーが重なった場合でも、処理を2台に分散させることでコピー効率が約2倍に向上します。

■ 効果的な電子化を促進する「高速カラースキャン」

モノクロ複合機でありながらカラースキャン機能を搭載。A4両面を表裏同時に、600dpiの解像度・毎分51ページの高速でカラースキャンできます。データ容量の大きな文書も約1/10の容量にまで圧縮してネットワーク活用を促進する「高圧縮PDF」などにより、色鮮やかにわかりやすく、効果的なコミュニケーションを促進します。


※「自動（カラー/白黒）」、「フルカラー」、「グレースケール」を選択し、解像度を200×400/400×400/600×600dpiに設定してスキャン・送信する場合には、「増設メモリTypeB（512MB）」が必要です。

■ コンティニュアスランに対応する「大容量トナー」


約56,000枚（A4/6%原稿時）の大量出力が可能な「大容量セットオントナーボトル」を採用しました。加えて、出力中でも稼働をストップさせることなく、手を汚さずスピーディーなトナー交換が行えるコンティニュアスランに対応。高生産性をサポートするとともに、効率のよいメンテナンスを実現します。



■ 大容量トナー



■ スキャン速度比較



■ さらに高画質へ「1200dpiコピー」

文字と写真を自動的に判別し、最適な階調表現と高解像度を両立させる、像域分離技術を採用。文字はエッジ強調処理でくっきりと、写真はスムージング処理と1200dpiスクリーン処理でなめらかに再現します。

02 アドバンスドボックス連携による効率化

■ サーバーレスでファイル共有環境を構築

「アドバンスドボックス」は、本体のハードディスク領域を利用し、SMBまたはWebDAVプロトコルでファイル共有を実現します。パソコンのみならず、同一ネットワーク上のiR-ADVでもファイル共有が可能。保存容量は標準で9GB、最大で約112GBまで拡張できます。

※データの二重化のため、ミラーリングを推奨します。ミラーリングには「HDDデータ暗号化/ミラーリングキット・C2」が必要です。※お客様の責任において、必ず定期的にバックアップをお取りください。バックアップデータがない場合は、消失したデータを復旧することはできません。



■ 多彩なドキュメントの保管に対応

「アドバンスドボックス」には、スキャン文書やFAX受信文書のほか、パソコンで作成したアプリケーションファイルも保管可能。また、TIFFやPDF*などの文書は、本体のパネル操作でプリントも行えます。

*「ダイレクトプリント拡張キット（PDF/XPS用）・H1」または「PS拡張キット・AJ1」が必要です。

■ 柔軟な情報活用を実現する「親子連携」

「アドバンスドボックス」は、同一ネットワーク上のiR-ADV C2030シリーズからも利用できます。例えば、6075/6065/6055でカラースキャンした文書を「アドバンスドボックス」に保存し、C2030からアクセスしてフルカラー印刷することも可能です。



03 信頼性を高めるテクノロジー

駆動時の振動に強いフレームとディンプル加工底版で形成された「高剛性ボディ」。安定した高精細出力を実現する、耐久性に優れた「A-Si（アモルファスシリコン）感光ドラム」。用紙の搬送スピードを最適にコントロールする「APFM（Accelerated Paper Feeding Method）」。これら信頼のテクノロジーが優れた生産性を支えています。




■ A-Si感光ドラム

04 信頼の純正Adobe® PDFに対応

スキャン用途に応じた信頼性の高いPDFを生成できます。例えば、長期保存文書の電子化に適した、ISO規格に基づいたフォーマット「PDF/A-1b」、閲覧用の無償ソフトAdobe Reader®（V7以降）を利用してPDF文書の編集ができる「Reader Extensions付きPDF」など、ドキュメント活用の幅を拡げるPDFソリューションに対応します。

※「スキャンソリューション機能拡張キット・B1」が必要です。



■ 通常のPDF

■ Reader Extensions付きPDF

生産性へ、トータルにアプローチ。

05 操作効率を高めるユーザーインターフェース



■ シンプル操作を実現する「カスタムメニュー」

例えば「2 in 1/両面」「Reader Extensions付きPDF」など、よく利用する設定は組み合わせて個人ごとにプリセットし、ワンタッチでジョブをスタートさせることも可能です。よく利用するメニューは上部のショートカットにも登録でき、個人認証との連携で表示させるメニューや背景を個人ごとに変更することもできます。




■ 大型液晶TFTタッチパネル&立面操作部

見やすい8.4インチのタッチパネルが効率のよい操作をサポートします。メインメニューには、基本メニューだけでなく、MEAPアプリケーションなども表示可能。また、操作性をさらに高める大型10.4インチの立面操作部もオプションでご利用しています。

■ 急ぎの出力も効率よく「割り込み印刷」

コピーはもちろんプリントやFAX文書の印刷も、現在動作中のジョブを一時停止させて割り込ませることが可能。急ぎの作業をすばやくストレスなく行うことができます。



06 6Way・最大8,860枚の大容量給紙と多彩な排紙

自動原稿送り装置（標準装備）

最大300枚の原稿を積載可能。
両面原稿の表裏を同時に効率よく読み込みます。

中綴じフィニッシャー・E1

50枚(64g/m²)までに対応するホチキス機能を搭載。コーナー綴じ、2カ所綴じ、中綴じ(16枚)が可能な2ピンフィニッシャーです。
標準価格(税別) 420,000円

■ 本体にも便利な仕上げ機能を搭載
部単位ごとにシフトして出力し、コピー後の仕分けの手間を解消するソート機能、ページごとにグルーピングして出力し、単ページの大量コピーに便利なグループ機能を搭載しています。

外付け2穴パンチャー・A1

ステイブルフィニッシャー・E1、中綴じフィニッシャー・E1に装着し、2穴パンチャー機能を拡張できます。

標準価格(税別) 60,000円

シフトトレイ・E1

部単位ごとシフト出力が可能な排紙トレイです。

標準価格(税別) 85,000円

コピートレイ・Q1

本体左に取り付けられる250枚(64g/m²)対応の排紙トレイです。

標準価格(税別) 10,000円

給紙デッキ（標準装備）

1段に最大1,700枚(64g/m²)セット可能です。

手差し給紙（標準装備）

最大100枚(64g/m²)の給紙が可能です。

給紙カセット（標準装備）

1段に最大680枚(64g/m²)のセットが可能です。

ペーパーデッキユニット・D1

A3までに対応し、最大4,000枚(64g/m²)をセットできるペーパーデッキです。用紙補給の手間を軽減し、冊子資料を多数用意する際や、大判の大量出力ニーズにも余裕をもって応えます。

標準価格(税別) 400,000円

※写真は6075に、「中綴じフィニッシャー・E1」、「外付け2穴パンチャー・A1」、「ペーパーフォールディングインサーターユニット・H1」、「ペーパーデッキユニット・D1」を装着したものです。

ペーパーフォールディングインサーターユニット・H1

- 大きな資料の仕上げに便利な「Z折り」
用紙を自動的にZ型に折りたたみコンパクトに出力。(A3、B4、A4Rに対応)
- 幅広い出力ニーズに応える「C折り」
封筒封入用などのために、用紙をC型に折りたたみます。(A4Rに対応)
- 表紙ページを挿入する「インサーター」
冊子などを出力する際の手間を省き、作業を効率化します。

標準価格(税別) 800,000円



※取り付けにはステイブルフィニッシャー・E1または中綴じフィニッシャー・E1が必要です。本体とは別電源です。

フィニッシャー

ステイブルフィニッシャー・E1

50枚(64g/m²)ホチキスに対応し、コーナー綴じ、2カ所綴じが可能な2ピンフィニッシャーです。

標準価格(税別) 280,000円



ペーパーデッキ

ペーパーデッキユニット・A1

A4・最大4,000枚(64g/m²)のセットが可能なサイドペーパーデッキです。

標準価格(税別) 230,000円



余裕のハイスピードで、多彩なコピーワークを推進します。

COPY



コピー画面では、右上のプレビュー表示により、両面/ホチキス、2in1などの設定状況が一目でわかります。また、よく利用する設定は、カスタマイズして下部にプリセット可能。大量のコピーワークをさらに効率化できます。

■ ヘビーユースに 대응する高速連続コピー

毎分75枚 (A4ヨコ)*の連続コピースピードで、集中するコピーも効率よく処理します。3秒台のファーストコピータイムで、急ぎのコピーニーズにもスピーディーに対応。もちろん、用紙コストを削減できる「両面コピー」も自動で行います。

*6075の場合。6065は毎分65枚、6055は毎分55枚。

■ ページ集約

2in1、4in1、8in1からレイアウトを選択し、複数の原稿を1枚の用紙に縮小して集約。用紙コストを削減しながら、見やすくコピーできます。

■ 「よく使う設定」「設定の履歴」

複数の設定を組み合わせで登録できる「よく使う設定」と、以前に行った設定履歴を3つまで呼び出せる「設定の履歴」が作業の手間を軽減します。

■ 縮小/拡大コピー


「自動変倍」や「定型変倍」から1%さだめの「ズーム」まで、さまざまな「変倍」機能を搭載しました。目的に合わせた縮小・拡大コピーが行えます。

■ ジョブ結合

1束目は片面原稿を両面コピー、2束目は片面原稿から4 in 1コピーというように、異なる設定の複数の原稿束をひとつにまとめて出力できます。

■ 枚数の多い原稿を冊子のように「製本コピー」

原稿を自動的に面付けして両面コピーを行い、中綴じフィニッシャーの装着により、二つ折りの冊子のような中綴じ製本で仕上げることができます。



■ 仕上げ作業を効率化する「ソート」「グループ」「ホチキス」

■ 文字や日付を印字し不正利用も抑止できる「スタンプ・日付印字」

■ コピーが終了するとEメールでお知らせする「ジョブ終了通知」

■ 影の除去や印字位置の調整が行える「枠消し・移動・とじしろ」

■ ロゴなどのフォームデータと画像を合成できる「イメージ合成」

■ 大量コピーの前に一部出力して設定を確認できる「試しコピー」

■ ジョブデータの保管により再出力を効率化する「ボックス保管」

■ 確実な原稿セットをサポートする「読み込みチェックプリント」

適切な電子化と配信で、コミュニケーション効率を高めます。


SCAN & SEND



スキャンして送信画面では、宛先の指定や解像度・ファイル形式などの設定が簡単に行えます。また、よく利用する設定はショートカットとして右下にプリセットしておくことで、より効率のよい作業を実現します。

■ 複数の相手への送信を効率化する「Universal Send」

アドレス帳から複数の送信先を選択して1回操作するだけで、Eメール、FAX、インターネットFAXなど異なる手段による紙文書の一斉送信が行えます。通信環境が異なるために何度も行う必要のあった送信作業の手間を大幅に軽減し、手軽な情報共有を実現します。



■ 多彩なプロトコルに対応する「ファイル送信」

SMBプロトコルによりサーバーレスでオフィス内の情報共有を実現する「SMB送信」のほか、「FTP」プロトコルにも対応。さらに、社外ストレージサービスなどを利用しセキュアな環境が構築できる「WebDAV送信」も可能です。

■ パソコンを使うことなく「Eメール送信」

パソコン同様に設定しEメール送信が行えます。容量が大きい時には、複数の分割して送信する「メール分割」が可能。さらに、POP before SMTP/SMTP認証や通信経路のSSL暗号化など、セキュリティに配慮した機能も搭載しています。



■ Eメール宛先入力画面

■ 効率よく「アドレス帳」

最大1,600件まで、頻繁に送信する宛先は200件までワンタッチボタンに登録できます。携帯電話との連携による登録も可能です。

■ 送信業務をサポートする「送信設定」

「タイマー送信」や「ジョブ終了通知」、「済みスタンプ」など便利な送信機能を搭載。誤送信を防ぐ機能も充実しています。

PRINT

(注意)「自動(カラー/白黒)」、「フルカラー」、「グレースケール」を選択し、解像度を200×400/400×400/600×600dpiに設定してスキャン・送信する際は、「増設メモリTypeB (512MB)」が必要です。

■ 用途に合わせて選択できる「PDF生成機能」

高圧縮PDF

スキャンする文書のデータ容量を約1/10まで圧縮。ネットワークやサーバーへの負担を軽減しながら、ネットワーク上での情報活用を促進します。

ウェブ表示用に最適化されたPDF

ウェブ上のPDFを、ダウンロードしたページから順次閲覧できるように最適化されたPDF。スキャンデータをウェブで配布する際などに便利です。

LiveCycle™ Rights Management ES

アクセス制御サーバーAdobe®「LiveCycle™ Rights Management ES」と連携。生成したPDFファイルのセキュリティを高められます。

サーチャブルPDF*1

スキャン時にOCR処理を行い、生成するPDFにテキスト情報を付加。情報検索を効率化し、ドキュメントの有効活用を促進します。


暗号化PDF*2

ファイルを開封する際にパスワードの入力が必要となるPDFです。第三者による不正閲覧を抑止し、情報の機密性を高めます。

他にも便利なPDFに対応

文字の読みやすさ・図形の美しさを高める「アウトラインPDF」*1、文書の原本性を確保する「電子署名PDF」*3など、幅広いPDF生成をサポートします。

*1「スキャンソリューション機能拡張キット・B1」が必要です。*2「スキャンソリューションセキュリティ機能拡張キット・A1」が必要です。*3「スキャンソリューションセキュリティ機能拡張キット・A1」「ユーザー署名&タイムスタンプ拡張キット・A1」が必要です。



■ 高解像度「インターネットFAX/イントラネットFAX」

TTC標準JT-T.37適合のW-NET FAXフルモードに対応。インターネットやイントラネットを利用し、通信コストを抑えながら600dpiの高解像度通信が行えます。



※モノクロ通信のみ対応しています。

■ Scan To Office Pro


スキャン文書をMicrosoft® Word/Excel/PowerPointやPDF、一太郎データなどのファイルに自動変換。縦書き/横書き、文字の大きさも自動認識してOCR処理し、テキストや画像データを生成することで、紙文書の効果的な2次活用をサポートします。

※別売 (開発元: パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社)

■ Document Navigator

スキャン文書の送信先を、パソコン上のフォルダー階層を利用してわかりやすくナビゲート。ファイル名も業務に応じてワンタッチで付けられるので、保存した文書は一目瞭然です。紙文書の電子化と業務システム連携による活用を強力に支援します。

※別売 (開発元: フォーディーネットワークス株式会社)



■ 多彩なオフィス環境にマッチする「マルチPDL」


Windows®とMacOSなど異なるOSを併用しているオフィスでも、多彩なページ記述言語(PDL)と複数のネットワークプロトコルの共存を実現。PDLは、高速データ処理を実現する「LIPS LX」、LIPS資産を継承できる「LIPS V」などに対応。内蔵するPSオプションも用意しています。オフィス環境に柔軟にマッチして、優れたプリントパフォーマンスを発揮します。

■ 高速データ処理を実現する「LIPS LX」

キヤノン独自のプリンティングシステム「LIPS LX」は、データ処理にかかる負荷をパソコンと効率よく分散させる「ロードバランシング」を採用。プリンタードライバーとプリンターコントローラーの処理を最適化することでデータ処理をさらに高速化し、プリントパフォーマンスを向上させています。




■ プリント速度アップ比較図



■ シンプルな手順で出力できる「ダイレクトプリント」


アプリケーションを起動したり、プリンタードライバーを使用することなくPDF/TIFF/JPEGファイルの出力が行えます。「リモートUI」や「LPRコマンド」により本体に転送したファイルのほか、USBメモリーや携帯電話との連携で読み取ったデータもダイレクトに出力可能。シンプルな手順でスピーディーなプリントワークを実現します。

※「ダイレクトプリント拡張キット (PDF/XPS用)・H1」が必要です。



■ 簡単に設定が行える「プリンタードライバー」


グラフィカルなユーザーインターフェースで、用紙選択や給排紙方法、フィニッシング指定、多彩なプリント機能を簡単に設定可能です。Windows®環境では「PageComposer」を活用し、「プレビュー」を確認しながら文書の「編集」も行えます。



■ ドライバー設定をカスタマイズできる「CDCT」

CDCT (Canon Driver Configuration Tool) は、プリンタードライバーの設定を変更しカスタマイズできるソフトウェアです。例えば、出力文書に必ずユーザー名と日付を印刷するように設定し、さらに設定項目を非表示にすることで情報漏えいを抑止するなど、オフィスニーズに柔軟に対応した運用が行えます。

※キヤノンHP (<http://canon.jp>) からダウンロードが必要です。




インターネットを活かし、利便性をさらに向上させます。

NETWORK

■ パソコンから作業や管理が行える「リモートUI」

アドバンスドボックスの管理をはじめ、各種プリント機能の設定や用紙登録などの作業を、デスク上から効率よく行えます。さらに、宛先の登録や編集、本体状況の確認や各種設定、バックアップ/リストアなども一元的にマネジメント可能。管理者の負担を軽減します。



■ パソコンレスで情報を共有できる「ウェブブラウザ」連携

本体の液晶タッチパネルでウェブサイトの閲覧が行えます。さらに、アクセスしているサイトにボックス内の保存ファイルをアップロードすることも可能。ウェブブラウザを利用した文書の登録などにより、パソコンレスの情報共有を促進します。

※「ウェブブラウザ拡張キット・H1」が必要です。



■ ドキュメント共有ASPサービス「C-Cabinet」

スキャンした文書や受信FAX文書などをインターネット上のストレージスペースに蓄積し、一元管理できます。手軽な情報共有とトータルコストの削減を実現します。


※別途契約が必要です。

■ 情報共有を効率化する「ファイル格納通知ツール」

アドバンスドボックスに文書が届くと、パソコンに音やポップアップで通知。他の業務中でも受信が確認でき、トラブルも削減されます。FAX転送と組み合わせれば、文書がパソコンまで届くので機密性も向上します。

※キヤノンHP (<http://canon.jp>) からダウンロードが必要です。

■ ファイル格納通知ツール



■ 中小オフィスのIT化支援を、ワンストップで実現する「HOME」

「HOME-UNIT」でオフィスのセキュリティを強化し、コミュニケーション型SaaSアプリケーション「HOME-PORTAL」により、情報の見える化・コミュニケーションの向上を実現します。さらに、社内のIT管理者に代わり、専用のコンタクトセンター「HOME-CC」がリモートで支援します。

※別途契約が必要です。月額12,000円(税別)～



■ HOME-PORTAL




■ マルチベンダー管理を実現する「BMLinks」

専用のMEAPアプリケーションの導入で、監視管理、設定管理、統計情報などのサービスに対応します。



コストを抑え、複合機の連携で効率化を実現します。

FAX




FAX専用のわかりやすくシンプルなUIを表示させ、宛先の指定から設定、送信作業までが、FAX単体機器と同じような感覚で迷いなく行えます。スキャンして送信画面からのFAX操作も可能です。

■ コストを抑え業務を効率化する「リモートFAX」

同一ネットワーク上で複数台を連携させれば、FAX搭載機の内線を利用し、FAX未搭載機からもFAX送受信が可能。導入コストを抑え、効率のよいFAX業務が行えます。

※「リモートFAX送信キット・A1」が必要です。



■ 機器の適正配置を推進する「多回線対応」

オプションの装着により最大4回線、ダイヤルインサービスで8番号まで利用可能です。「リモートFAX」と合わせて活用し、適正配置をさらに推進します。

■ スピーディー通信を支える「スーパーG3FAX」

最大33,600bpsの速度で2秒台の高速通信を実現します。送信側の設定に依存することなく、受信画像を補正し、読みやすいFAX文書を受信し出力できます。

※「スーパーG3FAXボード・AF1」が必要です。

■ 便利な「送受信機能」も充実

原稿の向きをFAXに適した方向に変える「回転送信」、原稿を保存してから送信する「メモリ送信」、原稿サイズに合わせ用紙を自動選択する「回転受信」、受信文書を両面出力する「両面記録」など、多彩な機能を備えています。

■ 誤送信を抑止する「FAXセキュリティ」



テンキーダイヤル入力時に宛先の2度入力が必要な「FAX番号確認入力」、宛先表示を絞り込む「アクセス管理番号」により誤送信を抑止。「新規宛先の制限」で未登録宛先への送信を禁止できます。また、ビジネス用途向けFAXのセキュリティ機能のガイドライン「FASEC1」に適合しています。



■ FAX番号確認入力

■ 原稿を出力せずに鮮明な送信が行える「ペーパーレスFAX」

■ 受信情報のタイムリーな共有を実現する「FAX転送」

■ セキュリティ強化などに効果的な「ボックス機能との連携」


管理負荷を軽減し、セキュアな環境をトータルに支援します。

MANAGEMENT

デバイス管理

■ 宛先を効率よく管理できる「アドレス帳共有」

宛先をネットワーク上の1台に登録すれば、どの機器からでも登録情報を参照できます。オフィス全体で共通利用する宛先を機器ごとに登録する手間を省いて負荷を軽減し、一元管理でセキュリティも高めます。



■ 出力管理を効率化する「部門別ID管理」

部署やグループなどの部門ごとに、コピー、スキャン、プリントそれぞれの出力管理・出力枚数制限が行えます。最大1,000部門までの登録が可能で、部門別IDと暗証番号によるアクセス管理・制御を実現します。

■ 設定情報を一括配信できる「機器情報配信」

ネットワーク上の1台に登録したさまざまな初期設定などを、最大100台まで一括配信可能です。1台1台登録を繰り返す手間を大幅に軽減します。


■ 本体の遠隔操作が行える「リモートオペレーション」

ネットワーク上のパソコンに本体のタッチパネルと同様のユーザーインターフェースを表示し、デスク上から遠隔操作ができます。※「リモートオペレーションキット・B1」が必要です。

セキュリティ強化

■ 出力文書の不正利用を抑止する「ジョブブロック機能」*

コピーやプリント時に、TLコード(低可視のドットパターン)によるジョブ制限情報や追跡情報を埋め込み、ジョブ動作のロックや追跡情報(5W1H)の取得を可能にします。さらに、



地紋と組み合わせれば、ジョブブロック未対応機器を利用した際にも地紋が浮き上がります。出力文書の流出を幅広く抑止します。※ベタや写真などの原稿ではロックしない場合があります。※「ジョブブロック拡張キット・A1」「イメージ解析ボード・A1」が必要です。

■ 本体データの解析を抑止する「HDDデータ暗号化」

万一の盗難などによる情報漏えいリスクを低減します。「HDDデータ暗号化」は、セキュリティ機能の評価適性を保証するISO15408(コモンクライテリア)認証(EAL3)を取得した<Canon MFP Security Chip 1.10>を搭載しています。

※「HDDデータ暗号化ミラーリングキット・C2」が必要です。


■ ネットワークの安全性を高める「IP Sec/IEEE802.1X」

暗号技術によりデータ改ざんを抑止するプロトコル「IP Sec」*、高レベルのユーザー認証方式が利用できるIEEE802.1X(RADIUS)認証に対応。ネットワーク通信におけるセキュリティを高めます。

※「IP Secセキュリティボード・B2」「PCIバス拡張キット・F2」が必要です。

■ 第三者による不正を抑止する「送信パスワード都度入力」

宛先の登録時に、送信のたびにパスワード入力が必要になる設定ができます。パスワードを知らない人が勝手に送信することを抑止するとともに、定期的なパスワード変更に伴う宛先再登録の手間を解消します。



■ ジョブデータを消去する「残存データ自動消去」

コピーやプリントなどを行うたびに、一時的にハードディスク内に生成されるデジタルデータを、ジョブの終了と同時に自動的に消去します。

※「データ上書消去キット・C1」が必要です。

■ アクセスを制御する「ACCESS MANAGEMENT SYSTEM」

コピーやスキャン、SENDなどの作業について、業務内容などに合わせユーザーごとに権限を付与して各々のアクセスを制御できます。

※「ACCESS MANAGEMENT SYSTEM拡張キット・B1」が必要です。

■ セキュリティ認証「IEEE2600」準拠

■ パスワードなどを保護するTPM (Trusted Platform Module) 搭載

■ 本体データを一括消去する「全データの消去/設定の初期化」

■ 外部機器の接続を制限する「USBインターフェースのON/OFF」

■ 送受信情報などの漏えいを抑止する「状況確認/中止画面の制御」

■ パスワード入力の安全性を高める「機密情報伏字入力」

■ 不正アクセスを抑止する「MAC&IPアドレスブロック」

既存のカードでユーザー認証を管理できる「ICカード認証 for MEAP ADVANCE」

入退室管理用の社員証など既存のカード*を利用して個人認証を行い、機器を管理できるシステム。本体の利用制限などにより、セキュリティを強化できます。*FeliCa/MIFARE/eL WISEカードに対応。※別売



サーバーレスでセキュアな認証印刷が行える「Personal ListPrint for MEAP ADVANCE」

ICカード認証などと連携し、自分の印刷ジョブのみをサーバーレスでセキュアに出力することができます。※別売

必要に応じてどこからでもセキュアに出力できる「Anyplace Print for MEAP ADVANCE」

パソコンから送信した自分の印刷ジョブをAnyplace Printサーバーへ送信。ICカード認証などのシステムと連携し、ネットワーク上のどのiR-ADVからでもセキュアなプリントを実行できます。出力紙の放置による情報漏えいリスクも低減します。※別売

より効果的な業務をサポートする便利なオプション

Capsulebrowser for MEAP ADVANCE

スキャンデータを本体のハードディスクにFTP送信して一時保存。ウェブブラウザによりアクセスし、保存した画像をダウンロードすることが可能です。パスワードで利用者制限も行えるなど、セキュアな環境のもとで紙文書の電子化作業をサポートします。※別売

Workflow Composer

本体の入力・出力/送信機能などを組み合わせて業務フローを作成し、日常定型業務を効率化。ユーザー認証と連動した「どこでもスキャン」や「送信宛先制限」なども行えます。さらに、「MEAP Connector」(別売)を追加すれば、「インデックス情報取得」などの機能拡張も可能です。※別売

SPECIFICATION 仕様表

基本仕様/コピー機能				
名称	iR-ADV 6075		iR-ADV 6065	iR-ADV 6055
形式	コンソール			
読み取り解像度	600dpi×600dpi			
書き込み解像度	1200dpi×1200dpi			
階調	256階調			
複写原稿	最大A3サイズまで(シート、ブック原稿、立体物(約2kgまで))			
複写サイズ	用紙サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき ^{*1} 、郵便往復はがき ^{*1} 、郵便4面はがき ^{*1} 、不定型サイズ(100mm×148mm～297mm×487.7mm)		
	画像欠け幅	全周:2.5mm		
	用紙坪量	カセット、デッキ:52g/㎡～220g/㎡、手差し:52g/㎡～256g/㎡		
ウォームアップタイム	30秒以下(室温20度)、操作部電源立ち上げ時と同じ			
ファーストコピータイム ^{*2}	3.1秒		3.3秒	
連続複写速度	A3	37枚/分	32枚/分	32枚/分
	B4	45枚/分	39枚/分	39枚/分
	A4	75枚/分	65枚/分	55枚/分
	B5	75枚/分	65枚/分	55枚/分
複写倍率	定型	1:1±0.5%、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25		
	ズーム	25～400% (1%刻み)		
給紙方式	カセット	60枚×2		
給紙容量	手差し	100枚(連続給紙可能)		
(64g/㎡)デッキ	デッキ	1,700枚×2+4,000枚(サイドペーパーデッキ・A1 ^{*3} または、サイドペーパーデッキ・D1 ^{*3})		
連続複写枚数	9,999枚			
電源	AC100V、15A、50Hz/60Hz共通			
最大消費電力	1.5KW以下			
標準消費電力量(TEC) ^{*4}	6.44kWh		6.05kWh	5.33kWh
大きさ	645mm(幅)×770mm(奥行)×1,220mm(高さ) ^{*5}			
質量	約237kg ^{*5}			
機械占有寸法 ^{*6}	1,362mm(幅)×770mm(奥行)			
メモリ容量	RAM 標準:1.5GB、最大:2GB、HD 標準:80GB、最大:250GB			
付加機能	自動用紙選択、自動ソート、オートタテヨコ回転、予約コピー(20件)、割り込みコピー、原稿の種類(文字/写真、写真、文字)、濃度調整、仕上げ(ソート、ホチキスソート、グループ)、両面、表紙/合紙/章紙、製本、OHP中差し、ページ集約(2in1/4in1/8in1)、移動、とじ代、枠消し、ジョブ終了通知、原稿サイズ混載、連続読込、読込チェックプリント、イメージクリエイト(ネガポジ反転/イメージリビート/鏡像)、インデックス紙作成、シャープネス、イメージ合成、地紋印字 ^{*3} 、ジョブブロック ^{*3} 、ページ印字/部数印字、スタンプ/日付印字、ジョブ結合、ボックス保管、設定の履歴(3つ前まで)、よく使う設定(9個)など			

*1 手差しトレイのみ給紙可能 *2 A4ヨコ、原稿がガラスにセット、第一デッキから給紙 *3 オプション *4 国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値 *5 DADFを含む *6 手差しトレイを最大限伸ばした状態

マルチカラーイメージリーダーユニット・C1の仕様(標準装備)	
原稿送り装置の種類	自動両面原稿送り装置
原稿サイズ/サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6R
種類	原稿坪量 片面原稿:38～220g/㎡、両面原稿:モノクロ 50～220g/㎡、カラー 64～220g/㎡
原稿の収容可能枚数	300枚(80g/㎡)
原稿読取	コピー時 片面読取:モノクロ120ページ/分
速度	両面同時読取:モノクロ120ページ/分
(A4ヨコ)	スキャン時 片面読取:カラー85ページ/分、モノクロ120ページ/分
	(300dpi) 両面同時読取:カラー100ページ/分、モノクロ200ページ/分

アドバンスドボックスの仕様(標準装備)	
ディスク容量	標準:9.6GB、最大:112.7GB
最大バス長	256byte
一階層の最大ファイル数	1000個(フォルダーを含む)
最大ファイル数	10万個(フォルダーを含む)
1ファイルの最大サイズ	2GB
最大同時接続クライアント数	SMB:32、WebDAV:12

LIPS LXプリンター機能の仕様（標準装備）		
形式		内蔵型
プリントサイズ		コピー仕様に準ずる
連続プリント速度		コピー仕様に準ずる
解像度	データ処理	1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi
	プリント	1200dpi×1200dpi
ページ記述言語		LIPS LX
対応プロトコル		TCP/IP (LPD/Port9100/IP/PPS/SMB/FTP/WSD)、 IPX/SPX (NDS、Bindery)
対応OS		Windows®2000/Windows®XP/Windows Vista®/Windows®Server 2003/Windows®Server 2008/Windows®7/Mac OS X (10.4.9以降)
内蔵フォント		なし
エミュレーション	標準	BMLinkS、TIFF/JPEGダイレクトプリント
	オプション	PDF/XPSダイレクトプリント*
インターフェース		USB2.0High-Speed、1000Base-T/1000 Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3準拠)
画像欠け幅		全周5mm プリンタードライバーにてエンジン 欠け幅を選択可能

* ダイレクトプリント拡張キット (PDF/XPS用)・H1拡張時

PSプリンター機能の仕様(オプション)		
名称	PS拡張キット・AJ1	
形式	内蔵型	
プリントサイズ	コピー仕様に準ずる	
連続プリント速度	コピー仕様に準ずる	
解像度	データ処理	1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi
	プリント	1200dpi×1200dpi
ページ記述言語	Adobe® PostScript® 3™	
対応プロトコル	TCP/IP (LPD/Port9100/IP/PPS/SMB/FTP/WSD)、 IPX/SPX (NDS、Bindery)、AppleTalk (PAP)	
対応OS	ドライバー	Windows®2000/Windows®XP/Windows Vista®/Windows®Server 2003/Windows® Server 2008/Windows®7/Mac OS X (10.4.9以降)
	PPD	Mac OS X (10.3.9以降)、MacOS 9 (9.1以降)
内蔵 フォント	和文	平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5
	欧文	136書体
エミュレーション	なし	
インターフェース	USB2.0High-Speed、1000Base-T/100 Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3準拠)	
画像欠け幅	全周4mm プリンタードライバーにてエンジン 欠け幅を選択可能	

ブルスキャン機能の仕様(標準装備)	
形式	カラーキャナー
最大原稿読み取りサイズ	コピー仕様に準ずる
読み取り解像度	75、150、200、300、400、600dpi
(主走査×副走査)	(75～600dpiまで1dpi単位の設定可能)
インターフェース	Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE802.3準拠)
対応プロトコル	TCP/IP
対応OS*	Windows®2000/Windows®XP/Windows Vista®/Windows®Server 2003/Windows® Server 2008/Windows®7
ドライバー	TWAIN準拠
画像モード	カラー/モノクロ自動切替、カラー、モノクロ(2値)、グレースケール

*64bit環境の場合、32bit仮想モードで動作するTWAINアプリケーションに限りです。

スーパーG3FAX機能の仕様(オプション)	
名称	スーパーG3 FAXボード・AF1 (1回線ボード)
適用回線 ^{*1}	一般加入電話回線、PSTN×1 (回線増設キットにより最大4回線)、ファクシミリ通信網
走査線密度	標準モード: 8dot/mm × 3.85ライン/mm ファインモード: 8dot/mm × 7.7ライン/mm スーパーファインモード: 8dot/mm × 15.4ライン/mm ウルトラファインモード: 16dot/mm × 15.4ライン/mm
通信速度	SuperG3: 33.6kbps、G3: 14.4kbps
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG
通信モード	SuperG3、G3
送信原稿サイズ	A3 (297mm×420mm)
記録紙サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R
電送時間	約2.6秒 (A4自社原稿 標準モード ECM (JBIG) 送信時)
ファクスドライバー	インターフェース USB2.0 High-Speed、100Base-TX/10Base-T (IEEE802.3準拠)
	対応プロトコル TCP/IP (LPD/Port9100/SMB/WSD)、IPX/SPX (NDS、Bindery)
	対応OS Windows®2000/Windows®XP/Windows Vista®/Windows® Server 2003/Windows® Server 2008/Windows® 7/Mac OS X (10.4.9以降)
備考	ワンタッチボタン: 200件 ^{*2} 、宛先表: 1600件 ^{*2} 、同報送信: 最大256宛先、通信予約: 最大64ジョブ、送信機能: 回転送信、手動送信、メモリ送信、ダイレクト送信、回線指定、発信元記録、発信人名称 (100件)、ジョブ終了通知 ^{*3} 、FAX番号確認入力、Fコード、パスワード、受信機能: 回転受信、両面記録、カセット選択、画像縮小、受信記録、2in1記録、TEL/FAX自動切換え、手動受信 ^{*3} 、オンフック、リモート受信、排紙トレイ設定、ダイヤルイン着信 (1回線に2番号まで)

*1 VoIP (Voice Over IP) 回線においてデータは/バケット単位で伝送されますが、バケットロスによりFAX通信がエラーになることがあります。 *2 ワンタッチ及び宛先表は、ファイル送信/メール送信などの宛先表と共通です。 *3 オプション

imageRUNNER ADVANCEは、
環境・セキュリティ・ネットワークなどの
各種基準やガイドラインに適合しています。



ブッシュスキャン機能の仕様（標準装備）		
形式	カラスキャナー	
最大原稿読み取りサイズ	コピー仕様に準ずる	
読み取り解像度*1 （主走査×副走査）	100×100dpi、150×150dpi、200×100dpi、 200×200dpi、200×400dpi、300×300dpi、 400×400dpi、600×600dpi	
原稿読み取り速度 （A4ヨコ、300dpi、片面読み取り）	カラー：85枚/分 モノクロ：120枚/分	
インターフェース	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T （IEEE802.3準拠）	
対応プロトコル	SMB（TCP/IP）、FTP（TCP/IP）、SMTP （TCP/IP）*2、WebDAV*3	
対応OS/ アプリ ケーション	SMB	Windows®2000/Windows®XP/Windows® Server 2003/ Windows Vista®/Windows® Server 2008/Windows®7、 Samba 2.2.8/3.0（Mac OS 10.4.X、RedHat Linux9.0）
	FTP	Microsoft Internet Information Server Version 5.0/5.1/6.0/7.0/7.5、Mac OS 10.4.X、RedHat Linux9.0、日本語Solaris Version2.6以降
	WebDAV	Microsoft Internet Information Server Version 5.0/5.1/6.0/7.0/7.5、Apache2（Mac OS 10.4.X、 RedHat Linux 9.0、日本語Solaris Version10以降）
	SMTP	Microsoft Exchange Server2000（SP3）、 Windows® Server 2003（SMTP Service）、 Sendmail8.12.8、Lotus Domino R6.5
出力	シングルページ	TIFF（MMR）/JPEG/PDF/XPS
フォーマット	マルチページ	TIFF（MMR）/PDF/XPS
画像モード	文字、文字/写真、写真	
付加機能	高圧縮PDF/XPS生成機能、Web表示用に最 適化されたPDF、Policy付PDF生成機能、 PDF/A-1b生成機能、ReaderExtensions付き PDF生成機能*4、アウトラインPDF生成機能*4、 暗号化PDF生成機能*4、サーチャブルPDF/XPS 生成機能（OCR）*4、機器署名PDF生成機能*4、 ユーザ署名PDF生成機能*4、タイムスタンプ PDF生成機能*4	

*1 「自動（カラー/白黒）」、「フルカラー」、「グレースケール」を選択し、解像度を200
×400/400×400/600×600dpiに設定してスキャン・送信する際は、「増設メモリ
TypeB（512MB）」が必要です。 *2 SMTP認証及び、SMTP送信時の暗号化（SSL）通信に対応しています。 *3 暗号化（SSL）通信に対応しています。
*4 オプション

インターネット／イントラネットFAX送受信機能（標準装備）		
通信	インターネットFAX	SMTP*1（送信）/POP3*2（受信）
プロトコル	イントラネットFAX	SMTP*1（送受信）
通信モード	Simpleモード、Fullモード （ITU-T T.37及びV-NET FAX準拠）	
通信可能用紙サイズ	A3、B4、A4（A3、B4は相手先設定により可能）	
解像度	モノクロ	200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi*3、 300×300dpi*3、400×400dpi*3、600×600dpi*3
対応メールサーバー	Microsoft Exchange Server2000（SP3）、 Windows® Server 2003（SMTP Service）、 Sendmail8.12.8、Lotus Domino R6.5	

*1 SMTP認証及び、SMTP送受信時の暗号化（SSL）通信に対応しています。
*2 APOP/POP before SMTP及び、POP受信時の暗号化（SSL）通信に対応
しています。 *3 相手先設定（受信機的能力設定）により可能

ペーパーデッキユニット・A1の仕様（オプション）	
用紙サイズ	A4、B5
給紙容量/給紙段数	4,000枚（64g/m ² ）×1段
電源/最大消費電力	本体より供給/約39W
大きさ/質量	323mm（幅）×583mm（奥行）×570mm（高さ）/約37kg
本体接続時の占有寸法*	1,393mm（幅）×770mm（奥行）

* コピートレイを最大限伸ばした状態

ペーパーデッキユニット・D1の仕様（オプション）	
用紙サイズ	A3、A4、A4R、B4、B5
給紙容量/給紙段数	4,000枚（64g/m ² ）×1段
電源/最大消費電力	本体より供給/約39W
大きさ/質量	601mm（幅）×621mm（奥行）×570mm（高さ）/約57kg
本体接続時の占有寸法*	1,671mm（幅）×770mm（奥行）

* コピートレイを最大限伸ばした状態

コピートレイ・Q1の仕様（オプション）	
用紙サイズ/使用可能用紙	コピー仕様に準じる
トレイ容量	250枚（64g/m ² ）
大きさ/質量	420mm（幅）×382mm（奥行）×175mm（高さ） （補助トレイを伸ばしたサイズ）/約1.1kg
本体接続時の占有寸法*	1,362mm（幅）×770mm（奥行）

* コピートレイ及び、手差しトレイを最大限伸ばした状態

ステイブルフィニッシャー・E1の仕様（オプション）		
用紙サイズ/ 使用可能 用紙	用紙サイズ 用紙坪量	コピー仕様に準じる 52～256g/m ²
トレイ容量	用紙種類	薄紙、普通紙、再生紙、色紙、パンチ済み紙、厚紙1 （91g～180g/m ² ）、厚紙2（181～220g/m ² ）、厚紙3（221 ～256g/m ² ）、第2原図、ラベル用紙、OHPフィルム等
	エスケープ トレイ	ノンソート： 250枚（A4、B5、A5R 高さ43mm相当） 125枚（A3、B4、A4R、B5R 高さ21mm相当）
	上トレイ	ノンソート： 1,300枚（A4、B5、A5R 高さ188mm相当） 650枚（A3、B4、A4R、B5R 高さ96mm相当） ソート、グループ*1： 1,300枚（A4、B5 高さ188mm相当） 650枚（A3、B4、A4R 高さ96mm相当）
	下トレイ	ホチキス： 1,300枚/100部（A4、B5 高さ188mm相当） 650枚/50部*1（A3、B4、A4R 高さ96mm相当） ノンソート： 2,450枚（A4、B5 高さ347mm相当） 1,700枚（A5R 高さ243mm相当） 650枚（A3、B4、A4R、B5R 高さ96mm相当） ソート、グループ： 1,700枚（A4、B5 高さ243mm相当） 650枚*1（A3、B4、A4R 高さ96mm相当） ホチキス： 1,300枚/100部（A4、B5 高さ188mm相当） 650枚/50部*1（A3、B4、A4R 高さ96mm相当）
ホチキス	ホチキス枚数	60～81g/m ² ： 50枚（A4、B5）・30枚（A3、B4、A4R） 82～105g/m ² ： 30枚（A4、B5）・20枚（A3、B4、A4R） 106～220g/m ² ：2枚（A3、B4、A4、A4R、B5）
	ホチキス位置	コーナ－：A3、B4、A4、A4R、B5 ダブル：A3、B4、A4、A4R、B5
シフト可能サイズ		A3、B4、A4、A4R、B5
電源/最大消費電力		本体より供給/約108W
大きさ/質量		748mm（幅）×656mm（奥行）×1,121mm（高さ） （補助トレイを伸ばしたサイズ）/約48kg
本体接続時の占有寸法*2		1,695mm（幅）×770mm（奥行）

*1 サイズ混載時を含む *2 手差しトレイ及びフィニッシャートレイを最大限伸ば
した状態

外付け2穴パンチャー・A1の仕様（オプション）		
用紙サイズ/ 使用可能 用紙	用紙サイズ 用紙坪量	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R 52～256g/m ²
用紙	用紙種類	薄紙、普通紙、再生紙、色紙、厚紙1（91g～180g/m ² ）、 厚紙2（181～220g/m ² ）、厚紙3（221～256g/m ² ）
	パンチ穴数/穴径	2穴/6.5mm
パンチ穴間隔		80mm
電源/最大消費電力		本体より供給/25W
大きさ/質量		107mm（幅）×615mm（奥行）×833mm（高さ）/約8kg
本体接続時の占有寸法*		1,807mm（幅）×770mm（奥行）

* 手差しトレイ及びフィニッシャートレイを最大限伸ばした状態

ペーパーフォールディングインサーターユニット・H1の仕様（オプション）		
用紙サイズ/ 使用可能 用紙	C折り	A4R（60～105g/m ² ）
用紙	Z折り	A3、B4、A4R（60～105g/m ² ）
収容可能枚数	インサーター	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R（60～256g/m ² ）
トレイ容量	インサーター	100枚（80g/m ² ）
	C折り	40枚（80g/m ² ）/高さ60mm相当
	Z折り	30枚（A3、B4）、10枚（A4R） ステイブルフィニッシャーまたは中綴じフィニッ シャーに排出
電源/最大消費電力		AC100V、15A、50Hz/60Hz共通（本体とは別 電源）/170W以下
大きさ/質量		662mm（幅）×679mm（奥行）×1,242mm（高さ） /約76kg
本体接続時の占有寸法*		1,947mm（幅）×770mm（奥行）


* 手差しトレイ及びフィニッシャートレイを最大限伸ばした状態

シフトトレイ・E1の仕様（オプション）	
用紙サイズ/使用可能用紙	コピー仕様に準じる
トレイ容量	ソート：500枚（64g/m ² ）、ノンソート：250枚（64g/m ² ）
大きさ/質量	366mm（幅）×547mm（奥行）×256mm（高さ） /約4.2kg
本体接続時の占有寸法*	1,368mm（幅）×770mm（奥行）

* シフトトレイ及び、手差しトレイを最大限伸ばした状態

中綴じフィニッシャー・E1の仕様（オプション）		
用紙サイズ/ 使用可能 用紙	用紙サイズ 用紙坪量	コピー仕様に準じる 52～256g/m ²
トレイ容量	用紙種類	薄紙、普通紙、再生紙、色紙、パンチ済み紙、厚紙1 （91g～180g/m ² ）、厚紙2（181～220g/m ² ）、厚紙3（221 ～256g/m ² ）、第2原図、ラベル用紙、OHPフィルム等
	エスケープ トレイ	ノンソート： 250枚（A4、B5、A5R 高さ43mm相当） 125枚（A3、B4、A4R、B5R 高さ21mm相当）
	上トレイ	ノンソート： 1,300枚（A4、B5、A5R 高さ188mm相当） 650枚（A3、B4、A4R、B5R 高さ96mm相当） ソート、グループ*1： 1,300枚（A4、B5 高さ188mm相当） 650枚（A3、B4、A4R 高さ96mm相当）
	下トレイ	ホチキス： 1,300枚/100部（A4、B5 高さ188mm相当） 650枚/50部*1（A3、B4、A4R 高さ96mm相当） ノンソート： 2,450枚（A4、B5 高さ347mm相当） 1,700枚（A5R 高さ243mm相当） 650枚（A3、B4、A4R、B5R 高さ96mm相当） ソート、グループ： 1,700枚（A4、B5 高さ243mm相当） 650枚*1（A3、B4、A4R 高さ96mm相当） ホチキス： 1,300枚/100部（A4、B5 高さ188mm相当） 650枚/50部*1（A3、B4、A4R 高さ96mm相当）
ホチキス	中綴じ部	1枚～5枚/25部、6枚～10枚/15部、11枚～16枚/10部
	ホチキス枚数	コーナ－、ダブル： 60～81g/m ² ：50枚（A4、B5）・30枚（A3、B4、A4R） 82～105g/m ² ：30枚（A4、B5）・20枚（A3、B4、A4R） 106～220g/m ² ：2枚（A3、B4、A4、A4R、B5） 中綴じ： 60～81g/m ² ：16枚、82～105g/m ² ：10枚、106 ～150g/m ² ：5枚、151～209g/m ² ：4枚
	ホチキス位置	コーナ－：A3、B4、A4、A4R、B5 ダブル：A3、B4、A4、A4R、B5 中綴じ：A3、B4、A4R
シフト可能サイズ		A3、B4、A4、A4R、B5
電源/最大消費電力		本体より供給/約112W
大きさ/質量		748mm（幅）×656mm（奥行）×1,121mm（高さ） （補助トレイを伸ばしたサイズ）/約70.5kg
本体接続時の占有寸法*2		1,695mm（幅）×770mm（奥行）

*1 サイズ混載時を含む。 *2 手差しトレイ及びフィニッシャートレイを最大限伸ば
した状態



遠隔監視で機器の正常稼働を支える、 オンラインサポートシステム。


NETEYE

インターネットを利用して本体の状況を検知。カウンターの情報ははじめ、エラーや紙づまり、トナー残量、トラブル状況などを監視センターに自動通知することで、きめ細かなメンテナンス、万一のトラブルへの速やかな対応を実現します。強固なセキュリティによる安心感とともに、管理者の負担を軽減し、本体の正常稼働を支えます。※別途申し込みが必要です。(無償)

<http://canon.jp/neteye>

onBIZZ Canon Managed Document Services

ドキュメント環境を取り巻く課題



Canon Managed Document Services


onBIZZ

効率的なドキュメント環境を提供する、 トータルサポートシステム。

キヤノンが身につけた豊富な経験やノウハウ、ツール、スキルにより、最適なドキュメント入出力環境をワンストップで包括的にご提供。TCO削減と生産性向上に貢献する、高品質なサービスです。サービスは、①調査と分析(導入前)、②設計(導入計画)、③配置と移行(設置・導入・ユーザー教育)、④サポートと管理(運営・機器管理)、⑤評価とレビュー(実績と効果分析・改善計画)の5つのフェーズに沿って提供されます。

<http://canon.jp/onbizz>

imageWARE



imageRUNNER ADVANCE と 連携する、多彩なドキュメントソリューション。

imageWARE

オフィスの紙文書や電子文書の入力から出力までをトータルにサポートするソフトウェア群です。さまざまなデータを統合したドキュメントの作成を支援する「imageWARE Desktop V1.1」、総合的なドキュメント管理をサポートする「imageWARE Document Server」、運用管理の負担を軽減する「imageWARE Management Agent」、利用状況の把握をもとに個人のコストやセキュリティへの意識を高める「imageWARE Accounting Manager for MEAP」など、大規模オフィスのさまざまなニーズに応える製品を豊富にご用意しています。

<http://canon.jp/imageware>

本体標準価格(税別)

6075..... 3,100,000円	6065..... 2,800,000円	6055..... 2,500,000円
----------------------	----------------------	----------------------

※マルチカラーイメージリーダーユニット・C1を含む

サービスが利用する内蔵ツールについて

imageRUNNER ADVANCEでは、サービス向けに以下の機能を実装します。これらの機能は、万が一のトラブル発生時に迅速に対応するためのものです。これらのツールは、お客様の了解のもと利用いたします。

- ◎サービスブラウザ お客様のネットワークを通じてサービスがインターネット上から技術情報を参照します。
- ◎アップデーター お客様のネットワークを通じて、MFPの最新ファームウェアをダウンロードします。

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2014年1月現在のものです。 ●記載の価格には感光体、消耗品類の価格及び消費税は含まれておりません。本体ならびに関連する消耗品、サービス業務などにつきましては、別途消費税を申し受けますので御承知願います。 ●別途保守サービスが必要ですので、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。 ●保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。) ●Microsoft、Windows、Windows Vistaは米国マイクロソフト社の米国及び、その他の国における登録商標です。 ●Macintosh、Mac、AppleTalkは米国アップル社の商標です。 ●Adobe、PostScript、PostScript 3及びPostScript 3は、米国Adobe Systems社の商標です。 ●IPX/SPXは米国Novell Inc.の米国における登録商標です。 ●Canon、Canonロゴ、imageRUNNER、Satera、imageWAREはキヤノン株式会社の登録商標です。 ●BMLinkSは、社団法人ビジネス機械情報システム産業協会(JBMA)の商標です。 ●本カタログに記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。 ●本カタログ内のコピーサンプルは実際の出力とは異なります。 ●本カタログ内の画面は、ハメコミ合成です。

ご注意
●法律により、そのコピーを所有するだけでも罰せられるものがありますのでご注意ください。
①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。
②未使用の郵便切手・郵便ハガキ。
③政府発行の印刷物のコピーは禁止されています。
●著作権の目的となっている書籍・音楽・映画・地図・映画・図画・写真などの著作物は個人に、また家庭内でのみこれに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁止されています。
●本機は、特定の管理責任者を設けて不正コピーが行われないように運営管理してください。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キヤノン オフィス向け複合機 ホームページ

canon.jp/office-mfp


キヤノンお客様相談センター

イメージランナー
アドバンス

050-555-90056

※おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間<平日> 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)


※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は03-5428-1263をご利用ください。

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Canon

キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STORE

安全にお使い
いただくために

- ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。



●お求めは信用のある当社で

2014年1月現在