

Canon



imageRUNNER
ADVANCE

6275/6265/6255

ヘビーユースの環境で、6つの解決を図る。



6275

User-Centric

思いのままに、使えるように。

いちばんの使いやすさを目指して生まれた、〈imageRUNNER ADVANCE〉。

そのUser-Centric品質を、実際に使われたお客さまの声をもとに、さらに磨き上げました。

テーマは、「思いのままに、使えるように」。“できること”の幅を広げ、レベルを高め、

プロセスにも成果にも、もっと喜びを感じられるドキュメントワークへ。

ビジネスシーンとのつながりを深めていく、新しい〈imageRUNNER ADVANCE〉の誕生です。

メインメニュー



カスタムメニュー



状況確認/中止



6275



メインメニュー



目的のファンクションを選択します。

すべて表示



コピー



ファクス



スキャンして
送信



スキャンして
保存



保存ファイル
の利用



受信トレイ



セキュア
プリント



リモート
スキャナー



設定/登録
のショートカット



便利な
機能紹介

1

2

4

5

7

8

✳

0

認証

ID

クリ

リセット

//

実行/メモリー

ヘビーユースの環境で、
6つの解決を図る。

Usability, High Speed,
Color Scan, Sharing,
Paper Handling, Management



高速・多機能をより身近にする、操作性。

01 USABILITY

大きく見やすく操作しやすい

「8.4インチ液晶タッチパネル」

バックライトにLEDを採用し、
環境に配慮しながら照度も高めています。
また、電源キーをスリープ時に点灯する
節電キーにすることで、スリープ状態の把握や
復帰操作が直感的に行えるようになりました。




節電キー(スリープ時)

より使いやすくボタン表示を変えられる

「メインメニューのカスタマイズ」

メインメニューは、
日常の作業ニーズに合わせて
ボタンの表示数や表示順を変更し、
カスタマイズすることも可能です。
迷いやミスの少ない効率のよい
操作をサポートします。



ワンタッチで操作効率を高める

「カスタムメニュー」

例えば「2 in 1/両面」
「高圧縮PDF/OCR(文字認識)」
など、よく利用する設定を
組み合わせて個人ごとにプリセット。
ワンタッチ操作で目的のジョブを
実行することができます。



大量出力にも余裕をもって応える

「大容量トナー」&「コンティニユアスラン」

約56,000枚(A4/6%原稿時)の大量出力が可能な
大容量トナーボトルを採用。また、作業を中断せずに
トナー交換が行えるコンティニユアスランを実現しました。
交換手順はアニメーション画面でわかりやすくガイダンス。
慣れていない人でも迷わずに交換作業が行えます。



アニメーション画面(トナー交換)



トナー交換画面

主電源ONですばやく使える

「主電源ON時の高速起動」

「主電源ON時の高速起動」を設定すれば、主電源を入れてから
7秒以内で画面操作が行えます*。ウォームアップタイムも
30秒以下と、コピーワーク全体の効率を高めました。

原稿の取り忘れを抑止する

「DADFの排紙照明」

スキャンが終わった原稿を見やすくする
排紙照明を標準装備。
排紙された原稿の取り忘れを抑止します。



カラーユニバーサルデザイン認証

NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)が、色覚の
個人差を問わず、利用する人の視認性に配慮した製品を認定する
「カラーユニバーサルデザイン(CUD)認証」を取得しています。



〔原寸大〕

* 使用条件によっては「高速起動」ができない場合があります。

※本カタログではimageRUNNER ADVANCEをiR-ADVと略して表記しています。 02

大量のドキュメントワークに応える、生産性。

02 COPY



設定状況を簡単に確認できるコピー画面。
コピー速度は毎分75枚(A4ヨコ)*1。
大量のコピーニーズにも余裕をもって応えます。

急ぎの一枚もすばやくコピーできる 「3秒台のファーストコピータイム」


コピー開始までを効率化し、高速性能をさらに活かす、3.1秒*2*3というファーストコピータイムを実現。急ぎのコピーニーズにも的確に応えます。

設定を省きコピー効率を高める 「よく使う設定」&「設定の履歴」

複数の設定を組み合わせで登録できる「よく使う設定」で、コピーのたびに設定する手間を軽減。
設定履歴を3つまで呼び出せる「設定の履歴」も便利です。

コピーの処理効率を約2倍に高める 「重連コピー」

同一ネットワーク上に複数台を接続していれば、
1つのジョブを2台で同時に出力可能。
約2倍の効率で処理することができます。
万一1台にエラーが発生した場合も、
別の1台で残りのジョブを代行出力します。




コピーする時間も有効に使える 「予約コピー」

機器が稼動中でも、別のジョブを最大20件まで予約可能。
予約したジョブは自動的に開始されるので、デスクに戻ってもOK。
時間を有効に活用できます。

[予約コピーなし]



[予約コピーあり]




コストを削減し見やすく仕上げる 「ページ集約」

2in1、4in1、8in1の中からレイアウトを選択し、
複数の原稿を1枚の用紙に縮小して集約。
用紙コストを抑えながら、見やすい文書に仕上げられます。

設定の異なる原稿束を一度で処理する 「ジョブ結合」

例えば、1束目は片面原稿を両面コピー、
2束目は片面原稿から4in1コピーしてステイプルというように、
設定の異なる複数の原稿束を続けてコピーし、
まとめて出力できます。




稼動中でも待たずにコピーできる 「割り込みコピー」

動作中のジョブを一時停止させ、コピーを割り込ませることが可能。急ぎの作業をストレスなく行えます。

*1 6275の場合。6265は毎分65枚、6255は毎分55枚(ともにA4ヨコ)。 *2 6275の場合。6265/6255は3.3秒。ADF読み込み時の6275は5.9秒、6265/6255は6.2秒。当社測定条件による。 *3 原稿台ガラス読み込み時：A4ヨコ、原稿台ガラスにセット、本体右側ペーパーデバースタイプはSAP社サイトにメンバーログインしてダウンロードする必要があります。 *7 別売。


冊子のように読みやすく仕上げる 「製本コピー」

原稿を自動的に面付けして両面コピーを行い、
中綴じフィニッシャーの装着により、二つ折りの冊子のような
中綴じ製本で仕上げるすることができます。



- 仕上げ作業を効率化する「ソート・グループ・ホチキス」
- ページ番号などの情報を付加できる「ページ印字」
- 文字や日付を印字し不正も抑止する「スタンプ・日付印字」
- コピーの終了をEメールでお知らせする「ジョブ終了通知」
- 影の除去や印字位置の調整を行う「枠消し・移動・とじ代」
- ロゴなどのフォームデータと画像を合成する「イメージ合成」
- 一部のみ出力してコピー設定を確認できる「試しコピー」
- ジョブデータを保管し再出力を効率化する「ボックス保管」
- 確実な原稿セットをサポートする「読込チェックプリント」
- 不正コピーを抑止するために標準装備した「地紋コピー」

03 PRINT



わかりやすいグラフィカルなユーザーインターフェースを採用。
用紙選択や給排紙方法、フィニッシング指定など、多彩な
プリント設定が効率よく行える「プリンタードライバー」です。

OS環境や業務内容に合わせて選べる

「マルチPDL対応」

高速データ処理を実現するキヤノン独自の「LIPS LX」、
Adobe®純正の「PostScript®3™」*4、LIPSソフト資産を
継承できる「LIPS V」*5といった多彩なPDL(ページ記述言語)に対応。
OS環境や業務内容など、
オフィスニーズに合わせて選べます。

LIPS LX

帳票システムと連携した出力もできる


「SAP帳票印刷ソリューション」*6

SAP Printer Vendor Programに準拠したデバイスタイプに
対応。SAPシステムのユーザーは、フィニッシングをはじめ、
iR-ADV 6200シリーズの多彩な印刷機能を利用できるようになります。
さらに、SAP ERPサーバーからデータを取り出し、帳票システムで
印刷用レイアウトを作成して出力することも可能です。

編集から出力までをパソコンで完了できる

「imageWARE Desktop」*7

多彩なアプリケーションで作成したデータを1つのファイルに統合。
ページの移動・削除などの編集を行い、プレビューで仕上がりを確認しながら
出力。印刷業務をすべてパソコン上で効率よく完了させることができます。



スマートフォンやタブレットPCから印刷できる

「Canon Mobile Printing」

iPhone®やiPad®、Android™対応のプリント専用アプリケー
ションを用意。無線LANアクセスポイント経由で、Webページや
画像ファイルなどをモバイル機器から簡単に出力できます。



情報の送受信や共有を支える、信頼性。

04 FAX



FAX専用のシンプルな画面を表示させ、FAX単体機器と同じような感覚でスムーズに操作。「スーパーG3FAX」*1により、最大33,600bpsの速度で2秒台の高速通信を実現します。

誤送信を抑止し機密性を高める


「FAXセキュリティ」

宛先を2度入力する「FAX番号確認入力」や宛先表示を絞り込む「アクセス番号管理」などで誤送信を抑止。また、ビジネス用途向けFAXセキュリティ機能のガイドライン「FASEC1」に適合しています。



ペーパーレスでコストも削減できる 「FAXドライバー」


FAXドライバーにより、パソコンからペーパーレス送信が行えます。汚れやかすがれがなく、用紙コストも削減できます。効率のよいFAX履歴管理も可能です。




FAX文書の電子化を効率化する

「FAX転送」+「ファイル自動整頓ツール」*2

受信FAX文書を本体内の「アドバンスドボックス」に転送し、デスクのパソコンからアクセスして内容を確認できます。また、「ファイル自動整頓ツール」を利用すれば、受信FAX文書を日付ごとに作成されるフォルダーに自動的に振り分けて保存することも可能です。



05 SCAN & SEND



宛先指定や各種設定が簡単に行えるスキャンして送信画面。右上の「よく使う設定」に登録しておけば、作業効率はさらに向上。便利な「マイフォルダー」や「自分へ送信」ボタンも備えました。

フルカラーでスピーディーにスキャンできる

「高速カラースキャン」

モノクロ複合機でありながらカラー機能を搭載。A4を両面同時に、カラー毎分100ページ、モノクロ毎分200ページ(ともに300dpi)の速さでスピーディーに取り扱います。フルカラー情報を効果的に活用できます。

「暗号化PDF」をはじめ ニーズに合わせて選べる

Point

「Adobe®PDF対応」

ファイルを開く際にパスワード入力が必要で、不正閲覧を抑止できる「暗号化PDF」の生成を標準化。さらに、データ容量を約1/10まで圧縮してネットワークやサーバーへの負担を軽減する「高圧縮PDF」、OCR処理で全文検索を可能にする「サーチャブルPDF」*3など、多彩なPDFを生成できます。

■暗号化PDF



紙文書を効率よく再利用できる

「Office Open XML対応」*3


スキャン時にOCR処理でテキスト情報を付加し、図形データのアウトライン処理も行っており、手軽にPowerPoint形式に変換することができます。紙文書データを入力・編集する手間を大幅に軽減し、再利用を促進します。



さまざまな ファイル送信が行える

「マルチプロトコル対応」

SMBプロトコルによりサーバーレスでオフィス内の情報共有を実現する「SMB送信」のほか、FTP・WebDAVプロトコルを利用した送信にも対応します。また、パソコン同様にさまざまな設定をしてEメール送信も行えます。




06 STORAGE

サーバーレスでファイル共有環境を構築できる

「アドバンスドボックス」*4

本体のハードディスク領域「アドバンスドボックス」で、SMBまたはWebDAVプロトコルによるファイル共有を実現。サーバーを導入することなく、パソコンや同一ネットワーク上のiR-ADVでファイルを共有できます。また、タッチパネルでファイルの画像の確認も行えます。



必要に応じて何度でも出力できる

「ユーザーボックス」


スキャンファイルを「ユーザーボックス」に保管しておけば、必要に応じて繰り返しプリントする際に便利です。ため置き文書のサムネイル表示、ファイル確認も簡単に行えます。



スキャンデータを手軽にUSBに保存できる

「USBメモリー」

本体操作部の右側にUSBポートを装備。スキャンデータのUSBメモリーへの保存や、USBメモリー内データのプリント*5が手軽に行えます。



給排紙を拡張し、管理効率を高める、柔軟性。

07 PAPER HANDLING

生産性を高める充実のオプションPoint

「6way・最大8,860枚の大容量給紙&多彩な排紙」

自動原稿送り装置

最大300枚(64g/m²)の原稿を積載可能。
両面原稿の表裏を同時に読み込み可能です。
原稿トレイのリフター速度向上により、読み込みをさらに効率化しています。

中綴じフィニッシャー・P1

コーナー綴じ、2カ所綴じて
50枚(64g/m²)、中綴じて16枚
(64g/m²)ホチキスが可能。
一枚折りにも対応する
2ピンフィニッシャーです。

標準価格(税別)420,000円

外付け2穴パンチャー・A1

ステイブルフィニッシャー・P1、
中綴じフィニッシャー・P1に装着し、
2穴パンチ機能を拡張できます。

標準価格(税別)60,000円

ペーパーフォールディング インサーターユニット・H1

Z折りやC折り可能な紙折り機能と
インサーターがセットになっています。

標準価格(税別)800,000円

※取り付けにはステイブルフィニッシャー・P1または
中綴じフィニッシャー・P1が必要です。本体とは別電源です。

- 用紙をコンパクトに
折りたたむ「Z折り」
- 封筒封入時などに
効果的な「C折り」
- ファイリングに便利な
「2穴パンチ」



シフトトレイ・E1

部単位ごとの
シフト出力が可能な
排紙トレイです。

標準価格(税別)85,000円

コピーレイ・Q1

本体左に取り付けられる
250枚(64g/m²)対応の
排紙トレイです。

標準価格(税別)10,000円

給紙デッキ(標準装備)

1段に最大1,700枚(64g/m²)
セット可能です。

給紙カセット(標準装備)

1段に最大680枚(64g/m²)
セット可能です。

手差し給紙(標準装備)

最大100枚(64g/m²)の
給紙が可能です。

ペーパーデッキユニット・D1

A3までに対応し、最大4,000枚(64g/m²)
セット可能なペーパーデッキです。
用紙補給の手間を軽減し、冊子資料を
多数用意する際や、大判の大量出力が
必要な際にも余裕をもって応えます。

標準価格(税別)400,000円

ステイブルフィニッシャー・P1

50枚(64g/m²)ホチキスに対応し、
コーナー綴じ、2カ所綴じが可能な
2ピンフィニッシャーです。

標準価格(税別)280,000円



ペーパーデッキユニット・A1

A4・最大4,000枚(64g/m²)
のセットが可能な
サイドペーパーデッキです。
大量出力ニーズに応えます。

標準価格(税別)230,000円



※写真は6275に、「中綴じフィニッシャー・P1」、「外付け2穴パンチャー・A1」、
「ペーパーフォールディングインサーターユニット・H1」、「ペーパーデッキユニット・D1」を装着したものです。

08 MANAGEMENT

設定や管理の手間を軽減するPoint

「リモートUI」&「リモートオペレーション」

「リモートUI」により、各種プリント機能の設定や、
「アドバンスドボックス」の管理などを
デスク上のパソコンから一元的にマネジメントできます。
また、「リモートオペレーション」機能を拡張すれば、
パソコンに本体と同様のユーザーインターフェースを
表示し本体を遠隔操作することも可能。
本体操作の問い合わせに離れた場所から対応するなど、
速やかな管理・運用を支援します。




機器の電源を リモートでOFFにできる

「リモートシャットダウン」

「リモートUI」でパソコンから機器の電源をOFFに
することができます。

さらに、「imageWARE Enterprise Management
Console」*1を使えば、電源を一斉にOFFに
することも可能です。法定点検時などの管理負荷を
軽減できるほか、長期休暇時などの電力コスト
削減にも貢献します。



セキュリティを強化しコストを削減する

「ICカード認証Pro for MEAP ADVANCE」*1*2

社員証など既存のICカード*3で個人認証を行い、機器を利用できるようにするシステムです。ユーザーや機能ごとに利用制限を設けることで、セキュリティの強化やコストの削減が可能になります。



部門別の出力を簡単に管理できる

「部門別ID管理」

部署やグループなどの部門別に、コピー・スキャン・プリントの出力管理・出力枚数制限が行えます。最大1000部門の登録が可能で、部門別IDと暗証番号によるアクセス管理・制御を手軽に実現します。



どの出力機からの印刷も可能にし紙の放置や出力ミスも抑止する

「サーバーレスAnyplace Print for MEAP ADVANCE」*1

印刷データを「アドバンスドボックス」に一旦蓄積。ICカード認証との連携により、サーバーレスで同一ネットワーク上のどのiR-ADVからでもセキュアなプリントを実行できます。印刷物の放置を抑止し、自分のジョブのみをリスト表示させることで無駄なプリントも削減します。



揺れによる複合機の移動を抑止する


「地震対策キット」*1

地震に伴う複合機の転倒・移動・落下による身体への危害や、避難路への障害を抑止・軽減するためのキットです。固定せずに設置できるキャスター抑止タイプとフロア固定タイプがあります。

■キャスター抑止タイプ



iR-ADVのキャスターはゴムブロックの中に収まっています。



iR-ADVのキャスターがゴムブロックの傾斜に乗り上げ、摩擦力により移動を抑止します。

09 SECURITY

不正コピーによる情報漏えいを抑止する

「地紋コピー」

原稿の下地に地紋を付けてコピーできる「地紋コピー」機能を標準装備。二次的にコピーすると地紋が浮き上がるので、不正コピー抑止に効果的です。



ジョブデータの機密性を高める

「残存データ自動消去」

コピーやプリントなどを行う際にHDD内に生成される原稿のデジタルデータをジョブ終了と同時に上書き消去します。また、HDD内部データの不正アクセスを防ぐ、HDDロック機構を搭載しています。

本体内情報の漏えいリスクを低減する

「HDDデータ暗号化」*4

HDD内のデータを暗号化し、万一の盗難などによる情報漏えいリスクを低減します。「HDDデータ暗号化」は、セキュリティ機能の評価適合性を保証するISO15408(コモンクライテリア)認証(EAL3)を取得した〈Canon MFP Security Chip〉を搭載しています。

国際的なセキュリティ認証の安心

「IEEE 2600.1」*5

複合機・プリンターの情報セキュリティに関する国際的な規格、IEEE 2600.1のCC認証を取得しています。

SPECIFICATION 仕様表

基本仕様/コピー機能				
名称	iR-ADV 6275		iR-ADV 6265	iR-ADV 6255
形式	コンソール			
読み取り解像度	600dpi×600dpi			
書き込み解像度	1200dpi×1200dpi			
階調	256階調			
複写原稿	最大A3サイズまで：シート、ブック原稿、立体物（約2kgまで）			
複写サイズ	用紙サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき ^{*1*} 、郵便往復はがき ^{*1*} 、郵便4面はがき ^{*1*} 、不定形サイズ（100mm×148mm～297mm×487.7mm）		
	画像欠け幅	全周：2.5mm		
	用紙坪量	カセット、デッキ：52～220g/㎡、手差し：52～256g/㎡		
ウォームアップタイム	主電源立ち上げ時	30秒以下（室温20度） ※主電源ON時の高速起動を「ON」にして主電源を立ち上げた場合、タッチパネルディスプレイのキー操作が可能になるまでの時間は7秒以下です。なお、使用状況により高速起動されない場合があります。また、ハードディスクドライブが1TBの場合は、高速起動時のウォームアップタイムが長くなります。		
	スリープモードからの立ち上げ時	30秒以下（室温20度）		
ファーストコピータイム ^{*3}		3.1秒	3.3秒	
連続複写速度	A3	37枚/分	32枚/分	32枚/分
	B4	45枚/分	39枚/分	39枚/分
	A4	75枚/分	65枚/分	55枚/分
	B5	75枚/分	65枚/分	55枚/分
複写倍率	定型	1:1±0.5%、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25		
	ズーム	25～400%（1%刻み）		
給紙方式	カセット	680枚×2		
給紙容量	手差し	100枚（連続給紙可能）		
（64g/㎡）デッキ	デッキ	1700枚×2+4000枚（ペーパーデッキユニット・A1 ^{*4} または、ペーパーデッキユニット・D1 ^{*4} ）		
連続複写枚数	9999枚			
電源	AC100V、15A、50Hz/60Hz共通			
最大消費電力	1.5kW以下			
エネルギー消費効率（複合機） ^{*5}	337kWh/年（区分名：d）		307kWh/年（区分名：d）	268kWh/年（区分名：d）
標準消費電力量（TEC） ^{*6}	6.2kWh		5.6kWh	4.9kWh
大きさ（DADFを含む）	645mm（幅）×770mm（奥行）×1220mm（高さ）			
質量（DADFを含む）	約234kg			
機械占有寸法 ^{*7}	1362mm（幅）×770mm（奥行）			
メモリー容量	RAM：標準：1.5GB、最大：2GB、HD：標準：160GB、最大：1TB			
付加機能	自動用紙選択、自動ソート、オートタテヨコ回転、予約コピー（20件）、割り込みコピー、原稿の種類（文字/写真、写真、文字）、濃度（マニュアル）、背景調整（自動/マニュアル）、仕上げ（ソート、グループ、90度回転）、両面、見開き2ページ、表紙（表紙/裏表紙）、挿入紙（合紙/章紙/インデックス紙）、製本、OHP中差し、ページ集約（2in1/4in1/8in1）、移動、とじ代、枠消し（原稿枠消し・ブック枠消し・パンチ穴消し）、ジョブ終了通知、原稿サイズ混載、連続読込、読込チェックプリント、ネガポジ反転/イメージリビート/鏡像、シャープネス、イメージ合成、ジョブロック ^{*8} 、地紋印字、ページ印字/部数印字、スタンプ/日付印字、ジョブ結合、ボックスに保管、重連コピー、設定の履歴（3つ前まで）、よく使う設定（9個）など			

*1 手差しトレイのみ給紙可能 *2 日本郵政はがき *3 A4ヨコ、原稿台ガラスにセット、本体右側ペーパーデッキ選択、コピーレイ排紙 *4 オプション
*5 省エネ法（平成25年3月1日付）で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値 *6 国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値 *7 手差しトレイを最大限伸ばした状態

マルチカラーイメージリーダーユニット・G1の仕様（標準装備）		
原稿送り装置の種類	自動両面原稿送り装置	
原稿サイズ/ サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6R	
種類	原稿坪量	片面原稿：38～220g/㎡、両面原稿：モノクロ 50～220g/㎡、カラー 64～220g/㎡
原稿の収容可能枚数	300枚 (80g/㎡)	
原稿読み取り	コピー時	片面読取：モノクロ120ページ/分
速度 (A4ヨコ)		両面同時読取：モノクロ120ページ/分
	スキャン時 (300dpi)	片面読取：カラー85ページ/分、モノクロ120ページ/分
		両面同時読取：カラー100ページ/分、モノクロ200ページ/分

imageRUNNER ADVANCEは、環境・セキュリティ・ネットワークなどの各種基準やガイドラインに適合しています。

アドバンスドボックスの仕様（標準装備）	
ディスク容量	標準：15GB、最大：629.2GB
最大バス長	256文字（半角/全角共）
一階層の最大ファイル数	1000個（フォルダーを含む）
最大ファイル数	10万個（フォルダーを含む）
1ファイルの最大サイズ	2GB
最大同時接続クライアント数	SMB：32、WebDAV：12
クライアントOS	Windows®XP [†] /Windows Vista®/Windows®7/Windows®8


*1 OSメーカーのサポートが終了したため、新規提供及びサポートを終了しています。

LIPS LXプリンター機能の仕様（標準装備）	
形式	内蔵型
プリントサイズ	コピー仕様にする
連続プリント速度	コピー仕様にする
解像度	データ処理 1200dpi×1200dpi ^{*1} 、600dpi×600dpi
ページ記述言語	プリント 1200dpi×1200dpi
対応プロトコル	LIPS LX
対応OS	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP/WSD)、IPX/SPX (NDS、Bindery)
対応OS	Windows®XP ^{†2} /Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10/Windows®Server 2003/Windows®Server 2008/Windows®Server 2012、Mac OS X (10.5.8以降)
内蔵フロント	なし
エミュレーション	標準 BMLink、TIFF/JPEGダイレクトプリント
ジョブ	オプション PDF/XPSダイレクトプリント ^{*3}
インターフェース	USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3準拠)
画像欠け幅	全周5mm プリンタードライバーにてエンジン欠け幅を選択可能

*1 テキストラインのみ *2 OSメーカーのサポートが終了したため、新規提供及びサポートを終了しています。
*3 タイレクプリント拡張キット (PDF/XPS用)・J1拡張時

PSプリンター機能の仕様（オプション）	
名称	PS拡張キット・AV1
形式	内蔵型
プリントサイズ	コピー仕様にする
連続プリント速度	コピー仕様にする
解像度	データ処理 1200dpi×1200dpi ^{*1} 、600dpi×600dpi
ページ記述言語	プリント 1200dpi×1200dpi
対応プロトコル	Adobe® PostScript® 3™
対応OS	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP/WSD)、IPX/SPX (NDS、Bindery)
対応OS	ドライバー Windows®XP ^{†2} /Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10/Windows®Server 2003/Windows®Server 2008/Windows®Server 2012、Mac OS X (10.5.8以降)
	PPD Windows®XP ^{†25} /Windows Vista® ^{†62} /Windows®7 ^{†72} /Windows®8 ^{†82} /Windows®8.1 ^{†92} /Windows®10 ^{†92} 、Mac OS 9/10.12以降、Mac OS X/10.3.9以降
内蔵フロント	和文 平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5
エミュレーション	欧文 136書体
インターフェース	なし USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3準拠)
画像欠け幅	全周4mm プリンタードライバーにてエンジン欠け幅を選択可能

*1 テキストラインのみ *2 OSメーカーのサポートが終了したため、新規提供及びサポートを終了しています。
*3 QuarkXpressのみ



LIPS Vプリンター機能の仕様（オプション）	
名称	LIPS V拡張キット・AV1
形式	内蔵型
プリントサイズ	コピー仕様にする
連続プリント速度	コピー仕様にする
解像度	データ処理 1200dpi×1200dpi ^{*1} 、600dpi×600dpi
ページ記述言語	プリント 1200dpi×1200dpi ^{*1}
対応プロトコル	LIPS V (LIPS LX、LIPS IV、LIPS III、LIPS II+)
対応OS	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP/WSD)、IPX/SPX (NDS、Bindery)
対応OS	Windows®XP ^{†2} /Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10/Windows®Server 2003/Windows®Server 2008/Windows®Server 2012
内蔵フロント	和文 平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5、丸ゴシック体
	欧文 Courier、Swiss、Dutch、Symbol
	その他 全4書体13セット
エミュレーション	バーコード (EAN-128、CODE39、NW-7、JAN、郵便バーコード、OCRフォント)
インターフェース	ESC/P、N201、IBM5577、HP-7550B、HP-GL、HP-GL2、BMLink、TIFF/JPEGダイレクトプリント
画像欠け幅	USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3準拠)
	全周5mm プリンタードライバーにてエンジン欠け幅を選択可能

*1 LIPS LXドライバー利用時、テキスト/ラインのみ *2 OSメーカーのサポートが終了したため、新規提供及びサポートを終了しています。

ペーパーデッキユニット・A1の仕様（オプション）	
用紙サイズ	A4、B5
用紙坪量	52～220g/㎡
給紙容量/給紙段数	4000枚（64g/㎡）×1段
電源/最大消費電力	本体より供給/約39W
大きさ/質量	323mm（幅）×583mm（奥行）×570mm（高さ）/約37kg
本体接続時の占有寸法 [*]	1393mm（幅）×770mm（奥行）

* コピーレイを最大限伸ばした状態

ペーパーデッキユニット・D1の仕様（オプション）	
用紙サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5
用紙坪量	52～220g/㎡
給紙容量/給紙段数	4000枚（64g/㎡）×1段
電源/最大消費電力	本体より供給/約39W
大きさ/質量	601mm（幅）×621mm（奥行）×570mm（高さ）/約57kg
本体接続時の占有寸法 [*]	1671mm（幅）×770mm（奥行）

* コピーレイを最大限伸ばした状態

コピーレイ・Q1の仕様（オプション）	
用紙サイズ/使用可能用紙	コピー仕様にする
積載容量	250枚（64g/㎡）
大きさ/質量	420mm（幅）×382mm（奥行）×175mm（高さ）（補助トレイを伸ばしたサイズ）/約1.1kg
本体接続時の占有寸法 [*]	1362mm（幅）×770mm（奥行）

* コピーレイ及び手差しトレイを最大限伸ばした状態

ブルスキャン機能の仕様（標準装備）	
形式	カラスキャナー
最大原稿読み取りサイズ	コピー仕様にする
読み取り解像度（主走査×副走査）	75、150、200、300、400、600dpi（75～600dpiまで1dpi単位の設定可能）
インターフェース	Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3準拠)
対応プロトコル	TCP/IP
対応OS	Windows®XP ^{†1*} 2/Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®Server 2003 ^{†1} /Windows®Server 2008
ドライバー	TWAIN準拠 ^{*3} WIA準拠
画像モード	カラー/モノクロ自動切替、カラー、モノクロ（2値）、グレースケール

*1 TWAINのみ対応 *2 OSメーカーのサポートが終了したため、新規提供及びサポートを終了しています。
*3 64bit環境の場合、32bit仮想モードで動作するTWAINアプリケーションに限り。

スーパーG3FAX機能の仕様（オプション）	
名称	スーパーG3FAXボード・AL1（1回線ボード）
適用回線 ^{*1}	一般加入電話回線、PSTN×1（回線増設キットにより最大4回線）、ファクシミリ通信網
走査線	標準モード 8dot/mm ×3.85ライン/mm
密度	ファインモード 8dot/mm ×7.7ライン/mm スーパーファインモード 8dot/mm ×15.4ライン/mm グラフィックモード 16dot/mm ×15.4ライン/mm
通信速度	SuperG3：33.6kbps、G3：14.4kbps
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG
通信モード	SuperG3、G3
送信原稿サイズ	A3（297mm×420mm）
記録紙サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R
電送時間	約2.6秒（A4、自社原稿 標準モードECM（JBIG）送信時）
ファクスドライバー	インターフェース USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3準拠)
対応プロトコル	TCP/IP (LPD/Port9100/SMB/WS/D)、IPX/SPX (NDS、Bindery)
対応OS	Windows®XP ^{†5} /Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10/Windows®Server 2003/Windows®Server 2008/Windows®Server 2012、Mac OS X (10.5.8以降)
備考	ワンタッチボタン：200件 ^{*3} 、宛先表：1600件 ^{*3} 、同報送信：最大256宛先、通信予約：最大64ジョブ、送信機能：回線送信、手動送信、メモリー送信、ダイレクト送信、回線指定、発信元記録、発信人名称（100件）、ジョブ終了通知 ^{*4} 、FAX番号確認入力、Fコード、パスワード、受信機能：回線受信、両面記録、カセット選択、画像縮小、受信記録、2in1記録、TEL/FAX自動切替、手動受信 ^{*4} 、オンフック、リモート受信、排紙トレイ設定、ダイヤルイン着信（1回線に2番号まで）

*1 VoIP (Voice Over IP) 回線においてデータは1バケット単位で伝送されますが、パケットロスによりFAX通信がエラーになることがあります。
*2 OSメーカーのサポートが終了したため、新規提供及びサポートを終了しています。
*3 ワンタッチ及び宛先表は、ファイル送信/メール送信などの宛先表と共通 *4 オプション

ブッシュスキャン機能の仕様（標準装備）	
形式	カラススキャナー
最大原稿読み取りサイズ	コピー仕様に準ずる
読み取り解像度 ^{*1} （主走査×副走査）	100×100dpi、150×150dpi、 200×100dpi、200×200dpi、 200×400dpi、300×300dpi、 400×400dpi、600×600dpi
原稿読み取り速度 （A4ヨコ、300dpi、片面読み取り）	カラー：85枚/分 モノクロ：120枚/分
インターフェース	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T （IEEE 802.3準拠）
対応プロトコル	SMB（TCP/IP）、FTP（TCP/IP）、SMTP （TCP/IP） ^{*2} 、WebDAV ^{*3}
対応OS/ アプリケーション	SMB Windows [®] XP/Windows Vista [®] /Windows [®] 7/ Windows [®] 8/Windows [®] 8.1/Windows [®] 10/ Windows [®] Server 2003/Windows [®] Server 2008/ Windows [®] Server 2012、Samba 2.2.8/3.0 （Mac OS X 10.5/10.6、RedHat Linux9.0）
	FTP Microsoft Internet Information Server Version5.0/5.1/6.0/7.0/7.5、Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9、 RedHat Linux9.0、Solaris 10
	WebDAV Microsoft Internet Information Server Version5.0/5.1/6.0/7.0/7.5、Apache2 （Mac OS X 10.5/10.6、RedHat Linux9.0、 Solaris 10）
	SMTP Microsoft Exchange 2003 SP2、Microsoft Exchange 2007 SP2、Sendmail 8.14.4、 Lotus Domino R7.0
出力フォーマット	シングルページ TIFF（MMR）/JPEG/PDF/XPS/OOXML （PowerPoint） ^{*4} マルチページ TIFF（MMR）/JPEG/PDF/XPS/OOXML （PowerPoint） ^{*4}
画像モード	文字、文字/写真、写真
付加機能	高圧縮PDF/XPS生成機能、Web表示用に最適化されたPDF生成機能、ボリシー付きPDF生成機能、PDF/A-1b生成機能、Reader Extensions付きPDF生成機能 ^{*4} 、アウトラインPDF生成機能 ^{*4} 、暗号化PDF生成機能、サッチャブルPDF/XPS生成機能（OCR） ^{*4} 、機器署名PDF生成機能、ユーザー署名PDF生成機能 ^{*4} 、タイムスタンプPDF生成機能 ^{*4}

^{*1} 「自動（カラー/白黒）」、「フルカラー」、「グレースケール」を選択し、解像度を200×400/400×400/600×600dpiに設定してスキャン・送信する際は、「増設メモリTypeD（512MB）」が必要です。
^{*2} SMTP認証及び、SMTP送信時の暗号化（SSL）通信に対応
^{*3} 暗号化（SSL）通信に対応
^{*4} オプション

シフトトレイ・E1の仕様（オプション）	
用紙サイズ/使用可能用紙	コピー仕様に準じる
トレイ容量	ソート：500枚（64g/m ³ ）、ノンソート：250枚（64g/m ³ ）
大きさ/質量	366mm（幅）×547mm（奥行）×256mm（高さ） /約4.2kg
本体接続時の占有寸法 ^{*1}	1308mm（幅）×770mm（奥行）

^{*} シフトトレイ及び手差しトレイを最大限伸ばした状態

インターネット/イントラネットFAX送受信機能（標準装備）			
通信	インターネットFAX	SMTP ^{*1} （送信）/POP3 ^{*2} （受信）	
プロトコル	イントラネットFAX	SMTP ^{*1} （送受信）	
通信モード		Simpleモード、Fullモード （ITU-T T.37及びW-NET FAX準拠）	
通信可能用紙サイズ		A3、B4、A4 （A3、B4は相手先設定により可能）	
解像度	モノクロ	200×100dpi、200×200dpi、 200×400dpi ^{*3} 、300×300dpi ^{*3} 、 400×400dpi ^{*3} 、600×600dpi ^{*3}	
対応メールサーバーソフトウェア		Microsoft Exchange 2003 SP2、Microsoft Exchange 2007 SP2、Sendmail 8.14.4、Lotus Domino R7.0	

^{*1} SMTP認証及び、SMTP送受信時の暗号化（SSL）通信に対応
^{*2} APOP/POP before SMTP及び、POP受信時の暗号化（SSL）通信に対応
^{*3} 相手先設定（受信機的能力設定）により可能

外付け2穴パンチャー・A1の仕様（オプション）			
用紙サイズ/使用可能用紙	用紙サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R	
	用紙坪量	52～256g/m ²	
	用紙種類	薄紙、普通紙、再生紙、色紙、厚紙1（91～180g/m ² ）、厚紙2（181～220g/m ² ）、厚紙3（221～256g/m ² ）、コート紙 ^{*1} 、インデックス紙	
パンチ穴数/穴径		2穴/6.5mm	
パンチ穴間隔		80mm	
パンチ肩受け容量		約10000枚（80g/m ² ）	
電源/最大消費電力		本体より供給/25W	
大きさ/質量		107mm（幅）×615mm（奥行）×825mm（高さ） /約7.7kg	
本体接続時の占有寸法 ^{*2}		1820mm（幅）×770mm（奥行）	

^{*1} コート紙はインサーターからの給紙のみ対応しています。
^{*2} 手差しトレイ及びフィニッシュトレイを最大限伸ばした状態

ペーパーフォールディングインサーターユニット・H1の仕様（オプション）			
用紙サイズ/ C折り		A4R（60～105g/m ² ）	
使用可能 Z折り		A3、B4、A4R（60～105g/m ² ）	
用紙 インサーター		A3、B4、A4、A4R、B5、B5R（60～256g/m ² ）	
収容可能枚数 インサーター		100枚（80g/m ² ）	
トレイ容量 C折り		40枚（80g/m ² ）/高さ60mm相当	
	Z折り	30枚（A3、B4）、10枚（A4R） ステイブルフィニッシャーまたは中綴じフィニッシャーに排出	
電源/最大消費電力		AC100V、15A、50Hz/60Hz共通 （本体とは別電源）/170W以下	
大きさ/質量		662mm（幅）×679mm（奥行）×1239mm（高さ） /約76kg	
本体接続時の占有寸法 [*]		1960mm（幅）×770mm（奥行）	

^{*} 手差しトレイ及びフィニッシュトレイを最大限伸ばした状態

ステイブルフィニッシャー・P1の仕様（オプション）			
用紙サイズ/使用可能用紙	用紙サイズ	コピー仕様に準じる	
	用紙坪量	52～256g/m ²	
	用紙種類	薄紙、普通紙、再生紙、色紙、パンチ済み紙、厚紙1（91～180g/m ² ）、厚紙2（181～220g/m ² ）、厚紙3（221～256g/m ² ）、第2原図、ラベル用紙、OHPフィルムなど	
トレイ容量	エスケープトレイ	ノンソート： A4、B5、A5R：250枚（高さ43mm相当） A3、B4、A4R、B5R：125枚（高さ21mm相当）	
	上トレイ	ノンソート： A4、B5、A5R：1300枚（高さ188mm相当） A3、B4、A4R、B5R：650枚（高さ96mm相当） ソート、グループ ^{*1} ： A4、B5：1300枚（高さ188mm相当） A3、B4、A4R：650枚（高さ96mm相当） ホチキス： A4、B5：1300枚/100部（高さ188mm相当） A3、B4、A4R：650枚/50部 ^{*1} （高さ96mm相当）	
	下トレイ	ノンソート： A4、B5：2450枚（高さ347mm相当） A5R：1700枚（高さ243mm相当） A3、B4、A4R、B5R：650枚（高さ96mm相当） ソート、グループ： A4、B5：1700枚（高さ243mm相当） A3、B4、A4R：650枚 ^{*1} （高さ96mm相当） ホチキス： A4、B5：1300枚/100部（高さ188mm相当） A3、B4、A4R：650枚/50部 ^{*1} （高さ96mm相当）	
		ホチキス位置 A4、B5：50枚（52～81g/m ² ）、30枚（82～105g/m ² ）、2枚（106～220g/m ² ） A3、B4、A4R：30枚（52～81g/m ² ）、20枚（82～105g/m ² ）、2枚（106～220g/m ² ） コーナーステイブル/ダブルステイブル	
シフト可能サイズ		A3、B4、A4、A4R、B5	
ホチキス可能サイズ		A3、B4、A4、A4R、B5	
電源/最大消費電力		本体より供給/ 約147W（外付け2穴パンチャー・A1を含む）、 約136W（外付け2穴パンチャー・A1を含まない）	
大きさ/質量		761mm（幅）×656mm（奥行）×1121mm（高さ） （補助トレイを伸ばしたサイズ）/約48kg	
本体接続時の占有寸法 ^{*2}		1708mm（幅）×770mm（奥行）	

^{*1} サイズ混載時を含む
^{*2} 手差しトレイ及びフィニッシュトレイを最大限伸ばした状態


中綴じフィニッシャー・P1の仕様（オプション）			
用紙サイズ/使用可能用紙	用紙サイズ	コピー仕様に準じる	
	用紙坪量	52～256g/m ²	
	用紙種類	薄紙、普通紙、再生紙、色紙、パンチ済み紙、厚紙1（91～180g/m ² ）、厚紙2（181～220g/m ² ）、厚紙3（221～256g/m ² ）、第2原図、ラベル用紙、OHPフィルムなど	
トレイ容量	エスケープトレイ	ノンソート： A4、B5、A5R：250枚（高さ43mm相当） A3、B4、A4R、B5R：125枚（高さ21mm相当）	
	上トレイ	ノンソート： A4、B5、A5R：1300枚（高さ188mm相当） A3、B4、A4R、B5R：650枚（高さ96mm相当） ソート、グループ ^{*1} ： A4、B5：1300枚（高さ188mm相当） A3、B4、A4R：650枚（高さ96mm相当） ホチキス： A4、B5：1300枚/100部（高さ188mm相当） A3、B4、A4R：650枚/50部 ^{*1} （高さ96mm相当）	
	下トレイ	ノンソート： A4、B5：2450枚（高さ347mm相当） A5R：1700枚（高さ243mm相当） A3、B4、A4R、B5R：650枚（高さ96mm相当） ソート、グループ： A4、B5：1700枚（高さ243mm相当） A3、B4、A4R：650枚/50部 ^{*1} （高さ96mm相当） ホチキス： A4、B5：1300枚/100部（高さ188mm相当） A3、B4、A4R：650枚/50部 ^{*1} （高さ96mm相当）	
		中綴じ部 ^{*3} 最大積載量：25部（サイズ・束枚数により異なる） 1枚～5枚/25部、6枚～10枚/15部、11枚～16枚/10部	
ホチキス	ホチキス可能枚数/ホチキス位置	コーナーステイブル/ダブルステイブル： A4、B5：50枚（52～81g/m ² ）、30枚（82～105g/m ² ）、2枚（106～220g/m ² ） A3、B4、A4R：30枚（52～81g/m ² ）、20枚（82～105g/m ² ）、2枚（106～220g/m ² ） 中綴じ： A3、B4、A4R：16枚（52～81g/m ² ）、10枚（82～105g/m ² ）、5枚（106～150g/m ² ）、4枚（151～209g/m ² ）	
シフト可能サイズ		A3、B4、A4、A4R、B5	
ホチキス可能サイズ		A3、B4、A4、A4R、B5	
電源/最大消費電力		本体より供給/ 約155W（外付け2穴パンチャー・A1を含む）、 約143W（外付け2穴パンチャー・A1を含まない）	
大きさ/質量		761mm（幅）×656mm（奥行）×1121mm（高さ） （補助トレイを伸ばしたサイズ）/約72kg	
本体接続時の占有寸法 ^{*2}		1708mm（幅）×770mm（奥行）	

^{*1} サイズ混載時を含む
^{*2} 手差しトレイ及びフィニッシュトレイを最大限伸ばした状態
^{*3} 「中綴じ」と「パンチ穴」は組み合わせ不可の機能です。

便利なユーティリティソフトウェア

ドライバーで運用を支援「CDCT」*

「CDCT（Canon Driver Configuration Tool）」を利用すれば、プリンタードライバーの初期値を、ニーズに応じたセットに変更できます。



宛先表をデスクで簡単管理「宛先表編集ツール」*

iR-ADVの宛先表やCSVファイルを読み込み、パソコン上で効率よく編集・加工。「リモートUI」で簡単にインポートできます。



FAX文書の電子化を効率化「ファイル自動整頓ツール」*

「アドバンスドボックス」に格納された受信FAX文書を、日付ごとに作成されるフォルダーに自動的に振り分けて保存します。

^{*} キヤノンHP(<http://canon.jp>)からダウンロードが必要です。

関連サービス  HOME 「中小オフィス向けIT支援サービス」※別途契約が必要です（有償）。

ENVIRONMENT

環境配慮

省エネルギーと高生産性を両立

「低消費電力設計」

高速スペックを磨きながら、
エネルギー消費効率を337kWh/年(区分名:d)*1に抑え、
優れた生産性と省電力を両立させました。
スリープ時1W以下の低消費電力も達成しています。

環境配慮と長寿命・省電力を両立

「LED照明」

液晶バックライトにLED照明を採用。

さらに、ライトガイド(導光体)により照度を高め、
照明効率を大きく向上させています。

環境対応ニーズに幅広く応える

「各種基準への適合」

エコマークや国際エネルギースタープログラム、
グリーン購入法に適合。さらに、6種類の特定化学物質の使用を禁じる
「RoHS指令」に対応しています。



環境負荷の低減に貢献する

「バイオマスプラスチック」*2

使う際に手を触れるタッチペンや本体のボタン類、
外装カバーの一部に、日本バイオプラスチック協会が認定した
バイオマスプラスチックを採用しています。



*1 iR-ADV 6275の場合。省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値。 *2 環境負荷の低減に有用な植物原料由来の原料で、外装カバーは最高難燃グレード5V(UL規格94)を達成しています。

遠隔モニタリングで安定稼働を支援

「NETEYE」 ※別途申し込みが必要です(無償)。

カウンターの検針、エラー/紙づまり/トナーの残量情報などを
センターへ通知することで、お客様の管理業務を支援します。
また、本体ソフトウェアも最新版に自動更新可能です。



最適なドキュメント環境を提供する

「onBIZZ」 ※別途契約が必要です(有償)。

効率的なドキュメント環境を提供する
トータルサポートサービス。
コスト削減や生産性向上に貢献します。



製品ラインアップ



6275

- 連続複写速度 75ppm
- ファーストコピータイム 3.1秒
- スキャンスピード(A4ヨコ/300dpi/両面)
- COLOR 100ipm
- BLACK & WHITE 200ipm

※「中綴じフィニッシャー・P1」、「外付け2穴パンチャー・A1」、「ペーパーフォールディングインサータユニット・H1」、「ペーパーデッキユニット・D1」を装着したものです。



6265

- 連続複写速度 65ppm
- ファーストコピータイム 3.3秒
- スキャンスピード(A4ヨコ/300dpi/両面)
- COLOR 100ipm
- BLACK & WHITE 200ipm

※「ステイブルフィニッシャー・P1」、「外付け2穴パンチャー・A1」、「ペーパーデッキユニット・A1」を装着したものです。



6255

- 連続複写速度 55ppm
- ファーストコピータイム 3.3秒
- スキャンスピード(A4ヨコ/300dpi/両面)
- COLOR 100ipm
- BLACK & WHITE 200ipm

※「コピートレイ・Q1」を装着したものです。

本体標準価格(税別)

6275	3,100,000円	6255	2,500,000円
6265	2,800,000円		

※「マルチカラーイメージリーダーユニット・G1」を含む。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キヤノン オフィス向け複合機 ホームページ

canon.jp/office-mfp



キヤノンお客様相談センター

イメージランナー
アドバンス

050-555-90056

※おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間(平日) 9:00~17:00(土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)

※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は03-5428-1263をご利用ください。

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



キヤノン株式会社

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STORE



※モバイルからも
製品情報をご確認
いただけます。

サービスが利用する内蔵ツールについて

imageRUNNER ADVANCEでは、サービス向けに以下の機能を実装します。
これらの機能は、万が一のトラブル発生時に迅速に対応するためのものです。
これらのツールは、お客様の了解のもと利用いたします。

- ◎ サービスブラウザー お客様のネットワークを通じてサービスがインターネット上から技術情報を参照します。
- ◎ アップデーター お客様のネットワークを通じて、MFPの最新ファームウェアをダウンロードします。

●製品の改良のため予告なくデザイン仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2015年9月現在のものです。●記載の価格には感光体、消耗品類の価格及び消費税は含まれておりません。本体ならびに関連する消耗品、サービス役務などにつきましては、別途消費税を申し受けますので御了承願います。●別途保守サービスが必要ですので、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。●保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)


●Microsoft, Windows, Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの、米国、日本及びその他の国における登録商標または商標です。 ●Macintosh, Mac, AppleTalk, iPad, iPhoneは、米国及びその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。 ●Adobe, PostScript, PostScript 3及びPostScriptリコは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の商標です。

●Android, Google Inc.の商標です。 ●PX/SPXは米国Novell, Inc.の米国における商標です。 ●Canon, Canonロゴ, imageRUNNER, Satera, imageWAREはキヤノン株式会社の登録商標です。 ●BMLinkは、社団法人ビジネス機械情報システム産業協会(JBIMA)の商標です。 ●本カタログに記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。 ●本カタログ内のコピーサンプルは実際の出力とは異なります。 ●本カタログ内の画面は、ハモコ合成です。

ご注意



- 法律により、そのコピーを所有するだけでなく転売されるものがある場合があります。
- ①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券
- ②未使用の郵便切手・郵便ハガキ
- ③政府発行の有価証券のコピーは禁止されています。
- 著作権の目的となっている書籍・音楽・映画・画像・地図・映画・図画・写真などの著作物または個人的に、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。
- 本機は、特定の管理責任者を設けて不正コピーが行われないように運営管理してまいります。



安全にお使い
いただくために

- ご使用前に取り扱い説明書をよく読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。



●お求めは信用のある当社で

2015年9月現在