

Canon

imageRUNNER
ADVANCE DX
6870/6860

商品価格・仕様一覧表

INDEX

- 2P…商品価格表
- 5P…仕様一覧表

■機械本体価格（税別）

名 称	商品コード	標準価格	連続出力速度	ADF機能	LIPS LX プリンター機能	SEND機能	アドバンスド ボックス機能	FAX機能	同梱トナー
iR-ADV 6870	4962C001	3,410,000円	モノクロ 70枚/分	両面同時 読み取り	○	PDF ^{*1} XPS ^{*2} JPEG TIFF	○	オプション	Bk 1ヶ
iR-ADV 6860	4963C001	2,830,000円	モノクロ 60枚/分						

※上記はすべて複合機（100V 15A）です。

※但し、感光体などの消耗品は本体価格に含まれておりません。別途保守サービス契約が必要です。詳細については担当セールスにお問い合わせください。

※SSD暗号化機能・PDFダイレクトプリント機能・ウェブブラウザ機能・アウトラインPDF生成機能・サーチャブルPDF/XPS生成機能・OOXML（PowerPoint、Word）生成機能・ユーザー署名PDF/XPS生成機能は標準装備されております。

* 1 高圧縮、Web表示に最適化したPDF、PDF/A-1b、暗号化、機器署名 * 2 高圧縮、機器署名

■本体関連オプション価格（税別）

商品名	商品コード	標準価格	搬入料	取付料	備 考
給紙系					
①2段カセットベディスタル・AQ1	4030C001	160,000円	—	2,000円	2段カセットベディスタル。640枚（64g/mi）×2段。
②大容量カセットベディスタル・C1	4031C001	220,000円	—	2,000円	大容量カセットベディスタル。A4サイズ用紙を2,850枚（64g/mi）セットする事ができます。
③ペーパーデッキユニット・F1	0607C001	260,000円	—	3,000円	最大A4サイズ/3,000枚（64g/mi）給紙可能なサイドペーパーデッキ。本体から電源を供給します。
④ベディスタル・J1	9100A021	54,000円	—	—	収納スペースを備えたベディスタル。
排紙系					
⑤第1コピートレイキット・A1	4032C001	6,500円	—	—	胴内排紙トレイ。「インナーフィニッシャー・L1」「ステイブルフィニッシャー・AB2」「ペーパーフォールディング中綴じフィニッシャー・A1」を未装着時に必要です。
⑥第3コピートレイキット・A1	4033C001	10,000円	—	—	右排紙するための拡張排紙キットとトレイ。
⑦インナー2ウェイトレイ・M1	4034C001	12,000円	—	—	胴内排紙部を上下2つに分けるトレイ。装着には「第1コピートレイキット・A1」が必要です。
⑧インナーフィニッシャー・L1 ^{*1}	4000C001	140,000円	—	3,000円	内蔵型フィニッシャー。ソート、グループ、ステイブル（コーナー/ダブル）をすることができます。また、手動でステイブル留めをしたり、ステイブルの針を使わないで用紙を留めたりすることもできます。
⑨インナー2/4穴パンチャー・D1 ^{*1}	4002C001	66,500円	—	2,000円	内蔵の2穴/4穴パンチャー。装着には「インナーフィニッシャー・L1」が必要です。
⑩バッファースユニット・P2	5546C001	34,000円	—	—	本体と外付けフィニッシャーを中継するユニット。
⑪ステイブルフィニッシャー・AB2	5547C001	280,000円	12,000円	3,000円	ソート、グループ、ステイブル（コーナー/ダブル）をすることができます。また、手動でステイブル留めをしたり、ステイブルの針を使わないで用紙を留めたりすることもできます。装着には「バッファースユニット・P2」が必要です。電源は本体から供給します。「ペーパーフォールディングユニット・L1」を同時に装着することでZ折りも可能となります。
⑫ペーパーフォールディング 中綴じフィニッシャー・A1	5548C001	510,000円	12,000円	3,000円	サドル折り（C折り/二つ折り）が可能な紙折り機能とソート、グループ、ステイブル（コーナー/ダブル/中綴じ）がセットになったオプション。また、手動でステイブル留めをしたり、ステイブルの針を使わないで用紙を留めたりすることもできます。装着には「バッファースユニット・P2」が必要です。電源は本体から供給します。「ペーパーフォールディングユニット・L1」を同時に装着することでZ折りも可能となります。
⑬2/4穴パンチャーユニット・A1	0126C002	66,500円	—	2,000円	内蔵の2穴/4穴パンチャー。装着には「ステイブルフィニッシャー・AB2」、または「ペーパーフォールディング中綴じフィニッシャー・A1」が必要です。
⑭ペーパーフォールディングユニット・L1	5549C001	460,000円	—	3,000円	Z折り可能な紙折りオプション。装着には「バッファースユニット・P2」と「ステイブルフィニッシャー・AB2」または「ペーパーフォールディング中綴じフィニッシャー・A1」が必要です。電源は本体から供給します。


* 1 iR-ADV 6870Fiには取り付けられません。

■システム関連オプション価格（税別）

商品名	商品コード	標準価格	取付料	備 考
プリンター				
(e) LIPS V拡張キット・BF1	1199C002	78,500円	*1	LIPS Vプリンターを使用するためのオプション。 各種エミュレーション（N201、ESC/P、I5577、HP-GL、HP-GL2）に対応しています。
(e) PS拡張キット・BF1	1201C005	160,000円	*1	PSプリンターを使用するためのオプション。
(e) PCLエミュレーション拡張キット・AS1	8359B002	140,000円	*1	PCLプリンターとして使用するためのオプション。PCLプリンタードライバーは、Windows英語版にのみ対応しています。ドライバー画面は英語で表記されています。PCL International Font Setを有効にすると、Andale® and WorldType® Collection J/K/S/Tのフォントを追加できます。これにより、SAP Unicode環境において多言語出力を実現できます。
(e) PCLバーコードプリント拡張キット・D1	3999B008	77,000円	*1	バーコードプリントを行うためのオプション。 装着には、「(e) PCLエミュレーション拡張キット・AS1」が必要です。
ファクス				
スーパーG3 FAXボード・AX1	3998C006	140,000円	3,500円	ファクスの送受信ができるようになります。アプリケーションで作成された文書を直接パソコンからネットワークを経由してファクス送信することもできます。「(e) リモートFAX送信キット・A1」と同時に使用はできません。
G3回線増設キット（2回線）・AX1	4037C001	75,500円	3,500円	スーパーG3FAXボードの増設回線用ボード。2回線を使用してファクスの送受信ができるようになります。取り付けには、「スーパーG3 FAXボード・AX1」が必要です。
G3回線増設キット（3・4回線）・AX1	4038C001	106,500円	3,500円	3回線または4回線を使用してファクスの送受信ができるようになります。取り付けには、「スーパーG3 FAXボード・AX1」及び「G3回線増設キット（2回線）・AX1」が必要です。
(e) リモートFAX送信キット・A1	3679B010	33,500円	*2	リモートファクス送信機能を使用するためのオプション。本体標準のFAX機能を無効化し、本キットを組み込むことで、同一ネットワーク上にあるFAXボードを装着したimageRUNNER ADVANCE製品を介してファクスを送信できるようになります。「(e) IPファクス拡張キット・B1」を同時に組み込む事はできません。
(e) IPファクス拡張キット・B1	0170C005	23,000円	*1	IPファクスを利用するためのオプションです。「G3回線増設キット（2回線）・AX1」、「G3回線増設キット（3・4回線）・AX1」、「(e) リモートFAX送信キット・A1」を同時に組み込む事はできません。
ハンドセット・G2	9603A003	12,000円	1,000円	ファクスを手動で送信できます。また、電話の受話器としても使用できます。装着には「リーダー用オプション取付キット・A2」が必要です。
セキュリティ				
メモリーミラーリングキット・A1	4039C001	37,000円	3,500円	同じデータを2台のSSDに書き込み、同期させるオプション。一方のSSDで不具合が起きた場合、もう一方のSSDにアクセスを切り替えることでデータの消失を防ぐことができ、ダウンタイムの削減にも貢献します。
オプションSSD（250GB）・A1	4873C001	28,000円	2,500円	「メモリーミラーリングキット・A1」でミラーリング機能を使用するときに必要となるオプション。
オプションSSD（1TB）・A1	4874C001	79,500円	2,500円	標準搭載されているSSDをこのシステムオプションに交換すると、SSDの容量を1TBに増やすことができます。本体のSSDを1TBにしたあと、「メモリーミラーリングキット・A1」でデータをバックアップする場合は、「オプションSSD（1TB）・A1」がもうひとつ必要です。

*1 サービス担当に設定代行を委託する場合は、別途1,500円（税別）が必要です。

*2 サービス担当に設定代行を委託する場合は、別途2,500円（税別）が必要です。



■その他オプション価格（税別）

商品名	商品コード	標準価格	取付料	備 考
その他				
デンキー・A2	4036C002	18,000円	2,500円	外付けタイプのハードデンキー。
デンキー用ICカードリーダーボックス・A1	4040C001	10,000円	2,500円	「デンキー・A2」装着時に、ICカードリーダーを本体操作部の右側に装着するための拡張ボックス。
音声操作キット・D1	0172C001	200,000円	2,500円	音声操作機能を利用するためのオプション。装着には「デンキー・A2」「リーダー用オプション取付キット・A2」が必要です。音声による説明を聞く「音声キー操作」機能と、設定したい項目を発声して利用する「音声発声操作」機能を使用できます。「ハンドセット・G2」、「ユーティリティトレイ・B1」とは同時に取り付けられません。
ユーティリティトレイ・B1	0165C001	6,500円	—	原稿などを置くスペースを確保できます。装着には「リーダー用オプション取付キット・A2」が必要です。「ハンドセット・G2」、「音声操作キット・D1」とは同時に取り付けられません。
ADFアクセスハンドル・A1	1095B001	18,000円	—	ADFを閉じる操作を支援するハンドル。
リーダー用オプション取付キット・A2	4067C002	1,500円	500円	「ハンドセット・G2」「ユーティリティトレイ・B1」「音声操作キット・D1」を取り付ける際に必要なオプション。
リーダーヒーターキット・Q3	4879C005	9,500円	3,000円	リーダー用ヒーター。紙原稿読み取り部の結露を防止するオプション。
ペーパーデッキヒーターユニット・C1	5463B001	76,500円	1,600円	ペーパーデッキユニット用ヒーター。
iR-ADV課金装置接続キット・A3	3724B003	9,000円	2,500円	課金装置を接続する際に必要なケーブルなどのキット。
管理				
コピーカードリーダー・F1	4784B001	33,500円	1,200円	磁気式カードリーダー。コントロールカードを使用して部門別ID管理を行います。
コピーカードリーダー取付キット・B7	3684B009	6,500円	500円	カードリーダーをとりつける際に必要な部材。リーダー用オプション取付キット・A2は同梱です。
カードセット・A1（1 ～ 30番）	4781B001	18,000円	—	
カードセット・A2（31 ～ 100番）	4781B002	41,500円	—	
カードセット・A3（101 ～ 200番）	4781B003	53,000円	—	
カードセット・A4（201 ～ 300番）	4781B004	53,000円	—	
カードセット・A5（301 ～ 500番）	4781B005	98,000円	—	
耐震対策				
地震対策キット・K1 ^{*1}	4749B003	6,500円	250円	キャスター抑止タイプ。地震の揺れにより、複合機のキャスターが斜面に乗り上げると、ゴムブロック底面と床の間に摩擦力が発生し、複合機の移動を抑止します。（非固定式/ゴムブロック1個入り）
消耗品				
ステイブル・Y1	0148C001	4,000円	—	「ペーパーフォールディング中綴じフィニッシャー・A1」に装着する、中綴じユニット用の針ケースです。中綴じ針2,000本×2個。
ステイブル・P1	1008B001	14,000円	—	「インナーフィニッシャー・L1」、「ステイブルフィニッシャー・AB2」、及び「ペーパーフォールディング中綴じフィニッシャー・A1」に装着するステイブルユニット用の針ケースです。ステイブル針5,000本×2個。
スタンブインクカートリッジ・C1	1857B001	4,500円	—	ADF用済スタンブユニット用カートリッジ。1個入り。スタンブ可能枚数は、目安として約7,000枚です。

*1 装着時の構成については、担当セールスにお問い合わせください。

■カセットヒーターについて

本製品には、本体にカセットヒーターが標準装備されています。

■搬入設置料（税別）

名 称	搬入手配料金	設置料金	合 計	備 考
iR-ADV 6870/6860	30,000円	25,000円	55,000円	記載の料金は新規搬入・設置設定作業において、適切なスペースが確保されており、かつ搬入経路に階段/段差が存在しない場合の標準的な料金です。

- キヤノンマーケティングジャパン株式会社が搬入・設置を行う場合は、日付指定（当社の営業日に限る）にて承ります。
 - 休日/時間外での作業、遠隔地作業、特殊作業（クレーン使用など）、下見作業などは別途料金が必要となります。
 - 納品/引上げの際、搬入/搬出経路に段差や階段がある場合は、搬入/搬出ごとに別途「階段作業料金」が必要になります。
 - 使用済み製品の引上げを伴う場合は、設置場所から回収車両への積載場所まで搬出・移動させる作業費として「搬出撤去費」が必要となります。
- ※詳細はご購入先にご確認ください。

■用紙価格

推奨用紙について、キヤノンホームページにてご確認ください。 ⇒

<http://cweb.canon.jp/paper/index.html>

基本仕様/コピー機能			
名称		iR-ADV 6870	iR-ADV 6860
形式		デスクトップ	
読み取り解像度		600dpi × 600dpi	
書き込み解像度		1,200dpi × 1,200dpi	
階調		256階調	
複写原稿		最大A3サイズまで：シート、ブック原稿、立体物	
複写サイズ	用紙サイズ	305×457mm ^{*1} 、320×450mm (SRA3) ^{*2} 、A3 ^{*1} 、B4 ^{*1} 、A4、A4R ^{*1} 、B5、B5R ^{*1} 、A5、A5R、A6R、ユーザー設定サイズ ^{*3} (98.0×139.7mm～320.0×457.2mm)、フリーサイズ ^{*2} (98.0×139.7mm～320.0×457.2mm)、郵便はがき(はがき、往復はがき、4面はがき)、封筒 (角形2号 ^{*1} 、洋形長3号、長形3号、長形4号 ^{*2} 、長形40号 ^{*2} 、ユーザー設定サイズの封筒(98.0×90mm～320.0×457.2mm：カセット非対応))	
	画像欠け幅	先端：4.0mm、左端：2.5mm、右端：2.5mm、後端：2.5mm	
	用紙坪量	カセット、デッキ：52～256g/m ² 、手差し：52～300g/m ²	
ウォームアップタイム ^{*4}	主電源立ち上げ時	主電源ON時の高速起動が[ON]の場合：6秒以下 (室温20度) ^{*5} 主電源ON時の高速起動が[OFF]の場合：30秒以下 (室温20度)	
	リカバリータイム	7秒 (室温20度)	6秒 (室温20度)
ファーストコピータイム (室温20～30度)		2.7秒	2.9秒
連続複写速度	A3	36枚/分	32枚/分
	B4	40枚/分	35枚/分
	A4	70枚/分	60枚/分
	B5	70枚/分	60枚/分
複写倍率	定型	400, 200, 141.4, 122.4, 115.4, 100, 86.5, 81.6, 70.7, 61, 50, 25 (%)、等倍時誤差：タテ：±0.65% ホコ：±0.90%	
	ズーム	25～400% (1%刻み)	
給紙方式/給紙容量 (64g/m ²)	カセット	640枚×2+640枚×2カセット (2段カセットベディスタル・AQ1)	
	手差し	120枚	
	デッキ	3,000枚 (ペーパーデッキユニット・F1)	
連続複写枚数		9,999枚	
電源		AC 100V、15A、50/60Hz	
最大消費電力		1.5kW	
エネルギー消費効率(複合機) ^{*6}		178 kWh/年 (区分名：複合機 d)	142 kWh/年 (区分名：複合機 d)
大きさ(ADFを含む)		620mm (幅) × 722mm (奥行) × 937mm (高さ) ^{*7}	
質量(ADFを含む)		iR-ADV 6870：約94kg iR-ADV 6860：約92kg	
機械占有寸法(ADFを含む)		942mm (幅) × 722mm (奥行)	
メモリー容量		RAM:5GB、SSD：標準：256GB、最大：1TB	

- *1 カセット1は非対応
- *2 手差しトレイのみ給紙可能
- *3 1段目給紙カセットは98.0×148.0 mm ～ 297.0×215.9 mm、2段目以降の給紙カセットは98.0×148 mm～ 304.8 × 457.2 mmのユーザー設定サイズを使用可能です。
- *4 使用環境、使用条件によって変わることがあります。
- *5 使用状況により高速起動されない場合があります。尚、タッチパネルディスプレイのキー操作が可能になるまでの時間は4秒以下です。
- *6 省エネ法（平成25年3月1日付）で定められた測定方法による数値
- *7 オプションの2段カセットベディスタル・AQ1/大容量カセットベディスタル・C1を装着時の高さは1188mmです。

自動原稿送り装置の仕様(標準装備)		
原稿送り装置の種類		自動両面原稿送り装置
原稿サイズ/種類	サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6R、A6R、ユーザー設定サイズ (70.0 × 139.7 ～ 304.8 × 431.8 mm)
	原稿坪量	片面原稿：38～220g/m ² 、両面原稿：38～220g/m ²
原稿の収容可能枚数		250枚 (64g/m ²)
原稿読み取り速度 (A4ヨコ)	片面読取	モノクロ/カラー共 135ページ/分 (300dpi × 300dpi) モノクロ/カラー共 80ページ/分 (600dpi × 600dpi)
	両面同時読取	モノクロ/カラー共 270ページ/分 (300dpi × 300dpi) モノクロ/カラー 160/90ページ/分 (600dpi × 600dpi)

2段カセットベディスタル・AQ1の仕様 (オプション)	
用紙サイズ	305×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、A6R、郵便はがき(はがき、往復はがき、4面はがき)、ユーザー設定サイズ (98.0×148.0～304.8×457.2mm)
用紙坪量	52～256g/m ²
給紙容量/給紙段数	640枚 (64g/m ²) × 2段
電源	本体より供給
大きさ/質量	620mm (幅) × 660mm (奥行) × 251mm (高さ) ^{*1} /約22kg
本体接続時の占有寸法	620mm (幅) × 722mm (奥行)

*1 本体装着時

大容量カセットベディスタル・C1の仕様 (オプション)	
用紙サイズ	A4
用紙坪量	52～256g/m ²
給紙容量/給紙段数	2,850枚 (64g/m ²) × 1段
電源	本体より供給
大きさ/質量	620mm (幅) × 660mm (奥行) × 251mm (高さ) ^{*1} /約29kg
本体接続時の占有寸法	620mm (幅) × 722mm (奥行)

*1 本体装着時

ベディスタル・J11の仕様 (オプション)	
大きさ/質量	620mm (幅) × 660mm (奥行) × 249mm (高さ) /約20kg

ペーパーデッキユニット・F1の仕様 (オプション)	
用紙サイズ	A4、B5
用紙坪量	52～256g/m ²
給紙容量/給紙段数	3,000枚 (64g/m ²) × 1段
電源	本体より供給
大きさ ^{*1} /質量	344mm (幅) × 630mm (奥行) × 440mm (高さ) /約31kg
本体接続時の占有寸法	969mm (幅) × 722mm (奥行)

*1 本体装着時

アドビストボックスの仕様(標準装備)		
ディスク容量	標準：16GB、最大：480GB（オプション）	
最大パス長	256文字（半角/全角共）	
一階層の最大ファイル数	1,000個（フォルダーを含む）	
最大ファイル数	10万個（フォルダーを含む）	
1ファイルの最大サイズ	2GB	
最大同時接続クライアント数	SMB：64、WebDAV：3	
クライアントOS	Windows®8.1/Windows®10	

LIPS LXプリンター機能の仕様(標準装備)		
形式	内蔵型	
プリントサイズ	コピー仕様に準ずる	
連続プリント速度	コピー仕様に準ずる	
解像度	データ処理	1,200dpi × 1,200dpi、600dpi × 600dpi
ページ記述言語	LIPS LX	
対応プロトコル	TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD）	
対応OS	Windows®8.1/Windows®10/Windows®Server2012/Windows®Server2012 R2/Windows®Server2016/Windows®Server2019/Mac OS X（10.11以降）	
内蔵フォント	なし	
インターフェイス	USB2.0High・Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)	
画像欠け幅	定形サイズ：用紙の端から上下左右の余白は5mm（封筒は10mm）	

LIPS Vプリンター機能の仕様(オプション)		
名称	(e) LIPS V拡張キット・BF1	
形式	内蔵型	
プリントサイズ	コピー仕様に準ずる	
連続プリント速度	コピー仕様に準ずる	
解像度	データ処理	LIPS LX：600dpi × 600dpi、1,200dpi × 1,200dpi　その他：600dpi × 600dpi
ページ記述言語	LIPS V（LIPS LX、LIPS IV、LIPS Ⅲ、LIPS Ⅱ+）	
対応プロトコル	TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD）	
対応OS	Windows®8.1/ Windows®10 /Windows®Server2012/ Windows®Server2012 R2/Windows®Server2016/Windows®Server2019	
内蔵フォント	和文	平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5、丸ゴシック体
	欧文	Courier、Dutch、Swiss、Symbol
	その他	ラインプリンター、バーコード（EAN-128、CODE39、NW-7、JAN、郵便バーコード、OCRフォント）
エミュレーション	ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2	
インターフェイス	USB2.0High・Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)	
画像欠け幅	定形サイズ：用紙の端から上下左右の余白は5mm（封筒は10mm）	

PSプリンター機能の仕様(オプション)		
名称	(e) PS拡張キット・BF1	
形式	内蔵型	
プリントサイズ	コピー仕様に準ずる	
連続プリント速度	コピー仕様に準ずる	
解像度	データ処理	1,200dpi × 1,200dpi、600dpi × 600dpi
ページ記述言語	Adobe®PostScript®3™	
対応プロトコル	TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD）	
対応OS	ドライバ	Windows®8.1/Windows®10/Windows®Server2012/Windows®Server2012 R2/Windows®Server2016/Windows®Server2019/Mac OS X（10.11以降）
	PPD	Windows®8.1/Windows®10/Mac OS X（10.11以降）
内蔵フォント	和文	平成明朝体™W3，平成角ゴシック体™W5
	欧文	136書体
インターフェイス	USB2.0High・Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)	
画像欠け幅	用紙の端から上下左右の余白4mm	

フッシュスキャン機能の仕様(標準装備)		
形式	クラススキャナー	
最大原稿読み取りサイズ	コピー仕様に準ずる	
読み取り解像度(主走査×副走査)	100dpi × 100dpi、150dpi × 150dpi、200dpi × 100dpi(ノーマル)、200dpi × 200dpi(ファイン)、200dpi × 400dpi(スーパーファイン)、300dpi × 300dpi、400dpi × 400dpi(ウルトラファイン)、600dpi × 600dpi	
原稿読み取り速度(A4ヨコ、300dpi)	カラー：135枚/分　モノクロ：135枚/分	
インターフェース	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)	
対応プロトコル	File: FTP (TCP/IP)、SMB (TCP/IP)、WebDAV　Email/iFax: SMTP(送信)、POP3(受信)	
対応OS/アプリケーション	SMB	Windows®8.1/Windows®10/Windows®Server 2012/Windows®Server 2012 R2/Windows®Server 2016/Windows®Server 2019/Mac OS X 10.13/Mac OS X 10.14/Mac OS X 10.15/Cent OS 7
	FTP	Windows®Server 2012：Internet Information Services 8.0/Windows®8.1/Windows®Server 2012 R2：Internet Information Services 8.5/Windows®10/Windows®Server 2016/Windows®Server 2019：Internet Information Services 10/Cent OS 7
	WebDAV	Windows®Server 2012：Internet Information Services 8.0/Windows®8.1,Windows®Server 2012 R2：Internet Information Services 8.5/Windows®10/Windows®Server 2016/Windows®Server 2019：Internet Information Services 10/Mac OS X 10.13/Mac OS X 10.14/Mac OS X 10.15/Cent OS 7
	SMTP	Microsoft Exchange Server 2013/Microsoft Exchange Server 2016/Microsoft Exchange Server 2019/Sendmail 8.14.7
出力フォーマット	TIFF(MMR)、JPEG ^{*1} 、PDF、XPS、OOXML (PowerPoint、Word)	
画像モード	文字、文字／写真、写真	

*1 シングルページのみ

フルスキャン機能の仕様(標準装備)		
形式	クラススキャナー	
最大原稿読み取りサイズ	400dpi以下:297mm × 990mm、600dpi:297mm × 630mm	
読み取り解像度(主走査×副走査)	75dpix75dpi,100dpix100dpi,150dpix150dpi,200dpix200dpi,300dpix300dpi,400dpix400dpi,600dpix600dpi（75dpi～600dpiまで1dpi単位で指定が可能）	
インターフェース	USB2.0High・Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)	
対応プロトコル	TCP/IP	
対応OS	Windows®8.1/Windows®10/Windows®Server2012/Windows®Server2012 R2/Windows®Server 2016/Windows®Server 2019	
ドライバ	TWAIN準拠　WIA準拠	
画像モード	カラー/モノクロ自動切替、カラー、モノクロ（2値）、グレースケール	

スーパーG3FAX機能の仕様（オプション）		
適用回線*1		一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網（Fネット）
走査線密度	標準モード	8ドット/mm×3.85ライン/mm
	ファインモード	8ドット/mm×7.7ライン/mm
	スーパーファインモード	8ドット/mm×15.4ライン/mm
	ウルトラファインモード	16ドット/mm×15.4ライン/mm
通信速度		SuperG3：33.6kbps、G3：14.4kbps
符号化方式		MH、MR、MMR、JBIG
通信モード		SuperG3、G3
送信原稿サイズ		A3、B4、A4、A4R、B5 ^{*2} 、B5R ^{*3} 、A5 ^{*3} 、A5R ^{*3}
記録紙サイズ		A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R
電送時間		JBIG：約2.6秒
ファクストライバー	インターフェース	USB2.0High・Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)
	対応プロトコル	TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD）
	対応OS	Windows [®] 8.1 / Windows [®] 10 / Windows [®] Server2012/ Windows [®] Server2012 R2/ Windows [®] Server2016 /Windows [®] Server2019/ Mac OS X（10.11以降）

*1 IP電話にご加入のとき、IP電話経由ではファクシミリ通信が正常に行えないことがあります。ファクシミリ通信は一般電話（加入電話／Fネット）回線経由でのご使用をおすすめします。

*2 B4短尺として送信されます。 *3 A4として送信されます。

IPファクス機能の仕様(オプション)		
送信原稿サイズ		スーパーG3FAX仕様に準ずる
走査線密度	標準モード	スーパーG3FAX仕様に準ずる
	ファインモード	スーパーG3FAX仕様に準ずる
	スーパーファインモード	スーパーG3FAX仕様に準ずる
	ウルトラファインモード	スーパーG3FAX仕様に準ずる
通信プロトコル		SIP、JT-T.38
適用回線		Ethernet（10base-T/100base-TX/1000base-T）
通信モード		NGN、NGNマイナンバー、イントラネット、VoIPゲートウェイ

インターネット/イントラネットFAX送受信機能(標準装備)		
通信プロトコル	インターネットFAX	SMTP(送信) ^{*1} /POP3(受信) ^{*2}
	イントラネットFAX	SMTP(送受信) ^{*1}
通信モード		Simpleモード、Fullモード(ITU-T T.37及びV-NET FAX準拠)
通信可能用紙サイズ		A3、B4、A4、A4R、B5 ^{*3} 、B5R ^{*4} 、A5 ^{*4} 、A5R ^{*4} 、A6R ^{*4}
解像度	モノクロ	200dpi×100dpi、200dpi×200dpi、200dpi×400dpi ^{*5} 、300dpi×300dpi ^{*5} 、400dpi×400dpi ^{*5} 、600dpi×600dpi ^{*5}
対応メールサーバーソフトウェア	転送用	Microsoft Exchange2013、Microsoft Exchange2016、Microsoft Exchange2019、Sendmail 8.14.7
	受信用	Microsoft Exchange2013、Microsoft Exchange2016、Microsoft Exchange2019、Qpopper 4.1.0

*1 SMTP認証及び、SMTP送受信時の暗号化(TLS)通信に対応 *2 APOP/POP before SMTP及び、POP受信時の暗号化(TLS)通信に対応

*3 B4短尺として送信されます。 *4 A4として送信されます。 *5 相手側受信条件設定により可能です。

第1コピートレイキット・A1の仕様（オプション）	
用紙サイズ/使用可能用紙	本体通紙可能メディア全て
積載容量	A4、B5、A5、A5R、A6R：250枚（64g/m ² ） 320×450mm（SRA3）、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R：100枚（64g/m ² ）
積載容量	約1.2kg

第3コピートレイキット・A1の仕様（オプション）	
用紙サイズ/使用可能用紙	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、ユーザー指定サイズ(98.0mm×182.0mm-304.8mm×457.2mm)
積載容量	A4、B5、A5R：100枚（64g/m ² ） 305×457mm、A3、B4、A4R、B5R：75枚（64g/m ² ）
大きさ/質量	258mm（幅）×373mm（奥行）×103mm（高さ）/約0.5kg（コピートレイ部）
本体接続時の占有寸法 ^{*1}	1,062mm（幅）×722mm（奥行）

*1 補助トレイを伸ばしたサイズ

インナーフィニッシャー・L1の仕様（オプション） ^{*1}		
用紙サイズ/使用可能用紙	用紙サイズ	コピー仕様に準じる
	用紙坪量	52～300g/m ²
	用紙種類	薄紙（52～63g/m ² ）、普通紙（64～105g/m ² ）、厚紙（106～300g/m ² ）、色紙（64～81g/m ² ）、再生紙（64～105g/m ² ）、パンチ済み紙（64～81g/m ² ）、OHPフィルム、第2原図（64～81g/m ² ）、ラベル用紙、ボンド紙（82～99g/m ² ）、和紙（93g/m ² ）、コート紙（106～256g/m ² ）、封筒（75～105g/m ² ）、はがき（164～220g/m ² ）、レターヘッド（106～163g/m ² ）
トレイ容量 ^{*2}	上トレイ	ソノソート：A4、B5、A5、A5R、A6R、320×450mm（SRA3）、A3、A4R、B4、B5R：50枚（64g/m ² ） ソノソート：A4、B5、A5、A5R：500枚（64g/m ² ） 320×450mm（SRA3）、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R：250枚（64g/m ² ） A6R：30枚（64g/m ² ） 封筒：10枚
	下トレイ（ステイブル可）	ステイブル：A4、B5、A3、B4、A4R：30部 針なしとじ時：A4、B5、A3、B4：30部
ステイブル	ステイブル可能枚数 ^{*2}	コーナーステイブル、ダブルステイブル時 A4、B5：50枚（52～90g/m ² ） A3、B4：30枚（52～90g/m ² ） A4R：40枚（52～90g/m ² ） マニュアルステイブル時 45枚（64g/m ² ）
	ステイブル位置	コーナーステイブル/ダブルステイブル
針なしとじ ^{*3}	最大綴じ枚数	10枚（52～64g/m ² ）、8枚（65～81.4g/m ² ）、6枚（82～105g/m ² ）
	綴じ可能サイズ	A3、A4、B4、B5
	用紙種類	薄紙（52～63g/m ² ）、普通紙（64～105g/m ² ）、色紙（64～81g/m ² ）、再生紙、パンチ済み紙
	用紙坪量	52～105g/m ²
シフト可能サイズ	綴じ位置	左上、左下、右上、右下 ※1か所綴じ
		A3、B4、A4、A4R、B5
ステイブル可能サイズ		A3、B4、A4、A4R、B5
電源		本体より供給
大きさ/質量		469mm（幅）×525mm（奥行）×225mm（高さ）（補助トレイを伸ばした時：587mm（幅））/約9.1kg
本体接続時の占有寸法 ^{*4}		1,065mm（幅）×722mm（奥行）

*1 iR-ADV 6870には取り付けられません。 *2 用紙の種類や厚さによってトレイ積載容量やステイブル可能枚数が少なくなることがあります。

*3 針を使わないため、用紙や環境により綴じ力に差が出る場合があります。また、針を使用するステイブルと同等の保持力はありません。 *4 手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ

インナー2/4穴パンチャー・D1の仕様（オプション） ^{*1}		
用紙サイズ/仕様可能用紙	用紙サイズ	2穴：A3、B4、A4、A4R、A5、B5、B5R 4穴：A3、A4
	用紙坪量	52～300g/m ²
	用紙種類	薄紙（52～63g/m ² ）、普通紙（64～105g/m ² ）、再生紙（64～105 g/m ² ）、色紙（64～81g/m ² ）、厚紙（106～300g/m ² ）、コート紙（106～256g/m ² ）、ボンド紙（82～99g/m ² ）、レターヘッド（106～163g/m ² ）
パンチ穴数/穴径		2穴/4穴：6.5mm
パンチ穴間隔		80mm
パンチ肩入れ容量 ^{*2}		2穴：約2,500枚（64g/m ² ） 4穴：約2,500枚（80g/m ² ）
電源		本体より供給
大きさ、質量		フィニッシャーに内蔵/約4.2kg
本体接続時の占有寸法 ^{*3}		1,180mm（幅）×722mm（奥行）

^{*1} iR-ADV 6870には取り付けられません。 ^{*2} お使いの環境・紙種・坪量によって異なる場合があります。 ^{*3} インナーフィニッシャー・L1装着時、手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ。

ステイブルフィニッシャー・AB2/ペーパーフォールディング中綴じフィニッシャー・A1の仕様（オプション）		
用紙サイズ/使用可能用紙	用紙サイズ	コピー仕様に準じる
	用紙坪量	上トレイ：52～256g/m ² 下トレイ：52～300g/m ²
	用紙種類	上トレイ：薄紙 ^{*1} （52～63g/m ² ）、普通紙（64～105g/m ² ）、厚紙（106～256g/m ² ）、色紙（64～81g/m ² ）、再生紙（64～105g/m ² ）、パンチ済み紙（64～81g/m ² ）、OHPフィルム、第2原図（64～81g/m ² ）、ラベル用紙、ボンド紙（82～99g/m ² ）、レターヘッド（106～163g/m ² ）、コート紙（106～256g/m ² ）、はがき、和紙（93g/m ² ） 下トレイ：薄紙 ^{*1} （52～63g/m ² ）、普通紙（64～105g/m ² ）、厚紙（106～300g/m ² ）、色紙（64～81g/m ² ）、再生紙（64～105g/m ² ）、パンチ済み紙（64～81g/m ² ）、OHPフィルム、第2原図（64～81g/m ² ）、ラベル用紙、ボンド紙（82～99g/m ² ）、レターヘッド（106～163g/m ² ）、コート紙（106～256g/m ² ）、はがき、封筒、和紙（93g/m ² ）
トレイ容量 ^{*2}	上トレイ	ノンソート：A4、B5、A5、A5R、A6R：250枚（64g/m ² ） 320×450mm（SRA3）、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R：125枚（64g/m ² ）
	下トレイ	ノンソート：A4、B5、A5、A5R：3,000枚 ^{*3} （64g/m ² ）、320×450mm（SRA3）、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R：1,500枚（64g/m ² ） A6R：250枚（64g/m ² ） ステイブル：A4、B5：3,000枚もしくは200部 A3、B4、A4R：1,500枚もしくは100部 針なしとじ時 A4：200部 A3：100部
	中綴じ部 ^{*4}	52～81.4g/m ² 時：2～5枚(25部)、6～10枚(15部)、11～20枚(10部) 82～105g/m ² 時：2～5枚(25部)、6～10枚(15部) 106～220g/m ² 時：2～5枚(10部) 中紙坪量：52～220g/m ² 、表紙坪量：52～256g/m ² C折時の積載可能枚数：最大25部 ^{*4}
ステイブル	ステイブル可能枚数 ^{*2}	コーナーステイブル、ダブルステイブル時 A4、B5：50枚（52～90g/m ² ） A4R：40枚（52～90g/m ² ） A3、B4：30枚（52～90g/m ² ） マニュアルステイブル時 最大50枚（厚み 5.7mm以下）
	ステイブル位置	コーナーステイブル/ダブルステイブル
	中綴じ可能枚数 ^{*2*4}	20枚（52～81.4g/m ² ） 10枚（82～105g/m ² ） 5枚（106～150g/m ² ） 4枚（151～209g/m ² ） 3枚（210～220g/m ² ）（非コート紙：表紙1枚含む）
針なしとじ ^{*6}	中綴じ可能サイズ ^{*4}	A3、B4、A4R
	サドル折り（未綴じ） ^{*4}	3枚（52～105g/m ² ） 1枚（106～220g/m ² ） ^{*5}
	最大綴じ枚数	10枚（52～64g/m ² ）、8枚（65～81.4g/m ² ）、6枚（82～105g/m ² ）
	綴じ可能サイズ	A3、A4
	用紙種類	薄紙（52～63g/m ² ）、普通紙（64～105g/m ² ）、色紙（64～81g/m ² ）、再生紙（64～105g/m ² ）、パンチ済み紙（64～81g/m ² ）
	用紙坪量	52～105g/m ²
C折り（内三つ折り）枚数 ^{*4}	綴じ位置	左上、左下、右上、右下 ※1か所綴じ
		A3、B4、A4R：2～5枚（52～128g/m ² ）、1枚（52～256g/m ² ） ^{*5*7}
	シフト可能サイズ	上トレイ：A3、B4、A4、B5 下トレイ：A3、B4、A4、A4R、B5
ステイブル可能サイズ		A3、B4、A4、A4R、B5
電源		本体より供給
大きさ/質量		537mm（幅）×623mm（奥行）×1,142mm（高さ）（補助トレイを伸ばした時：637mm（幅）） / ステイブルフィニッシャー・AB2：約31kg、ペーパーフォールディング中綴じフィニッシャー・A1：約57kg
本体接続時の占有寸法 ^{*8}		1,584mm（幅）×722mm（奥行）

^{*1} 薄紙（52～59g/m²）の両面除く ^{*2} 用紙の種類や厚さによって、トレイ積載枚数、サドル可能枚数やステイブル可能枚数が少なくなることがあります。 ^{*3} 薄紙（52～63g/m²）の場合は1,500枚
^{*4} ペーパーフォールディング中綴じフィニッシャー・A1のみ対応 ^{*5} コート紙は1枚まで ^{*6} 針を使わないため、用紙や環境により綴じ力に差が出る場合があります。また、針を使用するステイブルと同等の保持力はありません。
^{*7} 薄紙（52～63g/m²）はA4Rのみ対応 ^{*8} 手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ

2/4穴パンチャーユニット・A1の仕様（オプション）		
用紙サイズ/仕様可能用紙	用紙サイズ	2穴：A3、B4、A4、A4R、A5、B5、B5R 4穴：A3、A4
	用紙坪量	52～300g/m ²
	用紙種類	薄紙（52～63g/m ² ）、普通紙（64～105g/m ² ）、再生紙（64～105g/m ² ）、色紙（64～81g/m ² ）、厚紙（106～300g/m ² ）、コート紙（106～256g/m ² ）、ボンド紙（82～99g/m ² ）、レターヘッド（106～163gm ² ）
パンチ穴数/穴径		2穴/4穴：6.5 mm
パンチ穴間隔		80mm
パンチ肩入れ容量 ^{*1}		2穴：約10,000枚（64g/m ² ） 4穴：約5,000枚（64g/m ² ）
電源		本体より供給
大きさ、質量		フィニッシャーに内蔵/約2.3kg
本体接続時の占有寸法		フィニッシャーに内蔵

^{*1} お使いの環境・紙種・坪量によって異なる場合があります。

ペーパーフォールディングユニット・L1の仕様（オプション）	
用紙サイズ	A3、B4、A4R
折り枚数	1枚（52～105g/m ² ）
紙種/坪量	薄紙（52～63g/m ² ）、普通紙（64～105g/m ² ）、色紙、再生紙、ボンド紙
大きさ/質量	201mm（幅）×579mm（奥行）×896mm（高さ）/約12kg

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2024年10月現在のものです。 ●記載の価格には感光体、消耗品類の価格及び消費税は含まれておりません。本体ならびに関連する消耗品、サービス役務などにつきましては、別途消費税を申し受けます。
●別途保守サービスが必要ですので、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。 ●保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年です。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。） ●Microsoft、Windows及びOffice製品（PowerPoint、Word）は米国マイクロソフトコーポレーションの米国及び、その他の国における登録商標です。 ●Mac OS、AppleTalkは米国アップル社の商標です。 ●Adobe、PostScript、PostScript3及びPostScriptリット、Adobe Readerは、米国AdobeSystems社の米国及び、その他の国における登録商標です。 ●IPX/SPXは米国Novell Inc.の米国における商標です。 ●Mopria®およびMopria®のロゴは、Mopria Alliance社の米国またはその他の国における登録および/または未登録の商標です。許可のない使用は固く禁止されています。 ●Canon、Canonリット、imageRUNNER ADVANCE、imageWAREはキヤノン株式会社の登録商標です。 ●本価格・仕様一覧表に記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。