

## 製品価格一覧表

### ■機械本体価格

名 称	iR-ADV C2218F-V
商品コード	6715B001
標準価格	オープン価格
連続出力速度 (A4ヨコ)	カラー 18枚/分 モノクロ 18枚/分
DADF	○ (両面反転)
PRINT機能	○ (LIPS LX)
SEND機能	○ (PDF*1 XPS*2 JPEG TIFF)
FAX機能	○
トナー	別売

※上記はカラー複合機(100V 8.5A)です。 ※但し、感光体などの消耗品は本体価格に含まれておりません。別途保守サービス契約が必要です。詳細については担当セールスにお問い合わせください。 ※暗号化PDF機能・機器署名PDF/XPS機能・地紋印字機能・暗号化セキュアプリント機能・ACCESS MANAGEMENT SYSTEMは本体に同梱されているライセンスアクセス番号証書を使用しライセンス登録を行うことで、利用できるようになります。サービス担当に設定代行を委託する場合は、別途1,500円が必要です(各機能ごと)。 ※IPSec・ハードディスク実データ完全消去・リモートオペレーション機能は標準装備されております。  
\*1 高圧縮、Web表示に最適化したPDF、PDF/A-1b、暗号化、機器署名 \*2 高圧縮、機器署名

### ■トナー


名 称	商品コード	標準価格	印字可能枚数*	備 考
KG スターターセット-V	6915B002	101,400円	ブラック: 4,200枚/本 カラー各色: 2,800枚/本	本体と同時にご購入ください。 (同梱品)・NPG-60トナー 各色 ・予備回収トナーボックス ・KGサービス保証券 ※キット・ギャランティ契約締結時には[KGサービス保証券]が必要です。※[NPG-60トナー]が同梱されていますが、動作準備にトナーを使用するため、印字可能枚数は異なります。
NPG-60 ブラックトナー	6915B001	30,000円	5,000枚/本	2本目以降のトナーとしてご購入ください。
NPG-60 シアントナー	6916B001	23,800円		
NPG-60 マゼンタトナー	6917B001	23,800円	3,500枚/本	
NPG-60 イエロートナー	6918B001	23,800円		


\*A4サイズ、5%原稿における目安です。印字可能枚数を保証するものではありません。印字可能枚数は、印字内容・用紙サイズなどの印刷条件、または、電源オン/オフのタイミングや回数などの使用環境によって大きく異なることがあります。

### ■搬入設置料

搬入手配料金	20,000円	合 計	37,500円
設置料金	17,500円		
備 考	記載の料金は新規搬入・設置設定作業における標準的な価格です。特殊作業(階段作業、クレーン使用など)、移動搬出・搬入及び休日/時間外、遠隔地作業などは別途料金が必要となります。		

### ■おすすめ商品構成

iR-ADV C2218F-V						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●KG スターターセット-V/商品コード:6915B002 標準価格:101,400円</li> <li>●iR-ADVペディスタル・B1/商品コード:9100A007 標準価格:50,000円</li> <li>●コピーレイ・J2/商品コード:8815A003 標準価格:6,000円</li> <li>●インナー2ウェイトレイ・F1/商品コード:3661B001 標準価格:10,000円</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>オプション合計価格:167,400円</b></p>					
	<table border="1"> <tr> <td>給紙容量</td> <td>合計:1,420枚(640枚×1 + 680枚×1 + 手差し100枚)</td> </tr> <tr> <td>占有寸法</td> <td>1,009mm(幅)×680mm(奥行)×1,177mm(高さ)</td> </tr> <tr> <td>メンテナンス寸法*</td> <td>1,049mm(幅)×1,139mm(奥行)</td> </tr> </table>	給紙容量	合計:1,420枚(640枚×1 + 680枚×1 + 手差し100枚)	占有寸法	1,009mm(幅)×680mm(奥行)×1,177mm(高さ)	メンテナンス寸法*
給紙容量	合計:1,420枚(640枚×1 + 680枚×1 + 手差し100枚)					
占有寸法	1,009mm(幅)×680mm(奥行)×1,177mm(高さ)					
メンテナンス寸法*	1,049mm(幅)×1,139mm(奥行)					

iR-ADV C2218F-V						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●KG スターターセット-V/商品コード:6915B002 標準価格:101,400円</li> <li>●2段カセットペディスタル・AF1/商品コード:3755B002 標準価格:150,000円/取付料:2,000円</li> <li>●コピーレイ・J2/商品コード:8815A003 標準価格:6,000円</li> <li>●インナーフィニッシャー・F1/商品コード:5913B001 標準価格:120,000円/取付料:4,000円</li> <li>●インナーフィニッシャー用追加トレイ・A1/商品コード:3662B001 標準価格:20,000円/取付料:2,000円</li> <li>●えらんでマイプリント/商品コード:9293A279 標準価格:40,000円</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>オプション合計価格:445,400円</b></p>					
	<table border="1"> <tr> <td>給紙容量</td> <td>合計:2,780枚(640枚×1 + 680枚×1 + 680枚×2 + 手差し100枚)</td> </tr> <tr> <td>占有寸法</td> <td>1,184mm(幅)×680mm(奥行)×1,177mm(高さ)</td> </tr> <tr> <td>メンテナンス寸法*</td> <td>1,224mm(幅)×1,139mm(奥行)</td> </tr> </table>	給紙容量	合計:2,780枚(640枚×1 + 680枚×1 + 680枚×2 + 手差し100枚)	占有寸法	1,184mm(幅)×680mm(奥行)×1,177mm(高さ)	メンテナンス寸法*
給紙容量	合計:2,780枚(640枚×1 + 680枚×1 + 680枚×2 + 手差し100枚)					
占有寸法	1,184mm(幅)×680mm(奥行)×1,177mm(高さ)					
メンテナンス寸法*	1,224mm(幅)×1,139mm(奥行)					

\*幅は本体の右排紙カバー開時(484mm)を含んだ寸法です。奥行は給紙カセット開時(459mm)を含んだ寸法です。本体背面は壁から100mm以上はなしてください(コピーレイ・J2装着時は250mm以上)。

## ■本体関連オプション価格

	商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
給紙系	①2段カセット ペディスタル・AF1	3755B002	150,000円	2,000円	2段カセットペディスタル。680枚(64g/m <sup>2</sup> )×2段、FLカセット・AM1 2個を含む。
	②FLカセット・AR1	5910B001	10,000円	—	本体カセットに装着可能なオプションカセットトレイ(1段目カセット用)。
	③FLカセット・AM1	3760B001	12,000円	—	本体カセット及び2段カセットペディスタルに装着可能なオプションカセットトレイ(2段目カセット用)。
	④iR-ADV ペディスタル・B1	9100A007	50,000円	—	木製ペディスタル。
	⑤iR-ADV キャスター プレート・B1	9100A008	30,000円	—	キャスター付き底板。

	商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
排紙系	⑥コピートレイ・J2	8815A003	6,000円	—	右排紙トレイ。
	⑦インナー 2ウェイトレイ・F1*	3661B001	10,000円	—	本体排紙部を2つに分けるトレイ。インナーフィニッシャー・F1を同時に装着することはできません。
	⑧インナー フィニッシャー・F1*	5913B001	120,000円	4,000円	内蔵型フィニッシャー。コーナー/ダブル綴じが可能です。インナー2ウェイトレイ・F1を同時に装着することはできません。
	⑨インナー フィニッシャー用 追加トレイ・A1	3662B001	20,000円	2,000円	インナーフィニッシャー・F1を2ピン排紙にするためのオプショントレイ。

\*インナー2ウェイトレイ・F1とインナーフィニッシャー・F1を同時に装着することはできません。


## ■その他本体関連オプション・消耗品

	商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
その他	ユーティリティトレイ・A2	3723B002	5,000円	—	本体右側面に取り付け可能な原稿置き台。
	ADFアクセスハンドル・A1	1095B001	18,000円	—	DADFを閉じる操作を支援するハンドルです。
	リーダーヒーターキット・J1	5590B001	8,000円	1,000円	リーダー用ヒーター。紙原稿読み取り部の結露を防止するためのオプション。
消耗品	ステイプル・J1	6707A001	4,000円	—	ステイプル針5,000本×3個。
	スタンプインカートリッジ・C1	1857B001	3,500円	—	DADF用済スタンプユニット用カートリッジ。1個入り。スタンプ可能枚数は、目安として約7000枚です。

### カセットヒーターについて

本製品には、本体及び2段カセットペディスタル・AF1にカセットヒーターが標準装備されています。

## ■寸法



## ■システム関連オプション価格

商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
LIPS V拡張キット・AT1	5922B001	70,000円	*1	LIPS Vプリンター機能、各種エミュレーション(N201、5577、ESC/P、HP-GL、HP-GL2)を拡張するためのオプション。
PS拡張キット・AT1	5924B001	150,000円	*1	Adobe®PostScript®3™プリンターとして使用するためのオプション。メモリーメディア、または他のimageRUNNER ADVANCEシリーズのアドバンスドボックスからPDFファイルをプリントすることも可能です。
(e)ダイレクトプリント拡張キット(PDF/XPS用)・H1	3674B008	50,000円	*1	PDF/XPSファイルのダイレクトプリント機能、及びWebブラウザからのPDF/XPSファイル印刷機能を拡張するオプション。メモリーメディアや他のimageRUNNER ADVANCEシリーズのアドバンスドボックスからPDFファイルをプリントする場合にも必要です。
(e)PCLエミュレーション拡張キット・AT1	8360B002	85,000円	*1	PCLプリンターとして使用するためのオプションです。Andareフォントを利用するには、別途PCLインターナショナルフォントセット・B1が必要です。
PCLインターナショナルフォントセット・B1	6919B004	35,000円	2,500円	PCLエミュレーション拡張キットでAndareフォントを利用するためのオプションです。
(e)PCLバーコードプリント拡張キット・D1	3999B008	70,000円	*1	PCLプリントでバーコードを使用するためのオプションです。装着には、PCLエミュレーション拡張キット・AT1が必要です。

商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
G3回線増設キット(2回線)・AH1	3781B001	70,000円	3,500円	スーパーG3FAX機能を2回線に拡張するボード。2回線を使用してFAXの送受信ができるようになります。子機電話・ハンドセット接続・FAX/TEL切替・リモート受信・着信呼出・オンフック機能は回線1でのみ使用できる機能です。
ハンドセット・G2	9603A003	10,000円	1,000円	G3回線で通話を行うハンドセット。
(e)スキャンリフレッシュ機能拡張キット・A1	3405B035	100,000円	*1	アウトラインPDF生成機能、サーチャブルPDF/XPS生成機能、Reader Extensions、Office Open XML (PowerPoint)生成機能を拡張するオプション。
(e)ユーザー署名&タイムスタンプ拡張キット・A1	1326B021	160,000円	*1	ユーザー署名PDF/XPS生成機能、タイムスタンプPDF生成機能を拡張するオプション。
USBデバイスポート・E4	5594B004	20,000円	1,500円	本体操作部左側にカードリーダーなどを装着可能な拡張ボックス。マルチメディアリーダー/ライター・A3を使用するためには、本製品にUSBデバイスポート・E4を装着する必要があります。
マルチメディアリーダー/ライター・A3	8662B001	50,000円	1,500円	SDカード、SDHCカード、CFカード、MicroDrive、MemoryStick、MemoryStickProにデータを保存、印刷する際に必要なオプション。取り付けには、USBデバイスポート・E4が必要です。
HDDデータ暗号化キット・C3	3717B001	32,000円	3,500円	HDDデータを暗号化するためのオプションです。HDDデータ暗号化は、本製品のハードディスク内に保存されるデータを暗号化することによって、大切なデータが漏洩するリスクを軽減するための機能です。
地震対策キット・A1 *2	4749B001	10,000円	500円	キャスター抑止タイプ。地震の揺れにより、複合機のキャスターが斜面に乗り上げると、ゴムブロック底面と床の間に摩擦力が発生し、複合機の移動を抑止します(非固定式)。
音声操作キット・C2	3682B003	180,000円	2,500円	音声操作機能を利用するためのオプションです。音声による説明を聞く「音声読み上げ」機能と、設定したい項目を発声して利用する「音声認識」機能を使用できます。
(e)ウェブブラウザーキット(Gen1/Gen2版)	4848B077	98,000円	5,000円	本体UIでWebブラウザー機能を利用可能にするオプション(Service Provider含む)。

\*1 サービス担当に設定代行を委託する場合は、別途1,500円が必要です。 \*2 装着時の構成については、担当営業までお問い合わせください。

## ■その他オプション価格

商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
コピーカードリーダー・F1	4784B001	30,000円	1,200円	コントロールカードを使用して部門別ID管理を行います。
コピーカードリーダー 取付けキット・B5	3684B005	5,000円	—	コピーカードリーダー・F1を取り付ける際に必要です。
カードセット・A1(1~30番)	4781B001	16,200円	—	—
カードセット・A2(31~100番)	4781B002	38,000円	—	—
カードセット・A3(101~200番)	4781B003	49,000円	—	—
カードセット・A4(201~300番)	4781B004	49,000円	—	—
カードセット・A5(301~500番)	4781B005	98,000円	—	—

## ■用紙価格

商品名	サイズ	商品コード	標準価格	入り数	1枚当りの単価	
普通紙	省資源用紙 GF-600(60g/㎡)	A3	3948B001	7,500円/箱	500枚×3冊/箱	5.00円
		A4	3948B002	6,250円/箱	500枚×5冊/箱	2.50円
	森林認証紙 PB PAPER (64g/㎡)	A3	5024B001	7,620円/箱	500枚×3冊/箱	5.08円
		A4	5024B002	12,700円/箱	500枚×10冊/箱	2.54円
		B4	5024B003	9,650円/箱	500枚×5冊/箱	3.86円
		B5	5024B004	4,950円/箱	500枚×5冊/箱	1.98円
	森林認証紙 GF-640 (64g/㎡)	A3	4395B001	7,550円/箱	500枚×3冊/箱	5.04円
		A4	4395B002	6,300円/箱	500枚×5冊/箱	2.52円
		B4	4395B003	9,550円/箱	500枚×5冊/箱	3.82円
	CS-680 (68g/㎡)	B5	4395B004	4,900円/箱	500枚×5冊/箱	1.96円
		A3	3876B001	7,620円/箱	500枚×3冊/箱	5.08円
		A4	3876B002	6,350円/箱	500枚×5冊/箱	2.54円
	OFFICE70 (70g/㎡)	B4	3876B003	9,650円/箱	500枚×5冊/箱	3.86円
		B5	3876B004	4,950円/箱	500枚×5冊/箱	1.98円
		A3	7674A009	オープン価格	500枚×3冊/箱	—
	高白色用紙 GF-C081 (81.4g/㎡)*	A4	7674A008	オープン価格	500枚×5冊/箱	—
		B4	7674A011	オープン価格	500枚×5冊/箱	—
		B5	7674A010	オープン価格	500枚×5冊/箱	—
		A3	4044B001	9,900円/箱	500枚×3冊/箱	6.60円
		A4	4044B002	8,250円/箱	500枚×5冊/箱	3.30円
再生紙	リサイクル ペーパー GF-R070 (67g/㎡)	B4	4044B009	12,350円/箱	500枚×5冊/箱	4.94円
		B5	4044B010	6,850円/箱	500枚×5冊/箱	2.74円
		A3	4408B001	7,620円/箱	500枚×3冊/箱	5.08円
		A4	4408B002	6,350円/箱	500枚×5冊/箱	2.54円
2 穴用紙	PB PAPER A4 2HS 7MM	B4	4408B003	9,650円/箱	500枚×5冊/箱	3.86円
		B5	4408B004	4,950円/箱	500枚×5冊/箱	1.98円
		A4	5552A021	9,450円/箱	1,000枚×3冊/箱	3.15円
		コート紙	イメージコートグロス 100(100g/㎡)	A4	9396A001	5,000円/箱
A4	9396A002			5,000円/箱	250枚×4冊/箱	5.00円
イメージコートグロス 128(128g/㎡)	A3		9396A004	7,000円/箱	250枚×2冊/箱	14.00円
	A4		9396A005	7,000円/箱	250枚×4冊/箱	7.00円
イメージコートグロス 158(158g/㎡)	A3		9396A007	8,000円/箱	250枚×2冊/箱	16.00円
	A4		9396A008	8,000円/箱	250枚×4冊/箱	8.00円
ラベル紙	キヤノン ラベル用紙	A4 0面	6055A006	4,600円/冊	100枚/冊	46.00円
		A4 20面	6055A007	4,600円/冊	100枚/冊	46.00円
		A4 12面	6055A010	4,600円/冊	100枚/冊	46.00円
		A4 10面	6055A011	10,000円/冊	200枚/冊	50.00円
		B4 0面	6055A008	5,800円/冊	100枚/冊	58.00円
		B4 20面	6055A009	5,800円/冊	100枚/冊	58.00円
封筒	レーザープリンタ用 封筒 (ハート社製)	角形2号	0913V759	16,800円/箱	500枚/箱	33.60円
		長形3号	0913V238	15,120円/箱	1000枚/箱	15.12円
		洋形長3号	0913V758	15,120円/箱	1000枚/箱	15.12円
色紙	PPCカラー ブルー ※クリーム/グリーン/ピンクも あります。	A3	0990V284	7,200円/箱	500枚×3冊/箱	4.80円
		A4	0990V291	6,000円/箱	500枚×5冊/箱	2.40円
		B4	0990V305	8,800円/箱	500枚×5冊/箱	3.52円
		B5	0990V318	4,500円/箱	500枚×5冊/箱	1.80円
その他	第二原図 GNT-80	A3	5572A001	5,000円/冊	250枚/冊	20.00円
		A4	5572A002	2,500円/冊	250枚/冊	10.00円

\*[CS-814]の後継商品になります。

※imageRUNNER ADVANCEシリーズには推奨紙をご使用ください。上記以外の対応用紙につきましては担当セールスにお問い合わせください。

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2016年5月現在のものです。

●本価格表に記載されている標準価格はすべて税別表記です。

●別途保守サービスが必要ですので、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。