

製品価格一覧表

■機械本体価格

名称	商品コード	標準価格	連続出力速度 (A4ヨコ)	DADF (両面反転)	LPSLX プリンター機能	SEND 機能	アドバンス ボックス機能	FAX 機能	拡張排紙 キット・D1	同梱 トナー
iR-ADV C3330	8477B002	1,300,000円	カラー 30枚/分 モノクロ 30枚/分	—	—	—	—	—	—	—
iR-ADV C3330F	8477B001	1,650,000円	カラー 30枚/分 モノクロ 30枚/分	○	○	PDF*1 XPS*2 JPEG TIFF	—	○	○	C, M, Y, Bk 各1ヶ
iR-ADV C3320F	8479B001	1,350,000円	カラー 20枚/分 モノクロ 20枚/分	○	—	—	—	—	—	—


※上記はすべてカラー複合機(100V 8.5A)です。 ※C3330は「DADF-AQ1」または「原稿台カバータイプU」の装着が必要です。 但し、感光体などの消耗品は本体価格に含まれておりません。別途保守サービス契約が必要です。詳細については担当セールスにお問い合わせください。 ※暗号化PDF機能・機器署名PDF/XPS機能・地紋印字機能・暗号化セキュアプリント機能・ACCESS MANAGEMENT SYSTEM・IPSec・ハードディスク実データ完全消去・リモートオペレーション機能は標準装備されています。
*1 高圧縮、Web表示に最適化したPDF、PDF/A-1b、暗号化、機器署名 *2 高圧縮、機器署名


■搬入設置料


機種	搬入手配料金	設置料金	合計	備考
iR-ADV C3320F/C3330F	26,000円	17,500円	43,500円	記載の料金は新規搬入・設置設定作業における標準的な価格です。特殊作業(階段作業、クレーン使用など)、移動搬出・搬入及び休日/時間外、遠隔地作業などは別途料金が必要となります。
iR-ADV C3330		15,000円	41,000円	

- 時間指定して搬入作業を依頼する場合、搬入手配料金は39,000円となります。
- 時間指定した場合も、配送状況によっては指定された時間通りに搬入できない場合がございます。予めご了承ください。

■おすすめ商品構成

iR-ADV C3330F	標準価格：1,650,000円
<p>針なしとじ、マニュアルスタイルでさまざまな縦じ方で高品位な出力物を</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2段カセットベディスタル・AL1/商品コード:8786B003 標準価格:150,000円/取付料:2,000円 ● コピートレイ・J2/商品コード:8815A003 標準価格:6,000円 ● インナーフィニッシャー・G1/商品コード:8472B002 標準価格:120,000円/取付料:3,000円 ● (e) サーチャブルPDF拡張キット・F1/商品コード:0248C002 標準価格:50,000円
オプション合計価格:331,000円	
占有寸法	1,141mm(幅)×693mm(奥行)×1,126mm(高さ)
メンテナンス寸法*	1,141mm(幅)×1,117mm(奥行)






iR-ADV C3330F	標準価格：1,650,000円
<p>排紙口を増やして 中縦じ製本印刷も可能に</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2段カセットベディスタル・AL1/商品コード:8786B003 標準価格:150,000円/取付料:2,000円 ● 中縦じフィニッシャー・U1/商品コード:8474B002 標準価格:400,000円/取付料:5,000円 ● (e) サーチャブルPDF拡張キット・F1/商品コード:0248C002 標準価格:50,000円
オプション合計価格:607,000円	
占有寸法	1,754mm(幅)×693mm(奥行)×1,126mm(高さ)
メンテナンス寸法*	1,754mm(幅)×1,117mm(奥行)
【積載容量】	①1,000枚 ②1,000枚 ③約100枚(高さ14mm)

iR-ADV C3320F	標準価格：1,350,000円
<p>排紙口を増やして 機能別に分けて出力</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2段カセットベディスタル・AL1/商品コード:8786B003 標準価格:150,000円/取付料:2,000円 ● コピートレイ・J2/商品コード:8815A003 標準価格:6,000円 ● インナー2ウェイトレイ・J1/商品コード:9611B001 標準価格:10,000円 ● (e) サーチャブルPDF拡張キット・F1/商品コード:0248C002 標準価格:50,000円
オプション合計価格:218,000円	
占有寸法	1,009mm(幅)×693mm(奥行)×1,126mm(高さ)
メンテナンス寸法*	1,009mm(幅)×1,117mm(奥行)
【積載容量】	①100枚 ②250枚 ③100枚

※幅は本体の右排紙カバー開時(365mm)を含んだ寸法です。奥行は給紙カセット開時(453mm)を含んだ寸法です。本体背面は壁から100mm以上はなしてください。

■本体関連オプション価格

	商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
					○必須同時装着品 / ×同時装着不可
読取系	 ①DADF-AQ1	8785B001	160,000円	1,000円	まとめてセットした原稿を1枚ずつ原稿台に送ります(済スタンプユニット標準装備)。C3330F/C3320Fは標準でDADF-AQ1が装着されます。 × ②原稿台カバータイプU
	 ②原稿台カバータイプU	9586B001	12,000円	—	原稿台ガラスにセットした原稿を押さえます。 C3330F/C3320Fに装着することはできません。 × ①DADF-AQ1
給紙系	 ③2段カセットベディスタル・AL1	8786B003	150,000円	2,000円	2段カセットベディスタル。 640枚(64g/m ²)×2段。 × ④iR-ADVベディスタル・D1 × ⑤iR-ADVキャスタープレート・D1
	 ④iR-ADVベディスタル・D1	9100A012	50,000円	—	木製ベディスタル。 × ③2段カセットベディスタル・AL1 × ⑤iR-ADVキャスタープレート・D1
	 ⑤iR-ADVキャスタープレート・D1	9100A013	30,000円	—	キャスター付き底板。 × ③2段カセットベディスタル・AL1 × ④iR-ADVベディスタル・D1

	商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
					○必須同時装着品 / ×同時装着不可
排紙系	 ⑥インナーフィニッシャー・G1	8472B002	120,000円	3,000円	内蔵型フィニッシャー。コーナー/ダブル縦じ及び、針なしとじ/マニュアルステイブルが可能です。 ○ 拡張排紙キット・D1(C3330の場合) × ⑦インナー2ウェイトレイ・J1 × ⑧中綴じフィニッシャー・U1
	 ⑦インナー2ウェイトレイ・J1	9611B001	10,000円	—	本体排紙部を2つに分けるトレイ。 ○ 拡張排紙キット・D1(C3330の場合) × ⑥インナーフィニッシャー・G1 × ⑧中綴じフィニッシャー・U1
	 ⑧中綴じフィニッシャー・U1	8474B002	400,000円	5,000円	2ピン中綴じフィニッシャー。コーナー/ダブル/中綴じが可能です。 ○ ③2段カセットベディスタル・AL1 ○ 拡張排紙キット・D1(C3330の場合) × ⑨コピーレイ・J2
	 ⑨コピーレイ・J2	8815A003	6,000円	—	右排紙トレイ。 ○ 拡張排紙キット・D1(C3330の場合) × ⑧中綴じフィニッシャー・U1
	 拡張排紙キット・D1	8952B001	30,000円	2,000円	C3330にインナーフィニッシャー・G1、インナー2ウェイトレイ・J1、中綴じフィニッシャー・U1、コピーレイ・J2を装着する際に必要となります。 C3330F/C3320Fは標準で拡張排紙キット・D1が装着されます。


■その他本体関連オプション・消耗品

	商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
その他	ユーティリティートレイ・A2	3723B002	5,000円	—	本体右側面に取り付け可能な原稿置き台。
	ADFアクセスハンドル・A1	1095B001	18,000円	—	DADFを閉じる操作を支援するハンドルです。
	リーダーヒーターキット・L1	8953B001	8,000円	1,000円	リーダー用ヒーター。 紙原稿読み取り部の結露を防止するためのオプション。
	胴内ヒーターキット・A1	9501B001	15,000円	500円	複合機本体胴内用ヒーター。 胴内のレーザーキャナー部の結露を防止するためのオプション。
消耗品	ステイブル・P1	1008B001	14,000円	—	インナーフィニッシャー・G1用のステイブル針(5,000本×2個)。
	ステイブル・J1	6707A001	4,000円	—	中綴じフィニッシャー・U1用の通常ステイブル針(5,000本×3個)。
	ステイブル・D3	0250A013	2,800円	—	中綴じフィニッシャー・U1用の製本用ステイブル針(2,000本×2個)。
	スタンプインカートリッジ・C1	1857B001	3,500円	—	DADF用済スタンプユニット用カートリッジ。1個入り。 スタンプ可能枚数は、目安として約7,000枚です。

カセットヒーターについて

本製品には、本体及び2段カセットベディスタル・AL1にカセットヒーターが標準装備されています。

■寸法



■システム関連オプション価格

商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
				○ 必須同時装着品 / × 同時装着不可
(e) サーチャブルPDF拡張キット・F1	0248C002	50,000円	*1	サーチャブルPDF/XPS生成機能を拡張するオプション。 × (e) スキャンソリューション機能拡張キット・F1
(e) Reader Extensions PDF拡張キット・F1	0249C002	32,000円	*1	Reader Extensions生成機能を拡張するオプション。
(e) スキャンソリューション機能拡張キット・F1	3405B033	100,000円	*1	アウトラインPDF生成機能、サーチャブルPDF/XPS生成機能、Office Open XML (PowerPoint、Word) 生成機能を拡張するオプション。 × (e) サーチャブルPDF拡張キット・F1
(e) ユーザー署名&タイムスタンプ拡張キット・A1	1326B021	160,000円	*1	ユーザー署名PDF/XPS生成機能、タイムスタンプPDF生成機能を拡張するオプション。

商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考	
				○ 必須同時装着品 / × 同時装着不可	
プリンター	(e) ダイレクトプリント拡張キット (PDF/XPS用)・J1	5473B004	50,000円	*1	PDF/XPSファイルのダイレクトプリント機能、及びWebブラウザからのPDF/XPSファイル印刷機能を拡張するオプション。メモリーメディアや他のimageRUNNER ADVANCEシリーズのアドバンスドボックスからPDFファイルをプリントする場合にも必要です。
	(e) LIPS V拡張キット・BB1	8495B002	70,000円	*1	LIPS Vプリンター機能、各種エミュレーション(N201、5577、ESC/P、HP-GL、HP-GL2)を拡張するためのオプション。
	(e) PS拡張キット・BB1	8784B008	150,000円	*1	Adobe®PostScript®3™プリンターとして使用するためのオプション。メモリーメディア、または他のimageRUNNER ADVANCEシリーズのアドバンスドボックスからPDFファイルをプリントすることも可能です。
	(e) PCLエミュレーション拡張キット・AS1	8359B002	120,000円	*1	PCLプリンターとして使用するためのオプションです。
	(e) PCLバーコードプリント拡張キット・D1	3999B008	70,000円	*1	PCLプリントでバーコードを使用するためのオプションです。 ○ (e)PCLエミュレーション拡張キット・AS1
ファクス	スーパーG3 FAXボード・AR1	8480B001	130,000円	3,500円	スーパーG3FAX機能(1回線)を拡張するボード。アプリケーションで作成された文書を直接コンピュータからネットワークを経由してFAX送信することもできます。C3330F/C3320Fは標準で装着されます。 × (e)リモートFAX送信キット・A1
	G3回線増設キット(2回線)・AR1	8481B001	70,000円	3,500円	スーパーG3FAX機能を2回線に拡張するボード。2回線を使用してFAXの送受信ができるようになります。子機電話・ハンドセット接続・FAX/TEL切替・リモート受信・着信呼出・オンフック機能は回線1でのみ使用できる機能です。 ○ スーパーG3FAXボード・AR1
	ハンドセット・G2	9603A003	10,000円	1,000円	G3回線で通話を行うハンドセット。 ○ スーパーG3FAXボード・AR1
	(e) リモートFAX送信キット・A1	3679B010	30,000円	*2	リモートFAX送信機能を使用するためのオプションです。FAXボードを装着しなくても、同一ネットワーク上にあるFAXボードを装着した他のimageRUNNER ADVANCE製品を介してFAXを送信できるようになります。 × スーパーG3FAXボード・AR1
セキュリティ	(e) ジョブブロック拡張キット・B1	3840B010	120,000円	3,500円	文書がコピー/プリントされる際に、出力紙にユーザー情報や複写制限情報を埋め込むことによって、情報漏洩のリスクを軽減するためのオプションです。文書のスキャンを制限したり(ジョブブロック機能)、出力したのは誰かを特定したり(追跡機能)ができます。また、TLコードの埋め込みが可能です。 ○ イメージ解析ボード・B1
	イメージ解析ボード・B1	3719B002	100,000円	1,500円	ジョブブロック拡張キットで設定したジョブブロック情報を検知し、出力紙の複製を制限するときに必要となるオプションです。追跡情報を解析する場合にも必要となります。また、TLコードの解析が可能です。
	リムーバブルHDDキット・AK1	8957B001	98,000円	5,000円	本体のハードディスクの取り外しを可能にするオプションです。取り外したハードディスクを別の場所に保管することで、情報漏洩のリスクを軽減できます。リムーバブルHDDキット・AK1を使用して取り外しができるのは、本製品に標準搭載されているハードディスクのみです。
	HDDデータ暗号化キット・C9	8956B001	32,000円	3,500円	HDDデータを暗号化するためのオプションです。HDDデータ暗号化は、本製品のハードディスク内に保存されるデータを暗号化することによって、大切なデータが漏洩するリスクを軽減するための機能です。

*1 サービス担当に設定代行を委託する場合は、別途1,500円が必要です。 *2 サービス担当に設定代行を委託する場合は、別途2,500円が必要です。

■システム関連オプション価格

商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考	
○ 必須同時装着品 / × 同時装着不可					
耐震対策 キャスター抑止タイプ	地震対策キット・A1*1	4749B001	10,000円	500円	キャスター抑止タイプ。地震の揺れにより、複合機のキャスターが斜面上に乗り上げると、ゴムブロック底面と床の間に摩擦力が発生し、複合機の移動を抑制します(非固定式)。 ○ 耐震取付キット・C1
	耐震取付キット・C1*1	5950B027	2,500円	500円	地震対策キット・A1を装着する際に必要なオプション。
耐震対策 (フロア固定タイプ)	耐震固定ユニット・B*1	5950B009	26,500円	1,000円*2	フロア固定タイプ。耐震マットと板金を組み合わせてオフィス向け複合機の移動を防止します。また高層ビルで発生する「長周期地震動」にも対応しています(固定式)。固定ユニット×1個が同梱されています。
	耐震固定ユニット・J*1	5950B019	57,500円	1,000円*2	フロア固定タイプ。耐震マットと板金を組み合わせてオフィス向け複合機の移動を防止します。また高層ビルで発生する「長周期地震動」にも対応しています(固定式)。固定ユニット×1個が同梱されています。 ○ 中継フィニッシャー・U1
その他	USBデバイスポート・E4	5594B004	20,000円	1,500円	本体操作部左側にカードリーダーなどを装着可能な拡張ボックス。
	音声操作キット・C2	3682B003	180,000円	2,500円	音声操作機能を利用するためのオプションです。音声による説明を聞く「音声読み上げ」機能と、設定したい項目を発声して利用する「音声認識」機能を使用できます。
	(e)ウェブブラウザキット(Gen1/Gen2版)	4848B077	98,000円	5,000円	本体UIでWebブラウザ機能を利用可能にするオプション(ServiceProvider含む)。
	iR-ADV C3330 セルフ用圧板取付キット・A1	9503B001	20,000円	1,500円	コピーサービス(イージーモード)用の取り付けキット。 C3330専用オプション。 ○ iR-ADV課金装置接続キット・A3
	iR-ADV課金装置接続キット・A3	3724B003	7,000円	2,500円	課金装置を接続する際に必要なケーブルなどのキット。
	iR-ADVセキュリティーキット・L1 for IEEE 2600.1	9502B002	50,000円	7,500円	IEEE 2600.1 CC認証取得モデルにするために必要なオプションです。

*1 装着時の構成・取付料については、担当営業までお問い合わせください。

*2 必ず事前に現地調査が必要になります。また、設置前の床面施工作業は、あらかじめお客様より床面施工業者へご依頼ください。

■その他オプション価格

商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
コピーカードリーダー・F1	4784B001	30,000円	1,200円	コントロールカードを使用して部門別ID管理を行います。
コピーカードリーダー 取付キット・B5	3684B005	5,000円	—	コピーカードリーダー・F1を取り付ける際に必要です。
カードセット・A1(1~30番)	4781B001	16,200円	—	—
カードセット・A2(31~100番)	4781B002	38,000円	—	—
カードセット・A3(101~200番)	4781B003	49,000円	—	—
カードセット・A4(201~300番)	4781B004	49,000円	—	—
カードセット・A5(301~500番)	4781B005	98,000円	—	—

■用紙価格

商品名	サイズ	商品コード	標準価格	入り数	1枚当りの単価	
普通紙	CS-520 (52g/m ²)	A3T	3952B001	5,500円/箱	500枚×3冊/箱	3.67円
		A4T	3952B003	5,500円/箱	1,000枚×3冊/箱	1.83円
		A4Y	3952B004	5,500円/箱	1,000枚×3冊/箱	1.83円
		B4T	3952B007	8,000円/箱	1,000枚×3冊/箱	2.67円
		B5Y	3952B008	8,000円/箱	1,000枚×6冊/箱	1.33円
	省資源用紙 GF-600(60g/m ²)	A3	3948B001	7,500円/箱	500枚×3冊/箱	5.00円
		A4	3948B002	6,250円/箱	500枚×5冊/箱	2.50円
	森林認証紙 PB PAPER (64g/m ²)	A3	5024B001	7,620円/箱	500枚×3冊/箱	5.08円
		A4	5024B002	12,700円/箱	500枚×10冊/箱	2.54円
		B4	5024B003	9,650円/箱	500枚×5冊/箱	3.86円
		B5	5024B004	4,950円/箱	500枚×5冊/箱	1.98円
	森林認証紙 GF-640 (64g/m ²)	A3	4395B001	7,550円/箱	500枚×3冊/箱	5.03円
		A4	4395B002	6,300円/箱	500枚×5冊/箱	2.52円
		B4	4395B003	9,550円/箱	500枚×5冊/箱	3.82円
	CS-680 (68g/m ²)	B5	4395B004	4,900円/箱	500枚×5冊/箱	1.96円
A3		3876B001	7,620円/箱	500枚×3冊/箱	5.08円	
A4		3876B002	6,350円/箱	500枚×5冊/箱	2.54円	
B4		3876B003	9,650円/箱	500枚×5冊/箱	3.86円	
B5		3876B004	4,950円/箱	500枚×5冊/箱	1.98円	
OFFICE70 (70g/m ²)	A3	7674A009	オープン価格	500枚×3冊/箱	—	
	A4	7674A008	オープン価格	500枚×5冊/箱	—	
	B4	7674A011	オープン価格	500枚×5冊/箱	—	
	B5	7674A010	オープン価格	500枚×5冊/箱	—	
	A3	4044B001	9,900円/箱	500枚×3冊/箱	6.60円	
高白色用紙 GF-C081 (81.4g/m ²)	A4	4044B002	8,250円/箱	500枚×5冊/箱	3.30円	
	B4	4044B009	12,350円/箱	500枚×5冊/箱	4.94円	
	B5	4044B010	6,850円/箱	500枚×5冊/箱	2.74円	
	A3	4408B001	7,620円/箱	500枚×3冊/箱	5.08円	
再生紙	A4	4408B002	6,350円/箱	500枚×5冊/箱	2.54円	
	B4	4408B003	9,650円/箱	500枚×5冊/箱	3.86円	
	B5	4408B004	4,950円/箱	500枚×5冊/箱	1.98円	
	2穴用紙	PB PAPER A4 2HS 7MM (64g/m ²)	A4	5552A021	9,450円/箱	1,000枚×3冊/箱
コート紙	イメージコートグロス 128(128g/m ²)	A3	9396A004	7,000円/箱	500枚/箱	14.00円
		A4	9396A005	7,000円/箱	1,000枚/箱	7.00円
光沢紙	ミラーコートプラチナ 158(158g/m ²)	A3	5018B001	6,900円/箱	100枚/冊	69.00円
		A4	5018B002	3,950円/箱	100枚/冊	39.50円
ラベル紙	キヤノン ラベル用紙	A4 0面	6055A006	4,600円/冊	100枚/冊	46.00円
		A4 20面	6055A007	4,600円/冊	100枚/冊	46.00円
		A4 12面	6055A010	4,600円/冊	100枚/冊	46.00円
		A4 10面	6055A011	10,000円/冊	200枚/冊	50.00円
		角形2号	0913V759	16,800円/箱	500枚/箱	33.60円
封筒	レーザープリンタ用封筒 (ハート社製)	長形3号	0913V238	15,120円/箱	1,000枚/箱	15.12円
		洋形長3号	0912V758	15,120円/箱	1,000枚/箱	15.12円
		A4	0990V286	6,000円/箱	500枚×5冊/箱	2.40円
色紙	カラーペーパー クリーム(64g/m ²)	A4	0990V289	6,000円/箱	500枚×5冊/箱	2.40円
	カラーペーパー ピンク(64g/m ²)	A4	0990V291	6,000円/箱	500枚×5冊/箱	2.40円
	カラーペーパー ブルー(64g/m ²)	A4	0990V287	6,000円/箱	500枚×5冊/箱	2.40円
	カラーペーパー グリーン(64g/m ²)	A4	0990V287	6,000円/箱	500枚×5冊/箱	2.40円
その他	第二原図 GNT-80	A4	5572A002	2,500円/冊	250枚/冊	10.00円

※用紙に関する情報はこちらでご確認いただけます。http://cweb.canon.jp/paper/index.html

※imageRUNNER ADVANCEシリーズには推奨紙をご使用ください。上記以外の対応用紙につきましては担当セールスにお問い合わせください。

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2018年2月現在のものです。●記載の価格には感光体・消耗品類の価格及び消費税は含まれておりません。本体ならびに関連する消耗品、サービス稼働などにつきましては、別途消費税を申し受けますので御了承願います。●別途保守サービスが必要ですので、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。