

製品価格一覧表

■機械本体価格


名 称	iR-ADV C350F
商品コード	8456B002
標準価格	625,000円
連続出力速度 (A4)	カラー 35枚/分 モノクロ 35枚/分
DADF機能	両面反転読込
LIPS LX プリンター機能	○
SEND機能	PDF*1 XPS*2 JPEG TIFF
FAX機能	○
同梱トナー	C、M、Y、Bk 各1ヶ


※上記はカラー複合機(100V 8.5A)です。 ※但し、感光体などの消耗品は本体価格に含まれておりません。別途保守サービス契約が必要です。詳細については担当セールスにお問い合わせください。 ※暗号化PDF機能・機器署名PDF/XPS機能・地紋印字機能・暗号化セキュアプリント機能・ACCESS MANAGEMENT SYSTEMは本体に同梱されているライセンスアクセス番号証書を使用しライセンス登録を行うことで、利用できるようになります。サービス担当に設定代行を委託する場合は、別途1,500円が必要です(各機能ごと)。 ※IPSec・ハードディスク実データ完全消去・リモートオペレーション機能は標準装備されております。
*1 高圧縮、Web表示に最適化したPDF、PDF/A-1b、暗号化、機器署名 *2 高圧縮、機器署名


■搬入設置料

搬入手配料金	20,000円	合 計	34,000円
設置料金	14,000円		
備 考	記載の料金は新規搬入・設置設定作業における標準的な価格です。特殊作業(階段作業、クレーン使用など)、移動搬出・搬入及び休日/時間外、遠隔地作業などは別途料金が必要となります。		

■おすすめ商品構成

iR-ADV C350F		標準価格：625,000円						
	<p>●1段カセットベディスタル・AG1/商品コード:8458B002 標準価格:75,000円/ 取付料:2,000円</p> <p style="text-align: right;">オプション合計価格:77,000円</p>							
	<table border="1"> <tr> <td>給紙容量</td> <td>合計:1,380枚(640枚×2 + 手差し100枚)</td> </tr> <tr> <td>占有寸法</td> <td>852mm(幅)×621mm(奥行)×1,035mm(高さ)</td> </tr> <tr> <td>メンテナンス寸法*</td> <td>903mm(幅)×908mm(奥行)</td> </tr> </table>	給紙容量	合計:1,380枚(640枚×2 + 手差し100枚)	占有寸法	852mm(幅)×621mm(奥行)×1,035mm(高さ)	メンテナンス寸法*	903mm(幅)×908mm(奥行)	
給紙容量	合計:1,380枚(640枚×2 + 手差し100枚)							
占有寸法	852mm(幅)×621mm(奥行)×1,035mm(高さ)							
メンテナンス寸法*	903mm(幅)×908mm(奥行)							

iR-ADV C350F		標準価格：625,000円						
	<p>●3段カセットベディスタル・AH1/商品コード:8459B004 標準価格:120,000円/ 取付料:2,000円</p> <p style="text-align: right;">オプション合計価格:122,000円</p>							
	<table border="1"> <tr> <td>給紙容量</td> <td>合計:2,660枚(640枚×4 + 手差し100枚)</td> </tr> <tr> <td>占有寸法</td> <td>852mm(幅)×621mm(奥行)×1,035mm(高さ)</td> </tr> <tr> <td>メンテナンス寸法*</td> <td>903mm(幅)×908mm(奥行)</td> </tr> </table>	給紙容量	合計:2,660枚(640枚×4 + 手差し100枚)	占有寸法	852mm(幅)×621mm(奥行)×1,035mm(高さ)	メンテナンス寸法*	903mm(幅)×908mm(奥行)	
給紙容量	合計:2,660枚(640枚×4 + 手差し100枚)							
占有寸法	852mm(幅)×621mm(奥行)×1,035mm(高さ)							
メンテナンス寸法*	903mm(幅)×908mm(奥行)							

iR-ADV C350F		標準価格：625,000円						
	<p>●iR-ADVキャスタープレート・C1/商品コード:9100A011 標準価格:30,000円</p> <p style="text-align: right;">オプション合計価格:30,000円</p>							
	<table border="1"> <tr> <td>給紙容量</td> <td>合計:740枚(640枚×1 + 手差し100枚)</td> </tr> <tr> <td>占有寸法</td> <td>852mm(幅)×621mm(奥行)×695mm(高さ)</td> </tr> <tr> <td>メンテナンス寸法*</td> <td>903mm(幅)×908mm(奥行)</td> </tr> </table>	給紙容量	合計:740枚(640枚×1 + 手差し100枚)	占有寸法	852mm(幅)×621mm(奥行)×695mm(高さ)	メンテナンス寸法*	903mm(幅)×908mm(奥行)	
給紙容量	合計:740枚(640枚×1 + 手差し100枚)							
占有寸法	852mm(幅)×621mm(奥行)×695mm(高さ)							
メンテナンス寸法*	903mm(幅)×908mm(奥行)							

*幅は本体の右排紙カバー開時(392mm)を含んだ寸法です。奥行は給紙カセット開時(325mm)を含んだ寸法です。本体背面は壁から100mm以上はなしてください。

■本体関連オプション価格

	商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考	
給紙系	①	①1段カセット ペディスタル・AG1	8458B002	75,000円	2,000円	1段カセットペディスタル。640枚(64g/m ²)×1段。
	②	②3段カセット ペディスタル・AH1	8459B004	120,000円	2,000円	3段カセットペディスタル。640枚(64g/m ²)×3段。
	③	③iR-ADV キャスター プレート・C1	9100A011	30,000円	—	木製キャスター付き 底板。


■その他本体関連オプション価格

	商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
その他	ADFアクセスハンドル・A1	1095B001	18,000円	—	DADFを閉じる操作を支援するハンドルです。

カセットヒーターについて

本製品には、本体及び3段カセットペディスタル・AH1にカセットヒーターが標準装備されています(1段カセットペディスタル・AG1装着時は、本体に標準装備されているカセットヒーターを利用します)。

■寸法



■システム関連オプション価格

	商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
プリンター	(e)ダイレクトプリント 拡張キット(PDF/XPS用)・J1	5473B004	50,000円	*1	PDF/XPSファイルのダイレクトプリント機能、及びWebブラウザからのPDF/XPSファイル印刷機能を拡張するオプション。メモリーメディアや他のimageRUNNER ADVANCEシリーズのアドバンスドボックスからPDFファイルをプリントする場合にも必要です。
	(e)LIPS V拡張キット・AX1	8464B002	70,000円	*1	LIPS Vプリンター機能、各種エミュレーション(N201、5577、ESC/P、HP-GL、HP-GL2)を拡張するためのオプション。
	(e)PS拡張キット・AX1	8466B003	150,000円	*1	Adobe®PostScript®3™プリンターとして使用するためのオプション。メモリーメディア、または他のimageRUNNER ADVANCEシリーズのアドバンスドボックスからPDFファイルをプリントすることも可能です。
	(e)PCLエミュレーション 拡張キット・AT1	8360B002	85,000円	*1	PCLプリンターとして使用するためのオプションです。Andareフォントを利用するには、別途PCLインターナショナルフォントセット・B1が必要です。
	PCLインターナショナル フォントセット・B1	6919B004	35,000円	2,500円	PCLエミュレーション拡張キットでAndareフォントを利用するためのオプションです。
	(e)PCLバーコードプリント 拡張キット・D1	3999B008	70,000円	*1	PCLプリントでバーコードを使用するためのオプションです。装着には、PCLエミュレーション拡張キット・AT1が必要です。
ファクス	ハンドセット・J1	2821B002	10,000円	1,000円	FAX回線で通話を行うハンドセット。
スキャン	(e)スキャンソリューション 機能拡張キット・A1	3405B035	100,000円	*1	アウトラインPDF生成機能、サーチャブルPDF/XPS生成機能、Reader Extensions、Office Open XML (PowerPoint)生成機能を拡張するオプション。
	(e)ユーザー署名 拡張キット・C1	1326B022	95,000円	*1	ユーザー署名PDF/XPS生成機能を拡張するオプション。
セキュリティ	ICカードリーダーボックス・A1	6866B001	10,000円	2,500円	本体左側にICカードリーダーを装着するための拡張ボックス。
	(e)ジョブロック 拡張キット・B1	3840B010	120,000円	3,500円	文書がコピー/プリントされる際に、出力紙にユーザー情報や複写制限情報を埋め込むことによって、情報漏洩のリスクを軽減するためのオプションです。文書のスキャンを制限したり(ジョブロック機能)、出力したのは誰かを特定したり(追跡機能)できます。また、TLコードの埋め込みが可能です。装着にはイメージ解析ボード・B1が必要です。
	イメージ解析ボード・B1	3719B002	100,000円	1,500円	ジョブロック拡張キットで設定したジョブロック情報を検知し、出力紙の複製を制限するときに必要となるオプションです。追跡情報を解析する場合にも必要となります。また、TLコードの解析が可能です。
	HDDデータ 暗号化キット・C9	8956B001	32,000円	3,500円	HDDデータを暗号化するためのオプションです。HDDデータ暗号化は、本製品のハードディスク内に保存されるデータを暗号化することによって、大切なデータが漏洩するリスクを軽減するための機能です。

	商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
耐震対策 キャスター 抑止タイプ	地震対策キット・A1*2	4749B001	10,000円	500円	キャスター抑止タイプ。地震の揺れにより、複合機のキャスターが斜面に乗り上げると、コムブロック底面と床の間に摩擦力が発生し、複合機の移動を抑制します(非固定式)。装着には耐震取付キット・B1*3が必要です。
	耐震取付キット・B1*2	5950B014	2,500円	500円	地震対策キット・A1を装着する際に必要なオプション*3。
耐震対策 フロア 固定タイプ	耐震固定ユニット・C*2*4	5950B010	23,000円	1,000円*5	フロア固定タイプ。耐震マットと板金を組み合わせてオフィス向け複合機の移動を防止します。また高層ビルで発生する「長周期地震動」にも対応しています(固定式)。固定ユニット×1個が同梱されています。
	耐震底板・A*2*4	5950B012	26,000円	—*5	耐震固定ユニット・C装着時に必要なオプションです。
その他	(e)ウェブブラウザキット (Gen1/Gen2版)	4848B077	98,000円	5,000円	本体UIでWebブラウザ機能を利用可能にするオプション(ServiceProvider含む)。

*1 サービス担当に設定代行を委託する場合は、別途1,500円が必要です。 *2 装着時の構成・取付料については、担当営業までお問い合わせください。 *3 IR-ADVキャスタープレート・C1装着時は不要です。 *4 IR-ADVキャスタープレート・C1は非対応です。 *5 必ず事前に現地調査が必要になります。また、設置前の床面施工作業は、あらかじめお客様より床面施工業者へご依頼ください。

■その他オプション価格

	商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
管理	コピーカードリーダー・F1	4784B001	30,000円	1,200円	コントロールカードを使用して部門別ID管理を行います。
	コピーカードリーダー 取付けキット・B5	3684B005	5,000円	—	コピーカードリーダー・F1を取り付けする際に必要です。
	カードセット・A1(1~30番)	4781B001	16,200円	—	—
	カードセット・A2(31~100番)	4781B002	38,000円	—	—
	カードセット・A3(101~200番)	4781B003	49,000円	—	—
	カードセット・A4(201~300番)	4781B004	49,000円	—	—
	カードセット・A5(301~500番)	4781B005	98,000円	—	—

■用紙価格

	商品名	サイズ	商品コード	標準価格	入り数	1枚当りの単価
普通紙	省資源用紙 GF-600(60g/m ²)	A4	3948B002	6,250円/箱	500枚×5冊/箱	2.50円
	森林認証紙 PB PAPER (64g/m ²)	A4	5024B002	12,700円/箱	500枚×10冊/箱	2.54円
		B5	5024B004	4,950円/箱	500枚×5冊/箱	1.98円
	森林認証紙 GF-640 (64g/m ²)	A4	4395B002	6,300円/箱	500枚×5冊/箱	2.52円
		B5	4395B004	4,900円/箱	500枚×5冊/箱	1.96円
	CS-680 (68g/m ²)	A4	3876B002	6,350円/箱	500枚×5冊/箱	2.54円
		B5	3876B004	4,950円/箱	500枚×5冊/箱	1.98円
	OFFICE70 (70g/m ²)	A4	7674A008	オープン価格	500枚×5冊/箱	—
		B5	7674A010	オープン価格	500枚×5冊/箱	—
	高白色用紙 GF-C081 (81.4g/m ²)*	A4	4044B002	8,250円/箱	500枚×5冊/箱	3.30円
B5		4044B010	6,850円/箱	500枚×5冊/箱	2.74円	
再生紙	リサイクル ペーパー GF-R070 (67g/m ²)	A4	4408B002	6,350円/箱	500枚×5冊/箱	2.54円
		B5	4408B004	4,950円/箱	500枚×5冊/箱	1.98円
2 穴用紙	PB PAPER A4 2HS 7MM	A4	5552A021	9,450円/箱	1,000枚×3冊/箱	3.15円
ラ ベ ル 紙	キヤノン ラベル用紙	A4 0面	6055A006	4,600円/冊	100枚/冊	46.00円
		A4 20面	6055A007	4,600円/冊	100枚/冊	46.00円
封 筒	レーザープリンタ用 封筒 (ハート社製)	長形3号	0913V238	15,120円/箱	1,000枚/箱	15.12円
		洋形長3号	0913V758	15,120円/箱	1,000枚/箱	15.12円
色 紙	PPCカラー ブルー ※クリーム/グリーン/ピンクも あります。	A4	0990V291	6,000円/箱	500枚×5冊/箱	2.40円
		B5	0990V318	4,500円/箱	500枚×5冊/箱	1.80円

*[CS-814]の後継商品になります。

※imageRUNNER ADVANCEシリーズには推奨紙をご使用ください。上記以外の対応用紙につきましては担当セールスにお問い合わせください。

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2016年5月現在のものです。

●記載の価格には感光体、消耗品類の価格及び消費税は含まれておりません。本体ならびに関連する消耗品、サービス業務などにつきましては、別途消費税を申し受けますので御了承願います。

●別途保守サービスが必要ですので、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。