

**Canon**

**imageRUNNER  
ADVANCE DX  
C3935F/C3930F/C3926F**

**商品価格・仕様一覧表**

**INDEX**

---

- 2P…商品価格表
- 5P…仕様一覧表

## ■機械本体価格（税別）

| 名 称           | 商品コード    | 標準価格       | 連続出力速度                  | ADF機能        | LIPS LX<br>プリンター機能 | SEND機能                                                 | アドバンスド<br>ボックス機能 | FAX機能 | 無線LAN | 同梱トナー           |
|---------------|----------|------------|-------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|-----------------|
| iR-ADV C3935F | 5961C001 | 2,230,000円 | カラー 35枚/分<br>モノクロ 35枚/分 | 両面<br>同時読み取り | ○                  | PDF* <sup>1</sup><br>XPS* <sup>2</sup><br>JPEG<br>TIFF | ○                | ○     | オプション | C、M、Y、Bk<br>各1ヶ |
| iR-ADV C3930F | 5962C001 | 1,980,000円 | カラー 30枚/分<br>モノクロ 30枚/分 |              |                    |                                                        |                  |       |       |                 |
| iR-ADV C3926F | 5963C001 | 1,770,000円 | カラー 26枚/分<br>モノクロ 26枚/分 | 両面<br>反転読み取り |                    |                                                        |                  |       |       |                 |

※上記はすべて複合機（100V 15A）です。

※但し、感光体などの消耗品は本体価格に含まれておりません。別途保守サービス契約が必要です。詳細については担当セールスにお問い合わせください。

※SSD暗号化機能・PDFダイレクトプリント機能・ウェブブラウザ機能・アウトラインPDF生成機能・サーチャブルPDF/XPS生成機能・OOXML（PowerPoint、Word）生成機能・ユーザー署名PDF/XPS生成機能は標準装備されております。

\*1 高圧縮、Web表示に最適化したPDF、PDF/A-1b、暗号化、機器署名 \*2 高圧縮、機器署名

## ■本体関連オプション価格（税別）

| 商品名               | 商品コード    | 標準価格     | 搬入料     | 取付料    | 備 考                                                                                                                |
|-------------------|----------|----------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>給紙系</b>        |          |          |         |        |                                                                                                                    |
| ①2段カセットベディスタル・AW1 | 4917C003 | 168,000円 | —       | 2,400円 | 2段カセットベディスタル。640枚（64g/m）×2段。                                                                                       |
| ②ベディスタル・K2        | 9100A024 | 67,500円  | —       | —      | 収納スペースを備えたベディスタル。                                                                                                  |
| ③キャスタープレート・K2     | 9100A025 | 46,000円  | —       | —      | キャスター付き底板。                                                                                                         |
| <b>排紙系</b>        |          |          |         |        |                                                                                                                    |
| ④コピートレイ・T2        | 4918C002 | 6,950円   | —       | —      | 右排紙するための拡張排紙キットとトレイ。                                                                                               |
| ⑤インナー2ウェイトレイ・M1   | 4034C001 | 12,900円  | —       | —      | 胴内排紙部を上下2つに分けるトレイ。                                                                                                 |
| ⑥インナーフィニッシャー・L1   | 4000C001 | 151,000円 | —       | 3,600円 | 内蔵型フィニッシャー。ソート、グループ、ステイプル（コーナー/ダブル）をすることができます。また、手動でステイプル留めをしたり、ステイプルの針を使わないで用紙を留めたりすることもできます。                     |
| ⑦インナー2/4穴パンチャー・D1 | 4002C001 | 72,500円  | —       | 2,400円 | 内蔵2穴/4穴パンチャー。装着には「インナーフィニッシャー・L1」が必要です。                                                                            |
| ⑧ステイプルフィニッシャー・AE1 | 4921C002 | 307,000円 | 12,000円 | 2,400円 | ソート、グループ、ステイプル（コーナー/ダブル）をすることができます。また、手動でステイプル留めをしたり、ステイプルの針を使わないで用紙を留めたりすることもできます。バッファースユニットは同梱されております。           |
| ⑨中綴じフィニッシャー・AE1   | 4922C002 | 495,000円 | 12,000円 | 3,600円 | ソート、グループ、ステイプル（コーナー/ダブル/中とじ）、サドル折りをすることができます。また、手動でステイプル留めをしたり、ステイプルの針を使わないで用紙を留めたりすることもできます。バッファースユニットは同梱されております。 |
| ⑩2/4穴パンチャーユニット・A1 | 0126C002 | 72,500円  | —       | 2,400円 | 内蔵2穴/4穴パンチャー。装着には「ステイプルフィニッシャー・AE1」「中綴じフィニッシャー・AE1」が必要です。                                                          |
| <b>その他</b>        |          |          |         |        |                                                                                                                    |
| 無線LANボード・F1       | 5984C001 | 31,500円  | —       | 2,400円 | 無線LANでネットワーク接続するためのインターフェースボードです。ダイレクト接続時にも必要です。                                                                   |



■ システム関連オプション価格（税別）

| 商品名                      | 商品コード    | 標準価格     | 取付料    | 備 考                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>プリンター</b>             |          |          |        |                                                                                                                                                                                                              |
| (e) LIPS V拡張キット・BF1      | 1199C002 | 86,000円  | *1     | LIPS Vプリンターを使用するためのオプション。各種エミュレーション（N201、ESC/P、I5577、HP-GL、HP-GL2）に対応しています。                                                                                                                                  |
| (e) PS拡張キット・BF1          | 1201C005 | 170,000円 | *1     | PSプリンターを使用するためのオプション。                                                                                                                                                                                        |
| (e) PCLエミュレーション拡張キット・AS1 | 8359B002 | 153,000円 | *1     | PCLプリンターとして使用するためのオプション。PCLプリンタードライバーは、Windows英語版にのみ対応しています。ドライバー画面は英語で表記されています。PCL International Font Setを有効にすると、Andale® and WorldType® Collection J/K/S/Tのフォントを追加できます。これにより、SAP Unicode環境において多言語出力を実現できます。 |
| (e) PCLバーコードプリント拡張キット・D1 | 3999B008 | 83,500円  | *1     | バーコードプリントを行うためのオプション。本キットを組み込むには、「(e) PCLエミュレーション拡張キット・AS1」が必要です。                                                                                                                                            |
| <b>ファクス</b>              |          |          |        |                                                                                                                                                                                                              |
| G3回線増設キット（2回線）・BX1       | 7631C001 | 80,500円  | 4,200円 | スーパーG3FAXボードの増設回線用ボード。2回線を使用してファクスの送受信ができるようになります。                                                                                                                                                           |
| G3回線増設キット（3・4回線）・BQ1     | 6606C001 | 114,000円 | 4,200円 | 3回線または4回線を使用してファクスの送受信ができるようになります。取り付けには、「G3回線増設キット（2回線）・BX1」が必要です。                                                                                                                                          |
| (e) リモートFAX送信キット・A1      | 3679B010 | 36,000円  | 3,000円 | リモートファクス送信機能を使用するためのオプション。本体標準のFAX機能を無効化し、本キットを組み込むことで、同一ネットワーク上にあるFAXボードを装着したimageRUNNER ADVANCE製品を介してファクスを送信できるようになります。「(e) IPファクス拡張キット・B1」を同時に組み込む事はできません。                                                |
| (e) IPファクス拡張キット・B1       | 0170C005 | 24,800円  | *1     | IPファクスを利用するためのオプションです。「G3回線増設キット（2回線）・BX1」、「G3回線増設キット（3・4回線）・BQ1」、「(e) リモートFAX送信キット・A1」を同時に組み込む事はできません。                                                                                                      |
| ハンドセット・G2                | 9603A003 | 13,000円  | 1,200円 | ファクスを手動で送信できます。また、電話の受話器としても使用できます。装着には「リーダー用オプション取付キット・A2」が必要です。<br>「ユーティリティトレイ・B1」、「音声操作キット・D1」とは同時に取り付けられません。                                                                                             |
| <b>セキュリティ</b>            |          |          |        |                                                                                                                                                                                                              |
| メモリーミラーリングキット・A2         | 4039C002 | 40,500円  | 4,200円 | 同じデータを2台のSSDに書き込み、同期させるオプション。一方のSSDで不具合が起きた場合、もう一方のSSDにアクセスを切り替えることでデータの消失を防ぐことができ、ダウンタイムの削減にも貢献します。                                                                                                         |
| オプションSSD（250GB）・A1       | 4873C001 | 30,600円  | 3,000円 | 「メモリーミラーリングキット・A2」でミラーリング機能を使用するときに必要なオプション。                                                                                                                                                                 |
| オプションSSD（1TB）・A1         | 4874C001 | 87,000円  | 3,000円 | 標準搭載されているSSDをこのシステムオプションに交換すると、SSDの容量を1TBに増やすことができます。本体のSSDを1TBにしたあと、「メモリーミラーリングキット・A2」でデータをバックアップする場合は、「オプションSSD（1TB）・A1」がもうひとつ必要です。                                                                        |
| <b>耐震対策</b>              |          |          |        |                                                                                                                                                                                                              |
| 地震対策キット・K1*2             | 4749B003 | 7,050円   | 300円   | キャスター抑止タイプ。地震の揺れにより、複合機のキャスターが斜面に乗り上げると、ゴムブロック底面と床の間に摩擦力が発生し、複合機の移動を抑止します。（非固定式）                                                                                                                             |

\*1 サービス担当に設定代行を委託する場合は、別途1,800円（税別）が必要です。

\*2 装着時の構成については、担当セールスにお問い合わせください。

■その他オプション価格（税別）

| 商品名                   | 商品コード    | 標準価格     | 取付料    | 備 考                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| その他                   |          |          |        |                                                                                                                                                                   |
| テンキー・A2               | 4036C002 | 19,600円  | 3,000円 | 外付けタイプのハードテンキー。                                                                                                                                                   |
| テンキー用ICカードリーダーボックス・A1 | 4040C001 | 10,000円  | 3,000円 | 「テンキー・A2」装着時に、ICカードリーダーを本体操作部の右側に装着するための拡張ボックス。                                                                                                                   |
| 音声操作キット・D1            | 0172C001 | 200,000円 | 3,000円 | 音声操作機能を利用するためのオプション。装着には「テンキー・A2」「リーダー用オプション取付キット・A2」が必要です。音声による説明を聞く「音声キー操作」機能と、設定したい項目を発声して利用する「音声発声操作」機能を使用できます。<br>「ハンドセット・G2」、「ユーティリティトレイ・B1」とは同時に取り付けられません。 |
| ユーティリティトレイ・B1         | 0165C001 | 7,050円   | —      | 原稿などを置くスペースを確保できます。装着には「リーダー用オプション取付キット・A2」が必要です。「ハンドセット・G2」、「音声操作キット・D1」とは同時に取り付けられません。                                                                          |
| リーダー用オプション取付キット・A2    | 4067C002 | 1,600円   | 600円   | 「ハンドセット・G2」「ユーティリティトレイ・B1」「音声操作キット・D1」を取り付ける際に必要なオプション。                                                                                                           |
| ADFアクセスハンドル・A1        | 1095B001 | 18,000円  | —      | ADFを閉じる操作を支援するハンドル。                                                                                                                                               |
| リーダーヒーターキット・Q4        | 4879C007 | 10,400円  | 3,600円 | リーダー用ヒーター。紙原稿読み取り部の結露を防止するオプション。                                                                                                                                  |
| 胴内ヒーターキット・A2          | 9501B003 | 18,900円  | 600円   | 複合機本体胴内用ヒーター。胴内のレーザーสキャナー部の結露を防止するためのオプション。                                                                                                                       |
| iR-ADV課金装置接続キット・A3    | 3724B003 | 9,850円   | 3,000円 | 課金装置を接続する際に必要なケーブルなどのキット。                                                                                                                                         |
| 消耗品                   |          |          |        |                                                                                                                                                                   |
| ステイプル・Y1              | 0148C001 | 4,300円   | —      | 「中綴じフィニッシャー・AE1」に装着する、中綴じユニット用の針ケースです。中綴じ針2,000本×2個。                                                                                                              |
| ステイプル・P1              | 1008B001 | 14,000円  | —      | 「インナーフィニッシャー・L1」、「ステイプルフィニッシャー・AE1」及び「中綴じフィニッシャー・AE1」に装着するステイプルユニット用の針ケースです。ステイプル針5,000本×2個。                                                                      |
| スタンブインクカードリッジ・C1      | 1857B001 | 4,950円   | —      | ADF用済スタンブユニット用カードリッジ。1個入り。スタンプ可能枚数は、目安として約7,000枚です。                                                                                                               |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <b>カセットヒーターについて</b><br>本製品には、本体にカセットヒーターが標準装備されています。 |
|------------------------------------------------------|

■搬入設置料（税別）

| 名 称                             | 搬入手配料金  | 設置料金    | 合 計     | 備 考                                                                  |
|---------------------------------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| iR-ADV C3935F/<br>C3930F/C3926F | 31,200円 | 21,000円 | 52,200円 | 記載の料金は新規搬入・設置設定作業において、適切なスペースが確保されており、かつ搬入経路に階段/段差が存在しない場合の標準的な料金です。 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● キヤノンマーケティングジャパン株式会社が搬入・設置を行う場合は、日付指定（当社の営業日に限る）にて承ります。</li> <li>● 休日/時間外での作業、遠隔地作業、特殊作業（クレーン使用など）、下見作業などは別途料金が必要となります。</li> <li>● 納品/引上げの際、搬入/搬出経路に段差や階段がある場合は、搬入/搬出ごとに別途「階段作業料金」が必要になります。</li> <li>● 使用済み製品の引上げを伴う場合は、設置場所から回収車両への積載場所まで搬出・移動させる作業費として「搬出撤去費」が必要となります。</li> </ul> ※詳細はご購入先にご確認ください。 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                 |                                                                                           |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>■用紙価格</b> | 推奨用紙について、キヤノンホームページにてご確認ください。 ⇒ | <a href="http://cweb.canon.jp/paper/index.html">http://cweb.canon.jp/paper/index.html</a> |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

| 基本仕様/コピー機能                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                 |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 名称                            |          | iR-ADV C3935F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | iR-ADV C3930F      | iR-ADV C3926F   |
| 形式                            |          | デスクトップ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                 |
| 読み取り解像度                       |          | 600dpi ×600dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                 |
| 書き込み解像度                       |          | 1,200dpi×600dpi（コピー時：600dpi×600dpi）、1,200dpi×1,200dpi（半速）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |
| 階調                            |          | 256階調                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                 |
| 複写原稿                          |          | 最大A3サイズまで：シート、ブック原稿、立体物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                 |
| 複写サイズ                         | 用紙サイズ    | 305×457mm <sup>*1</sup> 、320×450mm（SRA3） <sup>*2</sup> 、A3 <sup>*1</sup> 、A4、A4R <sup>*1</sup> 、B4 <sup>*1</sup> 、B5、B5R <sup>*1</sup> 、A5、A5R、A6R、ユーザー設定サイズ <sup>*3</sup> （98.4×139.7mm～320.0×457.2mm）、フリーサイズ <sup>*2</sup> （100×148mm～304.8×457.2mm）、郵便はがき（はがき、往復はがき、4面はがき）、封筒（角形2号 <sup>*4</sup> 、洋形長3号 <sup>*5</sup> 、長形3号 <sup>*5</sup> 、長形4号 <sup>*6</sup> 、長形40号 <sup>*6</sup> 、ユーザー設定サイズの封筒 <sup>*2</sup> （98.0×98.0～320.0×457.2mm） |                    |                 |
|                               | 画像欠け幅    | 先端：4.0mm、左端：2.5mm、右端：2.5mm、後端：2.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                 |
|                               | 用紙坪量     | カセット：52～256g/㎡、手差し：52～300g/㎡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                 |
| ウォームアップタイム <sup>*7</sup>      | 主電源立ち上げ時 | 主電源ON時の高速起動が[ON]の場合：10秒以下（室温20度） <sup>*8</sup><br>主電源ON時の高速起動が[OFF]の場合：30秒以下（室温20度） <sup>*9</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                 |
|                               | リカバリタイム  | 10秒以下（室温20度）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                 |
| ファーストコピータイム（室温20～30度）         |          | カラー：7.4秒/モノクロ：5.5秒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | カラー：8.4秒/モノクロ：6.1秒 |                 |
| 連続複写速度                        | A3       | カラー・モノクロ共に17枚/分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | カラー・モノクロ共に15枚/分    | カラー・モノクロ共に15枚/分 |
|                               | B4       | カラー・モノクロ共に17枚/分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | カラー・モノクロ共に15枚/分    | カラー・モノクロ共に15枚/分 |
|                               | A4       | カラー・モノクロ共に35枚/分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | カラー・モノクロ共に30枚/分    | カラー・モノクロ共に26枚/分 |
|                               | B5       | カラー・モノクロ共に35枚/分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | カラー・モノクロ共に30枚/分    | カラー・モノクロ共に26枚/分 |
| 複写倍率                          | 定型       | 400、200、141.4、122.4、115.4、100、86.5、81.6、70.7、61、50、25（%）等倍時誤差：タテ：±0.80% ヲコ：±0.90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                 |
|                               | ズーム      | 25～400%（1%刻み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                 |
| 給紙方式/給紙容量（64g/㎡）              | カセット     | 640枚×2+640枚×2カセット（2段カセットベディスタル・AW1）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                 |
|                               | 手差し      | 120枚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                 |
| 連続複写枚数                        |          | 999枚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                 |
| 電源                            |          | AC100V、10A、50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                 |
| 最大消費電力                        |          | 1.5kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                 |
| エネルギー消費効率(複合機) <sup>*10</sup> |          | 61 kWh/年（区分名：a）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 53 kWh/年（区分名：a）    | 45 kWh/年（区分名：a） |
| 大きさ(ADFを含む) <sup>*11</sup>    |          | iR-ADV C3935F/ C3930F：565mm（幅）×722mm（奥行）×897mm（高さ）<br>iR-ADV C3926F：565mm（幅）×719mm（奥行）×891mm（高さ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                 |
| 質量(ADFを含む)                    |          | 約86kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 約86kg              | 約80kg           |
| 機械占有寸法(ADFを含む)                |          | iR-ADV C3935F/ C3930F：894mm（幅）×722mm（奥行）、iR-ADV C3926F：894mm（幅）×719mm（奥行）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |
| メモリー容量                        |          | RAM:3.5GB、SSD：標準：256GB(使用領域は240GB)、最大：1TB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |

- \*1 カセット1は非対応 \*2 手差しトレイのみ給紙可能  
\*3 1段目給紙カセットは105.0 × 148.0mm～297.0×215.9mm、2段目以降の給紙カセットは105.0 × 148.0mm～304.8×457.2mmのユーザー設定サイズを使用可能です。  
\*4 手差しトレイ、カセット2のみ給紙可能 \*5 カセット給紙の場合、封筒アタッチメントA装着または、封筒アタッチメントB装着が必要です。 \*6 カセット2のみ給紙可能  
\*7 使用環境、使用条件によって変わることがあります。  
\*8 使用状況により高速起動されない場合があります。尚、タッチパネルディスプレイのキー操作が可能になるまでの時間は4秒以下です。  
\*9 トップメニューにコピーアイコンが表示されるまでの時間は24秒以下です。  
\*10 省エネ法（平成25年3月1日付）で定められた測定方法による数値  
\*11 オプションの2段カセットベディスタル・AW1を装着時の高さは iR-ADV C3935F/ C3930Fiは1145mm、iR-ADV C3926Fiは1139mmです。

| 両面同時読み取り自動原稿送り装置の仕様（標準装備） <sup>*1</sup> |                    |                                                                               |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 原稿送り装置の種類                               |                    | 自動両面原稿送り装置                                                                    |
| 原稿サイズ/種類                                | サイズ                | A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R、B6R、ユーザー設定サイズ（69.9 × 139.7～304.8 × 431.8 mm）   |
|                                         | 原稿坪量 <sup>*2</sup> | 片面原稿：38～220g/㎡、両面原稿：38～220g/㎡                                                 |
| 原稿の収容可能枚数 <sup>*3*4</sup>               |                    | 250枚（64g/㎡）                                                                   |
| 原稿読み取り速度（A4ヨコ） <sup>*5</sup>            | 片面読取               | カラー/モノクロ共 135ページ/分（300dpi ×300dpi）<br>カラー/モノクロ共 80ページ/分（600dpi ×600dpi）       |
|                                         | 両面読取               | カラー/モノクロ共 270ページ/分（300dpi ×300dpi）<br>カラー90ページ/分、モノクロ160ページ/分（600dpi ×600dpi） |
|                                         |                    |                                                                               |

- \*1 搭載機種：iR-ADV C3935F/ C3930F  
\*2 38～50g/㎡は薄紙モード、163～220g/㎡は厚紙モードで対応。A6R以下は50～220g/㎡。カラー白黒混載原稿も非混載の白黒原稿/カラー原稿と同様の対応。  
\*3 CS-064以外の64g/㎡以下の原稿は200枚  
\*4 A6R以下のサイズは100枚積載、送り方向432mm超過の原稿は1枚積載。積載高さ22.0mm以下  
\*5 普通紙モード時

| 両面反転自動原稿送り装置の仕様（標準装備） <sup>*1</sup> |                    |                                                                           |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 原稿送り装置の種類                           |                    | 自動両面原稿送り装置                                                                |
| 原稿サイズ/種類                            | サイズ                | A3、A4、A4R、A5、A5R、B4、B5、B5R、B6、ユーザー設定サイズ（139.7 × 128.0 ～ 297.0 × 431.8 mm） |
|                                     | 原稿坪量 <sup>*2</sup> | 片面原稿：モノクロ 38～128g/㎡、カラー 64～128g/㎡、両面原稿：モノクロ 50～128g/㎡、カラー 64～128g/㎡       |
| 原稿の収容可能枚数 <sup>*3</sup>             |                    | 100枚（64g/㎡）                                                               |
| 原稿読み取り速度（A4ヨコ）                      | 片面読取               | カラー/モノクロ共 70ページ/分（300dpi×300dpi）<br>カラー/モノクロ共 51ページ/分（600dpi×600dpi）      |
|                                     | 両面反転読取             | カラー/モノクロ共 35ページ/分（300dpi×300dpi）<br>カラー/モノクロ共 25.5ページ/分（600dpi×600dpi）    |
|                                     |                    |                                                                           |

- \*1 搭載機種：iR-ADV C3926F  
\*2 38-42g/㎡未満は1枚送りのみ  
\*3 50g/㎡未満の積載枚数は10枚、38-42g/㎡未満は1枚送りのみ

| 2段カセットベディスタル・AW1の仕様（オプション） |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用紙サイズ                      | 305×457mm、A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R、郵便はがき（はがき、往復はがき、4面はがき）、ユーザー設定サイズ（105.0 × 148.0～304.8×457.2mm） |
| 用紙坪量                       | 52～256g/㎡                                                                                              |
| 給紙容量/給紙段数                  | 640枚（64g/㎡）×2段                                                                                         |
| 電源                         | 本体より供給                                                                                                 |
| 大きさ/質量                     | 565mm（幅）×635mm（奥行）×248mm（高さ） <sup>*1</sup> /約16kg                                                      |
| 本体接続時の占有寸法                 | iR-ADV C3935F/ C3930F：894mm（幅）×722mm（奥行）                                                               |
|                            | iR-ADV C3926F：894mm（幅）×719mm（奥行）                                                                       |

- \*1 本体装着時

| ベディスタル・K2の仕様（オプション） |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| 大きさ/質量              | 565mm（幅）×635mm（奥行）×248mm（高さ）/約18kg |

| キャストプレート・K2の仕様（オプション） |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| 大きさ/質量                | 565mm（幅）×635mm（奥行）×83mm（高さ）/約8kg |

| アドバンスドボックスの仕様（標準装備） |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| ディスク容量              | 標準：16GB、最大：480GB（オプション）                         |
| 最大バス長               | 256文字（半角/全角共）                                   |
| 一階層の最大ファイル数         | 1000個（フォルダーを含む）                                 |
| 最大ファイル数             | 10万個（フォルダーを含む）                                  |
| 1ファイルの最大サイズ         | 2GB                                             |
| 最大同時接続クライアント数       | SMB：64、WebDAV：3                                 |
| クライアントOS            | Windows <sup>®</sup> 10/Windows <sup>®</sup> 11 |

| LIPS LXプリンター機能の仕様(標準装備) |                                                                                                                                                     |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 形式                      | 内蔵型                                                                                                                                                 |                                   |
| プリントサイズ                 | コピー仕様に準ずる                                                                                                                                           |                                   |
| 連続プリント速度                | コピー仕様に準ずる                                                                                                                                           |                                   |
| 解像度                     | データ処理                                                                                                                                               | 1,200dpi ×1,200dpi、600dpi ×600dpi |
| ページ記述言語                 | LIPS LX                                                                                                                                             |                                   |
| 対応プロトコル                 | TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)                                                                                                               |                                   |
| 対応OS                    | Windows®10 / Windows®11 / Windows®Server2012/ Windows®Server2012 R2 / Windows®Server2016 / Windows®Server2019 / Windows®Server2022 / macOS(10.13以降) |                                   |
| 内蔵フォント                  | なし                                                                                                                                                  |                                   |
| インターフェイス                | (標準装備) USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE802.3準拠)<br>(オプション) Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)                                              |                                   |
| 画像欠け幅                   | 定形サイズ：用紙の端から上下左右の余白は5mm(封筒は10mm)                                                                                                                    |                                   |

| LIPS Vプリンター機能の仕様(オプション) |                                                                                                                                     |                                                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 名称                      | (e) LIPS V拡張キット・BF1                                                                                                                 |                                                                |
| 形式                      | 内蔵型                                                                                                                                 |                                                                |
| プリントサイズ                 | コピー仕様に準ずる                                                                                                                           |                                                                |
| 連続プリント速度                | コピー仕様に準ずる                                                                                                                           |                                                                |
| 解像度                     | データ処理                                                                                                                               | LIPS LX: 600dpi x600dpi、1,200dpi x1,200dpi その他: 600dpi x600dpi |
| ページ記述言語                 | LIPS V(LIPS LX、LIPS IV、LIPS III、LIPS II+)                                                                                           |                                                                |
| 対応プロトコル                 | TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)                                                                                               |                                                                |
| 対応OS                    | Windows®10 / Windows®11 / Windows®Server2012 / Windows®Server2012 R2 / Windows®Server2016 / Windows®Server2019 / Windows®Server2022 |                                                                |
| 内蔵フォント                  | 和文                                                                                                                                  | 平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5、丸ゴシック体                                    |
|                         | 欧文                                                                                                                                  | Courier、Dutch、Swiss、Symbol                                     |
|                         | その他                                                                                                                                 | ラインプリンター、バーコード (EAN-128、CODE39、NW-7、JAN、郵便バーコード、OCRフォント)       |
| エミュレーション                | ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2                                                                                                     |                                                                |
| インターフェイス                | (標準装備) USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)<br>(オプション) Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)                               |                                                                |
| 画像欠け幅                   | 定形サイズ：用紙の端から上下左右の余白は5mm(封筒は10mm)                                                                                                    |                                                                |

| PSプリンター機能の仕様(オプション) |                                                                                                       |                                                                                                                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称                  | (e) PS拡張キット・BF1                                                                                       |                                                                                                                                                      |
| 形式                  | 内蔵型                                                                                                   |                                                                                                                                                      |
| プリントサイズ             | コピー仕様に準ずる                                                                                             |                                                                                                                                                      |
| 連続プリント速度            | コピー仕様に準ずる                                                                                             |                                                                                                                                                      |
| 解像度                 | データ処理                                                                                                 | 1,200dpi×1,200dpi、600dpi×600dpi                                                                                                                      |
| ページ記述言語             | Adobe®PostScript®3™                                                                                   |                                                                                                                                                      |
| 対応プロトコル             | TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)                                                                 |                                                                                                                                                      |
| 対応OS                | ドライバー                                                                                                 | Windows®10 / Windows®11 / Windows®Server2012/ Windows®Server2012 R2 / Windows®Server2016 / Windows®Server2019 / Windows®Server2022 / macOS (10.13以降) |
|                     | PPD                                                                                                   | Windows®10 / Windows®11 / macOS(10.13以降)                                                                                                             |
| 内蔵フォント              | 和文                                                                                                    | 平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5                                                                                                                                 |
|                     | 欧文                                                                                                    | 136書体                                                                                                                                                |
| エミュレーション            | なし                                                                                                    |                                                                                                                                                      |
| インターフェイス            | (標準装備) USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)<br>(オプション) Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) |                                                                                                                                                      |
| 画像欠け幅               | 用紙の端から上下左右の余白4mm                                                                                      |                                                                                                                                                      |

| OS標準のプリント機能の仕様(標準装備) |                                                                                                                                                                                           |               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 形式                   | 内蔵型                                                                                                                                                                                       |               |
| プリントサイズ              | コピー仕様に準ずる                                                                                                                                                                                 |               |
| 連続プリント速度             | コピー仕様に準ずる                                                                                                                                                                                 |               |
| 解像度                  | データ処理                                                                                                                                                                                     | 600dpi×600dpi |
| 対応プロトコル              | TCP/IP(IPP/IPPS)                                                                                                                                                                          |               |
| 対応アプリケーション           | Mopria Print、Apple AirPrint、IPP Everywhere                                                                                                                                                |               |
| 対応OS                 | Android <sup>*1</sup> / Windows®10 <sup>*1</sup> / Windows®11 <sup>*1</sup> / ChromeOS <sup>*1</sup> / macOS (11.2.2以降) <sup>*2</sup> / iOS (15.2以降) <sup>*2</sup> / iPadOS <sup>*2</sup> |               |
| インターフェイス             | (標準装備) USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)<br>(オプション) Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)                                                                                     |               |

\*1 【Mopriaを使用する】をONにする必要があります。  
 \*2 【AirPrintを使用する】をONにする必要があります。

| 無線LANの仕様 (オプション) |                                        |                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 準拠規格             | IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n |                                                                                    |
| 伝送方式             | IEEE 802.11b (変調方式：DS-SS)              |                                                                                    |
|                  | IEEE 802.11g (変調方式：OFDM方式)             |                                                                                    |
|                  | IEEE 802.11n (変調方式：OFDM方式)             |                                                                                    |
| 周波数範囲            | 2.412～2.472GHz                         |                                                                                    |
| セキュリティ (暗号方式)    | インフラストラクチャーモード時                        | 128 (104) / 64 (40) bit WEP<br>WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)<br>WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP) |
|                  | アクセスポイントモード時                           | WPA2-PSK (AES-CCMP)                                                                |
|                  | 設定方法                                   | WPS (Wi-Fi Protected Setup) 、手動設定                                                  |

| ブルスキャン機能の仕様(標準装備) |                                                                                                                                     |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 形式                | ガラスキャナー                                                                                                                             |  |
| 最大原稿読み取りサイズ       | 400dpi以下: 297mm x 990mm 、 600dpi: 297mm x 630mm                                                                                     |  |
| 読み取り解像度(主走査×副走査)  | 75dpi×75dpi、100dpi×100dpi、150dpi×150dpi、200dpi×200dpi、300dpi×300dpi、400dpi×400dpi、600dpi×600dpi<br>(75dpi～600dpiまで1dpi単位で指定が可能)     |  |
| インターフェイス          | (標準装備) USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)<br>(オプション) Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)                               |  |
| 対応プロトコル           | TCP/IP                                                                                                                              |  |
| 対応OS              | Windows®10 / Windows®11 / Windows®Server2012 / Windows®Server2012 R2 / Windows®Server2016 / Windows®Server2019 / Windows®Server2022 |  |
| ドライバー             | TWAIN準拠 WIA準拠                                                                                                                       |  |
| 画像モード             | カラー/モノクロ自動切替、カラー、モノクロ(2値)、グレースケール                                                                                                   |  |

| フッシュスキャン機能の仕様(標準装備)   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 形式                    | カラススキャナー                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 最大原稿読み取りサイズ           | コピー仕様に準ずる                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 読み取り解像度(主走査×副走査)      | 100dpi×100dpi, 150dpi×150dpi, 200dpi×100dpi(ノーマル), 200dpi×200dpi(ファイン), 200dpi×400dpi(スーパーファイン), 300dpi×300dpi, 400dpi×400dpi(ウルトラファイン), 600dpi×600dpi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 原稿読み取り速度(A4ヨコ、300dpi) | 両面同時読み取りADF時：カラー：135枚/分、モノクロ：135枚/分、両面反転読み取りADF時：カラー：70枚/分、モノクロ：70枚/分                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| インターフェース              | (標準装備) 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)<br>(オプション) Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 対応プロトコル               | File: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV Email/iFax: SMTP(送信), POP3(受信)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 対応OS/アプリケーション         | SMB                                                                                                                                                    | Windows®10 / Windows®11 / Windows®Server 2012 / Windows Server 2012 R2 / Windows®Server 2016 / Windows®Server 2019 / Windows®Server 2022 / macOS (Catalina/Big Sur/Monterey) / Cent OS Stream 8                                                                                                           |
|                       | FTP                                                                                                                                                    | Windows®Server 2012 : Internet Information Services 8.0 / Windows®Server 2012 R2 : Internet Information Services 8.5 / Windows®10/Windows®11 / Windows®Server 2016 / Windows®Server 2019 / Windows®Server 2022 : Internet Information Services 10 / Cent OS Stream 8                                      |
|                       | WebDAV                                                                                                                                                 | Windows®Server 2012 : Internet Information Services 8.0 / Windows®Server 2012 R2 : Internet Information Services 8.5 / Windows®10 / Windows®11 / Windows®Server 2016, Windows®Server 2019 / Windows®Server 2022 : Internet Information Services 10 / macOS (Catalina/Big Sur/Monterey) / Cent OS Stream 8 |
|                       | SMTP                                                                                                                                                   | Microsoft Exchange Server 2016 / Microsoft Exchange Server 2019 / Sendmail 8.15.2                                                                                                                                                                                                                         |
| 出力フォーマット              | TIFF(MMR), JPEG <sup>*1</sup> 、PDF、XPS、OOXML (PowerPoint, Word)                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 画像モード                 | 文字、文字／写真、写真                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

\*1 シングルページのみ

| スーパーG3FAX機能の仕様(標準装備) |                                                                                                |                                                                                                                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適用回線 <sup>*1</sup>   | 一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(Fネット)                                                                 |                                                                                                                                                         |
| 走査線密度                | 標準モード                                                                                          | 8ドット/mm×3.85ライン/mm                                                                                                                                      |
|                      | ファインモード                                                                                        | 8ドット/mm×7.7ライン/mm                                                                                                                                       |
|                      | スーパーファインモード                                                                                    | 8ドット/mm×15.4ライン/mm                                                                                                                                      |
|                      | ウルトラファインモード                                                                                    | 16ドット/mm×15.4ライン/mm                                                                                                                                     |
| 通信速度                 | SuperG3 : 33.6kbps, G3 : 14.4kbps                                                              |                                                                                                                                                         |
| 符号化方式                | MH, MR, MMR, JBIG                                                                              |                                                                                                                                                         |
| 通信モード                | SuperG3, G3                                                                                    |                                                                                                                                                         |
| 送信原稿サイズ              | A3, B4, A4, A4R, B5 <sup>*2</sup> , B5R <sup>*3</sup> , A5 <sup>*3</sup> , A5R <sup>*3*4</sup> |                                                                                                                                                         |
| 記録紙サイズ               | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R                                                                  |                                                                                                                                                         |
| 電送時間                 | JBIG : 約2.6秒                                                                                   |                                                                                                                                                         |
| ファクストライバー            | インターフェース                                                                                       | (標準装備) USB2.0High-Speed, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)<br>(オプション) Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)                                                  |
|                      | 対応プロトコル                                                                                        | TCP/IP(LPD/Port9100/IPPP/PPS/FTP/WSD)                                                                                                                   |
|                      | 対応OS                                                                                           | Windows®10 / Windows®11 / Windows®Server2012 / Windows®Server2012 R2 / Windows®Server 2016 / Windows®Server 2019 / Windows®Server2022 / macOS (10.13以降) |

\*1 IP電話にご加入のとき、IP電話経由ではファクシミリ通信が正常に行えないことがあります。ファクシミリ通信は一般電話(加入電話/Fネット)回線経由でのご利用をおすすめします。

\*2 B4短尺として送信されます。 \*3 A4として送信されます。 \*4 両面同時読み取り自動原稿送り装置搭載機(iR-ADV C3935F/ C3930F)のみ対応

| IPファクス機能の仕様(オプション) |                                                                                      |                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 送信原稿サイズ            | スーパーG3FAX仕様に準ずる                                                                      |                 |
| 走査線密度              | 標準モード                                                                                | スーパーG3FAX仕様に準ずる |
|                    | ファインモード                                                                              | スーパーG3FAX仕様に準ずる |
|                    | スーパーファインモード                                                                          | スーパーG3FAX仕様に準ずる |
|                    | ウルトラファインモード                                                                          | スーパーG3FAX仕様に準ずる |
| 通信プロトコル            | SIP, JT-T.38                                                                         |                 |
| 適用回線               | (標準装備) 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)<br>(オプション) Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) |                 |
| 通信モード              | NGN, NGNマイナンバー、イントラネット、VoIPゲートウェイ                                                    |                 |

| インターネット/イントラネットFAX送受信機能(標準装備) |                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 通信プロトコル                       | インターネットFAX                                                                                                         | SMTP(送信) <sup>*1</sup> /POP3(受信) <sup>*2</sup>                                                                                                      |
|                               | イントラネットFAX                                                                                                         | SMTP(送受信) <sup>*1</sup>                                                                                                                             |
| 通信モード                         | Simpleモード, Fullモード(ITU-T T.37及びW-NET FAX準拠, カラー対応)                                                                 |                                                                                                                                                     |
| 通信可能用紙サイズ                     | A3, B4, A4, A4R, B5 <sup>*3</sup> , B5R <sup>*4</sup> , A5 <sup>*4</sup> , A5R <sup>*4</sup> , A6R <sup>*4*5</sup> |                                                                                                                                                     |
| 解像度                           | モノクロ                                                                                                               | 200dpi×100dpi, 200dpi×200dpi, 200dpi×400dpi <sup>*6</sup> , 300dpi×300dpi <sup>*6</sup> , 400dpi×400dpi <sup>*6</sup> , 600dpi×600dpi <sup>*6</sup> |
|                               | カラー                                                                                                                | 100dpi×100 dpi <sup>*6</sup> , 200dpi×200 dpi, 300dpi×300 dpi <sup>*6</sup> , 400dpi×400 dpi <sup>*6</sup> , 600dpi×600 dpi <sup>*6</sup>           |
| 対応メールサーバーソフトウェア               | 転送用                                                                                                                | Microsoft Exchange2016 / Microsoft Exchange2019 / Sendmail 8.15.2                                                                                   |
|                               | 受信用                                                                                                                | Microsoft Exchange2016 / Microsoft Exchange2019 / Qpopper 4.1.0                                                                                     |

\*1 SMTP認証及び、SMTP送受信時の暗号化(TLS)通信に対応しています。 \*2 APOP/POP before SMTP及び、POP受信時の暗号化(TLS)通信に対応しています。 \*3 B4短尺として送信されます。

\*4 A4として送信されます。 \*5 両面同時読み取り自動原稿送り装置搭載機(iR-ADV C3935F/ C3930F)のみ対応 \*6 相手側受信条件設定により可能です。

| インナーフィニッシャー・L1の仕様(オプション) |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用紙サイズ/使用可能用紙             | 用紙サイズ                                                                             | コピー仕様に準じる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                          | 用紙坪量                                                                              | 52～300g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                          | 用紙種類                                                                              | 薄紙(52～63g/m <sup>2</sup> )、普通紙(64～105g/m <sup>2</sup> )、厚紙(106～300g/m <sup>2</sup> )、色紙(64～82g/m <sup>2</sup> )、再生紙(64～105g/m <sup>2</sup> )、パンチ済み紙(64～90g/m <sup>2</sup> )、OHPフィルム、第2原図(64～99g/m <sup>2</sup> )、ラベル用紙、ボンド紙(83～99g/m <sup>2</sup> )、和紙(93g/m <sup>2</sup> )、コート紙(106～256g/m <sup>2</sup> )、封筒(75～105g/m <sup>2</sup> )、はがき(164～220g/m <sup>2</sup> )、レターヘッド(64～180g/m <sup>2</sup> ) |
|                          | 上トレイ                                                                              | ノンソート：A4, B5, A5, A5R, A6R, 320×450mm (SRA3) / A3, B4, A4R : 50枚 (64g/m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| トレイ容量 <sup>*1</sup>      | 下トレイ(ステイブル可)                                                                      | ノンソート：A4, B5, A5, A5R : 500枚 (64g/m <sup>2</sup> ) 320×450mm (SRA3) / A3, A4R, B4, B5R : 250枚 (64g/m <sup>2</sup> )<br>A6R: 30枚 封筒: 10枚<br>ステイブル：A4, B5, A3, B4, A4R : 30部 針なしとじ時：A4, B5, A3, B4 : 30部                                                                                                                                                                                               |
|                          | ステイブル                                                                             | コーナーステイブル、ダブルステイブル時 A4, B5 : 50枚 (52～90g/m <sup>2</sup> ) A3, B4 : 30枚 (52～90g/m <sup>2</sup> )、A4R : 40枚 (52～90g/m <sup>2</sup> )<br>マニュアルステイブル時 45枚 (64g/m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                          |
| 針なしとじ <sup>*2</sup>      | ステイブル位置                                                                           | コーナーステイブル/ダブルステイブル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          | 最大綴じ枚数                                                                            | 10枚 (52～64g/m <sup>2</sup> )、8枚 (65～81.4g/m <sup>2</sup> )、6枚 (82～105g/m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                          | 綴じ可能サイズ                                                                           | A3, A4, B4, B5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          | 用紙種類                                                                              | 薄紙(52～63g/m <sup>2</sup> )、普通紙(64～105g/m <sup>2</sup> )、色紙、再生紙、パンチ済み紙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          | 用紙坪量                                                                              | 52～105g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                          | 綴じ位置                                                                              | 左上、左下、右上、右下 ※1か所綴じ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| シフト可能サイズ                 | A3, A4, A4R, B4, B5                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ステイブル可能サイズ               | A3, A4, A4R, B4, B5                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 電源                       | 本体より供給                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 大きさ/質量                   | 469mm(幅)×525mm(奥行)×225mm(高さ)(補助トレイを伸ばした時：587mm(幅))/約9.1kg                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 本体接続時の占有寸法 <sup>*3</sup> | iR-ADV C3935F/ C3930F : 1,056mm(幅)×722mm(奥行)、iR-ADV C3926F : 1,056mm(幅)×719mm(奥行) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

\*1 用紙の種類や厚さによってトレイ積載枚数やステイブル可能枚数が少なくなることがあります。 \*2 針を使わないため、用紙や環境により綴じ力に差が出る場合があります。また、針を使用するステイブルと同等の保持力はありません。

\*3 手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ

| インナー2/4穴パンチャー・D1の仕様（オプション） |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用紙サイズ/使用可能用紙               | 用紙サイズ | 2穴：A3、B4、A4、A4R、A5、B5、B5R 4穴：A3、A4                                                                                                                                                                                                                      |
|                            | 用紙坪量  | 52～300g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            | 用紙種類  | 薄紙（52～63g/m <sup>2</sup> ）、普通紙（64～105g/m <sup>2</sup> ）、再生紙（64～105g/m <sup>2</sup> ）、色紙（64～82g/m <sup>2</sup> ）、厚紙（106～300g/m <sup>2</sup> ） <sup>*1</sup> 、コート紙（106～256g/m <sup>2</sup> ）、ボンド紙（83～99g/m <sup>2</sup> ）、レターヘッド（64～180g/m <sup>2</sup> ） |
| パンチ穴数/穴径                   |       | 2穴／4穴：6.5mm                                                                                                                                                                                                                                             |
| パンチ穴間隔                     |       | 80mm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| パンチ肩入れ容量 <sup>*1</sup>     |       | 2穴：約2,500枚（64g/m <sup>2</sup> ） 4穴：約2,500枚（80g/m <sup>2</sup> ）                                                                                                                                                                                         |
| 電源                         |       | 本体より供給                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 大きさ/質量                     |       | フィニッシャーに内蔵/約4.2kg                                                                                                                                                                                                                                       |
| 本体接続時の占有寸法 <sup>*2</sup>   |       | iR-ADV C3935F/ C3930F：1,171mm（幅）×722mm（奥行）、iR-ADV C3926F：1,171mm（幅）×719mm（奥行）                                                                                                                                                                           |

\*1 お使いの環境・紙種・坪量によって異なる場合があります。  
\*2 インナーフィニッシャー・L1装着時、手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ

| コピートレイ・T2の仕様（オプション） |                                                                                                             |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 用紙サイズ/使用可能用紙        | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、ユーザー指定サイズ(98.0mm×182.0mm-304.8mm×457.2mm)                                           |  |
| 積載容量                | A4、B5、B5R、A5R：100枚（64g/m <sup>2</sup> ） A3、B4、A4R：75枚（64g/m <sup>2</sup> ）                                  |  |
| 大きさ/質量              | 258mm（幅）×373mm（奥行）×103mm（高さ）/約0.5kg                                                                         |  |
| 本体接続時の占有寸法          | iR-ADV C3935F/ C3930F：1,009mm <sup>*1</sup> （幅）×722mm（奥行）、iR-ADV C3926F：1,009mm <sup>*1</sup> （幅）×719mm（奥行） |  |

\*1 補助トレイを伸ばしたサイズ

| 2/4穴パンチャーユニット・A1の仕様（オプション） |       |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用紙サイズ/使用可能用紙               | 用紙サイズ | 2穴：A3、A4、A4R、A5、B4、B5、B5R 4穴：A3、A4                                                                                                                                                                                                       |
|                            | 用紙坪量  | 52～300g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                   |
|                            | 用紙種類  | 薄紙（52～63g/m <sup>2</sup> ）、普通紙（64～105g/m <sup>2</sup> ）、再生紙（64～105g/m <sup>2</sup> ）、色紙（64～82g/m <sup>2</sup> ）、厚紙（106～300g/m <sup>2</sup> ）、コート紙（106～300g/m <sup>2</sup> ）、ボンド紙（83～99g/m <sup>2</sup> ）、レターヘッド（64～180g/m <sup>2</sup> ） |
| パンチ穴数/穴径                   |       | 2穴／4穴：6.5mm                                                                                                                                                                                                                              |
| パンチ穴間隔                     |       | 2穴：80mm、4穴：80-80-80mm                                                                                                                                                                                                                    |
| パンチ肩入れ容量 <sup>*1</sup>     |       | 2穴：約10,000枚（64g/m <sup>2</sup> ）、4穴：約5,000枚（64g/m <sup>2</sup> ）                                                                                                                                                                         |
| 電源                         |       | フィニッシャーより供給                                                                                                                                                                                                                              |
| 大きさ、質量                     |       | フィニッシャーに内蔵/約2.3kg                                                                                                                                                                                                                        |
| 本体接続時の占有寸法                 |       | フィニッシャーに内蔵                                                                                                                                                                                                                               |

\*1 お使いの環境・紙種・坪量によって異なる場合があります。

| ステイブルフィニッシャー・AE1/中綴じフィニッシャー・AE1の仕様（オプション） |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用紙サイズ/使用可能用紙                              | 用紙サイズ                      | コピー仕様に準じる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                           | 用紙坪量                       | 上トレイ：52～256g/m <sup>2</sup> 下トレイ：52～300g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                           | 用紙種類                       | 上トレイ：薄紙（52～63g/m <sup>2</sup> ） <sup>*1</sup> 、普通紙（64～105g/m <sup>2</sup> ）、厚紙（106～256g/m <sup>2</sup> ）、コート紙（106～256g/m <sup>2</sup> ）、色紙（64～82g/m <sup>2</sup> ）、再生紙（64～105g/m <sup>2</sup> ）、パンチ済み紙（64～90g/m <sup>2</sup> ）、OHPフィルム、第2原図（64～99g/m <sup>2</sup> ）、ラベル用紙、ボンド紙（83～99g/m <sup>2</sup> ）、はがき（164～220g/m <sup>2</sup> ）<br>下トレイ：薄紙（52～63g/m <sup>2</sup> ） <sup>*1</sup> 、普通紙（64～105g/m <sup>2</sup> ）、厚紙（106～300g/m <sup>2</sup> ）、コート紙（106～300g/m <sup>2</sup> ）、色紙（64～82g/m <sup>2</sup> ）、再生紙（64～105g/m <sup>2</sup> ）、パンチ済み紙（64～90g/m <sup>2</sup> ）、OHPフィルム、第2原図（64～99g/m <sup>2</sup> ）、ラベル用紙、ボンド紙（83～99g/m <sup>2</sup> ）、封筒（75～105g/m <sup>2</sup> ） <sup>*2</sup> 、はがき（164～220g/m <sup>2</sup> ） |
| トレイ容量 <sup>*3</sup>                       | 上トレイ                       | ソート：A4、A5、A5R、A6R、B5：250枚 320×450mm（SRA3）、A3、A4R、B4、B5R、305×457mm：125枚 <sup>*4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                           | 下トレイ                       | ソート：A4、A5、A5R、B5：3,000枚 <sup>*5</sup> 320×450mm（SRA3）、A3、A4R、B4、B5R、305×457mm：1,500枚 A6R：250枚 <sup>*6</sup> 封筒：100枚<br>ステイブル：A4、B5：3,000枚もしくは200部 <sup>*5</sup> A3、B4、A4R：1,500枚もしくは100部 針なしとじ時 A4：200部 A3：100部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                           | 中綴じ部 <sup>*7</sup>         | 最大積載量：25部（サイズ・束枚数により異なる） 2枚～5枚 <sup>*8</sup> /25部、6枚～10枚 <sup>*8</sup> /15部、11枚～20枚 <sup>*8</sup> /10部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ステイブル                                     | ステイブル可能枚数                  | コーナーステイブル、ダブルステイブル時 A4、B5：50枚（52～90g/m <sup>2</sup> ） A4R：40枚（52～90g/m <sup>2</sup> ） A3、B4：30枚（52～90g/m <sup>2</sup> ）<br>マニュアルステイブル時 最大50枚（厚み5.7mm以下）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                           | ステイブル位置                    | コーナーステイブル/ダブルステイブル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                           | 中綴じ可能枚数 <sup>*3</sup> *7*9 | 20枚（52～81.4g/m <sup>2</sup> ）10枚（82～105g/m <sup>2</sup> ）5枚（106～150g/m <sup>2</sup> ）4枚（151～209g/m <sup>2</sup> ）3枚（210～220g/m <sup>2</sup> ）（非コート紙：表紙1枚含む）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                           | 中綴じ可能サイズ <sup>*7</sup>     | A3、B4、A4R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                           | サドル折り（未綴じ）                 | 最大3枚（52～105g/m <sup>2</sup> ） <sup>*10</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 針なしとじ <sup>*11</sup>                      | 最大綴じ枚数                     | 10枚（52～64g/m <sup>2</sup> ）、8枚（65～81.4g/m <sup>2</sup> ）、6枚（82～105g/m <sup>2</sup> ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                           | 綴じ可能サイズ                    | A3、A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                           | 用紙種類                       | 薄紙（52～63g/m <sup>2</sup> ）、普通紙（64～105g/m <sup>2</sup> ）、色紙、再生紙、パンチ済み紙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                           | 用紙坪量                       | 52～105g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                           | 綴じ位置                       | 左上、左下、右上、右下 ※1か所綴じ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| シフト可能サイズ                                  |                            | 上トレイ：A3、A4、B4、B5 下トレイ：A3、A4、A4R、B4、B5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ステイブル可能サイズ                                |                            | A3、A4、A4R、B4、B5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 電源                                        |                            | 本体より供給                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 大きさ/質量                                    |                            | 537mm（幅）×623mm（奥行）×1,021mm（高さ）（補助トレイを伸ばした時：637mm（幅）） / ステイブルフィニッシャー・AE1：約30kg、中綴じフィニッシャー・AE1：約53kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 本体接続時の占有寸法 <sup>*12</sup>                 |                            | iR-ADV C3935F/ C3930F：1,536mm（幅）×722mm（奥行）、iR-ADV C3926F：1,536mm（幅）×719mm（奥行）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

\*1 薄紙（52～59g/m<sup>2</sup>）の両面を除く  
\*2 封筒横送りを除く  
\*3 用紙の種類や厚さによってトレイ積載枚数やステイブル可能枚数が少なくなることがあります。  
\*4 320×450mm（SRA3）、305×457mmの薄紙(52～63g/m<sup>2</sup>)は、最大30枚  
\*5 薄紙（52～63g/m<sup>2</sup>）の場合は1,500枚または高さ216mmのいずれか早い方  
\*6 106g/m<sup>2</sup>以上は、最大50枚  
\*7 中綴じフィニッシャー・AE1のみ対応  
\*8 52～81.4g/m<sup>2</sup>時  
\*9 用紙の種類や厚さによってサドル可能枚数が少なくなることがあります。  
\*10 非コート紙時  
\*11 針を使わないため、用紙や環境により綴じ力に差が出る場合があります。また、針を使用するステイブルと同等の保持力はありません。  
\*12 手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2026年9月現在のものです。 ●記載の価格には感光体、消耗品類の価格及び消費税は含まれておりません。本体ならびに関連する消耗品、サービス役務などにつきましては、別途消費税を申し受けます。 ●別途保守サービスが必要ですので、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。 ●保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年です。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。） ●Microsoft、Windows及びOffice製品（PowerPoint、Word）は米国マイクロソフトコーポレーションの米国及び、その他の国における登録商標です。 ●macOS、AppleTalk、AirPrintは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 ●Adobe、PostScript、PostScript3及びPostScript3、Adobe Readerは、米国Adobe社の米国及び、その他の国における登録商標です。 ●IPX/SPXは米国Novell Inc.の米国における商標です。 ●Mopria<sup>®</sup>およびMopria<sup>®</sup>のロゴは、Mopria Alliance社の米国またはその他の国における登録および/または未登録の商標です。許可のない使用は固く禁止されています。 ●Canon、Canonロゴ、ImageRUNNER ADVANCE、ImageWAREはキヤノン株式会社の登録商標です。 ●本価格・仕様一覧表に記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。