

Canon



imageRUNNER
ADVANCE


C5051/C5045
C5035/C5030



User-Centric

マシン品質から、ユーザー品質へ。

いちばん使いやすい複合機を目指し、
<イメージランナー・アドバンス>は生まれました。
使うときの迷いや、つまずき、あきらめをなくし、
「できること」をみんなのものにする。
それは、テクノロジー中心のマシン品質から、
人が最優先のユーザー品質へ、
クオリティーの基準を変えていくアプローチでした。
もっと人の近くでビジネスの力になるために、
複合機は新しい道を歩み始めます。



imageRUNNER ADVANCE

幅広いビジネスニーズに余裕をもって応える、オールマイティーシリーズ。



C5051/C5051F

- 連続複写速度
■ COLOR 51ppm
■ BLACK & WHITE 51ppm
- ファーストコピータイム カラー 6.5秒
モノクロ 4.0秒

※「2段カセットベディスタル・AD1」、「中綴じフィニッシャー・C1」、「バックファバスユニット・G1」、「外付け2穴パンチャー・B1」、「ペーパーデッキユニット・B1」を装着したものです。



C5045/C5045F

- 連続複写速度
■ COLOR 45ppm
■ BLACK & WHITE 45ppm
- ファーストコピータイム カラー 6.5秒
モノクロ 4.0秒

※「2段カセットベディスタル・AD1」、「ステイブルフィニッシャー・C1」、「バックファバスユニット・G1」を装着したものです。



C5035/C5035F

- 連続複写速度
■ COLOR 35ppm
■ BLACK & WHITE 35ppm
- ファーストコピータイム カラー 8.9秒
モノクロ 5.5秒

※「2段カセットベディスタル・AD1」、「インナーフィニッシャー・A1」、「インナーフィニッシャー用追加トレイ・A1」を装着したものです。



C5030/C5030F

- 連続複写速度
■ COLOR 30ppm
■ BLACK & WHITE 30ppm
- ファーストコピータイム カラー 8.9秒
モノクロ 5.5秒

※「2段カセットベディスタル・AD1」、「インナー2ウェイトレイ・F1」を装着したものです。

ENVIRONMENT — 環境配慮 —

いまや欠かすことのできない、環境配慮への取り組みを加速しています。

iR-ADVは、製造、物流、使用、廃棄といった製品のライフサイクル全体を視野に入れ、環境配慮を促進した複合機です。その重要なテーマとして、「省資源」や「地球温暖化防止と省エネルギー」などを掲げ、CO₂の削減や低消費電力、バイオマスプラスチックの採用などに積極的に取り組んできました。特定化学物質に対しても厳しい自主基準を作成し、お客様が安心してお使いいただける製品を提供しています。

- 省エネと循環梱包や再生プラスチックの使用などで製品ライフサイクルを通したCO₂排出量を約50%削減（当社従来機比）。
- オンデマンド定着やスリープ時の低消費電力（1W）によりオフィスの省エネルギーに貢献。
- エコマークやグリーン購入法に適合。
- 6種類の特定化学物質の使用を禁じる「RoHS指令」に対応。さらに一步先を行く鉛フリー対応。
- お客様が手を触れるタッチペンや本体のボタン類と外装カバーの一部に、日本バイオプラスチック協会が認定したバイオマスプラスチック*を採用。

*環境負荷の低減に有用な植物原料由来の材料で、外装カバーは最高難燃グレード5V（UL規格94）を達成しています。



UNIVERSAL DESIGN — ユニバーサルデザイン —

すべての人にとっての使いやすさへ、幅広くアプローチしています。

「できること」を増やし、「できること」のレベルを高めるだけでは、ビジネスで真価を発揮することはできません。iR-ADVは、画面の視認性から、操作性、メンテナンスにいたるまで、さまざまなユーザー視点から使いやすさを追求。つちかってきた技術を「ユニバーサルデザイン」のために駆使しました。技術が使う人に寄りそうような、複合機の新しい進化をお届けします。

- 迷うことなくシンプルに作業が行える、カスタムメニュー&大型液晶TFTタッチパネル。
- 稼働中にトナー交換ができるコンティニュアスラン。調整時間の見直しでダウンタイムも削減。
- 用紙セット時のサイズ設定を自動化。紙づまりも側面から簡単に解決。
- ユーザーの声を認識し、コピーの基本操作をサポートする「音声操作」*。
- 押しやすい右前部に設けた電源スイッチのOFFで簡単にシャットダウンが可能。
- 車イスをご利用の方の操作をサポートする「キャストプレート」*「チルト式操作部」*「DADFハンドル」*。

*オプション。



カラーユニバーサルデザイン認証

NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構（CUDO）が、色覚の個人差を問わず、利用する人の視認性に配慮した製品を認定する「カラーユニバーサルデザイン（CUD）認証」を取得しています。




COLOR & SHAPE — プロダクトデザイン —

新しさと優しさをアピールする色と形で、オフィス空間に調和します。

製品の特長やコンセプトをさりげなく主張しながら、オフィス空間との親和性を両立したプロダクトデザインへ。iR-ADVの相互連携を感じさせるシリーズの統一感と、使う人にとっての親しみやすさを、従来のイメージを一新するカラーリングとボディー形状で表現しました。新しさと優しさを兼ね備えたビジネスパートナーとして、さまざまなオフィス空間にフィットします。

- 個性的でありつつ、オフィスに落ち着きを与えるメインカラーとして「カシミアベージュ」を採用。
- ディテールの品質感を向上させる、シルバー&ホワイトのカラーコンビネーション。
- 角に柔らかな丸みを持たせた、シンプルで温かみのある「Round Square」シェイプ。
- 凹凸の少ない側面と背面、奥行きを抑えたコンパクト設計により、設置の自由度を高めた「全方位デザイン」。
- シリーズ全体の統一感により、オフィス空間における調和を高め、先進の連携機能を象徴。



※本カタログでは imageRUNNER ADVANCE を iR-ADV と略して表記しています。

PICK UP!

さまざまな視点から生まれた新機能が、

01 創造とコミュニケーションの質を高める、アドバンスドボックス

■サーバーを導入することなくファイル共有環境を構築

本体に標準搭載されているHDDの領域を利用し、SMBまたはWebDAVプロトコルにてファイル共有を実現するアドバンスドボックス。保存容量は、標準で約9.6GB、最大で約112.7GBまで拡張できます。パソコンのみならず、同一ネットワーク上のiR-ADVからも保存ファイルを共有できます。


※データの二重化のため、ミラーリングを推奨します。ミラーリングには「HDDミラーリングキット・D1」または「HDDデータ暗号化/ミラーリングキット・C1」が必要です。※お客様の責任において、必ず定期的にバックアップをお取りください。バックアップデータがない場合は、消失したデータを復旧することはできません。

■アプリケーションファイル等の多彩なドキュメントを保管

アドバンスドボックスには、スキャン文書やFAX受信文書に加えて、パソコンで作成したアプリケーションファイルも保管可能になりました。またTIFFやPDF*といった文書は、本体パネル操作でプリントすることが可能です。*「ダイレクトプリント拡張キット (PDF/XPS用)・H1」または「PS拡張キット・AE1」が必要です。

■文書を出力せずに確認できる「プレビュー機能」

アドバンスドボックスに保存した文書を、本体パネルに表示して内容を確認できます（ファイル形式はPDF*、TIFF、JPEGに対応）。転送したFAX文書もパソコンを経由させることなく本体前で確認し、ムダな出力を減らすことが可能です。*「ダイレクトプリント拡張キット (PDF/XPS用)・H1」または「PS拡張キット・AE1」が必要です。



02 使いやすさを一新したユーザーインターフェース&便利なメディア連携



■操作効率を高める「カスタムメニュー」

例えば、「白黒/2 in 1/両面」「Scan to PowerPoint」など、よく利用する設定を組み合わせるプリセット。ワンタッチでジョブをスタートさせることもできます。よく使うメニューは上部のショートカットにも登録でき、一目でわかるグラフィカルなメニューには、基本メニューのほかMEAPアプリケーションなども表示可能。目的に合わせて触れるだけのシンプルで快適な操作を実現します。個人認証と連携して、表示させるメニューや背景を個人ごとに変更することもできます。



■大型液晶TFTタッチパネル&チルト機構

見やすさを一新した8.4インチの大きく明るいタッチパネルを採用。また、パネルを引き出して角度が選べるチルト機構により、操作性をさらに高めています。

■作業の幅を広げる「多彩なメディア・携帯電話連携」

操作パネルの左にICカードリーダーを内蔵可能*1。SDカードやMemory Stickなどのメモリーメディア*2が利用でき、各メモリーからのプリントやスキャンデータの保存が行えます。さらに、赤外線通信 (IrDA) により携帯電話のメール本文やJPEG/PDFなどのファイルも出力可能*3。パソコンレスの業務をサポートします。

*1「USBデバイスポート・B1」が必要です。*2「マルチメディアリーダー/ライター・A2」が必要です。*3「モバイル接続キット・A1」が必要です。



■急ぎの出力に対応する「割り込み印刷」

コピーはもちろんプリントやFAX文書の印刷も、現在動作中のジョブを一時停止させて割り込ませることが可能。急ぎの作業をすばやくストレスなく行うことができます。



03 CPU性能と色再現性の向上による、高速・高画質パフォーマンス


■高速CPU&ギガビットイーサ対応

プリンター処理やUIの描画、MEAPアプリケーション処理の速度を向上させる1.2GHzの高速CPUを搭載。操作への反応を早め、快適な作業を実現します。また、ギガビットイーサ対応によりデータ転送時間も短縮しました。



■高画質「pQトナー」の採用

imagePRESSシリーズでつちかった顔料微分散技術により、色空間を拡大した「pQトナー」。トナー表面形状の改良により転写性を向上させ、くっきりとした文字を再現します。



■文字の再現性を高める「トラッピング」

地色のある原稿で文字をヌキ合わせにすると、版がずれた場合に文字と地色の間が白くなってしまいます。そこで背景を文字側に入り込ませ、再現性を向上させました。PostScriptはもちろん、LIPS LX、LIPS Vでも対応します。



04 ドキュメント活用の幅を広げる、 安心のAdobe® PDF対応




■セキュリティを高める「LiveCycle™ Rights Management ES」

アクセス制御サーバーAdobe® LiveCycle™ Rights Management ESと連携。生成したPDFファイルに、アクセス権、期間、閲覧者、操作などのセキュリティポリシーを動的に付与・変更し、より安全性の高いドキュメント管理が行えます。

■Adobe®ReaderでPDF文書の 編集ができる「Reader Extensions」

「Reader Extensions」を設定したPDFファイルでは、閲覧用の無償ソフトAdobe® Reader (V7以降) を利用し、注釈の追加、署名、修正など簡単な編集が行えます。例えば、印かんが押された紙の決裁書をスキャンして関連書類を添付、1つのPDFファイルとして管理可能です。

※「スキャンソリューション機能拡張キット・A1」が必要です。



■ 通常のPDF

■ Reader Extensions付きPDF

■長期保存に適した「PDF/A-1b」

電子文書による記録管理に適合する、ISO規格に基づいたフォーマット「PDF/A-1b」。長期保存を妨げる機能を制限するほか、電子署名との併用により、改ざんが判断できるなどの条件を満たしています。行政の公文書など、長期保存文書の電子化ニーズに応えます。


■Web表示用に最適化されたPDF

Web上のPDFを閲覧する際、すべてのダウンロードの終了を待つことなく、ダウンロードしたページから順次表示するWeb表示用に最適化されたPDF。スキャンデータをWebで配布する際に便利です。

05 管理を効率化し、TCOを削減

■宛先管理を効率化する「アドレス帳共有」

オフィスで共通利用する宛先をネットワーク上の1台に登録すれば、どの機器からでも登録情報を参照できます。機器ごとに登録する手間を省いて負荷を軽減し、一元管理でセキュリティも高めます。



■機器の一元管理に「imageWARE Management Agent」


プリンタードライバーをアドバンスドボックスに保存しダウンロードすることで、プリンタードライバーの配布運用を容易に実現できます。またアドレス帳の管理や自動バックアップ、デバイスの状態監視など、iR-ADVを導入・運用する際の管理負荷を大幅に軽減することができます。※別売

06 コスト削減と適正配置を実現する、 FAXソリューション

■コストを削減する「リモートFAX」

FAX搭載機の回線を利用し、同一ネットワーク上のFAX未搭載機からFAX送受信が可能。導入コストを抑え、効率のよいFAX業務が行えます。

※「リモートFAX送信キット・A1」が必要です。



■適正配置を推進する「多回線対応」

オプション装着により最大4回線、ダイヤルインサービスで8番号まで利用可能。リモートFAXと合わせて活用し、機器の適正配置をさらに推進します。

07 紙文書からネットワークまで、セキュアな環境をサポート

■セキュリティ認証「IEEE2600.1」を取得

本製品は、複合機・プリンターの情報セキュリティに関する国際的な規格IEEE Std 2600TM-2008 (以下、IEEE 2600) に準拠しており、IEEE 2600で定められたセキュリティを実現することができます*1。なお本製品は、IEEE Std 2600.1TM-2009に適合したISO/IEC 15408 (コモンクライテリア (CC)) 認証を取得予定 (2011年2月) です*2*3。

*1 オプションなど適切な構成・設定が必要となります。*2 「IEEE Std 2600.1TM-2009」は、評価保証レベル「EAL3+ALC_FLR.2」のプロテクションプロファイルです。*3 「iR-ADVセキュリティキット・A1 for IEEE 2600.1」(2011年4月発売予定) 「IPSecセキュリティボード・B2」 「HDDデータ暗号化/ミラーリングキット・C1」 「データ消去キット・C1」 「ACCESS MANAGEMENT SYSTEM拡張キット・B1」の装着が必要です。


■本体データを守る「HDDデータ暗号化」

■ネットワークの安全性を高める 「IPSec/IEEE 802.1X」

■出力文書不正利用を抑止する「ジョブブロック機能」*

コピーやプリント時に、TLコード (低可視のドットパターン情報) で作成されたジョブ制限情報や追跡情報を埋め込み、ジョブ動作のロックや追跡情報 (5W1H) の取得を可能にします。さらに、地紋と組み合わせれば、ジョブブロック未対応機器を利用した際にも地紋が浮き上がります。出力された機密文書の流出を幅広く抑止します。

※ベタや写真などの原稿ではロックしない場合があります。*「ジョブブロック拡張キット・A1」 「イメージ解析ボード・A1」が必要です。



すばやく手軽に、多彩なコピーニーズに的確に対応します。

COPY




コピー画面では、右上のプレビュー表示により、両面コピー、ページ集約などの設定状況が一目でわかります。また、よく利用する設定は、カスタマイズして下部にプリセットしておくことが可能。作業をさらに効率化できます。

■カラーもモノクロも効率よく連続コピー

大量のコピーニーズにも余裕をもって応える、カラー・モノクロ毎分51枚 (A4ヨコ) * の連続コピースピード。ファーストコピータイムの短縮で待ち時間も軽減。もちろん、「両面コピー」も標準で搭載しています。

*C5051/C5051Fの場合。C5045/C5045Fは毎分45枚、C5035/C5035Fは毎分35枚、C5030/C5030Fは毎分30枚。




■ページ集約

2in1、4in1、8in1からレイアウトを選択し、複数の原稿を1枚の用紙に集約してコピーできます。用紙コストの削減に効果的です。

■製本コピー

原稿を自動的に面付けして両面コピーを行い、中綴じフィニッシャーの装着により冊子のような中綴じ製本で仕上げられます。



■「単色カラー」などアピール力を高める5種類の「カラー選択」

■「ソート」「グループ」「ホチキス」が仕上げ作業を効率化

■設定の異なる原稿束をまとめてコピーできる「ジョブ結合」

■不正利用の抑止効果も高められる「スタンプ/日付印字」

■コピーが終わるとEメールで知らせる「ジョブ終了通知」


■影の除去や印字位置の調整ができる「枠消し・移動・とししろ」

■ロゴなどのフォームデータと画像を合成できる「イメージ合成」

■地色の除去や彩度などのカラー調整ができる「画像調整」

目的に合わせて情報を電子化し、伝達・活用できます。

SCAN & SEND




スキャンして送信画面では、宛先の指定や解像度・ファイル形式等の設定を簡単に行えます。また、よく利用する設定はショートカットとして画面右下にプリセットしておくことが可能。効率よい作業が行えます。

■紙文書の再利用を促進する「Scan to PowerPoint」

Microsoft®Office2007で採用されたXMLベースの新ファイル形式、Office Open XMLに対応。紙文書をスキャンする際にOCR処理でテキスト情報を付加、図形データはアウトライン処理してPowerPoint形式に変換できます。画像や背景はそのままPowerPointレイアウトを崩さずに、見出しの強調や文章の追加などが簡単に行え、紙文書を再利用する際に要していた入力や編集の手間を大幅に軽減。原本が紙しか残っていない文書も、幅広く効率的に再活用することができます。

※「スキャンソリューション機能拡張キット・A1」が必要です。Office2007以降で利用できます。



■多彩なプロトコルによる「ファイル送信」が可能

SMBプロトコルによりサーバーレスでオフィス内の情報共有を実現する「SMB送信」。そのほか、「FTP」プロトコルにも対応。社外ストレージサービスなどを利用しセキュアな環境が構築できる「WebDAV送信」も可能です。

■パソコンを使わずに「Eメール」送信

パソコン同様の設定をしてEメール送信が行えます。容量が大きい時には、複数に分割して送信する「メール分割」が可能。さらに、POP before SMTP/SMTP認証や通信経路のSSL暗号化など、セキュリティに配慮した機能も搭載しています。



■Eメール宛先入力画面

■アドレス帳

最大1,600件の送信先を登録できます。頻繁に送信する宛先は200件まで、ワンタッチボタンに登録可能です。


■送信設定

「タイマー送信」や「ジョブ終了通知」、「済みスタンプ」など便利な送信機能を搭載。誤送信を防ぐ機能も充実しています。

FAX

Universal Send


1回の操作で、Eメール、FAX、インターネットFAXなど異なる手段による一斉送信が可能。通信環境の異なる相手とも手軽に情報共有ができます。



用途に合わせてさまざまなPDFを生成

データ容量を約1/10に圧縮する「高圧縮PDF」。文字の読みやすさ・図形の美しさを高める「アウトラインPDF」*1。スキャン時にOCR処理を行い全文検索を可能にする「サーチャブルPDF」*1。パスワード入力により第三者の不正閲覧を抑止する「暗号化PDF」*2。「機器署名」*2や「ユーザー署名」*3を付与し、文書の原本性を確保する「電子署名PDF」。幅広いPDF生成をサポートします。

*1「スキャンソリューション機能拡張キット・A1」が必要です。*2「スキャンソリューションセキュリティ機能拡張キット・A1」が必要です。*3「ユーザー署名&タイムスタンプ拡張キット・A1」が必要です。



インターネットFAX/イントラネットFAX

TTC標準JT-T37適合のW-NET FAXフルモードに対応。インターネットやイントラネットを利用し、フルカラー・600dpiの高解像度通信が行えます。





Anyplace Scan for MEAP ADVANCE

認証と連携し、「自分へ送信」ボタンからのメールのスキャンデータをアドバンスドボックスに保存。利用者には格納先情報のみメール送信します。※別売

Document Navigator

スキャン文書の送信先を、パソコン上のフォルダー階層を利用してわかりやすくナビゲート。ファイル名も業務に応じてワンタッチで付けられるので、保存した文書は一目瞭然です。紙文書の電子化と業務システム連携による活用を強力に支援します。※別売（開発元：フォーディーネットワークス株式会社）



スキャンして送信画面からのFAX操作とは別に、FAXのみのわかりやすいシンプルなUIを表示させることができます。宛先の指定から設定、送信作業までが、FAX単体機器と同じような感覚で迷いなく行えます。

高速通信を実現する「スーパーG3FAX」

最大33,600bpsの通信速度で2秒台の通信を実現します。送信側の設定に依存することなく、受信画像を補正し、読みやすいFAX文書を受信し出力できます。

※C5051、C5045、C5035、C5030は「スーパーG3FAXボード・AE1」が必要です。

「G4FAX」への拡張にも対応

ISDN通信網に接続し、1秒台の高速通信を実現する「G4FAX」にも対応。通信コストの削減にも大きく貢献。FAX活用の頻度が高いオフィスで真価を発揮します。

※「G4FAXボード・G1」ならびに「PCIバス拡張キット・F2」が必要です。


便利な送受信機能を搭載

原稿の向きをFAXに適した方向に変える「回転送信」や原稿を保存してから送信する「メモリー送信」、原稿サイズに合わせ用紙を自動選択する「回転受信」、受信文書を両面に出力する「両面記録」、送信時に発信元や宛先を印字する「発信元記録」など、多彩な機能を備えています。

誤送信を抑止するFAXセキュリティー




テンキーダイヤル入力時に宛先を2度入力する「FAX番号確認入力」、宛先表示を絞り込める「アクセス管理番号」により誤送信を抑止。「新規宛先の制限」では登録外の宛先への送信を禁止できます。また、ビジネス用途向けFAXのセキュリティー機能のガイドライン「FASEC1」に適合しています。



■ FAX番号確認入力

ペーパーレスFAX

FAXドライバーを利用すれば、原稿を出力せずに汚れやかすれのない鮮明な送信が行えます。「カバーシートエディター」で作成したオリジナルカバーシートの添付も可能。さらに、送信時に宛先を2度入力する「FAX番号確認入力」にも対応しました。



■ FAXドライバー

FAX転送

受信したFAXやインターネットFAX文書を、指定したFAXやEメール、共有フォルダー、アドバンスドボックス、C-Cabinetなどに転送し、情報をタイムリーに共有できます。

セキュリティ強化などに効果的な「ボックス機能との連携」

オフィス文書からデザイン分野の出力まで、柔軟に対応します。

PRINT

■さまざまなオフィス環境に対応する「マルチPDL」

Windows®とMacOSなど異なるOSを併用しているオフィスでも、多彩なページ記述言語 (PDL) と複数のネットワークプロトコルの共存を実現。PDLは、高速データ処理を実現するキヤノン独自のプリンティングシステム「LIPS LX」、LIPSソフト資産を継承できる「LIPS V」、デザイン業務などに効果的なAdobe®純正の「PostScript®3™」から選択可能。また、PCLなどの各種エミュレーションに対応します。オフィス環境に柔軟にマッチし、優れたプリントパフォーマンスを発揮します。

クリエイティブワークを支援する「imagePASS-B1」

Adobe®PostScript®3™を搭載した「imagePASS-B1」をオプションでご用意。さまざまなプロトコルやネットワークにフィットし、多彩な機能を活かした創造的なプリンティング環境を提供します。




■さらに高速化した「LIPS LX」

キヤノン独自のプリンティングシステム「LIPS LX」は、データ処理にかかる負荷をパソコンと効率よく分散する「ロードバランシング」を採用。プリンタードライバーとプリンターコントローラーの処理を最適化することで、データ処理をさらに高速化しました。


LIPS LX

■プリント速度アップ比較図




■個性的なカラー印刷ができる「2色カラー」

カラー部にイエロー・マゼンタ・シアン・レッド・グリーン・ブルーの6色中から1色を選択し、黒との2色で印刷することができます。写真などにフルカラーとは異なった効果を持たせたカラー印刷が行えます。



■簡単で便利な「プリンタードライバー」

グラフィカルなユーザーインターフェースで、用紙選択や給排紙方法、フィニッシング指定などを簡単に設定可能です。Windows®環境では「PageComposer」を活用し、「プレビュー」を確認しながら「編集」も行えます。




新しい安心や便利が、インターネット連携から始まります。

NETWORK

■パソコンから多彩な設定が行える「リモートUI」

アドバンスドボックスの管理、プリント指示などのジョブ操作をデスク上で効率よく行えます。宛先の登録や編集、各種設定やバックアップ/リストアなども一元的にマネジメントでき、管理者の負担を軽減します。



■ファイルのアップロードも可能な「ウェブブラウザ」連携

パソコンを使うことなくウェブサイトの閲覧が行え、さらにボックス内の保存ファイルをアクセスしているサイトにアップロード可能。ウェブブラウザを利用した文書の登録・プリント連携で、パソコンなしの情報共有を促進します。
※「ウェブブラウザ拡張キット・H1」が必要です。



■ドキュメント共有ASPサービス「C-Cabinet」

iR-ADVでスキャンした文書や受信したFAX文書を、インターネット上のストレージスペースに蓄積することで、手軽な情報共有とTCO削減を実現します。
※別途契約が必要です。

■受信のタイムロスをなくす「ファイル格納通知ツール」

アドバンスドボックスに文書が届くと、パソコンに音やポップアップで通知。他の業務中でも受信が確認でき、トラブルも削減されます。FAX転送と組み合わせれば、文書がパソコンまで届くので機密性も向上します。
※キヤノンHP (<http://canon.jp>) からダウンロードが必要です。

■ファイル格納通知ツール



■マルチベンダー管理を実現する「BMLinkS」 **BMLinkS**

専用のMEAPアプリケーションの導入で、監視管理、設定管理、統計情報などのサービスに対応します。

■中小オフィスのITを、ワンストップで簡単に実現する「HOME」

「HOME-UNIT」でオフィスのセキュリティを強化し、コミュニケーション型SaaSアプリケーション「HOME-PORTAL」により、情報の見える化・コミュニケーションの向上を実現します。さらに、「HOME-UNIT」と「HOME-PORTAL」のご利用を、専用のコンタクトセンター「HOME-CC」がリモート支援します。※別途契約が必要です。月額12,000円(税別)～



■HOME-PORTAL

HOME

■本体との連携効果を高める「imageWARE Desktop」

iR-ADVの機能をさらに使いやすく、オフィスでの紙文書や電子文書にまつわる生産性向上/コスト削減を可能にするソフトウェアです。ペーパーレスFAX業務や電子化業務を強力にサポートし、ビジネスドキュメントに関わる様々な課題を解決します。更には文書管理システム imageWARE Document Serverとの連携でオフィス内文書を共有・一元管理できます。 ※別売

imageWARE Desktop

導入後の管理やセキュリティの安心感も高めています。

MANAGEMENT

デバイス管理

■出力の管理や制御ができる「部門別ID管理」

コピー・プリント・スキャンの出力管理・出力枚数制限が、部署やグループなどの部門ごとに行えます。最大1,000部門まで登録し、部門別IDと暗証番号によるアクセス管理・制御を実現します。


■設定情報をネットワーク配信できる「機器情報配信」

複数の機器がネットワーク接続されていれば、1台に登録したさまざまな初期設定などを最大100台まで手軽に配信できます。

セキュリティ強化

■第三者による不正を抑止する「送信パスワード都度入力」

宛先の登録時に、送信のたびにパスワード入力が必要になる設定ができます。パスワードを知らない人が勝手に送信することを抑止し、定期的なパスワード変更に伴う宛先再登録の手間を解消します。



■ジョブデータを消去する「残存データ自動消去」

コピーやプリントなどの作業を行うたびに、一時的にHDD内に生成されるデジタルデータをジョブ終了と同時に自動的に消去します。

※「データ消去キット・C1」が必要です。

■アクセスを制御する「ACCESS MANAGEMENT SYSTEM」

コピーやスキャン、SENDなどの作業について、業務内容などに合わせユーザーごとに権限を付与してアクセスを制御できます。

※「ACCESS MANAGEMENT SYSTEM拡張キット・B1」が必要です。

■パスワード等を保護するTPM (Trusted Platform Module) を搭載

■本体データを一括消去する「全データの消去/設定の初期化」

■本体を遠隔操作できる「リモートオペレーション」

ネットワーク上のパソコンに本体タッチパネルと同様のUIを表示し、遠隔操作が行えます。※「リモートオペレーションキット・B1」が必要です。

■本体の状況を遠隔監視する「NETEYE」



トラブル状況やトナー残量などの情報を監視センターに自動通知し、速やかなメンテナンス対応を可能にするオンラインサポートシステムです。快適な使用環境を提供し、お客様の管理負荷を軽減します。

■外部機器の接続を制限する「USBインターフェースのON/OFF」

■送受信情報などの漏えいを抑止する「状況確認/中止画面の制御」

■パスワード入力の安全性を高める「機密情報伏字入力」

■不正アクセスを抑止する「MAC&IPアドレスブロック」

■画像ログを管理する「imageWARE Secure Audit Manager」※別売

既存のカードでユーザー認証を管理できる 「ICカード認証 for MEAP ADVANCE」

社員証などのICカード*で個人認証を行い、機器を利用することができます。また、印刷物をそのまま出力せずに、認証したユーザーのジョブのみをリスト化して出力を指示することで、セキュアな認証印刷が行えます。※別売



*FeliCa/MIFARE/eLWISカードに対応。

サーバーレスで必要に応じてどこからでも出力可能な 「サーバーレス Anyplace Print for MEAP ADVANCE」

ICカード認証などと連携し、専用のサーバーを導入することなく、同一ネットワーク上のどのiR-ADVからでもセキュアなプリントを実行できます。※別売


プリントの無駄を抑止し、コスト削減に貢献 「えらんでマイプリント for MEAP ADVANCE」

パソコンからの印刷データをすぐに紙で出力せず、複合機の本体内に一旦保存。不意で印刷してしまう無駄を抑止し、コスト削減に貢献。パソコン側に特別な設定をする必要もなく、手軽に活用できます。※別売

利用状況を把握する「imageWARE Accounting Manager for MEAP」

各個人の月間利用枚数やカラー率をタッチパネルに表示でき、コストやセキュリティへの意識向上が期待できます。また管理者はトータル集計や履歴チェックを行うことができます。※別売

■ imageWARE Desktop



■ワークフローを支える多彩なオプション

Capsulebrowser for MEAP ADVANCE

スキャンデータを本体ハードディスクにFTPで一時保存。ウェブブラウザを利用してスキャンデータをダウンロード可能。紙の電子化作業をセキュアな環境でサポートします。※別売

Workflow Composer

本体の入力・出力/送信機能などを組合わせてフローを作成。日常定型業務の複雑操作もワンボタンで実行可能。ユーザー認証と連動したところでもスキャンなどの運用も可能です。さらに、コネクタ(別売)との組合わせで、『インデックス情報取得』や『外部システムへのダイレクトイン』などを機能拡張できます。※別売

SPECIFICATION仕様表

基本仕様/コピー機能				
名称	iR-ADV C5051/C5051F iR-ADV C5045/C5045F iR-ADV C5035/C5035F iR-ADV C5030/C5030F			
形式	デスクトップ			
カラー対応	フルカラー			
読み取り解像度	600dpi×600dpi			
書き込み解像度	9600dpi相当×1200dpi			
階調	256階調			
複写原稿	最大A3サイズまで(シート、ブック原稿、立体物(約2kgまで)			
複写サイズ	用紙サイズ	305mm×457mm、320mm×450mm (SRA3) ^{*1} 、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき ^{*1} 、郵便往復はがき ^{*1} 、郵便4面はがき ^{*1} 、封筒 ^{*1*6} (角型2号、長形3号、洋長形3号)、不定型サイズ(99mm×140mm～320mm×457mm)		
	画像欠け幅	先端:4.0mm、左右:2.5mm、後端:2.5mm		
	用紙坪量	カセット:52～209g/㎡、手差し:52～256g/㎡		
ウォームアップタイム	iR-ADV C5051/C5045/C5035/C5030:30秒以下(室温20度)、iR-ADV C5051F/C5045F/C5035F/C5030F:38秒以下(室温20度)			
ファーストコピータイム ^{*2}	モノクロ0.4秒、フルカラー6.5秒		モノクロ5.5秒、フルカラー8.9秒	
連続複写速度	A3	カラー/モノクロ共: 26枚/分	カラー/モノクロ共: 18枚/分	カラー/モノクロ共: 18枚/分
速度	B4	カラー/モノクロ共: 26枚/分	カラー/モノクロ共: 18枚/分	カラー/モノクロ共: 18枚/分
	A4	カラー/モノクロ共: 51枚/分	カラー/モノクロ共: 35枚/分	カラー/モノクロ共: 30枚/分
	B5	カラー/モノクロ共: 51枚/分	カラー/モノクロ共: 35枚/分	カラー/モノクロ共: 30枚/分
複写倍率	定型	1:1±0.5%、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25		
	ズーム	25～400%(1%刻み)		
給紙方式/給紙容量	カセット	680枚×2+680枚×2(2段カセットベディスタル・AD1 ^{*3})		
(64g/㎡)デッキ	手差し	100枚(連続給紙可能)		
連続複写枚数	デッキ	3,000枚(ペーパーデッキユニット・B1) ^{*3}		
		999枚		
電源	AC100V、15A、50Hz/60Hz共通			
最大消費電力	1.5KW以下			
標準消費電力量(TEC) ^{*4}	2.95kWh		2.78kWh	2.09kWh
				1.79kWh
大きさ(DADFを含む)	620mm(幅)×760mm(奥行)×982mm(高さ)		620mm(幅)×735mm(奥行)×938mm(高さ)	
質量(DADFを含む)	iR-ADV C5051/C5045:約170kg、iR-ADV C5051F/C5045F:約172kg		iR-ADV C5035/C5030:約153kg、iR-ADV C5035F/C5030F:約155kg	
機械占有寸法 ^{*5}	850mm(幅)×760mm(奥行)		850mm(幅)×735mm(奥行)	
メモリ容量	RAM:標準:2GB、最大:2.5GB、HD:標準:80GB、最大:250GB			
付加機能	自動用紙選択、自動ソート、オートタテヨコ回転、予約コピー(20件)、割り込みコピー、カラー選択(カラー/モノクロ自動、フルカラー、単色カラー(6色)、2色(Bk+6色)、白黒)、原稿の種類(文字/写真/地図、印刷写真、印刷紙写真、文字)、濃度(マニュアル)、背景調整(自動/マニュアル)、仕上げ(ソート、グループ、90度回転)、両面、見開き2ページ、表紙(表紙/裏表紙)、挿入紙(合紙/章紙/インデックス紙)、製本、OHP中差し、ページ集約(2in1/4in1/8in1)、移動、とじ代、枠消し、ジョブ終了通知、原稿サイズ混載、連続読込、読込チェックプリント、ネガポジ反転/イメージリバー/鏡像/エリア指定、カラー調整(カラーバランス/彩度/色相/濃度微調整)、ワンタッチ調整(鮮やかに/落ち着いた/軽く/重く/ハイライト再現/レトリ調モノクロ)、シャープネス、イメージ合成、ジョブブロック ^{*3} 、地紋印字 ^{*3} 、ページ印字/部数印字、スタンプ/日付印字、ジョブ結合、ボックスに保管、設定の履歴(3つ前まで)、よく使う設定(9個)など			

*1 手差しトレイのみ給紙可能 *2 A4ヨコ、原稿台ガラスにセット、モノクロは白黒モード・カラーはカラーモード選択時、センタートレイ下段排紙 *3 オプション *4 国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値 *5 手差しトレイを最大限伸ばした状態 *6 ご使用される封筒によってはシワもしくは紙づまりが発生する場合があります。

自動原稿送り装置の仕様(標準装備)					
		iR-ADV C5051/C5051F	iR-ADV C5045/C5045F	iR-ADV C5035/C5035F	iR-ADV C5030/C5030F
原稿送り装置の種類		自動両面原稿送り装置			
原稿サイズ/ サイズ		A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6R		A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6	
種類	原稿坪量	片面原稿:42~128g/㎡、両面原稿:50~128g/㎡		片面原稿:42~128g/㎡、両面原稿:50~128g/㎡	
原稿の収容可能枚数		150枚 (80g/㎡)		100枚 (80g/㎡)	
原稿読取速度 (A4ヨコ)	コピー時	片面読取:カラー51ページ/分、モノクロ70ページ/分 両面同時読取:カラー51ページ/分、モノクロ70ページ/分		片面読取:カラー/モノクロ共 46ページ/分 両面反転読取:カラー/モノクロ共 17.5ページ/分	
	スキャン時 (300dpi)	片面読取:カラー/モノクロ共 70ページ/分 両面同時読取:カラー/モノクロ共 100ページ/分		片面読取:カラー/モノクロ共 46ページ/分 両面反転読取:カラー/モノクロ共 17.5ページ/分	

アドバンスドボックスの仕様(標準装備)	
ディスク容量	標準:9.6GB、最大:112.7GB
最大バス長	256byte
一階層の最大ファイル数	1000個(フォルダーを含む)
最大ファイル数	100個(フォルダーを含む)
1ファイルの最大サイズ	2GB
最大同時接続クライアント数	SMB:32、WebDAV:12

LIPS LXプリンター機能の仕様（標準装備）		
形式		内蔵型
プリントサイズ		コピー仕様に準ずる
連続プリント速度		コピー仕様に準ずる
解像度	データ処理	1200dpi×1200dpi ^{*1} 、600dpi×600dpi
	プリント	9600dpi相当×1200dpi
ページ記述言語		LIPS LX
対応プロトコル		TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/SMB/FTP/WSD)、 IPX/SPX (NDS、Bindery)
対応OS		Windows®2000/Windows®XP/Windows Vista®/ Windows®7/Windows®Server 2003/Windows® Server 2008/Mac OS X (10.4.9以降)
内蔵フォント		なし
エミュレーション標準		BMLinkS、TIFF/JPEGダイレクトプリント
	オプション	PDF/XPSダイレクトプリント ^{*2} 、PCL ^{*3 *4}
インターフェース		USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3準拠)
画像欠け幅		全周5mm（最大印字領域は305.0mm×450.5mm）プリンタードライバーにてエンジン欠け幅を選択可能

*1 テキスト/ラインのみ *2 ダイレクトプリント拡張キット(PDF/XPS用)・H1拡張時 *3 PCLエミュレーション拡張キット・AE1装着時 *4 プリンタードライバーはWindows英語版のみ

LIPS Vプリンター機能の仕様(オプション)		
名称	LIPS V拡張キット・AE1	
形式	内蔵型	
プリントサイズ	コピー仕様に準ずる	
連続プリント速度	コピー仕様に準ずる	
解像度	データ処理	1200dpi×1200dpi ^{*1} 、600dpi×600dpi
	プリント	9600dpi相当×1200dpi
ページ記述言語	LIPS V (LIPS LX、LIPSIV、LIPSIII、LIPSII+)	
対応プロトコル	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/SMB/FTP/WSD)、 IPX/SPX (NDS、Bindery)	
対応OS	Windows®2000/Windows®XP/Windows Vista®/ Windows®7/Windows®Server 2003/Windows® Server 2008/Mac OS X(10.4.9以降) ^{*2}	
内蔵 フォント	和文	平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5、 丸ゴシック体
	欧文	Courier、Swiss、Dutch、Symbol 全4書体13セット
	その他	バーコード(EAN-128、CODE39、NW-7、JAN、 郵便バーコード、OCRフォント)
エミュレーション	ESC/P、N201、IBM5577、HP-7550B、 HP-GL、HP-GL2、BMLinkS	
インターフェース	USB2.0High-Speed、1000Base-T/1000Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3準拠)	
画像欠け幅	全周5mm(最大印字領域は305.0mm× 450.5mm)プリンタードライバーにてエンジン 欠け幅を選択可能	

*1 LIPS LX/ドライバー利用時、テキスト/ラインのみ *2 LIPS LXのみ

PSプリンター機能の仕様(オプション)		
名称	PS拡張キット・AE1	
形式	内蔵型	
プリントサイズ	コピー仕様に準ずる	
連続プリント速度	コピー仕様に準ずる	
解像度	データ処理	1200dpi×1200dpi [*] 、600dpi×600dpi
	プリント	9600dpi相当×1200dpi
ページ記述言語	Adobe® PostScript® 3 [*]	
対応プロトコル	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/SMB/FTP/WSD)、 IPX/SPX (NDS, Bindery)、AppleTalk (PAP)	
対応OS	ドライバー	Windows® 2000/Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® Server 2003/ Windows® Server 2008, Mac OS X (10.4.9 以降)
	PPD	Mac OS X (10.2.8以降)、Mac OS 9 (9.1以降)
内蔵 フォント	和文	平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5
	欧文	136書体
エミュレーション	なし	
インターフェース	USB2.0 High-Speed、1000Base-T/100 Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3準拠)	
画像欠け幅	全周4mm (最大印字領域は305.0mm× 450.5mm) プリンタードライバーにてエンジン 欠け幅を選択可能	

* テキスト/ラインのみ

imagePASS-B1の仕様(オプション)		
名称	imagePASS-B1	
形式	外付型(本体背面に取り付け)	
プリントサイズ	コピー仕様に準ずる	
連続プリント速度	コピー仕様に準ずる	
解像度	データ処理	1200dpi×1200dpi (テキストのみ)、 600dpi×600dpi
	プリント	9600dpi相当×1200dpi
ページ記述言語	Adobe® PostScript® 3™	
対応プロトコル	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP)、 AppleTalk	
対応OS	Windows®2000/Windows®XP/Windows Vista®/Windows®7/Windows®Server 2003/ Windows®Server 2008、UNIX (LPRプリント)、 Mac OS 9.2.2以降、Mac OS X (10.3.9以降)	
内蔵 フォント	和文	明朝(リュウミライト-KL)、 ゴシック体(中ゴシックBBB)
	欧文	136書体
インターフェース	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3準拠)	
電源/最大消費電力	AC100V、3A、50Hz/60Hz共通 / 約83W	
大きさ、質量	333mm(幅)×93mm(奥行)×328mm(高さ)、 約4.95kg	

ブルスキャン機能の仕様(標準装備)	
形式	カラスキャナー
最大原稿読み取りサイズ	コピー仕様に準ずる
読み取り解像度(主走査×副走査)	75、150、200、300、400、600dpi(75～600dpiまで1dpi単位の設定可能)
インターフェース	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3準拠)
対応プロトコル	TCP/IP
対応OS	Windows®2000 ^{*1} /Windows®XP ^{*1} /Windows Vista®/Windows®7/Windows®Server 2003 ^{*1} /Windows®Server 2008
ドライバー	TWAIN ^{*2} /WIA準拠
ドライバー動作環境	上記ソフトウェアが動作するコンピュータ
画像モード	カラー/モノクロ自動切替、カラー、モノクロ(2値)、グレースケール

*1 TWAINのみ対応 *2 64bit環境の場合、32bit仮想モードで動作するTWAINアプリケーションに限りです。

2段カセットベディスタル [*] AD1の仕様(オプション)	
用紙サイズ	305×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R
給紙容量/給紙段数	680枚(64g/㎡)×2段
電源/最大消費電力	本体より供給/約30W
大きさ/質量	620mm(幅)×700mm(奥行)×251mm(高さ)/約28kg
本体接続時の占有寸法 ^{*1}	850mm(幅)×760mm ^{*2} (奥行)

*1 手差しトレイを最大限伸ばした状態 *2 C5035/C5030は735mm

imageRUNNER ADVANCEは、
環境・セキュリティ・ネットワークなどの
各種基準やガイドラインに適合しています。



FAX機能の仕様		
名称	スーパーG3 FAXボード・AE1 (1回線ボード)	G4 FAXボード・G1
適用回線 ^{*1}	一般加入電話回線、PSTN×1 (回線増設キットにより最大4回線)、ファクシミリ通信網	一般加入電話回線 (ISDN)、ファクシミリ通信網 (ISDN)
走査線密度	標準モード	G3:8dot/mm × 3.85ライン/mm
	ファインモード	G3:8dot/mm × 7.7ライン/mm
	スーパーファインモード	G3:8dot/mm × 15.4ライン/mm
	ウルトラファインモード	G3:16dot/mm × 15.4ライン/mm
通信速度	SuperG3:33.6kbps、G3:14.4kbps	G4:64kbps、SuperG3:33.6kbps、G3:14.4kbps
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG	
通信モード	SuperG3、G3	G4、SuperG3、G3
送信原稿サイズ	A3 (297mm×420mm)	
記録紙サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R	
電送時間	約2.6秒 (A4:自社原稿 標準モード ECM (JBIG) 送信時)	約1.8秒 (A4:自社原稿 G4標準モード JBIG送信時)
ファクスタiber	インターフェイス	USB2.0 High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3準拠)
	対応プロトコル	TCP/IP (LPD/Port9100/SMB/WSD)、IPX/SPX (NDS、Bindery)
備考	対応OS	Windows® 2000/Windows® XP/Windows Vista® / Windows® 7/Windows® Server 2003/Windows® Server 2008、Mac OS X (10.4.9以降)
	備考	ワンタッチボタン:200件 ^{*2} 、宛先表:1600件、同報送信:最大256宛先、通信予約:最大64ジョブ、送信機能:回転送信、手動送信、メモリ送信、ダイレクト送信、回線指定、発信元記録、発信人名称 (100件)、ジョブ終了通知、FAX番号確認入力、Fコード、パスワード、受信機能:回転受信、両面記録、カセット選択、画像縮小、受信記録、2in1記録、TEL/FAX自動切換え ^{*4} 、手動受信 ^{*3} 、オンフック ^{*4} 、リモート受信 ^{*4} 、排紙トレイ設定、ダイアルイン着信 (G3:1回線に2番号まで) ^{*4}

*1 VoIP (Voice Over IP) 回線においてデータはパケット単位で伝送されますが、パケットロスによりFAX通信がエラーになることがあります。 *2 ワンタッチ及び宛先表は、ファイル送信/メール送信などの宛先表と共通 *3 オプション *4 G4FAXボードは未対応

プッシュスキャン機能の仕様 (標準装備)	
形式	カラースキャナー
最大原稿読み取りサイズ	コピー仕様にする
読み取り解像度 (主走査×副走査)	100×100dpi、150×150dpi、200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi
原稿読み取り速度 (A4ヨコ、300dpi)	C5051/C5045:カラーモノクロとも70枚/分 (DADF利用時) C5035/C5030:カラー/モノクロとも46枚/分 (DADF利用時)
インターフェース	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3準拠)
対応プロトコル	SMB (TCP/IP)、FTP (TCP/IP)、SMTP (TCP/IP) ^{*1} 、WebDAV ^{*2}
対応OS/ アプリ ケーション	SMB Windows® 2000/Windows® XP/Windows Vista® /Windows® 7/Windows® Server 2003/Windows® Server 2008、Samba 2.2.8/3.0 (MacOS 10.4.X、RedHat Linux9.0)
	FTP Microsoft Internet Information Server Version 5.0/5.1/6.0、Mac OS 10.4.X、RedHat Linux9.0、日本語Solaris Version2.6以降
	WebDAV Microsoft Internet Information Server Version 5.0/5.1/6.0、Apache2 (Mac OS 10.4.X、RedHat Linux9.0、日本語Solaris Version10以降)
	SMTP Microsoft Exchange Server2000 (SP3)、Windows® Server 2003 (SMTP Service)、Sendmail8.12.8、Lotus Domino R6.5
出力 フォーマット	シングルページ マルチページ TIFF (MMR) /JPEG/PDF/XPS/OOXML ^{*3}
画像モード	文字、文字/写真、写真
付加機能	高圧縮PDF/XPS生成機能、Web表示用に最適化されたPDF生成機能、ポジリー付きPDF生成機能、PDF/A-1b生成機能、Reader Extensions付きPDF生成機能 ^{*3} 、アウトラインPDF生成機能 ^{*3} 、暗号化PDF生成機能 ^{*3} 、サーチャブルPDF/XPS生成機能 (OCR) ^{*3} 、機器署名PDF生成機能 ^{*3} 、ユーザー署名PDF生成機能 ^{*3} 、タイムスタンプPDF生成機能 ^{*3}

*1 SMTP認証及び、SMTP送信時の暗号化 (SSL) 通信に対応
*2 暗号化 (SSL) 通信に対応 *3 オプション

インターネット/イントラネットFAX送受信機能 (標準装備)	
通信	インターネットFAX SMTP ^{*1} (送信) /POP ^{*2} (受信)
プロトコル	イントラネットFAX SMTP ^{*1} (送受信)
通信モード	Simpleモード、Fullモード (ITU-T T.37及びV.21/FAX準拠、カラー対応)
通信可能用紙サイズ	A3、B4、A4 (A3、B4は相手先設定により可能)
解像度	モノクロ 200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi ^{*3} 、300×300dpi ^{*3} 、400×400dpi ^{*3} 、600×600dpi ^{*3}
	カラー 100×100dpi ^{*3} 、200×200dpi、300×300dpi ^{*3} 、400×400dpi ^{*3} 、600×600dpi ^{*3}
対応メールサーバー	Microsoft Exchange Server2000 (SP3)、Windows® Server 2003 (SMTP Service)、Sendmail8.12.8、Lotus Domino R6.5

*1 SMTP認証及び、SMTP送受信時の暗号化 (SSL) 通信に対応
*2 APOP/POP before SMTP及び、POP受信時の暗号化 (SSL) 通信に対応
*3 相手先設定 (受信機の設定) により可能

外付け2穴パンチャー・B1の仕様 (オプション)	
用紙サイズ/用紙サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R
使用可能用紙	用紙坪量 52～256g/m ²
用紙種類	薄紙、普通紙、再生紙、色紙、厚紙1 (106～163g/m ²)、厚紙2 (164～209g/m ²)、厚紙3 (210～256g/m ²)
パンチ穴数/穴径	2穴/6.5mm
パンチ穴間隔	80mm
電源/最大消費電力	本体より供給
大きさ/質量	107mm (幅) ×623mm (奥行) ×908mm (高さ) /約7kg
本体接続時の占有寸法 ^{*1}	ステイプルフィニッシャー・C1装着時:1634mm (幅) ×760mm ^{*2} (奥行) 中綴じフィニッシャー・C1装着時:1746mm (幅) ×760mm ^{*2} (奥行)

*1 手差しトレイを最大限伸ばした状態 *2 C5035/C5030は735mm

ペーパーデッキユニット・B1の仕様 (オプション)	
用紙サイズ	A4
用紙坪量	52～105g/m ²
給紙容量/給紙段数	3000枚 (64g/m ²) ×1段
電源/最大消費電力	本体より供給/約45W
大きさ/質量	372mm (幅) ×603mm (奥行) ×473mm (高さ) /約37kg
本体接続時の占有寸法 ^{*1}	992mm (幅) ×760mm ^{*2} (奥行)

*1 手差しトレイを最大限伸ばした状態 *2 C5035/C5030は735mm

インナー2ウェイトレイ・F1の仕様 (オプション)	
用紙サイズ/使用可能用紙	用紙サイズ 305×457mm、320×450mm (SRA3)、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、ユーザー設定サイズ (99×139.7mm～320mm×457.2mm)、封筒
	用紙坪量 52～256g/m ²
	用紙種類 薄紙、普通紙、再生紙、色紙、パンチ済み紙、厚紙1 (106～163g/m ²)、厚紙2 (164～209g/m ²)、厚紙3 (210～256g/m ²)、第2原図、コート紙、ラベル用紙、OHPフィルム、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、和紙、封筒
積載容量	トレイA (下段):250枚 トレイB (上段):100枚
大きさ/質量	426mm (幅) ×407mm (奥行) ×76mm (高さ) /約0.6kg
本体接続時の占有寸法 ^{*1}	850mm (幅) ×760mm ^{*2} (奥行)

*1 手差しトレイを最大限伸ばした状態 *2 C5035/C5030は735mm

ステイプルフィニッシャー・C1の仕様 (オプション)	
用紙サイズ/使用可能用紙	用紙サイズ 305×457mm、320×450mm (SRA3)、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、封筒
	用紙坪量 52～256g/m ²
	用紙種類 薄紙、普通紙、再生紙、色紙、パンチ済み紙、厚紙1 (106～163g/m ²)、厚紙2 (164～209g/m ²)、厚紙3 (210～256g/m ²)、第2原図、コート紙、ラベル用紙、OHPフィルム、和紙、封筒
トレイ容量	上トレイ ノンソート、ソート、グループ: 1300枚 (A4、B5、A5、A5R 高さ188mm相当) 650枚 (A3、B4、A4R、B5R サイズ混載時 高さ96mm相当) ソート (シフト) ^{*1} 、グループ (シフト) ^{*1} : 1300枚 (A4、B5 高さ188mm相当) 650枚 (A3、B4、A4R 高さ96mm相当) ホチキス: 1300枚/30部 (A4、B5 高さ188mm相当) 650枚/30部 (A3、B4、A4R、B5R サイズ混載時 高さ96mm相当)
	下トレイ ノンソート、ソート、グループ: 1700枚 (A4、B5、A5、A5R 高さ243mm相当) 650枚 (A3、B4、A4R、B5R サイズ混載時 高さ96mm相当) ソート (シフト) ^{*1} 、グループ (シフト) ^{*1} : 1700枚 (A4、B5 高さ243mm相当) 650枚 (A3、B4、A4R 高さ96mm相当) ホチキス: 1700枚/30部 (A4、B5 高さ243mm相当) 650枚/30部 (A3、B4、A4R、B5R サイズ混載時 高さ96mm相当)
	ホチキス ホチキス枚数 52～81g/m ² :50枚 (A4、B5) ×30枚 (A3、B4、A4R) 82～105g/m ² :30枚 (A4、B5) ×20枚 (A3、B4、A4R) 106～256g/m ² :2枚 (A3、B4、A4、A4R、B5) ホチキス位置 コーナー:A3、B4、A4、A4R、B5 ダブル:A3、B4、A4、A4R、B5
	シフト可能サイズ A3、B4、A4、A4R、B5
電源/最大消費電力	本体より供給/約117W
大きさ/質量	677mm (幅) ×646mm (奥行) ×1097mm (高さ) (補助トレイを伸ばしたサイズ) /約46kg
本体接続時の占有寸法 ^{*2}	1527mm (幅) ×760mm ^{*3} (奥行)

*1 サイズ混載時を含む *2 手差しトレイ及びフィニッシャートレイを最大限伸ばした状態 *3 C5035/C5030は735mm

コピーレイ・J1の仕様 (オプション)	
用紙サイズ/使用可能用紙	用紙サイズ A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R
用紙坪量	52～209g/m ²
用紙種類	薄紙、普通紙、再生紙、色紙、パンチ済み紙、厚紙1 (106～163g/m ²)、厚紙2 (164～209g/m ²)、インデックス紙
積載容量	100枚
大きさ/質量	365mm (幅) ×373mm (奥行) ×144mm (高さ) (補助トレイを伸ばしたサイズ) /約0.4kg
本体接続時の占有寸法 ^{*1}	967mm (幅) ×760mm ^{*2} (奥行)

*1 手差しトレイを最大限伸ばした状態 *2 C5035/C5030は735mm

インナーフィニッシャー・A1の仕様 (オプション)	
用紙サイズ/使用可能用紙	用紙サイズ 305×457mm、320×450mm (SRA3)、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、封筒
	用紙坪量 52～256g/m ²
	用紙種類 薄紙、普通紙、再生紙、色紙、パンチ済み紙、厚紙1 (106～163g/m ²)、厚紙2 (164～209g/m ²)、厚紙3 (210～256g/m ²)、第2原図、コート紙、ラベル用紙、OHPフィルム、和紙、封筒
トレイ容量	標準トレイ ノンソート、ソート、グループ: 500枚 (A4、A4R、B5 高さ62.5mm相当) 200枚 (A3、B4、A4R、B5R サイズ混載時、追加トレイ装着時、高さ25mm相当) ホチキス ^{*1} : 30部 (A3、B4、A4、A4R、B5 高さ25mm相当)
	追加トレイ ノンソート、ソート、グループ ^{*1} : 100枚 (A3、B4、A4、A4R、B5 高さ12.5mm相当) ホチキス ^{*1} : A3、B4、A4、A4R、B5 高さ8.1mm相当
ホチキス	ホチキス枚数 52～81g/m ² :50枚 (A4、B5) ×30枚 (A3、B4、A4R) 82～105g/m ² :30枚 (A4、B5) ×20枚 (A3、B4、A4R) 106～256g/m ² :2枚 (A3、B4、A4、A4R、B5) ホチキス位置 コーナー:A3、B4、A4、A4R、B5 ダブル:A3、B4、A4、A4R、B5
シフト可能サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5
電源/最大消費電力	本体より供給/約50W
大きさ/質量	865mm (幅) ×540mm (奥行) ×234mm (高さ) (補助トレイを伸ばしたサイズ) /約13kg
本体接続時の占有寸法 ^{*2}	1095mm (幅) ×760mm ^{*3} (奥行)

*1 サイズ混載時を含む *2 手差しトレイ及びフィニッシャートレイを最大限伸ばした状態 *3 C5035/C5030は735mm

中綴じフィニッシャー・C1の仕様 (オプション)	
用紙サイズ/使用可能用紙	用紙サイズ 305×457mm、320×450mm (SRA3)、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便4面はがき、封筒
	用紙坪量 52～256g/m ²
	用紙種類 薄紙、普通紙、再生紙、色紙、パンチ済み紙、厚紙1 (106～163g/m ²)、厚紙2 (164～209g/m ²)、厚紙3 (210～256g/m ²)、第2原図、コート紙、ラベル用紙、OHPフィルム、和紙、封筒
トレイ容量	上トレイ ノンソート、ソート、グループ: 1300枚 (A4、B5、A5、A5R 高さ188mm相当) 650枚 (A3、B4、A4R、B5R サイズ混載時 高さ96mm相当) ソート (シフト) ^{*1} 、グループ (シフト) ^{*1} : 1300枚 (A4、B5 高さ147mm相当) 650枚 (A3、B4、A4R 高さ96mm相当) ホチキス: 1300枚/30部 (A4、B5 高さ147mm相当) 650枚/30部 (A3、B4、A4R、B5R サイズ混載時 高さ96mm相当)
	下トレイ ノンソート、ソート、グループ: 1700枚 (A4、B5、A5、A5R 高さ243mm相当) 650枚 (A3、B4、A4R、B5R サイズ混載時 高さ96mm相当) ソート (シフト) ^{*1} 、グループ (シフト) ^{*1} : 1700枚 (A4、B5 高さ243mm相当) 650枚 (A3、B4、A4R 高さ96mm相当) ホチキス: 1700枚/30部 (A4、B5 高さ243mm相当) 650枚/30部 (A3、B4、A4R、B5R サイズ混載時 高さ96mm相当)
	中綴じ部 1枚～5枚/25部、6枚～10枚/15部、11枚～16枚/10部
	ホチキス ホチキス枚数 52～81g/m ² :50枚 (A4、B5) ×30枚 (A3、B4、A4R) 16枚 (中綴じ)、82～105g/m ² :30枚 (A4、B5) 20枚 (A3、B4、A4R) 10枚 (中綴じ)、106～256g/m ² :2枚 (A3、B4、A4、A4R、B5) ホチキス位置 コーナー:A3、B4、A4、A4R、B5 ダブル:A3、B4、A4、A4R、B5 中綴じ:A3、B4、A4R、B5
シフト可能サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5
電源/最大消費電力	本体より供給/約117W
大きさ/質量	789mm (幅) ×646mm (奥行) ×1097mm (高さ) (補助トレイを伸ばしたサイズ) /約75kg
本体接続時の占有寸法 ^{*2}	1639mm (幅) ×760mm ^{*3} (奥行)

*1 サイズ混載時を含む *2 手差しトレイ及びフィニッシャートレイを最大限伸ばした状態 *3 C5035/C5030は735mm

PAPER HANDLING

6Way・最大5,820枚の大容量給紙、多彩な排紙方式に対応します。

自動原稿送り装置 (標準装備)

C5051/C5045

最大150枚 (64g/mi) の原稿を積載可能。
両面原稿の表裏を同時に読み込み可能です。

C5035/C5030

最大100枚 (64g/mi) の原稿を積載可能。
両面原稿は反転して読み込みます。

バックファバスユニット・G1

ステイブルフィニッシャー・C1、中綴じフィニッシャー・C1を装着する際に必要なユニット。
100枚まで排紙可能です。

標準価格 (税別)
30,000円

中綴じフィニッシャー・C1

コーナー綴じ、2カ所綴じで50枚 (64g/mi)、
中綴じで16枚 (64g/mi) ホチキスが可能。
一枚折りにも対応する2ピンフィニッシャーです。

標準価格 (税別)
420,000円

外付け2穴パンチャー・B1

ステイブルフィニッシャー・C1、中綴じフィニッシャー・C1に装着し、2穴パンチ機能を拡張できます。


標準価格 (税別)
60,000円



コピーレイ・J1

外付けフィニッシャー未装着時に本体右
に取り付けられる100枚 (64g/mi)
対応の排紙トレイです。

標準価格 (税別)
6,000円



給紙カセット (標準装備)

1段に最大680枚 (64g/mi) セット可能です。

手差し給紙 (標準装備)

最大100枚 (64g/mi) の給紙が可能です。

ペーパーデッキユニット・B1

A4・最大3,000枚 (64g/mi) のセットが可能な
サイドペーパーデック。大量出力ニーズに応え
ます。

標準価格 (税別)
230,000円

2段カセットペディスタル・AD1

1段に最大680枚 (64g/mi) セット可能。異なる
サイズの用紙をセットでき、用紙差し換えの
手間を軽減します。

標準価格 (税別)
150,000円

※写真はC5051Fに、「2段カセットペディスタル・AD1」、「中綴じフィニッシャー・C1」、「バックファバスユニット・G1」、「外付け2穴パンチャー・B1」、「ペーパーデッキユニット・B1」を装着したものです。

フィニッシャー

ステイブルフィニッシャー・C1

50枚 (64g/mi) ホチキスに対応し、
コーナー綴じ、2カ所綴じが可能な
2ピンフィニッシャーです。

標準価格 (税別)
250,000円



インナーフィニッシャー・A1

本体幅に収まる省スペース設計。
50枚 (64g/mi) ホチキスに対応し、
コーナー綴じ、2カ所綴じが可能です。

標準価格 (税別) 120,000円

※写真のインナーフィニッシャー用追加トレイ・
A1 (標準価格 (税別) 20,000円) は
オプションです。



インナー2ウェイトレイ・F1

本体センター排紙部を2つに分け、
異なるジョブによる出力の混載を
抑止します。

標準価格 (税別)
10,000円



ペディスタル・キャスター

iR-ADVペディスタル・A1

本体の足下に用紙を収納
できる専用置台です。
標準価格 (税別) 50,000円



iR-ADVキャスター・A1

デスクサイドで椅子に座った
ままの操作が可能です。
標準価格 (税別) 30,000円



本体標準価格 (税別)

C5051 2,600,000円
C5051F 2,700,000円

C5045 2,400,000円
C5045F 2,500,000円

C5035 1,900,000円
C5035F 2,000,000円

C5030 1,700,000円
C5030F 1,800,000円

サービスが利用する内蔵ツールについて

imageRUNNER ADVANCEでは、サービス向けに以下の機能を実装します。これ
らの機能は、万が一のトラブル発生時に迅速に対応するためのものです。これらの
ツールは、お客様の了解のもと利用いたします。

- ◎サービスブラウザー お客様のネットワークを通じてサービスがインターネット上から技術情報を参照します。
- ◎アップデーター お客様のネットワークを通じて、MFPの最新ファームウェアをダウンロードします。

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2014年1月現在のものです。 ●記載の価格には感光体、消耗品類の価格及び消費税は含まれておりません。本体ならびに関連する消耗品、サービス業務などにつきましては、別途消費税を申し受けますので御了承願います。 ●別途保守サービスが必要ですので、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。 ●保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。) ●Microsoft、Windows、Windows Vistaは米国マイクロソフト社の米国及び、その他の国における登録商標です。 ●Macintosh、Mac、AppleTalkは米国アップル社の商標です。 ●Adobe、PostScript、PostScript 3及びPostScriptロゴは、米国Adobe Systems社の商標です。 ●IPX/SPXは米国Novell Inc.の米国における商標です。 ●Canon、Canonロゴ、imageRUNNER、Satera、imageWAREはキヤノン株式会社の登録商標です。 ●BMLinkSは、社団法人ビジネス機械情報システム産業協会 (JBMA) の商標です。 ●本カタログに記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。 ●本カタログ内のコピーサンプルは実際の出力とは異なります。 ●本カタログ内の画面は、ハメコミ合成です。

ご注意

- 法律により、そのコピーを所有するだけでも罰せられるものがありますのでご注意ください。
- ① 国内外で流通する紙幣・貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。
- ② 未使用の郵便切手・郵便ハガキ。
- ③ 政府発行の印刷物のコピーは禁止されています。
- 著作権の目的となっている書籍・音楽・映画・地図・映画・図画・写真などの著作権物は個人的に、また事業内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するのみにコピーする以外は禁じられています。
- 本機は、特定の管理責任者を設けて不正コピーが行われないように運営管理してください。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キヤノン オフィス向け複合機 ホームページ

canon.jp/office-mfp



キヤノンお客様相談センター

イメージランナー
アドバンス

050-555-90056

※おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間 (平日) 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)


※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は03-5428-1263をご利用ください。

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STORE



- 安全にお使いいただくために
- ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。



●お求めは信用のある当社で

2014年1月現在

0512SZ50

00410425