

製品価格一覧表

■機械本体価格

名称	商品コード	標準価格	連続出力速度 (A43コ)	DADF 機能	LIPS LX プリンター機能	SEND 機能	アドバンスド ボックス機能	スーパーG3 FAXボード・AE2	同 梱 トナー
iR-ADV C5255	5558B001	2,600,000円	カラー 51枚/分 モノクロ 55枚/分	両面 同時読込	○	PDF*1 XPS*2 JPEG TIFF	○	—	C、M、Y、Bk 各1ヶ
iR-ADV C5255F	5558B002	2,700,000円	カラー 51枚/分 モノクロ 55枚/分					○	
iR-ADV C5250	5559B001	2,400,000円	カラー 45枚/分 モノクロ 50枚/分					—	
iR-ADV C5250F	5559B002	2,500,000円	カラー 45枚/分 モノクロ 50枚/分					○	
iR-ADV C5240	5560B001	1,900,000円	カラー 35枚/分 モノクロ 40枚/分	両面 反転読込	○		—	C、M、Y、Bk 各1ヶ	
iR-ADV C5240F	5560B002	2,000,000円	カラー 35枚/分 モノクロ 40枚/分				○		
iR-ADV C5235	5561B001	1,700,000円	カラー 30枚/分 モノクロ 35枚/分				—		
iR-ADV C5235F	5561B002	1,800,000円	カラー 30枚/分 モノクロ 35枚/分				○		

※上記はすべてカラー複合機(100V 15A)です。 ※但し、感光体などの消耗品は本体価格に含まれておりません。別途保守サービス契約が必要です。詳細については担当セールスにお問い合わせください。 ※暗号化PDF機能・機器署名PDF/XPS機能・地紋印字機能・暗号化セキュアプリント機能・ACCESS MANAGEMENT SYSTEMは本体に同梱されているライセンスアクセス番号証書を使用しライセンス登録を行うことで、利用できるようになります。サービス担当に設定代行を委託する場合は、別途1,500円が必要(各機能ごと)。 ※iPsec・ハードディスク実データ完全消去・リモートオペレーション機能は標準装備されております。 *1 高圧縮、Web表示に最適化したPDF、PDF/A-1b、暗号化、機器署名 *2 高圧縮、機器署名


■搬入設置料

機 種	搬入手配料金	設置料金	合 計	備 考
iR-ADV C5255/C5250/C5240/C5235	30,000円	22,500円	52,500円	記載の料金は新規搬入・設置設定作業における標準的な価格です。特殊作業(階段作業、クレーン使用など)、移動搬出・搬入及び休日/時間外、遠隔地作業などは別途料金が必要となります。
iR-ADV C5255F/C5250F/C5240F/C5235F	30,000円	25,000円	55,000円	

- 時間指定して搬入作業を依頼する場合、搬入手配料金は45,000円となります。
- 時間指定した場合も、配送状況によっては指定された時間通りに搬入できない場合がございます。予めご了承ください。

■おすすめ商品構成

iR-ADV C5255F 標準価格：2,700,000円




- 2段カセットベディスタル・AD2/商品コード:3654B009 標準価格:150,000円/取付料:2,000円
- ペーパーデッキユニット・B2/商品コード:3655B003 標準価格:230,000円/取付料:3,000円
- パップアバスユニット・G1/商品コード:3659B001 標準価格:30,000円
- 中線フィニッシャー・J1/商品コード:5588B001 標準価格:420,000円/取付料:5,000円
- 外付け2穴パンチャー・B2/商品コード:3660B005 標準価格:60,000円/取付料:3,000円
- えらんでマイプリント/商品コード:9293A279 標準価格:40,000円

オプション合計価格:943,000円

占有寸法	1,888mm(幅)×715mm(奥行)×1,198mm(高さ)
メンテナンス寸法*	2,180mm(幅)×1,174mm(奥行)

iR-ADV C5250F 標準価格：2,500,000円




- 2段カセットベディスタル・AD2/商品コード:3654B009 標準価格:150,000円/取付料:2,000円
- ステイブルフィニッシャー・J1/商品コード:5587B001 標準価格:250,000円/取付料:4,500円
- パップアバスユニット・G1/商品コード:3659B001 標準価格:30,000円
- えらんでマイプリント/商品コード:9293A279 標準価格:40,000円

オプション合計価格:476,500円

占有寸法	1,527mm(幅)×715mm(奥行)×1,198mm(高さ)
メンテナンス寸法*	1,748mm(幅)×1,174mm(奥行)

iR-ADV C5240F 標準価格：2,000,000円




- 2段カセットベディスタル・AD2/商品コード:3654B009 標準価格:150,000円/取付料:2,000円
- インナーフィニッシャー・E1/商品コード:5589B001 標準価格:120,000円/取付料:4,000円
- インナーフィニッシャー用追加トレイ・A1 商品コード:3662B001/標準価格:20,000円 取付料:2,000円
- コピーレイ・J2/商品コード:8815A003 標準価格:6,000円
- えらんでマイプリント/商品コード:9293A279 標準価格:40,000円

オプション合計価格:344,000円

占有寸法	1,309mm(幅)×712mm(奥行)×1,179mm(高さ)
メンテナンス寸法*	1,316mm(幅)×1,171mm(奥行)

iR-ADV C5235F 標準価格：1,800,000円

















- 2段カセットベディスタル・AD2/商品コード:3654B009 標準価格:150,000円/取付料:2,000円
- インナー2ウェイトレイ・F1/商品コード:3661B001 標準価格:10,000円
- コピーレイ・J2/商品コード:8815A003 標準価格:6,000円
- えらんでマイプリント/商品コード:9293A279 標準価格:40,000円

オプション合計価格:208,000円

占有寸法	1,064mm(幅)×712mm(奥行)×1,179mm(高さ)
メンテナンス寸法*	1,071mm(幅)×1,171mm(奥行)

※幅は本体の右カバー開時(451mm)またはペーパーデッキユニット・B2のリリース時(292mm)を含んだ寸法です。奥行は給紙カセット開時(459mm)を含んだ寸法です。本体背面は壁から100mm以上はなしてください(コピーレイ・J2装着時は250mm以上)。

■本体関連オプション価格

	商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考	
給紙系	 ①2段カセットベディスタル・AD2	3654B009	150,000円	2,000円	2段カセットベディスタル。680枚(64g/m ²)×2段、FLカセット・AG1 2個を含む。	
	 ②FLカセット・AG1	3663B001	12,000円	—	C5255シリーズ本体2段目ならびに2段カセットベディスタル・AD2用カセット。	
	 ③FLカセット・AH1	3664B001	12,000円	—	C5255シリーズ本体1段目用カセット。	
	 ④ペーパーデッキユニット・B2	3655B003	230,000円	3,000円	3000枚のA4用紙(64g/m ²)を給紙可能なサイドペーパーデッキ。装着には2段カセットベディスタルの装着が必要です。	
	 ⑤iR-ADVベディスタル・A2	9100A009	50,000円	—	木製ベディスタル。用紙やマニュアルを収納可能。ステイブルフィニッシャー・J1または中綴じフィニッシャー・J1を同時に装着することはできません。	
	 ⑥iR-ADVキャスタープレート・A2	9100A010	30,000円	—	キャスター付き底板。ステイブルフィニッシャー・J1または中綴じフィニッシャー・J1を同時に装着することはできません。	
排紙系	 ⑦コピートレイ・J2	8815A003	6,000円	—	右排紙トレイ。ステイブルフィニッシャー・J1または中綴じフィニッシャー・J1を同時に装着することはできません。	
	 ⑧インナー2ウェイトレイ・F1*	3661B001	10,000円	—	本体センター排紙部を2つに分けるトレイ。	
	 ⑨インナーフィニッシャー・E1*	5589B001	120,000円	4,000円	内蔵型フィニッシャー。コーナー/ダブル綴じが可能です。	
	 ⑩インナーフィニッシャー用追加トレイ・A1	3662B001	20,000円	2,000円	インナーフィニッシャー・E1を2ピン排紙するためのオプショントレイ。	
	 ⑪ステイブルフィニッシャー・J1*	5587B001	250,000円	4,500円	2ピンフィニッシャー。コーナー/ダブル綴じが可能です。ステイブル針5000本×3個付き。装着には2段カセットベディスタル・AD2、バッファバスユニット・G1が必要です。コピートレイ・J2を同時に装着することはできません。	
	 ⑫バッファバスユニット・G1	3659B001	30,000円	—	本体と外付けフィニッシャーを中継するユニット。	
	 ⑬中綴じフィニッシャー・J1*	5588B001	420,000円	5,000円	2ピン中綴じフィニッシャー。コーナー/ダブル/中綴じが可能です。ステイブル針5000本×3個、サドルステッチ針2000本×2個付き。装着には2段カセットベディスタル・AD2、バッファバスユニット・G1が必要です。コピートレイ・J2を同時に装着することはできません。	
	 ⑭外付け2穴パンチャー・B2	3660B005	60,000円	3,000円	2穴パンチャー。装着にはバッファバスユニット・G1、ステイブルフィニッシャー・J1または中綴じフィニッシャー・J1が必要です。	

*インナーフィニッシャー・E1、インナー2ウェイトレイ・F1、ステイブルフィニッシャー・J1、中綴じフィニッシャー・J1を同時に装着することはできません。


■その他本体関連オプション・消耗品

	商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
その他	ADFアクセスハンドル・A1	1095B001	18,000円	—	DADFを閉じる操作を支援するハンドルです。
	ユーティリティートレイ・A2	3723B002	5,000円	—	本体右側面に取り付け可能な原稿置き台。
	リーダーヒーターキット・J1	5590B001	8,000円	1,000円	リーダー用ヒーター。紙原稿読み取り部の結露を防止するためのオプション。
	ペーパーデッキヒーターユニット・C1	5463B001	70,000円	1,600円	ペーパーデッキユニット用ヒーター。
消耗品	ステイブル・J1	6707A001	4,000円	—	ステイブル針5,000本×3個。
	ステイブル・D3	0250A013	2,800円	—	中綴じ針2,000本×2個。
	スタンプインクカートリッジ・C1	1857B001	3,500円	—	DADF用済スタンプユニット用カートリッジ。1個入り。スタンプ可能枚数は、目安として約7000枚です。

カセットヒーターについて

本製品には、本体及び2段カセットベディスタル・AD2にカセットヒーターが標準装備されています。

■寸法



■システム関連オプション価格

商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
(e) LIPS V拡張キット・AR1	5591B002	70,000円	*1	LIPS Vプリンター機能、各種エミュレーション(N201、5577、ESC/P、HP-GL、HP-GL2)を拡張するためのオプション。
(e) PS拡張キット・AR1	5593B013	150,000円	*1	Adobe®PostScript®3™プリンターとして使用するためのオプション。またアドバンスドボックス、メモリーメディア、または他のimageRUNNER ADVANCEシリーズのアドバンスドボックスからPDFファイルをプリントすることも可能です。装着には増設メモリTypeD(512MB)が必要です。
(e) ダイレクトプリント拡張キット(PDF/XPS用)・J1	5473B004	50,000円	*1	PDF/XPSファイルのダイレクトプリント機能、及びWebブラウザからのPDF/XPSファイル印刷機能を拡張するオプション。メモリーメディアや他のimageRUNNER ADVANCEシリーズのアドバンスドボックスからPDFファイルをプリントする場合にも必要です。装着には増設メモリTypeD(512MB)が必要です。
(e) PCLエミュレーション拡張キット・AR1	5592B012	120,000円	*1	PCLプリンターとして使用するためのオプションです。PCLプリンタードライバーは、Windows英語版にのみ対応しています。ドライバー画面は英語で表記されています。
(e) PCLバーコードプリント拡張キット・D1	3999B008	70,000円	*1	PCLプリントでバーコードを使用するためのオプションです。装着には、PCLエミュレーション拡張キット・AR1が必要です。
imagePASS-B2	5348B003	750,000円	7,500円	アドビシステムズ社純正のPostScript®3™ソフトウェアを搭載したプリントコントロールサーバーです。PostScriptアプリケーションを使用するユーザーや、大量のプリントを必要とするオフィス環境に最適なオプションです。装着には増設メモリTypeD(512MB)が必要です。imagePASS-B2は、本体標準のプリント機能(LIPS LX)及びLIPS V拡張キット・AR1、PS拡張キット・AR1と同時に使用することはできません。
増設メモリTypeD(512MB)	5595B001	30,000円	1,500円	本製品に標準で搭載されているメモリーを増やすためのオプションです。PS拡張キット・AR1、ダイレクトプリント拡張キット・J1、imagePASS-B2(PSプリントサーバー)装着時に必要です。
スーパーG3FAXボード・AE2	3675B011	130,000円	3,500円	スーパーG3FAX機能(1回線)を拡張するボード。アプリケーションで作成された文書を直接コンピューターからネットワークを経由してFAX送信することもできます。C5255F/C5250F/C5240F/C5235Fは標準でスーパーG3FAXボードが装着されています。スーパーG3FAXボードとリモートFAX送信キットを同時に使用することはできません。スーパーG3FAXボード・AE2とG4FAXボード・G1を同時に使用することはできません。
G3回線増設キット(2回線)・AE1	3676B001	70,000円	3,500円	スーパーG3FAX機能を2回線に拡張するボード。2回線を使用してFAXの送受信ができるようになります。子機電話・ハンドセット接続・FAX/TEL切替・リモート受信・着信呼出・オンフック機能は回線1でのみ使用できる機能です。取り付けには、スーパーG3FAXボード・AE2が必要です。
G3回線増設キット(3/4回線)・AE1	3677B001	98,000円	3,500円	スーパーG3FAX機能の増設回線用ボードです。3回線または4回線を使用してFAXの送受信ができるようになります。子機電話・ハンドセット接続・FAX/TEL切替・リモート受信・着信呼出・オンフック機能は回線1でのみ使用できる機能です。取り付けには、スーパーG3FAXボード・AE2及びG3回線増設キット(2回線)・AE1が必要です。
ハンドセット・G2	9603A003	10,000円	1,000円	G3回線で通話を行うハンドセット。取り付けには、スーパーG3FAXボード・AE2が必要です。
(e) リモートFAX送信キット・A1	3679B010	30,000円	*2	リモートFAX送信機能を使用するためのオプションです。FAXボードを装着しなくても、同一ネットワーク上にあるFAXボードを装着した他のimageRUNNER ADVANCE製品を介してFAXを送信できるようになります。G4FAXボード装着機をサーバー機にすることはできません。C5255F/C5250F/C5240F/C5235Fに装着することはできません。
G4FAXボード・G1	3678B001	200,000円	3,500円	G4FAX機能(ISDNのみ)を拡張するボード。C5255F/C5250F/C5240F/C5235FにG4FAXボードを装着することはできません。リモートFAX送信キット・A1を同時に装着することではできません。取り付けには、PCIバス拡張キット・F2が必要です。
PCIバス拡張キット・F2	2905B002	30,000円	1,500円	G4FAXボード・G1を装着する際に必要なオプション。
(e) スキャンソリューション機能拡張キット・C1	3405B037	140,000円	*1	アウトラインPDF生成機能、サーチャブルPDF/XPS生成機能、Reader Extensions、Office Open XML(Word・PowerPoint)生成機能を拡張するオプション。
(e) ユーザー署名&タイムスタンプ拡張キット・A1	1326B021	160,000円	*1	ユーザー署名PDF/XPS生成機能、タイムスタンプPDF生成機能を拡張するオプション。
USBメディアリーダー・E4	5594B004	20,000円	1,500円	本体操作部左側にカードリーダーなどを装着可能な拡張ボックス。マルチメディアリーダー/ライター・A3を使用するためには、本製品にUSBデバイスポート・E4を装着する必要があります。
マルチメディアリーダー/ライター・A3	8662B001	50,000円	1,500円	SDカード、SDHCカード、CFカード、MicroDrive、MemoryStick、MemoryStickProにデータを保存、印刷する際に必要なオプション。取り付けには、USBデバイスポート・E4が必要です。
(e) ジョブブロック拡張キット・B1	3840B010	120,000円	3,500円	文書がコピー/プリントされる際に、出力紙にユーザー情報や複写制限情報を埋め込むことによって、情報漏洩のリスクを軽減するためのオプションです。文書のスキャンを制限したり(ジョブブロック機能)、出力したのは誰かを特定したり(追跡機能)できます。また、QRコード/TLコード両方の埋め込みが可能です。装着にはイメージ解析ボード・B1が必要です。
イメージ解析ボード・B1	3719B002	100,000円	1,500円	ジョブブロック拡張キットで設定したジョブブロック情報を検知し、出力紙の複製を制限するときに必要となるオプションです。追跡情報を解析する場合にも必要となります。また、QRコード/TLコード両方の解析が可能です。
HDDデータ暗号化/ミラーリングキット・C7	3718B003	32,000円	3,500円	HDDミラーリング機能に、HDDデータ暗号化機能を加えたオプションです。HDDデータ暗号化は、本製品のハードディスク内に保存されるデータを暗号化することによって、大切なデータが漏洩するリスクを軽減するための機能です。
リムーバブルHDDキット・AC1	3715B001	98,000円	5,000円	本体のハードディスクの取り外しを可能にするオプションです。取り外したハードディスクを別の場所に保管することで、情報漏洩のリスクを軽減できます。リムーバブルHDDキット・AC1を使用して取り外しができるのは、本製品に標準搭載されているハードディスク(160GB)、及びオプションHDD(2.5inch/160GB)・G1のみです。
オプションHDD(2.5inch/160GB)・G1	5596B001	24,000円	2,500円	HDDデータ暗号化/ミラーリングキット・C7でミラーリング機能を使用するときに必要となるオプションです。
オプションHDD(2.5inch/1TB)・H1	5597B001	70,000円	2,500円	オプションHDD(2.5inch/1TB)・H1を本製品に標準搭載されているハードディスクと交換すると、ハードディスクの容量を1TBに増やすことができます。本体のハードディスクを1TBにしたあと、HDDデータ暗号化/ミラーリングキットでデータをバックアップする場合は、オプションHDD(2.5inch/1TB)・H1がもう1つ必要です。
iR-ADVセキュリティーキット・C1 for IEEE 2600.1	5598B001	50,000円	7,500円	IEEE 2600.1CC認証取得モデルにするために必要なオプションです。
地震対策キット・A1 *3	4749B001	10,000円	500円	キャスター抑止タイプ。地震の揺れにより、複合機のキャスターが斜面上に乗り上げると、ゴムブロック底面と床の間に摩擦力が発生し、複合機の移動を抑制します(非固定式)。
音声操作キット・C2	3682B003	180,000円	2,500円	音声による説明を聞く「音声読み上げ」機能と、設定したい項目を発声して利用する「音声認識」機能を使用するためのオプション。
iR-ADV課金装置接続キット・A3	3724B003	7,000円	2,500円	課金装置を接続する際に必要なケーブルなどのキット。
(e) ウェブブラウザキット(Gen1/Gen2版)	4848B077	98,000円	5,000円	本体UIでWebブラウザ機能を利用可能にするオプション(Service Provider含む)。

*1 サービス担当に設定代行を委託する場合は、別途1,500円が必要です。 *2 サービス担当に設定代行を委託する場合は、別途2,500円が必要です。 *3 装着時の構成については、担当営業までお問い合わせください。

■その他オプション価格

商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
コピーカードリーダー・F1	4784B001	30,000円	1,200円	コントロールカードを使用して部門別ID管理を行います。
コピーカードリーダー取付けキット・B5	3684B005	5,000円	—	コピーカードリーダー・F1を取り付けする際に必要です。
カードセット・A1(1~30番)	4781B001	16,200円	—	—
カードセット・A2(31~100番)	4781B002	38,000円	—	—
カードセット・A3(101~200番)	4781B003	49,000円	—	—
カードセット・A4(201~300番)	4781B004	49,000円	—	—
カードセット・A5(301~500番)	4781B005	98,000円	—	—
管理キーユニット・A2	8203A002	3,000円	1,500円	管理キースイッチ。

■用紙価格

商品名	サイズ	商品コード	標準価格	入り数	1枚当りの単価
省資源用紙 GF-600(60g/㎡)	A3	3948B001	7,500円/箱	500枚×3冊/箱	5.00円
	A4	3948B002	6,250円/箱	500枚×5冊/箱	2.50円
森林認証紙 PB PAPER (64g/㎡)	A3	5024B001	7,620円/箱	500枚×3冊/箱	5.08円
	A4	5024B002	12,700円/箱	500枚×10冊/箱	2.54円
	B4	5024B003	9,650円/箱	500枚×5冊/箱	3.86円
	B5	5024B004	4,950円/箱	500枚×5冊/箱	1.98円
森林認証紙 GF-640 (64g/㎡)	A3	4395B001	7,550円/箱	500枚×3冊/箱	5.04円
	A4	4395B002	6,300円/箱	500枚×5冊/箱	2.52円
	B4	4395B003	9,550円/箱	500枚×5冊/箱	3.82円
	B5	4395B004	4,900円/箱	500枚×5冊/箱	1.96円
CS-680 (68g/㎡)	A3	3876B001	7,620円/箱	500枚×3冊/箱	5.08円
	A4	3876B002	6,350円/箱	500枚×5冊/箱	2.54円
	B4	3876B003	9,650円/箱	500枚×5冊/箱	3.86円
	B5	3876B004	4,950円/箱	500枚×5冊/箱	1.98円
高白色用紙 GF-C081 (81.4g/㎡)*	A3	4044B001	9,900円/箱	500枚×3冊/箱	6.60円
	A4	4044B002	8,250円/箱	500枚×5冊/箱	3.30円
	B4	4044B009	12,350円/箱	500枚×5冊/箱	4.94円
	B5	4044B010	6,850円/箱	500枚×5冊/箱	2.74円
高白色用紙 GF-C104 (104g/㎡)	A3	4044B003	11,000円/箱	200枚×5冊/箱	11.00円
	A4	4044B004	11,000円/箱	200枚×10冊/箱	5.50円
	B4	4044B011	8,600円/箱	200枚×5冊/箱	8.60円
高白色用紙 GF-C157 (157g/㎡)	A3	4044B005	11,000円/箱	200枚×3冊/箱	18.30円
	A4	4044B006	11,000円/箱	200枚×6冊/箱	9.17円
	B4	4044B013	9,400円/箱	200枚×4冊/箱	11.75円
B5	4044B014	9,400円/箱	200枚×8冊/箱	5.88円	

商品名	サイズ	商品コード	標準価格	入り数	1枚当りの単価
高白色用紙 GF-C209 (209g/㎡)	A3	4044B007	11,000円/箱	100枚×4冊/箱	27.50円
	A4	4044B008	11,000円/箱	100枚×8冊/箱	13.75円
	B4	4044B015	8,000円/箱	100枚×4冊/箱	20.00円
	B5	4044B016	8,000円/箱	100枚×8冊/箱	10.00円
GF-C081 A3伸び サイズ紙(81.4g/㎡)*	457mm×305mm	4044B017	オープン価格	250枚×4冊/箱	—
GF-C104 A3伸び サイズ紙(104g/㎡)	457mm×305mm	4044B021	10,000円/箱	200枚×4冊/箱	12.50円
GF-C157 A3伸び サイズ紙(157g/㎡)	457mm×305mm	4044B025	12,000円/箱	200枚×3冊/箱	20.00円
GF-C209 A3伸び サイズ紙(209g/㎡)	457mm×305mm	4044B029	10,500円/箱	100枚×4冊/箱	26.25円
GF-C081 SRA3 (81.4g/㎡)*	450mm×320mm	4044B018	オープン価格	250枚×4冊/箱	—
GF-C104 SRA3 (104g/㎡)	450mm×320mm	4044B022	10,500円/箱	200枚×4冊/箱	13.13円
GF-C157 SRA3 (157g/㎡)	450mm×320mm	4044B026	12,500円/箱	200枚×3冊/箱	20.83円
GF-C209 SRA3 (209g/㎡)	450mm×320mm	4044B030	11,000円/箱	100枚×4冊/箱	27.50円
レーザープリンタ用 封筒 (ハート社製)	角形2号	0913V759	16,800円/箱	500枚/箱	33.60円
	長形3号	0913V238	15,120円/箱	1,000枚/箱	15.12円
	洋形長3号	0913V758	15,120円/箱	1,000枚/箱	15.12円
KOKUYO OHP VF-1420N	A4	1269V524	4,500円/冊	50枚	90.00円

*[CS-814]の後継商品になります。

**imageRUNNER ADVANCEシリーズには推奨紙をご使用ください。上記以外の対応用紙につきましては担当セールスにお問い合わせください。