

Canon

imageRUNNER
ADVANCE DX

C5760F / C5750F / C5740F / C5735F

商品価格・仕様一覧表



機械本体価格

名 称	商品コード	標準価格	連続出力速度 (A4ヨコ)	ADF 機 能	LIPS LX プリンター機能	SEND 機 能	アドバンスド ボックス機能	FAX機能	同 梱 トナー
iR-ADV C5760F	4300C001	2,700,000円	カラー 60枚/分 モノクロ60枚/分	両面 同時読み取り	○	PDF*1 XPS*2 JPEG TIFF	○	○	C、M、 Y、Bk 各1ヶ
iR-ADV C5750F	4301C001	2,500,000円	カラー 50枚/分 モノクロ50枚/分						
iR-ADV C5740F	4302C001	2,100,000円	カラー 40枚/分 モノクロ40枚/分						
iR-ADV C5735F	4303C001	1,900,000円	カラー 35枚/分 モノクロ35枚/分						

※上記はすべて複合機(100V 15A)です。 ※但し、感光体などの消耗品は本体価格に含まれておりません。別途保守サービス契約が必要です。詳細については担当セールスにお問い合わせください。
※HDD暗号化機能・PDFダイレクトプリント機能・ウェブブラウザ機能・アウトラインPDF生成機能・サッチャブルPDF/XPS生成機能・OOXML (PowerPoint、Word) 生成機能・ユーザー署名PDF/XPS生成機能は標準装備
されております。
*1 高圧縮、Web表示に最適化したPDF、PDF/A-1b、暗号化、機器署名 *2 高圧縮、機器署名

搬入設置料

名 称	搬入手配料金	設置料金	合 計	備 考
iR-ADV C5760F/C5750F/C5740F/C5735F	30,000円	25,000円	55,000円	記載の料金は新規搬入・設置設定作業において、適切なスペースが確保されており、かつ搬入経路に階段/段差が存在しない場合の標準的な料金です。


- キャノンマーケティングジャパン株式会社が搬入・設置を行う場合は、日付指定(当社の営業日に限る)にて承ります。
 - 休日/時間外での作業、遠隔地作業、特殊作業(クレーン使用など)、下見作業などは別途料金が必要となります。
 - 納品/引揚げの際、搬入/搬出経路に段差や階段がある場合は、搬入/搬出ごとに別途「階段作業料金」が必要になります。
 - 使用済み製品の引揚げを伴う場合は、設置場所から回収車両への積載場所まで搬出・移動させる作業費として「搬出撤去費」が必要となります。

※詳細はご購入先にご確認ください。

■本体関連オプション価格

		商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
給紙系		①2段カセットベディスタル・AM1	0609C001	150,000円	2,000円	2段カセットベディスタル。 640枚 (64g/m ²) × 2段。
		②大容量カセットベディスタル・A1	0610C001	200,000円	2,000円	大容量カセットベディスタル。 A4サイズ用紙を2,850枚 (64g/m ²) セットする事ができます。
		③ペーパーデッキユニット・F1	0607C001	260,000円	3,000円	最大A4サイズ/3,000枚 (64g/m ²) 給紙可能なサイドペーパーデッキ。本体から電源を供給します。
		④iR-ADVベディスタル・E1	9100A014	50,000円	—	収納スペースを備えたベディスタル。
		⑤iR-ADVキャスタープレート・E1	9100A015	30,000円	—	キャスター付き底板。
排紙系		⑥コピートレイ・J2	8815A003	6,500円	—	右排紙トレイ。
		⑦インナー2ウェイトレイ・J1	9611B001	12,000円	—	本体センター排紙部を2つに分けるトレイ。
		⑧インナーフィニッシャー・H1	0615C001	140,000円	4,000円	内蔵型フィニッシャー。ソート、グループ、ステイブル(コーナー / ダブル)をすることができます。また、手動でステイブル留めをしたり、ステイブルの針を使わないで用紙を留めたりすることもできます。
		⑨インナー2/4穴パンチャー・B1	0618C001	60,000円	2,000円	内蔵の2穴/4穴パンチャー。 装着には「インナーフィニッシャー・H1」が必要です。
		⑩ステイブルフィニッシャー・Y1	0613C001	250,000円	3,000円	ソート、グループ、ステイブル(コーナー / ダブル)をすることができます。また、手動でステイブル留めをしたり、ステイブルの針を使わないで用紙を留めたりすることもできます。
		⑪パッファパスユニット・L1	0619C001	34,000円	—	本体と外付けフィニッシャーを中継するユニット。
		⑫中綴じフィニッシャー・Y1	0614C001	470,000円	3,000円	ソート、グループ、ステイブル(コーナー / ダブル / 中とじ)、サドル折りをすることができます。また、手動でステイブル留めをしたり、ステイブルの針を使わないで用紙を留めたりすることもできます。
		⑬2/4穴パンチャーユニット・A1	0126C002	66,500円	2,000円	内蔵の2穴/4穴パンチャー。装着には「ステイブルフィニッシャー・Y1」または「中綴じフィニッシャー・Y1」が必要です。

■寸法



■システム関連オプション価格

商品名		商品コード	標準価格	取付料	備考
プリンター	(e)LIPS V拡張キット・BF1	1199C002	78,500円	＊1	LIPS Vプリンタを使用するためのオプション。各種エミュレーション(N201、ESC/P、I5577、HP-GL、HP-GL2)に対応しています。
	(e)PS拡張キット・BF1	1201C005	160,000円	＊1	PSプリンターを使用するためのオプション。
	(e)PCLエミュレーション拡張キット・AS1	8359B002	140,000円	＊1	PCLプリンターとして使用するためのオプション。PCLプリンタードライバは、Windows英語版にのみ対応しています。ドライバー画面は英語で表記されています。 PCL International Font Setを有効にすると、Andale® and WorldType® Collection J/K/S/Tのフォントを追加できます。これにより、SAP Unicode環境において多言語出力を実現できます。
	(e)PCLバーコードプリント拡張キット・D1	3999B008	77,000円	＊1	バーコードプリントを行うためのオプション。 装着には、「(e)PCLエミュレーション拡張キット・AS1」が必要です。
	imagePASS-P2 V1.1	4309C003	750,000円	7,500円	アドビシステムズ社純正のPostScript® 3™ソフトウェアを搭載したプリントコントロールサーバー。 PostScriptアプリケーションを使用するユーザーや、大量のプリントを必要とするオフィス環境に最適なオプションです。*2
	GA basic web activate	7752A031	550,000円	2,500円	imagePASS用。2色刷りシミュレーションなどのGA機能をご利用いただけます。
	HOT Folders License	0123B006	120,000円	2,500円	imagePASS用ダイレクトプリントソフト。(1ライセンス)
	Fiery Impose	6596A042	250,000円	—*3	imagePASS用面付けソフト。(1ライセンス)
	Fiery Compose	2351B006	120,000円	—*3	imagePASS用ページ編集ソフト。(1ライセンス)
	Fiery Impose and Compose	6596A043	300,000円	—*3	Fiery ImposeとFiery Composeのセット。(1ライセンス)
ファクス	G3回線増設キット(2回線)・BA1	3322C001	75,500円	3,500円	スーパー G3FAXボードの増設回線用ボード。2回線を使用してファクスの送受信ができるようになります。
	G3回線増設キット(3・4回線)・AS1	0168C001	106,500円	3,500円	3回線または4回線を使用してファクスの送受信ができるようになります。 取り付けには、「G3回線増設キット(2回線)・BA1」が必要です。
	(e)リモートFAX送信キット・A1	3679B010	33,500円	2,500円	リモートファクス送信機能を使用するためのオプション。本体標準のFAX機能を無効化し、本キットを組み込むことで、同一ネットワーク上にあるFAXボードを装着したimageRUNNER ADVANCE製品を介してファクスを送信できるようになります。
	(e)IPファクス拡張キット・B1	0170C005	23,000円	＊1	IPファクスを利用するためのオプション。「G3回線増設キット(2回線)・BA1」、「G3回線増設キット(3・4回線)・AS1」を同時に装着することはできません。
	ハンドセット・G2	9603A003	12,000円	1,000円	ファクスを手動で送信できます。また、電話の受話器としても使用できます。装着には「リーダー用オプション取付キット・A2」が必要です。
セキュリティ	HDDミラーリングキット・J1	0180C001	37,000円	3,500円	同じデータを2台のハードディスクに書き込み、同期させるオプション。一方のハードディスクで不具合が起きた場合、もう一方のハードディスクにアクセスを切り替えることでデータの消失を防ぐことができ、ダウンタイムの削減にも貢献します。
	オプションHDD(2.5inch/250GB)・N1	0177C001	28,000円	2,500円	「HDDミラーリングキット」でミラーリング機能を使用するときに必要となるオプション。
	オプションHDD(2.5inch/1TB)・P1	0178C001	79,500円	2,500円	標準搭載されているハードディスクをこのシステムオプションに交換すると、ハードディスクの容量を1TBに増やすことができます。本体のハードディスクを1TBにしたあと、「HDDディスクミラーリングキット」でデータをバックアップする場合は、「オプションHDD(2.5inch/1TB)・P1」がもうひとつ必要です。
耐震対策	地震対策キット・A1 *4	4749B001	12,000円	500円	キャスター抑止タイプ。地震の揺れにより、複合機のキャスターが斜面に乗り上げると、ゴムブロック底面と床の間に摩擦力が発生し、複合機の移動を抑止します。(非固定式)

*1 サービス担当に設定代行を委託する場合は、別途1,500円が必要です。
*2 本体標準のプリント機能(LIPS LX)及び(e)LIPS V拡張キット・BF1、(e)PS拡張キット・BF1と同時に使用することはできません。
*3 PCへのインストールはお客様作業になります。
*4 装着時の構成については、担当営業までお問い合わせください。

■その他オプション・消耗品価格

商品名		商品コード	標準価格	取付料	備考
その他	テンキー・A1	4036C001	15,000円	2,500円	外付けタイプのハードテンキー。
	テンキー用ICカードリーダーボックス・A1	4040C001	10,000円	2,500円	「テンキー・A1」装着時に、ICカードリーダーを本体操作部の右側に装着するための拡張ボックス。
	音声操作キット・D1	0172C001	200,000円	2,500円	音声操作機能を利用するためのオプション。装着には「テンキー・A1」「リーダー用オプション取付キット・A2」が必要です。音声による説明を聞く「音声キー操作」機能と、設定したい項目を発声して利用する「音声発声操作」機能を使用できます。 「ハンドセット・G2」、「ユーティリティトレイ・B1」とは同時に取り付けられません。
	ユーティリティトレイ・B1	0165C001	6,500円	—	原稿などを置くスペースを確保できます。装着には「リーダー用オプション取付キット・A2」が必要です。 「ハンドセット・G2」、「音声操作キット・D1」とは同時に取り付けられません。
	ADFアクセスハンドル・A1	1095B001	18,000円	—	ADFを閉じる操作を支援するハンドル。
	リーダー用オプション取付キット・A2	4067C002	1,500円	500円	「ハンドセット・G2」「ユーティリティトレイ・B1」「音声操作キット・D1」を取り付ける際に必要なオプション。
	リーダーヒーターキット・J5	5590B009	9,500円	5,000円	リーダー用ヒーター。紙原稿読み取り部の結露を防止するオプション。
	ペーパーデッキヒーターユニット・C1	5463B001	76,500円	1,600円	ペーパーデッキユニット用ヒーター。
	iR-ADV課金装置接続キット・A3	3724B003	9,000円	2,500円	課金装置を接続する際に必要なケーブルなどのキット。
	コピーカードリーダー・F1	4784B001	33,500円	1,200円	磁気式カードリーダー。コントロールカードを使用して部門別ID管理を行います。
管理	コピーカードリーダー取付キット・B7	3684B009	6,500円	500円	カードリーダーをとりつける際に必要な部材。リーダー用オプション取付キット・A2は同梱です。
	カードセット・A1(1 ～ 30番)	4781B001	18,000円	—	
	カードセット・A2(31 ～ 100番)	4781B002	41,500円	—	
	カードセット・A3(101 ～ 200番)	4781B003	53,000円	—	
	カードセット・A4(201 ～ 300番)	4781B004	53,000円	—	
	カードセット・A5(301 ～ 500番)	4781B005	98,000円	—	
消耗品	ステイブル・Y1	0148C001	4,000円	—	「中綴じフィニッシャー・Y1」に装着する、中綴じユニット用の針ケースです。中綴じ針2,000本×2個。
	ステイブル・P1	1008B001	14,000円	—	「インナーフィニッシャー・H1」、「ステイブルフィニッシャー・Y1」及び「中綴じフィニッシャー・Y1」に装着するステイブルユニット用の針ケースです。ステイブル針5,000本×2個。
	スタンピングカートリッジ・C1	1857B001	4,500円	—	ADF用済スタンプユニット用カートリッジ。1個入り。スタンプ可能枚数は、目安として約7,000枚です。

カセットヒーターについて

本製品には、本体にカセットヒーターが標準装備されています。

■仕様表

基本仕様/コピー機能				
名称		iR-ADV C5760F	iR-ADV C5750F	iR-ADV C5740F
形式		デスクトップ		
読み取り解像度		600×600dpi		
書き込み解像度		1200×1200dpi		
階調		256階調		
複写原稿		最大A3サイズまで:シート、ブック原稿、立体物		
複写サイズ	用紙サイズ	305×457mm ^{*1} 、320×450mm(SRA3) ^{*2} 、A3 ^{*1} 、B4 ^{*1} 、A4、A4R ^{*1} 、B5、B5R ^{*1} 、A5、A5R、A6R、ユーザー設定サイズ ^{*3} (98.0×139.7mm～320.0×457.2mm)、フリーサイズ ^{*2} (98.0×139.7mm～320.0×457.2mm)、郵便はがき(はがき、往復はがき、4面はがき)、封筒(角形2号 ^{*1} 、洋形長3号、長形3号、ユーザー設定サイズ(98.0×98.4mm～320.0×457.2mm:カセット非対応))		
	画像欠け幅	先端:4mm、左端:2.5mm、右端:2.5mm、後端:2.5mm		
	用紙坪量	カセット、デッキ:52～256g/m ² 、手差し:52～300g/m ²		
ウォームアップタイム ^{*4}	主電源立ち上げ時	主電源ON時の高速起動が[ON]の場合 10秒以下(室温20度) ^{*5} 主電源ON時の高速起動が[OFF]の場合 iR-ADV C5760F/C5750F/C5740F 30秒以下(室温20度) iR-ADV C5735F 32秒以下(室温20度)		
	リカバリータイム	10秒以下(室温20度)		
	ファーストコピータイム(室温20～30度)	モノクロ: 2.9秒 カラー:4.5秒	モノクロ: 3.5秒 カラー:5.2秒	モノクロ: 4.1秒 カラー:6.1秒
連続複写速度	A3	カラー・モノクロ共に32枚/分	カラー・モノクロ共に27枚/分	カラー・モノクロ共に22枚/分
	B4	カラー・モノクロ共に34枚/分	カラー・モノクロ共に29枚/分	カラー・モノクロ共に23枚/分
	A4	カラー・モノクロ共に60枚/分	カラー・モノクロ共に50枚/分	カラー・モノクロ共に40枚/分
	B5	カラー・モノクロ共に60枚/分	カラー・モノクロ共に50枚/分	カラー・モノクロ共に40枚/分
		カラー・モノクロ共に60枚/分	カラー・モノクロ共に50枚/分	カラー・モノクロ共に40枚/分
複写倍率	定型	400、200、141.4、122.4、115.4、100、86.5、81.6、70.7、61、50、25(%) 等倍時誤差:タテ:±0.65% ヨコ:±0.90%		
	ズーム	25～400%(1%刻み)		
給紙方式/ 給紙容量 (64g/m ²)	カセット	640枚×2+640枚×2カセット(2段カセットベディスタル・AM1) 640枚×2+2,850枚×1カセット(大容量カセットベディスタル・A1)		
	手差し	120枚		
	デッキ	3000枚(ペーパーデッキユニット・F1)		
	連続複写枚数	999枚		
電源		AC 100V、15A、50/60Hz		
最大消費電力		1.5kW		
エネルギー消費効率(複合機) ^{*6}		163kWh/年(区分名:b)	130kWh/年(区分名:b)	109kWh/年(区分名:a)
大きさ(ADFを含む)		620mm(幅)×722mm(奥行き)×937mm(高さ) ^{*7}		
質量(ADFを含む)		約143kg		
機械占有寸法(ADFを含む)		943mm(幅)×722mm(奥行き)		
メモリー容量		RAM:4GB、HDD:標準:320GB(使用領域は250GB)、最大:1TB		

- *1 カセット1は非対応
*2 手差しレイのみ給紙可能
*3 1段目給紙カセットは98.0×148.0 mm ～ 297.0×215.9 mm、2段目以降の給紙カセットは98.0×182 mm～ 304.8 × 457.2 mmのユーザー設定サイズを使用可能です。
*4 使用環境、使用条件によって変わることがあります。
*5 使用状況により高速起動されない場合があります。尚、タッチパネルディスプレイのキー操作が可能になるまでの時間は4秒以下です。
*6 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による数値
*7 オプションの2段カセットベディスタル・AM1・大容量カセットベディスタル・A1を装着時の高さは1188mmです。

自動原稿送り装置の仕様(標準装備)		
原稿送り装置の種類		自動両面原稿送り装置
原稿サイズ/ 種類	サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6R、A6R ユーザー設定サイズ(70.0×139.7～304.8×431.8mm)
	原稿坪量	片面原稿:38～220g/m ² 両面原稿:38～220g/m ²
原稿の収容可能枚数		250枚(64g/m ²)
原稿読み取り速度 (A4ヨコ)	片面読取	モノクロ/カラー 共 135ページ/分(300dpi×300dpi) モノクロ/カラー 共 80ページ/分(600dpi×600dpi)
	両面同時読取	モノクロ/カラー 共 270ページ/分(300dpi×300dpi) モノクロ/カラー 160/90ページ/分(600dpi×600dpi)

2段カセットベディスタル・AM1の仕様(オプション)	
用紙サイズ	305×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、A6R、郵便はがき(はがき、往復はがき、4面はがき)、ユーザー設定サイズ(98.0×182.0～304.8×457.2mm)
用紙坪量	52～256g/m ²
給紙容量/給紙段数	640枚(64g/m ²)×2段
電源	本体より供給
大きさ/質量	620mm(幅)×700mm(奥行)×251mm(高さ) ^{*1} /約22.5kg
本体接続時の占有寸法	620mm(幅)×722mm(奥行)

*1 本体装着時

大容量カセットベディスタル・A1の仕様(オプション)	
用紙サイズ	A4
用紙坪量	52～256g/m ²
給紙容量/給紙段数	2850枚(64g/m ²)×1段
電源	本体より供給
大きさ/質量	620mm(幅)×700mm(奥行)×251mm(高さ) ^{*1} /約30kg
本体接続時の占有寸法	620mm(幅)×722mm(奥行)

*1 本体装着時

iR-ADVベディスタル・E1の仕様(オプション)	
大きさ/質量	620mm(幅)×700mm(奥行)×249mm(高さ)/約25kg

iR-ADVキャスタープレート・E1の仕様(オプション)	
大きさ/質量	620mm(幅)×700mm(奥行)×116mm(高さ)/約15kg

アドバンスドボックスの仕様(標準装備)	
ディスク容量	標準:16GB、最大:480GB
最大パス長	256文字(半角/全角共)
一階層の最大ファイル数	1000個(フォルダーを含む)
最大ファイル数	10万個(フォルダーを含む)
1ファイルの最大サイズ	2GB
最大同時接続クライアント数	SMB:64、WebDAV:3
クライアントOS	Windows® 8.1/Windows® 10

LIPS LXプリンター機能の仕様(標準装備)	
形式	内蔵型
プリントサイズ	コピー仕様に準ずる
連続プリント速度	コピー仕様に準ずる
解像度	データ処理 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi
ページ記述言語	LIPS LX
対応プロトコル	TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
対応OS	Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® Server2012/Windows® Server2012 R2/Windows® Server2016/Windows® Server2019、Mac OS X(10.10以降)
内蔵フォント	なし
インターフェイス	USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)
画像欠け幅	定形サイズ:用紙の端から上下左右の余白は5mm(封筒は10mm)

LIPS Vプリンター機能の仕様(オプション)		
名称	(e)LIPS V拡張キット-BF1	
形式	内蔵型	
プリントサイズ	コピー仕様に準ずる	
連続プリント速度	コピー仕様に準ずる	
解像度	データ処理	600dpi×600dpi
ページ記述言語	LIPS V(LIPS LX、LIPS IV、LIPS III、LIPS II+)	
対応プロトコル	TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)	
対応OS	Windows® 8.1/Windows® 10 /Windows® Server2012/ Windows® Server2012 R2/Windows® Server2016/Windows® Server2019	
内蔵フォント	和文	平成明朝体 TM W3、平成角ゴシック体 TM W5、丸ゴシック体
	欧文	Courier、Dutch、Swiss、Symbol
	その他	ラインプリンター、バーコード(EAN-128、CODE39、NW-7、JAN、郵便バーコード、OCRフォント)
エミュレーション	ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2	
インターフェイス	USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)	
画像欠け幅	定形サイズ:用紙の端から上下左右の余白は5mm(封筒は10mm)	

PSプリンター機能の仕様(オプション)		
名称	(e)PS拡張キット-BF1	
形式	内蔵型	
プリントサイズ	コピー仕様に準ずる	
連続プリント速度	コピー仕様に準ずる	
解像度	データ処理	1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi
ページ記述言語	Adobe® PostScript® 3 TM	
対応プロトコル	TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)	
対応OS	ドライバ	Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® Server2012/Windows® Server2012 R2/Windows® Server2016/Windows® Server2019/Mac OS X(10.10以降)
	PPD	Windows® 8.1/Windows® 10/Mac OS X(10.10以降)
内蔵フォント	和文	平成明朝体 TM W3、平成角ゴシック体 TM W5
	欧文	136書体
エミュレーション	なし	
インターフェイス	USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)	
画像欠け幅	用紙の端から上下左右の余白4mm	

ペーパーデッキユニット・F1の仕様(オプション)	
用紙サイズ	A4、B5
用紙坪量	52～256g/m ²
給紙容量/給紙段数	3000枚(64g/m ²)×1段
電源	本体より供給
大きさ ^{*1} /質量	344mm(幅)×630mm(奥行)×440mm(高さ)/約31kg
本体接続時の占有寸法	969mm(幅)×722mm(奥行)

*1 本体装着時

コピートレイ・J2の仕様(オプション)	
用紙サイズ/使用可能用紙	コピー仕様に準じる
積載容量	100枚(64g/m ²)
大きさ/質量	258mm(幅)×373mm(奥行)×103mm(高さ)/約0.5kg
本体接続時の占有寸法 ^{*1}	1062mm(幅)×722mm(奥行)

*1 補助トレイを伸ばしたサイズ

ブッシュスキャン機能の仕様（標準装備）	
形式	カラースキャナー
最大原稿読み取りサイズ	コピー仕様にする
読み取り解像度（主走査×副走査）	100×100dpi, 150×150dpi, 200×100dpi, 200×200dpi, 200×400dpi, 300×300dpi, 400×400dpi, 600×600dpi
原稿読み取り速度（A4ヨコ, 300dpi）	カラー:135枚/分 モノクロ:135枚/分
インターフェース	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (IEEE 802.3準拠)
対応プロトコル	File: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV, Email/Fax SMTP (送信), POP3 (受信) Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows® Server 2016/Windows® Server 2019/Mac OS X 10.13以降/Cent OS 7 Windows® Server 2012/Internet Information Services 8.0 Windows® 8.1, Windows® Server 2012 R2/Internet Information Services 8.5 Windows® 10/Windows® Server 2016, Windows® Server 2019/Internet Information Services 10 Cent OS 7
対応OS/ アプリケーション	Windows® Server 2012/Internet Information Services 8.0 Windows® 8.1, Windows® Server 2012 R2/Internet Information Services 8.5 Windows® 10/Windows® Server 2016, Windows® Server 2019/Internet Information Services 10 Mac OS X 10.13以降 Cent OS 7
出力フォーマット	Microsoft Exchange Server 2013/Microsoft Exchange Server 2016/ Microsoft Exchange Server 2019/Sendmail 8.14.4
画像モード	TIFF (MMR) /JPEG/PDF/XPS/OOXML (PowerPoint, Word)
画像モード	文字、文字／写真、写真

ブルスキャン機能の仕様（標準装備）	
形式	カラースキャナー
最大原稿読み取りサイズ	コピー仕様にする
読み取り解像度（主走査×副走査）	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600dpi (75～600dpiまで1dpi単位の設定可能)
インターフェース	USB2.0 High-Speed, Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3準拠)
対応プロトコル	TCP/IP
対応OS	Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® Server 2012/Windows® Server 2012 R2/Windows Server 2016
ドライバー	TWAIN準拠 WIA準拠
画像モード	カラー/モノクロ自動切替、カラー、モノクロ (2値)、グレースケール

IPファクス機能の仕様（オプション）	
送信原稿サイズ	スーパー-G3FAX仕様にする
走査線密度	標準モード スーパー-G3FAX仕様にする
	ファインモード スーパー-G3FAX仕様にする
	スーパーファインモード スーパー-G3FAX仕様にする
	ウルトラファインモード スーパー-G3FAX仕様にする
通信プロトコル	SIP, JT-T.38
適用回線	Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
通信モード	NGN, NGNマイナンバー、イントラネット、VoIPゲートウェイ

スーパー-G3FAX機能の仕様（標準装備）	
適用回線 ^{*1}	一般加入電話回線 (PSTN)、ファクシミリ通信網 (Fネット)
走査線密度	標準モード 8ドット/mm×3.85ライン/mm
	ファインモード 8ドット/mm×7.7ライン/mm
	スーパーファインモード 8ドット/mm×15.4ライン/mm
	ウルトラファインモード 16ドット/mm×15.4ライン/mm
通信速度	SuperG3:33.6kbps, G3:14.4kbps
符号化方式	MH, MR, MMR, JBIG
通信モード	SuperG3, G3
送信原稿サイズ	A3, B4, A4, A4R, B5 ^{*2} , B5R ^{*4} , A5 ^{*4} , A5R ^{*4}
記録紙サイズ	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R
電送時間	JBIG 2秒2枚
ファクス ドライバー	インターフェース USB2.0 High-Speed, Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE802.3準拠)
	対応プロトコル TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSF)
	対応OS Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® Server 2012/Windows® Server 2012 R2/Windows Server 2016/Windows Server 2019, Mac OS X (10.10以降)

- *1 IP電話にご加入のとき、IP電話経由ではファクシミリ通信が正常に行えないことがあります。ファクシミリ通信は一般電話（加入電話／Fネット）回線経由でのご利用をおすすめします。
*2 B4短尺として送信されます。
*3 A4として送信されます。
*4 A4として送信されます。

インターネット/イントラネットFAX送受信機能（標準装備）	
通信プロトコル	インターネットFAX SMTP ^{*1} (送信) /POP3 ^{*2} (受信) イントラネットFAX SMTP ^{*1} (送受信)
通信モード	Simpleモード, Fullモード
通信可能用紙サイズ	A3, B4, A4, A4R, B5 ^{*3} , B5R ^{*4} , A5 ^{*4} , A5R ^{*4}
解像度	モノクロ 200×100dpi, 200×200dpi, 200×400dpi ^{*5} , 300×300dpi ^{*5} , 400×400dpi ^{*5} , 600×600dpi ^{*5}
	カラー 100×100dpi ^{*5} , 200×200dpi, 300×300dpi ^{*5} , 400×400dpi ^{*5} , 600×600dpi ^{*5}
対応メールサーバー ソフトウェア	転送用 Microsoft Exchange 2013/Microsoft Exchange 2016/Microsoft Exchange 2019/Sendmail 8.14.4
	受信用 Microsoft Exchange 2013/Microsoft Exchange 2016/Microsoft Exchange 2019/Qpopper 4.0.19

- *1 SMTP認証及び、SMTP送信時の暗号化 (TLS) 通信に対応しています。
*2 APOP/POP before SMTP 及び、POP受信時の暗号化 (TLS) 通信に対応しています。
*3 B4短尺として送信されます。
*4 A4として送信されます。
*5 相手側受信条件設定により可能です。

インナー2/4穴パンチャー・B1の仕様（オプション）	
用紙サイズ/ 仕様可能用紙	用紙サイズ 2穴:A3, B4, A4, A4R, A5, B5, B5R 4穴:A3, A4
	用紙坪量 52～300g/m ²
用紙種類	薄紙 (52～63g/m ²)、普通紙 (64～105g/m ²)、再生紙 (64～105g/m ²)、色紙 (64～81g/m ²)、厚紙 (106～300g/m ²)、コート紙 (106～256g/m ²)、ポンド紙 (82～99g/m ²)、レターヘッド (106～163g/m ²)
	パンチ穴数・穴径 2穴 / 4穴:6.5mm
パンチ穴間隔	80mm
パンチ肩入れ容量 ^{*1}	2穴:約2,500枚 (64g/m ²) 4穴:約2,500枚 (80g/m ²)
電源	本体より供給
大きさ・質量	フィニッシャーに内蔵/約4.2kg
本体接続時の占有寸法 ^{*2}	1146mm (幅) ×722mm (奥行)

- *1 お使いの環境・紙種・坪量によって異なる場合があります。
*2 インナーフィニッシャー・H1装着時、手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ

インナーフィニッシャー・H1の仕様（オプション）	
用紙サイズ/ 使用可能用紙	用紙サイズ コピー仕様にする
	用紙坪量 52～300g/m ²
用紙種類	薄紙 (52～63g/m ²)、普通紙 (64～105g/m ²)、厚紙 (106～300g/m ²)、色紙 (64～81g/m ²)、再生紙 (64～105g/m ²)、リチウム紙 (64～81g/m ²)、OHPフィルム、第2層用 (64～81g/m ²)、ラベル用紙、ポンド紙 (82～99g/m ²)、コート紙 (106～256g/m ²)、封筒 (75～105g/m ²)、はがき (164～220g/m ²)、レターヘッド (106～163g/m ²)
	上トレイ ノンソートA4, B5, A5, A5R, A6R, 320×450mm (SRA3)、305×457mm, A3, B4, A4R, B5R:50枚 (64g/m ²)
トレイ容量	下トレイ (ステイブル可) ノンソートA4, B5, A5, A5R:500枚 (64g/m ²)、320×450mm (SRA3)、305×457mm, A3, B4, A4R, B5R:250枚 (64g/m ²)、A6R:30枚 (64g/m ²)
	ステイブル ステイブル可能枚数 ^{*1} コーナーステイブル、ダブルステイブル時 A4, B5:50枚 (52～90g/m ²)、A3, B4, A4R:30枚 (52～90g/m ²) マニュアルステイブル時 45枚 (64g/m ²)
ステイブル	ステイブル位置 コーナーステイブル/ダブルステイブル
	最大綴じ枚数 5枚 (52～64g/m ²)、4枚 (65～81.4g/m ²)、3枚 (82～105g/m ²)
針なしとじ ^{*2}	綴じ可能サイズ A3, A4, B4, B5
	用紙種類 薄紙 (52～63g/m ²)、普通紙 (64～105g/m ²)、色紙 (64～81g/m ²)、再生紙、リチウム紙
針なしとじ ^{*2}	用紙坪量 52～105g/m ²
	綴じ位置 左上、左下、右上、右下 ※1か所綴じ
シフト可能サイズ	A3, B4, A4, A4R, B5
ステイブル可能サイズ	A3, B4, A4, A4R, B5
電源	本体より供給
大きさ・質量	466mm (幅) ×525mm (奥行) ×225mm (高さ) /約8.6kg
本体接続時の占有寸法 ^{*3}	1066mm (幅) ×722mm (奥行)

- *1 標準ステイブルカートリッジ装着時、用紙の種類や厚さによってステイブル可能枚数が少なくなることがあります。
*2 針を使わないため、用紙や環境により綴じ力に差が出る場合があります。また、針を使用するステイブルと同等の保持力はありません。
*3 手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ

2/4穴パンチャーユニット・A1の仕様（オプション）	
用紙サイズ/ 仕様可能用紙	用紙サイズ 2穴:A3, B4, A4, A4R, A5, B5, B5R 4穴:A3, A4
	用紙坪量 52～300g/m ²
用紙種類	薄紙 (52～63g/m ²)、普通紙 (64～105g/m ²)、再生紙 (64～105g/m ²)、色紙 (64～81g/m ²)、厚紙 (106～300g/m ²)、コート紙 (106～256g/m ²)、ポンド紙 (82～99g/m ²)、レターヘッド (106～163g/m ²)
	パンチ穴数・穴径 2穴 / 4穴:6.5mm
パンチ穴間隔	80mm
パンチ肩入れ容量 ^{*1}	2穴:約10,000枚 (64g/m ²) 4穴:約5,000枚 (64g/m ²)
電源	本体より供給
大きさ・質量	フィニッシャーに内蔵/約2.3kg
本体接続時の占有寸法	フィニッシャーに内蔵

- *1 お使いの環境・紙種・坪量によって異なる場合があります。

ステイブルフィニッシャー・Y1の仕様（オプション）	
用紙サイズ/ 使用可能用紙	用紙サイズ コピー仕様にする
	用紙坪量 上トレイ:52～256g/m ² 下トレイ:52～300g/m ²
用紙種類	上トレイ:薄紙 ^{*1} (52～63g/m ²)、普通紙 (64～105g/m ²)、厚紙 (106～256g/m ²)、色紙 (64～81g/m ²)、再生紙 (64～105g/m ²)、リチウム紙 (64～81g/m ²)、OHPフィルム、第2層用 (64～81g/m ²)、ラベル用紙、ポンド紙 (82～99g/m ²)、レターヘッド (106～163g/m ²)、コート紙 (106～256g/m ²)、はがき、和紙 (93g/m ²)
	下トレイ:薄紙 ^{*1} (52～63g/m ²)、普通紙 (64～105g/m ²)、厚紙 (106～300g/m ²)、色紙 (64～81g/m ²)、再生紙 (64～105g/m ²)、リチウム紙 (64～81g/m ²)、OHPフィルム、第2層用 (64～81g/m ²)、ラベル用紙、ポンド紙 (82～99g/m ²)、レターヘッド (106～163g/m ²)、コート紙 (106～256g/m ²)、はがき、封筒、和紙 (93g/m ²)
トレイ容量	上トレイ ノンソートA4, B5, A5, A5R, A6R:250枚 (64g/m ²)、320×450mm (SRA3)、305×457mm (A3, B4, A4R, B5R:1,500枚 (64g/m ²) A6R:250枚 (64g/m ²)
	下トレイ ノンソートA4, B5, A5, A5R:3,000枚 ^{*1} (64g/m ²)、320×450mm (SRA3)、305×457mm, A3, B4, A4R, B5R:1,500枚 (64g/m ²) A6R:250枚 (64g/m ²)
ステイブル	ステイブル可能枚数 ^{*1} コーナーステイブル、ダブルステイブル時 A4, B5:50枚 (52～90g/m ²)、A3, B4, A4R:30枚 (52～90g/m ²) マニュアルステイブル時 50枚 (52～90g/m ²)
	ステイブル位置 コーナーステイブル/ダブルステイブル
針なしとじ ^{*4}	最大綴じ枚数 5枚 (52～64g/m ²)、4枚 (65～81.4g/m ²)、3枚 (82～105g/m ²)
	綴じ可能サイズ A3, A4
針なしとじ ^{*4}	用紙種類 薄紙 (52～63g/m ²)、普通紙 (64～105g/m ²)、色紙 (64～81g/m ²)、再生紙 (64～105g/m ²)、リチウム紙 (64～81g/m ²)
	用紙坪量 52～105g/m ²
針なしとじ ^{*4}	綴じ位置 左上、左下、右上、右下 ※1か所綴じ
	シフト可能サイズ 上トレイ:A3, B4, A4, B5 下トレイ:A3, B4, A4, A4R, B5
ステイブル可能サイズ	A3, B4, A4, A4R, B5
電源	本体より供給
大きさ・質量	637mm (幅) ×623mm (奥行) ×1142mm (高さ) (補助トレイを伸ばしたサイズ) /約31kg
本体接続時の占有寸法 ^{*5}	1585mm (幅) ×722mm (奥行)

- *1 薄紙 (52～59g/m²) の両面除く *2 薄紙 (52～63g/m²) の場合は1,500枚
*3 標準ステイブルカートリッジ装着時、用紙の種類や厚さによってステイブル可能枚数が少なくなることがあります。
*4 針を使わないため、用紙や環境により綴じ力に差が出る場合があります。また、針を使用するステイブルと同等の保持力はありません。
*5 手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ

中綴じフィニッシャー・Y1の仕様（オプション）	
用紙サイズ/ 仕様可能用紙	用紙サイズ コピー仕様にする
	用紙坪量 上トレイ:52～256g/m ² 下トレイ:52～300g/m ²
用紙種類	上トレイ:薄紙 ^{*1} (52～63g/m ²)、普通紙 (64～105g/m ²)、厚紙 (106～256g/m ²)、色紙 (64～81g/m ²)、再生紙 (64～105g/m ²)、リチウム紙 (64～81g/m ²)、OHPフィルム、第2層用 (64～81g/m ²)、ラベル用紙、ポンド紙 (82～99g/m ²)、レターヘッド (106～163g/m ²)、コート紙 (106～256g/m ²)、はがき、和紙 (93g/m ²)
	下トレイ:薄紙 ^{*1} (52～63g/m ²)、普通紙 (64～105g/m ²)、厚紙 (106～300g/m ²)、色紙 (64～81g/m ²)、再生紙 (64～105g/m ²)、リチウム紙 (64～81g/m ²)、OHPフィルム、第2層用 (64～81g/m ²)、ラベル用紙、ポンド紙 (82～99g/m ²)、レターヘッド (106～163g/m ²)、コート紙 (106～256g/m ²)、はがき、封筒、和紙 (93g/m ²)
トレイ容量	上トレイ ノンソートA4, B5, A5, A5R, A6R:250枚 (64g/m ²)、320×450mm (SRA3)、305×457mm, A3, B4, A4R, B5R:1,500枚 (64g/m ²) A6R:250枚 (64g/m ²)
	下トレイ ノンソートA4, B5, A5, A5R:3,000枚 ^{*1} (64g/m ²)、320×450mm (SRA3)、305×457mm, A3, B4, A4R, B5R:1,500枚 (64g/m ²) A6R:250枚 (64g/m ²)
ステイブル	ステイブル可能枚数 ^{*1} コーナーステイブル、ダブルステイブル時 A4, B5:50枚 (52～90g/m ²)、A3, B4, A4R:30枚 (52～90g/m ²) マニュアルステイブル時 50枚 (52～90g/m ²)
	ステイブル位置 コーナーステイブル/ダブルステイブル
針なしとじ ^{*7}	最大綴じ枚数 ^{*5} 20枚 (52～81.4g/m ²) (表紙として最大256g/m ² までの用紙を1枚含む)
	サドル折り (未綴じ) 最大3枚 (52～105g/m ²) ^{*6}
針なしとじ ^{*7}	最大綴じ枚数 5枚 (52～64g/m ²)、4枚 (65～81.4g/m ²)、3枚 (82～105g/m ²)
	綴じ可能サイズ A3, A4
針なしとじ ^{*7}	用紙種類 薄紙 (52～63g/m ²)、普通紙 (64～105g/m ²)、色紙、再生紙、パンチ済み紙
	用紙坪量 52～105g/m ²
針なしとじ ^{*7}	綴じ位置 左上、左下、右上、右下 ※1か所綴じ
	シフト可能サイズ 上トレイ:A3, B4, A4, B5 下トレイ:A3, B4, A4, A4R, B5
ステイブル可能サイズ	A3, B4, A4, A4R, B5
電源	本体より供給
大きさ・質量	637mm (幅) ×623mm (奥行) ×1142mm (高さ) (補助トレイを伸ばしたサイズ) /約57kg
本体接続時の占有寸法 ^{*8}	1585mm (幅) ×722mm (奥行)

- *1 薄紙 (52～59g/m²) の両面除く *2 薄紙 (52～63g/m²) の場合は1,500枚 *3 52～105g/m²時
*4 標準ステイブルカートリッジ装着時、用紙の種類や厚さによってステイブル可能枚数が少なくなることがあります。
*5 用紙の種類や厚さによってサドル可能枚数が少なくなることがあります。 *6 非コート紙時
*7 針を使わないため、用紙や環境により綴じ力に差が出る場合があります。また、針を使用するステイブルと同等の保持力はありません。
*8 手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ



PAPER HANDLING

自動原稿送り装置(標準装備)

最大250枚(64g/m²)の原稿を積載可能。
両面原稿の表裏を同時に読み込み可能です。

中綴じフィニッシャー・Y1

コーナー綴じ、2か所綴じで50枚(64g/m²)、
中綴じで20枚(64g/m²)ステイプルが可能。
針無し/マニュアル綴じにも対応した
フィニッシャーです。

2/4穴パンチャーユニット・A1*1

ステイプルフィニッシャー・Y1、
中綴じフィニッシャー・Y1に装着し、
パンチ機能を拡張出来ます。

*1 取り付けにはステイプルフィニッシャー・Y1または
中綴じフィニッシャー・Y1が必要です。

バッファバスユニット・L1

ステイプルフィニッシャー・Y1、
中綴じフィニッシャー・Y1を
装着する際に必要なユニット。
100枚まで排紙可能です。

ペーパーデッキユニット・F1

A4までに対応し、最大3,000枚(64g/m²)セット
可能なペーパーデッキです。大量出力ニーズに応えます。

コピートレイ・J2

本体右に取り付けられる100枚(64g/m²)対応の
排紙トレイです。

手差し給紙(標準装備)

最大120枚(64g/m²)の給紙が可能です。

給紙カセット(標準装備)

1段に最大640枚(64g/m²)セット可能です。

2段カセットベディスタル・AM1

A3~A6Rに対応し、1段に最大640枚(64g/m²)セット可能。
異なるサイズの用紙セットで、用紙差し替えの手間を軽減します。



大容量カセットベディスタル・A1

A4に対応し、1段に最大2,850枚(64g/m²)セット可能。



iR-ADVベディスタル・E1

本体の足下に用紙を収納できる専用置台です。



iR-ADVキャスタープレート・E1

デスクサイドで椅子に座ったままの操作が可能です。

※写真は、iR-ADV C5760Fに、「中綴じフィニッシャー・Y1」、
「バッファバスユニット・L1」、「2/4穴パンチャーユニット・A1」、
「ペーパーデッキユニット・F1」を装着したものです。



ステイプル
用紙をまとめる



2穴/4穴パンチ
ファイリングに便利



中綴じ
小冊子のように仕上げる



針なし綴じ
用紙を金属針を使わずまとめる

		コピートレイ・J2	インナー 2ウェイトレイ・J1	インナー フィニッシャー・H1	ステイプル フィニッシャー・Y1	中綴じ フィニッシャー・Y1
針なしとじ	最大可能枚数	—	—	○(5枚*1)	○(5枚*1)	○(5枚*1)
マニュアルステイプル	最大可能枚数	—	—	○(45枚*2)	○(50枚*3)	○(50枚*3)
ステイプル枚数	最大可能枚数	—	—	○(50枚*3)	○(50枚*3)	○(50枚*3)
2穴/4穴パンチ		—	—	2/4穴*4	2/4穴*5	2/4穴*5
中綴じ	最大可能枚数	—	—	—	—	○(20枚*6)
トレイ容量	トレイA	250枚*2	250枚*2	500枚*2	250枚*2	250枚*2
	トレイB	100枚*2	100枚*2	50枚*2	3,000枚*2	3,000枚*2
	トレイC	—	—	—	100枚*2	100枚*2

*1 52~64g/m²紙使用時 *2 64g/m²紙使用時 *3 52~90g/m²紙使用時 *4 インナー2/4穴パンチャー・B1が必要です。 *5 2/4穴パンチャーユニット・A1が必要です。 *6 52~81.4g/m²紙使用時

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2023年1月現在のものです。●記載の価格には感光体、消耗品類の価格及び消費税は含まれておりません。本体ならびに関連する消耗品、サービス稼働などにつきましては、別途消費税を申し受けますので御了承願います。●別途保守サービスが必要ですので、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。●保守サービスのために必要な補修用性能部品は、製品の製造打ち切り後7年です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

●Microsoft、Windows及びOffice製品(PowerPoint、Word)は米国マイクロソフトコーポレーションの米国及び、その他の国における登録商標です。●Mac OS、AppleTalkは米国アップル社の商標です。●Adobe、PostScript、PostScript3及びPostScript3ロゴ、Adobe Readerは、米国Adobe Systems社の米国及び、その他の国における登録商標です。●IPX/SPXは米国Novell Inc.の米国における登録商標です。●MopriaおよびMopriaのロゴは、Mopria Alliance社の米国またはその他の国における登録および/または未登録の商標です。許可のない使用は固く禁止されています。●Canon、Canonロゴ、imageRUNNER ADVANCE、imageWAREはキヤノン株式会社の登録商標です。●BMLinkSは、社団法人ビジネス機械情報システム産業協会(JBMIA)の商標です。●エコマーク認定番号 第19155052号 ●本価格・仕様一覧表に記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。●本価格・仕様一覧表内の画面は、ハメコミ合成です。



※モバイルからも
製品情報をご確認
いただけます。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キヤノン オフィス向け複合機 ホームページ

canon.jp/office-mfp



キヤノンお客様相談センター

イメージランナー
アドバンス

0570-08-0056

※おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間(平日)9:00~17:00(土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)

※ナビダイヤルをご利用いただけない方は、050-555-90056をご利用ください。

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



キヤノン株式会社

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STOWER

2023年1月現在