

Canon

imageRUNNER  
ADVANCE DX  
C7780/C7770/C7765

商品価格・仕様一覧表



機械本体価格

| 名 称          | 商品コード    | 標準価格       | 連続出力速度<br>(A4ヨコ)       | ADF<br>機 能   | LIPS LX<br>プリンター機能 | SEND<br>機 能                                            | アドバンスド<br>ボックス機能 | スーパー G3<br>FAXボード・BA1 | 同 梱<br>トナー          |
|--------------|----------|------------|------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| iR-ADV C7780 | 3995C001 | 3,800,000円 | カラー 70枚/分<br>モノクロ80枚/分 | 両面<br>同時読み取り | ○                  | PDF <sup>*1</sup><br>XPS <sup>*2</sup><br>JPEG<br>TIFF | ○                | —                     | C、M、<br>Y、Bk<br>各1ヶ |
| iR-ADV C7770 | 3996C001 | 3,300,000円 | カラー 65枚/分<br>モノクロ70枚/分 |              |                    |                                                        |                  |                       |                     |
| iR-ADV C7765 | 3997C001 | 3,000,000円 | カラー 60枚/分<br>モノクロ65枚/分 |              |                    |                                                        |                  |                       |                     |

※上記はすべて複合機(100V 15A×2)です。 ※但し、感光体などの消耗品は本体価格に含まれておりません。別途保守サービス契約が必要です。詳細については担当セールスにお問い合わせください。  
※HDD暗号化機能・PDFダイレクトプリント機能・ウェブブラウザ機能・アウトラインPDF生成機能・サーチャブルPDF/XPS生成機能・OOXML(PowerPoint、Word)生成機能・ユーザー署名PDF/XPS生成機能は標準装備  
されております。  
\*1 高圧縮、Web表示に最適化したPDF、PDF/A-1b、暗号化、機器署名 \*2 高圧縮、機器署名




搬入設置料

| 名 称                      | 搬入手配料金  | 設置料金    | 合 計     | 備 考                                                                      |
|--------------------------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| iR-ADV C7780/C7770/C7765 | 38,000円 | 22,500円 | 60,500円 | 記載の料金は新規搬入・設置設定作業において、適切なスペースが確保されてお<br>り、かつ搬入経路に階段/段差が存在しない場合の標準的な料金です。 |

- キャノンマーケティングジャパン株式会社が搬入・設置を行う場合は、日付指定(当社の営業日に限る)にて承ります。
  - 休日/時間外での作業、遠隔地作業、特殊作業(クレーン使用など)、下見作業などは別途料金が必要となります。
  - 納品/引揚げの際、搬入/搬出経路に段差や階段がある場合は、搬入/搬出ごとに別途「階段作業料金」が必要になります。
  - 使用済み製品の引揚げを伴う場合は、設置場所から回収車両への積載場所まで搬出・移動させる作業費として「搬出撤去費」が必要となります。


※詳細はご購入先にご確認ください。

■本体関連オプション価格

|     |                                                                                     | 商品名                        | 商品コード    | 標準価格       | 取付料    | 備考                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給紙系 |    | ①ペーパーデッキユニット・E1            | 0162C001 | 260,000円   | 3,000円 | 最大A4サイズ/4,000枚(64g/m <sup>2</sup> )給紙可能なサイドペーパーデッキ。本体から電源を供給します。                                                                               |
|     |                                                                                     | ②PODデッキライト・C1              | 0163C001 | 400,000円   | 7,500円 | 最大A3サイズ/4,000枚(64g/m <sup>2</sup> )給紙可能なサイドペーパーデッキ。本体とは別に電源(100V/2.4A)が必要です。                                                                   |
|     |                                                                                     | ③多段デッキ・C1                  | 1136C001 | 980,000円   | 8,500円 | 最大A3サイズ/6,600枚(64g/m <sup>2</sup> )給紙可能なサイドペーパーデッキ。取り付けには、本体とは別に電源(100V/3.7A)が必要です。                                                            |
|     |                                                                                     | ④封筒搬送キット・F1                | 8928B001 | 12,000円    | —      | 本体カセット用封筒アタッチメント。1つは標準構成に含まれます。                                                                                                                |
|     |                                                                                     | ⑤封筒搬送キット・G1                | 8929B001 | 65,000円    | —      | PODデッキライト・C1用封筒アタッチメント。                                                                                                                        |
|     |                                                                                     | ⑥重送検知キット・A1                | 3111B001 | 50,000円    | 2,000円 | 多段デッキから給紙する用紙の重送を検出。取付けには、多段デッキ・C1が必要です。                                                                                                       |
| 排紙系 |    | ⑦コピートレイ・R2                 | 0164C002 | 11,500円    | —      | 本体左側面部に取り付ける排紙トレイ。                                                                                                                             |
|     |                                                                                     | ⑧ステイブルフィニッシャー・AC1          | 3235C001 | 280,000円   | 4,500円 | ソート、グループ、ステイブル(コーナー/ダブル)をすることができます。また、手動でステイブル留めをしたり、ステイブルの針を使わないで用紙を留めたりすることもできます。ステイブル針5,000本×3個付き。*                                         |
|     |                                                                                     | ⑨中綴じフィニッシャー・AC2            | 3236C001 | 420,000円   | 5,000円 | ソート、グループ、ステイブル(コーナー/ダブル/中とじ)、サドル折りをすることができます。また、手動でステイブル留めをしたり、ステイブルの針を使わないで用紙を留めたりすることもできます。ステイブル針5,000本×3個付き、サドルステッチ針2,000本×2個付き。*           |
|     |                                                                                     | ⑩2/4穴パンチャーユニット・A1          | 0126C002 | 66,500円    | 2,000円 | 内蔵の2穴/4穴パンチャー。装着にはステイブルフィニッシャー・AC1または中綴じフィニッシャー・AC2が必要です。電源はフィニッシャー本体から供給します。                                                                  |
|     |                                                                                     | ⑪バッファークラスユニット・M1           | 1198C001 | 67,000円    | —      | 本体と外付けフィニッシャーを中継するユニット。                                                                                                                        |
|     |                                                                                     | ⑫ペーパーフォールディングインサーターユニット・K1 | 1197C001 | 900,000円   | 3,000円 | Z折り/C折りが可能な紙折り機能と、インサーターがセットになったオプション。装着にはバッファークラスユニット・M1、ステイブルフィニッシャー・AC1または中綴じフィニッシャー・AC2が必要です。本体とは別に電源(100V 1.0A)が必要です。                     |
|     |                                                                                     | ⑬ジョガーキット・A1                | 3237C001 | 30,000円    | 2,500円 | フィニッシャー排紙時に用紙の紙揃えを行うオプション。装着にはステイブルフィニッシャー・AC1または中綴じフィニッシャー・AC2が必要です。                                                                          |
|     |  | ⑭ステイブルフィニッシャー・X1           | 0099C001 | 590,000円   | 4,500円 | 3ピンフィニッシャー。コーナー/ダブル綴じが可能です。本体とは別に電源(100V/2.8A)が必要です。ステイブル針5,000本×3個付。*                                                                         |
|     |                                                                                     | ⑮中綴じフィニッシャー・X1             | 0100C001 | 850,000円   | 5,000円 | 3ピンフィニッシャー。コーナー/ダブル/中綴じが可能です。本体とは別に電源(100V/2.8A)が必要です。ステイブル針5,000本×3個付、サドルステッチ針5,000本×2個付。*                                                    |
|     |                                                                                     | ⑯インサーター・N1                 | 0102C001 | 470,000円   | 2,000円 | 表紙及び中紙を任意の箇所に挿入可能な2ピンタイプのオプション。本体とは別に電源(100V/1.0A)が必要です。取り付けには、ステイブルフィニッシャー・X1または中綴じフィニッシャー・X1が必要です。※ステイブルフィニッシャー・AC1、中綴じフィニッシャー・AC2には装着出来ません。 |
|     |                                                                                     | ⑰ペーパーフォールディングユニット・J1       | 0103C001 | 1,070,000円 | 3,000円 | Z折り/内三つ折り/外三つ折り/四つ折り/中折りが可能なオプション。電源はフィニッシャー本体から供給します。取り付けには、ステイブルフィニッシャー・X1または中綴じフィニッシャー・X1が必要です。※ステイブルフィニッシャー・AC1、中綴じフィニッシャー・AC2には装着出来ません。   |
|     |                                                                                     | ⑱パンチャーユニット・BE1             | 2895B001 | 78,500円    | 3,000円 | ステイブルフィニッシャー・X1、中綴じフィニッシャー・X1に装着可能な2穴パンチャー。電源はフィニッシャー本体から供給します。※ステイブルフィニッシャー・AC1、中綴じフィニッシャー・AC2には装着出来ません。                                      |
|     |                                                                                     | ⑲インナートリマー・A1               | 2988B001 | 480,000円   | 3,000円 | 中綴じフィニッシャー・X1に装着可能な小口断裁ユニット。中綴じ製本時に用紙の先端をカットします。電源はフィニッシャー本体から供給します。                                                                           |
|     |                                                                                     | ⑳立面操作部・J1                  | 4024C001 | 170,000円   | 5,000円 | タッチパネルディスプレイの表示が見やすい様に位置や角度を調節できるので、効率的に操作できます。立面操作部・J1は本体標準の平面操作部と同時に装着することはできません。                                                            |

\*1 取付けには、バッファークラスユニット・M1が必要です。

■寸法



■システム関連オプション価格

| 商品名    |                                   | 商品コード    | 標準価格     | 取付料    | 備考                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----------------------------------|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| プリンター  | (e)LIPS V拡張キット・BF1                | 1199C002 | 78,500円  | *1     | LIPS Vプリンタを使用するためのオプションです。各種エミュレーション(N201、ESC/P、I5577、HP-GL、HP-GL2)に対応しています。                                                                                                                                     |
|        | (e)PS拡張キット・BF1                    | 1201C005 | 160,000円 | *1     | PSプリンターを使用するためのオプションです。                                                                                                                                                                                          |
|        | (e)PCLエミュレーション拡張キット・AS1           | 8359B002 | 140,000円 | *1     | PCLプリンターとして使用するためのオプションです。PCLプリンタードライバは、Windows英語版にのみ対応しています。ドライバ画面は英語で表記されています。<br>PCL International Font Setを有効にすると、Andale® and WorldType® Collection J/K/S/Tのフォントを追加できます。これにより、SAP Unicode環境において多言語出力を実現できます。 |
|        | (e)PCLバーコードプリント拡張キット・D1           | 3999B008 | 77,000円  | *1     | バーコードプリントを行うためのオプションです。<br>装着には、(e) PCLエミュレーション拡張キット・AS1が必要です。                                                                                                                                                   |
|        | imagePASS-N2 V1.1                 | 4099C003 | 950,000円 | 7,500円 | アドビシステムズ社純正のPostScript®3™ソフトウェアを搭載したプリントコントロールサーバーです。PostScriptアプリケーションを使用するユーザーや、大量のプリントを必要とするオフィス環境に最適なオプションです。*2                                                                                              |
|        | GA basic web activate             | 7752A031 | 550,000円 | 2,500円 | imagePASS用。2色刷りシミュレーションなどのGA機能がご利用いただけます。                                                                                                                                                                        |
|        | Fiery Impose                      | 6596A042 | 250,000円 | —*3    | imagePASS用面付けソフト。(1ライセンス)                                                                                                                                                                                        |
|        | Fiery Compose                     | 2351B006 | 120,000円 | —*3    | imagePASS用ページ編集ソフト。(1ライセンス)                                                                                                                                                                                      |
|        | Fiery Impose and Compose          | 6596A043 | 300,000円 | —*3    | Fiery ImposeとFiery Composeのセット。(1ライセンス)                                                                                                                                                                          |
|        | Adobe Acrobat Pro 2020 Option Kit | 7752A071 | 70,000円  | *3     | Impose/Composeを使用するクライアントでAdobe Acrobat Proを使用するためのライセンス。                                                                                                                                                        |
| ファックス  | スーパー G3FAXボード・BA1                 | 3321C001 | 140,000円 | 3,500円 | ファクスの送受信ができるようになります。アプリケーションで作成された文書を直接パソコンからネットワークを経由してファクス送信することもできます。<br>(e)リモートFAX送信キット・A1と同時に使用することはできません。                                                                                                  |
|        | G3回線増設キット(2回線)・BA1                | 3322C001 | 75,500円  | 3,500円 | スーパー G3FAXボードの増設回線用ボードです。2回線を使用してファクスの送受信ができるようになります。                                                                                                                                                            |
|        | G3回線増設キット(3・4回線)・AS1              | 0168C001 | 106,500円 | 3,500円 | 3回線または4回線を使用してファクスの送受信ができるようになります。<br>取り付けには、「スーパー G3FAXボード・BA1」及びG3回線増設キット(2回線)・BA1が必要です。                                                                                                                       |
|        | (e)リモートFAX送信キット・A1                | 3679B010 | 33,500円  | *4     | リモートファクス送信機能を使用するためのオプションです。FAXボードを装着しなくても、同一ネットワーク上にあるFAXボードを装着したimageRUNER ADVANCE製品を介してファクスを送信できるようになります。                                                                                                     |
|        | (e)IPファクス拡張キット・B1                 | 0170C005 | 23,000円  | *1     | IPファクスを利用するためのオプションです。取り付けには、スーパー G3FAXボード・BA1が必要です。G3回線増設キット(2回線)・BA1、G3回線増設キット(3・4回線)・AS1、(e)リモートFAX送信キット・A1を同時に装着することはできません。                                                                                  |
|        | ハンドセット・G2                         | 9603A003 | 12,000円  | 1,000円 | ファクスを手動で送信できます。また、電話の受話器としても使用できます。取り付けには、スーパー G3FAXボード・BA1が必要です。<br>ユーティリティトレイ・B1、音声操作キット・D1とは同時に取り付けられません。                                                                                                     |
| セキュリティ | HDDミラーリングキット・J1                   | 0180C001 | 37,000円  | 3,500円 | 同じデータを2台のハードディスクに書き込み、同期させるオプションです。一方のハードディスクで不具合が起きた場合、もう一方のハードディスクにアクセスを切り替えることでデータの消失を防ぐことができます。                                                                                                              |
|        | オプションHDD(2.5inch/250GB)・N1        | 0177C001 | 28,000円  | 2,500円 | 「HDDミラーリングキット」でミラーリング機能を使用するときに必要となるオプションです。                                                                                                                                                                     |
|        | オプションHDD(2.5inch/1TB)・P1          | 0178C001 | 79,500円  | 2,500円 | 標準搭載されているハードディスクをこのシステムオプションに交換すると、ハードディスクの容量を1TBに増やすことができます。本体のハードディスクを1TBにしたあと、「HDDディスクミラーリングキット」でデータをバックアップする場合は、「オプションHDD(2.5inch/1TB)・P1」がもうひとつ必要です。                                                        |
| 耐震対策   | 地震対策キット・A1 *5                     | 4749B001 | 12,000円  | 500円   | キャスター抑止タイプ。地震の揺れにより、複合機のキャスターが斜面に乗り上げると、ゴムブロック底面と床の間に摩擦力が発生し、複合機の移動を抑止します。(非固定式)                                                                                                                                 |

\*1 サービス担当に設定代行を委託する場合は、別途1,500円が必要です。  
\*2 本体標準のプリント機能(LIPS LX)及び (e) LIPS V拡張キット・BF1、(e) PS拡張キット・BF1と同時に使用することはできません。  
\*3 PCへのインストールはお客様作業になります。  
\*4 サービス担当に設定代行を委託する場合は、別途2,500円が必要です。  
\*5 装着時の構成については、担当営業までお問い合わせください。

■その他オプション・消耗品価格

| 商品名 |                       | 商品コード    | 標準価格     | 取付料    | 備考                                                                                                                                        |
|-----|-----------------------|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| その他 | デンキー・A1               | 4036C001 | 15,000円  | 2,500円 | 外付けタイプのハードデンキー。                                                                                                                           |
|     | 音声操作キット・D1            | 0172C001 | 200,000円 | 2,500円 | 音声操作機能を利用するためのオプション。装着には「デンキー・A1」が必要です。音声による説明を聞く「音声キー操作」機能と、設定したい項目を発声して利用する「音声発声操作」機能を使用できます。<br>ハンドセット・G2、ユーティリティトレイ・B1とは同時に取り付けられません。 |
|     | ユーティリティトレイ・B1         | 0165C001 | 6,500円   | —      | 原稿などを置くスペースを確保できます。<br>ハンドセット・G2、音声操作キット・D1とは同時に取り付けられません。                                                                                |
|     | ADFアクセスハンドル・A1        | 1095B001 | 18,000円  | —      | ADFを閉じる操作を支援するハンドル。                                                                                                                       |
|     | リーダーヒーターキット・P1        | 3823C002 | 8,000円   | 1,000円 | リーダー用ヒーター。紙原稿読み取り部の結露を防止するオプション。                                                                                                          |
|     | ペーパーデッキヒーターユニット・A1    | 3667B001 | 17,500円  | 1,600円 | ペーパーデッキユニット用ヒーター。                                                                                                                         |
|     | IR-ADV課金装置接続キット・A3    | 3724B003 | 9,000円   | 2,500円 | 課金装置を接続する際に必要なケーブルなどのキット。                                                                                                                 |
| 管理  | コピーカードリーダー・F1         | 4784B001 | 33,500円  | 1,200円 | 磁気式カードリーダー。コントロールカードを使用して部門別ID管理を行います。                                                                                                    |
|     | コピーカードリーダー取付キット・A4    | 3730B004 | 6,000円   | —      | カードリーダーをとりつける際に必要な部材。                                                                                                                     |
|     | カードセット・A1(1 ～ 30番)    | 4781B001 | 18,000円  | —      |                                                                                                                                           |
|     | カードセット・A2(31 ～ 100番)  | 4781B002 | 41,500円  | —      |                                                                                                                                           |
|     | カードセット・A3(101 ～ 200番) | 4781B003 | 53,000円  | —      |                                                                                                                                           |
|     | カードセット・A4(201 ～ 300番) | 4781B004 | 53,000円  | —      |                                                                                                                                           |
|     | カードセット・A5(301 ～ 500番) | 4781B005 | 98,000円  | —      |                                                                                                                                           |
| 消耗品 | ステイブル・X1              | 0146C001 | 6,500円   | —      | 「ステイブルフィニッシャー・AC1」及び「中綴じフィニッシャー・AC2」に装着するステイブルユニット用の針ケースです。ステイブル針5,000本×3個。                                                               |
|     | ステイブル・Y1              | 0148C001 | 4,000円   | —      | 「中綴じフィニッシャー・AC2」に装着する、中綴じユニット用の針ケースです。中綴じ針2,000本×2個。                                                                                      |
|     | ステイブル・N1              | 1007B001 | 15,000円  | —      | ステイブルフィニッシャー・X1、中綴じフィニッシャー・X1のステイブル針。5,000本×3個。                                                                                           |
|     | ステイブル・P1              | 1008B001 | 14,000円  | —      | 「中綴じフィニッシャー・X1」に装着する、中綴じユニット用の針ケースです。中綴じ針5,000本×2個。                                                                                       |
|     | スタンピングカートリッジ・C1       | 1857B001 | 4,500円   | —      | ADF用済スタンプユニット用カートリッジ。1個入り。スタンプ可能枚数は、目安として約7,000枚です。                                                                                       |

カセットヒーターについて

本製品には、本体にカセットヒーターが標準装備されています。

■用紙価格

推奨用紙について、キャノンホームページにてご確認ください。

<https://cweb.canon.jp/paper/index.html>

■仕様表

| 基本仕様/コピー機能                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |              |
|----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 名称                                     |          | iR-ADV C7780                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | iR-ADV C7770          | iR-ADV C7765 |
| 形式                                     |          | コンソール                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |              |
| 読み取り解像度                                |          | 600×600dpi                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |              |
| 書き込み解像度                                |          | 2400×2400dpi                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |              |
| 階調                                     |          | 256階調                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |              |
| 複写原稿                                   |          | 最大A3サイズまでシート、ブック原稿、立体物                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |              |
| 複写サイズ                                  | 用紙サイズ*1  | 330×483mm、305×457mm、320×450mm(SRA3)、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、A6R、ユーザー設定サイズ(100×148mm～330.2×487.7mm) <sup>*3</sup> 、フリーサイズ(100.0×148.0mm～330.2×487.7mm) <sup>*2</sup> 、郵便はがき(はがき、往復はがき、4面はがき)、封筒(角形2号、洋形長3号、長形3号、ユーザー設定サイズ(90×148～330.2×487.7mm) <sup>*4</sup> ) |                       |                       |              |
|                                        | 画像欠け幅    | 先端:4.0mm、左端2.5mm、右端2.5mm、後端:4.0mm                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |              |
|                                        | 用紙坪量     | カセット:52～256g/m <sup>2</sup> 、デッキ:52～220g/m <sup>2</sup> 、手差し:52～300g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                               |                       |                       |              |
| ウォームアップタイム*5                           | 主電源立ち上げ時 | 主電源ON時の高速起動が[ON]の場合<br>30秒以下(室温20度) <sup>*6</sup><br>主電源ON時の高速起動が[OFF]の場合<br>30秒以下(室温20度)                                                                                                                                                                         |                       |                       |              |
|                                        | リカバリータイム | 30秒以下(室温20度)                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |              |
| ファーストコピータイム(室温20～30度)                  |          | モノクロ:4.4秒<br>カラー:5.4秒                                                                                                                                                                                                                                             | モノクロ:4.8秒<br>カラー:5.9秒 | モノクロ:4.8秒<br>カラー:5.9秒 |              |
| 連続複写速度                                 | A3       | モノクロ40枚/分、カラー35枚/分                                                                                                                                                                                                                                                | モノクロ35枚/分、カラー32枚/分    | モノクロ32枚/分、カラー30枚/分    |              |
|                                        | B4       | モノクロ47枚/分、カラー41枚/分                                                                                                                                                                                                                                                | モノクロ41枚/分、カラー38枚/分    | モノクロ38枚/分、カラー35枚/分    |              |
|                                        | A4       | モノクロ80枚/分、カラー70枚/分                                                                                                                                                                                                                                                | モノクロ70枚/分、カラー65枚/分    | モノクロ65枚/分、カラー60枚/分    |              |
|                                        | B5       | モノクロ80枚/分、カラー70枚/分                                                                                                                                                                                                                                                | モノクロ70枚/分、カラー65枚/分    | モノクロ65枚/分、カラー60枚/分    |              |
| 複写倍率                                   | 定型       | 400、200、141.4、122.4、115.4、100、86.5、81.6、70.7、61、50、25(%)<br>等倍時誤差:タテ:±0.65%   ヨコ:±0.70%                                                                                                                                                                           |                       |                       |              |
|                                        | ズーム      | 25～400%(1%刻み)                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |              |
| 給紙方式/<br>給紙容量<br>(64g/m <sup>2</sup> ) | カセット     | 680枚×2                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |              |
|                                        | 手差し      | 300枚                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |              |
|                                        | デッキ      | 1250枚×2+4000枚(ペーパーデッキユニット:E1または、PODデッキライト:C1)<br>2200枚×3(多段デッキ:C1)                                                                                                                                                                                                |                       |                       |              |
| 連続複写枚数                                 |          | 9999枚                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |              |
| 電源                                     |          | AC 100V、10+14A、50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                            |                       | AC 100V、9+11A、50/60Hz |              |
| 最大消費電力                                 |          | 2.5kW                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | 2.0kW                 |              |
| 大きさ(ADFを含む)                            |          | 689mm(幅)×937mm(奥行き)×1185mm(高さ)                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |              |
| 質量(ADFを含む)                             |          | 約257kg                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |              |
| 機械占有寸法(ADFを含む)                         |          | 1487mm(幅)*×937mm(奥行き)                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |              |
| メモリー容量                                 |          | RAM:4GB、HDD:標準:320GB(使用領域は250GB)、最大:1TB                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |              |

\*1 デッキはA4、B5のみ対応   \*2 手差しトレイのみ給紙可能   \*3 カセットは139.7×182.0～330.2×487.7mm   \*4 カセットは98×148～330.2×487.7mm   \*5 使用環境、使用条件によって変わることがあります。   \*6 使用状況により高速起動されない場合があります。尚、タッチパネルディスプレイのキー操作が可能になるまでの時間は4秒以下です。   \*7 コピートレイおよび手差しトレイを伸ばした状態

| 自動原稿送り装置の仕様(標準装備)  |        |                                                                           |
|--------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 原稿送り装置の種類          |        | 自動両面原稿送り装置                                                                |
| 原稿サイズ/<br>種類       | サイズ    | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6R、A6R<br>ユーザー設定サイズ(70.0×139.7～304.8×431.8mm) |
|                    | 原稿坪量   | 片面原稿:38～220g/m <sup>2</sup><br>両面原稿:38～220g/m <sup>2</sup>                |
| 原稿の収容可能枚数          |        | 250枚(64g/m <sup>2</sup> )                                                 |
| 原稿読み取り速度<br>(A4ヨコ) | 片面読取   | カラー/モノクロ共 135ページ/分(300dpi×300dpi)<br>カラー/モノクロ共 80ページ/分(600dpi×600dpi)     |
|                    | 両面同時読取 | カラー/モノクロ共 270ページ/分(300dpi×300dpi)<br>カラー/モノクロ 90/160ページ/分(600dpi×600dpi)  |

| アドバンスドボックスの仕様(標準装備) |                          |
|---------------------|--------------------------|
| ディスク容量              | 標準:16GB、最大:480GB         |
| 最大パス長               | 256文字(半角/全角共)            |
| 一階層の最大ファイル数         | 1000個(フォルダーを含む)          |
| 最大ファイル数             | 10万個(フォルダーを含む)           |
| 1ファイルの最大サイズ         | 2GB                      |
| 最大同時接続クライアント数       | SMB:64、WebDAV:3          |
| クライアントOS            | Windows® 8.1/Windows® 10 |

| LIPS LXプリンター機能の仕様(標準装備) |       |                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 形式                      |       | 内蔵型                                                                                                                               |
| プリントサイズ                 |       | コピー仕様に準ずる                                                                                                                         |
| 連続プリント速度                |       | コピー仕様に準ずる                                                                                                                         |
| 解像度                     | データ処理 | 1,200dpi×1,200dpi、600dpi×600dpi                                                                                                   |
| ページ記述言語                 |       | LIPS LX                                                                                                                           |
| 対応プロトコル                 |       | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD)                                                                                             |
| 対応OS                    |       | Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® Server2012/Windows® Server2012 R2/<br>Windows® Server2016/Windows® Server2019、Mac OS X(10.10以降) |
| 内蔵フォント                  |       | なし                                                                                                                                |
| インターフェイス                |       | USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)                                                            |
| 画像欠け幅                   |       | 定形サイズ:用紙の端から上下左右の余白は5mm(封筒は10mm)                                                                                                  |

| LIPS Vプリンター機能の仕様(オプション) |                                                                                                             |                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 名称                      | (e)LIPS V拡張キット-BF1                                                                                          |                                                         |
| 形式                      | 内蔵型                                                                                                         |                                                         |
| プリントサイズ                 | コピー仕様にする                                                                                                    |                                                         |
| 連続プリント速度                | コピー仕様にする                                                                                                    |                                                         |
| 解像度                     | データ処理                                                                                                       | 600dpi×600dpi                                           |
| ページ記述言語                 | LIPS V (LIPS LX、LIPS IV、LIPS III、LIPS II+)                                                                  |                                                         |
| 対応プロトコル                 | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD)                                                                       |                                                         |
| 対応OS                    | Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® Server2012/Windows® Server2012 R2/Windows® Server2016/Windows® Server2019 |                                                         |
| 内蔵フォント                  | 和文                                                                                                          | 平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5、丸ゴシック体                             |
|                         | 欧文                                                                                                          | Courier、Dutch、Swiss、Symbol                              |
|                         | その他                                                                                                         | ラインプリンター、バーコード(EAN-128、CODE39、NW-7、JAN、郵便バーコード、OCRフォント) |
| エミュレーション                | ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2                                                                             |                                                         |
| インターフェイス                | USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE802.3準拠)                                      |                                                         |
| 画像欠け幅                   | 定形サイズ:用紙の端から上下左右の余白は5mm(封筒は10mm)                                                                            |                                                         |

| PSプリンター機能の仕様 (オプション) |                                                                       |                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称                   | (e)PS拡張キット-BF1                                                        |                                                                                                                               |
| 形式                   | 内蔵型                                                                   |                                                                                                                               |
| プリントサイズ              | コピー仕様 に準ずる                                                            |                                                                                                                               |
| 連続プリント速度             | コピー仕様 に準ずる                                                            |                                                                                                                               |
| 解像度                  | データ処理                                                                 | 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi                                                                                                 |
| ページ記述言語              | Adobe® PostScript® 3™                                                 |                                                                                                                               |
| 対応プロトコル              | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD)                                 |                                                                                                                               |
| 対応OS                 | ドライバー                                                                 | Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® Server2012/Windows® Server2012 R2/Windows® Server2016/Windows® Server2019/Mac OS X(10.10以降) |
|                      | PPD                                                                   | Windows® 8.1/Windows® 10/Mac OS X(10.10以降)                                                                                    |
| 内蔵フォント               | 和文                                                                    | 平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5                                                                                                          |
|                      | 欧文                                                                    | 136書体                                                                                                                         |
| エミュレーション             | なし                                                                    |                                                                                                                               |
| インターフェース             | USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠) |                                                                                                                               |
| 画像欠け幅                | 用紙の端から上下左右の余白4mm                                                      |                                                                                                                               |

| ペーパーデッキユニット・E1の仕様(オプション) |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| 用紙サイズ                    | A4、B5                              |
| 用紙坪量                     | 52～256g/m <sup>2</sup>             |
| 給紙容量/給紙段数                | 4000枚(64g/m <sup>2</sup> )×1段      |
| 電源                       | 本体より供給                             |
| 大きさ*1/質量                 | 340mm(幅)×630mm(奥行)×572mm(高さ)/約34kg |
| 本体接続時の占有寸法*2             | 1410mm(幅)×937mm(奥行)                |

\*1 本体装着時   \*2 コピートレイを伸ばしたサイズ

| PODデッキライト・C1の仕様(オプション) |                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用紙サイズ                  | 330×483mm、305×457mm、320×450mm (SRA3)、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、封筒(長形3号、洋形長3号、角形2号)、郵便はがき(はがき/往復はがき/4面はがき)、ユーザー設定サイズ(139.7×148.0mm～330.2×487.7mm) |
| 用紙坪量                   | 52～300g/m <sup>2</sup>                                                                                                                         |
| 給紙容量/給紙段数              | 4000枚(64g/m <sup>2</sup> )×1段                                                                                                                  |
| 電源                     | AC 100V、2.4A、50/60Hz / 480W以下                                                                                                                  |
| 大きさ*1/質量               | 633mm(幅)×686mm(奥行)×574mm(高さ)/約68kg                                                                                                             |
| 本体接続時の占有寸法*2           | 1703mm(幅)×937mm(奥行)                                                                                                                            |

\*1 本体装着時   \*2 コピートレイを伸ばした状態

| 多段デッキ・C1の仕様(オプション) |                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用紙サイズ              | 330×483mm、305×457mm、320×450mm (SRA3)、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、ユーザー設定サイズ(139.7×182.0mm～330.2×487.7mm) |
| 用紙坪量               | 52～300g/m <sup>2</sup>                                                                              |
| 給紙容量/給紙段数          | 2200枚(64g/m <sup>2</sup> )×3段                                                                       |
| 電源                 | AC 100V、3.7A、50/60Hz / 880W以下                                                                       |
| 大きさ*1/質量           | 950mm(幅)×797mm(奥行)×1040mm(高さ)/約155kg                                                                |
| 本体接続時の占有寸法*2       | 2020mm(幅)×937mm(奥行)                                                                                 |

\*1 コピートレイを伸ばしたサイズ

| コピートレイ・R2の仕様(オプション) |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| 用紙サイズ/使用可能用紙        | コピー仕様に準じる                                                 |
| 積載容量                | 片面:250枚(80g/m <sup>2</sup> ) 両面:100枚(80g/m <sup>2</sup> ) |
| 大きさ/質量              | 420mm(幅)×382mm(奥行)×175mm(高さ)*1/約1.1kg                     |
| 本体接続時の占有寸法*2        | 1487mm(幅)×937mm(奥行)                                       |

\*1 補助トレイを伸ばしたサイズ   \*2 手差しトレイを伸ばしたサイズ

| ブッシュスキャン機能の仕様(標準装備)   |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 形式                    |        | カラーキャナー                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 最大原稿読み取りサイズ           |        | コピー仕様に準ずる                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 読み取り解像度(主走査×副走査)      |        | 100×100dpi、150×150dpi、200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi                                                                                                                                                                     |
| 原稿読み取り速度(A4ヨコ、300dpi) |        | カラー:135枚/分 モノクロ:135枚/分                                                                                                                                                                                                                                      |
| インターフェース              |        | Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(IEEE 802.3準拠)                                                                                                                                                                                                       |
| 対応プロトコル               |        | File: FTP (TCP/IP)、SMB (TCP/IP)、WebDAV<br>Email/I-Fax: SMTP(送信)、POP3(受信)                                                                                                                                                                                    |
| 対応OS/<br>アプリケーション     | SMB    | Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® Server 2012/<br>Windows Server 2012 R2/Windows® Server 2016/<br>Windows® Server 2019/Mac OS X 10.13以降/Cent OS 7                                                                                                           |
|                       | FTP    | Windows® Server 2012:Internet Information Services 8.0<br>Windows® 8.1、Windows® Server 2012 R2:Internet Information Services 8.5<br>Windows® 10,Windows® Server 2016,Windows® Server 2019:Internet Information Services 10<br>Cent OS 7                     |
|                       | WebDAV | Windows® Server 2012:Internet Information Services 8.0<br>Windows® 8.1、Windows® Server 2012 R2:Internet Information Services 8.5<br>Windows® 10,Windows® Server 2016,Windows® Server 2019:Internet Information Services 10<br>Mac OS X 10.13以降<br>Cent OS 7 |
|                       | SMTP   | Microsoft Exchange Server 2013<br>Microsoft Exchange Server 2016<br>Microsoft Exchange Server 2019<br>Sendmail 8.14.4                                                                                                                                       |
| 出力フォーマット              |        | TIFF (MMR)/JPEG/PDF/XPS/OOXML (PowerPoint、Word)                                                                                                                                                                                                             |
| 画像モード                 |        | 文字、文字 / 写真、写真                                                                                                                                                                                                                                               |



| ブルスキャン機能の仕様（標準装備） |                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 形式                | カラスキャナー                                                                                  |
| 最大原稿読み取りサイズ       | コピー仕様に準ずる                                                                                |
| 読み取り解像度（主走査×副走査）  | 75、100、150、200、300、400、600dpi（75～600dpiまで1dpi単位の設定可能）                                    |
| インターフェース          | USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（IEEE 802.3準拠）                   |
| 対応プロトコル           | TCP/IP                                                                                   |
| 対応OS              | Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® Server2012/Windows® Server2012 R2 /Windows Server 2016 |
| ドライバー             | TWAIN準拠 WIA準拠                                                                            |
| 画像モード             | カラー/モノクロ自動切替、カラー、モノクロ（2値）、グレースケール                                                        |

| スーパーG3FAX機能の仕様（オプション） |                                                                                       |                                                                                                                                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適用回線 <sup>*1</sup>    |                                                                                       | 一般加入電話回線（PSTN）、ファクシミリ通信網（Fネット）                                                                                                 |
| 走査線密度                 | 標準モード                                                                                 | 8ドット/mm×3.85ライン/mm                                                                                                             |
|                       | ファインモード                                                                               | 8ドット/mm×7.7ライン/mm                                                                                                              |
|                       | スーパーファインモード                                                                           | 8ドット/mm×15.4ライン/mm                                                                                                             |
|                       | ウルトラファインモード                                                                           | 16ドット/mm×15.4ライン/mm                                                                                                            |
| 通信速度                  | Super G3:33.6kbps、G3:14.4kbps                                                         |                                                                                                                                |
| 符号化方式                 | MH、MR、MMR、JBIG                                                                        |                                                                                                                                |
| 通信モード                 | Super G3、G3                                                                           |                                                                                                                                |
| 送信原稿サイズ               | A3、B4、A4、A4R、B5 <sup>*2</sup> 、B5R <sup>*3</sup> 、A5 <sup>*3</sup> 、A5R <sup>*3</sup> |                                                                                                                                |
| 記録紙サイズ                | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R                                                               |                                                                                                                                |
| 電送時間                  | JBIG:約2.6秒                                                                            |                                                                                                                                |
| ファクス<br>ドライバー         | インターフェース                                                                              | USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（IEEE802.3準拠）                                                          |
|                       | 対応プロトコル                                                                               | TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD）                                                                                          |
|                       | 対応OS                                                                                  | Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® Server2012/Windows® Server2012 R2 /Windows Server 2016/Windows Server 2019、Mac OS X（10.10以降） |

<sup>\*1</sup> IP電話には加入のとき、IP電話経由ではファクシミリ通信が正常に行えないことがあります。ファクシミリ通信は一般電話（加入電話／Fネット）回線経由でのご利用をおすすめします。 <sup>\*2</sup> B4短尺として送信されます。 <sup>\*3</sup> A4として送信されます。

| IPファクス機能の仕様（オプション） |                                         |                 |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 送信原稿サイズ            |                                         | スーパーG3FAX仕様に準ずる |
|                    | 標準モード                                   | スーパーG3FAX仕様に準ずる |
| 走査線密度              | ファインモード                                 | スーパーG3FAX仕様に準ずる |
|                    | スーパーファインモード                             | スーパーG3FAX仕様に準ずる |
|                    | ウルトラファインモード                             | スーパーG3FAX仕様に準ずる |
|                    |                                         |                 |
| 通信プロトコル            | SIP、JT-T.38                             |                 |
| 適用回線               | Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T |                 |
| 通信モード              | NGN、NGNマイナンバー、イントラネット、VoIPゲートウェイ        |                 |

| インターネット/イントラネットFAX送受信機能（標準装備） |                                                                                       |                                                                                                                              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 通信プロトコル                       | インターネットFAX<br>イントラネットFAX                                                              | SMTP <sup>*1</sup> （送信）/POP3 <sup>*2</sup> （受信）<br>SMTP <sup>*1</sup> （送受信）                                                  |
| 通信モード                         | Simpleモード、Fullモード                                                                     |                                                                                                                              |
| 通信可能用紙サイズ                     | A3、B4、A4、A4R、B5 <sup>*3</sup> 、B5R <sup>*4</sup> 、A5 <sup>*4</sup> 、A5R <sup>*4</sup> |                                                                                                                              |
| 解像度                           | モノクロ                                                                                  | 200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi <sup>*5</sup> 、300×300dpi <sup>*5</sup> 、400×400dpi <sup>*5</sup> 、600×600dpi <sup>*5</sup> |
|                               | カラー                                                                                   | 100×100dpi <sup>*5</sup> 、200×200dpi、300×300dpi <sup>*5</sup> 、400×400dpi <sup>*5</sup> 、600×600dpi <sup>*5</sup>            |
| 対応メールサーバーソフトウェア               | 転送用                                                                                   | Microsoft Exchange2013<br>Microsoft Exchange2016<br>Microsoft Exchange2019<br>Sendmail 8.14.4                                |
|                               | 受信用                                                                                   | Microsoft Exchange2013<br>Microsoft Exchange2016<br>Microsoft Exchange2019<br>Qpopper 4.0.19                                 |

<sup>\*1</sup> SMTP認証及び、SMTP送受信時の暗号化（TLS）通信に対応しています。 <sup>\*2</sup> APOP/POP before SMTP 及び、POP 受信時の暗号化（TLS）通信に対応しています。 <sup>\*3</sup> B4短尺として送信されます。 <sup>\*4</sup> A4として送信されます。 <sup>\*5</sup> 相手側受信条件設定により可能です。

| ステイブルフィニッシャー・AC1/中綴じフィニッシャー・AC2の仕様（オプション） |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用紙サイズ/<br>使用可能用紙                          | 用紙サイズ                                                                                               | コピー仕様 に準じる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                           | 用紙坪量                                                                                                | 上トレイ:52～256g/m <sup>2</sup> 中トレイ:52～256g/m <sup>2</sup> 下トレイ:52～256g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                           | 用紙種類                                                                                                | 上トレイ:本体通紙可能メディアすべて、中トレイ:本体通紙可能メディアすべて、<br>下トレイ:本体通紙可能メディアすべて                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                           | トレイ容量                                                                                               | 上トレイ ノンソート:A4、B5、A5、A5R、A6R:250枚（64g/m <sup>2</sup> ）、320×450mm（SRA3）、330×483mm、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R:125枚（64g/m <sup>2</sup> ）<br>中トレイ ノンソート:A4、B5、A5、A5R、A6R:250枚（64g/m <sup>2</sup> ）、320×450mm（SRA3）、330×483mm、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R:125枚（64g/m <sup>2</sup> ）<br>下トレイ ノンソート:A4、B5、A5、A5R:3,000枚 <sup>*1</sup> （64g/m <sup>2</sup> ）、320×450mm（SRA3）、330×483mm、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R:1,500枚（64g/m <sup>2</sup> ）、A6R:250枚（64g/m <sup>2</sup> ）<br>ステイブル:A4、B5:3,000枚もしくは200部 A3、B4、A4R:1,500枚もしくは100部<br>針なしとし時 A4:200部 A3:100部 |
| ステイブル                                     | ステイブル可能枚数 <sup>*2</sup>                                                                             | コーナーステイブル、ダブルステイブル時 A4、B5:65枚（52～90g/m <sup>2</sup> ）、A3、B4、A4R:40枚（52～90g/m <sup>2</sup> ） マニュアルステイブル時 65枚（52～90g/m <sup>2</sup> ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                           | ステイブル位置                                                                                             | コーナーステイブル/ダブルステイブル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                           | 中綴じ可能枚数 <sup>*3</sup>                                                                               | 20枚（52～81.4g/m <sup>2</sup> ）（表紙として最大256g/m <sup>2</sup> までの用紙を1枚含む）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                           | サドル折り（未綴じ） <sup>*3</sup>                                                                            | 最大3枚（52～105g/m <sup>2</sup> ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 針なしとし <sup>*4</sup>                       | 最大綴じ枚数                                                                                              | 5枚（52～64g/m <sup>2</sup> ）、4枚（65～81.4g/m <sup>2</sup> ）、3枚（82～105g/m <sup>2</sup> ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                           | 綴じ可能サイズ                                                                                             | A3、A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                           | 用紙種類                                                                                                | 薄紙（52～63g/m <sup>2</sup> ）、普通紙（64～105g/m <sup>2</sup> ）、色紙、再生紙、パンチ済み紙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                           | 用紙坪量                                                                                                | 52～105g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| シフト可能サイズ                                  | 綴じ位置                                                                                                | 左上、左下、右上、右下 ※1か所綴じ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                           | 上トレイ:A3、B4、A4、B5                                                                                    | 中トレイ:A3、B4、A4、B5 下トレイ:A3、B4、A4、A4R、B5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                           | ステイブル可能サイズ                                                                                          | A3、B4、A4、A4R、B5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                           | 電源                                                                                                  | 本体より供給                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 大きさ/質量                                    | 656mm（幅）×623mm（奥行）×1195mm（高さ）（補助トレイと回転トレイを伸ばしたサイズ）<br>約36kg（ステイブルフィニッシャー・AC1）、約60kg（中綴じフィニッシャー・AC2） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 本体接続時の占有寸法 <sup>*5</sup>                  | 1913mm（幅）×937mm（奥行）                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

<sup>\*1</sup> 薄紙の場合は1,500枚 <sup>\*2</sup> 標準ステイブルカートリッジ装着時、用紙の種類や厚さによってステイブル可能枚数が少なくなることがあります。 <sup>\*3</sup> 中綴じフィニッシャー・AC2のみ対応 <sup>\*4</sup> 針を使わないため、用紙や環境により綴じ力に差が出る場合があります。また、針を使用するステイブルと同等の保持力はありません。 <sup>\*5</sup> 手差しトレイと補助トレイを最大限伸ばしたサイズ

| ペーパーフォールディングインサーターユニット・K1の仕様（オプション） |                                     |                                                                                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 用紙サイズ/<br>使用可能用紙                    | C折り                                 | A4R(60～105g/m <sup>2</sup> )                                                     |
|                                     | Z折り                                 | A3、B4、A4R(60～105g/m <sup>2</sup> )                                               |
| 収容可能枚数                              | インサーター                              | 330×483mm、305×457mm、320×450mm(SRA3)、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R(60～256g/m <sup>2</sup> ) |
| トレイ容量                               | インサーター                              | 100枚(64g/m <sup>2</sup> )                                                        |
|                                     | C折り                                 | 40枚                                                                              |
|                                     | Z折り                                 | 30枚(A3、B4)、10枚(A4R) スティールフィニッシャーまたは中綴じフィニッシャーに排出                                 |
| 電源/最大消費電力                           | AC 100-240V 1.0A 50/60Hz共通          |                                                                                  |
| 大きさ、質量                              | 662mm(幅)×679mm(奥行)×1242mm(高さ)/約76kg |                                                                                  |
| 本体接続時の占有寸法 <sup>*)</sup>            | 2165mm(幅)×937mm(奥行)                 |                                                                                  |

<sup>\*1</sup> ステイブルフィニッシャー・AC1装着時、手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ

| 2/4穴パンチャーユニット・A1の仕様（オプション） |                                                                  |                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用紙サイズ/<br>仕様可能用紙           | 用紙サイズ                                                            | 2穴:A3、B4、A4、A4R、A5、B5、B5R 4穴:A3、A4                                                                                                                       |
|                            | 用紙坪量                                                             | 52～300g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                   |
|                            | 用紙種類                                                             | 薄紙（52～63g/m <sup>2</sup> ）、普通紙（64～105g/m <sup>2</sup> ）、再生紙、色紙、厚紙（106～300g/m <sup>2</sup> ）、<br>コート紙（106～300g/m <sup>2</sup> ）、エンボス紙、ボンド紙、レターヘッド、インデックス紙 |
|                            | パンチ穴数/穴径                                                         | 2穴 / 4穴:6.5mm                                                                                                                                            |
| パンチ穴間隔                     | 80mm                                                             |                                                                                                                                                          |
| パンチ屑入れ容量 <sup>*1</sup>     | 2穴:約10,000枚（64g/m <sup>2</sup> ）、4穴:約5,000枚（80g/m <sup>2</sup> ） |                                                                                                                                                          |
| 電源                         | フィニッシャーより供給                                                      |                                                                                                                                                          |
| 大きさ、質量                     | フィニッシャーに内蔵/約2.3kg                                                |                                                                                                                                                          |
| 本体接続時の占有寸法                 | フィニッシャーに内蔵                                                       |                                                                                                                                                          |

<sup>\*1</sup> お使いの環境・紙種・坪量によって異なる場合があります。

| ジョガーキット・A1の仕様（オプション） |                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用紙サイズ                | ノンソート:A3、B4、A4R、A4、B5R、B5<br>シフトソート:A3、B4、A4R、A4、B5                                             |
| 用紙坪量                 | ノンソート:52g/m <sup>2</sup> ～300g/m <sup>2</sup><br>シフトソート:52g/m <sup>2</sup> ～256g/m <sup>2</sup> |
| シフト量                 | A3、B4、A4、B5:20mm<br>A4R:17mm                                                                    |
| 電源/最大消費電力            | フィニッシャーより供給                                                                                     |
| 大きさ/質量               | フィニッシャーに取り付け/約3kg                                                                               |

| ステイブルフィニッシャー・X1/中綴じフィニッシャー・X1の仕様（オプション） |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 用紙サイズ/<br>使用可能用紙                        | 用紙サイズ                                                                                                                                    | 基本仕様に準ずる                                                                                                                                                                                               |                                                                    |
|                                         | 用紙坪量                                                                                                                                     | 本体通紙可能な用紙すべて                                                                                                                                                                                           |                                                                    |
|                                         | 用紙種類                                                                                                                                     | 本体通紙可能な用紙すべて                                                                                                                                                                                           |                                                                    |
| トレイ容量                                   | トレイA                                                                                                                                     | ノンソート:A4、B5、A5R:1,500枚相当 <sup>*1</sup><br>330×483mm、305×457mm、320×450mm(SRA3)、A3、B4、A4R、B5R、A5:750枚相当<br>A6R:250枚<br>ステイブル A4、B5:1,500枚相当もしくは100部 A3、B4、A4R:750枚相当もしくは50部                              |                                                                    |
|                                         |                                                                                                                                          | ノンソート:A4、B5、A5R:250枚相当 A3、B4、A4R、A5、A6R、B5R:125枚相当<br>330×483mm、305×457mm、320×450mm(SRA3):30枚                                                                                                          |                                                                    |
|                                         | トレイB                                                                                                                                     | ノンソート(カスケード積載時):A4、B5:2,500枚相当<br>ノンソート(ランダム積載時):A4、B5、A5R:1,500枚相当<br>330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R、A5:750枚相当<br>A6R:250枚<br>ステイブル A4、B5:1,500枚相当もしくは100部 A3、B4、A4R:750枚相当もしくは50部 |                                                                    |
|                                         |                                                                                                                                          | 中綴じ部 <sup>*2</sup>                                                                                                                                                                                     | 最大積載量:25部(サイズ・束枚数により異なる)                                           |
|                                         | ステイブル                                                                                                                                    | ステイブル可能枚数                                                                                                                                                                                              | A4、B5:100枚(80g/m <sup>2</sup> ) A3、B4、A4R:50枚(80g/m <sup>2</sup> ) |
|                                         |                                                                                                                                          | ステイブル位置                                                                                                                                                                                                | コーナーステイブル、ダブルステイブル                                                 |
| シフト可能サイズ                                | 中綴じ可能枚数 <sup>*3</sup>                                                                                                                    | 20枚(81g/m <sup>2</sup> ) (表紙として最大300g/m <sup>2</sup> までの用紙を1枚含む)                                                                                                                                       |                                                                    |
|                                         |                                                                                                                                          | A3、B4、A4、A4R、B5                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
| 電源/最大消費電力                               | 100-240V、50/60Hz、2.8A 311W以下(ステイブルフィニッシャー・X1装着時、パンチャーユニット-BE1を含む)、384W以下(中綴じフィニッシャー・X1装着時、パンチャーユニット-BE1およびインナードリマー-A1を含む)                |                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
| 大きさ <sup>*4</sup> /質量                   | 782mm(幅)×765mm(奥行)×1040mm(高さ)(ステイブルフィニッシャー・X1)、896mm(幅)×765mm(奥行)×1040mm(高さ)(中綴じフィニッシャー・X1)/約64kg(ステイブルフィニッシャー・X1)、約110kg(中綴じフィニッシャー・X1) |                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
| 本体接続時の占有寸法 <sup>*5</sup>                | 2039mm(幅)×937mm(奥行)(ステイブルフィニッシャー・X1装着時)、<br>2153mm(幅)×937mm(奥行)(中綴じフィニッシャー・X1装着時)                                                        |                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |

<sup>\*1</sup> 薄紙の場合は高さ97mm以下または750枚 <sup>\*2</sup> 中綴じフィニッシャー・X1のみ対応 <sup>\*3</sup> 用紙の種類や厚さによってサドル可能枚数が少なくなることがあります。 <sup>\*4</sup> 補助トレイを伸ばしたサイズ <sup>\*5</sup> 手差しトレイと補助トレイを最大限伸ばしたサイズ

| インサーター・N1の仕様（オプション）      |                                     |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用紙サイズ/<br>使用可能用紙         | 用紙サイズ                               | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、330×483mm、305×457mm、320×450mm（SRA3）、<br>ユーザー設定サイズ（182.0mm×182.0mm～330.2×487.7mm）                                                             |
|                          | 用紙坪量                                | 52～300g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                           |
|                          | 用紙種類                                | 薄紙（52～63g/m <sup>2</sup> ）、普通紙（64～105g/m <sup>2</sup> ）、厚紙（106～300g/m <sup>2</sup> ）、色紙、再生紙、インデックス紙、エンボス紙、パンチ済み紙、第2原図、ボンド紙、レターヘッド、コート紙（106～300g/m <sup>2</sup> ） |
| 収容可能枚数                   | インサーター                              | 上段 / 下段 200枚（64g/m <sup>2</sup> ）×2                                                                                                                              |
| 電源/最大消費電力                | AC 100-240V 1.0A 50/60Hz共通/120W以下   |                                                                                                                                                                  |
| 大きさ、質量                   | 746mm（幅）×793mm（奥行）×1407mm（高さ）/約61kg |                                                                                                                                                                  |
| 本体接続時の占有寸法 <sup>*1</sup> | 2494mm（幅）×937mm（奥行）                 |                                                                                                                                                                  |

<sup>\*1</sup> 中綴じフィニッシャー・X1装着時、手差しトレイと補助トレイを最大限伸ばしたサイズ

| ペーパーフォールディングユニット・J1の仕様（オプション） |                                     |                                                        |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 用紙サイズ/<br>使用可能用紙              | Z折り                                 | A3、B4、A4R(52～105g/m <sup>2</sup> )                     |
|                               | 内3つ折り                               | A4R(52～105g/m <sup>2</sup> )                           |
|                               | 外3つ折り                               | A4R(52～105g/m <sup>2</sup> )                           |
|                               | 4つ折り                                | A4R(52～90g/m <sup>2</sup> )                            |
|                               | 中折り                                 | A4R(52～105g/m <sup>2</sup> )                           |
| トレイ容量                         | Z折り                                 | A3、B4:30枚、A4R:10枚（ステイブルフィニッシャー・X1または中綴じフィニッシャー・X1に排出時） |
|                               | 内3つ折り                               | 40枚                                                    |
|                               | 外3つ折り                               | 40枚                                                    |
|                               | 4つ折り                                | 25枚                                                    |
|                               | 中折り                                 | A4R:10枚（ステイブルフィニッシャーまたは中綴じフィニッシャーに排出時）                 |
| 電源                            | フィニッシャーより供給                         |                                                        |
| 大きさ、質量                        | 336mm（幅）×793mm（奥行）×1190mm（高さ）/約71kg |                                                        |
| 本体接続時の占有寸法 <sup>*1</sup>      | 2494mm（幅）×937mm（奥行）                 |                                                        |

<sup>\*1</sup> 中綴じフィニッシャー・X1装着時、手差しトレイと補助トレイを最大限伸ばしたサイズ

| インナードリマー・A1の仕様（オプション） |                                          |                        |
|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 用紙サイズ/仕様<br>可能用紙      | 用紙サイズ                                    | 中綴じ対応サイズすべて            |
|                       | 用紙坪量                                     | 52～300g/m <sup>2</sup> |
|                       | 用紙種類                                     | 中綴じ対応紙種すべて             |
| 断裁幅                   | 2～20mm                                   |                        |
| くず受け容量                | 約1,500枚（80g/m <sup>2</sup> 、切り幅20mmカット時） |                        |
| 電源                    | フィニッシャーより供給                              |                        |
| 大きさ、質量                | フィニッシャーに内蔵/約32kg                         |                        |
| 本体接続時の占有寸法            | フィニッシャーに内蔵                               |                        |

| パンチャーユニット・BE1の仕様（オプション） |       |                                                                                                                                                |
|-------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用紙サイズ/<br>仕様可能用紙        | 用紙サイズ | 2穴・A3、B4、A4、A4R、A5、B5、B5R                                                                                                                      |
|                         | 用紙坪量  | 52～256g/m <sup>2</sup>                                                                                                                         |
|                         | 用紙種類  | 薄紙（52～63g/m <sup>2</sup> ）、普通紙（64～105g/m <sup>2</sup> ）、色紙、再生紙、厚紙（106～256g/m <sup>2</sup> ）、<br>コート紙（106～256g/m <sup>2</sup> ）、ボンド紙、レターヘッド、タブ紙 |
| パンチ穴数/穴径                |       | 2穴・6.5 mm                                                                                                                                      |
| パンチ穴間隔                  |       | 80mm                                                                                                                                           |
| パンチ屑受け容量 <sup>*1</sup>  |       | 2穴・約10,000枚（64g/m <sup>2</sup> ）                                                                                                               |
| 電源                      |       | フィニッシャーより供給                                                                                                                                    |
| 大きさ、質量                  |       | フィニッシャーに内蔵/約4kg                                                                                                                                |
| 本体接続時の占有寸法              |       | フィニッシャーに内蔵                                                                                                                                     |

<sup>\*1</sup> お使いの環境・紙種・坪量によって異なる場合があります。



PAPER HANDLING

バッファバスユニット・M1  
ステイブルフィニッシャー・AC1、  
中綴じフィニッシャー・AC2、  
ステイブルフィニッシャー・X1、  
中綴じフィニッシャー・X1を  
装着する際に必要なユニット。

中綴じフィニッシャー・AC2  
コーナー綴じ、2か所綴じで  
65枚(64g/m<sup>2</sup>)、中綴じで20枚  
(64g/m<sup>2</sup>)ステイブルが可能。  
針無し/マニュアル綴じにも対応しています。  
一枚折りにも対応するフィニッシャーです。

ペーパーフォールディング  
インサーターユニット・K1\*1  
Z折りやC折りが可能な紙折り機能と  
インサーターがセットになっています。

自動原稿送り装置(標準装備)  
最大250枚(64g/m<sup>2</sup>)の原稿を積載可能。  
両面原稿の表裏を同時に読み込み可能です。

手差し給紙(標準装備)  
最大300枚(64g/m<sup>2</sup>)の給紙が可能です。  
給紙デッキ(標準装備)  
1段に最大1,250枚(64g/m<sup>2</sup>)セット可能です。  
給紙カセット(標準装備)  
1段に最大680枚(64g/m<sup>2</sup>)セット可能です。

多段デッキ・C1  
最大6,600枚(64g/m<sup>2</sup>)給紙可能な3段のカセットには  
「エアアシスト給紙機構」を採用し、搬送部には  
「重送検知機構(オプション)」も搭載するなど、  
重送を防ぎ、高速かつ安定した用紙搬送が可能です。  
コート紙・厚紙・薄紙、定形サイズ・不定形サイズの  
用紙にマルチ対応\*2しています。  
\*2 郵便はがき、第二原図、封筒を除く

ペーパーデッキユニット・E1  
A4までに対応し、最大4,000枚(64g/m<sup>2</sup>)  
セット可能なペーパーデッキです。  
大量出力ニーズに応えます。

※写真は、iR-ADV C7780に、「中綴じフィニッシャー・AC2」、「バッファバス  
ユニット・M1」、「ペーパーフォールディングインサーターユニット・K1」、  
「PODデッキライト・C1」を装着したものです。

\*1 取り付けにはステイブルフィニッシャー・AC1または  
中綴じフィニッシャー・AC2が必要です。



ステイブル  
用紙をまとめる



2穴/4穴パンチ  
ファillingに便利



中綴じ  
小冊子のように仕上げる



Z折り  
用紙をコンパクトに折りたたむ



C折り  
封筒封入時などに効果的



外三つ折り  
パンフレットやリーフレットの  
作成に便利



四つ折り  
C折りでは入らないさらに小さな  
封筒封入時などに効果的

|            |        | コピーレイ<br>R2                                                                         | ステイブル<br>フィニッシャー・AC1                                                                | 中綴じフィニッシャー・AC2+<br>ペーパーフォールディング<br>インサーターユニット・K1                                    | ステイブルフィニッシャー・X1+<br>ペーパーフォールディング<br>ユニット・J1                                          | 中綴じフィニッシャー・X1+<br>インサーター・N1                                                           |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |  |  |  |  |  |
| 針なしとじ      | 最大可能枚数 | —                                                                                   | ○(5枚*1)                                                                             | ○(5枚*1)                                                                             | —                                                                                    | —                                                                                     |
| マニュアルステイブル | 最大可能枚数 | —                                                                                   | ○(65枚*2)                                                                            | ○(65枚*2)                                                                            | —                                                                                    | —                                                                                     |
| ステイブル枚数    | 最大可能枚数 | —                                                                                   | ○(65枚*2)                                                                            | ○(65枚*2)                                                                            | ○(100枚*3)                                                                            | ○(100枚*3)                                                                             |
| 2穴/4穴パンチ   | 最大可能枚数 | —                                                                                   | 2/4穴*4                                                                              | 2/4穴*4                                                                              | 2穴*5                                                                                 | 2穴*5                                                                                  |
| 中綴じ        | 最大可能枚数 | —                                                                                   | —                                                                                   | ○(20枚*6)                                                                            | —                                                                                    | ○(20枚*7)                                                                              |
| 折りのみ       | 最大可能枚数 | —                                                                                   | —                                                                                   | 3枚                                                                                  | —                                                                                    | 5枚                                                                                    |
| Z折り        | トレイ容量  | —                                                                                   | —                                                                                   | 30枚(A3、B4)、10枚(A4R)                                                                 | 30枚(A3、B4)、10枚(A4R)                                                                  | —                                                                                     |
|            | トレイ容量  | —                                                                                   | —                                                                                   | 40枚                                                                                 | 40枚                                                                                  | —                                                                                     |
| C折り        | トレイ容量  | —                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                   | 40枚                                                                                  | —                                                                                     |
|            | トレイ容量  | —                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                   | 40枚                                                                                  | —                                                                                     |
| 外三つ折り、四つ折り | トレイ容量  | —                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                   | 40枚(外三つ折り)、25枚(四つ折り)                                                                 | —                                                                                     |
|            | トレイ容量  | —                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                   | 40枚(外三つ折り)、25枚(四つ折り)                                                                 | —                                                                                     |
| トレイ容量      | トレイA   | 250枚*8                                                                              | 250枚*9                                                                              | 250枚*9                                                                              | 1,500枚*9                                                                             | 1,500枚*9                                                                              |
|            | トレイB   | —                                                                                   | 250枚*9                                                                              | 250枚*9                                                                              | 250枚*9                                                                               | 250枚*9                                                                                |
|            | トレイC   | —                                                                                   | 3,000枚*9                                                                            | 3,000枚*9                                                                            | 2,500枚*9                                                                             | 2,500枚*9                                                                              |

\*1 52~64g/m<sup>2</sup>紙使用時 \*2 52~90g/m<sup>2</sup>紙使用時 \*3 52~80g/m<sup>2</sup>紙使用時 \*4 2/4穴パンチャーユニット・A1が必要です。 \*5 パンチャーユニット・BE1が必要です。 \*6 52~81.4g/m<sup>2</sup>紙使用時  
\*7 60~81.4g/m<sup>2</sup>紙使用時 \*8 80g/m<sup>2</sup>紙使用時 \*9 64g/m<sup>2</sup>紙使用時

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2023年5月現在のものです。 ●記載の価格には感光体、消耗品類の価格及び消費税は含まれておりません。本体ならびに関連する消耗品、サービス稼働などにつき  
ましては、別途消費税を申し受けますので御了承願います。 ●別途保守サービスが必要ですので、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。 ●保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期  
間は、製品の製造打ち切り後7年です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。) ●Microsoft、Windows及びOffice製品(PowerPoint、Word)は米国マイクロソフトコーポレーションの米国及び、その他の国における登  
録商標です。 ●Mac OS、AppleTalkは米国アップル社の商標です。 ●Adobe、PostScript、PostScript3及びPostScriptロゴ、Adobe Readerは、米国AdobeSystems社の米国及び、その他の国における登録商標です。 ●IPX/SPXは米国Novell Inc.  
の米国における登録商標です。 ●Mopria®およびMopriaのロゴは、Mopria Alliance社の米国またはその他の国における登録および/または未登録の商標です。許可のない使用は固く禁止されています。 ●Canon、Canonロゴ、imageRUNNER ADVANCE、imageWAREはキヤノン  
株式会社の登録商標です。 ●BMLinkSは、社団法人ビジネス機械情報システム産業協会(BJMA)の商標です。 ●エコマーク認定番号 第19155048号 ●本価格・仕様一覧表に記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または  
商標です。 ●本価格・仕様一覧表内の画面は、ハメコミ合成です。



※モバイルからも  
製品情報をご確認  
いただけます。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

Home Page キヤノン オフィス向け複合機 ホームページ  
**canon.jp/office-mfp**

キヤノンお客様相談センター  
イメージランナー  
アドバンス **0570-08-0056**  
※おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間(平日)9:00~17:00(土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)  
※ナビダイヤルをご利用いただけない方は、050-555-90056をご利用ください。  
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

**Canon** キヤノン株式会社  
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER

2023年5月現在