

Canon

オフィス向け複合機 カタログ

imageRUNNER C3020F





使いやすく、美しく、効率よく。

コピー、プリント、ファクスなど基本的な機能を備えたA3カラー複合機、imageRUNNER C3020F。5インチカラーパネルによる優れた操作性、訴求力を高める高画質カラープリントが可能です。手間なく容易に消耗品が交換でき、管理負担を低減します。シンプルな機能でありながら、高品質な成果物で、オフィスの生産性向上に貢献するエントリーモデルです。



IR C3020F
 ■連続複写速度
 ■COLOR : 20ppm
 ■BLACK & WHITE : 20ppm

操作性



手軽で直観的な操作へ。 フリック対応5インチタッチパネル。

コンパクトで使いやすい操作パネル

5インチのコンパクトなタッチパネルを採用。メインメニューやアドレス帳など、フリック操作でスムーズな画面遷移が可能です。テンキーやキーボードもソフトキー化し、必要な時に画面が表示されます。よく使うホーム、ストップ、節電ボタンは固定キーとして配置され、いつでもすぐにアクセスできます。



コピー設定プレビュー機能で仕上がりを確認

両面コピーやページ集約コピー(2 in 1、4 in 1)が、ワンタッチで設定できます。設定に合わせて、画面上のプレビュー表示も変化。ひと目で仕上がりがイメージが確認できるので、設定を間違えることなくコピーが行えます。



生産性

よりスピーディーに、効率よく。 オフィスの生産性向上へ。

簡単、スムーズな用紙補給

自動引き込みアシストの付いたカセットを採用。軽い力でカセットを開閉することができるので、よりスムーズに用紙補給が行えます。




コピーした後で、すぐに綴じ直せる*1

いつでも好きなときに原稿を綴じることができる便利なマニュアルステイブル機能を搭載しました。コピーするためにホチキスを外した原稿も、スキャン後すぐに綴じ直すことが可能。原稿をセットするだけで、自動でステイブルされるので、スムーズに用紙を綴じることができます。



出力物を自動で仕分ける*2

プリントした用紙を一部ずつずらしながら排紙し、出力物を仕分けることができます。複合機の胴内スペースで、用途に応じた仕分けが行え、業務の効率化につながります。提案書や資料などを複数部印刷する際に便利です。



一部ずつ出力物をずらして仕分ける

USBメモリーからプリント*3、USBメモリーへ保存

本体側面にUSBポートを装備。USBメモリー内のデータは、タッチパネルのプレビュー表示*4で確認でき、PCを利用しなくても手軽にプリントが行えます。またスキャンしたデータをUSBメモリーに手軽に保存できます。



環境に配慮し、安全で便利に「針なしとじ」*1

環境に優しく安全な「針なしとじ」機能を搭載。用紙圧着方式を採用し、最大5枚の用紙を綴じることが可能です。紙を圧着して綴じするため、用紙を重ねたときも紙がかさばりません。また、綴じ部をこするだけで簡単に剥がすことができます。



重ねてもかさばらない



消耗品不要



スマートな見た目



そのままシュレッダー



圧力でのじ

モバイル機器からの印刷も可能

モバイル機器に「Canon PRINT Business」*5をダウンロードし、QRコードにより接続設定をすれば、ダイレクト接続で、モバイル機器からのデータ出力やスキャンデータの取り込みが可能です。さらにNFC*6の追加により、モバイル機器を複合機にタッチするだけで印刷ができます。



*1 オプションのインナーフィニッシャー・K1が必要です。 *2 オプションの内蔵シフトソーター・A1が必要です。

*3 JPEG、TIFF、PDFに対応。 *4 JPEG、TIFFのプレビューに対応。

*5 App Store、Google playから無償でダウンロードできます。 App Store、Google playへ接続する際の通信料はお客様のご負担となります。

*6 オプションが必要です。対応モバイル機器：Android4.1以上


画質 / 管理性



優れた画質で、表現力豊かに。
消耗品交換も容易で管理しやすい。


色鮮やかにくっきりと「高画質カラープリンティング」

プリンター色域を拡大し、シャープネスコントロールを最大限に活用することで、より「色鮮やか」で「くっきり」した画質を実現しました。提案資料やチラシなど、さまざまなドキュメントの表現力を高めます。



色味の再現性を豊かにする、 高画質「pQトナー」を採用

imagePRESSシリーズでつちかった顔料微分散技術により、色空間を拡大した「pQトナー」を採用。トナー表面形状の改良により転写性を向上させ、くっきりとした文字を再現します。



手を汚すことなく簡単にトナー交換ができる

小さな供給口で安定したトナー供給を実現するエアアシスト方式のトナー容器を採用。手を汚さず簡単に入れ替えることが可能です。また保護キャップが必要なく、交換時にキャップを取り外す手間がありません。




メンテナンスの手間を軽減する

交換頻度の少ない大容量の回収トナーボックスを採用。交換作業も前面から簡単かつスムーズに行えます。



お客様の管理業務を支援する オンラインサポートシステム*7 **NETEYE**

ネットアイは、インターネットを利用して、imageRUNNERを遠隔モニタリングするシステムです。カウンターの自動検針、エラーや紙づまり、トナー残量等の情報を、ネットアイセンターやサービス実施店に自動通知します。またモニタリングサービスにお申し込みただく事で、障害発生時の復旧サポートのご提供が可能です。



*7 別途お申し込みが必要です(無料)。



■機械本体価格

名 称	商品コード	標準価格	連続出力速度 (A4ヨコ)	ADF 機 能	LIPS LX プリンター機能	SEND 機 能	ファクス機能	同 梱 トナー
iR C3020F	1566C001	1,300,000円	カラー 20枚/分 モノクロ20枚/分	両面 反転読み取り	○	PDF* JPEG TIFF	○	C、M、Y、Bk 各1ヶ

※上記はすべて複合機(100V 15A)です。 ※但し、感光体などの消耗品は本体価格に含まれておりません。別途保守サービス契約が必要です。詳細については担当セールスにお問い合わせください。
※PDFダイレクトプリント機能は標準装備されています。
※アドバンスドボックス及び、ボックス機能は非対応です。
* 高圧縮、暗号化、機器署名、サーチابل

■搬入設置料

名 称	搬入手配料金	設置料金	合 計	備 考
iR C3020F	26,000円	17,500円	43,500円	記載の料金は新規搬入・設置設定作業における標準的な価格です。特殊作業(階段作業、クレーン使用など)、移動搬出・搬入及び休日/時間外、遠隔地作業などは別途料金が必要となります。

●時間指定して搬入作業を依頼する場合、搬入手配料金は39,000円となります。
●時間指定した場合も、配送状況によっては指定された時間通りに搬入できない場合がございます。予めご了承ください。

■本体関連オプション価格

	商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
給紙系	②2段カセットベディスタル・AP1	1537C003	150,000円	2,000円	2段カセットベディスタル。 640枚(64g/m ²)×2段。
	③iR-ADVベディスタル・H1	9100A020	50,000円	—	木製ベディスタル。
	④iR-ADVキャスタープレート・H1	9100A018	30,000円	—	木製キャスター付き底板。
排紙系	⑤コピートレイ・J2	8815A003	6,000円	—	右排紙トレイ。
	⑥インナー2ウェイトレイ・J1	9611B001	10,000円	—	本体センター排紙部を2つに分けるトレイ。
	⑦内蔵シフトソーター・A1	1542C002	40,000円	1,000円	本体センター排紙部に、ソート、グループ、ジョブごとにシフト排紙することが可能です。インナーフィニッシャー・K1を同時に装着することはできません。インナー2ウェイトレイ・J1とは同時装着が可能です。(同時装着時は下段のみシフト可能)
	⑧インナーフィニッシャー・K1	1553C002	120,000円	3,000円	内蔵型フィニッシャー。ソート、グループ、ホチキス(コーナー/ダブル)をすることができます。また、手動でホチキス留めをしたり、ホチキスの針を使わないで用紙を留めたりすることもできます。
操作パネル	⑨NFCキット・D1	1617C001	10,000円	3,500円	NFCによる接続を可能にするオプション。 本体操作部にNFCリーダーを内蔵します。

■その他本体関連オプション・消耗品

	商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
その他	ユーティリティートレイ・B1	0165C001	5,000円	—	原稿などを置くスペースを確保できます。 ハンドセット・G2とは同時に取り付けられません。
	ADFアクセスハンドル・A1	1095B001	18,000円	—	ADFを閉じる操作を支援するハンドルです。
	リーダーヒーターキット・L1	8953B001	8,000円	1,000円	リーダー用ヒーター。紙原稿読み取り部の結露を防止するオプション。
	胴内ヒーターキット・A1	9501B001	15,000円	500円	複合機本体胴内用ヒーター。 胴内のレーザーユニット部の結露を防止するためのオプション。
	ステイブル・P1	1008B001	14,000円	—	「インナーフィニッシャー・K1」に装着するホチキスユニット用の針ケースです。ステイブル針5,000本×2個。
	ハンドセット・G2	9603A003	10,000円	1,000円	ファクスを手動で送信できます。また、電話の受話器としても使用できます。ユーティリティートレイ・B1とは同時に取り付けられません。
耐震対策	地震対策キット・A1*1	4749B001	10,000円	500円	キャスター抑止タイプ。地震の揺れにより、複合機のキャスターが斜面に乗り上げると、ゴムブロック底面と床の間に摩擦力が発生し、複合機の移動を抑止します。(非固定式)
	耐震取付キット・C1*1	5950B027	2,500円	500円	地震対策キット・A1を装着する際に必要なオプション。


*1 装着時の構成については、担当営業までお問い合わせください。

カセットヒーターについて
本製品には、本体にカセットヒーターが標準装備されています。

■用紙価格

推奨用紙について、キャンホンホームページにてご確認ください。 <http://cweb.canon.jp/paper/index.html>

■寸法



■仕様表

基本仕様/コピー機能	
名称	IR C3020F
形式	デスクトップ
読み取り解像度	600×600dpi
書き込み解像度	600×600dpi
階調	256階調
複写原稿	最大A3サイズまでシート、ブック原稿、立体物(約2kgまで)
複写サイズ	用紙サイズ
	A3 ^{*1} 、B4 ^{*1} 、A4、A4R ^{*1} 、B5、B5R ^{*1} 、A5 ^{*2} 、A5R、ユーザー設定サイズ ^{*3} (98.4×139.7～320.0×457.2mm)、郵便はがき ^{*2} 、郵便往復はがき ^{*2} 、郵便4面はがき ^{*2} 、封筒(角形2号 ^{*1} 、洋形長3号、長形3号)
	画像欠け幅
	先端:4mm、左右各:2.5mm、後端:2.5mm
	用紙坪量
	カセット:52～220g/m ² 、手差し:52～300g/m ²
ウォームアップタイム ^{*4}	リカバリータイム
	10秒以下(室温20度)
ファーストコピータイム(室温20～30度)	モノクロ: 5.9秒 カラー: 8.2秒
連続複写速度	A3
	カラー・モノクロ共に15枚/分
	B4
	カラー・モノクロ共に15枚/分
複写倍率	A4
	カラー・モノクロ共に20枚/分
	B5
	カラー・モノクロ共に20枚/分
給紙方式/給紙容量(64g/m ²)	定型
	1:1±0.5%、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.86、0.81、0.70、0.61、0.50、0.25
連続複写枚数	ズーム
	25～400%(1%刻み)
電源	カセット
	640枚×2+640枚×2カセット(2段カセットベディスタル・AP1)
最大消費電力	手差し
	120枚
エネルギー消費効率(複合機) ^{*5}	連続複写枚数
	999枚
標準消費電力量(TEC)	電源
	AC100V、8.5A、50/60Hz
大きさ(ADFを含む)	最大消費電力
	1.5kW以下
質量(ADFを含む)	エネルギー消費効率(複合機) ^{*5}
	41kWh/年(区分:a)
機械占有寸法(ADFを含む)	標準消費電力量(TEC)
	0.7kWh
メモリー容量	大きさ(ADFを含む)
	565mm(幅)×664mm(奥行き)×880mm(高さ) ^{*7}
付加機能	質量(ADFを含む)
	約71.2kg
	機械占有寸法(ADFを含む)
	894mm(幅)×664mm(奥行き)
	メモリー容量
	RAM:2GB
	付加機能
	カラー選択(自動(カラー/白黒)、フルカラー、白黒) ^{*8} 、倍率(定型変倍、倍率指定)、自動用紙選択、濃度、背景調整(自動/マニュアル)、見開き→2ページ、両面、ページ集約(2in1/4in1)、原稿の種類(文字/写真/地図、印刷写真、文字)、原稿サイズ混載(同幅のみ)、仕上げ(ソート、グループ)、枠消し(原稿枠消し、ブック枠消し)、シャープネス、カラー調整、よく使う設定(4件)、IDカードコピー

- *1 カセット1は非対応
*2 手差しトレイのみ給紙可能
*3 1段目給紙カセットは139.7×182mm～297×215.9mm、2段目以降の給紙カセットは139.7×182mm～304.8×457.2mmのユーザー設定サイズを使用可能です。
*4 使用環境、使用条件によって変わることがあります。
*5 電源ONからコピーアイコン操作が可能になるまでの時間は12.8秒以下です。
*6 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による数値
*7 オプションの2段カセットベディスタル・AP1を装着時の高さは1128mmです。
*8 2色カラー非対応

両面反転自動原稿送り装置の仕様(標準装備)	
原稿送り装置の種類	自動両面原稿送り装置
原稿サイズ/種類	サイズ
	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6
原稿坪量	坪量
	片面原稿:モノクロ 38～128g/m ² 、カラー 64～128g/m ² 両面原稿:モノクロ 50～128g/m ² 、カラー 64～128g/m ²
原稿の収容可能枚数	100枚(80g/m ²)
原稿読み取り速度(A4ヨコ)	片面読取
	カラー/モノクロ共 55ページ/分(300dpi×300dpi) カラー/モノクロ共 30ページ/分(600dpi×600dpi)
	両面反転読取
	カラー/モノクロ共 27.5ページ/分(300dpi×300dpi) カラー/モノクロ共 15ページ/分(600dpi×600dpi)

2段カセットベディスタル・AP1の仕様(オプション)	
用紙サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、ユーザー設定サイズ(139.7×182.0～304.8×457.2mm)
用紙坪量	52～220g/m ²
給紙容量/給紙段数	640枚(64g/m ²)×2段
電源	本体より供給
大きさ/質量	565mm(幅)×615mm(奥行き)×248mm(高さ) ^{*1} /約16kg
本体接続時の占有寸法	565mm(幅)×664mm(奥行き)

*1 本体装着時

IR-ADVベディスタル・H1の仕様(オプション)	
大きさ/質量	565mm(幅)×615mm(奥行き)×248mm(高さ)/約18kg

IR-ADVキャスタープレート・H1の仕様(オプション)	
大きさ/質量	565mm(幅)×615mm(奥行き)×85mm(高さ)/約7kg

LIPS LXプリンター機能の仕様(標準装備)	
プリントサイズ	コピー仕様に準ずる
連続プリント速度	コピー仕様に準ずる
解像度	データ処理
	1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi
ページ記述言語	LIPS LX
対応プロトコル	TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
対応OS	Windows Vista [®] /Windows [®] 7/Windows [®] 8/Windows [®] 8.1/Windows [®] 10/ Windows Server2008/Windows [®] Server2008 R2/Windows [®] Server2012/ Windows [®] Server2012 R2/Windows [®] Server2016、Mac OS X(10.7.5以降)、Linux
内蔵フォント	なし
インターフェイス	USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)
画像欠け幅	定形サイズ:用紙の端から上下左右の余白は5mm(封筒は10mm)

ブルスキャン機能の仕様(標準装備)	
形式	カラスキャナー
最大原稿読み取りサイズ	コピー仕様に準ずる
読み取り解像度(主走査×副走査)	50、75、150、200、300、400、600dpi(25～9600dpiまで1dpi単位の設定可能)
インターフェイス	Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)
対応プロトコル	TCP/IP、USB
対応OS	Windows Vista [®] /Windows [®] 7/Windows [®] 8/Windows [®] 8.1/Windows [®] 10
ドライバー	TWAIN準拠 WIA準拠
画像モード	カラー、白黒、グレースケール

ブッシュスキャン機能の仕様(標準装備)	
形式	カラスキャナー
最大原稿読み取りサイズ	コピー仕様に準ずる
読み取り解像度(主走査×副走査)	204×196dpi、300×300dpi
原稿読み取り速度(A4ヨコ、300dpi)	カラー:55枚/分、モノクロ:55枚/分
インターフェイス	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(IEEE 802.3準拠)
対応プロトコル	FTP(TCP/IP)、SMB(TCP/IP)、SMTP
対応OS/ アプリケーション	SMB
	Windows Vista [®] /SP2/Windows [®] Server 2008 SP2/Windows [®] 8.1/Windows [®] 10/ Windows [®] Server 2003 R2 SP2/Windows [®] Server 2008/Windows [®] Server 2008 R2 SP1/Windows [®] Server 2012/Windows [®] Server 2012 R2/Red Hat Linux 9/Mac OS X 10.9/10.10/10.11/macOS 10.12
	FTP
対応OS/ アプリケーション	FTP
	Windows Vista [®] /SP2/Windows [®] Server 2008 SP2/Windows [®] Server 2008 R2 SP1/Internet Information Services 7.5/Windows [®] 7/Internet Information Services 7.5/Windows [®] 8/Windows [®] Server 2012/Internet Information Services 8.0/Windows [®] 8.1/Windows [®] Server 2012 R2/Internet Information Services 8.5/Windows [®] 10/Mac OS X 10.9/10.10/10.11/macOS 10.12/Solaris 10/Red Hat Linux 9
出力フォーマット	SMTP
	Microsoft Exchange Server 2007 SP3/Microsoft Exchange Server 2010/ Microsoft Exchange Server 2013/Lotus Domino R7.0/Sendmail 8.14.4
画像モード	シングルページ
	TIFF(MMR)/JPEG/PDF
付加機能	マルチページ
	TIFF(MMR)/PDF
	文字、文字/写真、写真
	高圧縮PDF生成機能、暗号化PDF生成機能、サーチャブルPDF生成機能(OCR)、機器署名PDF生成機能

スーパーG3FAX機能の仕様(標準装備)	
適用回線 ^{*1}	一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(PSTN)
走査線密度	標準モード
	8ドット/mm×3.85ライン/mm
	ファインモード
	8ドット/mm×7.7ライン/mm
通信速度	スーパーファインモード
	8ドット/mm×15.4ライン/mm
符号化方式	ウルトラファインモード
通信モード	16ドット/mm×15.4ライン/mm
送信原稿サイズ	SuperG3:33.6kbps、G3:14.4kbps
記録紙サイズ	MH、MR、MMR、JBIG
電送時間	SuperG3、G3
	A3、B4、A4、A4R、B5 ^{*2} 、B5R ^{*2} 、A5 ^{*3} 、A5R ^{*3}
	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R
	JBIG:約2.6秒
ファクスドライバー	インターフェイス
	USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)
付加機能 ^{*4}	対応プロトコル
	TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
	対応OS
	Windows Vista [®] /Windows [®] 7/Windows [®] 8/Windows [®] 8.1/ Windows [®] Server2008/Windows [®] Server2008 R2/Windows [®] Server2012/ Windows [®] Server2012 R2/Mac OS X(10.7.5以降)
	アドレス帳(ベストメンバー:19件、短縮ダイヤル:281件)、同報送信(310件)、送信予約: 最大30ジョブ、排他トレイ設定、よく使う設定(18件)、送信の履歴(宛先のみ3件)、送信 機能:解像度、濃度、両面原稿、シャープネス、オフブックスアラーム、EMC送信、ボース時間 セット、自動リダイヤル、送信前のダイヤルトーン確認、発信元記録、ファクス送信結果リ ポート、送信スタートスピード、送信文書アーカイブ、ファクス番号入力時の確認入力、ファ クスドライバーからの送信許可、受信機能:用紙カセット選択、ファクス転送設定、メモリー 受信、受信結果レポート、両面記録、EMC受信、着信呼出、リモート受信、自動受信切 替、受信スタートスピード、画像縮小、受信情報記録、受信モード(自動受信、TEL/FAX 切替、手動受信、留守TEL接続)、オンフック

- *1 IP電話にご加入のとき、IP電話経由ではファクシミリ通信が正常に行えないことがあります。ファクシミリ通信は一般電話(加入電話/Fネット)回線経由での使用をおすすめします。
*2 B4短尺として送信されます。
*3 A4として送信されます。
*4 ナンバーディスプレイ非対応。

インターネットFAX受信機能 (標準装備)		
通信プロトコル	インターネットFAX	SMTP ^{*1} (送信) / POP3 ^{*2} (受信)
通信モード		Simpleモード
通信可能用紙サイズ		A3、B4、A4、A4R、B5 ^{*3} 、B5R ^{*4} 、A5 ^{*4} 、A5R ^{*4}
解像度	モノクロ	204×196dpi
対応メールサーバーソフトウェア	転送用	Microsoft Exchange Server 2007 SP3/Microsoft Exchange Server 2010/Microsoft Exchange Server 2013/Lotus Domino R7.0/Sendmail 8.14.4
	受信用	Microsoft Exchange Server 2007 SP3/Microsoft Exchange Server 2010/Microsoft Exchange Server 2013/Lotus Domino R7.0/Qpopper 4.0.19

- *1 SMTP認証及び、SMTP送信時の暗号化(SSL)通信に対応しています。
 *2 APOP/POP before SMTP及び、POP受信時の暗号化(SSL)通信に対応しています。
 *3 B4短尺として送信されます。
 *4 A4として送信されます。

コピートレイ・J2の仕様 (オプション)	
用紙サイズ/使用可能用紙	コピー仕様に準じる
積載容量	A4、B5、B5R、A5R:100枚(80g/m ²) A3、B4、A4R:75枚(80g/m ²)
大きさ/質量	269mm(幅)×373mm(奥行)×97mm(高さ)/約0.5kg
本体接続時の占有寸法 ^{*1}	1009mm(幅)×664mm(奥行き)

- *1 補助トレイを伸ばしたサイズ

内蔵シフトソーター・A1の仕様 (オプション)	
用紙サイズ/使用可能用紙	用紙サイズ 用紙坪量 用紙種類
	コピー仕様に準じる 52~300g/m ² 薄紙(52~63g/m ²)、普通紙(64~105g/m ²)、厚紙(106~300g/m ²) ^{*1} 、色紙、コート紙(106g/m ² ~256g/m ²)、再生紙(64~105g/m ²)、パンチ済み紙、OHP、第二原図、ラベル用紙、ポント紙、封筒、郵便はがき
トレイ容量	ノンソート、ソート、グループ: A4、B5:250枚(81.4g/m ²) A4、B5:250枚(81.4g/m ²) A4、B5:250枚(81.4g/m ²) A3、B4、A4R、A5、A5R、B5R:125枚(81.4g/m ²) ソート: A4、B5:250枚(81.4g/m ²) A3、B4、A4R、A5、A5R、B5R:125枚(81.4g/m ²)
シフト可能サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R
電源	本体より供給
大きさ/質量	452mm(幅)×523mm(奥行)×114mm(高さ)/約3kg
本体接続時の占有寸法 ^{*2}	987mm(幅)×664mm(奥行き)

- *1 厚紙(257~300g/m²)はシフト非対応。
 *2 手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ

インナーフィニッシャー・K1の仕様 (オプション)		
用紙サイズ/使用可能用紙	用紙サイズ	コピー仕様に準じる
	用紙坪量	52~300g/m ²
用紙種類	用紙種類	薄紙(52~63g/m ²) ^{*1} 、普通紙(64~105g/m ²)、厚紙(106~256g/m ²)、厚紙(257~300g/m ² (216mm超除く))、コート紙(106~256g/m ²)、色紙、再生紙(64~105g/m ²)、パンチ済み紙、OHP、第二原図、ラベル用紙、ポント紙、封筒、郵便はがき
	上トレイ	ノンソート、ソート、グループ: A4、B5、A5、A5R:100枚(81.4g/m ²) A3、B4、A4R、B5R:50枚(81.4g/m ²)
トレイ容量	下トレイ (ステイブル可)	ノンソート、ソート、グループ: A4、B5、A5、A5R:500枚(81.4g/m ²) A3、B4、A4R、B5R:250枚(81.4g/m ²)
	ホチキス:30部 針なしとし時:30部	
ホチキス	ホチキス可能枚数 ^{*2}	コーナーホチキス、ダブルホチキス時 A4、B5:50枚(52~90g/m ²)、A3、B4、A4R:30枚(52~90g/m ²) マニュアルステイブル時 45枚(64g/m ²)
	ホチキス位置	コーナーステイブル/ダブルステイブル
針なしとし ^{*3}	最大綴じ枚数	5枚(52~64g/m ²)、4枚(65~81.4g/m ²)、3枚(81.5~105g/m ²)
	綴じ可能サイズ	A3、A4、B4、B5
	用紙種類	薄紙(52~63g/m ²)、普通紙(64~105g/m ²)、色紙、再生紙、パンチ済み紙
	用紙坪量	52~105g/m ²
シフト可能サイズ	綴じ位置	左上、左下、右上、右下 ※1か所綴じ
	ホチキス可能サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5
電源	電源	本体より供給
大きさ/質量	大きさ/質量	472mm(幅)×525mm(奥行)×182mm(高さ)/約8.0kg
本体接続時の占有寸法 ^{*4}	本体接続時の占有寸法 ^{*4}	1026mm(幅)×664mm(奥行き)

- *1 薄紙(52~59g/m²)の両面を除く
 *2 標準ステイブルカートリッジ装着時。用紙の種類や厚さによってホチキス可能枚数が少なくなることがあります。
 *3 針を使わないため、用紙や環境により綴じ力に差が出る場合があります。また、針を使用するホチキスと同等の保持力はありません。
 *4 手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ

■PAPER HANDLING

両面反転送り装置 (標準装備)

最大100枚(64g/m²)の原稿を積載可能。
両面原稿を読み込み可能です。

インナー2ウェイトレイ・J1

本体センター排紙部を2つに分けるトレイ。
上トレイ100枚、下トレイ250枚(80g/m²)積載可能です。

内蔵シフトソーター・A1

本体センター排紙部に、ソート、グループ、ジョブごとにシフト排紙する事が可能。
A4で250枚(81.4g/m²)積載可能です。



インナーフィニッシャー・K1

ソート、グループ、ホチキス(コーナー/ダブル)をすることが可能。
手動でホチキス留めをしたり、ホチキスの針を使わないで用紙を留めたりすることも可能です。A4で上トレイ100枚、下トレイ500枚(81.4g/m²)積載可能です。



手差し給紙 (標準装備)

最大120枚(64g/m²)の給紙が可能です。

給紙カセット (標準装備)

1段に最大640枚(64g/m²)セット可能です。

2段カセットベディスタル・AP1

A3~A5Rに対応し、1段に最大640枚(64g/m²)セット可能。
異なるサイズの用紙セットで、用紙差し替えの手間を軽減します。



iR-ADVベディスタル・H1

本体の足下に用紙を収納できる専用置台です。



iR-ADVキャスタープレート・H1

デスクサイドで椅子に座ったままの操作が可能です。

※写真は、C3020Fに、「内蔵シフトソーター・A1」、「インナー2ウェイトレイ・J1」、「2段カセットベディスタル・AP1」を装着したものです。



●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2018年2月現在のものです。●記載の価格には感光体、消耗品類の価格及び消費税は含まれておりません。本体ならびに関連する消耗品、サービス業務などにつきましては、別途消費税を申し受けますので御了承願います。●別途保守サービスが必要ですので、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。●保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。●Microsoft、Windows、Windows Vistaは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及び、その他の国における登録商標です。●Mac OSは米国アップル社の商標です。●Adobeは、米国Adobe Systems社の米国及び、その他の国における登録商標です。●Mopria™は、Mopria™ Allianceの登録商標です。●Canon、Canonロゴ、imageRUNNERはキヤノン株式会社の登録商標です。●Eコマース認定番号 第16155105号 ●本価格・仕様一覧表に記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。●本価格・仕様一覧表内の画面は、ハメコ合成品です。



※モバイルからも製品情報をご確認いただけます。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キヤノン オフィス向け複合機 ホームページ

canon.jp/office-mfp



キヤノンお客様相談センター

イメージランナー
アドバンス

050-555-90056

※おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間(平日)9:00~17:00 (土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)

※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は042-460-9565をご利用ください。

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



キヤノン株式会社

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STORE

2018年2月現在

0717SZ100 00533772