

iR C3580F-R 製品価格一覧表

■機械本体価格

名称	商品コード	価格	備考
iR C3580F-R		オープン価格	カラー 30枚、モノクロ 35枚のカラー複合機。DADF、LIPS LXプリンタ&スキャナキット、スーパーG3FAXボード、Send拡張キットが標準装備。トナー各1ヶ(C、M、Y、Bk)が同梱されています。
iR C3580F-R	2459B075		
2段カセットペディスタル・Y3 R	8695A016		
			650枚×2段、FLカセット・Y1 2個を含む。

●感光体などの消耗品は本体価格には含まれておりません。別途保守サービス契約が必要です。詳細については担当セールスにお問い合わせください。

■搬入設置料

名称	搬入手配料金	設置料金	合計	備考
iR C3580F-R	20,000円	17,500円	39,500円	記載の料金は新規搬入設置における標準的な価格です。特殊作業(階段作業、クレーン車使用等)、移動搬出・搬入作業等は別途料金が必要となりますので予めご了承ください。
2段カセットペディスタル・Y3 R		2,000円		

■本体関連オプション価格

商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
コピートレイ・J1	8815A001	6,000円	—	本体右側面部に取り付け可能な排紙トレイ。
インナー2ウェイトレイ・D1	9562A001	10,000円	—	本体センター排紙部を二つに分けるトレイ。
ハンドセット・G2	9603A003	10,000円	1,000円	G3回線で通話を行うハンドセット。
カードリーダー・C1	6575A001	30,000円	1,200円	コントロールカードを使用して部門別ID管理を行います。
カードリーダー取付キット・B3	9005A003	5,000円	—	カードリーダー・C1を取り付ける際に必要なキットです。
カードセット・A1 (1~30番)	4781B001	16,200円	—	
カードセット・A2 (31~100番)	4781B002	38,000円	—	
カードセット・A3 (101~200番)	4781B003	49,000円	—	
カードセット・A4 (201~300番)	4781B004	49,000円	—	
カードセット・A5 (301~500番)	4781B005	98,000円	—	
スタンブインクカートリッジ・C1	1857B001	3,500円	—	DADF用済みスタンブ用カートリッジ。1個入り

■システム関連オプション価格

商品名	商品コード	標準価格	取付料	備考
LIPS V拡張キット・Q2	1457B002	70,000円	※1	LIPS Vプリンタ機能、各種エミュレーション(N201、5577、ESC/P、HP-GL、HP-GL2)を拡張するためのオプション。
データ消去キット・C1	4002B001	40,000円	※1	HDD残存データの消去を行うオプション

※1 サービス担当に設定代行を委託する場合は、別途1,500円が必要です。

■トナー価格

商品名	商品コード	標準価格	備考
NPG-35トナー (ブラック)	0452B001	15,600円	ブラック A4/5%原稿 約26,000枚
NPG-35トナー (シアン)	0453B001	19,800円	シアン A4/5%原稿 約14,000枚
NPG-35トナー (マゼンタ)	0454B001	19,800円	マゼンタ A4/5%原稿 約14,000枚
NPG-35トナー (イエロー)	0455B001	19,800円	イエロー A4/5%原稿 約14,000枚

■保守サービス〈本体保守サービス〉

お客様に常に良好な状態でiR C3580F-Rをご使用いただくために、以下のような保守サービス制度をご用意しております。

① MG方式 (メンテナンス・ギャランティ)

“安心して快適なコピーづくりを”がメンテナンス・ギャランティ方式の大きな目的です。

感光体 (ドラムユニット) をお貸しし、良質なコピーがとれるように定期的に点検および部品交換をいたします。

また、ご要望により、機械調整を行います。感光体 (ドラムユニット) ・部品の交換・調整に必要な費用は、MG料金に含まれます。

MG料金 A方式 合算基本料金 3,000円/月 (税別)

月間コピー枚数	カラーコピーカウンタ	カラープリントカウンタ	ブラックコピーカウンタ
1枚~1,000枚	33円/カウンタ	28円/カウンタ	6.5円/カウンタ
1,001枚~3,000枚	28円/カウンタ	23円/カウンタ	5.5円/カウンタ
3,001枚~	23円/カウンタ	18円/カウンタ	5.5円/カウンタ

※カウンタは1プリント (コピー・プリントアウトなどを含む) 作業ごとに1カウンタ進みます。(両面プリントは2カウンタ進みます。) ※合紙コピー時の合紙はカウンタされません。ただし、合紙にコピーをする場合はカウンタいたします。 ※各々のカウンタ料金の合計金額をご請求いたします。 ※合計金額が基本料金を下回る場合は、基本料金を請求いたします。 ※契約期間は1年間とし、次年度以降1年単位で自動更新いたします。6年目以降はMG料金を10%アップします。

・カラーコピーカウンタ フルカラーコピー及びモノカラーコピー時にカウンタ ・カラープリントカウンタ ネットワークインターフェイスを介した外部機器からのカラー出力時及び、BOX保管文書のカラー出力時にカウンタ ・ブラックカウンタ 白黒コピー、ネットワークインターフェイスを介した外部機器からの白黒出力時及び、BOX保管文書の白黒出力時にカウンタ

② SG方式 (スポットサービス・ギャランティ)

お客様のご要望により、iR C3580F-R本体の修理・調整をおこなう保守サービス方式です。

iR C3580F-R本体の修理・調整ならびに感光体 (ドラムユニット) 及び部品の交換に必要な費用はその都度お支払いいただけます。

ご契約締結時にトナー、感光体 (ドラムユニット) をお買い上げいただけます。

- 保守サービスの為に必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打切り後7年間です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)
- 詳細につきましては、担当セールスにお問い合わせ下さい。

用紙価格

商品名	サイズ	商品コード	標準価格	入り数	1枚当たりの単価		
普通紙	森林認証紙 PB PAPER (64g/㎡) 白色度：94%	A3	5024B001	7,620円/箱	500枚×3冊/箱	5.08円	
		A4	5024B002	12,700円/箱	500枚×10冊/箱	2.54円	
		B4	5024B003	9,650円/箱	500枚×5冊/箱	3.86円	
		B5	5024B004	4,950円/箱	500枚×5冊/箱	1.98円	
		A3	3876B001	7,620円/箱	500枚×3冊/箱	5.08円	
	CS-680 (68g/㎡) 白色度：83%	A4	3876B002	6,350円/箱	500枚×5冊/箱	2.54円	
		B4	3876B003	9,650円/箱	500枚×5冊/箱	3.86円	
		B5	3876B004	4,950円/箱	500枚×5冊/箱	1.98円	
		A3	4044B001	9,900円/箱	500枚×3冊/箱	6.60円	
		A4	4044B002	8,250円/箱	500枚×5冊/箱	3.30円	
	森林認証紙/高白色用紙 GF-C081 (81.4g/㎡) 白色度：100%	B4	4044B009	12,350円/箱	500枚×5冊/箱	4.94円	
		B5	4044B010	6,850円/箱	500枚×5冊/箱	2.74円	
A3		4408B001	7,620円/箱	500枚×3冊/箱	5.08円		
A4		4408B002	6,350円/箱	500枚×5冊/箱	2.54円		
B4		4408B003	9,650円/箱	500枚×5冊/箱	3.86円		
再生紙	リサイクルペーパー-GF-R070 (67g/㎡) グリーン購入法適合商品 (総合評価指標87点) 白色度70%程度以下・古紙配合率 70%以上	B5	4408B004	4,950円/箱	500枚×5冊/箱	1.98円	
		A3	4044B003	11,000円/箱	200枚×5冊/箱	11.00円	
		A4	4044B004	11,000円/箱	200枚×10冊/箱	5.50円	
		B4	4044B011	8,600円/箱	200枚×5冊/箱	8.60円	
		B5	4044B012	8,600円/箱	200枚×10冊/箱	4.30円	
	高白色用紙 GF-C157 (157g/㎡) 白色度：100%	A3	4044B005	11,000円/箱	200枚×3冊/箱	18.33円	
		A4	4044B006	11,000円/箱	200枚×6冊/箱	9.17円	
		B4	4044B013	9,400円/箱	200枚×4冊/箱	11.75円	
		B5	4044B014	9,400円/箱	200枚×8冊/箱	5.88円	
		A3	4044B007	11,000円/箱	100枚×4冊/箱	27.50円	
	高白色用紙 GF-C209 (209g/㎡) 白色度：100%	A4	4044B008	11,000円/箱	100枚×8冊/箱	13.75円	
		B4	4044B015	8,000円/箱	100枚×4冊/箱	20.00円	
B5		4044B016	8,000円/箱	100枚×8冊/箱	10.00円		
A3		4044B017	オープン価格	250枚×4冊/箱	—		
A4		4044B021	10,000円/箱	200枚×4冊/箱	12.50円		
A3 オイスター	GF-C104 A3伸びサイズ紙 (104g/㎡)	457×305mm	4044B021	10,000円/箱	200枚×4冊/箱	12.50円	
	GF-C157 A3伸びサイズ紙 (157g/㎡)	457×305mm	4044B025	12,000円/箱	200枚×3冊/箱	20.00円	
	GF-C209 A3伸びサイズ紙 (209g/㎡)	457×305mm	4044B029	10,500円/箱	200枚×4冊/箱	26.25円	
	CS-C081 SRA3 (81.4g/㎡)	450×320mm	4044B018	オープン価格	250枚×4冊/箱	—	
	GF-C104 SRA3 (104g/㎡)	450×320mm	4044B022	10,500円/箱	200枚×4冊/箱	13.13円	
	GF-C157 SRA3 (157g/㎡)	450×320mm	4044B026	12,500円/箱	200枚×3冊/箱	20.83円	
	GF-C209 SRA3 (209g/㎡)	450×320mm	4044B030	11,000円/箱	100枚×4冊/箱	27.50円	
	ラベル紙	キヤノン ラベル用紙	A4 0面	6055A006	4,600円/冊	100枚/冊	46.00円
			A4 20面	6055A007	4,600円/冊	100枚/冊	46.00円
			B4 0面	6055A008	5,800円/冊	100枚/冊	58.00円
			B4 20面	6055A009	5,800円/冊	100枚/冊	58.00円
			A3	0990V284	7,200円/箱	500枚×3冊/箱	4.80円
色紙	PPCカラー (64g/㎡) ブルー/グリーン/ピンク ※商品コードは、ブルーを記載	A4	0990V291	6,000円/箱	500枚×5冊/箱	2.40円	
		B4	0990V305	8,800円/箱	500枚×5冊/箱	3.52円	
		B5	0990V318	4,500円/箱	500枚×5冊/箱	1.80円	
		A3	1269V524	4,500円/冊	50枚/冊	90.00円	
		その他	KOKUYO OHP VF-1420N	A4			

本体及び主なオプションの仕様

■基本仕様/コピー機能

名称	IR C3580F-R
形式	デスクトップ
カラー対応	フルカラー
読み取り解像度	600dpi/600dpi
書き込み解像度	9600dpi相当×600dpi(主走査×副走査)
解像度	256段階
複写原稿	最大A3サイズまでシート、ブック原稿、立体物(約2kgまで)
複写サイズ	305mm×457mm、320mm×450mm(SRA3) ^{*1} 、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき ^{*1} 、郵便往復はがき ^{*1} 、郵便4面はがき ^{*1} 、封筒、不定型サイズ(99mm×140mm～320mm×457mm) ^{*1}
画像欠け幅	先端:4mm 後端:左右2.5mm
ウォームアップタイム(室温20度)	IR C3580F-R:38秒以下
ファーストコピータイム	モノクロ 5秒 カラー 8.9秒(A4ヨコ、原稿がガラスにセット、モノクロ白黒モード、カラーはラドモード選択時、セクタードレイト後)
連続複写速度	A3 モノクロ15枚 カラー15枚 B4 モノクロ17枚 カラー17枚 A4 モノクロ35枚 カラー30枚 B5 モノクロ35枚 カラー30枚
複写倍率	定型 11:10.5、1.15、1.12、1.21、1.20、4.00、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25 ズーム 25～400% (1%刻み)
給紙方式/給紙容量	カセット 650枚×2+650枚×2(2段カセットベディスタル-Y3-R) (64g/㎡紙) 手差し 50枚(連続給紙可能)
連続複写枚数	999枚
電源	AC100V 15A 50Hz/60Hz共通
最大消費電力	1.5KW以下
エネルギー消費効率(複合機) ^{*4}	262kWh/年(区分名:A)
標準消費電力(TEC) ^{*5}	4.8kWh
大きさ	565mm(幅)×760mm(奥行)×913mm(高さ) ^{*2}
質量	約125kg
機軸占有寸法 ^{*3}	868mm(幅)×760mm(奥行)
メモリ容量	RAM 標準:1GB 最大:1.5GB HD 80GB
付加機能	自動用紙選択、自動ノート、オートタテヨコ回転、予約コピー(10件)、群読み込みコピー、カラー選択(カラー/モノクロ自動、2ルカラー、単色カラー(6色)、2色(Bk+6色)、白黒)、画質選択(文字/写真/地図)、印刷写真、印刷縮小、文字、濃度調整(自動、マニュアル)、仕上げ(ノット、グループ)、両面、ページ濃度、表紙/裏紙、製本、OHP中差し、縮小レイアウト(2in/4in/8in)、移動、とじ、特消し、ジョブ終了通知、原稿サイズ変更、連続給紙、読み画像確認、イメージリフト(ネガ反転/反転/コピー/リフト/鏡像/エア指定)、画質調整(地色除去/裏写り防止/カラーバランス/色相/色相濃度/濃度調整)、ワンタッチ調整(群やがに落ち/落ちた群/印刷/再印刷/再印刷/再印刷)、シャープネス、イメージ合成、ページ印字/部数印字、スタンパ/白付印字、ジョブ結合、ボックス保存、クール(3つ前まで)、モードメモ(9個)、お好みメニュー(印刷画面2階級画面10個)など

*1 手差しレイアウトの給紙可能。 *2 DADFを含む。 *3 手差しを最大限伸ばした状態。 *4 省エネ法(平成25年3月1日付)に定められた複写機・複合機別の測定方法による。 *5 国際エネルギースタープログラムで定められた測定方法による数値。

■自動原稿送り装置の仕様(標準装備)

名称	DADF-L1
原稿送り装置の種類	自動両面原稿送り装置
原稿サイズ/種類	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6
原稿厚さ	片面原稿:42～128g/㎡ 両面原稿:50～128g/㎡
原稿の収容可能枚数	50枚(80g/㎡、42g/㎡は10枚まで)
原稿交換速度	28枚/分(コピー時 カラー/モノクロ)
電源/最大消費電力	本体/供給約30W
大きさ/質量	565mm(幅)×538mm(奥行)×122mm(高さ)/約8.5kg

■2段カセットベディスタル-Y3-R

名称	2段カセットベディスタル-Y3
用紙サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R
給紙段数/給紙容量	650枚(64g/㎡)×2段
電源/最大消費電力	本体/供給約20W
大きさ/質量	565mm(幅)×700mm(奥行)×251mm(高さ)/約23kg
本体接続時の占有寸法 ^{*1}	868mm(幅)×760mm(奥行)

*1 手差しレイアウトを最大限伸ばした状態

■LIPS Lxプリンタ機能の仕様(標準装備)

名称	LIPS Lxプリンタ&スキャナキット-Q2
形式	内蔵型
プリントサイズ	コピー仕様標準とする。ただし不定型サイズは99mm×140mm～320mm×630mmまで ^{*1}
連続プリント速度	コピー仕様標準とする。
解像度	データ処理 1200dpi×1200dpi ^{*2} 、600dpi×600dpi プリント 9600dpi相当×1200dpi(半速)、9600dpi相当×600dpi
ページ記述言語	LIPS Lx
対応プロトコル	TCP/IP (LPD・Port9100・WSD・IPP・IPPS・SMB・FTP)、IPX/SPX (NDS・Bindery)、AppleTalk (PAP)
対応OS	Windows® XP/Server 2003/Windows® Server 2008/Windows® Vista®/Windows Vista® [®] Windows® 7/Windows® 8、Mac OS X (10.2.8以降)
内蔵フォント	なし
エミュレーション	標準:BMLinkS
インターフェース	USB2.0 High-Speed、100Base-TX/10Base-T (IEEE802.3準拠)
画像欠け幅	全周5mm(印字領域は305mm×620mm)

*1 長尺プリントはサービス担当者による設定が必要。 *2 テキストプリンタのみ。

■LIPS Vプリンタ機能の仕様(オプション)

名称	LIPS V拡張キット-Q2
形式	内蔵型
プリントサイズ	コピー仕様標準とする。ただし不定型サイズは199mm×140mm～320mm×630mmまで ^{*1}
連続プリント速度	コピー仕様標準とする。
解像度	データ処理 1200dpi×1200dpi ^{*2} 、600dpi×600dpi プリント 9600dpi相当×1200dpi(半速)、9600dpi相当×600dpi
ページ記述言語	LIPS (LIPS Lx、LIPS V、LIPS II、LIPS II*)
対応プロトコル	TCP/IP (LPD・Port9100・WSD・IPP・IPPS・SMB・FTP)、IPX/SPX (NDS・Bindery)、AppleTalk (PAP)
対応OS	Windows® XP/Windows® Server 2003/Windows® XP/Server 2008/Windows® Server 2012/Windows Vista®/Windows Vista® [®] Windows® 7/Windows® 8、Mac OS 9.1以降、Mac OS X (10.2.8以降)
内蔵フォント	和文 平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5、丸ゴシック体 欧文 Courier、Swiss、Dutch、Symbol 全書体13セット その他 パーコド(EAN-128、CODE39、NW-7、JAN、郵便/バーコード、OCRフォント)
エミュレーション	ESC/P、P201、IBM5777、HP-7500B、HP-GL2、BMLinkS
インターフェース	USB2.0 High-Speed、100Base-TX/10Base-T (IEEE802.3準拠)
画像欠け幅	全周5mm(印字領域は305mm×620mm) プリンタドライブにてオプション付加機能を選択可能

*1 LIPS Lxタイプ(別売)時、長尺プリントはサービス担当者による設定が必要。 *2 LIPS Lxタイプ(別売)時、テキストプリンタのみ。

■PushScan機能の仕様(標準装備)

名称	LIPS Lxプリンタ&スキャナキット-Q2
形式	ワークスキャナ
最大原稿読み取りサイズ	コピー仕様標準とする。
読み取り解像度(主走査×副走査)	75、150、200、300、400、600dpi(75～600dpiまで100dpi単位設定可能)
原稿読み取り速度(A4ヨコ、300dpi)	カラー/モノクロとも44枚/分
インターフェース	100Base-TX/10Base-T (IEEE802.3準拠)
対応プロトコル	TCP/IP
対応OS	Windows® XP [®] /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® Server 2003 [®] /Windows® Server 2008
ドライブ	TWAIN [®] /WIA準拠
表示解像度	最低640×480ドット以上、推奨800×600ドット以上
複写モード	カラー/モノクロ自動切替、カラー、モノクロ(2階)、グレイスケール

*1 TWAINのみ対応。 *2 640×480ドットの場合、32bitカラーモードで動作するTWAINアプリケーションに限り。

■スーパー-G3FAX機能の仕様(標準装備)

名称	スーパー-G3 FAXホスト-W2(1回線ボード)
適用回線 ¹⁾	一般加入電話回線、PSTN×1、フレッツ×1リ送信網
定義線密度	標準モード 8dot/mm×3.857dot/in/mm ファインモード 8dot/mm×7.714dot/in/mm スーパーファインモード 8dot/mm×15.428dot/in/mm ウルトラファインモード 16dot/mm×15.428dot/in/mm
通信速度	SuperG3:33.6kbps GB3:14.4kbps
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG
通信モード	SuperG3、G3
送信原稿サイズ	A3(297mm×420mm)
記録紙サイズ	A3、B4、A4、B5、A5
電送時間	約2秒(A4自社原稿 標準モード ECM (JBIG) 送信時)
ファックスドライバ	インターフェース USB2.0 High-Speed、100Base-TX/10Base-T (IEEE802.3準拠) 対応プロトコル TCP/IP (LPD・Port9100・SMB)、IPX/SPX (NDS・Bindery)
対応OS	Windows® XP/Server 2003/Windows® Server 2008/Windows® Vista®/Windows Vista® [®] Windows® 7/Windows® 8、Mac OS X (10.4.1以降)

備考 ワンタッチボタン200件²⁾、宛先表100件³⁾、両面転写:最大250枚、通信予約:最大640×480ドット、送受信:自動転写、手動送受信、ダイヤル送信、自動検出、発信記録、発信人名簿(50件)、ジョブ終了通知、FAX番号登録入力、FAXドキュメント、受信記録、自動受信、両面記録、オンスキャン、受信記録、2in1記録、TEL/FAX自動切替、手動受信、オンスキャン/リモート受信、群読み取り設定など

*1 VoIP(Voice over IP)機能において、データ/ファックス送信が同時に実行される場合、FAX送信が優先される。詳細は担当セールスにお問合せください。 *2 ワンタッチボタンは、FAX送信メール送信時の宛先表と共に実行。 *3 オプション。

■PushScan機能の仕様(標準装備)

名称	SendScanキット-N1
形式	ワークスキャナ
最大原稿読み取りサイズ	コピー仕様標準とする。
読み取り解像度(主走査×副走査)	100×100dpi、150×150dpi、200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi
原稿読み取り速度(A4ヨコ、300dpi)	カラー/モノクロとも44枚/分(DADF利用時)
インターフェース	100Base-TX/10Base-T (IEEE802.3準拠)
対応プロトコル	SMB (TCP/IP)、FTP (TCP/IP)、SMTP (TCP/IP) ¹⁾ 、WebDAV ²⁾
対応OS	SMB Windows® XP/Server2003(SPI以降)/Windows® Server 2008/Windows® Server 2012/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8、Samba 2.2.8-3.0 (Mac OS 10.4.x、RedHat Linux 9.0)
FTP	Microsoft Internet Information Services Server Version 5.0.5.16.0、Mac OS 10.4.x、RedHat Linux 9.0、日本版Solaris Version10以降
WebDAV	Microsoft Internet Information Services Server Version 5.0.5.16.0、Apache2 (Mac OS 10.4.x、RedHat Linux 9.0、日本版Solaris Version10以降)
SMTP	Windows® Server 2003 (SMTP Service)、Sendmail 8.12.8、Lotus Domino R6.5
出力フォーマット	シングルページ TIFF (MMR)/JPEG/PDF マルチページ TIFF (MMR)/PDF
画像モード	文字、写真、写真
付加機能	高圧縮PDF生成機能、アウトラインPDF生成機能

*1 SMTP認証及び、SMTP送信時の暗号化(SSL)送信に対応しています。 *2 暗号化(SSL)送信に対応しています。

■インターネットFAX送信、イントラネットFAX送信機能(標準装備)

名称	SendScanキット-N1
通信プロトコル	インターネットFAX SMTP ¹⁾ (送信)/POP3 ²⁾ (受信) イントラネットFAX SMTP ¹⁾ (送信)
通信モード	Simpleモード、Fullモード(TU17.37及びV.NET FAX準拠、カラー対応)
通信可能用紙サイズ	A3、B4、A4(A3、B4は相手先設定により可能)
解像度	モノクロ 200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi ³⁾ 、300×300dpi ³⁾ 、400×400dpi ³⁾ 、600×600dpi ³⁾ カラー 100×100dpi ³⁾ 、200×200dpi ³⁾ 、300×300dpi ³⁾ 、400×400dpi ³⁾ 、600×600dpi ³⁾
対応メールアドレス	Windows® Server 2003 (SMTP Service)、Sendmail 8.12.8、Lotus Domino R6.5

*1 SMTP認証及び、SMTP送信時の暗号化(SSL)送信に対応しています。 *2 APOP/POP before SMTP及び、POP受信時の暗号化(SSL)送信に対応しています。 *3 相手先設定(受信機機能設定)により可能。

●価格は2013年12月現在のものです。●記載の取付料は標準的な取付に関わる参考価格です。●詳細については、担当セールスにお問い合わせください。●記載の価格には消費税は含まれておりません。本商品、並びに関連する消耗品、サービス業務等につきましては、別途消費税を申し受けますので、ご了承願います。