

Color imageRUNNER シリーズ価格表

～ 2008年 2月版 ～

INDEX

- P2…iR C5185/C5185N/C4580/C4580F/C4080/C4080F
製品価格一覧表
- P5…iR C5185/C5185N/C4580/C4580F/C4080/C4080Fモデル別
システム構成一覧表
- P6…iR C5185/C5185N/C4580/C4580F/C4080/C4080F占有面積
- P7…iR C3580/C3580F/C3080/C3080F/C2550F製品価格一覧表
- P10…iR C3580/C3580F/C3080/C3080F/C2550Fモデル別システム
構成一覧表
- P11…iR C3580/C3580F/C3080/C3080F/C2550F占有面積
- P12…iR C6880N/C5880N製品価格一覧表
- P13…iR C6880N/C5880N占有面積
- P14…Color imageRUNNERシリーズオプション価格一覧表
Color imageRUNNERシリーズ本体保守サービス
- P15…ソフトウェア連携関連オプション
用紙価格

*本価格表に記載されている標準価格は全て税別表記となります。

Color imageRUNNER iR C5185/C5185N/C45

■機械本体価格

名 称		商品コード	価 格	合 計	備 考	
iR C5185	iR C5185 (圧板タイプ)	iR C5185本体	1390B038	1,950,000円	2,200,000円	カラー51枚/分、白黒51枚/分(100V/20A)
		カラーイメージリーダー・E1	1419B001	250,000円		
	iR C5185 (両面同時読込 DADFタイプ)	iR C5185本体	1390B038	1,950,000円	2,500,000円	カラー51枚/分、白黒51枚/分(100V/20A) 両面同時読込に対応したDADFを搭載
		マルチカラーイメージリーダー・G1	1420B001	550,000円		
	iR C5185 (DADFタイプ)	iR C5185本体	1390B038	1,950,000円	2,400,000円	カラー51枚/分、白黒51枚/分(100V/20A) 両面反転読込に対応したDADFを搭載
		カラーイメージリーダー・F1	1418B001	450,000円		
	iR C5185N (圧板タイプ)	iR C5185N本体	1390B039	2,050,000円	2,300,000円	カラー51枚/分、白黒51枚/分(100V/20A) LIPS LXプリンタ&スキャナキットが標準搭載されたモデル。
		カラーイメージリーダー・E1	1419B001	250,000円		
	iR C5185N (両面同時読込 DADFタイプ)	iR C5185N本体	1390B039	2,050,000円	2,600,000円	カラー51枚/分、白黒51枚/分(100V/20A) LIPS LXプリンタ&スキャナキットが標準搭載されたモデル。 両面同時読込に対応したDADFを搭載
		マルチカラーイメージリーダー・G1	1420B001	550,000円		
iR C5185N (DADFタイプ)	iR C5185N本体	1390B039	2,050,000円	2,500,000円	カラー51枚/分、白黒51枚/分(100V/20A) LIPS LXプリンタ&スキャナキットが標準搭載されたモデル。 両面反転読込に対応したDADFを搭載	
	カラーイメージリーダー・F1	1418B001	450,000円			
iR C4580	iR C4580 (圧板タイプ)	iR C4580本体	1388B058	1,700,000円	1,950,000円	カラー40枚/分、白黒45枚/分(100V/15A)
		カラーイメージリーダー・E1	1419B001	250,000円		
	iR C4580 (DADFタイプ)	iR C4580本体	1388B058	1,700,000円	2,150,000円	カラー40枚/分、白黒45枚/分(100V/15A) 両面反転読込に対応したDADFを搭載
		カラーイメージリーダー・F1	1418B001	450,000円		
	iR C4580F	iR C4580F本体	1388B059	1,900,000円	2,350,000円	カラー40枚/分、白黒45枚/分(100V/15A) スーパーG3ファクスボード、LIPS LXプリンタ&スキャナキット、両面反転読込に対応したDADF が標準搭載されたモデル。
カラーイメージリーダー・F1		1418B001	450,000円			
iR C4080	iR C4080 (圧板タイプ)	iR C4080本体	1389B049	1,600,000円	1,850,000円	カラー36枚/分、白黒40枚/分(100V/15A)
		カラーイメージリーダー・E1	1419B001	250,000円		
	iR C4080 (DADFタイプ)	iR C4080本体	1389B049	1,600,000円	2,050,000円	カラー36枚/分、白黒40枚/分(100V/15A) 両面反転読込に対応したDADFを搭載
		カラーイメージリーダー・F1	1418B001	450,000円		
	iR C4080F	iR C4080F本体	1389B050	1,800,000円	2,250,000円	カラー36枚/分、白黒40枚/分(100V/15A) スーパーG3ファクスボード、LIPS LXプリンタ&スキャナキット、両面反転読込に対応したDADF が標準搭載されたモデル。
カラーイメージリーダー・F1		1418B001	450,000円			

●感光体及びトナーなどの消耗品は本体価格には含まれておりません。別途保守サービス契約が必要です。詳細については担当セールスにお問い合わせください。

■搬入設置料

機 種	搬入料金	設置料金	合 計	備 考
iR C5185/C4580/C4080	22,500円	20,000円	42,500円	記載の料金は新規搬入設置における標準的な価格です。 特殊作業(階段作業、クレーン車使用等)、移動搬出・搬入作業等は別途料金が必要となりますので予めご了承ください。
iR C5185N/C4580F/C4080F		22,500円	45,000円	

■本体関連オプション価格

商 品 名		商品コード	標準価格	取付料	備 考
給紙系オプション	2段カセットベディスタル・Z2	1874B001	150,000円	2,000円	600枚カセット×2段のベディスタル、FLカセット・X1 2個を含む
	プレーンベディスタル・E1	1423B001	70,000円	2,000円	iR C4580/C4080用プレーンベディスタル。ベディスタル内に用紙などを収納可能です。
	プレーンベディスタル・E2	1875B001	70,000円	2,000円	iR C5185専用のプレーンベディスタル。ベディスタル内に用紙などを収納可能です。
	サイドペーパーデッキ・Y1	1110B001	230,000円	3,000円	A4サイズ、3000枚収容可能
排紙系オプション	コピートレイ・N1	1551B001	6,000円	1,500円	上段排紙部用トレイ、フェイスダウン排紙、100枚積載可能
	コピートレイ・M1	1424B001	6,000円	—	下段排紙部用トレイ、フェイスアップ排紙、100枚積載可能
	フィニッシャー・X1	1113B001	140,000円	5,000円	1ピンフィニッシャー、コーナーとじが可能です。ステイブル針 5000本×3個付
	フィニッシャー・W1	1111B001	280,000円	5,000円	2ピンフィニッシャー(ノンソートピン1ピンあり)、コーナー/ダブルとじが可能です。ステイブル針 5000本×3個付
	サドルフィニッシャー・W2	1112B001	420,000円	5,000円	2ピンサドルフィニッシャー(ノンソートピン1ピンあり)、コーナー/ダブル/中とじが可能です。ステイブル針 5000本×3個、サドルステッチ針 2000本×2個付
	パンチャーユニット・AG1	1114B001	60,000円	3,000円	2穴パンチャーユニット、取り付けにはフィニッシャー・W1またはサドルフィニッシャー・W2が必要です。
その他	スタンプユニット・B1	1858B001	10,000円	2,000円	DADF用済みスタンプユニット

80/C4580F/C4080/C4080F

製品価格一覧表

システム関連オプション価格

商 品 名		商品コード	標準価格	取付料	備 考	iR C5185 iR C4580 iR C4080	iR C5185N	iR C4580F iR C4080F
プリンタ	LIPS LXプリンタ&スキャナキット・N1	1338B001	250,000円	3,000円	LIPS LXプリンタ機能とPullスキャン機能、BMLinkSプリンタ機能を拡張するオプション。iR C5185N/C4580F/C4080Fには標準装備	△	◎	◎
	LIPS V拡張キット・N1	1340B001	70,000円	* 1	LIPS Vプリンタ機能、各種エミュレーション(N201、5577、ESC/P、HP-GL、HP-GL2)を拡張するためのオプション。取り付けにはLIPS LXプリンタ&スキャナキット・N1が必要です。	△	△	△
	LIPS V/PS拡張キット・N1	1342B001	150,000円	* 1	LIPS Vプリンタ機能、互換PSプリンタ機能、各種エミュレーション(N201、5577、ESC/P、HP-GL、HP-GL2)を拡張するためのオプション。取り付けにはLIPS LXプリンタ&スキャナキット・N1、iR512MB拡張RAM・C1が必要です。	▲	▲	▲
	ダイレクトプリント拡張キット・F1	1542B001	50,000円	* 1	PDF/TIFF/JPEGファイルのダイレクトプリント機能、及びウェブブラウザからの印刷機能を拡張するオプション。取り付けにはLIPS LXプリンタ&スキャナキット・N1、iR512MB拡張RAM・C1が必要です。	▲	▲	▲
	暗号化セキュアプリントキット・A1	1337B001	50,000円	* 1	Windowsパソコンからの暗号化セキュアプリント機能を拡張するオプション。取り付けにはLIPS LXプリンタ機能もしくはLIPS Vプリンタ機能の拡張が必要です。	△	△	△
	ホールドジョブ編集拡張キット・A1 (3月発売予定)	2940B001	150,000円	* 1	ホールド機能においてジョブチケット編集まで可能にする為のアプリケーション(ダイレクトプリント拡張キット、JDFパーサ、プリントジョブマネージャ)を一体化したパック。取り付けにはLIPS LXプリンタ&スキャナキット・N1、iR512MB拡張RAM・C1が必要です。	▲	▲	▲
純正PS	ColorPASS-GX100	1139B014	2,400,000円	10,000円	EFI製外付け高性能純正PSプリントサーバ(タワー型)	△	—	—
	PSプリントサーバユニット・H1 V2	0877B016	750,000円	7,500円	EFI製外付け純正PSプリントサーバ(本体背面に取付)	△	—	—
	1GB RAM	0448A029	150,000円	1,500円	ColorPASS-GX100用増設メモリ	△	—	—
	PSプリントサーバ用256MB拡張メモリ	0448A028	40,000円	1,500円	PSプリントサーバユニット・H1用256MB拡張メモリ。パフォーマンス向上のため取り付けます。	△	—	—
	リムーバブルHDDキット・B1	0134B003	200,000円	5,000円	ColorPASS-GX100用増設HDD	△	—	—
	SECURE ERASE V1.0	1245B001	100,000円	—	PSプリントサーバユニット・H1用のHDD残存データ完全消去オプション。ColorPASS-GX100は標準装備	△	—	—
	HOTFOLDER V2.0	0123B002	120,000円	—	PSプリントサーバユニット・H1用のHOTFOLDERS機能拡張オプション	△	—	—
	Impose V2.7 1ライセンス	6596A032	450,000円	—	旧DocuBuilder3.0の後継商品、多彩な面づけを行います。ColorPASS-GX100に標準装備	△	—	—
	GA FEATURE SET V2.0	7752A010	450,000円	—	ColorPASS-GX100用GA向けオプションソフトウェアセット1	△	—	—
	GA PACKAGE PREM V.2.0	7752A011	700,000円	—	ColorPASS-GX100用GA向けオプションソフトウェアセット2。インストールにはGA FEATURE SET Ver.2.0が必要です。	△	—	—
ファクス	ProductionPrintingPackage	7752A013	850,000円	—	ColorPASS-GX100用プロダクション向けオプションソフトウェアセット	△	—	—
	スーパーG3FAXボード・V2	1425B016	130,000円	3,500円	スーパーG3FAX機能(1回線)を拡張するボード。iR C4580F/C4080Fには標準装備。	△	△	◎
	マルチポートFAXボード・H2	1426B007	200,000円	3,500円	スーパーG3FAX機能(2回線)を拡張するボード。	△	△	△
	マルチポートFAXボード・H3	1426B012	200,000円	3,500円	スーパーG3FAX機能(2回線)を拡張するボード。(5月発売予定)	△	△	△
Send	Send拡張キット・L1	1322B001	150,000円	* 1	Send機能を拡張するキット。高圧縮PDF/アウトラインPDF生成機能を含みます。	△	△	△
	暗号化PDF拡張キット・C1	0633B001	75,000円	* 1	Send機能に暗号化PDF生成機能を拡張するキット。取り付けにはSend拡張キット・L1が必要です。	△	△	△
	サーチャブルPDF拡張キット・B1	0634B001	75,000円	* 1	Send機能にサーチャブルPDF生成機能を拡張するキット。取り付けにはSend拡張キット・L1が必要です。	△	△	△
	機器署名PDF拡張キット・A1	1330B001	40,000円	* 1	Send機能に機器署名PDF生成機能を拡張するキット。取り付けにはSend拡張キット・L1が必要です。	△	△	△
	ユーザ署名PDF拡張キット・A1	1326B001	98,000円	* 1	Send機能にユーザ署名PDF生成機能を拡張するキット。取り付けにはSend拡張キット・L1が必要です。	△	△	△
	タイムスタンプPDF拡張キット・A1	1328B001	98,000円	* 1	Send機能にタイムスタンプPDF生成機能を拡張するキット。取り付けにはSend拡張キット・L1が必要です。	△	△	△
その他	ウェブブラウザ拡張キット・E1	1329B001	98,000円	* 1	本体UIでウェブブラウザ機能を利用可能にするオプション	△	△	△
	リモートオペレーションキット・A1	0115B001	30,000円	* 1	本体UIの操作・設定をWindows/パソコンで行うキット	△	△	△
	音声ガイダンスキット・B1	9598A005	70,000円	2,500円	コピー／Send／FAXの基本操作画面を音声で読み上げを行うキット。	△	△	△
	音声操作キット・A1	1455B001	180,000円	2,500円	コピー／Send／FAXの基本操作画面の音声読上げ及び、コピー基本機能の音声(発声)による操作を可能にするキット。音声ガイダンスキット・B1の機能を含みます。	△	△	△
	地紋拡張キット・A1	1082B001	80,000円	* 1	地紋機能を拡張するためのキット。取り付けにはiR512MB拡張RAM・C1が必要です。	▲	▲	▲
	Access Management System 拡張キット・A1	1642B001	20,000円	* 1	本体UIで使える機能をユーザ毎に制限可能にするオプション	△	△	△
	iR512MB拡張RAM・C1	0529B002	30,000円	1,500円	地紋拡張キット・A1、LIPS V/PS拡張キット・N1、ダイレクトプリント拡張キット・F1装着時に必要な本体拡張メモリ	—	—	—

*1 サービス担当に設定代行を委託する場合は、別途1,500円が必要です。

▶▶▶ その他オプション、消耗品に関しては14ページをご覧ください。

本体オプションアイテム一覧

・フィニッシャー・X1
商品コード：1113B001
標準価格：140,000円
取付料：5,000円

・フィニッシャー・W1
商品コード：1111B001
標準価格：280,000円
取付料：5,000円

・サドルフィニッシャー・W2
商品コード：1112B001
標準価格：420,000円
取付料：5,000円

・カラーイメージリーダー・F1
商品コード：1418B001
標準価格：450,000円

・コピートレイ・N1
商品コード：1551B001
標準価格：6,000円
取付料：1,500円

・コピートレイ・M1
商品コード：1424B001
標準価格：6,000円

・パンチャーユニット・AG1
商品コード：1114B001
標準価格：60,000円
取付料：3,000円

・2段カセットベディスタル・Z2
商品コード：1874B001
標準価格：150,000円
取付料：2,000円

・カラーイメージリーダー・E1
商品コード：1419B001
標準価格：250,000円

・本体
iR C5185
iR C5185N
iR C4580
iR C4580F
iR C4080
iR C4080F

・マルチカラーイメージリーダー・G1
商品コード：1420B001
標準価格：550,000円

・ブレーンベディスタル・E2
商品コード：1875B001
標準価格：70,000円
取付料：2,000円

・原稿置き台・J1
商品コード：8065A001
標準価格：5,000円

・管理キーユニット・A2
商品コード：8203A002
標準価格：3,000円
取付料：1,500円

・サイドペーパーデッキ・Y1
商品コード：1110B001
標準価格：230,000円
取付料：3,000円

3

Color imageRUNNER iR C5185/C5185N/C4580/C4580F/C4080/C4080F 製品価格一覧表

■主なオプション仕様

■2段カセットベディスタル・Z2

名称	2段カセットベディスタル・Z2
用紙サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R
給紙段数／給紙容量	600枚(64g/m ²)×2段
電源/最大消費電力	本体より供給/約40W
大きさ／質量	620mm(幅)×705mm(奥行)×312mm(高さ)/約30kg
本体接続時の占有寸法 (手差しトレイを最大限のばした状態)	iR C5185/C5185N/C4580/C4080：899mm(幅)×850mm(奥行) iR C4580F/C4080F：899mm(幅)×898mm(奥行)

■ブレーションベディスタル・E2

名称	ブレーションベディスタル・E2
大きさ／質量	620mm(幅)×705mm(奥行)×312mm(高さ)/約30kg
本体接続時の占有寸法 (手差しトレイを最大限のばした状態)	iR C5185/C5185N/C4580/C4080：899mm(幅)×850mm(奥行) iR C4580F/C4080F：899mm(幅)×898mm(奥行)
内寸	359mm(幅)×495mm(奥行)×147mm(高さ)

■サイドペーパーデッキ・Y1

名称	サイドペーパーデッキ・Y1
用紙サイズ	A4、B5
給紙段数／給紙容量	3000枚(64g/m ²)×1段
電源／最大消費電力	ベディスタルより供給/約27W
大きさ／質量	324mm(幅)×591mm(奥行)×432mm(高さ)/約30kg
本体接続時の占有寸法	iR C5185/C5185N/C4580/C4080：944mm(幅)×850mm(奥行) iR C4580F/C4080F：944mm(幅)×898mm(奥行)

■フィニッシャー・W1

名称	フィニッシャー・W1
用紙サイズ／使用可能用紙	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき、往復郵便はがき、郵便4面はがき、不定形(99mm×140mm～305mm×457mm) 64～253g/m ²
トレイ容量 エスケープトレイ部※1	ノンソート 250枚(A4、B5、A5R)/高さ41mm相当 125枚(305mm×457mm、A3、B4、A4R、B5R)/高さ21mm相当
上トレイ部	ノンソート、ソート、グループ： 1300枚(A4、B5、A5R)/高さ188mm相当 650枚(305mm×457mm、A3、B4、A4R、B5R)/高さ96mm相当 ステイブルソート： 最大1300枚/100部(A4、B5)/高さ188mm相当 最大650枚/50部(A3、B4、A4R)/高さ96mm相当
下トレイ部	ノンソート： 2450枚(A4、B5)/高さ347mm相当 1700枚(A5R)/高さ243mm相当 1700枚(305mm×457mm、A3、B4、A4R、B5R)/高さ96mm相当 ソート、グループ： 1700枚(A4、B5)/高さ243mm相当 650枚(305mm×457mm、A3、B4、A4R、B5R)/高さ96mm相当※2 ステイブルソート： 最大1300枚/100部(A4、B5)/高さ188mm相当 最大650枚/50部(A3、B4、A4R)/高さ96mm相当※2
ステイブル ステイブル枚数	64～80g/m ² 50枚(A4、B5) 30枚(A3、B4、A4R) 81～105g/m ² 30枚(A4、B5) 20枚(A3、B4、A4R) 106～253g/m ² 2枚(A3、B4、A4、A4R、B5)
ステイブル位置	コーナーステイブル：A3、B4、A4、A4R、B5 ダブルステイブル：A3、B4、A4、A4R、B5
シフト可能サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5
電源／最大消費電力	ベディスタルより供給/約110W
大きさ／質量	679mm(幅)×656mm(奥行)×1174mm(高さ)/約50kg
本体接続時の占有寸法 (フィニッシャートレイ、手差しトレイを最大限のばした状態)	iR C5185/C5185N/C4580/C4080：1682mm(幅)×850mm(奥行)※3 iR C4580F/C4080F：1682mm(幅)×898mm(奥行)※3

※1 本体センター排紙部といずれかを設定し利用可能

※2 サイズ混載時を含む

※3 補助トレイを伸ばしたサイズ

■パンチャーユニット・AG1

名称	パンチャーユニット・AG1
パンチ可能サイズ／使用可能用紙	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R 64～253g/m ² 普通紙、再生紙、色紙、厚紙1(106～209g/m ²)、 厚紙2(210～253g/m ²)、インデックス紙、光沢紙
パンチ穴数／穴径	2穴/6.5mm
パンチ穴間隔	80mm
パンチ屑受け容量	10000枚(80g/m ²)
電源	本体より供給
大きさ／質量	107mm(幅)×615mm(奥行)×833mm(高さ)/7.2kg

■サドルフィニッシャー・W2

名称	サドルフィニッシャー・W2
用紙サイズ／使用可能用紙	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき、往復郵便はがき、郵便4面はがき、不定形(99mm×140mm～305mm×457mm) 64～253g/m ²
トレイ容量 エスケープトレイ部※1	ノンソート 250枚(A4、B5、A5R)/高さ41mm相当 125枚(305mm×457mm、A3、B4、A4R、B5R)/高さ21mm相当
上トレイ部	ノンソート、ソート、グループ： 1300枚(A4、B5、A5R)/高さ188mm相当 650枚(305mm×457mm、A3、B4、A4R、B5R)/高さ96mm相当 ステイブルソート： 最大1300枚/100部(A4、B5)/高さ188mm相当 最大650枚/50部(A3、B4、A4R)/高さ96mm相当
下トレイ部	ノンソート： 2450枚(A4、B5)/高さ347mm相当 1700枚(A5R)/高さ243mm相当 1700枚(305mm×457mm、A3、B4、A4R、B5R)/高さ96mm相当 ソート、グループ： 1700枚(A4、B5)/高さ243mm相当 650枚(305mm×457mm、A3、B4、A4R、B5R)/高さ96mm相当※2 ステイブルソート： 最大1300枚/100部(A4、B5)/高さ188mm相当 最大650枚/50部(A3、B4、A4R)/高さ96mm相当※2
中とじ部	1枚～5枚/25部、6枚～10枚/15部、11枚～15枚/10部
ステイブル ステイブル枚数	64～80g/m ² 50枚(A4、B5) 30枚(A3、B4、A4R) 15枚(中とじ) 81～105g/m ² 30枚(A4、B5) 20枚(A3、B4、A4R) 10枚(中とじ) 106～253g/m ² 2枚(A3、B4、A4、A4R、B5)
ステイブル位置	コーナーステイブル：A3、B4、A4、A4R、B5 ダブルステイブル：A3、B4、A4、A4R、B5 中とじ：305×457mm、A3、B4、A4R
シフト可能サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5
電源／最大消費電力	ベディスタルより供給/約110W
大きさ／質量	679mm(幅)×656mm(奥行)×1174mm(高さ)/約70kg
本体接続時の占有寸法 (フィニッシャートレイ、手差しトレイを最大限のばした状態)	iR C5185/C5185N/C4580/C4080：1682mm(幅)×850mm(奥行)※3 iR C4580F/C4080F：1682mm(幅)×898mm(奥行)※3

※1 本体センター排紙部といずれかを設定し利用可能

※2 サイズ混載時を含む

※3 補助トレイを伸ばしたサイズ

■フィニッシャー・X1

名称	フィニッシャー・X1
用紙サイズ／使用可能用紙	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき、往復郵便はがき、郵便4面はがき、不定形(99mm×140mm～305mm×457mm) 64～253g/m ²
トレイ容量	ノンソート、ソート、グループ： 1000枚(A4、B5、B5R、A5R)/高さ130mm相当 500枚(305mm×457mm、A3、B4、A4R)/高さ65mm相当 ステイブルソート： 最大1000枚/30部(A4、B5)/高さ130mm相当 最大500枚/30部(A3、B4、A4R)/高さ65mm相当※1
ステイブル ステイブル枚数	64～80g/m ² 50枚(A4、B5) 30枚(A3、B4、A4R) 81～105g/m ² 30枚(A4、B5) 20枚(A3、B4、A4R) 106～253g/m ² 2枚(A3、B4、A4、A4R、B5)
ステイブル位置	コーナーステイブル：A3、B4、A4、A4R、B5
シフト可能サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5
電源／最大消費電力	ベディスタルより供給/約60W
大きさ／質量	401mm(幅)×600mm(奥行)×727mm(高さ)/約16kg
本体接続時の占有寸法 (フィニッシャートレイ、手差しトレイを最大限のばした状態)	iR C5185/C5185N/C4580/C4080：1450mm(幅)×850mm(奥行)※2 iR C4580F/C4080F：1450mm(幅)×898mm(奥行)※2

※1 サイズ混載時を含む

※2 補助トレイを伸ばしたサイズ

■コピートレイ・N1

名称	コピートレイ・N1(上段用/フェイスダウン排紙)
用紙サイズ／使用可能用紙	305×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき、往復郵便はがき、郵便4面はがき、不定形(99mm×140mm～305mm×457mm) 64～253g/m ²
トレイ容量	100枚(64g/m ²)
大きさ／質量	260mm(幅)×371mm(奥行)×134mm(高さ)/約1kg
本体接続時の占有寸法 (排紙トレイ、手差しトレイを伸ばした状態)	iR C5185/C5185N/C4580/C4080：1449mm(幅)×850mm(奥行) iR C4580F/C4080F：1449mm(幅)×898mm(奥行)

■コピートレイ・M1

名称	コピートレイ・M1(下段用/フェイスアップ排紙)
用紙サイズ／使用可能用紙	305×457mm、320×450mm(SRA3)、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき、往復郵便はがき、郵便4面はがき、不定形(99mm×140mm～320mm×457mm) 64～253g/m ²
トレイ容量	100枚(64g/m ²)
大きさ／質量	230mm(幅)×371mm(奥行)×134mm(高さ)/約0.5kg
本体接続時の占有寸法 (排紙トレイ、手差しトレイを伸ばした状態)	iR C5185/C5185N/C4580/C4080：1419mm(幅)×850mm(奥行) iR C4580F/C4080F：1419mm(幅)×898mm(奥行)

■iR C5185/C5185N/C4580/C4580F/C4080/C4080Fモデル別システム構成一覧表

オプションの組み合わせにより、LIPS LX、LIPS V、LIPS V/PS、PSサーバの4種類のプリント拡張が可能です。
ご要望にあわせて最適なシステム構成をお選びいただけます。

●iR C5185/C5185N/C4580/C4580F/C4080/C4080F モデル別商品アイテム構成一覧およびシステム拡張例

iR C5185N		モデル	圧板タイプ				DADFタイプ									
			基本構成		LIPS V拡張		基本構成		FAX拡張		FAX&Send拡張		LIPS V&FAX&Send拡張			
			Copy	Box	Copy	Box	Copy	Box	Copy	Box	Copy	Box	Copy	Box	Copy	Box
			IPS	Scan	IPS	Scan	IPS	Scan	IPS	Scan	IPS	Scan	IPS	Scan	IPS	Scan
商品構成アイテム		商品コード	標準価格	2,450,000円	2,520,000円	2,650,000円	2,750,000円	2,780,000円	2,880,000円	2,930,000円	3,030,000円	3,000,000円	3,100,000円			
iR C5185N本体	1390B039	2,050,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
カラーイメージリーダー・E1	1419B001	250,000円	●	●												
カラーイメージリーダー・F1	1418B001	450,000円			●		●		●		●		●			
マルチカラーイメージリーダー・G1	1420B001	550,000円				●			●		●		●			
2段カセットベディスタル・Z2	1874B001	150,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
LIPS V拡張キット・N1	1340B001	70,000円		●								●	●			
スーパーG3FAXボード・V2	1425B016	130,000円					●	●	●	●	●	●	●			
Send拡張キット・L1	1322B001	150,000円								●	●	●	●			

iR C5185		モデル	圧板タイプ	DADFタイプ												
			基本構成	基本構成			FAX拡張			FAX&Send拡張						
			搭載機能	Copy	Box	Copy	Box		Copy	Box	Fax		Copy	Box	Fax	Send
商品構成アイテム		商品コード	標準価格	2,350,000円	両面反転	両面同時	2,550,000円	2,650,000円	両面反転	両面同時	2,680,000円	2,780,000円	両面反転	両面同時	2,830,000円	2,930,000円
iR C5185本体		1390B038	1,950,000円	●			●				●				●	
カラーイメージリーダー・E1		1419B001	250,000円	●												
カラーイメージリーダー・F1		1418B001	450,000円				●				●				●	
マルチカラーイメージリーダー・G1		1420B001	550,000円										●			●
2段カセットベディスタル・Z2		1874B001	150,000円		●		●		●		●		●		●	●
スーパーG3FAXボード・V2		1425B016	130,000円						●		●		●		●	●
Send拡張キット・L1		1322B001	150,000円												●	●

iR C4580F		モデル	DADFタイプ																		
			基本構成			マルチFAX拡張			Send拡張			LIPS V拡張			LIPS V&Send拡張			LIPS V&Send&マルチFAX拡張			
			Copy	Box	Fax	Copy	Box	Fax	Copy	Box	Fax	Copy	Box	Fax	Copy	Box	Fax	Copy	Box	Fax	
			LIPS V	Scan		LIPS V	Scan		LIPS V	Send	Scan	LIPS V	Scan		LIPS V	Send	Scan	LIPS V	Send	Scan	
商品構成アイテム		商品コード	標準価格	2,500,000円			2,700,000円			2,650,000円			2,570,000円			2,720,000円			2,920,000円		
iR C4580F本体		1388B059	1,900,000円	●			●			●			●			●			●		
カラーイメージリーダー・F1		1418B001	450,000円	●			●			●			●			●			●		
2段カセットベディスタル・Z2		1874B001	150,000円	●			●			●			●			●			●		
LIPS V拡張キット・N1		1340B001	70,000円										●			●			●		
マルチポートFAXボード・H2		1426B007	200,000円				●												●		
Send拡張キット・L1		1322B001	150,000円							●						●			●		

iR C4580		モデル	圧板タイプ		DADFタイプ*					
			基本構成	LIPS LX拡張	基本構成	FAX拡張	マルチFAX拡張	FAX&Send拡張		
			Copy Box	Copy Box LIPS L	Copy Box	Copy Box Fax	Copy Box MultiFax	Copy Box Fax&Send		
			Scan							
商品構成アイテム	商品コード	標準価格	2,100,000円	2,350,000円	2,300,000円	2,430,000円	2,500,000円	2,580,000円		
iR C4580本体	1388B058	1,700,000円	●	●	●	●	●	●		
カラーイメージリーダー・E1	1419B001	250,000円	●	●						
カラーイメージリーダー・F1	1418B001	450,000円			●	●	●	●		
2段カセットベディスタル・Z2	1874B001	150,000円	●	●	●	●	●	●		
LIPS LXプリンタ&スキャナキット・N1	1338B001	250,000円		●						
スーパーG3FAXボード・V2	1425B016	130,000円				●		●		
マルチポートFAXボード・H2	1426B007	200,000円					●			
Send拡張キット・L1	1322B001	150,000円						●		

* LIPS LX拡張の構成はiR C4580Fからの拡張がお勧めです。

iR C4080F		モデル	DADFタイプ																		
			基本構成			マルチFAX拡張			Send拡張			LIPS V拡張			LIPS V&Send拡張			LIPS V&Send&マルチFAX拡張			
			Copy	Box	Fax	Copy	Box	マルチFAX	Copy	Box	Fax	Copy	Box	Fax	Copy	Box	Fax	Copy	Box	マルチFAX	
			LIPS V	Scan		LIPS V	Scan		LIPS V	Send	Scan	LIPS V	Scan		LIPS V	Send	Scan	LIPS V	Send	Scan	
商品構成アイテム		商品コード	標準価格	2,400,000円			2,600,000円			2,550,000円			2,470,000円			2,620,000円			2,820,000円		
iR C4080F本体		1389B050	1,800,000円	●			●			●			●			●			●		
カラーイメージリーダー・F1		1418B001	450,000円	●			●						●			●			●		
2段カセットベディスタル・Z2		1874B001	150,000円	●			●			●			●			●			●		
LIPS V拡張キット・N1		1340B001	70,000円										●			●			●		
マルチポートFAXボード・H2		1426B007	200,000円				●												●		
Send拡張キット・L1		1322B001	150,000円							●						●			●		

iR C4080		モデル	圧板タイプ			DADFタイプ*									
			基本構成		LIPS LX拡張	基本構成		FAX拡張		マルチFAX拡張	FAX&Send拡張				
			Copy	Box	Copy	Box	LIPS LX	Copy	Box	Copy	Box	Fax	Copy	Box	Fax
			Scan							Copy	Box	Fax	Copy	Box	Fax
商品構成アイテム		商品コード	標準価格	2,000,000円	2,250,000円	2,200,000円	2,330,000円	2,400,000円	2,480,000円						
iR C4080本体	1389B049	1,600,000円	●	●	●	●	●	●	●						
カラーイメージリーダー・E1	1419B001	250,000円	●	●											
カラーイメージリーダー・F1	1418B001	450,000円			●	●	●	●	●						
2段カセットベディスタル・Z2	1874B001	150,000円	●	●	●	●	●	●	●						
LIPS LXプリンタ&スキャナキット・N1	1338B001	250,000円		●											
スーパーG3FAXボード・V2	1425B016	130,000円				●			●						
マルチポートFAXボード・H2	1426B007	200,000円						●							
Send拡張キット・L1	1322B001	150,000円							●						


* LIPS LX拡張の構成はiR C4080Fからの拡張がお勧めです。

■iR C5185/C5185N/C4580/C4580F/C4080/C4080Fモデル別システム構成一覧表（続き）

PS Printserver (圧板タイプ)			圧板タイプ							
			iR C5185				iR C4580			
			搭載機能							
			Copy	Box	PSサーバー	Copy	Box	PSサーバー	Copy	Box
			GX-100	H1V2	GX-100	H1V2	GX-100	H1V2	GX-100	H1V2
商品構成アイテム	商品コード	標準価格	4,750,000円	3,200,000円	4,500,000円	2,950,000円	4,400,000円	2,850,000円		
iR C5185本体	1390B038	1,950,000円	●	●						
iR C4580本体	1388B058	1,700,000円			●	●				
iR C4080本体	1389B049	1,600,000円					●	●	●	●
カラーイメージリーダー・E1	1419B001	250,000円	●	●	●	●	●	●	●	●
2段カセットベディスタル・Z2	1874B001	150,000円	●	●	●	●	●	●	●	●
ColorPASS GX100	1139B014	2,400,000円	●		●		●		●	
PSプリントサーバユニット・H1V2	0877B016	750,000円		●		●		●		●

PS Printserver (DADFタイプ)			DADFタイプ							
			iR C5185両面同時				iR C5185両面反転			
			搭載機能							
			Copy	Box	PSサーバー	Copy	Box	PSサーバー	Copy	Box
			GX-100	H1V2	GX-100	H1V2	GX-100	H1V2	GX-100	H1V2
商品構成アイテム	商品コード	標準価格	5,050,000円	3,500,000円	4,950,000円	3,400,000円	4,700,000円	3,150,000円	4,600,000円	3,050,000円
iR C5185本体	1390B038	1,950,000円	●	●	●	●				
iR C4580本体	1388B058	1,700,000円					●	●		
iR C4080本体	1389B049	1,600,000円							●	●
カラーイメージリーダー・F1	1418B001	450,000円			●	●	●	●	●	●
マルチカラーイメージリーダー・G1	1420B001	550,000円	●	●						
2段カセットベディスタル・Z2	1874B001	150,000円	●	●	●	●	●	●	●	●
ColorPASS GX100	1139B014	2,400,000円	●		●		●		●	
PSプリントサーバユニット・H1V2	0877B016	750,000円		●		●		●		●

■iR C5185/C5185N/C4580/C4580F/C4080/C4080F占有面積



■カセットヒーターについて

高温環境や気温の差が激しい環境では、出力画像が不安定になったり、紙づまりが増えることがあります。
iR C5185/C4580/C4080では、このような環境でも安定して稼働するよう、ヒーターオプションを用意しております。
ヒーターは取付箇所により必要なアイテムと数量が異なります。
表を参考にして、必要アイテムをご確認ください。

ヒーター取付箇所			リーダー部	●		●		●		●
			本体給紙		●	●	●	●	●	●
			2段カセットベディスタル				●	●	●	●
			サイドペーパーデッキ						●	●
必要なアイテム	商品コード	価格	取付料	必要数量						
リーダーヒーターキット・F1	8802A002	8,000円	1,000円	1		1		1		1
カセットヒーター取付キット・E1	8700A001	4,000円	—		1	1	2	2	2	2
カセットヒーターユニット・24	7771A001	5,000円	1,600円		1	1	2	2	2	2
カセットヒーターユニット・31	1750B001	20,000円	1,600円						1	1

Color imageRUNNER iR C3580/C3580F/C3080/C3080F/C2550F 製品価格一覧表

■機械本体価格

名 称	商品コード	価 格	備 考
iR C3580	2459B001	1,400,000円	カラー 30枚、モノクロ 35枚のカラー複合機。原稿台カバーは含みません。トナー(C/M/Y/Bk各1本)が同梱されています。
iR C3580F	2459B002	1,800,000円	カラー 30枚、モノクロ 35枚のカラー複合機。iR C3580にDADF-L1、LIPS LXプリンタ&スキャナキット・Q2とスーパーG3FAXボード・W2が標準装備。トナー(C/M/Y/Bk各1本)が同梱されています。
iR C3080	2460B001	1,250,000円	カラー 28枚、モノクロ 30枚のカラー複合機。原稿台カバーは含みません。トナー(C/M/Y/Bk各1本)が同梱されています。
iR C3080F	2460B002	1,650,000円	カラー 28枚、モノクロ 30枚のカラー複合機。iR C3080にDADF-L1、LIPS LXプリンタ&スキャナキット・Q2とスーパーG3FAXボード・W2が標準装備。トナー(C/M/Y/Bk各1本)が同梱されています。
iR C2550F	2461B001	1,450,000円	カラー 23枚、モノクロ 25枚のカラー複合機。DADF-L1、LIPS LXプリンタ&スキャナキット・Q2とスーパーG3FAXボード・W2が標準装備。MEAPは非対応。トナー(C/M/Y/Bk各1本)が同梱されています。

・感光体などの消耗品は本体価格には含まれておりません。別途サービス契約が必要です。詳細については担当セールスにお問い合わせください。

■搬入設置料

機 種	搬入料金	設置料金	合 計	備 考
iR C3580/C3080	20,000円	15,000円	35,000円	記載の料金は新規搬入設置における標準的な価格です。特殊作業(階段作業、クレーン車使用等)、移動搬出・搬入作業等は別途料金が必要となりますので予めご了承ください。
iR C3580F/C3080F/C2550F		17,500円	37,500円	

■本体関連オプション価格

商 品 名		商品コード	標準価格	取付料	備 考	iR C3580 iR C3080	iR C3580F iR C3080F	iR C2550F
給紙系オプション	2段カセットベディスタル・Y3	8695A006	150,000円	2,000円	650枚×2段、FLカセット・Y1 2個を含む。	△	△	△
	iR 用ベディスタルType A	9100A001	40,000円	—	木製ベディスタル、外付けフィニッシャー、サイドペーパーデッキは取付できません。	△	△	△
	iR 用キャスターType A	9100A002	20,000円	—	本体のみを設置する際のキャスター付底板	△	△	△
	サイドペーパーデッキ・Z1	1421B003	230,000円	3,000円	A4/3000枚給紙可能なサイドペーパーデッキ、装着にはオプションプリント基板・R1が必要	△	△	×
	DADF-L1	8439A001	200,000円	2,500円	50枚積載可能なDADF、iR C3580F/C3080F/C2550Fには標準装備	△	◎	◎
	原稿台カバータイプH	8684A001	8,000円	—	中折れタイプの実稿台カバー	△	×	×
排紙系オプション	コピートレイ・J1	8815A001	6,000円	—	本体右側面部に取り付け可能な排紙トレイ	△	△	△
	インナー2ウェイトレイ・D1	9562A001	10,000円	—	本体センター排紙部を二つに分けるトレイ	△	△	△
	フィニッシャー・Z1	1430B002	120,000円	4,000円	本体内蔵型フィニッシャー、装着にはオプションプリント基板・R1が必要	△	△	△
	フィニッシャー・Y1	1428B001	240,000円	4,500円	2ピンフィニッシャー、コーナー/ダブルとじが可能です。装着にはオプションプリント基板・R1、バッファパスユニット・E2が必要。ステイブル針 5000本×3個付	△	△	×
	サドルフィニッシャー・Y2	1429B001	380,000円	4,500円	2ピンサドルフィニッシャー、コーナー/ダブル/中とじが可能です。装着にはオプションプリント基板・R11、バッファパスユニット・E2が必要。ステイブル針 5000本×3個、サドルステッチ針 3000本×2個付	△	△	×
	パンチャーユニット・L1	8690A001	60,000円	3,000円	フィニッシャーY1、サドルフィニッシャーY2に装着可能。2穴	△	△	×
	バッファパスユニット・E2	9567A002	30,000円	—	本体にフィニッシャー・Y1、サドルフィニッシャー・Y2装着時に必要	△	△	×
その他	オプションプリント基板・R1	1624B002	30,000円	—	フィニッシャー、ペーパーデッキ装着時に電源を供給する基板	△	△	△

◎標準装備 △オプション
×取付不可

■トナー価格

商 品 名	商品コード	標準価格	備 考
NPG-35トナー (ブラック)	0452B001	15,600円	iR C3580/C3580F/C3080/C3080F/C2550F用 A4 5%原稿 約26,000枚分
NPG-35トナー (シアン)	0453B001	19,800円	iR C3580/C3580F/C3080/C3080F/C2550F用 A4 5%原稿 約14,000枚分
NPG-35トナー (マゼンタ)	0454B001	19,800円	iR C3580/C3580F/C3080/C3080F/C2550F用 A4 5%原稿 約14,000枚分
NPG-35トナー (イエロー)	0455B001	19,800円	iR C3580/C3580F/C3080/C3080F/C2550F用 A4 5%原稿 約14,000枚分

Color imageRUNNER iR C3580/C3580F/C3080/C3080F/C2550F 製品価格一覧表

■システム関連オプション価格


商 品 名		商品コード	標準価格	取付料	備 考	iR C3580 iR C3080	iR C3580F iR C3080F	iR C2550F
プリンタ	LIPS LXプリンタ&スキャナキット・Q2	1456B004	250,000円	2,000円	LIPS LXプリンタ機能とPullスキャン機能、BMLinkSプリンタ機能を拡張するオプション。iR C3580F/C3080F/C2550Fには標準装備	△	◎	◎
	LIPS V拡張キット・Q2	1457B002	70,000円	*1	LIPS Vプリンタ機能、各種エミュレーション（N201、5577、ESC/P、HP-GL、HP-GL2）を拡張するためのオプション。取り付けにはLIPS LXプリンタ&スキャナキット・Q2が必要です。	△	△	—
	LIPS V/PS拡張キット・Q2	1458B002	150,000円	*1	LIPS Vプリンタ機能、互換PSプリンタ機能、各種エミュレーション（N201、5577、ESC/P、HP-GL、HP-GL2）を拡張するためのオプション。取り付けにはLIPS LXプリンタ&スキャナキット・Q2、iR512MB拡張RAM・C1が必要です。	▲	▲	—
	ダイレクトプリント拡張キット・F1	1542B001	50,000円	*1	PDF/TIFF/JPEGファイルのダイレクトプリント機能、及びウェブブラウザからの印刷機能を拡張するオプション。取り付けにはLIPS LXプリンタ&スキャナキット・Q2、iR512MB拡張RAM・C1が必要です。	▲	▲	—
	暗号化セキュアプリントキット・A1	1337B001	50,000円	*1	Windowsパソコンからの暗号化セキュアプリント機能を拡張するオプション。取り付けにはLIPS LXプリンタ機能もしくはLIPS Vプリンタ機能の拡張が必要です。	△	△	—
純正PS	PSプリントサーバユニット・J1 V1.1	0878B008	750,000円	7,500円	EFI製外付け純正PSプリントサーバ（本体背面に取付）	△	—	—
	PSプリントサーバ用256MB拡張メモリ	0448A028	40,000円	—	PSプリントサーバユニット・J1用256MB拡張メモリパフォーマンス向上のため取付ます。	△	—	—
	SECURE ERASE V1.0	1245B001	100,000円	—	PSプリントサーバユニット・J1用のHDD残存データ完全消去オプション	△	—	—
	HOTFOLDER V2.0	0123B002	120,000円	—	PSプリントサーバユニット・J1用のHOTFOLDERS機能拡張オプション	—	—	—
	Impose V2.6 1ライセンス	6596A026	450,000円	—	旧DocuBuilder3.0の後継商品、多彩な面づけを行えます。	△	—	—
ファクス	スーパーG3FAXボード・W2	1431B009	130,000円	5,000円	スーパーG3FAX機能(1回線)を拡張するボード。iR C3580F/C3080F/C2550Fには標準装備	△	◎	◎
	マルチポートFAXボード・J2	1432B013	200,000円	5,000円	スーパーG3FAX機能(2回線)を拡張するボード。	△	△	—
	マルチポートFAXボード・J3	1432B015	200,000円	5,000円	スーパーG3FAX機能(2回線)を拡張するボード。(5月発売予定)	△	△	—
	G4FAXボード・E1	1433B001	200,000円	5,000円	G4FAX機能（ISDNのみ）を拡張するボード	△	△	—
センド	Send拡張キット・N1	1331B001	150,000円	*1	Send機能を拡張するキット。高圧縮PDF/アウトラインPDF生成機能を含みます。	△	△	△
	暗号化PDF拡張キット・C1	0633B001	75,000円	*1	Send機能に暗号化PDF生成機能を拡張するキット。取り付けにはSend拡張キット・N1が必要です。	△	△	—
	サーチャブルPDF拡張キット・B1	0634B001	75,000円	*1	Send機能にサーチャブルPDF生成機能を拡張するキット。取り付けにはSend拡張キット・N1が必要です。	△	△	△
	機器署名PDF拡張キット・A1	1330B001	40,000円	*1	Send機能に機器署名PDF生成機能を拡張するキット。取り付けにはSend拡張キット・N1が必要です。	△	△	—
	ユーザ署名PDF拡張キット・A1	1326B001	98,000円	*1	Send機能にユーザ署名PDF生成機能を拡張するキット。取り付けにはSend拡張キット・N1が必要です。	△	△	—
	タイムスタンプPDF拡張キット・A1	1328B001	98,000円	*1	Send機能にタイムスタンプPDF生成機能を拡張するキット。取り付けにはSend拡張キット・N1が必要です。	△	△	—
その他	ウェブブラウザ拡張キット・E1	1329B001	98,000円	*1	本体UIでウェブブラウザ機能を利用可能にするオプション	△	△	—
	リモートオペレーションキット・A1	0115B001	30,000円	*1	本体UIの操作・設定をWindowsパソコンで行うキット	△	△	—
	音声ガイダンスキット・B1	9598A005	70,000円	2,500円	コピー／Send／FAXの基本操作画面の音声読上げを行うキット。音声操作キット・A1との併用はできません。	△	△	—
	音声操作キット・A1	1455B001	180,000円	2,500円	コピー／Send／FAXの基本操作画面の音声読上げ及び、コピー基本機能の音声（発声）による操作を可能にするキット。音声ガイダンスキット・B1の機能を含みます。	△	△	—
	地紋拡張キット・A1	1082B001	80,000円	*1	地紋機能を拡張するためのキット。取り付けにはiR512MB拡張RAM・C1が必要です。	▲	▲	—
	Access Management System 拡張キット・A1	1642B001	20,000円	*1	本体UIで使える機能をユーザ毎に制限可能にするオプション	△	△	—
	iR512MB拡張RAM・C1	0529B002	30,000円	1,500円	地紋拡張キット・A1、LIPS V/PS拡張キット・N1、ダイレクトプリント拡張キット・F1装着時に必要な本体拡張メモリ	—	—	—

*1 サービス担当に設定代行を委託する場合は、別途1,500円が必要です。

◎標準装備 △オプション（メモリ拡張不要）
▲オプション（取り付けにはiR512MB拡張RAM・C1が必要）

■本体オプションアイテム一覧


・バンチャーユニット・L1
商品コード：8690A001
標準価格：60,000円
取付料：3,000円



・バックアップユニット・E2
商品コード：9567A002
標準価格：30,000円



・DADF-L1
商品コード：8439A001
標準価格：200,000円
取付料：2,500円
※iR C3580F/C2880Fは標準装備



・原稿台カバータイプH
商品コード：8684A001
標準価格：8,000円



・原稿置き台・J1
商品コード：8065A001
標準価格：5,000円




・管理キーユニット・A2
商品コード：8203A002
標準価格：3,000円
取付料：1,500円




・コピートレイ・J1
商品コード：8815A001
標準価格：6,000円




・サイドペーパーデッキ・Z1
商品コード：1421B001
標準価格：230,000円
取付料：3,000円




・iR用キャスト Type A
商品コード：9100A002
標準価格：20,000円




・2段カセットベディスタル・Y3
商品コード：8695A006
標準価格：150,000円
取付料：2,000円




・iR用ベディスタル Type A
商品コード：9100A001
標準価格：40,000円



・フィニッシャー・Z1
商品コード：1430B002
標準価格：120,000円
取付料：4,000円




・サドルフィニッシャー・Y2
商品コード：1429B001
標準価格：380,000円
取付料：4,500円




・インナー2ウェイトレイ・D1
商品コード：9562A001
標準価格：10,000円



・フィニッシャー・Y1
商品コード：1428B001
標準価格：240,000円
取付料：4,500円



本体
iR C3580
iR C3580F
iR C3080
iR C3080F
iR C2550F



■主なオプション仕様

■2段カセットペディスタル・Y3

名称	2段カセットベディスタル・Y3
用紙サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R
給紙段数／給紙容量	650枚 (64g/m ²)×2段
電源／最大消費電力	本体より供給/約20W
大きさ／質量	565mm(幅)×700mm(奥行)×251mm(高さ)/約23kg
本体接続時の占有寸法※1	868mm(幅)×760mm(奥行)

※1 手差しトレイを最大限伸ばした状態

■サイドペーパーデッキ・Z1

名称	サイドペーパーデッキ・Z1
用紙サイズ	A4
給紙段数／給紙容量	3000枚(64g/m ²)×1段
電源／最大消費電力	本体より供給/約35W
大きさ／質量	372mm(幅)×591mm(奥行)×473mm(高さ)/約30kg
本体接続時の占有寸法※1	937mm(幅)×760mm(奥行)

※1 手差しトレイを最大限伸ばした状態

■インナー2ウェイトレイ・D1

積載容量	トレイA(下段):250枚(A4、B5) 100枚(その他) トレイB(上段):100枚(A4、B5) 50枚(その他)
大きさ／質量	176mm(幅)×546mm(奥行)×151mm(高さ)/約4kg
本体接続時の占有寸法※1	868mm(幅)×760mm(奥行)

※1 手差しトレイを最大限伸ばした状態

■コピートレイ・J1

積載容量	100枚 (A4、B5) 50枚 (その他)
大きさ／質量	347mm (幅)×351mm (奥行)×120mm (高さ)/約0.5kg
本体接続時の占有寸法※1	905mm (幅)×760mm (奥行) (インナー2ウエイトレイ・D1装着時)

※1 トレイを最大限伸ばした状態

■フィニッシャー・Z1

名称	フィニッシャー・Z1
用紙サイズ／使用可能用紙	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき、往復郵便はがき、郵便4面はがき、不定形(99mm×140mm～305mm×457mm) 64～163g/m ²
トレイ容量	ノンソート、ソート、グループ： 500枚(A4、B5、B5R、A5R)/高さ71mm相当 250枚(305mm×457mm、A3、B4、A4R)/高さ35.5mm相当※1 ステイブルソート： 最大500枚/30部(A4、B5)/高さ71mm相当 最大250枚/30部(A3、B4、A4R)/高さ35.5mm相当※1
ステイブル ステイブル枚数	64～80g/m ² 50枚(A4、B5) 30枚(A3、B4、A4R) 81～105g/m ² 30枚(A4、B5) 20枚(A3、B4、A4R) 106～163g/m ² 2枚(A3、B4、A4、A4R、B5)
ステイブル位置	コーナーステイブル：A3、B4、A4、A4R、B5 ダブルステイブル：A3、B4、A4、B5
シフト可能サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5
電源／最大消費電力	本体より供給/約40W
大きさ／質量	696mm(幅)×550mm(奥行)×217mm(高さ)/約12kg
本体接続時の占有寸法※2	1071mm(幅)×760mm(奥行)

※1 サイズ混載時を含む ※2 手差しトレイ及びフィニッシュャートレイを最大限伸ばした状態
積載性能を満たせない場合があります

■フィニッシャー・Y1

名称	フィニッシャー・Y1
用紙サイズ／使用可能用紙	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき、往復郵便はがき、郵便4面はがき、不定形(99mm×140mm～305mm×457mm) 64～163g/m ²
トレイ容量 上トレイ／下トレイ	ハンソート、ソート、グループ： 1000枚(A4、B5、A5R)／高さ147mm相当 500枚(305mm×457mm、A3、B4、A4R、B5R)／高さ73.5mm相当※1 ステイプルソート： 最大1000枚/30部(A4、B5)／高さ147mm相当 最大500枚/30部(A3、B4、A4R)／高さ73.5mm相当※1
ステイプル ステイプル枚数	64～80g/m ² 50枚(A4、B5) 30枚(A3、B4、A4R) 81～105g/m ² 30枚(A4、B5) 20枚(A3、B4、A4R) 106～163g/m ² 2枚(A3、B4、A4、A4R、B5)
ステイプル位置	コーナーステイプル：A3、B4、A4、A4R、B5 ダブルステイプル：A3、B4、A4、A4R、B5
シフト可能サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5
電源／最大消費電力	本体より供給/約70W
大きさ／質量	643mm(幅)×657mm(奥行)×1074mm(高さ)/約44kg
本体接続時の占有寸法※2	1514mm(幅)×760mm(奥行)

※1 サイズ混載時を含む ※2 手差しトレイ及びフィニッシュャートレイを最大限伸ばした状態
積載性能を満たせない場合があります

■サドルフィニッシャー・Y2

名称	サドルフィニッシャー・Y2
用紙サイズ／使用可能用紙	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき、往復郵便はがき、郵便4面はがき、不定形(99mm×140mm～305mm×457mm) 64～163g/m ²
トレイ容量	上トレイ部 ノンソート、ソート、グループ： 1000枚(A4、B5、A5R)/高さ147mm相当 500枚(305mm×457mm、A3、B4、A4R、B5R)/高さ73.5mm相当*1 ステイプルソート： 最大1000枚/30部(A4、B5)/高さ147mm相当 最大500枚/30部(A3、B4、A4R)/高さ73.5mm相当*1
	中とじ部 1枚～5枚/25部、6枚～10枚/15部、11枚～15枚/10部
ステイプル	ステイプル枚数 64～80g/m ² 50枚(A4、B5) 30枚(A3、B4、A4R) 15枚(中とじ) 81～105g/m ² 30枚(A4、B5) 20枚(A3、B4、A4R) 10枚(中とじ) 106～253g/m ² 2枚(A3、B4、A4、A4R、B5)
	ステイプル位置 コーナーステイプル：A3、B4、A4、A4R、B5 ダブルステイプル：A3、B4、A4、A4R、B5 中とじ：A3、B4、A4R
シフト可能サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5
電源／最大消費電力	本体より供給/約70W
大きさ／質量	747mm(幅)×657mm(奥行)×1074mm(高さ)/約74kg
本体接続時の占有寸法*2	1622mm(幅)×760mm(奥行)

※1 サイズ混載時を含む ※2 手差しトレイ及びフィニッシュャートレイを最大限伸ばした状態
積載性能を満たせない場合があります

■パンチャーユニット・L1

名称	パンチャーユニット・L1
用紙サイズ／使用可能用紙	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R 64～163g/m ²
パンチ穴数／穴径	2穴/6.5mm
パンチ穴間隔	80mm
電源	本体より供給
大きさ／質量	107mm(幅)×615mm(奥行)×941mm(高さ)/約7kg
本体接続時の占有寸法※1	フィニッシャー・Y1装着時:1621mm(幅)×760mm(奥行) サドルフィニッシャー・Y2装着時:1729mm(幅)×760mm(奥行)

※1 手差しトレイ及びフィニッシュートレイを最大限伸ばした状態

■カセットヒーターについて

本製品には、本体及び2段カセットペディスタル・Y3、サイドペーパーデッキ・Z1にカセットヒーターが標準装備されています。

▶▶▶ リーダーヒーターに関しては14ページをご覧ください。

iR C3580/C3580Fモデル別システム構成一覧表

iR C3580F		モデル	DADFタイプ																				
			基本構成			マルチFAX拡張			G4FAX拡張			Send拡張			LIPS V拡張			LIPS V&Send拡張			LIPS V&Send&マルチFAX拡張		
			Copy	Box	Fax	Copy	Box	PS7E-110	Copy	Box	G4FAX	Copy	Box	Fax	Copy	Box	Fax	Copy	Box	Fax	Copy	Box	PS7E-110
			LIPS V	Scan		LIPS V	Scan		LIPS V	Scan		LIPS V	Send	Scan	LIPS V	Scan		LIPS V	Send	Scan	LIPS V	Send	Scan
商品構成アイテム	商品コード	標準価格	1,950,000円			2,150,000円			2,150,000円			2,100,000円			2,020,000円			2,170,000円			2,370,000円		
iR C3580F	2459B002	1,800,000円	●			●			●			●			●			●			●		
2段カセットベディスタル・Y3	8695A006	150,000円	●			●			●			●			●			●			●		
LIPS V拡張キット・Q2	1457B002	70,000円													●			●			●		
マルチポートFAXボード・J2	1432B013	200,000円				●															●		
G4FAXボード・E1	1433B001	200,000円							●														
Send拡張キット・N1	1331B001	150,000円										●						●			●		

iR C3580		モデル	圧板タイプ						DADFタイプ*												
			基本構成		LIPS LX拡張		基本構成		FAX拡張		マルチFAX拡張		G4FAX拡張		FAX&Send拡張						
			Copy	Box	Copy	Box	LIPS LX	Copy	Box	Copy	Box	Fax	Copy	Box	PS7E-H3	Copy	Box	G4FAX	Copy	Box	Fax
商品構成アイテム	商品コード	標準価格	1,558,000円		1,808,000円		1,750,000円		1,880,000円		1,950,000円		1,950,000円		2,030,000円						
iR C3580	2459B001	1,400,000円	●		●		●		●		●		●		●						
2段カセットベディスタル・Y3	8695A006	150,000円	●		●		●		●		●		●		●						
DADF-L1	8439A001	200,000円					●		●		●		●		●						
原稿台カバータイプH	8684A001	8,000円	●		●																
LIPS LXプリンタ&スキャナキット・Q2	1456B004	250,000円			●																
スーパーG3FAXボード・W2	1431B009	130,000円							●						●						
マルチポートFAXボード・J2	1432B013	200,000円									●										
G4FAXボード・E1	1433B001	200,000円											●								
Send拡張キット・N1	1331B001	150,000円													●						

* LIPS LX拡張の構成はiR C3380Fからの拡張がお勧めです。

iR C3580 & PS Printserver		モデル	圧板タイプ			DADFタイプ														
			基本構成			基本構成			FAX拡張			マルチFAX拡張			G4FAX拡張			FAX&Send拡張		
		搭載機能	Copy	Box	PS7-11	Copy	Box	PS7-11	Copy	Box	Fax	Copy	Box	PS7-11	Copy	Box	G4FAX	Copy	Box	Fax
商品構成アイテム	商品コード	標準価格	2,308,000円			2,500,000円			2,630,000円			2,700,000円			2,700,000円			2,780,000円		
iR C3580	2459B001	1,400,000円	●			●			●			●			●			●		
2段カセットベディスタル・Y3	8695A006	150,000円	●			●			●			●			●			●		
DADF-L1	8439A001	200,000円				●			●			●			●			●		
原稿台カバータイプH	8684A001	8,000円	●																	
PSプリントサーバユニット・J1 V1.1	0878B008	750,000円	●			●			●			●			●			●		
スーパーG3FAXボード・W2	1431B009	130,000円							●									●		
マルチポートFAXボード・J2	1432B013	200,000円										●								
G4FAXボード・E1	1433B001	200,000円													●					
Send拡張キット・N1	1331B001	150,000円																●		

* 上記一覧表にはフィニッシャーや、サイドペーパーデッキなどのオプションは含まれていません。排紙オプションはどのモデルにもインナー2ウェイトレイ・D1、フィニッシャー・Z1、フィニッシャー・Y1、サドルフィニッシャー・Y2の中から1つを取り付けすることが可能です。

* PSプリントサーバモデルはサーバ側の機能としてネットワークスキャンを可能にしています。(Fiery Scan)

iR C2550Fモデル別システム構成一覧表

iR C2550F		モデル	DADFタイプ					
			基本構成			Send拡張		
			Copy	Box	Fax	Copy	Box	Fax
			LIPS LX	Scan		LIPS LX	Send	Scan
商品構成アイテム	商品コード	標準価格	1,600,000円			1,750,000円		
iR C2550F	2461B001	1,450,000円	●			●		
2段カセットベディスタル・Y3	8695A006	150,000円	●			●		
Send拡張キット・N1	1331B001	150,000円				●		

iR C3080/C3080Fモデル別システム構成一覧表

iR C3080F		モデル	DADFタイプ																				
			基本構成			マルチFAX拡張			G4FAX拡張			Send拡張			LIPS V拡張			LIPS V&Send拡張			LIPS V&Send&マルチFAX拡張		
			Copy	Box	1-ax	Copy	Box	2460E-19A	Copy	Box	G4FAX	Copy	Box	1-ax	Copy	Box	1-ax	Copy	Box	1-ax	Copy	Box	2460E-19A
			LIPS V	Scan		LIPS V	Scan		LIPS V	Scan		LIPS V	Send	Scan	LIPS V	Scan		LIPS V	Send	Scan	LIPS V	Send	Scan
商品構成アイテム	商品コード	標準価格	1,800,000円			2,000,000円			2,000,000円			1,950,000円			1,870,000円			2,020,000円			2,220,000円		
iR C3080F	2460B002	1,650,000円	●			●			●			●			●			●			●		
2段カセットベディスタル・Y3	8695A006	150,000円	●			●			●			●			●			●			●		
LIPS V拡張キット・Q2	1457B002	70,000円										●			●			●			●		
マルチポートFAXボード・J2	1432B013	200,000円				●															●		
G4FAXボード・E1	1433B001	200,000円							●														
Send拡張キット・N1	1331B001	150,000円										●						●			●		

iR C3080		モデル	圧板タイプ				DADFタイプ*											
			基本構成		LIPS LX拡張		基本構成		FAX拡張		マルチFAX拡張		G4FAX拡張		FAX&Send拡張			
			Copy	Box	Copy	Box	LIPS LX	Copy	Box	Copy	Box	Fax	Copy	Box	G4FAX	Copy	Box	Fax
商品構成アイテム	商品コード	標準価格	1,408,000円		1,658,000円		1,600,000円		1,730,000円		1,800,000円		1,800,000円		1,880,000円			
iR C3080	2460B001	1,250,000円	●		●		●		●		●		●		●			
2段カセットベディスタル・Y3	8695A006	150,000円	●		●		●		●		●		●		●			
DADF-L1	8439A001	200,000円					●		●		●		●		●			
原稿台カバータイプH	8684A001	8,000円	●		●													
LIPS LXプリンタ&スキャナキット・Q2	1456B004	250,000円			●													
スーパーG3FAXボード・W2	1431B009	130,000円							●							●		
マルチポートFAXボード・J2	1432B013	200,000円									●							
G4FAXボード・E1	1433B001	200,000円											●					
Send拡張キット・N1	1331B001	150,000円														●		


* LIPS LX拡張の構成はiR C2880Fからの拡張がお勧めです。

iR C3080 & PS Printserver		モデル	圧板タイプ			DADFタイプ														
			基本構成			基本構成			FAX拡張			マルチFAX拡張			G4FAX拡張			FAX&Send拡張		
		搭載機能	Copy	Box	PS9-II	Copy	Box	PS9-II	Copy	Box	Fax	Copy	Box	PS9-II	Copy	Box	G4FAX	Copy	Box	Fax
									PS9-II				PS9-II				PS9-II			Send
商品構成アイテム	商品コード	標準価格	2,158,000円			2,350,000円			2,480,000円			2,550,000円			2,550,000円			2,630,000円		
iR C3080	2460B001	1,250,000円	●			●			●			●			●			●		
2段カセットベディスタル・Y3	8695A006	150,000円				●			●			●			●			●		
DADF-L1	8439A001	200,000円				●			●			●			●			●		
原稿台カバータイプH	8684A001	8,000円	●																	
PSプリントサーバユニット・J1 V1.1	0878B008	750,000円	●			●			●			●			●			●		
スーパーG3FAXボード・W2	1431B009	130,000円							●									●		
マルチポートFAXボード・J2	1432B013	200,000円										●								
G4FAXボード・E1	1433B001	200,000円												●						
Send拡張キット・N1	1331B001	150,000円																●		

* 上記一覧表にはフィニッシャーや、サイドペーパーデッキなどのオプションは含まれていません。排紙オプションはどのモデルにもインナー2ウェイトレイ・D1、フィニッシャー・Z1、フィニッシャー・Y1、サドルフィニッシャー・Y2の中から1つを取り付けすることが可能です。

* PSプリントサーバモデルはサーバ側の機能としてネットワークスキャンを可能にしています。(Fiery Scan)

iR C3580/C3580F/C3080/C3080F/C2550F占有面積



Color imageRUNNER iR C68

■機械本体価格

名 称	商品コード	価 格	備 考
iR C6880N	1956B001	2,750,000円	カラー15.5枚、モノクロ68枚のカラー複合機。DADF及びLIPSLXプリンタ&スキャナキットを標準装備
iR C5880N	1958B001	2,450,000円	カラー15.5枚、モノクロ58枚のカラー複合機。DADF及びLIPSLXプリンタ&スキャナキットを標準装備

■搬入設置料

機 種	搬入料金	設置作業料	合 計	備 考
iR C6880N	22,500円	27,000円	49,500円	記載の料金は新規搬入設置における標準的な価格です。 特殊作業（階段作業、クレーン車使用等）、移動搬出・搬入作業等は別途料金が 必要となりますので予めご了承ください。
iR C5880N				

■本体関連オプション価格

商 品 名	商品コード	標準価格	取付料	備 考
給紙系 サイドペーパーデッキ・U1	8603A001	230,000円	3,000円	4000枚給紙可能なサイドペーパーデッキ
排紙系 コピートレイ・K1	8604A001	6,000円	—	250枚積載可能なトレイ
シフトトレイ・C1	8605A001	85,000円	1,500円	500枚積載可能なシフトトレイ
フィニッシャー・AC1	1609B001	280,000円	5,000円	2ピンフィニッシャー（ノンソートビン1ピンあり）、コーナー/ダブルとじが可能です。 ステイプル針 5000本×3個付
サドルフィニッシャー・AC2	1610B001	420,000円	5,000円	2ピンサドルフィニッシャー（ノンソートビン1ピンあり）、コーナー/ダブル/中とじが 可能です。ステイプル針 5000本×3個、サドルステッチ針 2000本×2個付
パンチャーユニット・L1	8690A001	60,000円	3,000円	2穴パンチャーユニット、取り付けにはフィニッシャー・AC1またはサドルフィニッ シャー・AC2が必要です。
その他 スタンプユニット・B1	1858B001	10,000円	2,000円	DADF用済みスタンプユニット

■システム関連オプション価格


商 品 名	商品コード	標準価格	取付料	備 考	メモリ拡張
プリンタ	LIPS V拡張キット・Z1	2149B001	※1	LIPS Vプリンタ機能、各種エミュレーション（N201、5577、ESC/P、HP-GL、HP-GL2）を拡張するためのオプション。	—
	LIPS V/PS拡張キット・Z1	2147B001	※1	LIPS Vプリンタ機能、互換PSプリンタ機能、各種エミュレーション（N201、5577、ESC/P、HP-GL、HP-GL2）を拡張するためのオプション。取り付けにはiR512MB拡張RAM・C1が必要です。	○
	ダイレクトプリント拡張キット・F1	1542B001	※1	PDF/TIFFのダイレクトプリント機能、及びウェブブラウザの印刷機能を拡張するオプション。取り付けにはiR512MB拡張RAM・C1が必要です。	○
	暗号化セキュアプリントキット・A1	1337B001	※1	Windows/パソコンからの暗号化セキュアプリント機能を拡張するオプション。	—
ファクス	スーパーG3FAXボード・U2	0857B006	5,000円	スーパーG3FAX機能（1回線）を拡張するボード	—
	マルチポートFAXボード・G2	0858B002	5,000円	スーパーG3FAX機能（2回線）を拡張するボード ハンドセット、TEL/FAX自動切替はご利用できません。	—
Send	Send拡張キット・T1	0958B005	※1	Send機能を拡張するキット。高圧縮PDF/アウトラインPDF生成機能を含みます。	—
	暗号化PDF拡張キット・C1	0633B001	※1	Send機能に暗号化PDF生成機能を拡張するキット。	—
	サーチャブルPDF拡張キット・B1	0634B001	※1	Send機能にサーチャブルPDF生成機能を拡張するキット。	—
	機器署名PDF拡張キット・A1	1330B001	※1	Send機能に機器署名PDF生成機能を拡張するキット。	—
	ユーザ署名PDF拡張キット・A1	1326B001	※1	Send機能にユーザ署名PDF生成機能を拡張するキット。	—
	タイムスタンプPDF拡張キット・A1	1328B001	※1	Send機能にタイムスタンプPDF生成機能を拡張するキット。	—
その他	ウェブブラウザ拡張キット・E1	1329B001	※1	本体UIでウェブブラウザ機能を利用可能にするオプション	—
	リモートオペレーションキット・A1	0115B001	※1	本体UIの操作・設定をWindows/パソコンで行うキット	—
	音声ガイダンスキット・B1	9598A005	70,000円 2,500円	コピー／Send／FAXの基本操作画面の音声読上げを行うキット。	—
	地紋拡張キット・A1	1082B001	※1	地紋機能を拡張するためのキット。取り付けにはiR512MB拡張RAM・C1が必要です。	○
	Access Management System 拡張キット・A1	1642B001	※1	本体UIで使える機能をユーザ毎に制限可能にするオプション	—
	iR512MB拡張RAM・C1	0529B002	※1	地紋拡張キット・A1、LIPS V/PS拡張キット・T1、ダイレクトプリント 拡張キット・F1装着時に必要な本体拡張メモリ	—

*1 サービス担当に設定代行を委託する場合は、別途1,500円が必要です。


80N/C5880N 製品価格一覧表

■本体オプションアイテム一覧


・フィニッシャー・AC1
商品コード：1609B001
標準価格：280,000円
取付料：5,000円



・サドルフィニッシャー・AC2
商品コード：1610B001
標準価格：420,000円
取付料：5,000円




・シフトトレイ・C1
商品コード：8605A001
標準価格：85,000円
取付料：1,500円




・コピートレイ・K1
商品コード：8604A001
標準価格：6,000円
取付料：1,500円




・パンチャーユニット・L1
商品コード：8690A001
標準価格：60,000円
取付料：3,000円




・サイドペーパーデッキ・U1
商品コード：8603A001
標準価格：230,000円
取付料：3,000円





本体 iR C6880N
iR C5880N

■iR C6880N/C5880N占有面積



奥行：フィニッシャー 656mm 本体 852mm
サイドペーパーデッキ 583mm

■主なオプション仕様

■フィニッシャー・AC1の仕様

名称	フィニッシャー・AC1
用紙サイズ／使用可能用紙	305mm×457mm、320mm×450mm (SRA3)、330mm×483mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき、往復郵便はがき、郵便4面はがき、不定形 (100mm×140mm～305mm×457mm) 64～253g/m ²
トレイ容量	エスケープトレイ部 ノンソート 250枚 (A4、B5、A5R) / 高さ41mm相当 125枚 (305mm×457mm、320mm×450mm (SRA3)、330mm×483mm、A3、B4、A4R、B5R) / 高さ21mm相当 上トレイ部 ノンソート・ソート・グループ 1300枚 (A4、B5、A5R) / 高さ188mm相当 650枚 (305mm×457mm、320mm×450mm (SRA3)、330mm×483mm、A3、B4、A4R、B5R) / 高さ96mm相当 ステイブルソート 最大1300枚/100部 (A4、B5) / 高さ188mm相当 最大650枚/50部 (A3、B4、A4R) / 高さ96mm相当 下トレイ部 ノンソート 2450枚 (A4、B5、A5R) / 高さ347mm相当 1700枚 (A5R) / 高さ243mm相当 1700枚 (305mm×457mm、A3、B4、A4R、B5R) / 高さ96mm相当 ソート・グループ 1700枚 (A4、B5) / 高さ243mm相当 650枚 (305mm×457mm、A3、B4、A4R、B5R) / 高さ96mm相当 ^{※1} ステイブルソート 最大1300枚/100部 (A4、B5) / 高さ188mm相当 最大650枚/50部 (A3、B4、A4R) / 高さ96mm相当 ^{※1}
ステイブル	ステイブル枚数 64～80g/m ² 50枚 (A4、B5) 30枚 (A3、B4、A4R) 81～105g/m ² 30枚 (A4、B5) 20枚 (A3、B4、A4R) 106～253g/m ² 2枚 (A3、B4、A4、A4R、B5) ステイブル位置 コーナーステイブル：A3、B4、A4、A4R、B5 ダブルステイブル：A3、B4、A4、A4R、B5
シフト可能サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R
電源／最大消費電力	本体より供給/約110W
大きさ／質量	646mm (幅) × 656mm (奥行) × 1102mm (高さ) / 約48kg
本体接続時の占有寸法	1437mm (幅) × 656mm (奥行) ^{※2}

※1 サイズ混載時を含む

※2 フィニッシャトレイ、手差を最大限のばした状態

■パンチャーユニット・L1の仕様

名称	パンチャーユニット・L1
用紙サイズ／使用可能用紙	64～250g/m ²
パンチ穴数／穴径	2穴/6.5mm
パンチ穴間隔	80mm
パンチ可能用紙サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R
電源	フィニッシャー・AC1、サドルフィニッシャー・AC2より供給
大きさ(幅)×(奥行き)×(高さ)／質量	107mm×615mm×833mm/約7kg
本体接続時の占有寸法(幅)×(奥行き)	1544mm×656mm (フィニッシャー・AC1装着時)、 1544mm×656mm (サドルフィニッシャー・AC2装着時)

※パンチャーユニット・L1はフィニッシャー・AC1、サドルフィニッシャー・AC2のオプションです。

■カセットヒーターについて

本製品には本体にカセットヒーターが標準装備されています。
サイドペーパーデッキのヒーター及びリーダーヒーターに関してはオプションです。14ページをご覧ください。

■サドルフィニッシャー・AC2の仕様

名称	サドルフィニッシャー・AC2
用紙サイズ／使用可能用紙	305mm×457mm、320mm×450mm (SRA3)、330mm×483mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき、往復郵便はがき、郵便4面はがき、不定形 (100mm×140mm～305mm×457mm) 64～253g/m ²
トレイ容量	エスケープトレイ部 ノンソート 250枚 (A4、B5、A5R) / 高さ41mm相当 125枚 (305mm×457mm、320mm×450mm (SRA3)、330mm×483mm、A3、B4、A4R、B5R) / 高さ21mm相当 上トレイ部 ノンソート・ソート・グループ 1300枚 (A4、B5、A5R) / 高さ188mm相当 650枚 (305mm×457mm、320mm×450mm (SRA3)、330mm×483mm、A3、B4、A4R、B5R) / 高さ96mm相当 ステイブルソート 最大1300枚/100部 (A4、B5) / 高さ188mm相当 最大650枚/50部 (A3、B4、A4R) / 高さ96mm相当 下トレイ部 ノンソート 2450枚 (A4、B5、A5R) / 高さ347mm相当 1700枚 (A5R) / 高さ243mm相当 1700枚 (305mm×457mm、A3、B4、A4R、B5R) / 高さ96mm相当 ソート・グループ 1700枚 (A4、B5) / 高さ243mm相当 650枚 (305mm×457mm、A3、B4、A4R、B5R) / 高さ96mm相当 ^{※1} ステイブルソート 最大1300枚/100部 (A4、B5) / 高さ188mm相当 最大650枚/50部 (A3、B4、A4R) / 高さ96mm相当 ^{※1} 中とじ部 1枚～5枚/25部、6枚～10枚/15部、11枚～15枚/10部
ステイブル	ステイブル枚数 64～80g/m ² 50枚 (A4、B5) 30枚 (A3、B4、A4R) 15枚 (中とじ) 81～105g/m ² 30枚 (A4、B5) 20枚 (A3、B4、A4R) 10枚 (中とじ) 106～253g/m ² 2枚 (A3、B4、A4、A4R、B5) ステイブル位置 コーナーステイブル：A3、B4、A4、A4R、B5 ダブルステイブル：A3、B4、A4、A4R、B5 中とじ：305×457mm、A3、B4、A4R
シフト可能サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R
電源／最大消費電力	本体より供給/約110W
大きさ／質量	646mm (幅) × 656mm (奥行) × 1102mm (高さ) / 約70kg
本体接続時の占有寸法	1437mm (幅) × 656mm (奥行) ^{※2}

※1 サイズ混載時を含む

※2 フィニッシャトレイ、手差を最大限のばした状態

■コピートレイ・K1の仕様

積載容量	250枚 (80g/m ²)
大きさ(幅)×(奥行き)×(高さ)／質量	562(補助トレイ、補助用フイヤー出し時)×371×102mm/約0.5kg
本体接続時の占有寸法(幅)×(奥行き)	1152×852mm

■シフトトレイ・C1の仕様

積載容量	ノンソート時：500枚 (80g/m ²) ソート時：250枚 (80g/m ²)
シフト可能サイズ	A3/A4/B4/B5
電源／最大消費電力	本体より供給/15w
大きさ(幅)×(奥行き)×(高さ)／質量	473×435×153mm/約4.2kg
本体接続時の占有寸法(幅)×(奥行き)	1187×852mm

■サイドペーパーデッキ・U1の仕様

用紙サイズ	A4/B5
給紙段数／給紙容量	4000枚 (64g/m ²) × 1段
電源／最大消費電力	本体より供給/65w
大きさ(幅)×(奥行き)×(高さ)／質量	326×583×574mm/約46kg
本体接続時の占有寸法(幅)×(奥行き)	961×852

13

■Color imageRUNNERシリーズオプション価格一覧表

	商 品 名	商品コード	標準価格	取付料	備 考	C5185 C4580 C4080	C3580 C3080	C2550F	C6880N C5880N
管理系	管理キーユニット・A2	8203A002	3,000円	1,500円	管理キースイッチ	●	●	●	●
	カードリーダー・C1	6575A001	30,000円	1,200円	取り付けにはカードリーダー取り付けキットが必要です。		●	●	●
	カードリーダー取り付けキット・B2	9005A002	5,000円	—	カードリーダー・C1取付の際に必要な取り付けキット		●	●	
	カードリーダー取り付けキット・C2	9012A002	5,000円	—	カードリーダー・C1取付の際に必要な取り付けキット				●
	カードリーダー・D1	6576A001	30,000円	1,200円		●			
	カードセット1(1～30番)	0547A002	16,200円	—		●	●	●	●
	カードセット2(31～100番)	0547A003	38,000円	—		●	●	●	●
	カードセット3(101～200番)	0547A004	49,000円	—		●	●	●	●
	カードセット4(201～300番)	0547A005	49,000円	—		●	●	●	●
	カードセット5(301～500番)	0547A006	98,000円	—		●	●	●	●
セキュリティ	HDDデータ上書き消去キット・A1	1360B001	40,000円	*1	HDD残存データの完全消去を行うオプション	●	●	●	●
	HDDデータ暗号化キット・B1	1362B001	40,000円	5,000円	ISO 15408認証(EAL3)を取得したチップ ＜Canon MFP Security Chip 1.00＞を搭載	●	●	●	●
アクセシビリティ	原稿置き台・J1	8065A001	5,000円	—		●	●	●	
	原稿置き台・M1	1386B001	5,000円	—					●
	ADFアクセスハンドル・A1	1095B001	18,000円	—	DADFの開閉を支援するハンドル	●	●	●	●
	ハンドセット・G2	9603A003	10,000円	1,000円	G3回線で通話を行うハンドセット	●	●	●	●*3
カセット	FLカセット・X1	7769A001	12,000円	—		●			
	FLカセット・Y1(L)	8732A001	12,000円	—	本体給紙部(下段のみ)、ならびに2段カセットベディスタル(上下段とも)用カセット		●	●	
	FLカセット・Z1(M)	8733A001	12,000円	—	本体給紙部(上段のみ)用カセット		●	●	
	封筒カセット・C2	8696A002	20,000円	—	封筒用カセット 本体上段給紙部のみ装着可能		●	●	
	カセット・AA1	9010A001	12,000円	—					●
ヒーター	リーダーヒーターキット・B1	8702A001	8,000円	1,000円	取り付けキットを含む		●	●	
	リーダーヒーターキット・C1	8662A001	8,000円	1,000円	取り付けキットを含む				●
	リーダーヒーターキット・F1	8802A002	8,000円	1,000円	取り付けキットを含む	●			
	カセットヒーター取付キット・E1	8700A001	4,000円	—	カセットヒーター取付時に必要な取付キット	●			
	カセットヒーターユニット・24	7771A001	5,000円	1,600円	本体及び2段カセットベディスタル用	●			
	ヒーター基板・F1	1623B001	25,000円	1,600円	サイドペーパーデッキ用カセットヒーター				●
	カセットヒーターユニット・31	1750B001	20,000円	1,600円	サイドペーパーデッキ用カセットヒーター	●			
消耗品	ステイプル・D3	0250A013	2,800円	—	サドルステッチ針、2000本×2	●	●		●
	ステイプル・J1	6707A001	4,000円	—	ステイプル針、5000本×3	●	●	●	●
	スタンピングカートリッジ・C1	1857B001	3,500円	—	済スタンプカートリッジ	●	●	●	●
	クリーニングクロス・A1	2144B001	1,200円	—	DADF裏面読取り部(CIS)清掃シート。15枚入り	●*4			

- *1 サービスに設定代行を委託する場合は別途1,500円必要です。
 *2 サービスに設定代行を委託する場合は別途2,500円必要です。
 *3 マルチポートFAXボード装着時は利用できません。
 *4 マルチカラーイメージリーダー・G1装着時

▶▶▶カセットヒーターに関しては合わせて6ページ、9ページ、13ページをご覧ください。

■Color imageRUNNERシリーズ本体保守サービス

お客様に常に良好な状態でColor imageRUNNERをご使用いただくために、以下のような保守サービス制度をご用意しております。
 料金や詳細につきましては別紙「本体保守および、導入・保守オプションサービスのご案内」をご覧ください。

① MG方式

(メンテナンス・メンテナンス)

お客様に常に良好な状態でColor imageRUNNERをご利用いただくために、キヤノンが推奨する保守サービス方式です。
 感光体（ドラムユニット）をお貸しし、常に良質なコピー／プリントが得られるように定期的に点検、及び部品交換をいたします。また、ご要望により、機械調整を行います。
 感光体、部品などの交換、調整に必要な費用はMG料金に含まれます。（用紙は含まれません）

② SG方式

(スタンダードサービス・スタンダード)

お客様のご要望により、複写機の修理・点検・整備とトナーなどの供給をおこなう保守サービス方式です。
 複写機の修理・点検・整備ならびに感光体（ドラム）および部品の交換に必要な費用はそのつどお支払いいただきます。
 SG方式をお選びいただくとご契約締結時に感光体（ドラム）をお買い上げいただきます。
 ※詳細については、担当セールスにお問い合わせください。

■ソフトウェア連携関連オプション

商 品 名	商品コード	標準価格	概 要
imageWARE Document Manager Personal V4.1 1ライセンス	0727B001	18,000円	個人用の文書ハンドリングソフトウェア。文書のサムネイル表示・結合・PDF変換・イメージ文書への注釈、ファイル名検索などが可能です。
imageWARE Document Manager Personal V4.1 5ライセンス	0727B043	60,000円	
imageWARE Document Manager Workgroup V4.1 基本パッケージ	3036B002	130,000円	多彩な文書検索・共有・セキュリティ・ハンドリング機能を有するネットワーク対応文書管理システム(1サーバ/5クライアント)。別途追加クライアントライセンスをご用意しています。
imageWARE Document Manager Enterprise V4.1 基本パッケージ	3036B003	800,000円	版管理や文書保存期限設定など、Workgroup版よりもさらに高度な文書管理機能を有するネットワーク対応文書管理システム(1サーバ/10クライアント)。要SQL Server。別途追加クライアントライセンスをご用意しています。
imageWARE Document Manager Web for Workgroup V4.1	3036B012	120,000円	Document Manager WorkgroupをWeb環境で使用するためのオプション。利用人数分のクライアントライセンスが必要です。
imageWARE Document Manager Web for Enterprise V4.1	3036B013	350,000円	Document Manager EnterpriseをWeb環境で使用するためのオプション。利用人数分のクライアントライセンスが必要です。
imageWARE Document Manager Web Viewer for Enterprise V4.1	3036B014	700,000円	Document Manager EnterpriseをWeb環境で使用するためのオプション。クライアントは読み込み専用、ライセンスは無制限。
imageWARE Document Manager Client for MEAP V1.3	3036B015	100,000円	imageRUNNERのMEAP画面からDocument Manager Workgroup / Enterpriseに接続し、スキャン文書の格納・FAX受信文書の自動振分けを実現するMEAPアプリケーション。
imageWARE Document Manager Gateway V4.1	3036B016	100,000円	imageRUNNERでスキャン・FAX受信した文書をDocument Manager Workgroup / Enterpriseの指定フォルダに格納・自動振分けするソフトウェア。
imageWARE Scan Manager V4.1	3036B017	400,000円	定型文書のゾーンOCR処理が可能なスキャン文書のインデキシング入力支援ツール。OCR結果はDocument Manager Workgroup / Enterpriseの検索インデックスとして利用することができます。
imageWARE Publishing Manager V3 1ライセンス	2532B001	49,800円	様々なアプリケーションで作成したデータを一つにまとめて、ビジネスドキュメント作成の効率化を提供する印刷支援ソフトウェア。「原稿エディタ」により、元アプリケーションを起動せずに取り込んだデータを直接編集可能。
imageWARE Publishing Manager V3 5ライセンス	2532B002	199,000円	5ライセンス以上の商品も用意しています。詳しくは担当営業にお問い合わせください。
imageWARE Publishing Manager V3 アップグレードパッケージ 1ライセンス	2532B010	29,800円	imageWARE Publishing Manager V3へアップグレードするためのパッケージ。imageWARE Publishing Manager 2002及びV2をお使いのお客様が対象になります。
imageWARE Publishing Manager V3 アップグレードパッケージ 5ライセンス	2532B011	100,000円	5ライセンス以上の商品も用意しています。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

※各アプリケーションの導入に際しては別途、導入・保守オプションサービスをご用意しております。詳しくは「本体保守および導入・保守オプションサービスのご案内」などをご覧ください。

C-Cabinet 初期費用	—	20,000円	ドキュメント共有ASPサービスの初期費用。
C-Cabinet 月額基本料金	—	9,000円/月	ドキュメント共有ASPサービスの月額利用料金(ユーザID5個、ディスク容量100MBを含む)。
C-Cabinet 追加ディスク 100MB	—	1,000円/月	容量を追加するオプション (100MB単位)。
C-Cabinet 追加ユーザID 5個	—	2,000円/月	ユーザIDを追加するオプション(5個単位・利用人数分のユーザIDが必要)。

※最低利用期間は6ヶ月となります。

■用紙価格

商 品 名	サイズ	商品コード	標準価格	入り数	1枚当りの単価	C5185 C4580 C3880	C3580 C3080 C2550F	C6880N C5880N
森林認証用紙 PB PAPER GF-500 (66g/㎡)	A3	5552A041	6,900円/箱	500枚×3冊/箱	—	●	●	●
	A4	5552A042	5,750円/箱	500枚×5冊/箱	—	●	●	●
	B4	5552A043	8,750円/箱	500枚×5冊/箱	—	●	●	●
	B5	5552A044	4,500円/箱	500枚×5冊/箱	—	●	●	●
オフィスプランナー (68g/㎡)	A3	5553A011	6,900円/箱	500枚×3冊	4.60円	●	●	●
	A4	5553A012	5,750円/箱	500枚×5冊	2.30円	●	●	●
	B4	5553A013	8,750円/箱	500枚×5冊	3.50円	●	●	●
	B5	5553A014	4,500円/箱	500枚×5冊	1.80円	●	●	●
カラーレーザーコピー [®] ペーパー (81.4g/㎡)	A3	5548A011	9,000円/箱	500枚×3冊	6.00円	●	●	●
	A4	5548A012	7,500円/箱	500枚×5冊	3.00円	●	●	●
	B4	5548A013	11,250円/箱	500枚×5冊	4.50円	●	●	●
	B5	5548A014	6,250円/箱	500枚×5冊	2.50円	●	●	●
カラーレーザーコピー [®] ペーパー CLC用両面厚口用紙 (104.7g/㎡)	A3	5547A005	10,000円/箱	100枚×10冊	10.00円	●	●	●
	A4	5547A006	10,000円/箱	100枚×20冊	5.00円	●	●	●
	B4	5547A007	15,000円/箱	100枚×20冊	7.50円	●	●	●
	B5	5547A008	7,500円/箱	100枚×20冊	3.75円	●	●	●
カラーレーザーコピー [®] ペーパー 厚紙 NS-700 (157g/㎡)	A3	0608A016	11,200円/箱	250枚×2冊	22.40円	●		●
	A4	0608A017	5,600円/箱	250枚×2冊	11.20円	●		●
	B4	0608A018	8,400円/箱	250枚×2冊	16.80円	●		●
	B5	0608A019	4,200円/箱	250枚×2冊	8.40円	●		●
カラーレーザーコピー [®] ペーパー 最厚口用紙 NS-1000C (209g/㎡)	A3	0609A012	13,000円/箱	250枚×2冊	26.00円	●		●
	A4	0609A013	6,500円/箱	250枚×2冊	13.00円	●		●
	B4	0609A001	9,750円/箱	250枚×2冊	19.50円	●		●
	B5	0609A002	4,900円/箱	250枚×2冊	9.80円	●		●
CLC用伸びサイズ紙 (81.4g/㎡)	457mm×305mm	5548A005	オープン価格	250枚	—	●	●	●
CLC用伸びサイズ紙 (104.7g/㎡)	457mm×305mm	5547A013	オープン価格	250枚	—	●	●	●
CLC用伸びサイズ紙 (157g/㎡)	457mm×305mm	0608A002	オープン価格	250枚	—	●		●
CLC用伸びサイズ紙 (209g/㎡)	457mm×305mm	0609A003	オープン価格	250枚	—	●		●
カラーレーザーコピー用紙 SRA3 (81.4g/㎡)	450mm×320mm	8522A001	オープン価格	250枚	—	●	●	●
両面厚口用紙 SRA3 (104.7g/㎡)	450mm×320mm	8522A002	オープン価格	250枚	—	●	●	●
厚口用紙 NS-700 SRA3 (157g/㎡)	450mm×320mm	8522A003	オープン価格	250枚	—	●		●
NS-1000C SRA3 (209g/㎡)	450mm×320mm	8522A004	オープン価格	250枚	—	●		●
OHPフィルム TR-3 (カラー・白黒用)	A4	6054A004	5,000円/冊	50枚	100.00円	●		●
PPC用OHPフィルム (白黒用) Type A	A4	0601A001	6,000円/冊	100枚	60.00円	●		
PPC用OHPフィルム (白黒用) Type C	A4	0601A003	3,000円/冊	50枚	60.00円			●

※Color imageRUNNERシリーズには推奨紙をご使用ください。上記以外の対応用紙につきましては担当セールスにお問い合わせください。

iR C3580/C3080/C2550F用の推奨OHPは以下の通りです。 カラー用 住友3M社製 CG3700 白黒用 住友3M社製 CG3300



●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2008年2月現在のものです。
●記載の価格には感光体、消耗品類の価格及び消費税は含まれておりません。本体ならびに関連する消耗品、サービス役務などにつきましては、別途消費税を申し受けますので御了承願います。
●別途保守サービスが必要ですので、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。

0208SZ50 00335027