

Canon

リフレッシュドシリーズ 総合カタログ



REFRESHED

ECOLOGY and QUALITY



豊かさと環境が 両立する未来のために


キヤノンの環境への取り組み

キヤノンは、持続可能な社会を実現するために、豊かな生活と地球環境の両立を目指す

環境ビジョンとして「ACTION for GREEN」を掲げています。

それは、「つくる」「つかう」「いかす」という製品のライフサイクル全体を見据え、


「製品の高機能化」と「環境負荷の最小化」を同時に追求すること。さまざまな技術革新と経営効率の向上により、この取り組みを拡大することで、豊かさと環境が両立する社会、お客様のビジネスの持続的成長に貢献していきます。



エコロジーと品質を高次元で両立する、生産プロセス。



Refreshedシリーズは、キヤノン独自の再生基準により再生された製品の総称です。回収された使用済みの機器を部品レベルにまで分解し、基準を満たすように最適の技術を用いて洗浄・清掃します。厳密な再生基準に従って、劣化・摩耗部品などを交換し、新しい部品のみで生産される機械と同レベルの生産・検査ラインを通り、品質・信頼性が十分に確認されてRefreshedシリーズとして出荷されます。



※本カタログではimageRUNNER ADVANCEをIR-ADVと略して表記しています。



「つくる」「つかう」「いかす」の一環から生まれる、環境に配慮したRefreshedシリーズ。


キヤノンは、1992年以来、日本・米州・欧州の3拠点において複写機のリマニュファクチャリングを推進しています。

リマニュファクチャリングとは、製品のライフサイクル全体を見据えた環境配慮の一つで、回収製品の部品を使って、通常の複合機と同等の品質を備えた製品を再生すること。

Refreshedシリーズは、この取り組みの中から生み出される部品リユース率にも優れた環境トップランナー製品です。



Refreshedシリーズ ポジショニングマップ



オフィス向け複合機でのカーボン・オフセット



Refreshedシリーズは、キヤノン独自の再生技術により優れた部品リユース率を達成し、環境負荷の削減に貢献。また、お客様のご要望があった場合に、「カーボンフットプリント*1」を活用したカーボン・オフセット*2」制度を導入することで、製品ライフサイクル全体で排出されるCO₂排出量をオフセットすることができます。

新品の部品で製造した製品

Refreshedシリーズ



REFRESHED

原材料調達	生産	流通	使用・維持管理	廃棄・リサイクル
		流通	使用・維持管理	廃棄・リサイクル

「CFPを活用したカーボン・オフセット」制度によるカーボン・オフセットの範囲

※お客様のご要望があった場合にカーボン・オフセットを実施します。

CO₂排出量

*1 製品などの原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルを通して排出される温室効果ガスの排出量をCO₂に換算して、製品などにわかりやすく表示する仕組み。

*2 自らが排出した温室効果ガスのうち、削減が困難な部分の排出量のすべてまたは一部を、他部分の排出削減・吸収量でオフセット（埋め合わせ）すること。

安心のサポート体制



Refreshedシリーズは、新しい部品のみで生産される製品と同様、MG方式（メンテナンス・ギャランティ方式）による本体の保守サービスにご加入いただけます。月間のご利用枚数に応じた費用をお支払いいただくことで、トナー切れや万が一の故障の際にも想定外の費用を負担することなく保守サービスを受けることが可能です。新しい部品のみで生産される製品と同様に、安心のサポート体制で快適なドキュメント環境をお届けいたします。

ニーズに合わせて選びやすく。新モデルを加えた多彩なラインアップ。

RGモデル

リユース率を高めた環境特化型モデル

さらなる環境配慮と確かな品質を両立

Refreshedシリーズのコンセプトに基づき、環境へのさらなる貢献を目指して誕生したRefreshedシリーズRGモデル。手間をかけた洗浄やていねいな清掃、サンドブラスト研磨(右記参照)による微細な傷の除去などを実施することで、約90%のリユース率を達成しました。環境配慮に磨きをかけ、確かな品質と両立させたRefreshedシリーズの新しいモデルです。

※一部、凹凸面などは簡易清掃のみとなるため、使用感が残る場合がございます。また、樹脂材のリユースによる色味の違いがある場合があります。

ビジネスの効率化をサポートする基本機能

コピーやプリント、ファクス、スキャンの基本機能に加え、手差しトレイの「用紙サイズ自動検知」や、スムーズな用紙補給ができる「引き込みアシスト付きのカセット」などによりビジネスの効率化をサポート。さまざまなオフィス環境で、優れたパフォーマンスを発揮します。

表面の傷を除去する「サンドブラスト研磨」



樹脂の微粒子を吹き付けることで表面を研磨する手法です。光沢のある部分は使っていると微細な傷がつくことがあります(Before)。サンドブラスト研磨により、マットな質感に変わると共に、表面上の微細な傷を除去することができます(After)。



ImageRUNNER
ADVANCE

C3530F-RG カラー NEW

連続複写速度(A4ヨコ)	カラー30枚/分、モノクロ30枚/分
スキャン速度(A4ヨコ)	カラー/モノクロ共 70ページ/分(300dpi/片面)、 35ページ/分(300dpi/両面反転)
ファーストコピータイム(A4ヨコ)	カラー8.2秒、モノクロ5.9秒
ウォームアップタイム*1 (主電源立ち上げ時)	主電源ON時の高速起動が[ON]の場合10秒以下(室温20度)*2 主電源ON時の高速起動が[OFF]の場合34秒以下(室温20度)
リカバリータイム (スリープ復帰時間)	10秒以下(室温20度)
部品リユース率	94.3%
エネルギー消費効率*3	64kWh/年(区分名:a)



*認定番号:Z2 155 014



部品リユース率
94.3%

本体標準価格(税別)…… オープン価格

※2段カセットペディスタルは本体に標準で装着されています。

ImageRUNNER
ADVANCE

4545F-RG モノクロ NEW

連続複写速度(A4ヨコ)	モノクロ45枚/分
スキャン速度(A4ヨコ)	カラー/モノクロ共 80ページ/分(300dpi/片面)、 160ページ/分(300dpi/両面同時)
ファーストコピータイム(A4ヨコ)	モノクロ3.8秒
ウォームアップタイム*1 (主電源立ち上げ時)	主電源ON時の高速起動が[ON]の場合24秒以下(室温20度)*2 主電源ON時の高速起動が[OFF]の場合30秒以下(室温20度)
リカバリータイム (スリープ復帰時間)	10秒以下(室温20度)
部品リユース率	89.7%
エネルギー消費効率*3	129kWh/年(区分名:c)



*認定番号:Z2 155 013



部品リユース率
89.7%

本体標準価格(税別)…… オープン価格

※2段カセットペディスタルは本体に標準で装着されています。

*1 使用環境、使用条件によって変わることがあります。*2 使用状況により高速起動されない場合があります。*3 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値。

Rモデル

Refreshedシリーズのスタンダードモデル

ImageRUNNER
ADVANCE

C5560F-R/C5550F-R/C5540F-R

カラー

	iR-ADV C5560F-R	iR-ADV C5550F-R	iR-ADV C5540F-R
連続複写速度 (A4ヨコ)	カラー60枚/分、モノクロ60枚/分	カラー50枚/分、モノクロ50枚/分	カラー40枚/分、モノクロ40枚/分
スキャン速度 (A4ヨコ)	カラー/モノクロ共 80ページ/分 (300dpi/片面)、 160ページ/分 (300dpi/両面同時)		
ファーストコピータイム (室温20～30度)	カラー4.5秒、モノクロ2.9秒	カラー5.2秒、モノクロ3.5秒	カラー6.1秒、モノクロ4.1秒
ウォームアップタイム*1 (主電源立ち上げ時)	主電源ON時の高速起動が「[ON]」の場合10秒以下 (室温20度) *2 主電源ON時の高速起動が「[OFF]」の場合30秒以下 (室温20度)		
リカバリータイム (スリープ復帰時間)	10秒以下 (室温20度)		
部品リユース率	84.0%		
エネルギー消費効率*3	161kWh/年 (区分名:b)	130kWh/年 (区分名:b)	106kWh/年 (区分名:a)

部品リユース率
84.0%

*認定番号: 20 155 047

本体標準価格(税別) …… オープン価格
※2段カセットペディスタルは本体に標準で装着されています。

*1 使用環境、使用条件によって変わることがあります。 *2 使用状況により高速起動されない場合があります。 *3 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値。

Refreshedシリーズ機能比較表

モデル名	画像モード	名称	コピー	プリント	ファクス	スキャン	SEND	ボックス	アドバンスドボックス	インターネットファクス/イントラネットファクス	ADF読み込み
RGモデル	カラー	iR-ADV C3530F-RG	○	○	○	○	○	○	○	○	両面反転
	モノクロ	iR-ADV 4545F-RG	○	○	○	○	○	○	○	○	両面同時
Rモデル	カラー	iR-ADV C5560F-R	○	○	○	○	○	○	○	○	両面同時
		iR-ADV C5550F-R	○	○	○	○	○	○	○	○	両面同時
		iR-ADV C5540F-R	○	○	○	○	○	○	○	○	両面同時

SPECIFICATION 仕様表

		RGモデル	
		COLOR カラー	MONOCHROME モノクロ
基本仕様／コピー機能	名称	ImageRUNNER ADVANCE C3530F-RG	
	形式	コンソール	
	読み取り解像度	600dpi×600dpi	
	書き込み解像度	2400dpi相当×600dpi	1200dpi×1200dpi
	隔調	256階調	
	複写原稿	最大A3サイズまで・シート、ブック原稿、立体物（約2kgまで）	
	複写サイズ	用紙サイズ	A3*1、B4*1、A4、A4R*1、B5、B5R*1、A5*2、A5R、ユーザー設定サイズ*3（98.4×139.7～320.0×457.2mm）、フリースize*2（98.4 ×139.7～320.0×457.2mm）、郵便はがき*2、郵便往復はがき*2、郵便4面はがき*2、封筒（角形2号*1、洋形長3号、長形3号、ユーザー設定サイズ*2（98.0×98.0～320.0× 457.2mm））
	ウォームアップタイム*6	画像欠け幅	先端:4mm+1.5/-1.0mm、左右各:2.5mm±1.5mm、後端:2.5mm
		用紙坪量	カセット:52～220g/㎡、手差し:52～300g/㎡
		主電源立ち上げ時	主電源ON時の高速起動が[ON]の場合:10秒以下（室温20度）*7 主電源ON時の高速起動が[OFF]の場合:34秒以下（室温20度）
		リカバリータイム	10秒以下（室温20度）
	ファーストコピータイム（室温20～30度）		3.8秒
	連続複写速度	A3	カラー・モノクロ共に15枚/分
		B4	カラー・モノクロ共に15枚/分
		A4	カラー・モノクロ共に30枚/分
		B5	カラー・モノクロ共に30枚/分
	複写倍率	定型	1:1±0.5%、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.86、0.81、0.70、0.61、0.50、0.25
	給紙方式	ズーム	25～400%（1%刻み）
		カセット	640枚×2+640枚×2カセット（2段カセットベディスタル）
	給紙容量（64g/㎡紙）	手差し	120枚
	連続複写枚数	999枚	
	電源	AC100V、8.5A、50/60Hz	
	最大消費電力	1.5kW以下	
	エネルギー消費効率（複合機）*9	64kWh/年（区分名:a）	
	標準消費電力量（TEC）	0.36kWh*10	
	大きさ（ADFを含む）	565mm（幅）×736mm（奥行き）×1128mm（高さ）*11	
	質量（ADFを含む）	約93kg *11	
	機械占有寸法（ADFを含む）	894mm（幅）×736mm（奥行き）	
	メモリー容量	RAM:3GB、HDD:標準:250GB	
ADF仕様	原稿送り装置の種類	両面反転自動原稿送り装置	
	原稿サイズ/種類	サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6
	原稿の収容可能枚数	原稿坪量	片面原稿:モノクロ 38～128g/㎡、カラー 64～128g/㎡ 両面原稿:モノクロ 50～128g/㎡、カラー 64～128g/㎡
		100枚（80g/㎡）	150枚（80g/㎡）
LIPS（レターインポートシステム）	原稿読み取り速度（A4ヨコ）	片面読取	カラー/モノクロ共 70ページ/分（300dpi×300dpi）、 カラー/モノクロ共 51ページ/分（600dpi×600dpi）
	両面反転読取	カラー/モノクロ共 35ページ/分（300dpi×300dpi） カラー/モノクロ共 25.5ページ/分（600dpi×600dpi）	片面読取 カラー/モノクロ共 80ページ/分（300dpi×300dpi） カラー/モノクロ 60/80ページ/分（600dpi×600dpi）
		両面同時読取	カラー/モノクロ共 160ページ/分（300dpi×300dpi） カラー/モノクロ 80/150ページ/分（600dpi×600dpi）
		両面同時読取	カラー/モノクロ共 160ページ/分（300dpi×300dpi） カラー/モノクロ 80/150ページ/分（600dpi×600dpi）
LIPS（レターインポートシステム）	型式	内蔵型	
	プリントサイズ	コピー仕様に準ずる	
	連続プリント速度	コピー仕様に準ずる	
	解像度	データ処理	1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi
LIPS（レターインポートシステム）	ページ記述言語	LIPS LX	
	対応プロトコル	TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD）	
	対応OS	Windows®8.1/Windows®10/Windows®11/Windows®Server2012/Windows®Server2012 R2/Windows®Server2016/Windows®Server2019/Windows®Server2022/Mac OS X（10.11以降）	
	内蔵フロントインターフェース	USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（IEEE802.3準拠）	
LIPS（レターインポートシステム）	画像欠け幅	定形サイズ:用紙の端から上下左右の余白は5mm（封筒は10mm）	
	適用回線*12	加入電話回線網、ファクシミリ通信網（Fネット）	
	走査線密度	標準モード	8ドット/mm×3.85ライン/mm
		ファインモード	8ドット/mm×7.7ライン/mm
		スーパーファインモード	8ドット/mm×15.4ライン/mm
		ウルトラファインモード	16ドット/mm×15.4ライン/mm
LIPS（レターインポートシステム）	通信速度	SuperG3:33.6kbps、G3:14.4kbps	
	符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG	
	通信モード	SuperG3、G3	
	送信原稿サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5*13、B5R*14、A5*14、A5R*14	
LIPS（レターインポートシステム）	記録紙サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R	
	電送時間	JBIG:約2.6秒	
	ファクスドライバー	USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（IEEE802.3準拠）	
	対応プロトコル	TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD）	
LIPS（レターインポートシステム）	対応OS	Windows®8.1/Windows®10/Windows®11/Windows®Server2012/Windows®Server2012 R2/Windows®Server2016/Windows®Server2019/Windows®Server2022/Mac OS X（10.11以降）	
	通信プロトコル	インターネットFAX	SMTP*15（送信）/POP3*16（受信）
	通信モード	インターネットFAX	SMTP*15（送信）
		イントラネットFAX	Simpleモード、Fullモード
LIPS（レターインポートシステム）	通信可能用紙サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5*17、B5R*18、A5*18、A5R*18	
	解像度	モノクロ	200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi*19、300×300dpi*19、400×400dpi*19
	対応メールサーバーソフトウェア	転送用	Microsoft Exchange2013/Microsoft Exchange2016/Microsoft Exchange2019/Sendmail 8.15.2
	受信用	受信用	Microsoft Exchange2013/Microsoft Exchange2016/Microsoft Exchange2019/Qpopper 4.1.0
LIPS（レターインポートシステム）	形式	カラーキャナー	
	最大原稿読み取りサイズ	コピー仕様に準ずる	
	読み取り解像度（主走査×副走査）	75、150、200、300、400、600dpi（75～600dpiまで1dpi単位の設定可能）	
	インターフェース	USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（IEEE 802.3準拠）	
LIPS（レターインポートシステム）	対応プロトコル	TCP/IP	
	対応OS	Windows®8.1/Windows®10/Windows®11/Windows®Server2012/Windows®Server2012 R2/Windows®Server2016/Windows®Server2019/Windows®Server2022	
	ドライバ	TWAIN準拠 WIA準拠	
	画像モード	カラー/モノクロ自動切替、カラー、モノクロ（2値）、グレースケール	

*1:カセット1は非対応 *2:手差しトレイのみ給紙可能 *3:1段目給紙カセットは139.7×182mm～297×215.9mm、2段目以降の給紙カセットは139.7×182mm～304.8×457.2mmのユーザー設定サイズを使用可能です。 *4:1段目給紙カセットは139.7×182.0mm～297.0×390.0mm、2段目以降の給紙カセットは139.7×182.0mm～297.0×431.8mmのユーザー設定サイズを使用可能です。 *5:52～59g/㎡は、送り方向縦目のみ *6:使用環境、使用条件によって変わることがあります。 *7:使用状況により高速起動されない場合があります。なお、タッチパネルディスプレイのキー操作が可能になるまでの時間は7秒以下です。 *8:使用状況により高速起動されない場合があります。なお、タッチパネルディスプレイのキー操作が可能になるまでの時間は7秒以下です。 *9:省エネ法（平成25年3月1日付）で定められた測定方法による数値 *10:国際エネルギースタープログラム Version 3.0で定められた測定方法による数値 *11:2段カセットベディスタルを含む *12:IP電話にご加入のとき、IP電話経由ではファクシミリ通信が正常に行えないことがあります。ファクシミリ通信は一般電話（加入電話/Fネット）回線経由での使用をおすすめします。 *13:B4短尺として送信されます。 *14:A4として送信されます。 *15:SMTP認証及び、SMTP送信時の暗号化（SSL）通信に対応しています。 *16:APOP/POP before SMTP及び、POP受信時の暗号化（SSL）通信に対応しています。 *17:B4短尺として送信されます。 *18:A4として送信されます。 *19:相手側受信条件設定により可能です。



		Rモデル			
		COLOR カラー			
基本仕様 / コピー機能	名称		ImageRUNNER ADVANCE C5560F-R	ImageRUNNER ADVANCE C5550F-R	ImageRUNNER ADVANCE C5540F-R
	形式		コンソール		
	読み取り解像度		600dpi×600dpi		
	書き込み解像度		9,600dpi相当×1,200dpi		
	階調		256階調		
	複写原稿		最大A3サイズまで:シート、ブック原稿、立体物(約2kgまで)		
	複写サイズ	用紙サイズ	305mm×457mm(12×18)*1、320mm×450mm(SRA3)*2、A3*1、B4*1、A4、A4R*1、B5、B5R*1、A5、A5R、ユーザー設定サイズ*3 (98.0×139.7~320.0×457.2mm)、フリーサイズ*2 (98.0×139.7~320.0×457.2mm)、郵便はがき*2、郵便往復はがき*2、郵便4面はがき*2、封筒(角形2号*1、洋形長3号、長形3号)		
		画像欠け幅	先端:4.0mm、左右 各:2.5mm、後端:2.5mm		
	用紙坪量	カセット:52~256g/㎡、手差し:52~300g/㎡			
	ウォームアップタイム*4	主電源立ち上げ時	主電源ON時の高速起動が[ON]の場合 10秒以下(室温20度)*5 主電源ON時の高速起動が[OFF]の場合 30秒以下(室温20度)		
		リカバリタイム	10秒以下(室温20度)		
	ファーストコピータイム(室温20~30度)		カラー:4.5秒、モノクロ:2.9秒	カラー:5.2秒、モノクロ:3.5秒	カラー:6.1秒、モノクロ:4.1秒
	連続複写速度	A3	カラー・モノクロ共に32枚/分	カラー・モノクロ共に27枚/分	カラー・モノクロ共に22枚/分
		B4	カラー・モノクロ共に34枚/分	カラー・モノクロ共に29枚/分	カラー・モノクロ共に23枚/分
		A4	カラー・モノクロ共に60枚/分	カラー・モノクロ共に50枚/分	カラー・モノクロ共に40枚/分
		B5	カラー・モノクロ共に60枚/分	カラー・モノクロ共に50枚/分	カラー・モノクロ共に40枚/分
	複写倍率	定型	1:1±0.5%、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.86、0.81、0.70、0.61、0.50、0.25		
		ズーム	25~400%(1%刻み)		
	給紙方式	カセット	640枚×2+640枚×2カセット(2段カセットベディスタル)(カセット1段目はA4サイズまで)		
給紙容量(64g/㎡紙)	手差し	120枚			
連続複写枚数		999枚			
電源		AC 100V、15A、50/60Hz			
最大消費電力		1.5kW以下			
エネルギー消費効率(複合機)*6		161kWh/年(区分名:b)	130kWh/年(区分名:b)	106kWh/年(区分名:a)	
大きさ(ADFを含む)		620mm(幅)×742mm(奥行)×1201mm(高さ)(2段カセットベディスタルを含む)			
質量(ADFを含む)		約165.5kg (2段カセットベディスタルを含む)			
機械占有寸法(ADFを含む)		980mm(幅)×742mm(奥行)			
メモリー容量		RAM:4GB、HDD:標準:250GB			
ADF仕様	原稿送り装置の種類	両面同時自動原稿送り装置			
	原稿サイズ/種類	サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6R		
	原稿坪量	原稿坪量	片面原稿:モノクロ 38~157g/㎡、カラー 64~157g/㎡ 両面原稿:モノクロ 50~157g/㎡、カラー 64~157g/㎡		
	原稿の収容可能枚数		150枚(80g/㎡)		
	原稿読み取り速度(A4ヨコ)	片面読取	カラー/モノクロ共 80ページ/分(300dpi×300dpi)		
LIPS対応仕様の拡張機能		両面同時読取	カラー/モノクロ共 160ページ/分(300dpi×300dpi)		
			カラー/モノクロ 80/150ページ/分(600dpi×600dpi)		
LIPS対応仕様の拡張機能	型式	内蔵型			
	プリントサイズ	コピー仕様に準ずる			
	連続プリント速度	コピー仕様に準ずる			
	解像度	データ処理	1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi		
	ページ記述言語	LIPS LX			
	対応プロトコル	TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD)			
	対応OS	Windows®8.1/Windows®10/Windows®Server2012/Windows®Server2012 R2/Windows®Server2016/Windows®Server2019、Mac OS X(10.10以降)			
	内蔵フォント	なし			
	インターフェース	USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)			
	画像欠け幅	定形サイズ:用紙の端から上下左右の余白は5mm(封筒は10mm)			
FAX機能仕様	適用回線*7	加入電話回線網、ファクシミリ通信網(Fネット)(回線増設キットにより最大2回線まで増設可能)			
	走査線密度	標準モード	8dot/mm×3.85ライン/mm		
		ファインモード	8dot/mm×7.7ライン/mm		
		スーパーファインモード	8dot/mm×15.4ライン/mm		
		ウルトラファインモード	16dot/mm×15.4ライン/mm		
	通信速度	SuperG3:33.6kbps、G3:14.4kbps			
	符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG			
	通信モード	SuperG3、G3			
	送信原稿サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5*8、B5R*9、A5*9、A5R*9			
	記録紙サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R			
電送時間	JBIG:約2.6秒				
インターネットFAX機能の仕様	ファクスドライバー	インターフェイス	USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)		
		対応プロトコル	TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD)		
		対応OS	Windows®8.1/Windows®10/Windows®Server2012/Windows®Server2012 R2/Windows Server 2016/Windows Server 2019、Mac OS X(10.10以降)		
		通信プロトコル	SMTP*10(送信)/POP3*11(受信)		
		インターネットFAX	SMTP*10(送受信)		
インターネットFAX機能の仕様	通信モード	Simpleモード、Fullモード			
	通信可能用紙サイズ	A3、B4、A4、B5*12、A5*13			
	解像度	モノクロ	200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi*14、300×300dpi*14、400×400dpi*14、600×600dpi*14		
		カラー	100×100dpi*14、200×200dpi、300×300dpi*14、400×400dpi*14、600×600dpi*14		
	対応メールサーバー	転送用	Microsoft Exchange2013/Microsoft Exchange2016/Microsoft Exchange2019/Sendmail 8.14.7		
ブルースキャン機能の仕様	受信用	Microsoft Exchange2013/Microsoft Exchange2016/Microsoft Exchange2019/Qpopper 4.1.0			
	形式	クラスレスキャナー			
	最大原稿読み取りサイズ	コピー仕様に準ずる			
	読み取り解像度(主走査×副走査)	75、150、200、300、400、600dpi(75~600dpiまで1dpi単位の設定可能)			
	インターフェース	USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)			
対応プロトコル	TCP/IP				
対応OS	Windows®8.1/Windows®10/Windows®Server2012/Windows®Server2012 R2/Windows Server 2016				
ドライバー	TWAIN準拠 WIA準拠				
画像モード	カラー/モノクロ自動切替、カラー、モノクロ(2値)、グレースケール				

*1:カセット1は非対応 *2:手差しトレイのみ給紙可能 *3:1段目給紙カセットは98.0×148.0mm~297.0×215.9mm、2段目以降の給紙カセットは98.0×182mm~304.8×457.2mmのユーザー設定サイズを使用可能です。*4:使用環境、使用条件によって変わることがあります。*5:使用状況により高速起動されない場合があります。なお、タッチパネルディスプレイのキー操作が可能になるまでの時間は4秒以下です。*6:省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による数値 *7:IP電話にご加入のとき、IP電話経由ではファクシミリ通信が正常に行えないことがあります。ファクシミリ通信は一般電話(加入電話/Fネット)回線経由での使用をおすすめします。*8:B4短尺として送信されます。*9:A4として送信されます。*10:SMTP認証及び、SMTP送信時の暗号化(SSL)通信に対応しています。*11:APOP/POP before SMTP及び、POP受信時の暗号化(SSL)通信に対応しています。*12:B4短尺として送信されます。*13:A4として送信されます。*14:相手側受信条件設定により可能です。

		RGモデル	
		COLOR カラー	MONOCHROME モノクロ
ブッシュスキャン機能仕様	名称	ImageRUNNER ADVANCE C3530F-RG	ImageRUNNER ADVANCE 4545F-RG
	形式	カラースキャナー	
	最大原稿読み取りサイズ	コピー仕様に準ずる	
	読み取り解像度 (主走査×副走査)	100×100dpi, 150×150dpi, 200×100dpi, 200×200dpi, 200×400dpi, 300×300dpi, 400×400dpi, 600×600dpi	
	インターフェース	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (IEEE 802.3準拠)	
	対応プロトコル	FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV, SMTP	
	対応OS/ アプリケーション	SMB	
		Windows®8.1, Windows®10, Windows®11, Windows®Server 2012, Windows®Server 2012 R2, Windows®Server 2016, Windows®Server 2019, Windows®Server 2022, macOS Catalina, macOS Big Sur, macOS Monterey, Cent OS Stream 8	
		FTP	
		Windows®Server 2012:Internet Information Services 8.0 Windows®8.1, Windows®Server 2012 R2 : Internet Information Services 8.5 Windows®10, Windows®11, Windows®Server 2016, Windows®Server 2019, Windows®Server 2022:Internet Information Services 10, Cent OS Stream 8	
		WebDAV	
		Windows®Server 2012 : Internet Information Services 8.0, Windows®8.1, Windows®Server 2012 R2 : Internet Information Services 8.5, Windows®10, Windows®11, Windows®Server 2016, Windows®Server 2019, Windows®Server 2022 : Internet Information Services 10, macOS Catalina, macOS Big Sur, macOS Monterey, Cent OS Stream 8	
		SMTP	
		Microsoft Exchange Server 2013, Microsoft Exchange Server 2016, Microsoft Exchange Server 2019, Sendmail 8.15.2	
	出力フォーマット	シングルページ TIFF (MMR) / JPEG / PDF / XPS / OOXML (PowerPoint, Word)	
	画像モード	マルチページ TIFF (MMR) / PDF / XPS / OOXML (PowerPoint, Word)	
	付加機能	文字, 文字/写真, 写真 アウトラインPDF生成機能・サーチャブルPDF / XPS生成機能・OOXML (PowerPoint, Word) 生成機能・ユーザー署名PDF / XPS生成機能	
		Rモデル	
		COLOR カラー	
ブッシュスキャン機能仕様	名称	ImageRUNNER ADVANCE C5560F-R / C5550F-R / C5540F-R	
	形式	カラースキャナー	
	最大原稿読み取りサイズ	コピー仕様に準ずる	
	読み取り解像度 (主走査×副走査)	100×100dpi, 150×150dpi, 200×100dpi, 200×200dpi, 200×400dpi, 300×300dpi, 400×400dpi, 600×600dpi	
	インターフェース	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (IEEE 802.3準拠)	
	対応プロトコル	FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV, SMTP	
	対応OS/ アプリケーション	SMB	
		Windows®8.1, Windows®10, Windows®Server 2012, Windows®Server 2012 R2, Windows®Server 2016, Windows®Server 2019, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Cent OS 7	
		FTP	
		Windows®Server 2012:Internet Information Services 8.0 Windows®8.1, Windows®Server 2012 R2:Internet Information Services 8.5 Windows®10, Windows®Server 2016, Windows®Server 2019:Internet Information Services 10, Cent OS 7	
		WebDAV	
		Windows®Server 2012:Internet Information Services 8.0, Windows®8.1 / Windows®Server 2012 R2:Internet Information Services 8.5, Windows®10/Windows®Server 2016/Windows®Server 2019:Internet Information Services 10, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Cent OS 7	
		SMTP	
		Microsoft Exchange Server 2013/Microsoft Exchange Server 2016/Microsoft Exchange Server 2019	
	出力フォーマット	シングルページ TIFF (MMR) / JPEG / PDF / XPS / OOXML (PowerPoint, Word)	
	画像モード	マルチページ TIFF (MMR) / PDF / XPS / OOXML (PowerPoint, Word)	
	付加機能	文字, 文字/写真, 写真 アウトラインPDF生成機能・サーチャブルPDF / XPS生成機能・OOXML (PowerPoint, Word) 生成機能	

キヤノンの環境への取り組み

canon.jp/ecology

キヤノングループでは環境ビジョン「ACTION for GREEN」を掲げています。当サイトでは、その考え方や活動が動画でわかる映像コンテンツや、カートリッジ回収リサイクルをはじめとする特集コンテンツ、さらにサステナビリティレポートなどを通して、取り組みの全体像をわかりやすくご紹介しています。



HOME

中小オフィス向けIT支援サービス
※別途契約が必要です(有償)。

ImageWARE
Desktop

オフィスのドキュメントワークの生産性向上と情報資産の有効活用を支援するソフトウェア



meap
ADVANCE

ビジネスを革新する可能性を秘めたアプリケーションプラットフォーム

※製品改良のため予告なく変更を行うことがあります。記載の内容は2023年11月現在のものです。最新の情報はホームページからご確認ください。●記載の価格には感光体、消耗品類の価格及び消費税は含まれておりません。本体ならびに関連する消耗品、サービス役務などにつきましては、別途消費税を申し受けますので御了承願います。●別途保守サービスが必要ですので、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。●保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。●)Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの、米国、日本及び、その他の国における登録商標です。●Canon、Canonロゴ、imageRUNNERはキヤノン株式会社の登録商標です。●本カタログに記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



Home Page

キヤノン オフィス向け複合機 ホームページ



キヤノンお客様相談センター

イメージランナー アドバンス



0570-08-0056

※おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間(平日)9:00～17:00 (土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STORE



安全にお使い
いただくために

- ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

●お求めは信用のある当社で

2023年11月現在