



写真はオプション装着時

# こんな場所で、いろんなシーンで、サービスの質を高め、集客向上につなげます。

キヤノンS3500は、お客さまのニーズに的確に応え、満足度をアップ。幅広いサービスを実現します。



Self Document Station S3500

写真はS3500にオプションの「2段カセットベディスタル-Y3」を装着、コインマネージャー CCM-10に「CCM-10 千円札対応キット」・「CCM-10 領収書発行キット」を装着したものです。

## ビジネスホテル

資料の出力やコピー、ファクスの送受信サービスなどを提供すれば、不便の多い出張中のお客さまの仕事はもっとスムーズに。ビジネス客が良く利用するホテルや旅館。そんな空間にもぴったりです。



導入メリット



## レンタルオフィス

オフィス空間にコピー、プリント、ファクスは必要不可欠。しかも、出力をイライラして待つことがない出力機なら大歓迎です。仕事や会議の効率がアップすれば、お客さまの好感度もどんどんアップします。



導入メリット



## インターネットカフェ

インターネット閲覧中に検索した、興味あるニュースや役立つ情報などは、手元に残したいもの。その場でカラープリントできれば、お客さまも満足。外回りのビジネス客の方が立ち寄りニーズもさらに広がります。



導入メリット



## デジタルサービスセンター

デジタルカメラの撮影データなど、プライベートなものや、企画書、見積書などのビジネスドキュメントのプリントやコピーは、お客さまにとってはセルフのほうが気軽にご利用できます。お店のスタッフの手間も軽減されますね。



導入メリット



## 図書館

図書館や大学、研究施設、公民館などは情報の宝庫。研究や勉強の資料入手のために、コピーやプリントは欠かせません。使いやすいれば使いやすいほど喜ばれ、施設の利用頻度も向上するのではないのでしょうか。



導入メリット



## スーパーマーケット コンビニエンスストア

ご家庭にもプリンタやファクスが普及していますが、A3サイズ用の紙や、鮮やかなカラー出力は難しいもの。ご近所のお客さまや外回りのビジネス客にこうしたサービスを提供すれば、きっと話題になります。




導入メリット



### 導入 メリット



付加価値サービス



サービスメニューの拡充



顧客満足向上



集客効果



リピーターの増加



売上げアップ



新規顧客開拓




イメージアップ



他店施設との差別化



コストダウン



コミュニケーションの円滑化



話題性  
宣伝効果

# セルフサービス専用複合機ならではの すぐれた設計と多彩な機能。



## 見やすく、わかりやすく、使いやすい。

### 大型TFTカラー液晶パネル

見やすく、操作もしやすい大型TFT液晶タッチパネルを採用。さらに、表示は7か国語に対応。日本語の音声による操作ガイダンス機能も搭載しました。



## 設置しやすいコンパクトボディ。

### コンパクト設計

幅586mm×奥行き783mmのコンパクトボディ。専有面積が少なく、シンプルなデザインなので、店頭のカウンターまわりやホテルのロビーなどでも、手軽に設置することができます。

## ランニングコストを抑え、省エネ効果も発揮。

### クラス最少の消費電力

S3500は、直前の動作から5分以上経過すると、消費電力を約60Wに抑える低電力モードを搭載。低電力モードにおいても、液晶タッチパネルは表示しているため、電力を節約しながらお客さまの使いやすさも追求しています。

## トナーは手を汚さず、スピーディな交換が可能。

### セットオントナーボトル

トナー交換の時期をランプが点滅してお知らせします。トナーはボトルタイプで、交換は手軽なセットオン方式。スピーディに交換作業がおこなえ、スタッフの手や店内を汚す心配もありません。



# Self Document Station S3500

## お待たせしないスピーディーなコピーを実現する高い基本性能

ファーストコピータイムはフルカラー8.5秒、白黒7.0秒\*1。連続コピーはA4フルカラー30枚/分、白黒35枚/分というすぐれた高速性能。店頭でのコピーに欠かせないスピーディさをさらに向上させました。さらにプリント、ファクス、データ送受信\*2など充実したマルチ機能も装備。お客さまのさまざまなニーズに的確に応え、サービスの幅を大きく広げます。

本体サイズ(幅×奥行き×高さ):586mm×783mm×870mm システム価格(税別):1,720,000円～  
\*1 A4サイズ、ヨコ送り、最上段カセットからの給紙、白黒(自動濃度ON時)は、7.7秒。 \*2 2008年秋対応予定。

## 表示の通りにかんたんエラー対応。

### エラー時対応のアニメーション表示

紙づまりなどのエラーが起きた場合、わかりやすいアニメーションで発生箇所や処理方法を液晶パネルに表示します。操作手順ごとに細かく表示されるので、スタッフの処理対応もスムーズにおこなえます。



## よりスムーズで快適なセルフサービスを実現。

### コインマネージャー CCM-10

専用コインマネージャーによる課金システムを採用しています。カラー/白黒、サイズ別の料金設定が可能で、10円から500円の硬貨と千円札\*1が使用できるので、1枚から最大99枚のコピーにも対応できます。また、コインマネージャーから直接、領収書発行\*2ができます。万一のトラブル発生時には、故障内容を表示する「自己診断機能」も搭載しています。




\*1 CCM-10 千円札対応キット装着時 \*2 CCM-10 領収書発行キット装着時

## 万一のトラブルにもスピーディに対応、修理が可能です。

### NETEYE


本体の状況をインターネットを利用して遠隔監視する、オンラインサポートシステムを搭載しています。万一のトラブル発生時には、カスタマーエンジニアがトラブル内容をすばやく把握できるので、スピーディに対応、修理することができます。



## 店内の複合機としても活用が可能です。

### 店舗運用モード/メンテナンスモード/テストモード

コインマネージャーの切り替えキーで、「店舗運用モード」「メンテナンスモード」「テストモード」が選択できます。「店舗運用モード」は各種仕様の設定や変更、「メンテナンスモード」はコピー仕様の設定など、「テストモード」ではS3500を非課金使用\*1に切り替えることができ、店舗用の複合機として活用できます。



\* 保守料金はかかりません。

# 「こんなことできない？」に答えます!




初めて使うとき、  
迷わずに操作できマスか?

大丈夫!



お店の人が忙しそう、  
領収書を出してほしいんだけど。

おまかせ  
ください!



セミナー案内のハガキを  
20枚コピーしたいなあ…

かんたんです!



コピーした後のデータって  
残ってるか心配だなあ?

ご安心を!



## user friendly

## すぐれた機能を提供するだけでなく、 より快適に使える利便性を向上させました。

高機能だけでは、便利で使いやすいとはかぎりません。S3500は、さまざまなお客さまが安心して手軽に使えるよう、使う人の立場に立って開発された工夫や機能が満載。より簡単に、快適に使える設計がなされています。

初めてのお客さまでも戸惑わないわかりやすさ。

### TFT液晶タッチパネル

大きくて見やすい画面、直感的にわかりやすい操作画面のデザインを重視。たとえば初めてのお客さまでも、大型液晶タッチパネルに表示される案内に従うだけで、迷うことなく簡単に操作できます。



お客さまの操作を日本語音声でサポート。

### 日本語による音声ガイダンス

コイン投入の案内から、カラー/白黒の選択、用紙サイズや部数の指定まで、コピー/プリントの利用手順を聞き取りやすくわかりやすい日本語音声でナビゲートします。お子さまや高齢のお客さまはもちろん、情報機器の操作にあまり慣れていない方などをていねいにサポート。音声に従って、落ち着いて操作をしていただけます。


コピーの種類を選んでください。



外国のお客さまでもスムーズな操作が可能です。

### 7カ国語対応表示

操作パネルの表示は、日本語に加えて、英語、中国語、韓国語、ロシア語、スペイン語、ポルトガル語の計7カ国語の中から選べます。外国からのお客さまも、自分で言語を切り替えて、利用することができます。



例えばこんな場所で

ビジネスホテル  
シティホテル  
スーパーマーケット  
コンビニエンスストア  
図書館  
公民館



いつもと違う機種を操作するのは戸惑うもの。でも、直感的に操作できるタッチパネルや音声でのサポートがあれば安心です。

**TFT液晶タッチパネル** **日本語による音声ガイダンス**  
**7カ国語対応表示**



例えばこんな場所で

スーパーマーケット  
コンビニエンスストア  
図書館  
ビジネスホテル  
デジタルサービスセンター  
出力センター



たまると結構な額になるけれど1回のコピー料は少額なので、お店の人に領収書を頼むのは気が引けることも。自動で領収書が出ればうれしいですね。

**コインマネージャー(領収書発行)**



例えばこんな場所で

図書館  
大学  
研究施設  
スーパーマーケット  
コンビニエンスストア  
デジタルサービスセンター



コピーはA4やB5の定型サイズしかできないと思いませんか? 郵便ハガキのような厚口の用紙にもコピーすることができるんですよ。

**手差しトレイ**




例えばこんな場所で

インターネットカフェ  
スーパーマーケット  
コンビニエンスストア  
ビジネスホテル  
デジタルサービスセンター



自分がコピーした画像やデータが複合機に残っていると、ちょっと不安。データがすぐに完全消去されれば、安心して利用できますね。

**画像データの完全消去**



コピー終了後にデータを消去します。



領収書の必要なお客さまをお待たせしません。

**コインマネージャー(領収書発行)**

領収書が必要なお客さまにはコインマネージャーからその場で領収書を発行\*。お客さまをお待たせすることも、スタッフが応対の手間をとられることもありません。

\* CCM-10 領収書発行キットが必要です。



さまざまなサイズや紙厚の用紙に対応します。

**手差しトレイ**


手差しトレイは、定型サイズはもちろん、郵便はがきサイズなどにも対応しています。郵便はがきをお持ちのお客さまや、A4コート紙などの特殊用紙で出力したいお客さまのニーズにも対応します。



お客さまのデータはきちんと削除、安心感を高めます。

**画像データの完全消去**

お客さまが原稿をコピーしたとき本体内に記録される画像データは、コピー終了後、完全に消去されます。ビジネスなどの大切な情報の漏えいを低減し、安心してご利用いただけます。



立体物も忠実に再現し、コピーニーズの幅を広げます。

**CCDセンサ**

キヤノンならではの高精度CCDセンサを採用し、再現性と被写界深度を高めました。紙原稿だけでなく、生地や基盤、アクセサリなどの立体物も美しくコピーします。



# コピーで「こんなことできない？」に応えます！



子どものかわいい写真を大きくして見たい。

お応えします！



免許証を表裏1枚でコピーしたいんだけど…

できます！



資料を冊子にしたいけど、何とかならない？

おまかせください！



ゼミの案内チラシを、大きく掲示したい…

かんたんです！



## copy


## カラーコピーをはやく、きれいに出力する お客さまのニーズにきちんと応える、すぐれ

すばやく手軽にカラーや白黒コピーをとるのはもちろん、拡大、縮小、両面の応用コピーやポスターモード、免許証モードなど特殊なコピーも思いのままに操作が可能。お客さまのニーズに的確に応えるだけでなく、新たなニーズを広げ、お客さまの満足度を高めます。

カラーの鮮明な再現も、大量のコピーもおまかせ。

高速・高画質

キヤノン独自のテクノロジーを活かしたコピーで、9600dpi相当 x 600dpiの高解像度で、文字も写真も美しく鮮やかに再現します。さらにファーストコピーと連続コピーはいずれもスピーディで、お客さまをお待たせしません。



美しさそのままに、写真を引き伸ばせます。

写真コピー

表示に合わせた容易な操作で、プリント写真の拡大が手軽におこなえます。さらに、A4コート紙を使えば、元の写真の美しさそのままに、写真コピーをとることができます。

写真コピー



例えばこんな場所で

スーパーマーケット  
コンビニエンスストア  
デジタルサービスセンター  
図書館  
公民館  
写真プリント店



写真を大型サイズにするとプリント代が意外と  
かかります。そんなとき、コピーで引き伸ばせばお得。  
美しさもそのままならうれしいですね。

写真コピー



例えばこんな場所で

インターネットカフェ  
スーパーマーケット  
コンビニエンスストア  
デジタルサービスセンター



運転免許証は小さいので、表裏両面のコピーに  
用紙2枚を使うのはもったいない気がします。1枚の  
用紙で済めば、コピー代も半額で経済的ですね。

免許証モード



例えばこんな場所で

レンタルオフィス  
レンタル会議室  
インターネットカフェ  
ビジネスホテル  
デジタルサービスセンター  
出カセンター



冊子を作るには両面コピーが必要ですが、手差しで  
やると、裏表の位置がずれたり、天地を間違えたり。  
正確な両面コピーが手軽にとれると便利です。

両面印刷モード



例えばこんな場所で

図書館  
学校  
研究施設  
デジタルサービスセンター  
コンビニエンスストア  
インターネットカフェ



いくらズーム機能があっても、A3コピーをポスターに  
繋げるのはひと苦労。でも、チラシサイズから簡単に  
ポスターサイズに分割コピーができるんです。

ポスターモード



# のはもちろん。 た機能を満載。

## 運転免許証の両面を 1枚でコピー。

免許証モード

両面に情報が載っている運転免許証を  
実寸でコピーするとき、運転  
免許証の表裏を簡単に1枚の用紙に  
コピーすることができます。コピー  
代が半額で済み、お客さまへの  
サービスにつながります。



## 原稿の両面コピーが ずっと手軽に。

両面印刷モード

表になる原稿、裏になる原稿を  
続けて普通にセットしていただくで、  
きれいな両面コピーがとれます。  
冊子を作りたいとき、大量の資料  
を半減したいときにも有効です。



## チラシからでも簡単に ポスターが作れます。

ポスターモード

たとえば、A4サイズのチラシを4  
分割し、それぞれをA3に拡大して  
コピー。つなげてA1サイズのポスター  
を作成することができます。特別な  
知識がなくても簡単な設定操作  
で実現します。



## 原稿をお好きなサイズに 拡大・縮小できます。

拡大・縮小コピー

「自動変倍」や「定型拡大」、「ズーム」  
など7種類の変倍機能を搭載。設定  
は操作パネルの表示に従うだけで  
簡単です。お客さまの目的にあわ  
せたコピーを手軽にとることができ  
ます。



## 原稿をお好みの色に 自由に変えられます。

豊富なカラー選択

原稿の色にかかわらず、基本6色  
(ブルー/レッド/グリーン/イエロー/  
シアン/マゼンダ)の中から好きな  
色を選んでコピーするなど、自由度  
の高いカラー選択が可能です。



# プリントで「こんなことできない？」に 대응します！

※2008年夏対応予定



出張先で見積書を訂正した。  
いまずぐに持って行きたい！

できます！



インターネットで検索した  
情報をゼミの全員に配りたい…

お応えします！



カラーと白黒のデータを  
いっぺんにプリント  
したいんだけど？

おまかせ  
ください！



# print

## パソコンとのネットワークを高める S3500はさまざまなシーンで、ドキュ

必要なときに、いちばん近い場所で  
すぐにデータを出力したい、そんな  
ニーズにもS3500は応えます。  
店舗のパソコンと接続しておけば、  
お客さまがお持ちになるCD-Rや  
USBメモリなどのメディアから簡単  
にプリントアウトすることができます。  
しかも、リアルで美しい画像品質を実現  
するので、外出中のビジネスマンを  
はじめ、家庭用プリンタを超える品質を  
求めるお客さまのニーズにも応える、  
すぐれたプリントサービスを提供します。


外出先で急に印刷が必要になったときにも、  
快適に、安心して使えます。

### パソコンからプリント

店舗のパソコンと接続しておけば、お客さまがお持ちになるメディアからすぐにプリントすることができます。プリントする際は、先にお客さまにパスワードを設定していただき、そのパスワード認証をおこなってから出力を開始するので、データを他の人に見られるなどの心配がありません。安全で、安心なセルフプリントをご利用いただけます。

Windows®2000/XP、Windows Vista™に対応。

### プリントの流れ



例えばこんな場所で

ビジネスホテル  
インターネットカフェ  
スーパーマーケット  
コンビニエンスストア  
デジタルサービスセンター  
出力センター



ビジネスマンがノートパソコンを持ち歩くのは当たり前。でも、プリンタまでは持ち歩けません。どこでも、すぐにプリントできるとうれしいですね。

パソコンからプリント



例えばこんな場所で

インターネットカフェ  
図書館  
大学  
コンビニエンスストア  
デジタルサービスセンター  
出力センター



大量の資料を1枚1枚プリントしては、料金がかさんでしまいます。4ページ分を1枚に出力できたら、ずいぶんお得ですね。

4in1/2in1プリント 両面プリント



例えばこんな場所で

デジタルサービスセンター  
出力センター  
図書館  
スーパーマーケット  
コンビニエンスストア  
ビジネスホテル



カラーデータと白黒データをプリントする際にいちいち設定を変えるのはわずらわしいもの。一度にできると便利です。

カラー/白黒自動切替



# プリント機能。 メント出力環境を提供します。

2008年夏対応予定

## ボリュームのあるデータも、 効率よくプリントできます。

4in1/2in1プリント 両面プリント

出力データのページ数が多い時は、1枚の用紙に2ページ分や、4ページ分を割り付けることができます。併せて両面にプリントする事も可能なので、効率よくプリントができます。もちろん、難しい設定はありません。操作パネルの表示に従うだけで、正確に割り付けられたプリントを手にする事ができます。

縮小レイアウト




出力用紙を節約できます!

## カラーと白黒のデータを 設定を変える事なくプリント。

カラー/白黒自動切替

カラーデータと白黒データをプリントする際に、カラー/白黒を判別して自動切替。パソコン側でいちいち設定を変える手間がなく、スムーズに出力することができます。お客さまは白黒のデータを誤ってカラー出力することがなく、プリントを適正な価格でご利用いただけます。

カラー/白黒自動切替



適正価格でプリントできます!



# データの送受信で「こんなことできない？」に応えます!



冊子状の資料を  
手間をかけずに送りたい...

大丈夫!



見積書を持ってくるのを  
忘れてしまった!

ご安心を!



待ち合わせ場所が変更!  
なんとか地図を受け取りたい。

おまかせ  
ください!



会社のパソコンで作成した  
データを出力したいけど、  
手元にパソコンもプリンタもない...

かんたんです!



## クロネコFAXサービス

使いたいときに、いつものお店で気軽  
お客さまに最適かつ自由な出力環境を

お店のS3500をお客さまの自宅や会社の  
ファクスやプリンタのように活用してい  
ただける、それがクロネコFAXサービスです。  
S3500とネットワークされたクロネコFAX  
センターにファクス原稿を送信、もしくは  
PDFデータをE-Mailで送信\*してもらえば、  
受け取りたいお客さまはどこのお店の  
S3500からでも出力することができます。  
セキュリティシステムも強固で、安心して  
ご利用いただけます。

\*2008年秋対応予定


 ヤマトシステム開発

海外への  
ファクス送信もできます。

海外との通信

クロネコFAXサービスは、海外へのファクス送信にも対応  
しています。外出先からでも、お近くにS3500があれば、  
海外へ送信できます。

海外との通信料は日本国内のものとは異なります。



さまざまな大きさや厚さの  
原稿をファクスできます。

プレコピー不要 ブック原稿対応

本や雑誌など厚さのあるものでも、S3500なら、原稿台に  
セットして直接ファクスすることができます。また、原稿  
サイズも、免許証や名刺などの小さいものから、A3まで、  
幅広く対応しています。




例えばこんな場所で

図書館  
インターネットカフェ  
スーパーマーケット  
コンビニエンスストア  
デジタルサービスセンター  
出力センター



製本された資料の必要なページを1ページずつ  
コピーしてからファクス送信...では面倒。見開  
きをそのままファクスできればもっと楽ですよ。

**プレコピー不要** **ブック原稿対応**



例えばこんな場所で


ビジネスホテル  
インターネットカフェ  
スーパーマーケット  
コンビニエンスストア  
デジタルサービスセンター  
出力センター



そのうえノートパソコンも持っていなかったら、  
もう受信手段がない、ではありません。すぐに、  
見積書の出力を受け取る方法があるのです。

**クロネコFAXに預ける**

**クロネコFAXから取り出す**



例えばこんな場所で

スーパーマーケット  
コンビニエンスストア  
小売店  
デジタルサービスセンター  
写真プリント店  
インターネットカフェ



指定の場所のしるしがついた地図をファクス  
で受け取れば、当日の急な集合場所の変更  
でも、安心ですね。

**クロネコFAXに預ける**

**クロネコFAXから取り出す**



例えばこんな場所で

ビジネスホテル  
駅ビル  
スーパーマーケット  
コンビニエンスストア  
インターネットカフェ



会社のパソコンからデータをメールで送信して  
もらえば、近くのコンビニエンスストアでプリ  
ント出力することができるんです。

**ネットワークプリント**

2008年秋対応予定




# にファクス&ネットワークプリント。 提供します。

## いつでもどこでも FAXの送受信が可能です。

**クロネコFAXに預ける** **クロネコFAXから取り出す**

クロネコFAXセンターに預けたファクス文書は、翌日24時までであればクロネコ  
FAXセンター内に預け留められます。あとは、都合のよい時間に、一番近い  
S3500で文書番号を入力するだけで、出力がいつでも可能です。



## パソコンで作成したデータを 外出先で受取れます。

**ネットワークプリント**

パソコンで作成したデータを外出先で出力できるネットワークプリントに対応。PDFファイルをはじめ、  
Microsoft Word/Excel®/PowerPoint®などをあらかじめクロネコFAXセンターに登録しておけば、S3500  
を導入しているクロネコFAXサービス加盟店などで出力することが可能です。 2008年秋対応予定

