

Canon

ビジネスインクジェット複合機 カタログ

WG7350F/WG7350FM





生産性

操作性

画質

管理性

信頼性

オフィス適応性



インクジェットで ビジネスを軽快に。

スペースの限られたオフィスに最適なカラービジネスインクジェット複合機 WG7350。高い生産性や優れた操作性はもちろん、新開発のプリントヘッドや新顔料インクにより、ワンランク上のプリント品質を実現しました。インクジェット、複合機を知り尽くしたキャノンの技術力を凝縮。ビジネスの可能性が広がる一台です。

高速プリント*

標準モード時は最速50枚/分(高速モード時は最速80枚/分)の高速プリントを実現。モノクロ、カラーとも共通速度で、ページ数の多い資料や急ぎの印刷などもスピーディーにプリントできます。

※印刷速度は、用紙の坪量・サイズ・種類・印字画像・給紙力セットなどにより異なります。

連続プリント速度

50ppm(80ppm)

1パス両面同時読み取りADF搭載

1パス両面同時読み取りADFを標準搭載し、原稿の両面を一度にスキャンすることが可能です。片面で40ページ/分、両面で65ページ/分の高速スキャンが行え、大量の紙文書もスピーディーにデータ化できます。



高速ファーストプリント

待機時から6.5秒で最初の1枚をプリント。急ぎの印刷でも待たされることがありません。ストレスがなく、快適なプリント環境を提供します。

※ファーストコピータイムは5.8秒

最大2,620枚まで
給紙可能

最大 **2,620枚**

640枚*の用紙が収納できる給紙力セットと手差しトレイにより、最大2,620枚までの用紙を収納可能です。大量プリント時も用紙補給にかかる手間や時間を削減できます。

※64g/m²用紙使用時



設定ナビで設置が容易

見やすくわかりやすい表示の5インチカラー液晶タッチパネルを採用。設定ナビ機能により、初めての方でも操作パネルの指示に従って設定をするだけで、簡単にセットアップが行えます。



PC不要でプリント*、スキャン

パソコンを使わなくても手軽にUSBメモリーから直接印刷ができます。またスキャンしたデータをUSBメモリーに保存することも可能です。

※JPEG、TIFF、PDFに対応




ハードキーレス設計

テンキー、キーボードをソフトキー化し、必要に応じて画面に表示。すべての操作がタッチパネルで行えます。使いやすさ、操作のしやすさを考慮したキーサイズにしました。




直感的なフリック操作に対応

8つのキーを配置したシンプルな表示で、各ファンクションのトップ画面にスムーズに移行できます。フリック操作にも対応し、ホーム画面の切り替えも容易です。



用紙幅のFINEラインヘッドを採用し、 高速・安定印字を実現

用紙の幅全体を一度に印刷できるラインヘッドを採用。印字中にヘッドを移動させる必要がないため、高速で安定した印字ができます。



濃度の高い黒インクにより、くっきりと見やすい文字


見やすいオフィス文書を印字するために、濃度の高いインクを採用しました。また、インクが浸透しやすい普通紙でも、顔料が用紙の表面に素早く定着し、くっきりとした黒印字を実現します。



新開発インクは、従来に比べて、顔料の隙間が少なくなっています


インク吐出のチェック機構によるムダな印刷の削減

ノズルからのインク吐出のチェック機構として、2種類のセンサーを搭載しています。この機能によりインクが吐出されるノズルに問題がないかをチェックし、最適なメンテナンスを行い、印刷のムダを抑えます。



ブロンズ光の影響を抑えた、発色のよい印字

インクに樹脂エマルジョンを添加することにより、ブロンズ光による本来と違う色味に見える現象を抑制し、色濃度を向上させ、くっきりとした印字を実現します。



(シアンの例) 樹脂エマルジョンによってブロンズ現象を抑制し色濃度アップ


多彩なメディアに対応

通紙可能坪量52～256g/m²、最大用紙サイズ330×711mm。封筒、葉袋、長尺紙、写真用マット紙など、さまざまな用紙に対応しています。



低表面張力のインクで安定した印字を実現

インクの表面張力を低くして、水分、溶剤の用紙への浸透を速くすることで、インクの顔料を素早く、用紙に定着できるようにしました。これにより高速で印刷しても安定した出力が実現できます。



管理性

消耗品の交換性を向上し、管理負荷も軽減

交換しやすい インクタンク

本体正面から簡単に装着ができるインクタンク。手を汚さず簡単に入れ替えることが可能です。大容量インクタンクで、インク交換頻度を抑えることもできます。



簡単に交換できる ADFメンテナンスキット

給紙ローラーユニット、分離ローラーユニットがセットになったADFメンテナンスキットで交換も容易です。ドライバーなどの工具が必要なく、ユーザー自身で交換できます。



消耗品の管理を支援する 遠隔監視サービス



ネットアイは、インターネットを利用して、遠隔監視するオンラインサポートサービスです。インク残量等の情報を、ネットアイセンターに自動通知し、消耗品を自動配送いたします。消耗品の管理負荷を軽減できます。

※定額プランの契約機のみ。



交換しやすい メンテナンスカートリッジ

ヘッドクリーニングなど、メンテナンスで使用したインクを吸収するメンテナンスカートリッジも容易に交換できます。



信頼性

信頼性の高い本体機構で、ダウンタイムを低減


紙にストレスを与えない ストレートパスを採用

カーブを抑えたストレートな搬送経路、分離ローラーによる重送の低減など、紙づまりの発生に配慮した設計にしています。




用紙サイズの設定不要

給紙カセット、手差しトレイに自動で用紙サイズを検知するセンサーを搭載。サイズ設定の手間を省き、誤設定やミスマッチによるダウンタイムを低減します。



紙づまりを簡単に短時間で解決

UI画面上のボタンを押すと、本体右側のカバーのロックが解除されます。本体右側からすべての用紙搬送路にアクセスでき、つまった紙の除去が容易です。



壁際やコーナーへの設置も可能

本体サイズ560×590×1,133mm^{※1}（幅×奥行×高さ）、占有スペース925×1,208mmの省スペース設計。本体の扉を開くのは前面と右側のみで、背面に凹凸が少なく、壁際やコーナーにも設置可能です^{※2}。


※1 オプションの2段カセットペディスタル・CF10設置時の高さです。

※2 プリンタ本体は壁から100mm以上離して設置してください。




オフィスユースに適したデザイン

光沢感のある本体にグリッドパターンを施し、傷や汚れが付きにくくなっています。また、ブラック&ホワイトのハイコントラストなデザインの採用で、オフィスにもマッチしやすい配色になっています。



にじみやこすれを抑制


水溶性ウレタン樹脂を含有することで、印字表面に強固で柔軟な膜を形成。マーカーを引いても、こすれやにじみが生じにくく、ビジネス利用に適しています。



優れた耐カール性

インクに含まれる水分量を削減し、カール抑制剤を添加。水分蒸発にともなう紙繊維の収縮を低減することにより、印刷後のカールを抑制しています。また、色材を増やし、インクの濃度を上げ見やすい文書を印刷できます。

インク含有成分割合



・インクタンク／メンテナンスカートリッジ交換時

・紙づまり処理時

(単位: mm)

基本仕様/コピー機能	
名称	WG7350F/WG7350FM
形式	デスクトップ
プリント方式	ラインヘッド・インクジェット方式
インク	4色顔料 (C/M/Y/BK)
読み取り解像度	600×600dpi
書き込み解像度	1200×1200dpi
断端	256断端
複写原稿	最大A3サイズまで(シート、ブック原稿)
複写サイズ ^{*1}	用紙サイズ
	A5, A4, A3 ^{*2} , B5, B4 ^{*2} ユーザー定義サイズ(最大330mm×482mm ^{*3})、 はがき ^{*4} 、往復はがき ^{*4} 、封筒(角形2号 ^{*4} 、洋形4号 ^{*5} 、洋形6号 ^{*5} 、洋形長3号 ^{*5} 、 長形3号 ^{*5} 、長形4号 ^{*5})、写真用紙 ^{*4} (KG, 2L判、6切、四切、A4, A3)
	画像欠け幅
	先端:4mm、左右各:4mm、後端:4mm、用紙幅が318.9mmを超える場合左右各4mm ～9.65mm
ウォーム アップタイム ^{*7}	用紙坪量
	カセット:52～220g/m ² 、手差し:60～256g/m ²
ファーストコピータイム(室温20～30度)	主電源立ち上げ時
	30秒以下
連続複写速度 ^{*8}	リカバリータイム
	8秒
	カラー…モノクロ共に5.8秒
	A3 カラー…モノクロ共に25枚/分
	B4 カラー…モノクロ共に25枚/分
複写倍率	A4 カラー…モノクロ共に50枚/分
	B5 カラー…モノクロ共に50枚/分
	定型 1:1±0.5%、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.86、0.81、0.70、0.61、0.50、0.25
給紙方式/ 給紙容量 ^{*9}	ズーム 25～400%(1%刻み)
	カセット 60枚×2段+640枚×2段(2段カセットベディスタル・CF10装着時)
排紙トレイ最大積載枚数 ^{*9}	手差し 640枚
	A3:120枚, A4:250枚
操作パネル	5インチLCD
自動両面印刷	対応
連続複写枚数	999枚
電源	AC100V、50/60Hz
最大消費電力	約300W
標準消費電力量(TEC) ^{*10}	1.25kWh
大きさ(ADFを含む)	560mm(W)×590mm(D)×880mm(H) ^{*11}
質量	約82.1kg ^{*12}
機械占有寸法(ADFを含む)	925mm(W)×1,208mm(D)
メモリー容量	RAM:2GB
付加機能	カラー選択(自動(カラー/白黒)、フルカラー、白黒) ^{*13} 、倍率(定型変倍、倍率指定)、 自動用紙選択、濃度(マニュアル)、背景調整(自動/マニュアル)、見開き→2ページ、 両面、ページ集約(2in1/4in1)、原稿の種類(文字/写真/地図、印刷写真、文字)、 原稿サイズ選載(同幅のみ)、枠消し(原稿枠消し、ブック枠消し)、シャープネス、カラー調整 (カラーバランス)、よく使う設定(4個)、IDカードコピー

両面同時自動原稿送り装置の仕様（標準装備）		
原稿送り装置の種類	自動両面原稿送り装置	
原稿サイズ/種類	サイズ	A3、B4、A4、B5、A5、B6
	原稿坪量	50～128g/m ²
原稿の収容可能枚数	100枚（64g/m ² 紙使用時）	
原稿読み取り速度（A4コ）	片面読取	カラー・モノクロ共に40ページ/分
	両面読取	カラー・モノクロ共に65ページ/分

プリントサイズ	コピー仕様にする
連続プリント速度 ^{*1}	カラー・モノクロ共に50ppm（一般/600dpi時） カラー・モノクロ共に80ppm（オフィス用文書/300dpi時）
解像度	データ処理 1200dpi×1200dpi, 600dpi×600dpi, 300dpi×300dpi
ページ記述言語	LIPS LX
対応プロトコル	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
対応OS	Windows® 7/Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® Server2008/ Windows® Server2008 R2/Windows® Server2012/ Windows® Server2012 R2/Windows® Server2016 Mac OS X 10.8.5~10.11, macOS 10.12~10.13
内蔵フォント	なし
インターフェース	USB2.0High-Speed, Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3準拠), IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
画像欠け幅	定形サイズ:用紙の端から上下左右の余白は5mm, 用紙幅が320.9mmを超える場合左右各5mm~9.65mm

・紙づつり処理時

146
44
95 (前扉)
右カバー(上)
90° (右カバー(下))
365
925
90° (右カバー(上))
100° (前扉)

(単位: mm)

形式	カーセキヤナー
最大原稿読み取りサイズ	コピー仕様に至する
読み取り解像度	50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600dpi(25~9600dpiまで1dpi単位の設定可能)
インターフェース	USB2.0/High-Speed, Ethernet 100Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3/IEEE 802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n)
対応プロトコル	TCP/IP
対応OS	Windows®7/Windows®8.1/Windows®10、Mac OS X 10.8.5~10.11、macOS 10.12~10.13
ドライバ	TWAIN準拠(Windows) WIA準拠
画像モード	カラー、白黒、グレースケール

形式	カラーレスキャナー
最大原稿読み取りサイズ	コピー仕様に準ずる
読み取り解像度 (主走査×副走査)	204X196dpi, 300X300dpi
原稿読み取り速度 (A4ヨコ、300dpi)	カラーモノクロ共に 40枚/分
インターフェース	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (IEEE 802.3準拠)、 IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n
対応プロトコル	FTP (TCP/IP)、SMB (TCP/IP)、SMTP
対応OS/ アプリケーション	SMB Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/ Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2 SP1/ Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2、 Windows Server 2016 Mac OS X 10.10~10.11、macOS 10.12~10.13、Red Hat Linux 9
	FTP Windows Server 2008 SP2/Windows Server 2008 R2 SP1/Internet Information Services 7.5/Windows 7:Internet Information Services 7.5/ Windows Server 2012:Internet Information Services 8.0/Windows 8.1/ Windows Server 2012 R2:Internet Information Services 8.5/Windows 10、 Mac OS X 10.10~10.11、macOS 10.12/Solaris 10、Red Hat Linux 9
	SMTP Microsoft Exchange Server 2007 SP3/Microsoft Exchange Server 2010/ Microsoft Exchange Server 2013、Lotus Domino R7.0、Sendmail 8.14.4
	出力フォーマット シングルページ TIFF (MMR)/PDF/JPEG マルチページ TIFF (MMR)/PDF
画像モード	文字、文字/写真、写真
付加機能	高圧縮PDF生成機能、暗号化PDF生成機能、サーチャブルPDF生成機能 (OCR)、機 器署名PDF生成機能

適用回線 ^{*1}	一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(PSTN)	
走査線密度	標準モード	8kドット/mm×3.85ライン/mm
	ファインモード	8kドット/mm×7.7ライン/mm
	スーパーファインモード	8kドット/mm×15.4ライン/mm
	ウルトラファインモード	16kドット/mm×15.4ライン/mm
通信速度	SuperG3:33.6kbps、G3:14.4kbps	
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG	
通信モード	SuperG3、G3	
送信原稿サイズ	A3、B4、A4、B5 ^{*2} 、A5 ^{*3}	
記録紙サイズ	A3、B4、A4、B5	
電送時間	JBIG:約2.6秒	
ファクスドライバー	インターフェース	USB2.0(High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE802.3半橋))、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n
	対応プロトコル	TCP/IP (LDP/Port9100/IPP/PPS/WSD)
	対応OS	Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows Server2008/Windows Server2008 R2/Windows Server2012/Windows Server2012 R2、Windows Server2016、Mac OS X 10.8.5~10.11、macOS 10.12~10.13
付加機能 ^{*4}	アドレス帳(ベストメンバー:19件、短縮ダイヤル281件、グループダイヤル:199件)/同報送信:310件、通信予約:最大10シブ、用紙セット自動選択、排紙トレイ設定、よく使う設定、送信機能:ユーザー-路線、解像度、濃度、両面原稿、シャープネス、オフフックアラーム、ECM送信:ボス-時間セット、自動ダイヤル、送信前のダイヤルキー確認、同報送信の制限、同報送信、発信元記録、ファクス送信結果レポート、ユーザー-電話番号、同報種類の選択、送信スタートスピード、送信文書アイコン、FAX番号入力時の確認入力、ファクスダイヤル-からの送信許可、受信機能:用紙セット選択、ファクス転送設定、メーリングライバー、受信結果レポート、両面記録、ECM受信、着信呼出し、リモート受信、自動受信切替、受信スタートスピード、画像縮小、受信情報記録、受信モード(自動受信、TEL/FAX切替、手動受信、留守TEL接続)、オンフック	

インターネットFAX送受信機能(標準装備)		
通信プロトコル	インターネットFAX	SMTP ¹⁾ (送信)/POP3 ²⁾ (受信)
通信モード		Simpleモード
通信可能紙サイズ		A3, B4, A4, B5 ³⁾ , A5 ⁴⁾
解像度	モノクロ	204x196dpi
対応メールサーバソフトウェア	転送用	Microsoft Exchange Server 2007 SP3/Microsoft Exchange Server 2010/Microsoft Exchange Server 2013, Lotus Domino R7.0, Sendmail 8.14.4
	受信用	Microsoft Exchange Server 2007 SP3/Microsoft Exchange Server 2010/Microsoft Exchange Server 2013, Lotus Domino R7.0, Qopper 4.0.19

*3 B4短尺として送信されます。	
*4 A4として送信されます。	
無線LANの仕様(標準装備)	
準拠規格	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
伝送方式	IEEE 802.11b(変調方式:DS-SS) IEEE 802.11g(変調方式:OFDM方式) IEEE 802.11n(変調方式:OFDM方式)
周波数範囲	2.412~2.472GHz
セキュリティー (暗号方式)	インフラストラク チャー・モード時 128/104/64/40(bit WEP WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP) WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP) アクセスポイント・ モード時 WPA2-PSK (AES-CCMP)
設定方法	らくらく無線スタート、AOSS、WPS (Wi-Fi Protected Setup)、手動設定

選べる安心の定額プラン

本体を購入するのではなく、
月々の定額費用でご利用いただくプランです。
お客様のセキュリティレベルに応じて、
2つのプランよりお選びいただけます。

初期費用

0 円

※一部、設置料金等は除く

月々定額

13,000^(税別)円～

※HOMEのサービス内容により
異なります。

3,200カウントまで

使い放題

※カラー960カウント
モノクロ2,240カウントまで

■定額プラン

名称	契約期間	基本カウント	オーバーカウント	定額プランに含まれるもの	月額プラン(税別)	HOMEのサービス内容
WG7350FM	5年	カラー:960カウント/月 モノクロ:2,240カウント/月	カラー@5.0円 モノクロ@1.5円	・本体WG7350FM ・2段カセットベディスタル・CF10 ・各種消耗品 ・インクタンク(4色) / メンテナンスカートリッジ/ADFメンテナンスキット ・HOME	13,000円/月 定額プラン 18,000円/月 定額プラン	クラウドストレージサービス +クライアントセキュリティ (HOME type-S2+ESET) ネットワークセキュリティサービス (HOME type-R)

・本プランの契約期間は5年間です。5年経過後の契約延長はできません。
・本プランを中途解約する場合、解約金が発生いたします。
・月間基本カウント数を超過した場合、所定の単価(カラー@5.0円、モノクロ@1.5円)に超過カウント数を乗じてご請求いたします。
・本プランは無償保証期間がありません。
・本プランには保守サービスが含まれません。必要に応じて別途オプションの保守サービスをお求めください。
・オンラインサポートサービス「NETEYE」(遠隔監視サービス)の利用により、インクタンクの残量を検知し自動配送いたします。
・消耗品はお客様ご自身で交換いただけます。

■定額プランに含まれないオプション等

名称	商品コード	標準価格	備考
ハンドセット・G2	9603A003	10,000円	G3回線で通話を行うハンドセット。 ファクスを手動で送信することができます。 また、電話の受話器としてもご利用いただけます。



※モバイルからも
製品情報をご確認
いただけます。

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2019年6月現在のものです。 ●記載の価格には消耗品類の価格及び消費税は含まれておりません。本体ならびに関連する消耗品、サービス役務などにつきましては、別途消費税を申し受けますので御了承願います。 ●保守サービスのために必要な補修性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年です。(補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。) ●Microsoft、Windowsは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及び、その他の国における登録商標です。 ●Mac OSは米国アップル社の商標です。 ●Adobeは、米国Adobe Systems社の米国及び、その他の国における登録商標です。 ●MopriaTMIは、MopriaTM Allianceの登録商標です。 ●Canon、Canonロゴはキヤノン株式会社の登録商標です。 ●Eコマース認定番号:第16155053号 ●本価格・仕様一覧表に記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。 ●本価格・仕様一覧表内の画面は、ハメコミ合成です。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キヤノン ビジネスインクジェット複合機 チャットボット

canon.jp/bij-mfp-qa



キヤノン ビジネスインクジェット複合機 ホームページ

canon.jp/bij-mfp



キヤノンお客様相談センター

ビジネスインクジェット

複合機

050-555-90033

※おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間(平日)9:00～17:00(土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)
※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は042-460-9575を
ご利用ください。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STOWER

●法律により、そのコピーを所有するだけでも罰せられるものがありますのでご注意ください。

●著作権の目的となっている書籍・音楽・映画・絵画・地図・映画・図画・写真などの著作物は個人的に、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁止されています。

●本機は、特定の管理責任者を設けて不正コピーが行われないよう運営管理してください。

安全にお使い
いただくために

●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●お求めは信用のある当社で

2019年6月現在

1118SZ120

00547412