

# 快適な稼働環境を提供する総合サービス。

詳細はこちら  
[canon.jp/neteye](http://canon.jp/neteye)



※法人向けのサービスです。

## 「NETEYE」



NETEYE(ネットアイ)は、インターネットを利用しプリンターの快適な使用環境を提供するサービスです。エラーや紙づまり等の情報をネットアイセンターへ自動通知することで、万が一トラブルが起きた際の速やかな対応を可能にします。



消耗品の残量を検知し自動配送、  
過剰発注、過剰在庫を防止<sup>\*1</sup>

### ■ カートリッジ・自動配送サービス

消耗品の残量を検知後に自動配送し、発注の手間や消耗品切れによるダウンタイムを削減します。また店舗等での過剰な発注・過剰な在庫を予防します。

<sup>\*1</sup> 設定、お申し込みに関しては営業までお問い合わせください。

対応機種	カラー	LBP961Ci / LBP863Ci / LBP862Ci / LBP861C / LBP841C / LBP722Ci / LBP674C / LBP672C / LBP671C / LBP622C / LBP621C / MF832Cdw / MF755Cdw / MF753Cdw / MF751Cdw / MF656Cdw / MF654Cdw
	モノクロ	LBP453i / LBP452 / LBP451 / LBP451e / LBP411 / LBP362i / LBP361i / LBP322i / LBP321 / LBP244 / LBP241 / MF551dw / MF467dw

## 使用状況を閲覧・集計し、コスト分析に活用

### ■ 稼働状況Web確認サービス

プリンターの稼働状況を専用ポータルサイト上で確認することができます。お客様ご自身でサイトにアクセスし、閲覧できます。

消耗品の残量を検知しご案内、  
急なトナー切れを予防<sup>\*1</sup>

### ■ カートリッジ・クイック発注サービス

消耗品の残量を検知すると、あらかじめ登録したメールアドレス宛にプッシュメールにてご案内します。簡単な操作で消耗品を手配できるため、発注のタイミングを逃すことがありません。

# より強固に、確かな安心を。

## セキュリティ

情報漏えいを抑止し、未知なる攻撃を防ぐ。また、ネットワークのセキュリティにも配慮。安心・安全を高める機能が、信頼性を向上させます。

### ■ 不正プログラムの起動を防ぐ「改ざん検知」

本体起動時及び稼働時に、プログラムが改ざんされていないかを検証し、安全性を確認して起動を行います。万が一プログラムの改ざんを検知した場合は本体の起動を停止することで、不正プログラムの動作による被害を未然に防止します。昨今、重要度を増しつつある“未知の攻撃に対するセキュリティ対策”のひとつとして、有効な手段となります。

搭載機種 LBP961Ci / LBP863Ci / LBP862Ci / LBP861C / LBP722Ci / LBP674C / LBP672C / LBP671C / LBP622C / LBP621C / LBP453i / LBP452 / LBP451 / LBP451e / LBP411 / LBP362i / LBP361i / LBP244 / LBP241 / LBP122 / LBP121 / MF832Cdw / MF755Cdw / MF753Cdw / MF751Cdw / MF656Cdw / MF654Cdw / MF551dw / MF467dw / MF269dw II / MF266dn II / MF265dw II / MF273dw / MF272dw

※LBP961Ci/LBP863Ci/LBP862Ci/LBP861C/LBP722Ci/LBP453i/LBP452/LBP451/LBP451e/LBP411/LBP362i/LBP361i/MF832Cdwのみ

### ■ ネットワークのセキュリティを強化する「TLS1.3対応」

暗号化通信プロトコルTLS (Transport Layer Security) のバージョン「TLS1.3」に対応。ネットワークのセキュリティを強化し、通信パフォーマンスを向上させます。クラウド活用の価値が高まる中、ネットワークの安全性をより高めることができます。

搭載機種 LBP961Ci / LBP863Ci / LBP862Ci / LBP861C / LBP722Ci / LBP674C / LBP672C / LBP671C / LBP453i / LBP452 / LBP451 / LBP451e / LBP411 / LBP362i / LBP361i / LBP244 / LBP241 / LBP122 / LBP121 / MF832Cdw / MF755Cdw / MF753Cdw / MF751Cdw / MF656Cdw / MF654Cdw / MF551dw / MF467dw / MF269dw II / MF266dn II / MF265dw II / MF273dw / MF272dw

# ウェブアプリケーション“PosterArtist”<sup>無料</sup>

直感的操作でオリジナルデザインを作成して簡単に印刷。

PosterArtistは、チラシやポスターのデザイン制作をサポートする無料のウェブアプリケーションです。PCブラウザにアクセスして操作が可能。様々な環境で、デザイン制作がかんたんに行えます。




詳細はこちら  
[canon.jp/webpa-sp](http://canon.jp/webpa-sp)

※Windows/macOS対応。iOS/Androidには対応しておりません。


## オートデザイン機能

アプリケーションがデザインを自動でご提案！  
 デザインに悩む必要もなく、簡単にデザインを始められます。




## 豊富なデザインテンプレート

制作物・利用シーンで選べるチラシやポスターなどのテンプレートを多数ご用意。  
 お客様の目的にあった最適なデザインを選択・編集して、世界に1つだけのオリジナルチラシやポスターの完成です。



## 素材は無料で使い放題

PosterArtistと連携したストックフォトサービスにより、数百万点の写真・イラストを使ったデザイン制作が可能です。



## 充実のデザイン・編集機能

デザインに欠かせないフォントは、600種類以上。  
 金銀調のテキストチャ加飾も可能で、デザインをより華やかに。

