

■ オプション



LBP961Ci

商品名	商品コード JANコード	希望小売価格 (税込)	備考
2段カセットベディスタル・AQ1	4030C001 4549292154559	176,000円	640枚(64g/m <sup>2</sup> )×2段+キャスター。
ペーパーデッキユニット・F1	0607C001 4549292039863	286,000円	A4までに対応し、最大3,000枚(64g/m <sup>2</sup> )セッティング可能。

\*その他オプションにつきましては弊社ホームページをご確認ください。



LBP863Ci/LBP862Ci/LBP861C

商品名	商品コード JANコード	希望小売価格 (税込)	備考
640枚ペーパーフィーダー PF-G1(カセット付)	1834C001 4549292081756	49,588円	640枚(64g/m <sup>2</sup> )、最大3段まで増設可能。 ※2段カセットベディスタル装着時は最大2段まで増設可能。
2段カセットベディスタル・AU1	1834C002 4549292084931	99,880円	640枚(64g/m <sup>2</sup> )×2段+キャスター。
環境ヒーター EH-D1	1834C012 4549292145762	5,038円	用紙の吸湿を低減させるためのヒーターユニット。プリンターの底面に取り付けます。PF-G1、AU1と同時に取り付けできません。本体とは別に電源が必要です。コードを除く寸法583×556×56mm。



LBP722Ci/MF832Cdw

商品名	商品コード JANコード	希望小売価格 (税込)	備考
640枚ペーパーフィーダー PF-D1(カセット付)	0942C001 4549292050714	49,588円	640枚カセット増設用。 最大3段まで増設可能。
1段カセットユニット CFU-AV1	4997C001 4549292182989	オープン価格	640枚カセットキャスター。 最大3段の増設時はペーパーフィーダー(PF-D1)×2+1段カセットユニット(AV1)。
ハンドセットキットL11 クールホワイト	0752A067 4960999611433	7,480円	MF832Cdwのみ。 本体の筐体色(白)とは、多少色味が異なります。



LBP453i/LBP452/LBP451/LBP451e/LBP411

商品名	商品コード JANコード	希望小売価格 (税込)	備考
590枚ペーパーフィーダー PF-H1(カセット付)	8490B012 4549292183429	オープン価格	590枚カセット増設用(B5-A3の定形およびフリー*2)最大3段まで増設可能。A5は縦給紙のみ対応。A5横給紙に対応するにはUC-B1が必要です。
ユニバーサルカセット UC-B1	8490B013 4549292189704	オープン価格	PF-H1でA5を横給紙するときに使用。最大590枚積載可能(A5-A3の定形およびフリー)※1PF-H1に装着のカセット部と差換え可。
環境ヒーター EH-A1	8490B002 496099994000	5,060円	用紙の吸湿を低減させるためのヒーターユニット。プリンター本体またはPF-H1の底面に取り付けます。プリンターとは別に電源が必要です。コードを除く寸法449×514×58mm。

\*1 幅210mm～297mm、長さ148mm～431.8mm対応。 \*2 幅85mm～297mm、長さ182mm～431.8mm対応。



LBP362i/LBP361i

商品名	商品コード JANコード	希望小売価格 (税込)	備考
640枚ペーパーフィーダー PF-J1(カセット付)	5694C001 4549292201093	オープン価格	640枚カセット増設用(A6-A4の定形およびユーザー定義サイズ*1)最大4段まで増設可能(ペーパーデッキ使用時は最大3段まで)。
2,000枚ペーパーデッキユニット PD-H1	5694C002 4549292201109	オープン価格	2,000枚増設用(A4/リーガル/レター)。
封筒フィーダー EF-B1	5694C003 4549292201116	オープン価格	洋長型3号/長型3号/長型4号封筒。不定形サイズ90.0×148.0mm-170.0×254mm。給紙容量75枚。最大2段まで装填可能。
環境ヒーター EH-C1	0865C002 4549292078411	5,060円	用紙の吸湿を低減させるためのヒーターユニット。プリンター本体またはPF-J1、EF-B1の一番下段の底面に取り付けます。PD-H1と同時に取り付けられません。プリンターとは別に電源が必要です。コードを除く寸法458×437×29mm。

\*1 幅99.0～216.0mm、長さ148.0～355.6mm



LBP841C

商品名	商品コード JANコード	希望小売価格 (税込)	備考
550枚ペーパーフィーダー PF-E1(カセット付)	3265B003 4549292055139	74,580円	550枚カセット増設用。 最大3段の増設が可能。



LBP674C/LBP672C/LBP671C/LBP622C/LBP621C  
MF755Cdw/MF753Cdw/MF751Cdw/MF656Cdw/MF654Cdw\*1

商品名	商品コード JANコード	希望小売価格 (税込)	備考
640枚ペーパーフィーダー PF-K1	5693C001 4549292201086	オープン価格	640枚カセット増設用。最大1段増設まで。 LBP674C/672C/671C、MF755Cdw/753Cdw/751Cdwのみ増設可能。
ハンドセットキットL11 クールホワイト	0752A067 4960999611433	7,480円	MF755Cdw/MF753Cdw/656Cdwのみ。本体の筐体色(白)とは、多少色味が異なります。
環境ヒーター EH-C1	0865C002 4549292078411	5,060円	用紙の吸湿を低減させるためのヒーターユニット。プリンター本体またはPF-K1の底面に取り付けます。プリンターとは別に電源が必要です。コードを除く寸法458×437×29mm。

\*1 LBP622C/LBP621C/MF656Cdw/MF654Cdwはペーパーフィーダーの増設ができません。



LBP5910

商品名	商品コード JANコード	希望小売価格 (税込)	備考
550枚ペーパーフィーダー PF-98B(カセット付)	0361B013 4960999480220	75,680円	550枚ペーパーフィーダー、最大3段の増設が可能。



LBP322i/LBP321/MF551dw

商品名	商品コード JANコード	希望小売価格 (税込)	備考
640枚ペーパーフィーダー PF-C1(カセット付)	0865C001 4549292050691	37,180円	640枚カセット増設用。 最大3段まで増設可能。*1
ハンドセットキットL11 クールホワイト	0752A067 4960999611433	7,480円	MF551dwのみ。 本体の筐体色(白)とは、多少色味が異なります。
環境ヒーター EH-C1	0865C002 4549292078411	5,060円	用紙の吸湿を低減させるためのヒーターユニット。プリンター本体またはPF-C1の底面に取り付けます。プリンターとは別に電源が必要です。コードを除く寸法458×437×29mm。

\*1 LBP321は1段のみ。



LBP244/LBP241/MF467dw


商品名	商品コード JANコード	希望小売価格 (税込)	備考
640枚1段カセットユニット AH1	0732A033 4549292092769	15,180円	640枚カセット増設用。
ハンドセットキットL11 クールホワイト	0752A067 4960999611433	7,480円	MF467dwのみ。 本体の筐体色(白)とは、多少色味が異なります。
環境ヒーター EH-C1	0865C002 4549292078411	5,060円	用紙の吸湿を低減させるためのヒーターユニット。プリンター本体またはAH1の底面に取り付けます。プリンターとは別に電源が必要です。コードを除く寸法458×437×29mm。



MF269dw II/MF266dn II/MF265dw II

商品名	商品コード JANコード	希望小売価格 (税込)	備考
ハンドセットキットL11 ブラック	0752A069 4549292023732	7,480円	本体の筐体色(黒)とは、多少色味が異なります。
環境ヒーター EH-C1	0865C002 4549292078411	5,060円	用紙の吸湿を低減させるためのヒーターユニット。プリンター本体またはAH1の底面に取り付けます。プリンターとは別に電源が必要です。コードを除く寸法458×437×29mm。

■ 外付型プリントサーバー

商品名	商品コード	JANコード	希望小売価格(税込)	備考
◎イーサネット(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)対応				
C-6800GB 	3049V267	4944406005374	オープン価格	ギガビットイーサネットに対応したTCP/IP対応USBプリントサーバー。プリンター本体のUSBに接続。標準のネットワークインターフェイスに加え、本製品の装着により、2系統のネットワーク環境への対応が可能。

\*サイレックス・テクノロジー(株)製(対応機種などの詳細情報や最新情報はこちらをご参照ください。http://www.silex.jp) \*NETEYEの接続にはご利用いただけません。

■ フォント(1次元バーコード)

商品名	商品コード	JANコード	希望小売価格(税込)	備考
バーコードTrueTypeフォント BT-F1 1クライアントライセンス	5370A123	4936767322825	17,380円	標準料金代理収納用GS1-128をはじめとし、OCR-B、CODE39、NW-7、JAN(8桁/13桁)、郵便カスタマ、GS1-128を収録したTrueTypeフォント。各種サンプルコードも収録し64ビットOSにも対応しています。
バーコードTrueTypeフォント BT-F1 5クライアントライセンス	5370A124	4936767322832	82,555円	5クライアントライセンス。
バーコードTrueTypeフォント BT-F1 10クライアントライセンス	5370A125	4936767322849	156,420円	10クライアントライセンス。
バーコードTrueTypeフォント BT-F1 50クライアントライセンス	5370A126	4936767322856	695,200円	50クライアントライセンス。
バーコードTrueTypeフォント BT-F1 100クライアントライセンス	5370A127	4936767322863	1,216,600円	100クライアントライセンス。
バーコードTrueTypeフォント BT-F1 JANコード サーバーライセンス	5370A128	4936767322924	528,000円	JANコードを1サーバーで使用する際のサーバー用ライセンス。
バーコードTrueTypeフォント BT-F1 GS1-128 サーバーライセンス	5370A129	4936767322931	528,000円	GS1-128を1サーバーで使用する際のサーバー用ライセンス。
バーコードTrueTypeフォント BT-F1 NW-7 サーバーライセンス	5370A130	4936767322917	528,000円	NW-7を1サーバーで使用する際のサーバー用ライセンス。
バーコードTrueTypeフォント BT-F1 CODE39 サーバーライセンス	5370A131	4936767322900	528,000円	CODE39を1サーバーで使用する際のサーバー用ライセンス。
バーコードTrueTypeフォント BT-F1 OCR-B サーバーライセンス	5370A132	4936767322887	528,000円	OCR-Bを1サーバーで使用する際のサーバー用ライセンス。
バーコードTrueTypeフォント BT-F1 郵便カスタマ サーバーライセンス	5370A133	4936767322948	528,000円	郵便カスタマを1サーバーで使用する際のサーバー用ライセンス。
バーコードTrueTypeフォント BT-F1 標準料金代理収納用GS1-128 サーバーライセンス	5370A134	4936767322894	528,000円	標準料金代理収納用GS1-128を1サーバーで使用する際のサーバー用ライセンス。

\*キヤノンイメージングシステムズ(株)製(対応機種などの詳細情報や最新情報はこちらをご参照ください。https://imgsys.canon)

■ ソフトウェア(1次元2次元バーコード)

商品名	商品コード	JANコード	希望小売価格(税込)	備考
2DCodeMaker TD-C1 1クライアントライセンス	5370A156	4936767322955	60,280円	ActiveXコントロールモジュール。QRコードやPDF417、GS1 データバー、GS1合成シンボルなどのバーコードをイメージ生成するWindows用ActiveXコントロールソフトウェアです。各種サンプルコードも収録し64ビットOSにも対応しています。
2DCodeMaker TD-C1 5クライアントライセンス	5370A157	4936767322962	109,780円	5クライアントライセンス。
2DCodeMaker TD-C1 20クライアントライセンス	5370A158	4936767322979	327,800円	20クライアントライセンス。
2DCodeMaker TD-C1 50クライアントライセンス	5370A160	4936767322986	748,000円	50クライアントライセンス。
2DCodeMaker TD-C1 100クライアントライセンス	5370A161	4936767322993	1,078,000円	100クライアントライセンス。
2DCodeMaker TD-C1 サーバー用1ライセンス	5370A162	4936767323006	660,000円	TD-C1を1サーバーで使用する際のサーバー用ライセンス。

\*キヤノンイメージングシステムズ(株)製(対応機種などの詳細情報や最新情報はこちらをご参照ください。https://imgsys.canon)

■ 拡張RAM/ROM/ライセンスオプション



商品名	商品コード	JANコード	希望小売価格(税込)	備考
コントロールROM CR-HIY	0660A021	4960999783659	49,588円	マルチエミュレーション(IBM5577、HP-GL、HP-GL/2、拡張N201、拡張ESC/P) ※IBM5577で独自のセントロハンドシェイクには対応していません。LBP322iのみ。
コントロールROM CR-HIW	0660A010	4960999532066	49,588円	マルチエミュレーション(N201*1、IBM5577、HP-GL、HP-GL/2) + 各種フォント(JAN/CODE39/NW-7/OCR-B/標準料金代理収納GS1-128*2)。 ※IBM5577で独自のセントロハンドシェイクには対応していません。 ※HP-GLでは解像度低下を防ぐため、拡張RAMの増設をおすすめします。LBP5910のみ。

\*1 拡張コマンドは使用できません。 \*2 IIEAN-128.LIPS時のみ使用可能。IBM5577エミュレーションとの組み合わせはできません。

■ 外部記憶装置

商品名	商品コード	JANコード	希望小売価格(税込)	備考
SDカード C1	0655A004	4549292051452	オープン価格	LBP322i/321用の8GBSDカード。パスワードや暗号化通信などのセキュリティ強化、割込印刷などのジョブ入れ替えが可能。また、MEAPアプリケーションの種類によって必要となる場合があります。

■ 共通ベディスタルオプション

商品名	商品コード	JANコード	希望小売価格(税込)	備考	対応機種
 キャスター SBC-02*1	5369A014	4957792071472	25,080円	(H)95×(W)555×(D)601mm。	LBP863Ci*2/LBP862Ci*2/LBP861C*2/841C/5910 LBP722Ci/LBP674C/LBP672C/LBP671C/622C/621C
 ベディスタル SBP-02*1	5369A013	4957792071465	34,980円	(H)517×(W)555×(D)601mm 収納スペース有、キャスター付、要組み立て。	LBP453i/452/451/451e/411/LBP362i*4/LBP361i*4/322i/321 MF832Cdw*3/MF755Cdw/MF751Cdw/MF751i/551dw

\*1 LBP841C/5910/LBP453i/452/451/451e/411/722Ci/LBP362i/LBP361i/322i/MF551dwのベディスタルSBP-02使用時に増設できるオプションペーパーフィーダーは2段までです。LBP722Ci/LBP362i/LBP361i/322i/MF551dwでオプションペーパーフィーダーをベディスタルSBP-02使用時は2段、キャスター-SBC-02使用時は2段以上増設する場合は市販のサムロックを取り付けてください。サムロックは、下段のオプションカセットとベディスタル/キャスターの天板に左右2箇所ずつ取り付けて固定してください。(地震による被害発生防止を保障するものではありません。また、転倒、移動、落下による身体への危害防止、避難者への障害防止、またはそれらの軽減を目的とした対応ではありません。)\*2 LBP863Ci/LBP862Ci/LBP861CのベディスタルSBP-02使用時に増設できるオプションペーパーフィーダーは1段までです。\*3 MF832Cdwのキャスター-SBC-02使用時に増設できるオプションペーパーフィーダーは2段までです。ベディスタルSBP-02使用時にはオプションペーパーフィーダーは増設できません。\*4 LBP362i/361iのベディスタルSBP-02使用時に増設できるオプションペーパーフィーダーは1段まで、キャスター-SBC-02使用時に増設できるペーパーフィーダーは2段までです。

各種お問い合わせ先

キヤノンイメージングシステムズ(株)  
お問い合わせフォーム <https://imgsys.canon/ja/product/>

サイレックス・テクノロジー(株) カスタマーサポートセンター  
TEL:0774-98-3981 受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00(土日祝・指定休日を除く) <http://www.silex.jp>