

















■カラーレーザービームプリンター

|     |  | A3   |   |   |   |  |  |  |
|-----|--|--|---|---|---|--|--|--|
| 機種名 |  | LBP961Ci   | LBP863Ci  | LBP862Ci  | LBP861C   | LBP841C  | LBP5910  |  |
| 1   | 商品コード  | 5139C001   | 5728C001  | 5728C002  | 5728C003  | 2716B026   | 0075B016   |  |
| 2   | JANコード                                       | 4549292185799  | 4549292207774   | 4549292207880   | 4549292207897   | 4549292054859  | 4960999458502  |  |
| 3   | 希望小売価格(税込)                                   | オープン価格   |   |   |   |  | 384,780円   |  |
| 4   | プリント方式                                       | 半導体レーザー+乾式電子写真方式   |   |   |   |  |  |  |
| 5   | ファーストプリント:A4                                 | カラー:5.6秒、モノクロ:3.9秒   | カラー:6.2秒、モノクロ:5.5秒  | カラー:7.4秒、モノクロ:6.7秒  |   | カラー:9.9秒、モノクロ:7.9秒   | カラー:9秒、モノクロ:7.5秒   |  |
| 6   | プリント速度 <sup>*2</sup>                         | モノクロ   | A4:60枚/分、A3:32枚/分   | A4:46枚/分、A3:26枚/分   | A4:36枚/分、A3:18枚/分   |  | A4:26枚/分、A3:15枚/分  | A4:32枚/分、A3:15枚/分  |
|     |  | カラー  | A4:60枚/分、A3:32枚/分   | A4:46枚/分、A3:26枚/分   | A4:36枚/分、A3:18枚/分   |  | A4:26枚/分、A3:15枚/分  | A4:30枚/分、A3:15枚/分  |
| 7   | 動作モード  | ページ記述言語  | LIPS V(LX/IV/III/II <sup>+</sup> )  |   |   | LIPS LX  |  | LIPS V(LX/IV/III/II <sup>+</sup> )   |
|     |  | 標準エミュレーション   | ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2   |   |   | -  |  | ESC/P <sup>*3</sup>  |
| 8   | 最大プリント解像度                                    | 1200dpi(等速)/2400dpi相当 <sup>*4-1</sup>  | 9600dpi相当 <sup>*4-1</sup>   |   |   | 1200dpi/9600dpi相当 <sup>*4-2</sup> <sup>*4-3</sup>  |  |  |
| 9   | 用紙サイズ  | 給紙カセット   | A3/A4/A5/B4/B5/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅148.0~297.0mm)長さ148.0~431.8mm)  |   |   | A3/B4/A4/B5/A5/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅148.0~297.0mm)長さ148.0~431.8mm)   |  | 給紙カセットA3/B4/A4/B5/A5/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅210.0~297.0mm)長さ148.0~431.8mm)   |
|     |  | 手差しトレイ   | A4/A3/A5/A6/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/はがき/封筒(角形2号、長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅64.0~320.0mm)長さ120.0~457.2mm、幅200.0~297.0mm)長さ457.3~1,200.0mm(LIPS LXのみ) |   |   | A3/B4/A4/B5/A5/リーガル/レター/はがき/封筒(角形2号、長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅64.0~320.0mm)長さ120.0~457.2mm、幅200.0~297.0mm)長さ457.3~1,200.0mm) |  | A3/B4/A4/B5/A5/リーガル/レター/はがき/封筒(角形2号、長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅64.0~320.0mm)長さ120.0~457.2mm、幅200.0~297.0mm)長さ457.3~1,200.0mm) |
| 10  | 階調   | 256階調  |   |   |   |  |  |  |
| 11  | ウォームアップタイム <sup>*5</sup>                     | 15秒(高速起動ON:デフォルト)、50秒以下(高速起動OFF)   | 2秒(高速起動ON:デフォルト)、40秒(高速起動OFF)   |   |   | 29秒以下  |  | 30秒以下  |
| 12  | リカバリータイム <sup>*6</sup> (スリープからの復帰時間)         | 7秒   | 5秒以下  |   |   | 9秒以下   |  | 3秒以下   |
| 13  | 給紙容量(64g/m <sup>2</sup> )                    | 標準   | カセット:640枚x2段、手差しトレイ:120枚  |   |   | カセット:250枚x1段、手差しトレイ:100枚   |  |  |
|     |  | オプション給紙  | 640枚x2段(2段カセットベディスタル)2,850枚(大容量カセットベディスタル)3,000枚(ペーパーデッキユニット)   |   |   | 640枚x4段まで増設可能  |  | 550枚x3段まで増設可能  |
|     |  | 最大給紙枚数   | 7,250枚  |   |   | 3,320枚   |  | 2,000枚   |
| 14  | 排紙容量(64g/m <sup>2</sup> ) <sup>*8</sup>      | 最大3,450枚(サドルフィニッシャー等)  |   |   | フェイスダウン:200枚  |  | フェイスダウン:250枚   |  |
| 15  | 有効印字領域(右記範囲を除く)                              | 上下左右 5mm(封筒10mm)   |   |   |   |  |  |  |
| 16  | 用紙種類 <sup>*10-1</sup>                        | ■手差し 薄紙、普通紙、厚紙、再生紙、ノンチヨみ紙、OHフィルム、ラベル紙、インデックス紙、色紙、レターヘッド、ポンド紙、和紙、コート紙、封筒、はがき 質量:52-300g/m <sup>2</sup>            |   | ■手差し 薄紙、普通紙、再生紙、色紙、厚紙、コート紙、ポンド紙、ラフ紙、ラベル用紙、はがき、封筒、インデックスカード、レターヘッド 質量:60-300g/m <sup>2</sup> |   | ■手差し 普通紙、厚紙、色紙、グロス紙、ラベル紙、はがき、封筒、OHフィルム 質量:60~220g/m <sup>2</sup>   |  | ■手差し 普通紙、厚紙、コート紙、ラベル紙、はがき、封筒 質量:64~220g/m <sup>2</sup>   |
|     |  | ■標準カセット上段 薄紙、普通紙、厚紙、再生紙、ノンチヨみ紙、OHフィルム、色紙、レターヘッド、ポンド紙、封筒、はがき 質量:52-256g/m <sup>2</sup>                            |   | ■標準カセット 薄紙、普通紙、再生紙、色紙、厚紙、コート紙、ラフ紙、ポンド紙、ラベル用紙 質量:60-256g/m <sup>2</sup>                      |   | ■標準カセット 普通紙、厚紙、色紙 質量:60~128g/m <sup>2</sup>  |  | ■標準カセット 普通紙、ラベル紙 質量:64~105g/m <sup>2</sup>   |
| 17  | 両面印刷 <sup>*11-1</sup>                        | A3/A4/A5/B4/B5/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅98.0~320.0mm)長さ182.0~457.2mm)   |   |   | 標準対応(A3/B4/A4/B5/A5/レター/リーガル/レジャー/エグゼクティブ)ユーザー定義サイズ(幅 148.0~320.0mm)長さ148.0~457.2mm)                            |  | 標準対応(A3/B4/A4/B5/A5/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ)                           |  |
| 18  | 搭載メモリー                                       | 2GB(メイン)、2GB+1GB(画像処理専用)   |   |   | 2GB   |  | 512MB  | 標準:256MB、最大:768MB、スロット数:1  |
| 19  | 内蔵プリンターフォント(和文/欧文) <sup>*12-1</sup>          | 和文:平成明朝体 W3、平成角ゴシック体 W5、丸ゴシック体 欧文:Courier、Dutch、Swiss、Symbol   |   |   | -   |  | 和文:平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5、欧文:Courier、Swiss、Dutch、Symbol                            |  |
| 20  | オプション(エミュレーション/フォント)                         | PCLエミュレーション拡張キット、PS拡張キット、PCLバーコードプリント拡張キット   |   |   | PCLエミュレーション拡張キット、PS拡張キット、PCLバーコードプリント拡張キット  |  | CR-HIW(IBM5577、HP-GL、HP-GL/2、N201、バーコード)                                       |  |
| 21  | インターフェイス(USB/ネットワーク/拡張スロット) <sup>*13-1</sup> | USB2.0 Hi-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE802.11b/g/n(2.412~2.472MHz)、Bluetooth 4.1(7777) |   |   | USB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2.412~2.472MHz) |  | USB2.0 Hi-Speedx1、1000Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、拡張スロットx2 <sup>*13-2</sup> |  |
| 22  | 動作音 <sup>*14-1</sup>                         | 動作時:52dB、待機時:23dB  |   |   | 動作時:51dB、待機時:30dB   |  | 動作時:52dB、待機時:無騒音   | 動作時:52dB、待機時:無騒音   |
| 23  | 消費電力(最大/動作時平均/最小) <sup>*15</sup>             | 最大:1,500W以下 動作時平均:991W 最小:0.8W   |   |   | 最大:1,500W以下 動作時平均:約970W 最小:1W以下   |  | 最大:1,260W以下 動作時平均:約530W 最小:約0.9W   | 最大:1,300W以下 動作時平均:約635W 最小:約1W   |
| 24  | エネルギー消費効率                                    | 141kWh/年(区分名:B)  |   |   | 99kWh/年(区分名:B)  | 74kWh/年(区分名:A)   | 65kWh/年(区分名:A)   | 152kWh/年(区分名:A)  |
| 25  | 本体寸法 WxDxH/本体重量(カードリッジを除く)※チルトパネルの場合フロント高    | 620x718x806mm、約88kg  |   |   | 556x585x403mm ※電源プラグは除く、約38kg   |  | 545x591x361mm、約34kg  | 545x651x380mm、約48.5kg  |
| 26  | 寸法図(単位:mm)                                   | ◎標準状態(上面)  |   | ◎標準状態(上面)   |   | ◎ペーパーフィーダー2台+2段カセットベディスタル装着状態(横面)  |  |  |
|     |  | ◎オプション装着状態(正面)   |   | ◎標準状態(上面)   |   | ◎標準状態(上面)  |  |  |
| 27  | 電源   | AC100V、15A、50/60Hz   |   |   | AC100V、15A、50/60Hz  |  | AC100V±10%(50/60Hz±2Hz)  |  |
| 28  | 使用環境 <sup>*16</sup>                          | 温度 10~30℃、湿度 20~80%(相対湿度・結露しないこと)  |   |   |   |  |  |  |
| 29  | 無償保証期間                                       | 6ヶ月間(訪問修理)   |   |   | 6ヶ月間(訪問修理)  |  | 12ヶ月間(訪問修理)  |  |

\*1 出力環境、出力条件によって異なる場合があります。 \*2 普通紙、カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。ハガキや小サイズ紙等、用紙の種類・サイズ・送り方向等によっては印刷スピードが低下します。また連続印刷時に、プリンター本体の温度調整や画質調整のため動作を休止もしくは遅くさせる場合があります。 \*3 フォームオーバーレイやマクロ登録等の拡張コマンドは使用できません。 \*4-1 エンジン解像度600dpiにSST(Super Smoothing Technology)や多値処理を行った解像度です。 \*4-2 データ解像度1200dpiでの出力時はプリント速度が約半分になります。 \*4-3 LBP5910はLIPS LX使用時のみ。 \*5 条件によって変動する場合があります。新品のトナーカートリッジに交換した直後は、記載数値以上に時間が掛かります。 \*6 使用環境によって異なる場合があります。 \*7 \*8 印刷環境や用紙の種類・条件によって変動する場合があります。 \*9 LIPS LXのみ、それ以外は127.0~457.2mm。 \*10-1 推奨紙以外の用紙では正常に印刷されない場合があります。また、インクジェット専用紙は使用しないでください。 \*10-2 封筒は、材質の違いや折り合わせなどの違いによって、正常に印刷が行われない場合があります。糊付けの封筒、封筒の裏面の印刷はできません。(ハート社)レーザービームプリンター(封筒用紙) \*10-3 モック印刷のみ対応。 \*11-1 複写機や他のプリンターで一度使用した用紙は、紙詰まりや不具合の原因となりますので使用しないでください。 \*11-2 LBP5910は幅148.0~297.0mm)長さ210.0~297.0mm)幅210.0mm)長さ120.0~431.8mm) LBP841Cは幅148.0~297.0mm)長さ182.0~450.0mm) LBP674C/672C/671Cは幅148~216mm)長さ148~356mm) LBP622Cは幅182.0mm)長さ257.0mm)長さ355.6mm)です。 \*11-3 LBP841Cは、カセット2-3-4(オプション)からA5の両面印刷は

仕様一覧/カラーレーザービームプリンター







| A4   |   |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|---|
| LBP722Ci   | LBP674C   | LBP672C  | LBP671C  | LBP622C  | LBP621C   |
| 4929C005   | 5456C005  | 5456C011   | 5456C012   | 3104C006   | 3104C010  |
| 4549292181807  | 4549292193282   | 4549292193336  | 4549292193343  | 4549292122169  | 4549292122206   |
| オープン価格   |   |  |  |  |   |
| 半導体レーザー+乾式電子写真方式   |   |  |  |  |   |
| カラー:6.3秒、モノクロ:5.3秒   | カラー:7.1秒、モノクロ:7.1秒  |  |  | カラー:10.5秒、モノクロ:10.4秒   |   |
| A4:38枚/分   | A4:33枚/分  |  |  | A4:21枚/分   | A4:18枚/分  |
| A4:38枚/分   | A4:33枚/分  |  |  | A4:21枚/分   | A4:18枚/分  |
| 38ページ/分  | A4:29ページ/分  |  |  | A4:12.7ページ/分   | —   |
| LIPS V (LX/IV/III/II+)   | LIPS LX   |  | CARPS2   |  |   |
| ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2  | —   |  |  | —  |   |
| 9600dpi相当 <sup>*4-1</sup>  |   |  |  |  |   |
| 標準カセット:A4/B5/A5/A6/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:101.6~216.0mm×長さ:148.0~297.0mm) ペーパーフィード及びカセットユニット:A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:101.6~216.0mm×長さ:148.0~355.6mm) | A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/はがき/郵便はがき/往復はがき/封筒(長形3号/洋長形3号)/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅98.0~216.0mm×長さ148.0~356.0mm) ※オプションカセットは幅:100~216mm×長さ148~356mm   |  |  | A4/B5/A5/リーガル/レター/はがき/往復はがき/封筒(長形3号/洋形長3号)/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm)  |   |
| A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/はがき/郵便はがき/往復はがき/封筒(長形3号/長形4号/長形40号/洋長形3号)/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~356.0mm)  | A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/はがき/郵便はがき/往復はがき/封筒(長形3号/長形4号/長形40号/洋長形3号)/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~356.0mm)   |  |  | A4/B5/A5/リーガル/レター/はがき/往復はがき/封筒(長形3号/洋形長3号)/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~356.0mm)  |   |
| 256階調  |   |  |  |  |   |
| 2秒以下(高速起動ON:デフォルト)、41秒以下(高速起動OFF)  | 16.6秒以下   |  |  | 13秒以下  |   |
| 6秒以下   | 1.7秒以下  |  |  | 2秒以下   |   |
| カセット:640枚、手差しトレイ:100枚  | カセット:250枚、手差しトレイ150枚  |  |  | カセット:250枚、手差しトレイ:1枚  |   |
| 640枚(カセット)   | 640枚×1段   |  |  | —  |   |
| 640枚(1段カセットベディスタル)<br>*最大3段まで  | —   |  |  | —  |   |
| 2,660枚   | 940枚  |  |  | 251枚   |   |
| フェイスダウン:200枚   | フェイスダウン:150枚  |  |  | フェイスダウン:100枚   |   |
| 上下左右 5mm(封筒10mm)   |   |  |  |  |   |
| ■手差し 薄紙、普通紙、厚紙、再生紙、色紙、レターヘッド、ポンド紙、封筒、はがき<br>質量:60~216g/m <sup>2</sup><br>■標準カセット 薄紙、普通紙、厚紙、再生紙、色紙、ラベル紙、レターヘッド、ポンド紙 質量:60~163g/m <sup>2</sup>                           | ■手差し 普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、コート紙、ラベル用紙、パンチ済み紙、レターヘッド、はがき、封筒<br>質量:60~200g/m <sup>2</sup><br>■標準カセット 普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、コート紙、ラベル用紙、パンチ済み紙、レターヘッド、はがき、封筒<br>質量:60~200g/m <sup>2</sup>   |  |  | ■手差し 普通紙、薄紙、厚紙、再生紙、色紙、コート紙、ラベル紙、はがき、封筒<br>質量:60~200g/m <sup>2</sup><br>■標準カセット 普通紙、薄紙、厚紙、再生紙、色紙、コート紙、ラベル紙、はがき、封筒<br>質量:60~200g/m <sup>2</sup>  |   |
| A4/B5/A5/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅148.0~216mm×長さ210.0~355.6mm)  | 標準対応(A4/B5/A5/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ)   |  |  | 標準対応(A4/B5/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ)   |   |
| 2GB  | 1GB   |  |  | —  |   |
| 和文:平成明朝体 W3、平成角ゴシック体 W5、丸ゴシック体、英文:Courier, Dutch, Swiss, Symbol, その他:ラインプリンタ、バーコード(EAN-128, CODE39, NW-7, JAN, 郵便バーコード, OCRフォント)                                       | —   |  |  | —  |   |
| PCLエミュレーション拡張キット、PS拡張キット、PCL(バーコード)プリント拡張キット   | —   |  |  | —  |   |
| USB2.0 Hi-Speedx1, 1000Base-TX/1000Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE802.11b/g/n(2.412~2.472MHz)  | USB2.0 Hi-Speedx1, USB2.0 Hostx2, 1000Base-T/1000Base-TX/1000Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE802.11b/g/n(2.412~2.472MHz)   | USB2.0 Hi-Speedx1, USB2.0 Hostx1, 1000Base-T/1000Base-TX/1000Base-T(IEEE802.3準拠)、IEEE802.11b/g/n(2.412~2.472MHz)   |  | USB2.0 Hi-Speedx1, USB2.0 Hostx1, 1000Base-T/1000Base-TX/1000Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE802.11b/g/n(2.412~2.472MHz)  |   |
| 動作時:52dB、待機時:33dB  | 動作時:51dB、待機時:25dB   |  |  | 動作時:56dB、待機時:無騒音   |   |
| 最大:1,500W以下<br>動作時平均:約736W<br>最小:約1.1W   | 最大:1,440W以下<br>動作時平均:約700W、<br>最小:約1W   |  |  | 最大:850W以下<br>動作時平均:約400W<br>最小:約0.8W   |   |
| 73kWh/年(区分名:A)   | 60kWh/年(区分名:A)  |  |  | 30kWh/年(区分名:A)   | 26kWh/年(区分名:A)  |
| 458×464×443mm、約25kg  | 425×427×334mm、約16.1kg   | 425×427×300mm、約15.5kg  |  | 430×418×287mm、約14.0kg  | 430×418×287mm、約12.8kg   |
| ◎オプション装着状態(上面)<br>   | ◎標準状態(上面)<br><br>◎オプション装着状態(上面)<br><br>◎オプション装着状態(正面)<br> | ◎標準状態(上面)<br><br>◎オプション装着状態(上面)<br><br>◎オプション装着状態(正面)<br> | ◎標準状態(上面)<br><br>◎オプション装着状態(上面)<br><br>◎オプション装着状態(正面)<br> | ◎標準状態(上面)<br><br>◎オプション装着状態(上面)<br><br>◎標準状態(正面)<br> | ◎標準状態(上面)<br><br>◎オプション装着状態(上面)<br><br>◎標準状態(正面)<br> |
| AC100V、7.7A、50/60Hz  | AC100V、7.9A、50/60Hz   |  |  | AC100V±10%(50/60Hz±2Hz)  |   |
| 温度 10~30℃、湿度 10~80%RH(相対湿度、結露しないこと)  |   |  |  |  |   |
| 12ヶ月間(訪問修理)  | 6ヶ月間(訪問修理)  |  |  | 12ヶ月間(訪問修理)  |   |

できません。\*12-1 LIPS LX使用時、内蔵フォントは使用できません。\*12-2 バーコードの種類はJAN、CODE39、NW-7、郵便番号カスタマーバーコード、EAN-128、OCRフォントの種類はOCR-Bフォント、また、Windowsドライバーでの指定はできません。  
\*13-1 PCとの接続ケーブルは同梱されていません。\*13-2 拡張/IFをネットワーク接続で使用する場合、標準ネットワークは使用できません。\*14-1 ISO 7779に基づき測定。ISO 9296に基づく表示騒音放射値LpAm(表示A特性放射音圧レベル(バイスタンダー位置))。\*14-2 無騒音とは、各バイスタンダー位置の放射音圧レベルがISO7779の暗騒音に関する絶対基準以下であることを意味します。\*15 電源100V時で本体起動時の瞬間的ピークを除いた時の数値です(本体のみ)。\*16 使用前の温度環境、機内の環境(本体が設置環境になじむまで等)、使用される用紙の種類が適切でない場合は、印字品質の低下(裏汚れ、スジ、カスレ等)を招く場合があります。

■モノクロレーザービームプリンター

|     |   | A3  |  |                                    |                                    |                                       | A4  |                 |
|-----|---|---|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------|
| 機種名 |   | LBP453i   | LBP452   | LBP451                             | LBP451e                            | LBP411                                | LBP362i   | LBP361i         |
| 1   | 商品コード   | 4961C001  | 4961C002   | 4961C003                           | 4961C004                           | 4961C007                              | 5644C005  | 5644C006        |
| 2   | JANコード  | 4549292183320   | 4549292183337  | 4549292183344                      | 4549292183351                      | 4549292183399                         | 4549292198539   | 4549292198546   |
| 3   | 希望小売価格(税込)                                    | オープン価格  |  |                                    |                                    |                                       | オープン価格  |                 |
| 4   | プリント方式  | 半導体レーザー+乾式電子写真方式  |  |                                    |                                    |                                       | 半導体レーザー+乾式電子写真方式  |                 |
| 5   | ファーストプリント:A4                                  | 6.3秒以下  |  |                                    |                                    |                                       | 4.9秒  |                 |
| 6   | プリント速度  | モノクロ  | A4:43枚/分、A3:22枚/分  | A4:40枚/分、A3:22枚/分                  | A4:35枚/分、A3:20枚/分                  | A4:30枚/分、A3:15枚/分                     | A4:71枚/分  | A4:61枚/分        |
|     |   | 両面印刷:A4<br>(2ページ/両面表裏1枚)  | 43ページ/分  | 40ページ/分                            | 35ページ/分                            | —                                     | 58ページ/分   | 50ページ/分         |
| 7   | 動作モード   | ページ記述言語   | LIPS V   |                                    |                                    | CARPS2                                | LIPS V (LX/IV/III/II <sup>+</sup> )   |                 |
|     |   | 標準エミュレーション  | ESC/P, N201, IBM5577, HP-GL, HP-GL2  |                                    |                                    | —                                     | ESC/P, N201, IBM5577, HP-GL, HP-GL2   |                 |
| 8   | 最大プリント解像度                                     | 2400dpi相当   |  |                                    |                                    |                                       |   |                 |
| 9   | 用紙サイズ   | 給紙カセット  | A3/A4/A5/B4/B5/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/<br>ユーザー定義サイズ(幅:85.0~297.0mm×長さ:148.0~431.8mm)  |                                    |                                    |                                       | A4/B5/A5/A6/B6/リーガル/レター/<br>エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ<br>(幅99.0~216.0mm×長さ148.0~355.6mm)  |                 |
|     |   | 手差しトレイ  | A3/A4/A5/B4/B5/リーガル/レター/レジャー/はがき/往復はがき/封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋長形3号、角2号)/<br>エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅76.2~312.0mm×長さ127.0~457mm、<br>幅210.0~297.0mm×長さ457.1~1,200mm(LI PS LX, CARPS2)) |                                    |                                    |                                       | A4/B5/A5/A6/B6/リーガル/レター/はがき/往復はがき/<br>封筒(長形3号/長形4号/長形40号/洋長形3号)/<br>エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長<br>さ127.0~355.6mm)                            |                 |
| 10  | 階調  | 256階調   |  |                                    |                                    |                                       | 256階調   |                 |
| 11  | ウォームアップタイム*5<br>(電源投入から印刷可能になるまでの時間)          | 2秒(高速起動ON・デフォルト)、40秒(高速起動OFF)   |  |                                    |                                    |                                       | 2秒以下(高速起動ON・デフォルト)、22秒以下(高速起動OFF)   |                 |
| 12  | リカバリータイム*6<br>(スリープからの復帰時間)                   | 5秒以下(エコ復帰モードOFF・デフォルト)  |  |                                    |                                    |                                       | 2秒以下  |                 |
| 13  | 給紙容量<br>(64g/m <sup>2</sup> )                 | 標準  | カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚   |                                    |                                    |                                       | カセット:640枚×1段、手差しトレイ:100枚  |                 |
|     |   | オプション給紙   | 590枚×3段まで増設可能  |                                    |                                    |                                       | 640枚×3段+ペーパーデッキ:2,000枚、または640枚×4段   |                 |
|     |   | 最大給紙枚数  | 2,120枚   |                                    |                                    |                                       | 4,660枚  |                 |
| 14  | 排紙容量(64g/m <sup>2</sup> )                     | フェイスダウン:250枚<br>フェイスアップ:50枚   |  |                                    |                                    |                                       | フェイスダウン:500枚  |                 |
| 15  | 有効印字領域<br>(右記範囲を除く)                           | 上下左右5mm(封筒10mm)   |  |                                    |                                    |                                       | 上下左右5mm(封筒10mm)   |                 |
| 16  | 用紙種類*10-1                                     | ■手差し 薄紙、普通紙、再生紙、厚紙、色紙、ラベル用紙、封筒、はがき、レターヘッド 質量:60~199g/m <sup>2</sup><br>■標準カセット 薄紙、普通紙、再生紙、厚紙、色紙、レターヘッド 質量:60~120g/m <sup>2</sup>  |  |                                    |                                    |                                       | ■手差し 普通紙、薄紙、厚紙、再生紙、色紙、レターヘッド、<br>ボンド紙、封筒、はがき 質量:60~199g/m <sup>2</sup><br>■標準カセット 普通紙、薄紙、厚紙、再生紙、色紙、パン<br>チ済み紙、レターヘッド、ボンド紙 質量:60~135g/m <sup>2</sup> |                 |
| 17  | 両面印刷*11                                       | 標準対応(A3/B4/A4/B5/A5/レター/リーガル/レジャー/エグゼクティブ)/<br>ユーザー定義サイズ(幅 210.0~297.0mm×長さ148.0~431.8mm)   |  |                                    |                                    | —                                     |   |                 |
| 18  | 搭載メモリー  | 2GB   |  |                                    |                                    |                                       | 2GB   |                 |
| 19  | 内蔵プリンターフォント<br>(和文/欧文)*12-1                   | 和文:平成明朝体 W3、平成角ゴシック体 W5、丸ゴシック体 欧文:Courier, Dutch, Swiss, Symbol<br>その他:ラインプリンタ、バーコード(EAN-128, CODE39, NW-7, JAN, 郵便バーコード、OCRフォント) |  |                                    |                                    | —                                     |   |                 |
| 20  | オプション<br>(エミュレーション/フォント)                      | PCLエミュレーション拡張キット、PS拡張キット、PCLバーコードプリント拡張キット  |  |                                    |                                    | —                                     |   |                 |
| 21  | インターフェイス<br>(USB/ネットワーク/拡張スロット)*13-1*13-2     | USB2.0 Hi-Speed x1, USB2.0 Host x2, 1000Base-T/<br>100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)、IEEE802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)               |  |                                    |                                    |                                       | USB2.0 Hi-Speedx1, USB2.0 Hostx2, 1000Base-T/<br>100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)、<br>IEEE802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)                               |                 |
| 22  | 動作音*14-1                                      | 動作時:56dB、待機時:無騒音*14-2   | 動作時:55dB、待機時:無騒音*14-2  | 動作時:54dB、待機時:無騒音*14-2              | 動作時:55dB、待機時:無騒音*14-2              | 動作時:56dB、待機時:無騒音*14-2                 |   |                 |
| 23  | 消費電力<br>(最大/動作時平均/最小)*15                      | 最大:1380W<br>動作時平均:約700W<br>最小:1.2W  | 最大:1380W<br>動作時平均:約670W<br>最小:1.2W   | 最大:1380W<br>動作時平均:約660W<br>最小:1.2W | 最大:1380W<br>動作時平均:約650W<br>最小:1.2W | 最大:1500W以下、<br>動作時平均:約754W、<br>最小:約1W |   |                 |
| 24  | エネルギー消費効率                                     | 99kWh/年(区分名:C)  | 91kWh/年(区分名:C)   | 80kWh/年(区分名:C)                     | 82kWh/年(区分名:C)                     | 70kWh/年(区分名:C)                        | 143kWh/年(区分名:D)   | 119kWh/年(区分名:D) |
| 25  | 本体寸法 W×D×H/本体重量<br>(カートリッジを除く)※フィル/はしの場合フロント部 | 484×527×297mm、約25.5kg   |  |                                    | 484×458×297mm、約20.8kg              |                                       | 430×465×370mm、約20kg   |                 |
| 26  | 寸法図<br>(単位はmm)                                |   |  |                                    |                                    |                                       |   |                 |
| 27  | 電源  | AC100V, 15A, 50/60Hz  |  |                                    |                                    |                                       | AC100V, 9.1A, 50/60Hz   |                 |
| 28  | 使用環境*16                                       | 温度 10~30℃、湿度 10~80%(相対湿度・結露しないこと)   |  |                                    |                                    |                                       | 温度 10~30℃、湿度 20~80%RH(相対湿度・結露しないこと)   |                 |
| 29  | 無償保証期間  | 6ヶ月間(訪問修理)  |  |                                    |                                    |                                       | 6ヶ月間(訪問修理)  |                 |

\*1 出力環境、出力条件によって異なる場合があります。\*2 普通紙、カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。ハガキや小サイズ紙等、用紙の種類・サイズ・送り方向等によっては印刷スピードが低下します。また連続印刷時に、プリンター本体の温度調整や画像調整のため動作を休止もしくは遅くさせる場合があります。\*3 フォームオーバーレイやマクロ登録等の拡張コマンドは使用できません。\*4 エンジン解像度600dpiにSST(Super Smoothing Technology)や多値処理を行った解像度です。\*5 条件によって変動する場合があります。消耗品交換後や新規設置時などでは、記載数値以上に時間がかかります。\*6 使用環境によって異なる場合があります。\*7 \*8 印刷環境や用紙の種類・条件によって変動する場合があります。\*9 オプションカセットでのA5横通紙はUC-B1(B490B013)で対応可能。\*10-1 推奨紙以外の用紙では正常に印刷されない場合があります。また、インクジェット専用紙は使用しないでください。\*10-2 封筒は、材質の違いや張り合わせなどの違いによって、正常に印刷が行われない場合があります。糊付けの封筒、封筒の裏面への印刷はできません。(ハート社レーザービームプリンター用封筒推奨) \*11 複写機や他のプリンターで一度使用した用紙は、紙詰まりや不具合の原因となりますのでご使用にならないでください。\*12-1 LIPS LX使用時、内蔵フォントは使用できません。\*12-2 バーコードの種類はJAN, CODE39, NW-7, 郵便番号カスタムバーコード, EAN-128, OCRフォントの種類はOCR-Bフォント。また、Windowsドライバーでの指定はできま

| LBP322i  | LBP321        | LBP244   | LBP241   | LBP122  | LBP121        |
|--|---------------|--|--|---|---------------|
| 3515C001   | 3515C002      | 5952C007   | 5952C014   | 5620C007  | 5620C010      |
| 4549292133820  | 4549292133837 | 4549292215045  | 4549292215083  | 4549292197006   | 4549292197037 |
| 98,780円  | 82,280円       | オープン価格   |  |   |               |
| 半導体レーザー+乾式電子写真方式   |               |  |  |   |               |
| 5.7秒   |               | 5.0秒   |  | 5.4秒  |               |
| A4:43枚/分   |               | A4:40枚/分   |  | A4:29枚/分  |               |
| 36ページ/分  |               | 33.6ページ/分  |  | 18.5ページ/分   |               |
| LIPS V (LX/IV/III/II <sup>+</sup> )  | LIPS LX       | CARPS2   |  |   |               |
| ESC/P <sup>*3</sup>  | -             |  |  |   |               |
| 2400dpi相当  |               |  |  |   |               |
| A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/エグゼクティブ/<br>ユーザー定義サイズ<br>(幅105.0~216.0mm×長さ148.0~355.6mm)   |               | A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/エグゼクティブ/<br>ユーザー定義サイズ<br>(幅105.0~216.0mm×長さ148.0~355.6mm)   |  | A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/<br>郵便はがき/往復はがき/封筒(長形3号、洋形長3号、<br>長形4号、長形40号)/エグゼクティブ/<br>ユーザー定義サイズ(幅76.0~216.0mm×長さ127.0~356.0mm)   |               |
| A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/はがき/往復はがき/4面はがき/<br>封筒(長形3号、洋形長3号)/エグゼクティブ/<br>ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm)   |               | A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/はがき/往復はがき/4面はがき/<br>封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/エグゼクティブ/<br>ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm)  |  | -   |               |
| 256階調  |               |  |  |   |               |
| 3秒以下(高速起動ON・デフォルト)、30秒以下(高速起動OFF)  |               | 14秒以下  |  | 7.5秒以下  |               |
| 3秒以下   |               | 4秒以下   |  | 3.2秒以下  |               |
| カセット:640枚×1段、手差しトレイ:100枚   |               | カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚   |  | 150枚  |               |
| 640枚×3段  |               | 640枚×1段  |  | -   |               |
| 2,660枚   |               | 990枚   |  | 150枚  |               |
| フェイスダウン:250枚   |               | フェイスダウン:150枚   |  | フェイスダウン:100枚  |               |
| 上下左右 5mm(封筒10mm)   |               | 上下左右 5mm(封筒10mm)   |  | 上下左右 5mm(封筒10mm)  |               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■手差し 普通紙、薄紙、再生紙、厚紙、色紙、ポンド紙、ラベル紙、はがき、封筒、レターヘッド 質量:60~199g/m<sup>2</sup></li> <li>■標準カセット 普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、ポンド紙、レターヘッド 質量:60~120g/m<sup>2</sup></li> </ul>                              |               |  | 普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、ポンド紙、ラベル紙、レターヘッド、はがき、封筒 質量:60~163g/m <sup>2</sup> |   |               |
| 標準対応(A4/レター/リーガル)<br>ユーザー定義サイズ(幅210.0~216.0mm×長さ270.0~355.6mm)   |               | 標準対応(A4/レター/リーガル)<br>ユーザー定義サイズ(幅210.0~216.0mm×長さ279.4~355.6mm)   |  | 標準対応(A4/リーガル/レター)<br>ユーザー定義サイズ(幅210.0~216.0mm×長さ279.0~356.0mm)  |               |
| 1GB  |               |  | 32MB   |   |               |
| 和文、平仮明振性W3、平仮角ゴシック体W5、丸ゴシック体<br>欧文:Courier, Swiss, Dutch, Symbol,<br>バーコード, OCRフォント  |               | -  |  |   |               |
| CR-HiY(IBM5577、<br>HP-GL、HP-GL/2、<br>拡張N201、拡張ESC/P)   |               | -  |  |   |               |
| USB2.0 Hi-Speed×1、USB2.0 Host×3<br>1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、<br>拡張スロット×1(SDカード用)   |               | USB2.0High-Speed、<br>1000Base-T/100Base-TX/10Base-T<br>(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)   |  | USB2.0High-Speed、100Base-TX/<br>10Base-T(IEEE 802.3準拠)、<br>IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)   |               |
| 動作時:54dB、待機時:26dB  |               | 動作時:54dB以下、待機時:無騒音   |  | 動作時:52dB、待機時:無騒音  |               |
| 最大:1.250W以下、<br>動作時平均:約570W、<br>最小:約1.2W   |               | 最大:1.100W<br>動作時平均:約500W<br>最小:約0.9W   |  | 最大:1.110W以下、<br>動作時平均:約530W、<br>最小:約1.0W  |               |
| 73kWh/年(区分名:C)   |               | 56kWh/年(区分名:C)   |  | 51kWh/年(区分名:C)  |               |
| 409×376×275mm、約11.5kg  |               | 399×373×249mm、約8.7kg   |  | 356×283×213mm、約6.0kg  |               |
| ◎標準状態(上面)<br> ◎ペーパーフィーダー<br>装着状態<br>*LBP321は最大1段です。<br> |               | ◎標準状態(上面)<br> ◎オプション装着状態(横面)<br> |  | ◎標準状態(上面)<br> ◎標準状態(横面)<br> |               |
| AC100V±10%(50/60Hz±2Hz)  |               | AC100V、6.9A、50/60Hz  |  | AC100V、5.2A、50/60Hz   |               |
| 温度 10~30°C、湿度 20~80%RH(相対湿度・結露しないこと)   |               |  | 温度:10~30°C、湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)                                 |   |               |
| 12ヶ月間(訪問修理)  |               | 6ヶ月間(引取修理)   |  | 12ヶ月間(引取修理)   |               |

せん。\*13-1 PCとの接続ケーブルは同梱されていません。\*13-2 ネットワークがオプションの製品についてはP08をご参照ください。\*14-1 ISO 7779に基づき測定、ISO 9296に基づく表示騒音放射値LpAm(表示A特性放射音圧レベル(バイスタンダー位置))。\*14-2 無騒音とは、各バイスタンダー位置の放射音圧レベルがISO7779の騒音に関する絶対基準以下であることを意味します。\*15 電源100V時で本体起動時の瞬間的ピークを除いた時の数値です(本体のみ)。\*16 使用直前の温度環境、機内の環境(本体が設置環境になじむまで等)、使用される用紙の種類が適切でない場合は印字品質の低下を招く場合があります。