

■A4カラーレーザー複合機

機種名		MF832Cdw	MF755Cdw	MF753Cdw	MF751Cdw
1	商品コード	4930C006	5455C008	5455C011	5455C016
2	JANコード	4549292182910	4549292193145	4549292193169	4549292193206
3	希望小売価格(税込)	オープン価格			
4	プリント方式	半導体レーザー+乾式電子写真方式			
5	ファーストプリント:A4*12	カラー:7.3秒、モノクロ:6.4秒	カラー:7.1秒以下 モノクロ:7.1秒以下		
6	プリント速度*6	モノクロ	A4:38枚/分	A4:33枚/分	
		カラー	A4:38枚/分	A4:33枚/分	
両面印刷:A4(2ページ/両面表裏1枚)		38ページ/分		29ページ/分	
7	動作モード	ページ記述言語	LIPS V(LX/IV/III/II+)	LIPS LX	CARPS2
		標準エミュレーション	ESC/P,N201,IBM5577,HP-GL,HP-GL2	—	
8	最大プリント解像度*11	9600dpi相当			
9	用紙サイズ	給紙カセット	A4/B5/A5/A6/レター/ エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ (幅101.6~216.0mm×長さ148.0~297.0mm)	A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/はがき/復元はがき/封筒(長形3号/洋形長3号)*1/エグゼクティブ/ ユーザー定義サイズ(幅98.0~216.0mm×長さ148.0~356.0mm)	
		手差しトレイ	A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/はがき/復元はがき/封筒(長形3号/洋形長3号)*1/エグゼクティブ/ ユーザー定義サイズ(幅101.6~216.0mm×長さ148.0~297.0mm)	A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/はがき/復元はがき/封筒(長形3号/長形4号/長形40号/洋形長3号)*1/エグゼクティブ/ ユーザー定義サイズ(幅76.0~216.0mm×長さ127.0~356.0mm)	
10	階調	256階調			
11	ウォームアップタイム*4	12秒以下(高速起動ON:デフォルト) 75秒以下(高速起動OFF)	14.0秒以下		
12	リカバリータイム(スリープからの復帰時間)	10秒以下	5.3秒以下		
13	給紙容量(64g/m)	標準	カセット:640枚、手差しトレイ:100枚	カセット:250枚×1段、手差しトレイ:50枚	
		オプション給紙	640枚(カセット) 640枚(1段カセットベディスタル) *最大3段まで	640枚×1段	
		最大給紙枚数	2,660枚	940枚	
14	排紙容量(64g/m)	フェイスダウン:200枚		フェイスダウン:150枚	
15	有効印字領域(右記範囲を除く)	上下左右5mm(封筒10mm)			
16	用紙種類*2	■手差し 普通紙、薄紙、厚紙、色紙、再生紙、レターヘッド、ポンド紙、封筒*1、はがき 質量:60~216g/m <sup>2</sup>	■手差し 普通紙、薄紙、厚紙、色紙、再生紙、パンチ済み紙、ラベル紙、レターヘッド、コート紙、封筒*1、はがき 質量:60~200g/m <sup>2</sup>		
		■標準カセット 普通紙、薄紙、厚紙、色紙、再生紙、レターヘッド、ポンド紙 質量:60~163g/m <sup>2</sup>	■標準カセット 普通紙、薄紙、厚紙、色紙、再生紙、パンチ済み紙、ラベル紙、レターヘッド、コート紙、封筒*1、はがき 質量:60~200g/m <sup>2</sup>		
17	両面印刷*3	●A4/B5/A5/リーガル/レター/エグゼクティブ/ ユーザー定義サイズ (幅148.0~216mm×長さ210.0~356.0mm)		●標準対応(A4/B5/A5/レター/リーガル/エグゼクティブ)ユーザー定義サイズ(幅148.0~216.0mm×長さ148.0~356.0mm)	
18	搭載メモリー	2GB		1GB	
19	内蔵プリンターフォント(和文/欧文)	和文:平成明朝体 W3、平成角ゴシック体 W5、丸ゴシック体 欧文:Courier, Dutch, Swiss, Symbol その他:ラインプリンタ、バーコード*24(EAN-128, CODE39, NW-7, JAN, 郵便バーコード, OCRフォント)		—	
20	オプション(エミュレーション/フォント)	PCLエミュレーション拡張キット、PS拡張キット、PCL(レコーダー)拡張キット		—	
21	インターフェイス(USB/ネットワーク/拡張スロット)	USB2.0 High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE802.11b/g/n(2.412~2.472MHz)		USB2.0 Hi-Speed×1、USB2.0 Host×2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)、IEEE802.11b/g/n(2.412~2.472MHz)	
22	動作音*8	動作時:52dB、 待機時:32dB		動作時:51dB、待機時:29dB	
23	消費電力(最大/動作時平均/最小)	1,500W以下/約722W/約1.1W		最大:1,440W以下、動作時平均:約700W、最小:約1W	
24	エネルギー消費効率	67kWh/年(区分名:A)		61kWh/年(区分名:A)	
25	本体寸法 W×D×H/本体重量(カートリッジを除く)*10	500×556×640mm、約37kg	425×461×430mm、約22kg	425×461×430mm、約21.7kg	
26	寸法図(単位はmm)				
27	電源	AC100V、7.7A、50/60Hz		AC100V、7.3A、50/60Hz	
28	使用環境*9	温度:10~30°C/湿度:10~80%(相対湿度・結露しないこと)		温度:10~30°C/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)	
29	無償保証期間	12ヶ月間(訪問修理)		6ヶ月間(訪問修理)	

\*1 封筒は、材質の違いや張り合わせなどの違いによって、正常に印刷が行われない場合があります。糊付けの封筒、封筒の裏面への印刷はできません。(ハート社レーザービームプリンター用封筒推奨) \*2 推奨紙以外の用紙では正常に印刷されない場合がございます。また、本体や用紙の状態により、印刷位置にずれが生じることがあります。インクジェット専用紙は使用しないでください。 \*3 両面印刷の対応用紙は、普通紙・厚紙・再生紙のみとなります。 \*4 電源投入時からコピー開始までの時間。室温20°C。使用状況や環境によって異なる場合があります。 \*5 コピー開始から終了までの時間。原稿台使用時。節電モードからの復帰直後と電源投入後を除く。 \*6 A4等倍時。普通紙。同一データを連続印刷した場合の速度です(コピーは原稿台使用時)。はがきや小サイズ紙など、用紙の種類・サイズ・送り方向などによっては印刷速度が低下します。また連続印刷時に、複合機本体の温度調整や画像調整のため動作を休止もしくは遅くさせる場合があります。調整直後のプリントは適切に印字されない場合があります。 \*7 給紙枚数を超える場合は用紙の補給が必要です。 \*8 ISO 7779に基づき測定し、ISO 9296に基づき表示。LWAd(表示A特性音響パワーレベル(B))と、騒音放射値LpAm(表示A特性放射音圧レベル/マイクスタンド位置(dB))の値。無騒音とは、各音響パワーレベルと各マイクスタンド位置の放射音圧レベルがISO 7779の騒音値に関する絶対基準以下であることを示します。 \*9 使用直前の温度環境。機内の環境(本体が設置環境になじむまでなど)、使用される用紙の種類が適切でない場合は、印字品質の低下(裏流れ・スジ・カスレ等)を招く場合があります。 \*10 ADF・操作パネル・排紙トレイ・給紙カセットを除いた時の寸法。 \*11 エンジン解像度600dpiにSST(Super Smoothing Technology)や多値処理を行った解像度です。 \*12 出力環境、出力条件によって異なる場合があります。 \*13 転送時間含まず・原稿台使用時。 \*14 Eメールは100件まで同報送信できます。SMB送信は同報送信できません。 \*15 スーパーG3通信での一般的な電送速度は28.8kbpsです。回線の状況によって、これらの速度以下になる場合があります。 \*16 A4・レターサイズ以外の用紙にプリントした場合、画像が欠けたり分割して印刷されることがあります。 \*17 電送条件はA4判原稿を標準的画質(8dot/mm×3.85line/mm)33.6kbpsで送った時の速さです。これは画像情報だけの電送時間で、通信の制御時間は含まれておりません。実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態によって異なります。 \*18 搭載メモリーをファクス送受信にのみ割り当てた場合の枚数であり、他機能との併用により変

仕様一覧/A4カラーレーザー複合機

MF656Cdw	MF654Cdw
5158C003	5158C006
4549292186031	4549292186055
オープン価格	
半導体レーザー+乾式電子写真方式	
カラー:10.5秒以下、モノクロ:10.4秒以下	
A4:21枚/分	
A4:21枚/分	
12.7ページ/分	
CARPS2	
—	
9600dpi相当	
A4/B5/A5/リール/レター/はがき/往復はがき/封筒(長形3号/洋形長3号)*1/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm)	
A4/B5/A5/リール/レター/はがき/往復はがき/封筒(長形3号/洋形長3号)*1/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm)	
256階調	
13秒以下	
6.1秒以下	
カセット:250枚、手差しトレイ:1枚	
—	
251枚	
フェイスダウン:100枚	
上下左右5mm(封筒10mm)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■手差し 普通紙、薄紙、厚紙、色紙、再生紙、ラベル紙、コート紙、封筒*1、はがき 質量:60~200g/m<sup>2</sup></li> <li>■カセット 普通紙、薄紙、厚紙、色紙、再生紙、ラベル紙、コート紙、封筒*1、はがき 質量:60~200g/m<sup>2</sup></li> </ul>	
●A4/B5/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅182~216mm×長さ257~355.6mm)	
1GB	
—	
—	
USB2.0 Hi-Speed×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)、IEEE802.11b/g/n(2.412~2.472MHz)	
動作時:51dB、待機時:無騒音*23	
最大:870W以下、動作時平均:約370W、最小:約0.8W	
31kWh/年(区分名:A)	
451×460×413mm、約20.5kg	
●オプション装着状態(上面)	●標準状態(横面)
AC100V、5.3A、50/60Hz	
温度:10~30°C/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)	
12ヶ月間(訪問修理)	

動します。メモリーの増設はできません。\*19 SMTP認証および、SMTP送受信時の暗号化(SSL)通信に対応。\*20 APOP/POP before SMTPおよび、POP受信時の暗号化(SSL)通信に対応。\*21 A4以外のサイズはA4として送信されます。\*22 相手側受信条件設定により可能です。\*23 無騒音とは、各バイスタンダー位置の放射音圧レベルがISO7779の暗騒音に関する絶対基準以下であることを意味します。\*24 バーコードの種類はJAN、CODE39、NW-7、郵便番号カスタマーバーコード、EAN-128、OCRフロントの種類はOCR-Bフォント。また、Windowsドライバでの指定はできません。

■複写機能

機種名	MF832Cdw	MF755Cdw	MF753Cdw	MF751Cdw	MF656Cdw	MF654Cdw
複写方式	間接静電転写方式					
読取方式	CIS					
原稿サイズ	原稿台 A4/B5/A5/A6/レター/リーガル (最大216.0×355.6mm)	A4/A5/B5/A6/レター/リーガル (最大216.0×297.0mm)	A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/名刺(最大216.0×355.6mm、最小48.0×85.0mm) 長尺モード時:長さ253mmまで	A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/名刺(最大216.0×355.6mm、最小48.0×85.0mm) 長尺紙:630mmまで(片面)枚連続	A4/B5/A5/A6/レター (最大216.0×355.6mm、最小139.7×128mm)	A4/B5/A5/レター (最大216.0×355.6mm、最小139.7×128mm)
コピー時欠け幅(ADF使用時)	先端左右5.0mm		先端左5.0mm±4.5		先端左右5.0mm±4.5	
コピー時解像度	読み取り(原稿台) 300dpi×300dpi、300dpi×600dpi、600dpi×600dpi	300dpi×600dpi、600dpi×600dpi		300dpi×300dpi、300dpi×600dpi、600dpi×600dpi		
出力解像度	600dpi×600dpi					
ファーストコピータイム(原稿台)*5	カラー:6.9秒以下、モノクロ:5.9秒以下		カラー:9.4秒以下、モノクロ:8.3秒以下		カラー:13.4秒以下、モノクロ:11.4秒以下	
連続複写速度*6	A4等倍/片面 カラー:モノクロ:38ページ/分	カラー:モノクロ:33ページ/分		カラー:モノクロ:21ページ/分		
	A4等倍/両面 カラー:モノクロ:38ページ/分	カラー:モノクロ:29ページ/分		カラー:モノクロ:12.7ページ/分		
複写倍率	等倍 1:1±1.3%	1:1±2.0%		1:1±2.0%		
	拡大 40%、200%、141%[A5→A4]、122%[A5→B5]、115%[B5→A4]	400%、200%、141%[A5→A4]、122%[A5→B5]、115.4%[B5→A4]		400%、200%、141%[A5→A4]、122%[A5→B5]、115%[B5→A4]		
	縮小 86%[A4→B5]、81%[B5→A5]、70%[A4→A5]、50%、25%	25%~400%(1%刻み)				
ADF原稿セット可能枚数(80g/m <sup>2</sup> )	最大100枚		最大50枚			
ADF原稿交換速度(コピー時)	(片面/両面) カラー:約50ページ/分、モノクロ:約50ページ/分	(片面)カラー:20ページ/分、モノクロ:40ページ/分 (両面)カラー:40ページ/分、モノクロ:80ページ/分		(片面)カラー:約4ページ/分、モノクロ:約2ページ/分 (両面)カラー:約2ページ/分、モノクロ:約1ページ/分	(片面)カラー:14ページ/分、モノクロ:7ページ/分 (両面)カラー:7ページ/分、モノクロ:3.5ページ/分	
連続複写	最大999部*7					

■スキャナー機能

機種名	MF832Cdw	MF755Cdw	MF753Cdw	MF751Cdw	MF656Cdw	MF654Cdw
最大読取サイズ	複写機能(原稿サイズ)に準ずる					
読み取り解像度(最大)	600dpi×600dpi					
(主走査×副走査) ADF	600dpi×600dpi					
階調	モノクロ	8bit/8bit				
(入カ/出カ) カラー	24bit/24bit(RGB各色8bit/8bit)					
読取速度*13	モノクロ	約1.4秒/枚		約1.8秒/枚		
(A4) カラー	約1.4秒/枚	約1.9秒/枚		約3.8秒/枚		

■SEND/SEND Lite機能\*14

機種名	MF832Cdw	MF755Cdw	MF753Cdw	MF751Cdw	MF656Cdw	MF654Cdw
原稿サイズ	A4、A5、B5、A6、レター、リーガル	A4、A5、B5				
読み取り解像度	原稿台 カラー:最大300dpi×300dpi モノクロ:最大600dpi×600dpi	300dpi×600dpi		300dpi×600dpi		
(主走査×副走査) ADF	カラー:最大300dpi×300dpi モノクロ:最大600dpi×600dpi	300dpi×600dpi		300dpi×600dpi		
インターフェイス	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n					
対応プロトコル	SMB(TCP/IP)、SMTP(TCP/IP)(送信)、FTP(TCP/IP)、WebDAV、POP3(受信)					
対応フォーマット	PDF、JPEG(シングルページのみ)、TIFF、XPS、OOXM		PDF、JPEG(シングルページのみ)、TIFF			


■ファクス機能

機種名	MF832Cdw	MF755Cdw	MF753Cdw	MF656Cdw	
型式	送受信兼用機				
適用回線	一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(16Hz)				
走査線密度	8dot/mm×3.85line/mm(ノーマル)、8dot/mm×7.7line/mm(ファインフォート)、7.7line/mm(ファインフォート)、8dot/mm×15.4line/mm(スーパーファイン)、16dot/mm×15.4line/mm(ウルトラファイン)	8dot/mm×3.85line/mm(ノーマル)、8dot/mm×7.7line/mm(ファインフォート)、8dot/mm×15.4line/mm(スーパーファイン)	8dot/mm×15.4line/mm(ウルトラファイン)	8dot/mm×3.85line/mm(ノーマル)、8dot/mm×7.7line/mm(ファインフォート)、8dot/mm×15.4line/mm(スーパーファイン)、16dot/mm×15.4line/mm(ウルトラファイン)	
通信速度*15	スーパーG3:33.6kbps、G3:14.4kbps(自動フォールバック機能付き)				
符号化(データ圧縮)方式	MH、MR、MMR、JBIG				
通信モード	スーパーG3、G3				
最大送信原稿サイズ	A4				
受信原稿サイズ*16	A4/B5/A5/レター/リーガル	A4/B5/A5/レター/リーガル			
電送時間(スーパーG3時)*17	約2.6秒(スーパーG3時)				
メモリー受信	2,000件 最大30,000枚	送信30件/受信90件、 最大約512枚*18(送受信の総ページ数)			
送信機能	ワンタッチダイヤル 短縮ダイヤル グループダイヤル 同報送信	最大200件	19件(ベストメンバール)		
		—	最大281件		
		最大199件	最大299件		
		最大256件	最大310件		

■インターネットFAX機能

機種名	MF832Cdw	MF755Cdw	MF753Cdw	MF751Cdw	MF656Cdw	MF654Cdw
通信プロトコル	SMTP*19(送信)/POP3*20(受信)					
通信モード	Simpleモード(ITU-T T.37及W-NET FAX準拠)					
原稿サイズ*21	A4、B5、A5、A6		A4、B5、A5、A6			
解像度(モノクロ)	200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi*22、300×300dpi*22、400×400dpi*22、600×600dpi*22		204×196dpi			
対応メールサーバー	Microsoft Exchange Server 2013/2016/2019 /Sendmail 8.14.7/Opopper 4.1.0	Microsoft Exchange Server 2013/2016/2019/ Lotus Domino R7.0/Sendmail 8.15.2/Opopper 4.1.0			Microsoft Exchange Server 2010/2013/2016/2019/Lotus Domino R7.0 /Sendmail 8.14.7/Opopper 4.1.0	

■電話回線の接続例 ○下記の接続方法は代表例です。すべての接続・動作を保証するものではありません。



■A4モノクロレーザー複合機

機種名	MF551dw	MF467dw	MF269dw II	MF266dn II	MF265dw II
1 商品コード	5160C012	5951C004	5938C007	5938C014	5938C016
2 JANコード	4549292186468	4549292214895	4549292215458	4549292215526	4549292215533
3 希望小売価格(税込)	オープン価格				
4 プリント方式	半導体レーザー+乾式電子写真方式				
5 ファーストプリント:A4	5.7秒以下	5.0秒以下	5.2秒以下		
6 プリント速度*6	モノクロ	A4:43枚/分	A4:40枚/分	A4:28枚/分	
	両面印刷:A4(2ページ連続印刷)	36ページ/分	33.6ページ/分	17.8ページ/分	
7 動作モード	ページ記述言語	LIPS LX	CARPS2		
	標準エミュレーション	—			
8 最大プリント解像度*11	2400dpi相当				
9 用紙サイズ	給紙カセット	A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/エグゼクティブ/ ユーザー定義サイズ(幅105.0~216.0mm×長さ148.0~355.6mm)		A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/エグゼクティブ/ ユーザー定義サイズ(幅:76.0~216.0mm×長さ:127.0~356.0mm) 質量:60~163g/m <sup>2</sup>	
	手差しトレイ	A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/はがき/ 往復はがき/4面はがき/封筒(長形3号/洋形長3号)*1/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm)	A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/はがき/ 往復はがき/4面はがき/封筒(長形3号/洋形長3号、長形4号、長形40号)*1/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:76.2~216.0mm×長さ:127.0~355.6mm)	A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/はがき/ 往復はがき/4面はがき/封筒(長形3号/洋形長3号)*1/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅76.0~216.0mm×長さ127.0~356.0mm)	A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/エグゼクティブ/ ユーザー定義サイズ(幅:76.0~216.0mm×長さ:127.0~356.0mm) 質量:60~163g/m <sup>2</sup>
10 階調	256階調				
11 ウォームアップタイム*4	14秒以下			15秒以下	
12 リカバリタイム(スリープからの復帰時間)	4秒以下			3.2秒以下	
13 給紙容量(64g/m <sup>2</sup> )	標準	カセット:640枚、手差しトレイ:100枚	カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚	カセット:250枚、手差しトレイ:1枚	
	オプション給紙	640枚×3段	640枚×1段	—	
	最大給紙枚数	2,660枚	990枚	251枚	
14 排紙容量(64g/m <sup>2</sup> )	フェイスダウン:250枚	フェイスダウン:150枚	フェイスダウン:100枚		
15 有効印字領域(右記範囲を除く)	上下左右5mm(封筒10mm)				
16 用紙種類*2	■手差し 普通紙、薄紙、厚紙、色紙、再生紙、ポンド紙、ラベル紙、封筒*1、はがき 質量:60~199g/m <sup>2</sup>	■手差し 普通紙、薄紙、再生紙、厚紙、色紙、ポンド紙、ラベル紙、はがき、封筒*1/レターヘッド 質量:60~199g/m <sup>2</sup>	■手差し 普通紙、薄紙、厚紙、再生紙、ポンド紙、ラベル紙、封筒*1、はがき 質量:60~163g/m <sup>2</sup>	■手差し 普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、ポンド紙、ラベル紙、はがき、封筒*1 質量:60~163g/m <sup>2</sup>	
	■標準カセット 普通紙、薄紙、厚紙、色紙、再生紙、ポンド紙 質量:60~120g/m <sup>2</sup>	■標準カセット 普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、ポンド紙、レターヘッド 質量:60~120g/m <sup>2</sup>	■標準カセット 普通紙、薄紙、厚紙、再生紙、ポンド紙、ラベル紙、封筒*1、はがき 質量:60~163g/m <sup>2</sup>	■標準カセット 普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、ポンド紙、ラベル紙、はがき、封筒*1 質量:60~163g/m <sup>2</sup>	
17 両面印刷*3	●A4/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅210~216mm×長さ279.4~355.6mm)		●標準対応(A4/レター/リーガル)ユーザー定義サイズ(幅210.0~216.0mm×長さ279.4~355.6mm)		
18 搭載メモリー	1GB			256MB	
19 内蔵プリンターフォント(和文/欧文)	—				
20 オプション(エミュレーション/フォント)	—				
21 インターフェイス(USB/ネットワーク/拡張スロット)	USB2.0 Hi-Speed×1、100Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE802.11b/g/n(2.412~2.472MHz)	USB2.0 High-Speed、100Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2.412~2.472MHz)	USB2.0 Hi-Speed×1、100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)、IEEE802.11b/g/n(2.412~2.472MHz)	USB2.0 Hi-Speed×1、100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)	USB2.0 Hi-Speed×1、100Base-TX/100Base-T(IEEE802.3準拠)、IEEE802.11b/g/n(2.412~2.472MHz)
22 動作音*8	動作時:54dB、待機時:24dB	動作時:53dB、待機時:無騒音*22	動作音:50dB、待機時:無騒音*22	動作時:51dB、待機時:無騒音*22	
23 消費電力(最大/動作時平均/最小)	1300W以下/約590W/約0.9W	1,100W/約500W/約0.9W	1000W以下/約490W/約0.5W		
24 エネルギー消費効率	64kWh/年(区分名:C)	55kWh/年(区分名:C)	39kWh/年(区分名:C)	38kWh/年(区分名:C)	
25 本体寸法 W×D×H/本体重量(カートリッジを除く)	480×464×452mm、約19.0kg	420×460×375mm、約15.6kg	390×405×375mm、約12.8kg	390×405×375mm、約11.9kg	
26 寸法図(単位はmm)					
27 電源	AC100V、7.9A、50/60Hz	AC100V、7.1A、50/60Hz	AC100V、6.4A、50/60Hz		
28 使用環境*9	温度:10°C~30°C/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)				
29 無償保証期間	12ヶ月間(訪問修理)	6ヶ月間(引取修理)	12ヶ月間(引取修理)		

\*1 封筒は、材質の違いや張り合わせなどの違いによって、正常に印刷が行われない場合があります。糊付けの封筒、封筒の裏面への印刷はできません。(ハート社製レーザービームプリンター用封筒推奨) \*2 推定紙以外の用紙では正常に印刷されない場合があります。また、本体や用紙の状態により、印刷位置にずれが生じることがあります。インクジェット専用紙は使用しないでください。 \*3 両面印刷の対応用紙は、普通紙・厚紙・再生紙のみとなります。 \*4 電源投入時からコピー開始までの時間。室温23°C。使用状況や環境によって異なる場合があります。 \*5 コピー開始から終了までの時間。原稿台使用時。節電モードからの復帰直後と電源投入後を除く。 \*6 A4等倍時。普通紙。同一データを連続印刷した場合の速度です(コピーは原稿台使用時)。はがきや小サイズ紙など、用紙の種類・サイズ・送り方向などによっては印刷速度が低下します。また連続印刷時に、複合機本体の温度調整や画質調整のため動作を休止もしくは遅くさせる場合があります。 \*7 給紙枚数を越える部数は用紙の補給が必要です。 \*8 ISO 7779に基づき測定し、ISO 9296に基づき表示。LWAd(表示A特性音響パワーレベル(B))と、騒音放射値LpAm(表示A特性放射音圧レベル/バイスタンダー位置(dB))の値。無騒音とは、各音響パワーレベルと各バイスタンダー位置の放射音圧レベルがISO 7779の騒音に関する絶対基準以下であることを示します。 \*9 使用直前の温度環境、機内の環境(本体が設置環境になじむまでなど)、使用される用紙の種類が適切でない場合は印字品質の低下を招く場合があります。 \*10 ADF、操作パネル、排紙トレイ、給紙カセットを閉じた時の寸法。 \*11 Macドライバーは600dpi/600dpiです。 \*12 出力環境、出力条件によって異なる場合があります。 \*13 転送時間含まず。原稿台使用時。 \*14 Eメールは100件まで同報送信できます。SMB送信は同報送信できません。 \*15 スーパー-G3通信での一般的な電送速度は28.8kbpsです。回線の状況によって、これらより遅くなる場合があります。 \*16 A4-レターサイズ以外の用紙にプリントした場合、画像が欠けたり分割して印刷されることがあります。 \*17 電送条件はA4判原稿を標準的画質(8dot/mm×3.85line/mm)33.6kbpsで送った時の速さです。これは画像情報のみ電送時間で、通信の制御時間は含まれておりません。実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態によって異なります。

仕様一覧 / A4モノクロレーザー複合機

MF273dw		MF272dw	
5621C012		5621C020	
4549292197136		4549292197204	
オープン価格			
半導体レーザー+乾式電子写真方式			
5.4秒			
A4:29枚/分			
18.5ページ/分			
CARPS2			
—			
2400dpi相当			
A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/郵便はがき/往復はがき/4面はがき/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)*1/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:76.0~216.0mm×長さ:127.0~356.0mm)			
—			
256階調			
9秒以下			
3.2秒以下			
150枚			
—			
150枚			
フェイスダウン:100枚			
上下左右 5mm(封筒10mm)			
普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、 ポンド紙、ラベル紙、レターヘッド、はがき、封筒*1 質量:60~163g/m <sup>2</sup>			
標準対応(A4/リーガル/レター) ユーザー定義サイズ(幅210.0~216.0mm×長さ279.0~356.0mm)			
32MB			
—			
—			
USB2.0High-Speed、 100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3 準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2.412~2.472MHz)			
動作時:51dB以下、待機時:無騒音*22			
最大:1,110W/動作時平均:約530W/最小:約1.0W			
36 kWh/年(区分名:C)			
390×374×368mm、約11.1kg		372×320×271mm、約8.5kg	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>●オプション装着状態 (上面)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>●横から見た図</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>●オプション装着状態 (上面)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>●横から見た図</p> </div> </div>			
AC100V、6.0A、50/60Hz			
温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)			
12ヶ月間(引取修理)			

す。\*18 搭載メモリーをファクス送受信にのみ割り当てた場合の枚数であり、他機能との併用により変動します。メモリーの増設はできません。\*19 SMTP認証および、SMTP送受信時の暗号化(SSL)通信に対応。\*20 APOP/POP before SMTPおよび、POP受信時の暗号化(SSL)通信に対応。\*21 A4以外のサイズはA4として送信されます。\*22 無騒音とは、各バインダー位置の放射音圧レベルがISO7779の暗騒音に関する絶対基準以下であることを意味します。

■複写機能

機種名	MF551dw	MF467dw	MF269dw II	MF266dn II	MF265dw II	MF273dw	MF272dw
複写方式	間接静電転写方式						
読取方式	CIS						
原稿サイズ	原稿台 A4/B5/A5/A6/レター (最大215.9×355.6mm)	A4/B5/A5/A6/レター (最大215.9×297mm)	A4/B5/A5/A6/レター (最大216.0×297mm)			A4/B5/A5/レター (最大216.0×297mm)	
ADF (自動原稿送り装置)	A4/B5/A5/A6/レター/リーガル (最大215.9×355.6mm、 最小105×128mm)	A4/B5/A5/A6/レター/リーガル (最大215.9×355.6mm、 最小105×128mm)	A4/B5/A5/B6ヨココ/レター/リーガル (最大216×356mm、最小148×105mm)			A4/B5/A5/B6ヨコヨコ/レター/リーガル (最大216×356mm、 最小148×105mm)	
コピー時欠け幅(ADF使用時)	先端左5.0±3.0mm			先端左5.0±2.0mm			
コピー時解像度	読み取り(原稿台) 300dpi × 600dpi、600dpi × 600dpi		300dpi × 600dpi、600dpi × 600dpi		300dpi×300dpi、300dpi×600dpi、 600dpi×600dpi、600dpi×400dpi		
出力解像度	600dpi × 600dpi		300dpi×600dpi		600dpi×400dpi		
ファーストコピータイム(原稿台)*5	6.3秒以下	6.1秒以下	7.8秒以下		7.6秒以下		
連続複写速度*6	A4等倍/片面 43枚/分	A4等倍/片面 40枚/分	28枚/分		29枚/分		
	A4等倍/両面 36ページ/分	A4等倍/両面 33.6ページ/分	17.8ページ/分		18.5ページ/分		
複写倍率	等倍 1:1±2.3%		400%、200%、141%(A5→A4)、122%(A5→B5)、115%(B5→A4)		1:1±1.8%		
	拡大		86%(A4→B5)、81%(B5→A5)、70%(A4→A5)、50%、25%		—		
	縮小		25%~400%(1%刻み)		—		
	ズーム		—		—		
ADF原稿セット可能枚数(80g/m <sup>2</sup> )	最大50枚			最大35枚		—	
ADF原稿交換速度(コピー時)	片面モノクロ:約20ページ/分 両面モノクロ:約34ページ/分	片面モノクロ:約40ページ/分 両面モノクロ:約60ページ/分	片面モノクロ:約20ページ/分 両面モノクロ:約34ページ/分		片面モノクロ:約15ページ/分		
連続複写	最大999部*7						

■スキャナー機能

機種名	MF551dw	MF467dw	MF269dw II/MF266dn II/MF265dw II	MF273dw	MF272dw
最大読取サイズ	複写機能(原稿サイズ)に準ずる				
読み取り解像度(最大)	600dpi×600dpi				
ADF	600dpi×600dpi				
階調	8bit/8bit				
モノクロ	24bit/24bit(RGB各色8bit/8bit)				
カラー	—				
読取速度*13	モノクロ 約1.8秒/枚		モノクロ 約2.7秒/枚		カラー 約3.5秒/枚
(A4)	カラー 約3.8秒/枚		カラー 約1.9秒/枚		—

■SEND/SEND Lite機能\*14

機種名	MF551dw	MF467dw	MF269dw II	MF266dn II	MF265dw II
原稿サイズ	A4、A5、B5、A6				
読み取り解像度	300dpi×600dpi				
ADF	300dpi×600dpi				
インターフェイス	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、 IEEE802.11b/g/n		100Base-TX/10Base-T、 IEEE802.11b/g/n		100Base-TX/10Base-T
対応プロトコル	SMB(TCP/IP)、FTP(TCP/IP)、SMTP(送信)、POP3(受信)			SMB(TCP/IP)、SMTP(TCP/IP)	
対応フォーマット	PDF/PDF(高圧縮)、JPEG(シングルページのみ)、TIFF				

■ファクス機能

機種名	MF551dw	MF467dw	MF269dw II / MF266dn II / MF265dw II
型式	送受信兼用機		
通用回線	一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(16Hz)		
走査線密度	8dot/mm×3.85line/mm(ノーマル)、8dot/mm×7.7line/mm(ファイン)		8dot/mm×3.85line/mm(ノーマルモード) 8dot/mm×7.7line/mm(ファインモード) 8dot/mm×15.4line/mm(スーパーファインモード)
通信速度*15	スーパーG3:33.6kbps、G3:14.4kbps(自動フォールバック機能付き)		
符号化(データ圧縮)方式	MH、MR、MMR、JBIG		
通信モード	スーパーG3、G3		
最大送信原稿サイズ	A4		
受信原稿サイズ*16	A4/B5/A5/A6/レター/リーガル		A4/B5/A5/レター/リーガル
電送時間(スーパーG3時)*17	約2.6秒(スーパーG3時)		約2.6秒
メモリー受信	最大512枚*18		送受信10枚、受信30枚*18 最大約256枚*18(送受信の総ページ数)
送信機能	ワンタッチ	19件(ベストメンバー)	4件
	短縮ダイヤル	281件	100件
	グループダイヤル	最大299件	最大50件
	同報送信	最大310件	最大114件

■インターネットFAX機能

機種名	MF551dw	MF467dw
通信プロトコル	SMTP*19(送信)/POP3*20(受信)	
通信モード	Simpleモード(ITU-T T.37およびW-NET FAX準拠)	
原稿サイズ*21	A4、B5、A5、A6	
解像度	204×196dpi	
対応メールサーバー	Microsoft Exchange Server2010/2013/2016/2019 /Lotus Domino R7.0/Sendmail 8.14.7 /Qopper 4.1.0	Microsoft Exchange Server 2013/2016/2019 /Lotus Domino R7.0 /Sendmail 8.15.2 /Qopper 4.1.0

■電話回線の接続例 ○下記の接続方法は代表例です。すべての接続・動作を保証するものではありません。

