

# 



コンパクト&快適操作で 業務に貢献するA4ビジネスFAX



小規模オフィス・店舗で活躍。

# 省スペース×快適操作×低消費電力。 スタイリッシュなボディに機能を凝縮。

### TFAX

#### POINT 1 省スペース設計

#### ▶ 置きやすいコンパクトボディ

幅/奥行きを小さくすることで設置ス ペースの限られた店舗などでも置きや すいコンパクトボディを実現。コーナー 設置やデッドスペースの有効活用が 可能です。



#### ▶ ハンドセット標準装備

標準装備されたハンドセットは、ボディと一体 化したデザインですっきりと収まります。




#### POINT 2 快適操作

#### ▶5行漢字表示液晶パネル※

操作部には、うす暗い場所でも見やすい白色バックライトの液晶パネルを 採用。5行漢字表示に対応し、流れ文字の情報表示やアニメーション表

示による操作ナビゲートで、どなた でも簡単に使いこなせます。





ファクス画面

#### ▶メンテナンス&ファクス設定ナビ

トナーカートリッジはドラムと一体型なので、交 換も容易に行えます。また、ファクス設定ナビ を搭載し、液晶パネルの質問に従って操作す るだけで、受信モードが簡単に設定できます。



#### ▶ 前 面 電 源 スイッチ

電源スイッチが本体の前面に配置されてい るため、ON/OFF動作が容易です。



#### 充実のFAX機能

#### ▶スーパーG3高速電送

ITU-T勧告の世界標準規格V34/V8モードに対応。33.6Kモデムを搭 載し、2秒台の電送を実現。遠距離通信や大量通信の際にも通信時間 を短縮でき、業務効率化に貢献します。

#### ▶ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル

ワンタッチダイヤル30件、短縮ダイヤル100件 まで登録可能。よく使う宛先を瞬時に呼び 出せ、手入力による誤送信も防止します。




#### ▶順次同報

同一原稿を1回の操作で複数の宛先に順次自動的に送信できます。また、 同報したい宛先をグループダイヤルにあらかじめ登録することもできます。

#### ▶ FAX/TEL自動切替※

ファクスの時には自動的に受信。電 話の時には呼び出し音でお知らせし て、受話器をとって通話できます。

※ナンバーディスプレイには対応していません。ハンドセット以外の外付 電話機を接続した場合は、本体と外付電話機の着信音が鳴ります。



#### ▶代行受信512枚※可能な大容量メモリー

最大512枚※のメモリー代行受信が 可能です。就業後はメモリー保存し、 翌朝出力するなど、不在の時も安心 です。

※送受信の総ページ数。最大メモリー受信件数は30件です。




#### ▶ アドレス帳のバックアップ

本体に登録されたアドレス帳はAddress Book Import/Export Tool※を使っ て、USB経由でパソコンへのバックアップが可能です。※同梱CD-ROMに収められています。

## Copy&Print

#### ▶1分間に約12枚※の高速・高画質コピー

A4毎分約12枚※の高速コピーが可能。また、キヤノ ン独自のオンデマンド定着方式の採用で節電モード からの復帰時間もわずか3.5秒。急ぎの資料もすば やく印刷を開始できます。また、モノクロでもきれいで 見やすい600dpi×600dpiの高画質です。



HIGH SPEED ON DEMAND

#### ▶1分間に18枚\*の高速·高画質、多機能プリント

プリントは、A4毎分18枚※の高速出力を実現。解像度 は最大1200dpi相当×600dpiで、時間がない場合も 迅速に美しいプリントが可能です。また、スタンプ編集や 最大16ページを1枚にまとめるページ集約などの機能 も充実。業務の効率化とコスト削減に効果的です。



■ページ集約印刷

※A4片面等倍時。普通紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。

#### 

ワンタッチダイヤル30件

短縮ダイヤル100件

商品コード:5258B004 商品名:キヤノフアクスL250

(財)電気通信端末機器審査協会 技術基準適合認定番号 A11-0239005

ハンドセット標準装備

ランニングコスト約4.2円※1

5行漢字表示液晶パネル

スリープ時消費電力1.6W

標準商品構成 ● L250本体 ● ハンドセット ● 原稿排紙トレイ ● 排紙トレイ ●トナーカートリッジ328スターター※2 ● 電源コード ● 電話線コード ●USBケーブル●宛先ラベル●スタートアップガイド●基本操作ガイド●ユーザーソフトウェアCD-ROM(eマニュアル含む)●保証書●サービス店シール ※1トナーカートリッジ328V使用時。トナーカートリッジ328使用時は約5.0円です。ISO/IEC 19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷的能枚数より算出。用紙代含まず。 ランニングコストは税込表示です。 ※2 スタータートナーは、初期同種のトナーカートリッジです。印刷可能枚数は、約1,000枚になります。(ISO/IEC 19752に基づく平均値)



#### ▶ アドレス帳から宛先指定

登録したワンタッチダイヤルと短縮ダイヤルを一覧表 示できます。大きな液晶パネルで見やすく、ワンタッチ や短縮番号を覚えていなくても簡単に探せます。



#### ▶大量の送受信が可能な給排紙容量

原稿は30枚、排紙トレイは100枚 まで積載可能。また、給紙カセット には150枚までセットできるので、 大量の受信枚数にも対応できます。



#### Security -

ファクス送信の安全性を向上

#### ▶ 宛先確認入力

テンキー宛先指定時、番号の再入 認の上、送信できます。

#### ▶ アドレス帳の暗証番号

アドレス帳に暗証番号をかけ、宛先 登録や編集、消去といった操作を制 限できます。

#### ▶同報送信制限

を表示して、複数宛先への送信を制 限できます。

#### ▶新規宛先制限

登録されていない宛先への送信を禁 止。番号の入力ミスによる誤送信を

#### ▶リダイヤル禁止

リダイヤルボタンを無効化し、意図しない宛先の選択を防止します。

目指して制定したガイドラインの呼称です。FASECのロゴマガイドラインに準拠したファクシミリ・複合機に使用されます。









#### ▶ スリープ時消費電力約1.6Wの省電力設計

スリープ時約1.6Wの低消費電力を実現。使っていない間は自動でスリープ モードに切り替わります。さらに節電ボタンでスリープモードへのこまめな切り 替えも可能です。

## Service&Support

#### ▶ユースウェア(搬入設置料金)

搬入および設置作業を行う場合、ユースウェア料金が必要になります。 (以下の料金は、キヤノンマーケティングジャパン(株)におけるユースウェア料金になりますので、ご購入先により異なる 場合がございます。詳細につきましては、ご購入先にお問い合わせください。)

搬入手配料金 ご指定場所への配送と設置(空き箱引取り含む)の料金です。

ただし、特殊作業、クレーン作業、営業時間外作業は、別途料金が必要です。 配送料金 ご指定の軒先までの宅配料金です。各商品重量により設定されています。

(空き箱などの引取りは含みません)

設置作業料金 お客様が使用できる状態までの機器の接続および機械的な各種設定を行う

ための料金です。(ソフトウェアのインストールや宛先登録等の設定作業は別

途料金が必要になります。)

訪問料金 カスタマー・エンジニア1人がお客様指定の場所に訪問するときにかかる料金

です。設置作業、操作指導にはカスタマー・エンジニアの訪問が必要です。 プリンタードライバー等のソフトウェアのインストールは別途料金が必要になります。 (ドライバーインストール料 2,750円/台、宛先登録 2,750円/10件)

<b>*</b> 04	搬入手配料	全 どちら	か選択 配	送料金	設置作業料金		訪問料金	
商品名 商品コード 標準価格 商品コード が		標準価格 (税込)	商品コード	標準価格 (税込)	商品コード	標準価格 (税込)		
キヤノフアクス 1 250	609ZZ917	22,000円	609ZZ920	2,420円	012ZZ550	5,500円	012ZZ563	11,000円

#### ▶無償保証

設定作業

期間	保証対象	サービス形態	
本体お買い上げ日より1年間	保証書記載事項に合致する製品本体	訪問修理方式	

※消耗品(用紙、トナーカートリッジなど)は無償保証の対象外です。

#### ▶ 有償サポートサービス

キヤノフアクスを良好な状態でお使いいただくために、 3つの有償サポートサービスを用意しております。

#### ①キヤノンサービスパック(CSP)

製品本体お買い上げ時より3年間/4年間/5年間の保守サービスを提供する パッケージ商品です。CSP保証延長は、「3年間、4年間、保証延長1年間のCSP の終了後」、又は「無償保証期間終了後」の1年毎の保守サービスを提供します。

【ご注意】 CSP (3年間、4年間、5年間)の新規登録は、本体ご購入後90日以内です。CSP保証延長の登録は、ご利 SPの有効期限終了日または、保証書に定める保証期間終了日迄です。CSPのサービス提供可能期間は延 長期間を含め、対象製品お買い上げより5年間です。サービス提供期間は、製品本体お買い上げ日より起算いたします。

商品名	商品コード	標準価格(税込)
FAXタイプD 3年訪問修理	7950A594	23,100円
FAXタイプD 4年訪問修理	7950A595	30,800円
FAXタイプD 5年訪問修理	7950A596	39,600円
FAXタイプD 保証延長1年訪問修理	7950A597	12,100円



Canon Service Pack

#### ②キヤノン・ケア・ギャランティ(CCG)

製品をトータルにサポートする年間保守契約制度です。自動契約更新 や時間外対応※の有無など、お客様にあった内容でカスタマイズ契約 も可能です。※別途追加契約が必要になります



機種名称	基本料金(税込)	定期点検
キヤノフアクスL250	年間 13,860円	0回/年

#### ③スポットサービス方式

お客様のご要望に応じて、その都度有償にて製品本体の保守サービスを承ります。

訪問修理料金(税込)	=(①+②+③)円		
①訪問料金	13,200円		
②技術料金(もしくは簡易技術料金)	11,000円(もしくは簡易技術料金5,500円)		
③部品代/ユニット修理代	実費		
保証	スポットサービス実施後同一ヶ所の故障は1ヶ月保証		

【有價サポートサービスのご注意事項】 ※保守サービスの料金には、消耗品(用紙、トナーカートリッジ等)の代金、本体の設置料金は含まれません。別途指 定の料金をお客様にご請求させていただきます。また、CSPには定期点検はありません。※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間 は、製品の製造打ち切り後7年間です。(補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。)※訪問保守料金及び訪問料金は、サー ビス拠点より片道30kmもしくは1時間を超える場合には、割増料金として、15kmもしくは30分毎に11,000円(税込)が加算されます。訪問保守契約以外で は発生部度加算させていただきます。※トナーカートリッジは保証対象外です。※上記記載の価格は消費税込みになります。※詳細につきましては、担当セー

#### キヤノフアクス L250の主な製品仕様

ファクス機能	# <u></u>			
型式		送受兼用デスクトップ型		
使用回線		一般加入電話回線、FネットG3サービス(16Hz)		
最大送信原	稿サイズ	シート: A4		
電送時間		スーパーG3時:2秒台*1、3秒台*2 G3時:6秒台*3		
走査線密度	(dot/mm×line/mm)	標準:8×3.85、ファイン:8×7.7、スーパーファイン:8×15.4		
記録方式		レーザービーム方式による普通紙記録		
受信原稿サ	イズ	A4、レター		
カセット容量		150枚(60~80g/m²)		
有効記録幅		A4:206mm		
モデムスピー	-ド(bps)	33,600、14,400、9,600、7,200、4,800、2,400 (自動フォールバック 機能付き)		
圧縮方式		MH方式、MR方式、MMR方式 (ECM)		
中間調		256階調		
誤り訂正方式		ITU-T勧告準拠のECM方式		
相互交信		スーパーG3機、G3機		
	ワンタッチダイヤル	30ヶ所		
	短縮ダイヤル	100ヶ所		
	グループダイヤル	129件(1件につき50宛先登録可)		
送信機能	メモリー送信(予約件数)	最大10件、最大約512枚(送受信の総ページ数)*4		
达旧馆化	順次同報	140ヶ所		
	ADF積載枚数(A4標準原稿)	最大30枚		
	その他の送信機能	トーン送出、手動送信、発信元記録、アドレス指定送信、Fコード通信(送信のみ)、不達通知、タイマー送信		
	メモリー代行受信	最大30件、最大約512枚(送受信の総ページ数)*4		
受信機能	受信モード	自動受信、FAX/TEL自動切替*5、留守番電話接続、手動受信		
	その他の受信機能	リモート受信、ポーリング受信、受信フッター、ページ順出力、手動転送		
その他の機能		通信履歴表示、スピーカーモニター、通信管理レポート、受信画像自動 縮小、メモリーバックアップ (約5分) *6、新規宛先制限、宛先確認入力、 同報送信制限、アドレス帳の暗証番号、リダイヤル禁止、デュアルアクセ ス、Address Book Import/Export Tool*7		

\*1,2,3の電送時間の条件は、A4版原稿を標準モード(8×3.85line/mm)で、\*1:33.6ktps、\*2:28.8ktps、\*3:14.4ktpsで送った時の速さです。これは画像の みの電送時間で結復の時期時間は含まれてわりません。なお、実際の基信時間に原稿の内容、相手機種、回線の状況によって異なります。一般の電話回線での 電送時間は、28.8ktps程度です。回線の状況等によってこれらの速度以下になることもおります。\*4:1TU.「国際電気通信連合の通信規格なども制定する部 門/標準チャートNo.1、MM/相響モードによる。\*5:アンバーディスアレイ非対応、\*6:メモリーバッファップ時間は、使用状況及び環境等により変化することがおり ます。\*7:本ツールは同梱CD-ROMに収められています。

コピー機能	
最大複写原稿サイズ	シート: A4
用紙サイズ	A4、レター、リーガル、B5、A5
ファーストコピータイム	22.3 秒以下*1
読み取り解像度	600dpi × 600dpi
出力解像度	600dpi × 600dpi
連続複写スピード	11.8枚/分*2
複写倍率	等倍 1:1 ± 1.0% ズーム 50%~200%(1%刻み)
連続複写枚数	最大99部
原稿タイプ選択	文字、写真、文字/写真
読み取り濃度調整	自動調整、手動調整(9段階)

・11:コピー開始から終了までの時間。節電モードからの復帰直後と電源投入後を除く。2:A4、普通紙、片面に、同一原稿を連結コピーした場合の速度です。出力 解像度、はかきやりサイズ版をと、用版の種類・サイズ・送り方向の設定により、コピー速度が低下します。また連結コピー時に、本体の温度調整や画質調整のため 動作が体止または温度なる場合があけます。

プリンター機能	
型式	デスクトップ型ページプリンター
ファーストプリントタイム	7.8秒以下*1
データ解像度	600dpi × 400dpi
プリント解像度	最大1200dpi 相当 × 600dpi
プリント速度 18枚/分*2	
用紙サイズ	A4、レター、リーガル、B5、A5、はがき*3、封筒*4 等
給紙容量	普通紙: 約150枚 (60~80g/m²) /約120枚 (80~90g/m²) 厚紙: 約100枚 (90~105g/m²) /約60枚 (105~163g/m²) はがき*3: 約50枚、封筒*4: 約10枚
排紙容量	フェイスダウン排紙:約100枚*5
動作モード	Canon Advanced Raster Printing System2 (CARPS2)
インターフェイス	USB2.0
用紙種類	普通紙(60~90g/m²)、厚紙(90~163g/m²)、OHPフィルム*6、ラベル用紙、はがき*3、往復はがき*3、封筒(長形3号、洋形長3号)*4

\*1:出力環境によって異なることがあります。\*2:A4、普通紙、片面に、同一データを連続プリントした場合の速度です。出力解像度、はがきや小サイズ紙など、用紙の種類・サイズ・送り方向の設定により、プリント速度が低下します。また連続プリント時に、本体の温度調整や画質調整のため動作が休止または遅くなる場合があります。
\*3:インプジェナト用の郵便はがき、郵便往復はがきを使用することはできません。\*4:封筒は、材質の遠いや扱り合わせなどの違いによって、正常に印刷が「行われない場合がおります。熱付いお勧請、封前の実施の印刷はできません。(ハー社報)・ザー・デーンプリンター用封前推奨)。\*5:設置環境や使用する用紙の種類によって、実際の積載枚数が異なります。\*6:OHPフィルムは、レーザーブリンター用めのを使用してください。

共通仕様			
ウォームアップタイム	14秒以下*1	外形寸法(mm)	372(幅) × 303(奥行) × 303(高さ)
動作音* <sup>2</sup>	動作時:6.2B/49dB 待機時:無騒音	占有スペース(mm)* <sup>3</sup>	372(幅) × 520(奥行) × 420(高さ)
電源	AC100V·15A·50/60 Hz	使用環境*4	温度:10℃~30℃ 湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと)
消費電力	最大: 830W以下 待機時: 約10W スリープモード時: 約1.6W	質量(トナーカートリッジを含む)	約8.8kg

\*1:温度:20℃、温度:65%。本製品の電源スイッチを入れてから基本画面が表示されるまで。ウォームアップ時間は、本製品の使用状況や環境によって異なることがあります。\*2:ISO 7779に基づき測定し、ISO 9296に基づき表示。LWAd(表示A特性音響/ワーレベル(B))と、騒音放射値LpAm(表示A特性放射音圧レベルが/バイスタンダー位置(のB))の値。無騒音とは、各音響/ワーレベルと各バイスタンダー位置の放射音圧レベルがISO 7779の瑚葉音に関する絶対規率以下であることを示します。\*3:カセット引き出し時、原稿給紙トレイ/原稿排紙トレイ/排紙トレイ使用時。\*4:使用面前の温度環境、機内の環境(本体が設置環境になじむまでなど)、使用される用紙の種類が適切でない場合は印字品質の低下を招く場合があります。


本体・消耗品価格	本体・消耗品価格						
商品名	商品コード	JAN⊐−ド	型番	標準価格(税込)	備考		
キヤノフアクス L250	5258B004	4960999783703	L250	237,820円	ハンドセット標準装備		
トナーカートリッジ328	3500B003	4960999664125	CRG-328	10,450円	約2,100枚印刷可能※		
トナーカートリッジ328VP	3500B004	4960999780092	CRG-328VP	17,600円	約4,200枚印刷可能※(トナーカートリッジ328の2本パック)		

※トナーカートリッジ328の印刷可能枚数は、ISO/IEC 19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の平均値です。

対応OS一覧					
機種名		0S	プリンタードライバー	ファクスドライバー	Address Book Import/Export Tool
+ 177747 1050	Windows	Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1 Windows10(32bit/64bit)	•	•	•
キヤノフアクス L250	Mac OS*1	Mac OS X 10. 4.9~10.15	•	●*2	_

\*1:Mac OS対応ドライバーは本体非同梱です。キヤノンWEBサイトサポートページでのご提供となります。\*2:ファクスドライバーはMac OS X 10.5~10.15のサポートとなります。

最新ドライバー	最新ドライバーは、キヤノンホームページにてダウンロードできます。 canon.jp/download	
OS対応情報	最新OSの対応状況については、キヤノンWEBサイトサポートページをご覧ください。 canon.jp/support	
推奨環境	各OS推奨システム要件に準拠	



#### 製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



\*\*/> \*\*/ファゥスホームベーシ **canon.jp/canofax** 





オフィス向けファクス **0570-08-0055** (キャノファクス)

受付時間(平日)9:00~17:00(土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。) ※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



キヤノン株式会社 Callon キャノンマーケティングジャパン株式会社

安全にお使い いただくために

●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

物質使用制限)指令の使用制限に関する基準への適合を示すマークです。

●表示された正しい電源・電圧でお使いください

【ご注意】●記載の価格は消費税込みになります。●改良のため予告なく仕様・外観および記載内容を変更す

ることがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なることがあります。カタログ内の画面は、基本的に ハメコミ合成です。価格・電話番号・仕様等は2023年11月現在のものです。 ●Windowsは、米国マイクロソフト

社の米国及び、その他の国における登録商標です。 ●Mac OSは、米国およびその他で登録された米国アップ ル社の商標です。●本カタログに記載されている商品名、社名等は、各社の商標または登録商標です。●ご購 入の際は、購入年月日・購入店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。尚、無償保証期 間は、ご購入日より1年間です。●本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年間で

す。(補修用性能部品とは製品の性能を維持するために必要な部品です。) ●本製品は国内仕様のため外国で 使用することはできません。●法律により、その複製を所有するだけでも罰せられるものがありますのでご注意くだ さい。①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券 ②未使用の郵便切手・

郵便はがき ③政府発行の印紙類の複製は禁止されています。●著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・ 版画・地図・映画・図面・写真などの著作権物は、個人的に、また家庭内その他これに進ずる限られた範囲内で使 用するために印刷すること以外は禁じられています。 ●RoHS対応マークとは、欧州連合 (EU) RoHS (特定有害

- ●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。
- ●お求めは信用のある当店で