

Canon

キヤノファクス

L250

FAX, COPY & PRINT



コンパクト&快適操作で
業務に貢献するA4ビジネスFAX

| | |
|----------|----------|
| FAX | |
| COPY | |
| PRINT | |
| 送信 最大 | 受信 最大 |
| A4 | A4 |
| 普通紙 | |

小規模オフィス・店舗で活躍。


省スペース×快適操作×低消費電力。 スタイリッシュなボディに機能を凝縮。

FAX

POINT 1 省スペース設計

▶ 置きやすいコンパクトボディ

幅/奥行きを小さくすることで設置スペースの限られた店舗などでも置きやすいコンパクトボディを実現。コーナー設置やデッドスペースの有効活用が可能です。



▶ ハンドセット標準装備

標準装備されたハンドセットは、ボディと一体化したデザインですっきりと収まります。



POINT 2 快適操作

▶ 5行漢字表示液晶パネル*

操作部には、うす暗い場所でも見やすい白色バックライトの液晶パネルを採用。5行漢字表示に対応し、流れ文字の情報表示やアニメーション表示による操作ナビゲートで、どなたでも簡単に使いこなせます。

*宛先登録は、[漢字・かな]に対応していません。



ファクス画面

紙詰まり処理画面

▶ メンテナンス&ファクス設定ナビ

トナーカートリッジはドラムと一体型なので、交換も容易に行えます。また、ファクス設定ナビを搭載し、液晶パネルの質問に従って操作するだけで、受信モードが簡単に設定できます。



▶ 前面電源スイッチ

電源スイッチが本体の前面に配置されているため、ON/OFF動作が容易です。



POINT 3 充実のFAX機能

▶ スーパーG3高速電送

ITU-T勧告の世界標準規格V34/V8モードに対応。33.6Kモデムを搭載し、2秒台の電送を実現。遠距離通信や大量通信の際にも通信時間を短縮でき、業務効率化に貢献します。

▶ ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル

ワンタッチダイヤル30件、短縮ダイヤル100件まで登録可能。よく使う宛先を瞬時に呼び出せ、手入力による誤送信も防止します。




▶ 順次同報

同一原稿を1回の操作で複数の宛先に順次自動的に送信できます。また、同報したい宛先をグループダイヤルにあらかじめ登録することもできます。

▶ FAX/TEL自動切替*

ファクスの時には自動的に受信。電話の時には呼び出し音でお知らせして、受話器をとって通話できます。


*ナンバーディスプレイには対応していません。ハンドセット以外の外付電話機を接続した場合は、本体と外付電話機の着信音が鳴ります。



▶ 代行受信512枚*可能な大容量メモリー

最大512枚*のメモリー代行受信が可能です。就業後はメモリー保存し、翌朝出力するなど、不在の時も安心です。

*送受信の総ページ数。最大メモリー受信件数は30件です。



▶ アドレス帳のバックアップ


本体に登録されたアドレス帳はAddress Book Import/Export Tool*を使って、USB経由でパソコンへのバックアップが可能です。*同梱CD-ROMに取られています。

Copy&Print

▶ 1分間に約12枚*の高速・高画質コピー

A4毎分約12枚*の高速コピーが可能。また、キヤノン独自のオンデマンド定着方式の採用で節電モードからの復帰時間もわずか3.5秒。急ぎの資料もすばやく印刷を開始できます。また、モノクロでもきれいで見やすい600dpi×600dpiの高画質です。

*A4片面等倍時。普通紙、同一原稿を連続コピーした場合の速度です。



▶ 1分間に18枚*の高速・高画質、多機能プリント

プリントは、A4毎分18枚*の高速出力を実現。解像度は最大1200dpi相当×600dpiで、時間がない場合も迅速に美しいプリントが可能です。また、スタンプ編集や最大16ページを1枚にまとめるページ集約などの機能も充実。業務の効率化とコスト削減に効果的です。

*A4片面等倍時。普通紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。

■ ページ集約印刷



標準価格:198,000円(税別)

SUPER GB

L250

FAX, COPY & PRINT

商品コード:5258B004 商品名:キャノファクスL250
(財)電気通信端末機器審査協会 技術基準適合認定番号 A11-0239005



ワンタッチダイヤル30件

短縮ダイヤル100件

ハンドセット標準装備

ランニングコスト約3.3円※1

5行漢字表示液晶パネル

スリープ時消費電力1.6W

標準商品構成 ● L250本体 ● ハンドセット ● 原稿排紙トレイ ● 排紙トレイ ● トナーカートリッジ328スターター※2 ● 電源コード ● 電話線コード ● USBケーブル ● 宛先ラベル ● スタートアップガイド ● 基本操作ガイド ● ユーザーソフトウェアCD-ROM (eマニュアル含む) ● 保証書 ● サービス店シール
※1 トナーカートリッジ328VP使用時。トナーカートリッジ328使用時は約4.0円です。ISO/IEC 19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数より算出。用紙代含まず。ランニングコストは税別表示です。 ※2 スタータートナーは、初回印刷のトナーカートリッジです。印刷可能枚数は、約1,000枚になります。(ISO/IEC 19752に基づく平均値)

▶ アドレス帳から宛先指定

登録したワンタッチダイヤルと短縮ダイヤルを一覧表示できます。大きな液晶パネルで見やすく、ワンタッチや短縮番号を覚えていなくても簡単に探せます。



▶ 大量の送受信が可能な給排紙容量

原稿は30枚、排紙トレイは100枚まで積載可能。また、給紙カセットには150枚までセットできるので、大量の受信枚数にも対応できます。



Security

ファクス送信の安全性を向上

▶ 宛先確認入力

テンキー宛先指定時、番号の再入力画面を表示。誤りがないことを確認の上、送信できます。

▶ 同報送信制限

同報送信を禁止、もしくは確認画面を表示して、複数宛先への送信を制限できます。

▶ アドレス帳の暗証番号

アドレス帳に暗証番号をかけ、宛先登録や編集、消去といった操作を制限できます。

▶ 新規宛先制限

登録されていない宛先への送信を禁止。番号の入力ミスによる誤送信を無くします。

▶ リダイヤル禁止

リダイヤルボタンを無効化し、意図しない宛先の選択を防止します。

※FASEC (ファセック) のガイドラインに準拠。FASECとは、情報通信ネットワーク産業協会 (CIAJ) がファクシミリ通信のセキュリティ向上を目指して制定したガイドラインの呼称です。FASECのロゴマークは、このガイドラインに準拠したファクシミリ複合機に使用されます。



Service&Support

▶ ユースウェア (搬入設置料金)

搬入および設置作業を行う場合、ユースウェア料金が必要になります。(以下の料金は、キャノンマーケティングジャパン(株)におけるユースウェア料金になりますので、ご購入先により異なる場合がございます。詳細につきましては、ご購入先にお問い合わせください。)

- 搬入手配料金** ご指定場所への配送と設置 (空き箱引取り含む) の料金です。ただし、特殊作業、クレーン作業、営業時間外作業は、別途料金が必要です。
- 配送料金** ご指定の軒先までの宅配料金です。各商品重量により設定されています。(空き箱などの引取りは含まれません)
- 設置作業料金** お客様が使用できる状態までの機器の接続および機械的な各種設定を行うための料金です。(ソフトウェアのインストールや宛先登録等の設定作業は別途料金が必要になります。)
- 訪問料金** カスタマー・エンジニア1人がお客様指定の場所に訪問するときにかかる料金です。設置作業、操作指導にはカスタマー・エンジニアの訪問が必要です。
- 設定作業** プリンタードライバー等のソフトウェアのインストールは別途料金が必要になります。(ドライバーインストール料 2,500円/台、宛先登録 2,500円/10件)

| 商品名 | 搬入手配料金 | | どちらか選択 | | 配送料金 | | 設置作業料金 | | 訪問料金 | |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|
| | 商品コード | 標準価格(税別) | 商品コード | 標準価格(税別) | 商品コード | 標準価格(税別) | 商品コード | 標準価格(税別) | 商品コード | 標準価格(税別) |
| キャノファクスL250 | 609ZZ917 | 20,000円 | 609ZZ920 | 2,200円 | 012ZZ550 | 5,000円 | 012ZZ563 | 10,000円 | | |

▶ 無償保証

| 期間 | 保証対象 | サービス形態 |
|---------------|------------------|--------|
| 本体お買い上げ日より1年間 | 保証書記載事項に合致する製品本体 | 訪問修理方式 |

※消耗品(用紙、トナーカートリッジなどは無償保証の対象外です。)

▶ 有償サポートサービス

キャノファクスを良好な状態でお使いいただくために、3つの有償サポートサービスを用意しております。

① キャノンサービスパック (CSP)

製品本体お買い上げ時より3年間/4年間/5年間の保守サービスを提供するパッケージ商品です。CSP保証延長は、「3年間、4年間、保証延長1年間のCSPの終了後」、又は「無償保証期間終了後」の1年毎の保守サービスを提供します。

【注意】 CSP (3年間、4年間、5年間) の新規登録は、本体ご購入後90日以内です。CSP保証延長の登録は、ご利用中のCSPの有効期限終了日または、保証書に定める保証期間終了日迄です。CSPのサービス提供可能期間は延長期間を含め、対象製品お買い上げ日より5年間です。サービス提供期間は、製品本体お買い上げ日より起算いたします。

| 商品名 | 商品コード | 標準価格(税別) |
|--------------------|----------|----------|
| FAXタイプD 3年訪問修理 | 7950A594 | 21,000円 |
| FAXタイプD 4年訪問修理 | 7950A595 | 28,000円 |
| FAXタイプD 5年訪問修理 | 7950A596 | 36,000円 |
| FAXタイプD 保証延長1年訪問修理 | 7950A597 | 11,000円 |



Canon Service Pack

② キャノン・ケア・ギャランティ (CCG)

製品をトータルにサポートする年間保守契約制度です。自動契約更新や時間外対応※の有無など、お客様にあった内容でカスタマイズ契約も可能です。※別途追加契約が必要になります



| 機種名称 | 基本料金(税別) | 定期点検 |
|-------------|------------|------|
| キャノファクスL250 | 年間 12,600円 | 0回/年 |

③ スポットサービス方式

お客様のご要望に応じて、その都度有償にて製品本体の保守サービスを承ります。

| 訪問修理料金(税別) | = (①+②+③) 円 |
|-------------------|---------------------------|
| ①訪問料金 | 12,000円 |
| ②技術料金(もしくは簡易技術料金) | 10,000円(もしくは簡易技術料金5,000円) |
| ③部品代/ユニット修理代 | 実費 |
| 保証 | スポットサービス実施後同一ヶ所の故障は1ヶ月保証 |

【有償サポートサービスのご注意事項】 ※保守サービスの料金には、消耗品(用紙、トナーカートリッジ等)の代金、本体の設置料金は含まれません。別途指定の料金をお客様にご請求させていただきます。また、CSPには定期点検はありせん。※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年間です。(補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。)*訪問保守料金及び訪問料金は、サービス拠点より片道30kmもしくは1時間を超える場合には、割増料金として、15kmもしくは30分毎に10,000円(税別)が加算されます。訪問保守契約以外では発生都度加算させていただきます。*トナーカートリッジは保証対象外です。*上記記載の価格には消費税は含まれておりません。*本商品、ならびに関連する消耗品、サービス業務等につきましては、別途消費税を申し受けますので、ご了承ください。*詳細につきましては、担当セールスにお問い合わせください。

Eco



RoHS 対応

グリーン 購入法適合

▶ スリープ時消費電力約1.6Wの省電力設計

スリープ時約1.6Wの低消費電力を実現。使っていない間は自動でスリープモードに切り替わります。さらに節電ボタンでスリープモードへのこまめな切り替えも可能です。

キヤノファクス L250の主な製品仕様

| ファクス機能 | | |
|-----------------------|--|--|
| 型式 | 送受兼用デスクトップ型 | |
| 使用回線 | 一般加入電話回線、FネットG3サービス(16Hz) | |
| 最大送信原稿サイズ | シート:A4 | |
| 電送時間 | スーパー-G3時:2秒台*1、3秒台*2、G3時:6秒台*3 | |
| 走査線密度(dot/mm×line/mm) | 標準:8×3.85、ファイン:8×7.7、スーパーファイン:8×15.4 | |
| 記録方式 | レーザービーム方式による普通紙記録 | |
| 受信原稿サイズ | A4、レター | |
| カセット容量 | 150枚(60~80g/m ²) | |
| 有効記録幅 | A4:206mm | |
| モデムスピード(bps) | 33,600、14,400、9,600、7,200、4,800、2,400(自動フォールバック機能付き) | |
| 圧縮方式 | MH方式、MR方式、MMR方式(ECM) | |
| 中間調 | 256階調 | |
| 誤り訂正方式 | ITU-T勧告準拠のECM方式 | |
| 相互交信 | スーパー-G3機、G3機 | |
| 送信機能 | ワンタッチダイヤル | 30ヶ所 |
| | 短縮ダイヤル | 100ヶ所 |
| | グループダイヤル | 129件(1件につき50宛先登録可) |
| | メモリー送信(予約件数) | 最大10件、最大約512枚(送受信の総ページ数)*4 |
| | 順次同報 | 140ヶ所 |
| | ADF積載枚数(A4標準原稿) | 最大30枚 |
| 受信機能 | その他の送信機能 | トーン送出、手動送信、発信元記録、アドレス指定送信、Fコード通信(送信のみ)、不通通知、タイマー送信 |
| | メモリー代行受信 | 最大30件、最大約512枚(送受信の総ページ数)*4 |
| | 受信モード | 自動受信、FAX/TEL自動切替*5、留守番電話接続、手動受信 |
| その他の機能 | その他の受信機能 | リモート受信、ポーリング受信、受信フッター、ページ順出力、手動転送 |
| | | 通信履歴表示、スピーカモニター、通信管理レポート、受信画像自動縮小、メモリーバックアップ(約5分)*6、新規宛先制限、宛先確認入力、同報送信制限、アドレス帳の暗証番号、リダイヤル禁止、デュアルアクセス、Address Book Import/Export Tool*7 |

*1、2、3の電送時間の条件は、A4版原稿を標準モード(8×3.85line/mm)で、*1:33.6kbps、*2:28.8kbps、*3:14.4kbpsで送った時の速さです。これは画像のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状況によって異なります。一般の電話回線での電送時間は、28.8kbps程度です。回線の状況等によってこれらの速度以下になることもあります。*4:ITU-T(国際電気通信連合の通信規格などを制定する部門)標準チャートNo.1、MMR標準モードによる。*5:ナンバーディスプレイ非対応。*6:メモリーバックアップ時間は、使用状況及び環境等により変化することがあります。*7:本ツールは同梱CD-ROMに収められています。

| 共通仕様 | | プリンター機能 | |
|------------|-----------------------|--------------|---|
| ウォームアップタイム | 14秒以下*1 | 型式 | デスクトップ型ページプリンター |
| 動作音*2 | 動作時:6.2B/49dB 待機時:無騒音 | ファーストプリントタイム | 7.8秒以下*1 |
| 電源 | AC100V・15A・50/60 Hz | データ解像度 | 600dpi × 400dpi |
| 消費電力 | 最大:830W以下 待機時:約10W | プリント解像度 | 最大1200dpi 相当 × 600dpi |
| | スリープモード時:約1.6W | プリント速度 | 18枚/分*2 |
| | | 用紙サイズ | A4、レター、リーガール、B5、A5、はがき*3、封筒*4 等 |
| | | 給紙容量 | 普通紙:約150枚(60~80g/m ²)/約120枚(80~90g/m ²) 厚紙:約100枚(90~105g/m ²)/約60枚(105~163g/m ²) はがき*3:約50枚、封筒*4:約10枚 |
| | | 排紙容量 | フェイスダウン排紙:約100枚*5 |
| | | 動作モード | Canon Advanced Raster Printing System2(CARPS2) |
| | | インターフェイス | USB2.0 |
| | | 用紙種類 | 普通紙(60~90g/m ²)、厚紙(90~163g/m ²)、OHPフィルム*6、ラベル用紙、はがき*3、往復はがき*3、封筒(長形3号、洋形長3号)*4 |

*1:温度:20℃、湿度:65%。本製品の電源スイッチを入れてから基本画面が表示されるまで、ウォームアップ時間は、本製品の使用状況や環境によって異なる場合があります。*2:ISO 7779に基づき測定し、ISO 9296に基づき表示。LWAd(表示A特性音響パワーレベル(B))と、騒音放射射音圧レベル(表示A特性放射音圧レベル)の値。無騒音とは、各音響パワーレベルと各バイスタンダー位置の放射音圧レベルがISO 7779の騒音値に関する絶対規準以下であることを示します。*3:カット引き出し時、原稿給紙トレイ/原稿排紙トレイ/排紙トレイ使用時。*4:使用直前の温度環境、機内の環境(本体が設置環境になじむまでなど)、使用される用紙の種類が適切でない場合は印字品質の低下を招く場合があります。*5:設置環境や使用する用紙の種類によって、実際の積載枚数が異なります。*6:OHPフィルムは、レーザープリンター用のものを使用してください。


| 本体・消耗品価格 | | | | | |
|-----------------|----------|---------------|------------|----------|----------------------------------|
| 商品名 | 商品コード | JANコード | 型番 | 標準価格(税別) | 備考 |
| キヤノファクス L250 | 5258B004 | 4960999783703 | L250 | 198,000円 | ハンドセット標準装備 |
| トナーカートリッジ328 | 3500B003 | 4960999664125 | CRG-328 | 8,350円 | 約2,100枚印刷可能* |
| トナーカートリッジ328VBP | 3500B004 | 4960999780092 | CRG-328VBP | 14,050円 | 約4,200枚印刷可能*(トナーカートリッジ328の2本パック) |

*トナーカートリッジ328の印刷可能枚数は、ISO/IEC 19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の平均値です。

| 対応OS一覧 | | | | | |
|--------------|----------|--|------------|-----------|---------------------------------|
| 機種名 | OS | | プリンタードライバー | ファクスドライバー | Address Book Import/Export Tool |
| キヤノファクス L250 | Windows | Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1 Windows10(32bit/64bit) | ● | ● | ● |
| | Mac OS*1 | Mac OS X 10.4.9~10.15 | ● | ●*2 | — |

*1:Mac OS対応ドライバーは本体非同梱です。キヤノンWEBサイトサポートページでご提供となります。*2:ファクスドライバーはMac OS X 10.5~10.15のサポートとなります。

| | |
|---------|---|
| 最新ドライバー | 最新ドライバーは、キヤノンホームページにてダウンロードできます。 canon.jp/download |
| OS対応情報 | 最新OSの対応状況については、キヤノンWEBサイトサポートページをご覧ください。 canon.jp/support |
| 推奨環境 | 各OS推奨システム要件に準拠 |



製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

Home Page キヤノン キヤノファクスホームページ
canon.jp/canofax

キヤノンお客様相談センター
オフィス向けファクス(キヤノファクス) **050-555-90055**

*おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間(平日)9:00~17:00(土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます)
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Canon キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON TOWER

| コピー機能 | |
|-------------|----------------------------------|
| 最大複写原稿サイズ | シート:A4 |
| 用紙サイズ | A4、レター、リーガール、B5、A5 |
| ファーストコピータイム | 22.3秒以下*1 |
| 読み取り解像度 | 600dpi × 600dpi |
| 出力解像度 | 600dpi × 600dpi |
| 連続複写スピード | 11.8枚/分*2 |
| 複写倍率 | 等倍 1:1 ± 1.0% ズーム 50%~200%(1%刻み) |
| 連続複写枚数 | 最大99部 |
| 原稿タイプ選択 | 文字、写真、文字/写真 |
| 読み取り濃度調整 | 自動調整、手動調整(9段階) |

*1:コピー開始から終了までの時間、節電モードからの復帰直後と電源投入後を除く。*2:A4、普通紙、片面に、同一原稿を連続コピーした場合の速度です。出力解像度:はがきや小サイズ紙など、用紙の種類・サイズ・送り方向の設定により、コピー速度が低下します。また連続コピー時に、本体の温度調整や画質調整のため動作が休止または遅くなる場合があります。

| プリンター機能 | |
|--------------|---|
| 型式 | デスクトップ型ページプリンター |
| ファーストプリントタイム | 7.8秒以下*1 |
| データ解像度 | 600dpi × 400dpi |
| プリント解像度 | 最大1200dpi 相当 × 600dpi |
| プリント速度 | 18枚/分*2 |
| 用紙サイズ | A4、レター、リーガール、B5、A5、はがき*3、封筒*4 等 |
| 給紙容量 | 普通紙:約150枚(60~80g/m ²)/約120枚(80~90g/m ²) 厚紙:約100枚(90~105g/m ²)/約60枚(105~163g/m ²) はがき*3:約50枚、封筒*4:約10枚 |
| 排紙容量 | フェイスダウン排紙:約100枚*5 |
| 動作モード | Canon Advanced Raster Printing System2(CARPS2) |
| インターフェイス | USB2.0 |
| 用紙種類 | 普通紙(60~90g/m ²)、厚紙(90~163g/m ²)、OHPフィルム*6、ラベル用紙、はがき*3、往復はがき*3、封筒(長形3号、洋形長3号)*4 |

*1:出力環境によって異なる場合があります。*2:A4、普通紙、片面に、同一データを連続プリントした場合の速度です。出力解像度:はがきや小サイズ紙など、用紙の種類・サイズ・送り方向の設定により、プリント速度が低下します。また連続プリント時に、本体の温度調整や画質調整のため動作が休止または遅くなる場合があります。*3:インクジェット用の郵便はがき、郵便往復はがきを使用することはできません。*4:封筒は、材質の違いや折り合わせなどの違いによって、正常に印刷が行われない場合があります。糊付けの封筒、封筒の裏面への印刷はできません。(ハード社製レーザービームプリンター用封筒推奨)。*5:設置環境や使用する用紙の種類によって、実際の積載枚数が異なります。*6:OHPフィルムは、レーザープリンター用のものを使用してください。

【ご注意】●記載の価格には消費税は含まれておりません。●本商品、ならびに関連する消耗品、サービス役務等につきましては、別途消費税を申し受けますので、ご了承ください。●改良のため予告なく仕様・外觀および記載内容を変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合があります。カタログ内の画面は、基本的にハメコミ合成です。価格・電話番号・仕様等は2020年6月現在のものです。●Windowsは、米国マイクロソフト社の米国及び、その他の国における登録商標です。●Mac OSは、米国およびその他で登録された米国アップル社の商標です。●本カタログに記載されている商品名、社名等は、各社の商標または登録商標です。●ご購入の際は、購入年月日・購入店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。尚、無償保証期間は、ご購入日より1年間です。●本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年間です。(補修用性能部品とは製品の性能を維持するために必要な部品です。)*●本製品は国内仕様のため外国で使用することはできません。●法律により、その複製を所有するだけでも罰せられるものがありますのでご注意ください。①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券 ②未使用の郵便切手・郵便はがき ③政府発行の印紙類の複製は禁止されています。●著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的に、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するために印刷すること以外は禁じられています。●RoHS対応マークとは、欧州連合(EU)RoHS(特定有害物質使用制限)指令の使用制限に関する基準への適合を示すマークです。

| | |
|---------------|--|
| 安全にお使いいただくために | ●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 |
| | ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。 |
| | ●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。 |

●お求めは信用のある当店で

2020年6月現在