

Canon

キヤノファクス

L410

FAX, COPY & PRINT



これからのビジネスに欠かせない  
使いやすさとセキュリティー。

FAX	
COPY	
PRINT	
送信 最大	受信 最大
A4	A4
普通紙	


# 進化した使いやすさとセキュリティー。 すべては、確かな業務を支えるために。

POINT

## 1 効率を高める。快適に使う。 進化した使いやすさ

### ■ デスクや棚に置きやすい

横幅わずか390mmのコンパクトボディに機能を凝縮。書類などと並べてもすっきりと収納でき、省スペース化に貢献します。



### ■ 最大50枚の 両面对応ADF (自動原稿送り装置)



### ■ 原稿を 取り忘れない クリアトレイ



### ■ アドレス帳で 宛先を探しやすい

ワンタッチ40件

短縮200件

登録したワンタッチダイヤルと短縮ダイヤルを一覧で見やすく表示できます。



アドレス帳画面

### ■ 送受信先との通話に 便利なハンドセット(オプション)



### ■ 稼働音を抑える静音モード

ボタンひとつでファクス・コピー・プリント・原稿読み込み時の稼働音を抑えられます。タイマーによるON/OFF設定も可能です。\*通常に比べ、スピードが遅くなります。

普通の会話	60dB
静音モードOFF	50dB
静かな事務所	50dB
静音モードON	46dB*
静かな住宅地の昼	40dB

\*プリント時の場合

### ■ 最大100枚の 排紙トレイ

### ■ 5行漢字表示液晶パネル

液晶パネルには、うす暗い場所でも見やすい白色バックライトを採用しました。流れる文字やアニメーションによるわかりやすいナビゲートで、どなたでも簡単に操作できます。

\*宛先登録は「漢字・かな」に対応していません。



紙詰まり処理画面



ファクス画面

### ■ 前面だから押しやすい らくらく電源スイッチ

### ■ 残りの枚数が見える 用紙確認ウィンドウ




POINT

## 2 ミスを防ぐ。万に備える。 安心のセキュリティー

### ■ 情報漏洩を抑止する送信者制限

ファクス送信と電話発信の際にパスワード入力画面を表示し、操作できる人を制限できます。\*PCファクス送信、外付電話機からの発信は制限されません。



### ■ 万に備えるメモリー送受信データバックアップ

停電の発生や電源コードが誤って抜けるなどが原因で電源供給が止まっても、メモリーに蓄積されていた送受信データを保存します。(フラッシュメモリー/時間制限無し) \*メモリーに保存できる送受信データは最大約512枚です。

### ■ ファクス送信の安全性を向上

#### ■ 宛先確認入力

テンキー宛先指定時、番号の再入力画面を表示。誤りがないことを確認の上、送信できます。

#### ■ アドレス帳の暗証番号

アドレス帳に暗証番号をかけ、宛先登録や編集、消去といった操作を制限できます。

#### ■ リダイヤル禁止

リダイヤルボタンを無効化し、意図しない宛先の選択を防止します。

#### ■ 同報送信制限

同報送信を禁止、もしくは確認画面を表示して、複数宛先への送信を制限できます。

#### ■ 新規宛先制限

登録されていない宛先への送信を禁止。番号の入力ミスによる誤送信を無くします。

#### ■ 宛先確認表示

ワンタッチダイヤル・短縮ダイヤル指定時、宛先確認画面を表示。宛先の選択ミスを防止します。



宛先確認入力画面



宛先確認表示画面



\*FASEC(ファセック)のガイドラインに準拠。FASECとは、情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)がファクシミリ通信のセキュリティー向上を目指して制定したガイドラインの呼称です。

標準価格: 248,000円 (税別)

商品コード: 6356B001 商品名: キヤノファクス L410

(財)電気通信端末機器審査協会 技術基準適合認定番号 A12-0106005

SUPER G3

L410

FAX, COPY & PRINT

標準商品構成 ●L410本体 ●トナーカートリッジ328スターター※1 ●電源コード ●電話線コード ●宛先ラベル ●かんたん設置ガイド ●基本操作ガイド ●ユーザーソフトウェア CD-ROM(eマニュアル含む) ●保証書 ●カスタマープレミアサイトのご案内 ●サービス店シール

※USBケーブルは同梱されていません。 ※1スタータートナーは、初期同梱のトナーカートリッジです。印刷可能枚数は、約1,000枚になります。(ISO/IEC 19752に基づく平均値) ※2トナーカートリッジ328VP使用時。トナーカートリッジ328の場合は約4.0円です。ISO/IEC 19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数より算出。用紙代含まず。ランニングコストは税別表示です。

ワンタッチダイヤル40件	短縮ダイヤル200件
原稿台からFAX送信	両面印刷
ランニングコスト約3.3円※2	5行漢字表示液晶パネル
スリープ時消費電力1.3W	静音モード
パスワード設定による送信者制限	メモリーバックアップ時間無制限

### 不定形サイズの内紙や本も読み込める原稿台



### 簡単交換ドラム一体型トナーカートリッジ



### 前面で出し入れできる最大250枚の給紙カセット



## 充実の基本機能

### FAX

- スーパーG3高速電送
- 順次同報
- ファクス転送機能(手動)
- FAX/TEL自動切替
- 両面ファクス送受信
- 256階調ハーフトーン
- ファクス設定ナビ
- リモート受信
- タイマー送信
- PCファクス送信
- 最大約512枚\*のメモリー代行受信
- ※送受信の総ページ数。最大メモリー受信件数は90件です。
- アドレス帳バックアップ (Address Book Import/Export Tool)

### Copy&Print

- 毎分25枚(A4)の高速コピー・プリント
- 自動両面読み込み
- 自動両面印刷
- IDカードコピー
- ファーストコピータイム9秒以下(A4)
- ファーストプリントタイム6秒以下(A4)
- ページ集約コピー・プリント(2in1、4in1)

### その他

- 節電ボタン
- トナーセーブモード

# Service&Support

## ▶ ユースウェア(搬入設置料金)

搬入および設置作業を行う場合、ユースウェア料金が必要になります。(以下の料金は、キヤノンマーケティングジャパン(株)におけるユースウェア料金になりますので、ご購入先により異なる場合がございます。詳細につきましては、ご購入先にお問い合わせください。)

- 搬入手配料金** ご指定場所への配送と設置(空き箱引取り含む)の料金です。ただし、特殊作業、クレーン作業、営業時間外作業は、別途料金が必要です。ご指定の軒先までの宅配料金です。各商品重量により設定されています。(空き箱などの引取りは含みません)
- 配送料金** お客様が使用できる状態までの機器の接続および機械的な各種設定を行うための料金です。(ソフトウェアのインストールや宛先登録等の設定作業は別途料金が必要になります。)
- 設置作業料金** お客様が使用できる状態までの機器の接続および機械的な各種設定を行うための料金です。(ソフトウェアのインストールや宛先登録等の設定作業は別途料金が必要になります。)
- 訪問料金** カスタマー・エンジニア1人がお客様指定の場所に訪問するときにかかる料金です。設置作業、操作指導にはカスタマー・エンジニアの訪問が必要です。
- 設定作業** プリンタードライバー等のソフトウェアのインストールは別途料金が必要になります。(ドライバーインストール料 2,500円/台、宛先登録 2,500円/10件)

商品名	搬入手配料金		どちらか選択		配送料金		設置作業料金		訪問料金	
	商品コード	標準価格(税別)	商品コード	標準価格(税別)	商品コード	標準価格(税別)	商品コード	標準価格(税別)	商品コード	標準価格(税別)
キヤノファクス L410	609ZZ917	20,000円	609ZZ920	2,200円	012ZZ550	5,000円	012ZZ563	10,000円		

## ▶ 無償保証

期間	保証対象	サービス形態
本体お買い上げ日より1年間	保証書記載事項に合致する製品本体	訪問修理方式

※消耗品(用紙、トナーカートリッジなど)は無償保証の対象外です。

## ▶ 有償サポートサービス

キヤノファクスを良好な状態でお使いいただくために、3つの有償サポートサービスを用意しております。

### ① キヤノンサービスパック(CSP)

製品本体お買い上げ日より3年間/4年間/5年間の保守サービスを提供するパッケージ商品です。CSP保証延長は、「3年間、4年間、保証延長1年間のCSPの終了後」、又は「無償保証期間終了後」の1年毎の保守サービスを提供します。

【ご注意】 CSP(3年間、4年間、5年間)の新規登録は、本体ご購入後90日以内です。CSP保証延長の登録は、ご利用中のCSPの有効期限終了日または、保証書に定める保証期間終了日迄です。CSPのサービス提供可能期間は延長期間を含め、対象製品お買い上げ日より5年です。サービス提供期間は、製品本体お買い上げ日より計算いたします。

商品名	商品コード	標準価格(税別)
FAXタイプD 3年訪問修理	7950A594	21,000円
FAXタイプD 4年訪問修理	7950A595	28,000円
FAXタイプD 5年訪問修理	7950A596	36,000円
FAXタイプD 保証延長1年訪問修理	7950A597	11,000円



Canon Service Pack

### ② キヤノン・ケア・ギャランティ(CCG)

製品をトータルにサポートする年間保守契約制度です。自動契約更新や時間外対応\*の有無など、お客様にあった内容でカスタマイズ契約も可能です。

※別途追加契約が必要になります



機種名称	基本料金(税別)	定期点検
キヤノファクスL410	年間 12,600円	0回/年

### ③ スポットサービス方式

お客様のご要望に応じて、その都度有償にて製品本体の保守サービスを承ります。

訪問修理料金(税別)	= (①+②+③) 円
①訪問料金	12,000円
②技術料金(もしくは簡易技術料金)	10,000円(もしくは簡易技術料金5,000円)
③部品代/ユニット修理代	実費
保証	スポットサービス実施後同一ヶ所の故障は1ヶ月保証

【有償サポートサービスのご注意事項】 ※保守サービスの料金には、消耗品(用紙、トナーカートリッジ等)の代金、本体の設置料金は含まれません。別途指定の料金をお客様にご請求させていただきます。また、CSPには定期点検はありません。※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年間です。(補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。)\*訪問料金は、サービス拠点より片道30kmもしくは1時間を超える場合には、割増料金として、15kmもしくは30分毎に10,000円(税別)が発生都度加算されます。※トナーカートリッジは保証対象外です。※上記記載の価格には消費税は含まれておりません。本商品、ならびに関連する消耗品、サービス業務等につきましては、別途消費税を申し立てますので、ご了承願います。\*詳細につきましては、担当セールスにお問い合わせください。

### 非純正トナーカートリッジのご使用について

非純正トナーカートリッジ(トナーを再充填した再生品を含む)の使用を原因とする製品本体の不具合につきましては、無償保証または保守契約期間内であっても、別途、有償での対応となります。

POINT

3

経費と環境に貢献する。

# 低コスト・省電力

## ランニングコストを抑えて経済的

トナーカートリッジ328VP (2本セット)使用時

モノクロ 約3.3円※

※トナーカートリッジ328の場合は約4.0円です。ISO/IEC 19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数より算出。用紙代含まず。ランニングコストは税別表示です。


## スリープ時消費電力約1.3W

省エネ設計を追求し、スリープ時消費電力約1.3Wを実現。電気代節約に貢献します。



## 両面ファクス受信で用紙コスト削減

自動両面プリント機能を使えば、用紙を半分に抑えられます。



片面受信時

両面受信時

## キヤノファクス L410の主な製品仕様

ファクス機能		
型式	送受兼用デスクトップ型	
使用回線	一般加入電話回線、FネットG3サービス(16Hz)	
最大送信原稿サイズ	シート:A4 プック:A4	
電送時間	スーパー-G3時:2秒台 <sup>※1</sup> 、3秒台 <sup>※2</sup> G3時:6秒台 <sup>※3</sup>	
走査線密度(dot/mm×line/mm)	標準:8×3.85、ファイン:フォト:8×7.7、スーパーファイン:8×15.4	
記録方式	レーザービーム方式による普通紙記録	
記録紙サイズ	A4、レター	
カセット容量	250枚(60~80g/m <sup>2</sup> )	
有効記録幅	A4:206mm	
モデムスピード(bps)	33,600、14,400、9,600、7,200、4,800、2,400bps(自動フォールバック機能付き)	
圧縮方式	MH方式、MR方式、MMR方式(ECM)	
中間調	256階調	
誤り訂正方式	ECM	
相互送信	スーパー-G3機、G3機	
送信機能	ワンタッチダイヤル	40ヶ所
	短縮ダイヤル	200ヶ所
	グループダイヤル	239件(1件につき50宛先登録可)
	メモリー送信(予約件数)	最大10件、最大約512枚(送受信の総ページ数) <sup>※4</sup>
	順次回報	250ヶ所
ADF積載枚数(A4標準原稿)	最大50枚	
	その他の送信機能	両面原稿送信、トーン送出、手動送信、発信元記録、アドレス指定送信、Fコード通信(送信のみ)、不達通知、タイマー送信、送信者制限等
受信機能	メモリー代行受信	最大90件、最大約512枚(送受信の総ページ数) <sup>※4</sup>
	受信モード	自動受信、FAX/TEL自動切替 <sup>※5</sup> 、留守番電話接続、手動受信
その他の受信機能	両面記録、リモート受信、ポーリング受信、受信フッター、ページ順出力、手動転送等	
その他の機能	通信履歴表示、スピーカーモニター、通信管理レポート、受信画像自動縮小、メモリーバックアップ(フラッシュメモリー/時間制限なし)、新規宛先制限、宛先確認入力、回報送信制限、アドレス帳の暗証番号、リダイヤル禁止、宛先確認表示、Address Book Import/Export Tool <sup>※6</sup> 、デュアルアクセス等	

※1:1、2、3の電送時間の条件は、A4原稿標準モード(8×3.85line/mm)で、※1:33.6kbps、※2:28.8kbps、※3:14.4kbpsで送った時の速さです。これは画像のみの電送時間で通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状況によって異なります。一般の電話回線での電送時間は、28.8kbps程度です。回線の状況等によってこれらの速度以下になることもあります。※4:ITU-T(国際電気通信連合の通信規格などを制定する部門)標準チャートNo.1、MMR標準モードによる。※5:ナンバーディスプレイ非対応。※6:本ツールは同梱CD-ROMに収められています。

コピー機能	
最大複写原稿サイズ	シート:A4 プック:A4
用紙サイズ	A4、レター、リーガル、B5、A5、はがき <sup>※1</sup> 、封筒 <sup>※2</sup> 等(両面印刷は、A4/レター/リーガルのみ)
ファーストコピータイム	9秒以下 <sup>※3</sup>
読み取り解像度	600dpi×600dpi(文字/写真[高速コピー]時:300dpi×300dpi)
出力解像度	600dpi×600dpi
連続複写スピード <sup>※4</sup>	片面:25枚/分、両面:7.7枚(15.4ページ)/分 等倍:1:1±1.0%、ズーム25%~400%(1%刻み) 拡大:400%、200%、141%(A5→A4)、122%(A5→B5)、115%(B5→A4) 縮小:86%(A4→B5)、81%(B5→A5)、70%(A4→A5)、50%、25%
複写倍率	最大99部
連続複写枚数	最大99部
原稿タイプ選択	文字、写真、文字/写真、文字/写真(高速コピー)
読み取り濃度調整	自動調整、手動調整(9段階)

※1:インクジェット用の郵便はがきを使用することはできません。※2:封筒は、材質の違いや張り合わせなどの違いによって、正常に印刷が行われない場合があります。糊付けの封筒、封筒の裏面への印刷はできません。(ハート社製レーザービームプリンター用封筒推奨)※3:コピー開始から終了までの時間。節電モードからの復帰直後と電源投入後を除く。※4:A4、普通紙に、同一データを連続コピーした場合の速度です。出力解像度:はがきや小サイズ紙など、用紙の種類・サイズ・送り方向の設定により、コピー速度が低下します。また連続コピー時に、本体の温度調整や画質調整のため動作が停止または遅くなる場合があります。

プリンター機能	
型式	デスクトップ型ページプリンター
ファーストプリントタイム	6秒以下 <sup>※1</sup>
データ解像度	600dpi×600dpi
プリント解像度	最大1200dpi相当×600dpi
プリント速度 <sup>※2</sup>	片面:25枚/分、両面:7.7枚(15.4ページ)/分
用紙サイズ	A4、レター、リーガル、B5、A5、はがき <sup>※3</sup> 、封筒 <sup>※4</sup> 等(両面印刷は、A4/レター/リーガルのみ)
給紙容量	普通紙:約250枚(60~80g/m <sup>2</sup> )/約170枚(80~90g/m <sup>2</sup> )、厚紙:約170枚(90~105g/m <sup>2</sup> )/約100枚(105~163g/m <sup>2</sup> )、はがき <sup>※3</sup> :約20枚、封筒 <sup>※4</sup> :約20枚
排紙容量	フェイスダウン排紙:約100枚 <sup>※5</sup>
動作モード	Canon Advanced Raster Printing System2(CARPS2)
インターフェイス	USB2.0 Hi-Speed
用紙種類	普通紙(60~90g/m <sup>2</sup> )、厚紙(90~163g/m <sup>2</sup> )、OHPフィルム <sup>※6</sup> 、ラベル用紙、はがき <sup>※3</sup> 、往復はがき <sup>※3</sup> 、封筒(長形3号、洋形長3号) <sup>※4</sup>

※1:出力環境によって異なる場合があります。※2:A4、普通紙に、同一データを連続プリントした場合の速度です。出力解像度:はがきや小サイズ紙など、用紙の種類・サイズ・送り方向の設定により、プリント速度が低下します。また連続プリント時に、本体の温度調整や画質調整のため動作が停止または遅くなる場合があります。※3:インクジェット用の郵便はがきを使用することはできません。※4:封筒は、材質の違いや張り合わせなどの違いによって、正常に印刷が行われない場合があります。糊付けの封筒、封筒の裏面への印刷はできません。(ハート社製レーザービームプリンター用封筒推奨)※5:設置環境や使用する用紙の種類によって、実際の積載枚数が異なります。※6:OHPフィルムは、レーザープリンター用のものを使用してください。

共通仕様			
ウォームアップタイム	13.5秒以下 <sup>※1</sup>	外形寸法(mm)	390(幅)×445(奥行)×358(高さ)
動作音 <sup>※2</sup>	動作時:6.5B/50dB 待機時:無騒音	占有スペース(mm) <sup>※3</sup>	426(幅)×704(奥行)×606(高さ)
電源	AC100V・15A・50/60Hz	使用環境 <sup>※4</sup>	温度:10℃~30℃、湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと)
消費電力	最大:890W以下、待機時:約5W スリープモード時:約1.3W	質量(トナーカートリッジを含む)	約13.9kg


※1:温度:23℃、湿度:65%。本製品の電源スイッチを入れてから基本画面が表示されるまで、ウォームアップ時間は、本製品の使用状況や環境によって異なる場合があります。※2:ISO 7779に基づき測定し、ISO 9296に基づき表示。LWAd(表示A特性音響パワーレベル(B))と、騒音放射計LpAm(表示A特性放射音レベル)はバスターン位置(dB)の値、無騒音とは、各音響パワーレベルと各バスターン位置の放射音レベルがISO 7779の騒音値に関する絶対基準以下であることを示します。※3:カセット前カバー/フィーター/フィーターカバー/後ろカバーオープン時。※4:使用直前の温度環境、機内の環境(本体が設置環境になじむまで)、使用される用紙の種類が適切でない場合は印字品質の低下を招く場合があります。

本体・オプション・消耗品価格						
商品名	商品コード	JANコード	型番	標準価格(税別)	備考	
キヤノファクス L410	6356B001	4960999849089	L410	248,000円		
トナーカートリッジ328	3500B003	4960999664125	CRG-328	8,350円	約2,100枚印刷可能 <sup>※</sup>	
トナーカートリッジ328VP	3500B004	4960999780092	CRG-328VP	14,050円	約4,200枚印刷可能(トナーカートリッジ328の2本パック)	
ハンドセットL11 クールホワイト	0752A067	4960999611433	HSK-L11	6,000円	本体が筐体色(白)とは、多少色味が異なります。	

※トナーカートリッジ328の印刷可能枚数は、ISO/IEC 19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の平均値です。

対応OS一覧						
機種名	OS			プリンタードライバー	ファクスドライバー	Address Book Import/Export Tool
キヤノファクス L410	Windows	Windows XP/Vista/7/8/8.1	Windows10(32bit/64bit)	●	●	●
	Mac OS	Mac OS X 10.5~10.15			●	●

最新ドライバー	最新ドライバーは、キヤノンホームページにてダウンロードできます。 <a href="http://canon.jp/download">canon.jp/download</a>
OS対応情報	最新OSの対応状況については、キヤノンWEBサイトサポートページをご覧ください。 <a href="http://canon.jp/support">canon.jp/support</a>
推奨環境	各OS推奨システム要件に準拠



製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

Home Page **キヤノン キヤノファクスホームページ**  
**canon.jp/canofax**

キヤノンお客様相談センター  
オフィス向けファクス (キヤノファクス) **050-555-90055**

※おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間(平日)9:00~17:00(土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます)  
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

**Canon** キヤノン株式会社  
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON TOWER

[カスタマープレミアサイトののご案内] カスタマープレミアサイトは、ご購入製品の機器情報をご登録いただくことで、機器情報を一覧で閲覧できます。また、お客様がご使用中の製品や、その他キヤノンからの最新情報をご提供いたします。詳しくは、[canon.jp/biz-regists](http://canon.jp/biz-regists)をご覧ください。



【ご注意】●記載の価格には消費税は含まれておりません。●本商品、ならびに関連する消耗品、サービス役務等につきましては、別途消費税を申し受けますので、ご了承ください。●改良のため予告なく仕様・外観および記載内容を変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合があります。カタログ内の画面は、基本的にハメコミ合成です。価格・電話番号・仕様等は2020年6月現在のものです。●Windowsは、米国マイクロソフト社の米国及び、その他の国における登録商標です。●Mac OSは、米国およびその他で登録された米国アップル社の商標です。●本カタログに記載されている商品名、社名等は、各社の商標または登録商標です。●ご購入の際は、購入年月日・購入店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。なお、無償保証期間は、ご購入日より1年間です。●本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年間です。(補修用性能部品とは製品の性能を維持するために必要な部品です)●本製品は国内仕様のため外国で使用することはできません。●法律により、その複製を所有するだけでも罰せられるものがありますのでご注意ください。①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券②未使用の郵便切手・郵便はがき③政府発行の印紙類の複製は禁止されています。●著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作権物は、個人的に、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するために印刷すること以外は禁じられています。●RoHS対応マークとは、欧州連合(EU)RoHS(特定有害物質使用制限)指令の使用制限に関する基準への適合を示すマークです。

安全にお使いいただくために	●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。 ●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。
---------------	--

●お求めは信用のある当店で

2020年6月現在