

Canon

CANON HANDY TERMINAL

PREa

GT-3



実証。
真の堅牢性。

いつも、いつまでも、当たり前に動く。頼れる相棒がさらに進化した。

IP55による防塵、防水への対応、落下試験1000回クリア、フッ素コーティング&アンダーフィル加工による内部構造の強化。使い続ける道具だからこそ、徹底した堅牢性を。



※IP55とは、JIS C 0920で定められた防塵・防水規格です。破損や故障を生じないことを保証するものではありません。

使うほどに、頼もしい。より強く、使いやすくなったGT-3が

堅牢性と耐久性に自信

長時間の屋外作業に心強さを。
IP55に準拠。

あらゆる方向からの噴流水に耐える防噴流形を採用し、水による故障リスクを低減。またチリやホコリの侵入も極力防ぎ、悪天候、悪条件下の作業を力強くサポートします。

落下衝撃からデータを守る。
筐体樹脂素材の耐衝撃度が約5倍に。


筐体樹脂素材の耐衝撃度が、前モデルの約5倍に進化(当社仕様)。コンクリート落下試験で1.5m、30cmなら1000回の落下試験をクリアしました。しゃがんだ時に起こりがちな落下事故など、実運用を見据えた安心設計です。

コンクリート落下
(6面×5サイクル)
1.5m
動作保障

コンクリート落下
30cm(1000回)
メモリー保証

部品の実装強度を高め、
内部の堅牢性も確保。

チップの実装強度を高めるためハンダ付けした上にアンダーフィル樹脂で補強。基板全体には湿気などによる基板腐食を防止するフッ素コーティングを施しました。



●アンダーフィル加工



動作温度は-10～50℃まで。
防水仕様で荒天時も安心。

動作保証温度は-10～50℃、湿度は5～90%RH。寒冷地や炎天下、高温多湿の環境など、日本特有の条件を気にすることなく、いつでもどこでも使えます。



動作温度
-10～50℃

動作湿度
5～90%

動作時間は約20時間*。
さらにサブ電池が約30分メモリーを保持。

大容量バッテリーを採用し約20時間という長時間運用が可能に。1日単位の使用なら電池切れの心配はありません。メインバッテリーが切れてもサブバッテリーで約30分間サスペンド状態を保持し続けますので、安心して使うことができます。

* 当社規格試験による。



汚れが目立たないコールドグレイのコンパクトボディに、持ちやすさを重
「本体を保持したまま押す」という動作をストレスなく最大限にサポー

3.7型 半透過型TFTカラー液晶

半透過型で明るく、バックライトも付いた大きなカラー液晶を搭載。ノングレア処理を施すことで太陽の光の下でも映り込みを抑え、視認性を高めます。



押しやすく大きなテンキー


手袋をしたままでも入力しやすい、凸状の大きなテンキーを採用。入力ミスを防ぎます。



例えばこんな業務にポテンシャルを発揮します。

検針・検満・滞納清算

電気・ガス・水道業界に優れた実績を誇るキヤノン ハンディターミナル。検針・検満業務に加え、訪問しての滞納清算業務にも活躍します。



業務効率を“加速度的に”向上させます。

視したシンプルなデザインを採用。
トします。

押しやすいトリガー位置

トリガーの位置を従来機より下に下げることで通常と同じ持ち方で操作でき、持ち変える必要がありません。

耐“こじり”対策としてコネクター強度をアップ

コネクターの度重なる“こじり”に対して組み込み口の耐性を強化。長期間の利用に適した設計です。

グリップは持ちやすさを高めつつ、 ケースの出し入れにも配慮

グリップは手になじみ、持ちやすいよう柔らかなシェイプに。ケースからも出し入れしやすい凹凸のないシンプルな形状です。

**PREa
GT-3**

寸法:83(85)[W]×180[L]×29[H]mm
質量:約375g～

用途に合わせて、モデル選択が可能。

■スキャナー付きモデル

レーザースキャナーをラインナップ。キーを押すだけで手軽にスキャンすることができ、読み取りも正確です。

飲料販売などの ルート支援営業

ルート業務をサポートする自販機通信に対応。自販機データを瞬時に読み取り、納品書もモバイルプリンターでその場で発行。担当者の負担を軽減し、より多くの自販機管理が可能になります。



強固なセキュリティ

大事なデータを堅守する 高度なセキュリティ機能。

万一の紛失や盗難時にも機密情報の漏えいを抑制。OSレベルのパスワード管理、アクセスログ管理、各種カードや内蔵フラッシュメモリーへの独自フォーマット&暗号化、またオプションでセキュリティペンダントIP-1による赤外線個人認証にも対応しています。



GT-1との互換性

VGA⇄QVGAを切替可能。 従来の画面で操作可能。

高速CPUにより基本性能をアップさせつつ、従来機GT-1と同様VGAをサポートすることで、画面変更なくアプリケーションの移植が可能。これまでと同じ画面で使えるので新しい操作を覚える必要はありません。入出力環境も同じです。

サポートが長い。 だから長く使い続けられる。

製品サイクルが短いスマートフォン型端末に対し、GT-3は販売、サポート期間が長く、また販売終了後でも7年の間は部品を保持し続けますので、長期にわたって安心してご利用いただけます。



業務用モバイルプリンター(オプション)



すばやい帳票類発行で、 業務をさらに効率化。

■手軽に持ち運べるコンパクト設計。

幅10cm、高さ10cm、奥行き53mmのコンパクト設計に、重さ330gの軽量ボディ。検針や検満、ルート支援営業時の帳票出力に最適な業務用モバイルプリンターです。

■無線でプリントできるBluetooth®/赤外線対応。

Bluetooth®、赤外線、USBの3つのインターフェースを内蔵。無指向性のBluetooth®では、離れた位置(約5m)からの印刷が可能です。得意先での伝票などの出力が一段と快適に行えます。



■バッテリーは GT-3と同じHB-401。

GT-3と同じバッテリーを使っているため、充電器などのオプションを共有することができます。



■雨にも強い優れた耐環境性能。

■幅広80mmの高速印字。


■単票印刷にも対応。

■ 主な仕様		
製品名称	PRea(プレア)	
機種名	GT-3	
CPU	AM3715 1GHz	
OS	Windows® Embedded Compact 7*1	
メモリー	512MB DDR-SDRAM、1GB*2 FLASH DISK	
補助記憶装置	SDカード*3×1 (SDHC対応、MAX16GB)	
表示部	使用素子	3.7型 半透過型TFTカラーLCD (バックライト付き)
	画面表示ドット数	480×640ドット (VGA) / 240×320ドット (QVGA)
	表示フォント	MSゴシック、MS明朝、メイリオ
	表示文字種	JIS第1、第2、第3、第4水準漢字*4、英数、カナ、記号、外字、特殊文字、NEC/IBM拡張文字フォント
	その他	LED×1、VGA⇄QVGA切替可能
入力部	タッチパネル	感圧式タッチパネル、ノングレア処理
	キー	テンキー19、システムキー、ONキー、OFFキー、サイドキー2
	その他	テンキー部LED照光機能
インターフェース	無線LAN	IEEE802.11 a/b/g/n
	Bluetooth®	Bluetooth® Ver2.1 + EDR*5
	赤外線	本体上部：IrDA通信 IrDA1.2準拠 (最大115.2kbps)、自販機通信 本体下部：OC-7L通信 (4Mbps)、IP-1
	USB	USB2.0ホスト・クライアント、Full Speed、microABコネクター
電源	主電池	充電式リチウムイオン電池HB-401 (2100mAh)
	副電池	充電式ニッケル水素電池 (15mAh)
	運用時間	約20時間*6
	防水・防塵性能	IP55準拠
耐環境性	動作温度・湿度	動作 -10～50℃、5～90% / 保存 -20～60℃、5～95% ※結露なきこと
	落下衝撃	1.5mコンクリート落下 (6面×5サイクル合計30回) 動作保障 30cmコンクリート落下×1,000回 メモリー保証*6
外形	寸法	幅83 (85)mm × 長さ180mm × 高さ29mm
	質量	約375g～
セキュリティ	パスワード設定、独自カードフォーマット&暗号化、セキュリティペンダントIP-1対応	
その他機能	スピーカ、パイプレーション機能	
開発環境	開発ソフト	Visual Studio 2008*7、専用SDK

*1 Windows Embedded Compact 7 は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 *2 一部管理領域を含みます。
 *3 SDカードは、SD Associationの商標です。 *4 JIS第3・第4水準漢字はメイリオのみ対応しておりますが、サロゲートペアにより表現される文字には対応しておりません。
 *5 Bluetoothはその権利者が所有している商標であり、キヤノン電子株式会社はライセンスに基づき使用しています。 *6 当社規格試験による。 *7 Visual Studioは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
 ※その他記載されている製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。
 ※記載された仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。仕様は2022年1月現在のものです。

製品型番	一体型オプション	
	Bluetooth® & 無線LAN	1Dスキャナー
GT-3	●	—
GT-3L	●	●

■ オプション	
光コミュニケーションユニット OC-7L	バッテリーバック HB-401
集合充電器 BB-41	高速チャージャー CH-40 II
SDカード for HT	セキュリティペンダント IP-1
オプションペン HP-20	GT-3キャリングケース





安全にお使いいただくために

- ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- スキャナー使用時はレーザー光が目に入らないようご注意ください。



EU RoHS指令に適合
欧州連合 (EU) が実施する有害物質規制であるRoHS指令に適合しています。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キヤノン ハンディターミナル ホームページ
canon.jp/ht

●お求めは信用のある当社で

2022年1月現在

2112P1

00493960