

MR-02



小型軽量、通帳・磁気カード対応。

店内でも外でも場所を選ばず業務を効率化。

通帳、磁気カード対応

1台で通帳及び磁気カード（JIS I、JIS II）の磁気情報を読み取り可能です。口座番号をスマートデバイスに手入力する手間や入力ミスを軽減でき、金融機関の渉外業務や窓口業務の効率化と顧客サービス向上を実現します。



通帳読取イメージ



カード読取イメージ

無線、有線、どちらの接続にも対応

Windows®端末とBluetooth®接続し、読み取った磁気ストライプの情報を暗号化して端末に送信します。また、USBケーブルで接続することも可能です。

※USB接続時、読取データの暗号化は行いません。

※本製品を利用するには、専用SDK（別売り）を使用し、アプリケーションに組み込む必要があります。

利用シーン1：渉外業務など



利用シーン2：窓口業務など



コンパクトで持ち運びに便利

手のひらサイズ（85mm×85mm×32mm）、約130gを実現。カバンの中に収納してもかさばらず持ち運びやすいので、モバイル環境の渉外業務に適しています。





■ 主な仕様

| | | |
|----------|--|--|
| 機種名 | 磁気ストライプリーダー MR-02 | |
| 読取可能媒体 | 通帳 | NTTデータ仕様、沖電気仕様、IBM仕様、日立仕様 |
| | 磁気カード | JIS I 第1 / 2トラック、JIS II |
| 外形 | 寸法 | 幅85mm×長さ85mm×高さ32mm |
| | 質量 | 約130g |
| インターフェース | Bluetooth®*1 | Ver 2.1 + EDR Class2 SPP (シリアルポートプロファイル) |
| | USB | USB2.0クライアント、Full Speed準拠、Type-Cコネクタ |
| 対応OS | Microsoft® Windows® 10*2 Microsoft® Windows® 11*2 | |
| 表示部 | LED×1 赤、緑、橙の3色で状態を表示 | |
| 電源 | 使用電池 | 内蔵リチウムイオン電池 (1,150mAh) |
| | 充電方法 | USBポートからUSB充電器を使用*3*4 |
| | 充電時間 | 約3.1時間 (常温下でのフル充電)*5*6 |
| | 運用時間 | 待機状態：約15時間*6 連続使用：約4時間*6 |
| | バッテリー交換 | センドバック方式によるバッテリー交換*7 |
| 入力部 | キー | 電源・ファンクション兼用キー×1 |
| | 磁気ストライプ読取ヘッド | 磁気ヘッド×1 |
| 耐環境性 | 温度・湿度 | 動作温度：0～40℃、動作湿度：5～90%RH |
| セキュリティ | Bluetooth®*1を使用した場合、データ部を暗号化 | |
| 開発環境 | SDK(有償)を使用した開発が可能*8 | |
| 同梱物 | ストッパー、ユーザズガイド、(取扱説明書：Web掲載) | |

*1 Bluetooth®はBluetooth SIGの登録商標であり、当社はライセンスに基づき使用しています。

*2 Microsoft®、Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

*3 USBケーブルは別途購入が必要です。USBモードで使用する場合はデータ転送も利用可能なケーブルを使用してください。

*4 USB充電器は別途購入が必要です。充電器は出力電圧5.0Vのものを使用してください。

*5 急速充電には対応していません。

*6 当社規格試験による。

*7 別途有償対応となります。

*8 SDKは対応OSおよび通帳の仕様ごとに購入が必要です。詳細についてはお問い合わせください。

※記載された仕様は予告なく変更する場合があります。仕様は2024年1月時点の情報です。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

キヤノンMR02

検索



キヤノンマーケティングジャパン株式会社 エッジデバイスソリューション企画部
TEL:03-6719-9891

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STOWER

●お求めは信用のある当社で

2024年1月現在