



使いたいときにすぐに使える シンプルスキャナー

最大サイズ
A4

カラー
9 枚/分

ADF
20 枚

Windows
対応

Mac
対応

CaptureOnTouch **Lite**

特許技術の内蔵ソフトウェア

ソフトウェアのインストール不要

(「CaptureOnTouch Lite」本体内置)

一般的なスキャナーと違い、ソフトウェアをパソコンにインストールする必要がありません。そのため社内・自宅・出張先など、パソコンを選ばず色々な場所で簡単に使うことができます。



本体とパソコンをUSB接続するとTOP画面が立ち上がります。



簡単接続で、持ち運びにも便利

充電不要、ACアダプター不要

USBポートから電源供給されるため、スキャナー本体を付属のUSBケーブルでパソコンと接続するだけで、手軽にスキャンすることができます。そのため本体を充電したり、ACアダプターを持ち歩いたりする必要はありません。



引き出しに収まるコンパクト設計

収納性に優れ、洗練されたデザイン



ふだんは収納デスクをすっきり

必要ときにスッと出して

USBケーブル1本ですばやくスキャン

使い終わったらサッとしまう

開発から生産まですべて国内工場で実施

「Made in Japan」の高品質

開発設計から組み立てまで、すべて日本国内で実施している高品質スキャナーです。さらに国際的な省エネルギー制度である国際エネルギースタープログラムに適合しています。



高品質な画像処理機能

■ 最適なサイズで読み取る「用紙サイズ自動検知」

異なるサイズが混載する複数枚の原稿を連続スキャンする際も、1枚ずつ読み取りサイズを指定する必要はありません。それぞれの用紙サイズを自動的に検知し、常に最適なサイズでデータ化します。




■ 原稿の方向を正しく揃える「文字向き検知」

スキャン画像の文字の向きから原稿の上下左右を自動的に認識し、スキャン画像の方向を正しく揃えます。1枚ずつ原稿の向きを確認してセットする手間を解消し、作業を効率化します。




■ 原稿内容の傾きも検知し補正する「斜行補正」

原稿の傾きを自動的に水平に補正し、見やすく活用しやすい画像データを生成します。さらに、画像の直線や文字列など原稿内容の傾きを補正する機能も搭載。2タイプのモード設定が行えます。



■ 原稿の白紙面を消去する「白紙スキップ」

両面と片面の混在した原稿を両面スキャンした際に生じる白紙面を、自動的に認識して消去。不要なページの生成を抑え、スキャン後に発生するページ削除の手間を省きます。



本体仕様

型式	卓上型シートスルースキャナー	
対応原稿	普通紙	幅 50.8～216mm、長さ 70～356mm、紙厚 0.08～0.15mm(64～128g/m ²)
	名刺	幅 49～55mm、長さ 85～91mm、紙厚 0.15～0.3mm(128～225g/m ²)
	カード (スイッチバック方式)	幅 86mm、長さ 54mm、厚さ 0.76mm 以下(エンボスカードは厚さ 1.4mm まで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある) (プラスチック製。国際標準カードのみ。縦搬送のみ)
	種類の制限	感圧紙：可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、 バインダー開穴紙：8mm 以下の 2 穴・3 穴・4 穴は可、カール：8mm 以下、 折れ・しわ：伸ばしてから給紙のこと
最大トレイ積載量(カール量含む)	約 20 枚(80g/m ² 紙)かつ、積載高さ 3mm 以下(カール込み)	
1日当たりの読み取り量の目安*	～500 枚/日	
センサー	CIS	
読取面	片面 / 両面	
背景色	白	
光学解像度	600dpi	
出力解像度	150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi	
読取速度 (A4・縦)	白黒 256階調	片面：200dpi：12 枚 / 分、片面：300dpi：12 枚 / 分、片面：600dpi：4 枚 / 分
	グレースケール	両面：200dpi：14 面 / 分、両面：300dpi：14 面 / 分、両面：600dpi：4.6 面 / 分
	24bitカラー	片面：200dpi：9 枚 / 分、片面：300dpi：6 枚 / 分 両面：200dpi：10 面 / 分、両面：300dpi：6 面 / 分
給紙方法	標準 / 自動 / 手差し	

●政府発行の紙幣、政府発行の有価証券などをスキャンするとその使用如何に拘らず法律に違反し、罰せられます。関連法律・刑法第148条、第149条、第162条・通貨及証券模造取締法第1条、第2条等。●著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は個人的に、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにスキャンする以外は禁じられています。●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。●Mac、mac OSは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。●記載の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●カタログに使用した画面は、一部ハメコミ合成です。●補修用性能部品(製品性能を維持するための部品)の保有期間は、製造打ち切り後、5年間です。●製品改良のため仕様は予告なく変更する場合があります。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

Home Page
canon.jp/imageformula

Canon
 キヤノンお客様相談センター
 ドキュメントスキャナー
050-555-90072

※おかけ間違いが大変多くなっております。番号を今一度ご確認ください。

受付時間 平日9時00分～17時00分
 ※土日祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます。
 ※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は043-211-9156をご利用ください。
 ※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Canon
 キヤノン電子株式会社
 キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER


インターフェース	Hi-Speed USB2.0	
対応 OS	Windows	Windows 8.1、Windows 10
	Mac OS	mac OS 10.14 ～
ドロップアウトカラー	赤、緑、青に切替え / 赤強調モード	
光源ピーク波長	R:620nm G:530nm B:467nm	
電源	USB バスより供給(USB 2.0：通信用 500mA)	
消費電力	動作時	USB 2.0：2.5 W
	スリープモード時	1.5W 以下
使用環境	電源オフ時	0.1W 以下
	温度：15～70℃ 湿度：25～75%RH	
重量	約 1.0kg	
外形寸法	給紙トレイ収納時	W：285mm H：40mm D：95mm
	給紙トレイ全開時	W：285mm H：174mm D：257mm
同梱物	USB ケーブル(1.0m)、セットアップガイド	
消耗品	分離パッド、給紙ローラー	
無償保証期間	1 年間 (持込修理)	

※当数値はあくまでも目安であり、想定使用時間と読み取り速度により算出しています。

imageFORMULA R10 商品コード：4861C004

iimageFORMULA R10 PG 商品コード：4861C007

※本体標準価格はオープン価格です。



※給紙ガイド、給紙補助プレートにより可変します。記載している寸法は最大値です。

安全にお使い いただくために	●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。 ●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。
-------------------	--

●お求めは信用のある当社で

2021年9月現在