



思い出を、ずっと鮮やかなまま。  
キレイで楽々、写真スキャン

アルバムに入った大量の写真も  
スキャン作業が楽々。

写真40枚をスキャンした場合

### ■ RS40



作業回数  
**1回**

40枚<sup>※</sup>までセット可能



※L判セット時

写真をセットして連続スキャンが可能のため、1度の作業でデジタル化できる。  
「自動写真補正」により、画像を自動で最適化できるので効率的。  
画処理(画像回転など)は、最後にまとめて行うことができるので効率的。

### ■ フラットベッドタイプ



作業回数  
**10回**

4枚までセット可能



4枚までしかセットできないため、セット作業を繰り返し行う必要がある。  
画像回転なども、スキャン後に毎回行う必要があるため、手間がかかる。

フラットベッドより快適に取り込めます。

## 「自動写真補正」機能で簡単きれい

### ■ 美肌加工

肌のしわやくすみを抑え、肌が美しく見えるように加工します。



### ■ 赤目補正

フラッシュ撮影時に生じる赤目を補正します。



### ■ 褪色補正

色あせた古い写真を鮮やかに補正します。



# 年賀状やハガキも、見やすく保存。

## ■ はがき見開きモード※

はがきの表面・裏面を見開きにつなげて保存します。  
通信面と宛名面を見開き1ページの見やすい画像で保存することが可能です。



## ■ 書類の背景をきれいに保存※

黄ばみのある書類や古書、地色のある書類などを綺麗に補正し、文字を見やすくできます。



※別途プラグインモジュールのインストールが必要です。

## 本体仕様

型式	卓上型シートスルースキャナー		
対応原稿	写真	L判、2L判、KG、インスタント写真、六切	
	普通紙	幅 50.8~216mm、長さ 54~356mm、紙厚 0.04~0.25mm(27~209g/m <sup>2</sup> )	
	名刺	幅 50~55mm、長さ 85~91mm、紙厚 0.15~0.3mm(128~225g/m <sup>2</sup> )	
	カード	幅 54mm、長さ 86mm、最大積載枚数:3枚 (エンボスカード可。ただし最大積載枚数は1枚。エンボス部は厚さ1.4mm以下。エンボスの状況によっては、適切な画像が得られない場合がある) (プラスチック製。ISO / JIS 規格準拠。横搬送のみ)	
最大トレー積載量 (カール量含む)	L判、KG、2L判: 40枚 六切: 10枚 約60枚(80g/m <sup>2</sup> 紙)かつ、積載高さ6mm以下(カール込み)		
センサー	CIS		
読取面	片面 / 両面		
読取モード	白黒、誤差拡散、256階調グレースケール、アドバンスドテキストエンハンスメント、アドバンスドテキストエンハンスメントII、24ビットカラー		
光学解像度	600dpi		
読取解像度	100×100dpi、150×150dpi、200×200dpi、240×240dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi、1,200×1,200dpi		
読取速度 (写真)	L判※1,2	片面	300dpi 600dpi 30枚 / 分 8枚 / 分
インターフェース	Hi-Speed USB2.0		

●政府発行の紙幣、政府発行の有価証券などをスキャンするとその使用如何に拘わらず法律に違反し、罰せられます。関連法律・刑法第148条、第149条、第162条・通貨及証券模造取締法第1条、第2条等。●著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は個人的に、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにスキャンする以外は禁じられています。

●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。●Mac、mac OSは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。●記載の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●カタログに使用した画面は、一部ハモミ合成です。●補修用性能部品(製品性能を維持するための部品)の保有期間は、製造打ち切り後、5年間です。●製品改良のため仕様は予告なく変更する場合があります。


その他機能	半折リスキャン※3、重送検知無視機能	
対応OS	Windows	Windows 8.1、Windows 10、Windows 11
	Mac OS	mac OS 10.15、11、12
電源	動作時	19W
	消費電力	スリープモード時 1.4W
	電源オフ時	0.1W
使用環境	温度: 10~32.5℃ 湿度: 20~80%RH	
重量	約3.0kg(ACアダプターを除く)	
	外形寸法	給紙トレイ収納時 W:291mm H:245mm D:250mm
同梱物	ACアダプター、電源コード、USBケーブル、セットアップガイド、A5キャリアシート、クリーニングクロス	
消耗品	交換ローラーキット(5595C001): (給紙ローラー、分離ローラー)	
無償保証期間	1年間(持込修理)	

※1 当数値はあくまでも目安であり、想定使用時間と読み取り速度により算出しています。  
※2 写真 L判 横長送りの場合、用紙サイズ自動、写真モードON、自動写真補正OFF、片面、自動傾き補正ON、他は初期値。  
※3 別売のキャリアシート(A4)が必要です。

imageFORMULA RS40 商品コード: 5209C002

※本体標準価格はオープン価格です。

### 外形寸法図 (単位:mm)



※給紙ガイド、給紙補助プレートにより可変します。記載している寸法は最大値です。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

Home Page キヤノン イメージフォーミュラ ホームページ 

[canon.jp/imageformula](https://canon.jp/imageformula)

商品・サービスに関する疑問やお困りごとを解決 Q&A(よくあるご質問) 

[canon.jp/faq](https://canon.jp/faq)

 キヤノンお客様相談センター (ドキュメントスキャナー)  **0570-08-0072**

受付時間(平日) 9:00~17:00(土日祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)  
※上記番号をご利用いただけない方は03-6634-4531をご利用ください。  
※受付電話番号・時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

**Canon** キヤノン電子株式会社  
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STORE

 安全にお使いいただくために

- ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

●お求めは信用のある当社で

2022年3月現在