

Canon



imageFORMULA

ScanFront 400

PCレスで ワンタッチ

業務に合わせて、使いやすく進化する。





拠点間の書類送信業務を、 もっと効率化したい。

課題

- ・拠点間の書類のやり取りに時間が掛かる、ミスが多い。
- ・申請、審査などの業務が紙ベースで行われていて管理しにくい。
- ・書類形式、送信方法、送信先などにバラつきがあり非効率。

必要な書類をスピーディーに集約でき、送信業務のフローやルールも、全社的に統一。

ScanFront 400は金融機関の審査業務、官公庁の許認可業務、流通機関の受発注業務など、拠点間で行われる書類送信をボタン操作で効率化します。業務別に一連のスキャンフローを「ジョブボタン」に登録することで、ログイン後ワンタッチで書類送信が完了。迷わず正確に、スピーディーに本社・センターに書類を集約できます。さらに、メールやFAX、社内便など各拠点の担当者によってバラつきが生じる送信手段・送信先も、指定のファイル形式・フォルダーに統一可能です。全社的に文書送信業務を容易にルール化でき、処理業務の時間短縮や書類管理の効率化につながります。



複数のスキャナーの 管理負担を軽減したい。

課題

- ・複数のスキャナーの設定・管理に膨大な時間と労力が掛かっている。
- ・各拠点にあるスキャナーの設定・管理が行き届かない。
- ・不正利用、情報漏えいなどスキャナーのセキュリティ対策が心配。

遠隔地のスキャナーも簡単に一元管理し、セキュアな利用環境を提供。

顧客情報を含む文書を取り扱うスキャナーには強固なセキュリティ対策が求められます。ScanFront 400は不特定ユーザーがノートPCを接続して使用する不安がなく、認証機能と連携して使用者・機能を限定できます。また、パスワード付きPDFの生成や、SSLやSFTPによる暗号化通信にも対応しています。さらに、同梱の管理者ツール「ScanFront Administration Tool」で最大1,000台のスキャナーを集中管理。遠隔拠点のスキャナーは、「Webメニュー」からリモート操作で設定・管理が可能です。各拠点に出向くことなく、管理者は机にしながら設定・運用が行えます。

さまざまな業種・業務のお悩みを、
ScanFront 400 が解決します。

金融

官公庁

医療

流通

製造



電子化業務の操作ミス・誤送信を防止したい。


課題

- ・人によってスキャナー操作のスキルに差が生じている。
- ・誤送信による業務遅延や情報漏えいの防止策が必要。
- ・スキャナーと社内システムを連携させ、業務効率化を図りたい。

ワークフローに合わせてカスタマイズしたスキャナーで、人的ミスを防止&業務効率を向上。

スキャン設定を事前登録でき、PCを使わずタッチ操作で電子化・送信業務を行えるScanFront 400なら、担当者に操作習得の負担を掛けません。複数の操作工数をボタンに集約し、わかりやすい表示で業務をナビゲート。操作ミスや誤送信を防ぐ仕組みづくりができるので、機密性の高い情報の取り扱いに最適です。また、独自のWebアプリ開発*で、より高度なカスタマイズも可能。金融機関の審査システムや病院の電子カルテシステムなど、既存のワークフローに組み込むことで業務効率向上をサポートします。

*「ScanFront 400 Webアプリケーション SDK」(有償)による開発が必要になります。



電子化・文書配信業務にかかるコストを削減したい。


課題

- ・書類の郵送・運搬に、膨大なコストが掛かっている。
- ・文書電子化に関わるデバイスの導入・維持費を抑えたい。
- ・FAXの運用コスト削減のため、代替システムを検討中。

PCレスだから導入・運用コストを削減でき、FAXの置き換えとしても活躍。

1台で、紙文書を電子化し、そのままデータを送り届けることができるScanFront 400なら、書類の運送コストを大幅に削減可能です。さらに、PC不要のため余分な導入・運用コストも抑えられます。また、ScanFront 400はFAXに代わる通信手段としても活躍します。FAXの運用コストである、通信費や消耗品が削減できます。慣れ親しんだFAXを撤廃することに不安なユーザーにも、書類をセットしてボタンを押すだけのScanFront 400なら簡単に活用可能。業務効率を落とすことなくTCO削減をサポートします。

【ホーム画面】



PCレスで多彩なデータ配信・管理を実現

【ジョブボタン画面】



定型業務は登録してワンタッチで実行

【カスタマイズ画面(例)】



スキャン操作や画面を独自にカスタマイズ可能

ボタン・画面を、業務に合わせてカスタマイズ。 タッチ操作で、スキャンを正確に、効率的に。

ワンタッチで、PCレスで、書類を電子化&そのまま送信。
キヤノンのネットワークスキャナー「ScanFront 400」は、
使う人を悩ませない簡単操作と、
素早く正確に仕事をこなすハイパフォーマンスを両立。
金融機関の融資審査、保険申込業務や、
官公庁・医療機関の窓口業務、
流通業をはじめとする受発注業務など
セキュアでスピーディーな文書配信が求められる
ビジネスシーンで、その真価を発揮します。

 **imageFORMULA**
ScanFront 400

本体標準価格:228,000円(税別)
【商品コード:1255C001】



スキャンから、プレビュー確認、送信まで、タッチパネルでラクラク操作。

高精細な大画面パネルを見ながら、直感的にスキャン操作が行えます。送信前にプレビュー表示で生成データのイメージ、原稿枚数、スキャンページ数、ファイルサイズなどを確認でき、簡単かつ正確なファイル送信を実現します。




① 送信先または、ジョブボタンリストのジョブを選択



② スタートボタンを押して、スキャン実行



③ 送信開始ボタンを押して、送信実行



大画面で見やすく操作しやすい「10.1インチ WSVGA タッチパネル」を搭載。

クリアな液晶で見やすく、タッチパネルで簡単操作を実現しました。さらに、画面角度はユーザーの身長や使用姿勢に関わらず、見やすいように設計しました。

定型業務は「ジョブボタン」で、ミスなく、速やかに、ワンタッチ実行。

「ジョブボタン」を作成し、スキャン設定、ファイル形式や保存先など一連のスキャン条件をまとめて登録。これにより、細かな設定を繰り返すことなく、定型スキャン業務をログイン後にワンタッチで実行できます。セキュリティポリシーに合わせて、全ユーザーが使用できる「共有ジョブボタン」と、個人専用の「マイジョブボタン」の2種から選択できます。



こんなスキャン業務もワンタッチ！

注文書

「注文書」を解像度300dpiのカラーで両面スキャンし、PDFを本社A氏へメール送信。

「6つのスキャン機能」により、PCレスで文書の電子化&送信を実現。

紙文書の電子化から、ネットワークを介したデータ送信までPCレスで行えます。生成ファイルの形式はPDF/JPEG/TIFF/PNGに対応。PDFではOCR処理やパスワードの設定も可能です。スキャン機能は6種類から選択できます。

Scan to Mail

スキャンデータをメール送信

メールにスキャンデータを添付して送信します。送信先はアドレス帳から手軽に選択でき、複数の相手に一斉送信することも可能。送信前に画像や宛先の再確認を促し、誤送信を予防します。
※SMTP対応のメールサーバーが必要です。

Scan to FTP

FTPサーバーへアップロード

アドレス帳から指定したネットワーク上のFTPサーバーにスキャンデータを保存できます。各PCからFTPサーバーへアクセスすれば、社内でスムーズにスキャンデータを共有可能です。

Scan to FAX

ネットワークを介してFAX送信

アドレス帳で選択した宛先に、スキャンした画像をFAXサーバー経由でFAX送信できます。プロバイダーを利用したインターネットFAXにも対応。簡単な操作でセキュアにデータを送信でき、FAXの代替機としても活用できます。
※SMTP対応のFAXサーバー、またはFAXサービスが必要です。

Scan to Folder

PC・サーバーの共有フォルダーに保存

ネットワーク上のPCやサーバーの共有フォルダーにスキャンデータを保存できます。Windowsに標準対応のSMBプロトコルを使用してデータを送信でき、情報共有・情報活用の幅を広げます。

Scan to USB Memory

接続したUSBメモリーに保存

本体に接続したUSBメモリーにスキャンデータを直接保存できます。USBメモリー内に新規フォルダーを作成したり、スキャンデータに任意のファイル名を付けたりすることも可能です。
※すべてのUSBメモリーの動作を保証するものではありません。

Scan to Printer


ネットワークプリンターから印刷

スキャンデータを、プリントサーバーを介さずに遠隔地にあるネットワーク上のプリンターから直接印刷できます。
※FTPプリント機能に対応したプリンターが必要です。

登録・設定は「Webメニュー」で遠隔操作が可能。認証機能と連携したユーザー管理も実現。

ジョブボタンやアドレス帳の設定は「Webメニュー」を利用し、ネットワーク上のPCからリモート操作で行えます。バックアップ/リストア機能で、他のスキャナーに設定情報をコピーすることも可能です。さらに、ユーザー認証機能と連携し、ログイン直後の表示を「マイジョブボタン」画面に限定したり、ユーザー別に機能制限を与えたり、細やかなユーザー管理を実現。ユーザーの機能制限は、右図の4項目から設定できます。遠隔拠点のスキャナーも「Webメニュー」で手間なく設定が行え、管理者の負担を低減します。

※遠隔地に設定したスキャナーの管理設定には、IPアドレスの指定が必要です。



「ジョブボタンのみ使用する」

ログイン後にジョブボタン画面を表示します。ホーム画面からのスキャンを無効にします。

「送信制限」

Scan to Mail / Scan to FTP / Scan to FAX / Scan to Folder / Scan to USB Memory / Scan to Printerの6機能の使用に権限を与えます。

「編集制限」

アドレス帳・ジョブボタンの編集などを制限します。


「使用制限」

LDAP アドレス帳の使用を制限します。

社内のワークフローと連動させて、スキャナー操作・画面のカスタマイズが可能。

動作モードに「Webアプリモード」を選択すると、SDKにより開発したWebアプリに従ってScanFront 400を動作させることが可能になります。操作や画面の柔軟なカスタマイズや、業務システムとの連携を実現します。

【カスタマイズ画面(例)】



Webアプリは外部の専用サーバーもしくは、本体に格納可能。

ScanFront 400にはWebサーバー機能とWebブラウザー機能を搭載。開発したWebアプリをネットワーク上のWebアプリ専用サーバーもしくは、サーバーレスでスキャナー本体に格納する運用も可能です。

※「Webアプリモード」を利用するには「ScanFront 400 Webアプリケーション SDK」(有償)が必要です。※Webアプリを本体格納する機能はソフトウェアのバージョンアップにより、2017年秋頃に対応予定です。

Performance

優れた搬送性能と画像処理性能で、両面原稿も高速読み取り。
幅広い用紙に対応し、正確で、安定したスキャンを実現。


カラー・白黒 45 枚 / 分の高速スキャン

解像度	200dpi			300dpi		
スキャンモード	白黒	256階調 グレー	24ビット カラー	白黒	256階調 グレー	24ビット カラー
A4片面 (枚/分)	45	45	45	45	45	35
A4両面 (面/分)	90	90	90	90	90	70

読み取りスピードの高速化を図り、カラー・白黒ともに最速45枚/分*を実現。さらに両面原稿も一度の搬送で表裏を同時に読み取り、スピードを落とすことなく最速90面/分*の高速スキャンが可能です。


*A4タテ・200dpi時。※スキャン速度は、各種設定により異なります。

安定した搬送性能で、原稿の斜行や重送を抑制



異サイズ原稿をまとめてスキャンする際に生じやすい斜行搬送を抑える「フィードローラー」や、原稿の重送を抑止する「リタードローラー」を採用。また、原稿にあわせて分離/非分離給紙を選択可能。搬送の信頼性を高めるローラーや機構が、スピーディーで正確なスキャン業務をサポートします。

重送を知らせる「超音波重送検知」+「リトライ機能」



2枚以上の原稿が重なって給紙された時には、超音波センサーが微妙な変化を感じ、原稿の重送を知らせて搬送を自動的にストップします。さらに、「リトライ機能」を新搭載。給紙口で重送を検知した原稿を自動的に逆搬送し、再度給紙を行うことでスキャンを実行します。ページ欠落の要因となる重送を防ぎ、正確なデータ生成をサポートします。

テキストの視認性を高める「文字・線の太さ補正」

文字や線を意図的に太くスキャンすることができます。データの視認性やOCRの認識率を高めたい時に便利な機能です。

※ソフトウェアのバージョンアップにより2017年夏頃に対応予定です。

排紙トレイが折りたたみ「軽量・コンパクト設計」

わずか4.5kgのコンパクトボディを実現。未使用時は排紙トレイを折りたたみ、液晶を保護するダストカバーになる省スペース設計です。PCと接続せずに使用できるためカウンターなどの限られたスペースでもすっきり設置できます。



多様な原稿サイズ・紙種のスキャンに対応

27g/㎡の薄紙から255g/㎡の厚紙*、名刺などの小さな用紙や、最大3,048mmの長尺紙など、幅広い原稿サイズ・紙種に対応。異なるサイズ・厚さの原稿も一度にまとめて効率的にスキャンできます。

*非分離給紙ON時。



プラスチックカードやパスポートにも対応




免許証やエンボス加工されたプラスチックカードなどのスキャンが可能です。さらに、オプションの専用キャリアシート*を使用することでパスポートのスキャンにも対応します。

*キャリアシート(パスポート用)選択時。

2種の斜行補正で、画像の傾きを自動補正



搬送時の原稿の傾きを補正する



画像の傾きを補正する

原稿の傾きを検知して水平に補正します。さらに、直線や文字列といった原稿内容の傾きから補正を行う機能も追加搭載。原稿にあわせて2種のモードから選択し、画像の傾きを効果的に抑えられます。

※文字が斜めに書いてある場合など、原稿の種類により正しく補正されない場合があります。

大量スキャンも快適に「大容量給紙・高耐久設計」

最大積載数60枚(A4以下80g/㎡)のADF(自動原稿送り装置)を搭載。大量の原稿をまとめてセットできて便利です。また、排紙トレイには排紙ストッパーや補助トレイを採用し、原稿をきれいに整えます。推奨処理枚数を1日最大6,000枚と強化。大量のスキャン業務を支える高耐久設計です。



電子文書のクオリティを高める「多彩な画像処理性能」

用紙サイズ自動検知	カラードロップアウト
カラー白黒自動検知	白紙スキップ
文字向き検知	背景スムージング
半折りスキャン	影消し機能

など

Usability

ユーザーの身近に置いて、手軽に操作できる「簡単スキャナー」。
コンパクトなボディに、使いやすさを高める機能が満載です。

ファイル形式はPDF/JPEG/TIFF/PNGに対応


マルチ・シングルのページ選択がPDF/TIFFで、圧縮率設定がPDF/JPEGで行えます。さらに、暗号化とパスワード設定が可能な「セキュリティPDF」、ISO規格の「PDF/A」、全文検索が可能な「サーチャブルPDF」の生成が可能です。



ファイルを自動分割する「パッチコード/白紙パッチ区切り機能」

原稿の間にパッチコードシート*や白紙を挟み込むことで、一度のスキャン操作で生成するファイルを分割できます。数回に分けての給紙やスキャンを繰り返す手間を軽減し、業務を効率化します。

*パッチコードによるパッチ区切りは、ソフトウェアのバージョンアップにより2017年夏頃に対応予定です。



ファイル名を自動付与する「ネーミングスキーマ」

3種の「ネーミングスキーマ」機能により、スキャンデータに自動でファイル名を付与することができます。また、ファイルに付与する「文字列」、「日付」などの項目は任意で順番を入れ替える*ことが可能です。

*項目順の可変は、ソフトウェアのバージョンアップにより2017年夏頃に対応予定です。

「カスタムファイル名設定」


「文字列」、「ユーザー名」、「日付」、「時刻」、「デバイス名」、「カウンター」を任意で選択してファイル名に付与します。

「自動的にファイル名をつける」

スキャンした年月日と時間をファイル名に付与します。

「ファイル名」入力


スキャン時に任意入力したファイル名を付与します。



システムとの連携を容易にする「インデックスファイル送信機能」

Scan to Folder/Scan to FTP実行時に、スキャンデータと同時にインデックスファイル（メタデータ）を作成できます。XML/CSV形式を選択でき、「インデックス文字列」、「ユーザー名」、「日付」、「時刻」、「デバイス名」、「カウンター」、「ファイル名」、「ファイルサイズ」、「ページ数」、「送信先のパス」を任意の順番*で記録します。業務システムとの連携をサポートし、「誰が・いつ・どこで・どのように」にスキャンしたかを監視・トレースできます。

*項目順の可変は、ソフトウェアのバージョンアップにより2017年夏頃に対応予定です。



Security

暗号化通信や誤送信の予防に、クラウドサービスとの連携も可能。
情報漏えいリスクを回避するために、セキュリティを強化しました。

暗号化でセキュアなデータ送信を実現


SFTPに対応したファイル転送や、SSL通信などの暗号化技術を採用。第三者によるデータの盗聴や改ざんを防ぎます。

クラウドサービス「HOME」に対応



「HOME」は、強固なセキュリティと効率的なクラウドサービスを手軽な月額料金で提供するキャノンのIT支援サービスです。ScanFront 400はHOMEと連携し、スキャンデータ活用・管理の安全性を高めます。

誤送信を予防する「送信先確認画面」



第三者のスキャナー使用を防ぐ「自動ログアウト」

設定時間内に操作が行われない時は、自動的にログアウトを実行し、操作時にログイン画面に戻ります。万一、ユーザーがログアウトを忘れた場合に、第三者によるスキャナーの利用を防ぎます。

Management

遠隔拠点のスキャナーでも、一括管理できるソフトウェアを標準同梱。
デバイスの管理・運用面まで、使いやすさにこだわりました。

複数のスキャナーの一括管理を実現「ScanFront Administration Tool」

複数のスキャナーの設定・登録を一括で処理できる管理ツールです。ジョブボタン登録、ユーザー管理*、ソフトウェアのバージョンアップ、設定のバックアップなどが同一ネットワーク上のPCから行えます。また、スキャナーのセットアップに便利なバックアップ/リストア機能も搭載しています。

*「ScanFront Administration Tool」を使用したユーザー管理は、2017年夏頃予定のバージョンアップにより対応します。
※ 対応OSはWindows Vista (32bit/64bit) / Windows 7 (32bit/64bit) / Windows 8 (32bit/64bit) / Windows 8.1 (32bit/64bit) / Windows 10 (32bit/64bit) / Windows Server 2008 (32bit/64bit) / Windows Server 2008 R2 (64bit) / Windows Server 2012 (64bit) / Windows Server 2012 R2 (64bit) です。※ 使用プロトコルはHTTPSです。※ .NET Framework 4.5以降が必要となります。




■ScanFront 400の主な仕様

本体・スキャン機能仕様

型式	卓上型ネットワーク対応シートスルースキャナー		
操作パネル	タッチパネル式10.1インチTFT液晶パネル		
読取原稿サイズ	幅	50mm～216mm	
	長さ	54mm～356mm	
	厚さ	分離給紙時:0.04mm～0.25mm(27～209g/㎡) 非分離給紙時:0.04mm～0.30mm(27～255g/㎡)	
	読取カード	サイズ:54mm×86mm カード厚:1.4mm以下	
	長尺*1	最大3,048mmまで	
特殊原稿	パスポート:可(キャリアシートが必要)、感圧紙:可(向きに制限あり)、裏カバー紙:不可、バインダー開穴紙:可(直径8mm以下の2,3,4穴のみ)、折れしわ:伸びしてから給紙のこと		
積載枚数	A4サイズ以下の原稿:60枚(80g/㎡)、A4サイズを超える原稿:40枚(80g/㎡) どちらの場合も高さ10mm(カール量込み)を超えないこと		
推奨処理枚数	～約6,000枚/日		
読取センサー	CIS		
読取面	片面/両面		
読取モード	白黒、誤差拡散、文字強調、256階調グレースケール、24bitカラー、カラー白黒検知		
光学解像度	600dpi		
出力解像度	100×100dpi、150×150dpi、200×200dpi、240×240dpi*2、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi		
解像度:読取スピード*3 (A4・タテ方向・標準モード時)	白黒	片面 200dpi:45枚/分、300dpi:45枚/分 両面 200dpi:90面/分、300dpi:90面/分	
	256階調グレースケール	片面 200dpi:45枚/分、300dpi:45枚/分 両面 200dpi:90面/分、300dpi:90面/分	
	24bitカラー	片面 200dpi:45枚/分、300dpi:35枚/分 両面 200dpi:90面/分、300dpi:70面/分	
		自動(分離給紙)/手差し(非分離給紙)	
給紙方法	自動(分離給紙)/手差し(非分離給紙)		
インターフェース	LANポート 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、USB2.0×3		
主な画像処理機能	自動サイズ検知、斜行補正、文字向き検知、裏写り・地色除去、白紙スキップ、半折リスキャン、カラー白黒検知		
その他機能	重送検知機能		
ドロップアウトカラー	赤、青、緑、(強調モードあり)		
電源	100V(50/60Hz)		
消費電力	動作時(最大):36W、ローパワーモード時:2.0W、電源OFF時:0.2W		
使用環境	温度 10～32.5℃・湿度 20～80%RH		
重量	本体:約4.5kg(ACアダプターを除く)		
外形寸法	給紙トレイ(閉状態)W:305mm D:282mm H:230mm		
	給紙トレイ(開状態)W:305mm D:629mm H:366mm		
同梱物	給紙トレイ、ACアダプター、電源コード、セットアップ・オペレーションガイド、取扱説明書/アプリケーションディスク、保証書		

*1 解像度200dpi以下でスキャンする必要があります。また、半折リスキャンは併用不可です。 *2 ソフトウェアのバージョンアップにより、2017年夏頃に対応予定です。 *3 スキャン開始からScanFrontアプリケーション上でファイルが作成され「送信Ready」になるまでの速度。Webアプリケーションモードでの速度は、接続するアプリケーションにより異なります。 *4 ファイアーウォール超過通信対応は、ソフトウェアのバージョンアップにより、2017年夏頃対応予定です。 *5 Windows Server 2008/2012をご利用の場合、適切なマイクロソフト クライアントアクセスが必要で、 *6 全てのUSBメモリーの動作を保証するものではありません。未フォーマットやパスワード入力などの特殊な操作を必要とするUSBメモリーは動作対象外です。フォーマットはすべてのファイルを削除するだけの簡易機能のみ搭載。ファイルシステム変更などは非対応。

■外形寸法図(単位:mm)



■Support

ユースウェア料金

本体および一部オプションで、搬入設置作業を行う場合、ユースウェア料金が必要になります。

対象機種	料金(税別)	
	搬入料金	1,000円
ScanFront 400	設置作業料金	5,000円
	訪問料金	10,000円

※設置作業料金に含まれる範囲は、本体の開閉、据付、本体単体テスト動作確認になります。ネットワーク環境への接続・設定等の作業に関しましては、別途取扱またはキヤノンマーケティングジャパン 営業所にご相談ください。 ※訪問料金は1人1回あたりの料金です。 ※搬入料は、標準的な搬入にかかる参考料金です。特殊作業(階段作業、クレーン車使用等)の場合は、別途料金が必要となります。あらかじめご了承ください。 ※各種ユースウェア料金および保守料金は、キヤノンマーケティングジャパン株式会社の標準小売価格です。 ※補修用性能部品(製品性能を維持するための部品)の保有期間は、製造打ち切り後5年間です。 ※本体設置後に改め上記サービスを利用される場合には、訪問料金(10,000円)を計算します。 ※訪問料金は、サービス拠点より片道30km以内もしくは1時間以内であり、これを超える場合には別途料金がかかります。 ※上記の価格は、2016年11月現在の価格です。

キヤノンサービスパック(CSP) キヤノンサービスパックの購入料金が、契約期間中のサービス料金に相当します。

対象機種	商品名	3年間		4年間		5年間		保証延長1年間	
		商品コード	標準価格(税別)	商品コード	標準価格(税別)	商品コード	標準価格(税別)	商品コード	標準価格(税別)
ScanFront 400	スキャナータイプB 訪問修理	7950A167	54,000円	7950A168	75,000円	7950A169	98,000円	7950A437	27,000円

※訪問修理時に必要な部品(ローラー等)はサービス範囲に含まれますが、予備として必要な場合は、消耗品(交換ローラーキット等)の購入をお願いします。 別途、消耗品(交換ローラーキット等)をお客さまが購入された場合の代金は返金致しません。 ※スキャナー用のキヤノンサービスパックには、以下の料金は含まれません。別途指定の料金をお客様にご請求させていただきます。 1.本体およびオプション類の設置料金。 2.ソフトウェアのインストール、設定にかかる料金。 3.キヤノン製の一部オプション/キヤノン製以外のオプションの修理・交換にかかる部品代金および設置料金。 4.消耗品(キャリアシート等)の代金。 [ご注意]スキャナー用キヤノンサービスパックは右記に記載のスキャン枚数を使用の目安としています。 ※スキャナー タイプB=スキャン枚数、月間20,000枚程度。 ※上記を超えるご使用が想定される場合は、定期点検サービスプランをご用意している「キヤノン・ケア・ギャランティ(CCG)」をお勧めします。

キヤノン・ケア・ギャランティ(CCG)

CCGは、安心をお届けする「保守サービス制度」です。オフィスのOA化が進行する中、OA機器の複合化、パーソナリ化が急ピッチで進んでいます。これらの多彩なOA機器を、いつもベストコンディションで安心してご利用いただくために、キヤノンマーケティングジャパンでは「CCG(キヤノン・ケア・ギャランティ)」をご用意しました。さまざまなOA機器を幅広くカバーし、料金割引制度等の特典が揃ったCCGをぜひご検討ください。 ※CCGのサービス詳細に関しては、ご購入元またはキヤノンお客様相談センターまでお問い合わせください。

●製品改良の為、デザイン・仕様は予告なく変更する場合があります。 ●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。 ●その他の社名や商品名は各社の登録商標または商標です。 ●政府発行の紙幣、政府発行の有価証券などをスキャンするとその使用如何に拘わらず法律に違反し、罰せられます。関連法律・刑法第148条、第149条、第162条・通貨及証券模造取締法第1条、第2条等。 ●著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作権は個人的に、また家庭内その他のこれに準ずる限られた範囲内で使用するためにスキャンする以外は禁じられています。 ●カテゴリーを使用した画面は、一部ハメコみ合成です。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

キヤノン スキャンフロント ホームページ
canon.jp/scanfront

キヤノンお客様相談センター
ネットワークスキャナー (ScanFront) **050-555-90076**

※おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間(平日)9時00分～17時00分

(土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)

※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は043-211-9156をご利用ください。

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Canon キヤノン電子株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STORE

ネットワーク仕様

プロトコル	TCP/IP
IPアドレス	自動取得(DHCP)または固定アドレス
その他	Active Directory(NTLM 認証) またはOpenLDAP(Simple認証)対応
ネットワークコネクタ	RJ-45(10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

送信機能仕様

Scan to Mail	対応プロトコル	標準SMTP、POP before SMTP、SMTP認証(LOGIN)、SMTP認証(PLAIN)、SMTP認証(CRAM-MD5)、SMTPS、STARTTLS
	対応バージョン	Microsoft Exchange Server 2013、Sendmail 8.14.7-4.el7/postfix 2.10.1-6.el7
Scan to FTP*4	対応プロトコル	FTP、FTPS(Explicit/Implicit)、SFTP
	対応バージョン	Microsoft Internet Information Service Version 7.0/7.5/8.0/8.5、VSFTPD3.0.2.9-el7、ProFTPD 1.3.5a-2.el7
Scan to FAX	対応プロトコル	Scan to Mailと同様
Scan to Folder	対応バージョン	
	対応プロトコル	SMB
Scan to Folder	対応バージョン	Windows Vista(32bit/64bit)/Windows 7(32bit/64bit)/Windows 8(32bit/64bit)/Windows 8.1(32bit/64bit)/Windows 10(32bit/64bit)/Windows Server 2008(32bit/64bit) *5/Windows Server 2008 R2(64bit) *5/Windows Server 2012(64bit) *5/Windows Server 2012 R2(64bit) *5/Samba Server 4.2.3-10-el7
Scan to USB Memory*6	対応ファイルシステム	FAT16/FAT32/EXFAT
	Scan to Printer	FTPプリント機能が利用可能なプリンター
対応ファイル形式	利用可能プリンター	PDF(シングルページ/マルチページ、サーチャブルPDF生成機能、暗号化PDF生成機能、PDF/A対応)、TIFF(シングルページ/マルチページ)、PNG
	白黒	PDF(シングルページ/マルチページ、サーチャブルPDF生成機能、暗号化PDF生成機能、PDF/A対応)、TIFF(シングルページ/マルチページ)、JPEG、PNG
	グレースケール	PDF(シングルページ/マルチページ、サーチャブルPDF生成機能、暗号化PDF生成機能、PDF/A対応)、TIFF(シングルページ/マルチページ)、JPEG、PNG
	カラー	PDF(シングルページ/マルチページ、サーチャブルPDF生成機能、暗号化PDF生成機能、PDF/A対応)、TIFF(シングルページ/マルチページ)、JPEG、PNG
	カラー白黒検知	PDF(シングルページ/マルチページ、サーチャブルPDF生成機能、暗号化PDF生成機能、PDF/A対応)、TIFF(シングルページ/マルチページ)、PNG
対応圧縮形式		PDF:高圧縮、ノーマル(圧縮率の指定可) JPEG:JPEG圧縮(圧縮率の指定可)、TIFF:G4圧縮
ユーザー認証	本体/サーバー認証	ユーザー名・パスワード入力(最大100ユーザー) Active Directory(Windows Server 2008(32bit/64bit) *5/Windows Server 2008 R2(64bit) *5/Windows Server 2012(64bit) *5/Windows Server 2012 R2(64bit) *5) ※Active Directory認証はSSL通信にも対応。
宛先登録		共有アドレス、個人アドレス(最大合計5,000件)

共有アドレス、個人アドレス(最大合計5,000件)

商品名	標準価格(税別)	商品コード
ScanFront 400	228,000円	1255C001
交換ローラーキット(交換目安:20万枚)	4,800円	1550C001
キャリアシート(パスポートサイズ)	2,300円	0697C002
キャリアシート(A4サイズ)	3,800円	0697C001



スポットサービス

訪問修理対象製品	訪問修理料金	=((①+②+③)円(税別))
ScanFront 400	①訪問料金	12,000円
	②技術料金	12,000円
	簡易技術料金	6,000円
	③部品代金またはユニット修理代	実費

※本価格表に掲載のスキャナー本体の無償修理保証期間は、お買い上げより1年です。 ※訪問料金は、サービス拠点より片道30km以内もしくは1時間以内であり、これを超える場合には別途料金がかかります。 ※サービス条件の詳細に関しては、ご購入元またはキヤノンお客様相談センターまでお問い合わせください。

安全にお使いいただくために	●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
---------------	--

●お求めは信用のある当社で

2016年11月現在

1116P20

00529977