

Canon



ネットワークカメラは、システムで選ぶ時代へ。 キヤノン映像ソリューションにおまかせください。

映像	ネットワークカメラ
	P3-6

レンズやカメラの開発製造で培ったスマートな光学・画像処理技術に耐衝撃、防塵・防水などのタフな性能をプラスした屋外モデルもますます充実。低照度に強いキヤノンならではのラインナップで、夜も昼も、屋内外のさまざまなシーンに対応します。

※AXIS 商品ラインアップはホームページ (canon.jp/webview) からご覧いただけます。

管理	ビデオ管理ソフトウェア
	P7-8

多彩な機能を備えたビデオ管理ソフトウェア (VMS) を活用した大・中規模システムから、クラウドを活用したシステムまで。キヤノンは、さまざまなニーズに対応します。

解析	映像解析ソフトウェア
	P9-10

映像が持つ情報を可視化し、安心・安全からマーケティングまでさまざまな用途に活躍。キヤノンの映像解析ソフトウェアは人数カウントなどのマーケティング活用だけでなく、製造現場にも貢献します。



【解析】

映像解析ソフトウェア

BriefCam

生産装置連携録画
ソフトウェア

**Monitoring
Edition**

生産設備向け画像解析
ソフトウェア

**Vision
Edition 2**

【管理】

クラウド型録画サービス

**VisualStage
Type-S**

ハイブリッド型クラウド
映像プラットフォーム

**VisualStage Pro
arculus**

【映像】



ネットワークカメラ

Canon

**AXIS
COMMUNICATIONS**

ビデオ管理ソフトウェア
milestone

AI 警備システム

アジラ

人数カウントソフトウェア

**Crowd
People
Counter**

スマートフォーカス顔認証
for

**Milestone
XProtect**

作業工程トレーサビリティ DX
for

**Milestone
XProtect**

キヤノン映像ソリューション
について詳細は canon.jp を
ご覧ください。



キヤノンネットワークカメラの主な機能

モニタリング性能を高めるさまざまな機能を装備。搭載モデルは、次ページ以降のアイコン表示をご参照ください。

高画質を実現する。キヤノン光学技術力を集約した純正高性能レンズ。

Hi-UD レンズ

Hi-UD
レンズ

360°旋回モデルに搭載。ズーム全域で収差を抑制して、鮮明な高解像画像をご提供。30倍の高倍率ながら、ワイド端では62.6°の広い水平画角で撮影可能です。

スーパー UD レンズ

スーパーUD
レンズ

ドーム・ボックス上位モデルに搭載。近赤外光の光学性能まで追求して、クラス最高F1.2(ワイド)の大口径比レンズを使用。ナイトモード時のフォーカスずれを抑制します。

ハードな環境でも高品質な映像を。抜群のアウトドア性能。

親水コーティングⅡ



屋外ボックス機に搭載の親水コーティングがさらに進化して、屋外旋回機にも新搭載。設置時や清掃時の取扱いが大幅に向上したほか、雨天時や降雨後の視認性低下の軽減や、砂や埃に対する防汚性能により、屋外での長期間のモニタリングに高い効果を発揮します。

※親水コーティングは水(雨水)のみに効果があります。レンズ前面の保護窓に対して、傷防止効果はありません。



コーティングなし

コーティングあり

防塵防水性能



屋外モデルではIP66に適合して、防塵防水への対応も万全。また、NEMA250Type4X適合により、低温環境や高温環境、沿岸、排気ガスの多い工業地域の周辺など屋外の過酷な環境でも使用できます。

IK10 バンダル 適合



剛性に優れたポリカーボネート製ドームの採用により、破壊行為からカメラを守る高い耐衝撃性能を発揮(屋外・屋内ともIK10適合)。本体の素材にはアルミダイキャストを採用(屋外モデル)して、耐衝撃性能をさらに高めています。

※一部機種は「IK09」適合となります。

使い勝手のよさでスムーズな運用を。充実の各種機能。

設置 PTRZ

設置PTRZ機能により、固定モデルでありながら、カメラアングルをPCで確認リモート操作可能。調整の難しい高所での設置はもちろん、レイアウトが頻繁に変わる店舗やイベント会場などで活躍します。

固定モデルでありながら、PCからリモート調整が可能



簡単カメラ設定機能

「動き優先」「高感度」「深度優先」「データサイズ低減」など、ニーズに合った設定を選択するだけで、目的に合った推奨パラメーターを一括設定。選択されたパラメーターを任意で変更したり、プリセットの項目として登録することも可能です。

ADSR

(領域指定データ削減) 機能

撮影範囲の中で、監視したい領域を指定して高画質で配信できるADSR(Area-specific Data Size Reduction)機能を搭載。指定外の領域を低画質に抑えることで、見たいところの画質は適切に保ちながら、全体のデータ量は効率よく削減します。

インテリジェント機能

動体検知

置去/持去検知

いたずら検知

通過検知

侵入検知

自動追尾

音量

顔検知

動体検知による監視エリア内で捕捉した被写体の自動追尾をはじめ、検知対象物の持ち去り、立ち入り禁止エリアへの侵入の検知などが可能です。音声解析による異常事態の検知もでき、犯罪被害の発見・防止に役立ちます。

遠方超高感度監視の性能を極めた 超高感度ハイエンドモデル

肉眼では認識困難な闇夜の中
数Km遠方から監視する
超高感度カメラの実力を紹介



MS-500

〈9915B001〉
オープン価格

屋内モデル



FULL
HD

有効画素数	約210万画素	レンズマウント	バヨネットマウント
画像素子	1型SPADセンサー	最低被写体照度	0.001lux
映像出力	3G/HD-SDI	デジタルズーム	最大10倍(外部制御)

撮影補助機能


赤外撮影 かすみ補正 スマートシェード補正

【商品構成】 本体、ボディキャップ、電源用コネクタ、REMOTE 端子用コネクタ、印刷物一式

※最低被写体照度は最大ゲイン、カラー(ナイトモード)、蓄積なし、F1.4、30P、50IREの条件下で測定。

革新的な超高感度 SPADセンサー搭載

SPADセンサーは、画素に入ってきた光子(=フォトン)を数える「フォトンカウンティング方式」を採用。入射した光子を瞬時に約100万倍に増倍して大きな信号として出力可能で、光子一つひとつをデジタルに数えるため読み出しノイズが混入しません。これにより、0.001lux※の低照度環境下でもカラーで鮮明なフルHD撮影を実現します。




SPAD
SENSOR


約320万画素1.0型SPADセンサー

超望遠性能に優れた 放送用レンズマウントを採用

キャノンの放送用レンズは、不要な反射を抑える鏡筒設計とレンズコーティング技術により、ゴーストやフレアを低減したクリアな映像撮影が可能。豊富な放送用レンズを活用することで数Km先の被写体を鮮明に撮影することを可能にしました。



広角端



望遠端

約10km先の対象物(写真上赤丸)も夜間確認可能
※使用レンズ: CJ45ex13.6B IASE-V H

最低被写体照度 0.0005lux 以下を実現した 超高感度モデル

星明り程度の
明るさをキャッチする
超高感度カメラの実力を
ご紹介



ME20F-SH / ME20F-SHN

〈1002C002〉
ME20F-SH
〈5715C002〉
ME20F-SHN
オープン価格

屋内モデル



FULL
HD

有効画素数	約226万画素	レンズマウント	キャノンEFマウント
画像素子	35mmフルサイズCMOSセンサー	最低被写体照度	0.0005lux
映像出力	3G/HD-SDI, HDMI, LAN(ME20F-SHNのみ)	デジタルズーム	2X/3X/4X

撮影補助機能

赤外撮影 かすみ補正 スマートシェード補正

【商品構成】 本体、ボディキャップ、電源用コネクタ、印刷物一式

※最低被写体照度は最大ゲイン、カラー、蓄積なし、F1.2、30P、50IREの条件下で測定。

ML-100 M58 / ML-105 EF

〈4842C001〉
ML-100 M58
〈5715C002〉
ML-105 EF
オープン価格

屋内モデル



FULL
HD

有効画素数	約274万画素(ML-100) 約207万画素(ML-105)	レンズマウント	M58マウント(ML-100) キャノンEFマウント(ML-105)
画像素子	35mmフルサイズCMOSセンサー	最低被写体照度	0.0005lux
映像出力	CoaXPress(ML-100) 3G/HD-SDI(ML-105)	デジタルズーム	2X/3X/4X (外部制御、ML-105のみ)

撮影補助機能

赤外撮影 かすみ補正 スマートシェード補正

【商品構成】 本体、ボディキャップ、電源用コネクタ、印刷物一式

※詳細仕様はキャノン超高感度カメラホームページをご覧ください。



あらゆるモニタリングに活用できる スタンダードモデル

VB-H47/VB-H47 (BK)

屋内モデル

〈5715C001〉
チタニウムホワイト
〈5715C002〉ブラック
オープン価格



PTZ 光学ズーム 20x FULL HD

有効画素数	約200万画素	最大水平画角	62.4°
最低被写体照度	0.02/0.003	デジタルズーム	16x
ADSR		簡単カメラ設定	
モバイルカメラビューワー		設置 PTRZ	

インテリジェント機能

動体検知	置き/持ち検知	いたずら検知	通過検知
侵入検知	自動追尾	音量/悲鳴検知	非検知領域設定

【商品構成】本体、電源用コネクター

VB-M46/VB-M46 (BK)

屋内モデル

〈5716C001〉
チタニウムホワイト
〈5716C002〉ブラック
オープン価格



PTZ 光学ズーム 20x 1.3 MEGA

有効画素数	約130万画素	最大水平画角	62.4°
最低被写体照度	0.02/0.003	デジタルズーム	16x
ADSR		簡単カメラ設定	
モバイルカメラビューワー		設置 PTRZ	

インテリジェント機能

動体検知	置き/持ち検知	いたずら検知	通過検知
侵入検知	自動追尾	音量/悲鳴検知	非検知領域設定

【商品構成】本体、電源用コネクター

VB-M741LE (H2)

屋外モデル

〈3746C001〉
希望小売価格
230,000円 (税別)

VB-M740E (H2)

屋外モデル

〈3747C001〉
希望小売価格
180,000円 (税別)



スーパーUD レンズ 30m 赤外照明 防塵防水 IP66 防水コーティング II 光学ズーム 2.4x 1.3 MEGA

有効画素数	約130万画素	最大水平画角	113.4°
最低被写体照度	0.02/0*	デジタルズーム	4x
ADSR		簡単カメラ設定	
モバイルカメラビューワー		設置 PTRZ	

*赤外照明使用時

インテリジェント機能

動体検知	置き/持ち検知	いたずら検知	通過検知
侵入検知	自動追尾	音量/悲鳴検知	非検知領域設定

【商品構成】本体、取付用板金、落下防止用ワイヤー、I/O インターフェースケーブル、電源インターフェースケーブル、防水テープ、ウェザーシールド、専用レンズ、設置ガイド

スーパーUD レンズ 防塵防水 IP66 防水コーティング II 光学ズーム 2.4x 1.3 MEGA

有効画素数	約130万画素	最大水平画角	113.4°
最低被写体照度	0.02/0.001	デジタルズーム	4x
ADSR		簡単カメラ設定	
モバイルカメラビューワー		設置 PTRZ	

インテリジェント機能

動体検知	置き/持ち検知	いたずら検知	通過検知
侵入検知	自動追尾	音量/悲鳴検知	非検知領域設定

【商品構成】本体、取付用板金、落下防止用ワイヤー、防水テープ、ウェザーシールド、専用レンズ、設置ガイド

VB-H730F Mk II

屋内モデル

〈2551C001〉
希望小売価格
158,000円 (税別)



光学ズーム 2.4x FULL HD

有効画素数	約130万画素	最大水平画角	112.6°
最低被写体照度	0.3/0.015	デジタルズーム	4x
ADSR		簡単カメラ設定	
モバイルカメラビューワー		設置 PTRZ	

インテリジェント機能

動体検知	置き/持ち検知	いたずら検知	通過検知
侵入検知	自動追尾	音量/悲鳴検知	非検知領域設定

【商品構成】本体、電源用コネクター、設置ガイド

スタイリッシュデザインの 小型（Sシリーズ）モデル

VB-S820D

〈5719C001〉
オープン価格

屋内モデル



VB-S920F

〈5720C001〉
オープン価格

屋内モデル



FULL
HD

有効画素数	約210万画素	最大水平画角	98.2°
最低被写体照度	0.02/0.015	デジタルズーム	4x
ADSR	簡単カメラ設定		
モバイルカメラビューワー	設置 PTRZ		

インテリジェント機能

動体検知	置き/持ち検知	いたずら検知	通過検知
侵入検知	自動追尾	音量/悲鳴検知	非検知領域設定

【商品構成】 本体、落下防止用ワイヤー

FULL
HD

有効画素数	約210万画素	最大水平画角	99.2°
最低被写体照度	0.02/0.015	デジタルズーム	4x
ADSR	簡単カメラ設定		
モバイルカメラビューワー	設置 PTRZ		

インテリジェント機能

動体検知	置き/持ち検知	いたずら検知	通過検知
侵入検知	自動追尾	音量/悲鳴検知	非検知領域設定

【商品構成】 本体、落下防止用ワイヤー

VB-S32VE

〈5718C001〉
オープン価格

屋外モデル 軒下



VB-S32D

〈5717C001〉
オープン価格

屋内モデル



PTZ 耐衝撃 IK10 親水コーティング II 光学ズーム 3.5x FULL HD 防塵防水 IP66

有効画素数	約210万画素	最大水平画角	78.5°
最低被写体照度	0.15/0.10	デジタルズーム	4x
ADSR	簡単カメラ設定		
モバイルカメラビューワー	設置 PTRZ		

インテリジェント機能

動体検知	置き/持ち検知	いたずら検知	通過検知
侵入検知	自動追尾	音量/悲鳴検知	非検知領域設定

【商品構成】 本体、落下防止ワイヤー、I/O インターフェースケーブル、RJ45 カプラー、結束バンド、防水テープ、専用レンズ

PTZ 光学ズーム 3.5x FULL HD

有効画素数	約210万画素	最大水平画角	79.0°
最低被写体照度	0.15/0.10	デジタルズーム	4x
ADSR	簡単カメラ設定		
モバイルカメラビューワー	設置 PTRZ		

インテリジェント機能

動体検知	置き/持ち検知	いたずら検知	通過検知
侵入検知	自動追尾	音量/悲鳴検知	非検知領域設定

【商品構成】 本体、落下防止ワイヤー

※付属ソフトウェアは、ホームページ（canon.jp/webview）からダウンロードが必要です。※最低被写体照度の数値は、デイモード時/ナイトモード時（lux）です。

VB-S910F

〈1389C001〉
希望小売価格
108,000円 (税別)

屋内モデル



光学ズーム
3.5x FULL
HD

有効画素数	約210万画素	最大水平画角	78.6°
最低被写体照度	0.95/0.5	デジタルズーム	4x
ADSR	簡単カメラ設定		
モバイルカメラビューワー	設置 PTRZ		

インテリジェント機能

動体検知	置去/持去検知	いたずら検知	通過検知
侵入検知	自動追尾	音量/悲鳴検知	非検知領域設定

【商品構成】 本体、設置ガイド

高速・高精度・高倍率を実現した
360°旋回モデル

旋回モデルに新搭載。
雨天時にも映像鮮明な
親水コーティング機能。



VB-R11VE (H2)

〈3751C001〉
希望小売価格
620,000円 (税別)

屋外モデル



Hi-UD
レンズ 360°
PTZ 耐衝撃
IK10 防塵防水
IP66 親水
コーティング
II 光学ズーム
30x 1.3
MEGA

有効画素数	約130万画素	最大水平画角	58.4°
最低被写体照度	0.03/0.002	デジタルズーム	20x
ADSR	簡単カメラ設定		
モバイルカメラビューワー	設置 PTRZ		

インテリジェント機能

動体検知	置去/持去検知	いたずら検知	通過検知
侵入検知	自動追尾	音量/悲鳴検知	非検知領域設定

【商品構成】 本体、電源インターフェースケーブル、I/Oインターフェース
ケーブル、防水テープ、専用レンズ、設置ガイド


システム構築からクラウド型録画まで、
規模とニーズに合わせてお選びいただけます。

多拠点多台数を有するお客さまに最適な、ハイブリッド型クラウド映像プラットフォーム

VisualStage Pro powered by Arcules



6,000機種以上の ネットワークカメラに対応するだけでなく、IoTデバイスや映像解析ソフトウェアなどと連携し一元管理することで企業内DXを推進するクラウド映像プラットフォームです。クラウドとオンプレミスのハイブリッドでの録画管理を実現し、特に多拠点多台数のカメラを有する大企業においては、拠点の環境に合わせてすべての録画データをクラウドで保存するか、専用ゲートウェイに保存しクラウドを介して閲覧するか選択可能です。




大・中規模システムに最適な、ビデオマネジメントソフトウェア

◆ milestone XProtect®



映像監視に求められるあらゆる要素を組み合わせたオープンプラットフォームのソリューションで、ニーズの変化に応じて機能の追加や更新が可能です。拠点の規模に応じてエディションも選択可能であり、様々な環境でご利用いただけます。





小規模のモニタリングに便利な、クラウド型録画サービス



VisualStage Type-S

カメラをインターネットにつなぐだけでかんたん。スマホ・PCから、いつでもどこでも確認できる「見える」安心を手軽に運用できる、キャンオンのクラウド型録画サービスです。病院や小売店、ガソリンスタンドなどの中・小規模システムには、録画装置のスペースや維持管理の手間いらずのクラウド型録画サービスも便利です。



XProtect Corporate (コーポレート)

多数のカメラとサーバーを管理する
ハイスペック大規模システム

XProtect Professional+ (プロフェッショナルプラス)

映像監視の一括管理を必要とする
中規模システムに最適

XProtect Expert (エキスパート)

集中管理が必要な大・中規模設備に
最適なソフトウェア

XProtect Express+ (エクスプレスプラス)

セキュリティニーズに応える、
小規模ビジネス向け低コストシステム

映像が持つ情報を可視化する映像解析ソフトウェア 安心・安全からマーケティングまで、さまざま

ネットワークカメラ映像から複数人同時に顔認証可能！

「スマートフォーカス顔認証 for Milestone XProtect」



立ち止まらずに顔認証可能なソフトウェアです。
製造現場の資格者確認や会員制サービスの
VIP 来訪通知、加えて医療機関における検査時
の本人確認など、さまざまな業務における現場
の DX を支援します。




混雑状況や人の流れを把握して分析！

人数カウント「Crowd People Counter」



大人数が集まる場所など数千人規模の人数カウントが可能。
さまざまな方向から人を捉えられるため、高精度な人物検出を実現します。

群衆カウント



指定エリアの人数をライブ映像・録画映像からカウントします



小さく映っている遠くの人も認識できるため、フル HD 映像よりも広い範囲を撮影します

異常・不審行動を AI で検知し、リアルタイム通知！

AI 警備システム「アジラ」



映像内に映る人の姿勢推定を行い、異常行動を素早く検知します。転倒・侵入・長時間滞留・暴力・ふらつき等の特定の異常行動に加え、通常の状態から逸脱した行動を「違和感」として検知できます。これにより、施設の安全管理や事故等への迅速な対応を支援します。



※姿勢推定イメージ。実際の UI とは異なります。

エア。 な用途に活躍します。


長時間の録画映像を数分に要約！

映像解析ソフトウェア「BriefCam」



映像要約機能

長時間の録画映像を「要約」し、早送り不要で、映像内の動くものの様子を素早く把握できます。




オブジェクト検索

映像内の動くもの（オブジェクト）をサムネイルで一覧表示できます。また、色や身に着けているものなどさまざまな条件で検索も可能です。



ビジュアルレイヤー表示

ヒートマップや滞留表示により、映像内の動くものの傾向がひと目で確認できます。



現場の製品トラブル発生原因の究明時間を短縮！

「作業工程トレーサビリティ DX for Milestone XProtect」



ネットワークカメラで録画した映像に製造番号などの文字情報を追加することで、原因究明までの時間を飛躍的に短縮し省力化を実現します。Milestone XProtect のオプションです。



生産現場の監視点検業務を効率化！

生産装置連携録画ソフトウェア「Monitoring Edition (XProtect 連携)」



生産ラインの異常信号を受けて異常の前後を録画することで、トラブル発生原因の特定→解決により、解決時間・生産ロスの短縮を実現します。

生産現場で点検や検品などの負担を軽減！

生産設備向け画像解析ソフトウェア「Vision Edition 2」



アナログメーターやバーコードの読み取りを画像処理で自動化。点検業務や検品業務などの作業負担を軽減し、効率化することで、工数削減を実現し、工場の課題である人手不足への対応とコスト削減を実現します。




エッジ検出



プロブ検出



エリア検出



円検出



1Dコードリーダー



2Dコードリーダー



アナログメーター
読み取り



数字認識

きめ細やかなサポートで、安心をご提供。 充実の各種サービスを、ぜひご検討ください。

セキュリティのトラブルは、機器の故障やネットワークの障害など原因の特定が難しく、管理も煩雑。
お客様のニーズに合わせて、各種保守サービスをご用意しております。

お客様のネットワークカメラ環境を
トータルでサポートする充実メニュー。

NVS 保守契約

キヤノン製ネットワークカメラだけでなく、Axis 製品や他社製各種機器までワンストップサービスを実現します。

オンラインショップで購入できる
お手頃な保守サービス。

キヤノン サービスパック (CSP)

修理の際の訪問料・技術料・部品料などをパッケージにした、最長 5 年間の保守サービスです。

故障時のみの有償修理に対応。

スポットサービス

お客様の要請に応じて、その都度有償にて修理・点検・整備を行うサービスです。

サービス仕様比較

項目	NVS 保守契約	キヤノンサービスパック		スポットサービス
		CSP スタンダード	CSP 保証延長	
対象機種	キヤノン /Axis 製ネットワークカメラ NVR、各種周辺機器、 各種センサー、ビューア PC *1	キヤノン製ネットワークカメラ		キヤノン製ネットワークカメラ
サービス手法	オンサイト対応	引取修理		送付修理
販売・加入時期	本体購入と同時に		CSP 終了の3ヶ月前、 無償保証終了の3ヶ月前から	随時
購入方法	契約締結	商品パッケージの購入 (オンラインショップでも購入可能)		随時
保守開始日	本体購入 (設置完了) 日		①登録中CSPの有効期限の翌日 ②メーカー保証期間終了日の翌日	なし
契約期間	1年単位	3年間 / 4年間 / 5年間 (無償保証期間含む)	1年単位	なし
保守料金の支払い方法	購入時一括 年払い	購入時一括払い		修理実施時に支払い
修理受付先	専用コールセンター	専用コールセンター		テクニカルセンター *2
保証範囲	正常な使用状態での故障および損傷			都度 有償
受付時間	9:00 ~ 17:00 *3	9:00 ~ 17:30 *3		9:00 ~ 16:00 *3
実施作業	障害切り分け、取外し、修理 (キヤノン製ネットワークカメラ以外は修理手配)、 取付け、再設定 *高所作業は追加料金が必要です	修理、故障機引き上げ、配送		修理、配送

*ネットワークカメラ拡張保証サービスの保証対象範囲 ①正常な使用状態での故障および損傷 ②取扱上の不注意、誤用による故障および損傷 ③落下、結露、汚濁、高温多湿環境等による故障および損傷 ④落雷や風災(台風)など自然災害による故障、破損(但し、火災、爆発、水災、地震、噴火、津波は対象外)


*1 対象機器は設置および設定をキヤノンマーケティングジャパンで行ったものです。

*2 キヤノンテクニカルセンター送付先:〒306-0605茨城県坂東市馬立1234 キヤノンマーケティングジャパン株式会社キヤノンテクニカルセンター TEL:0297-35-5000

*3 土日祝日・年末年始を除く平日(月～金)およびキヤノンマーケティングジャパン営業日。

サービス期間比較

		無償保証期間					
		1年	2年	3年	4年	5年	
保証期間	無償	1年間					
NVS 保守契約	有償	保守契約 1年間	保守契約 1年間 or 3年間				5年経過後は 年間保守 1年契約 または スポットサービスを ご利用ください
		保守契約 3年間	保守契約 1年間				
		保守契約 5年間	保守契約 1年間				
キヤノン サービスパック	CSP スタンダード	CSP スタンダード 3年間	CSP 保証延長 1年間		CSP 保証延長 1年間		
		CSP スタンダード 4年間	CSP 保証延長 1年間				
		CSP スタンダード 5年間	CSP 保証延長 1年間				
	CSP 保証延長	CSP 保証延長 1年間	CSP 保証延長 1年間	CSP 保証延長 1年間	CSP 保証延長 1年間		
スポットサービス	有償	スポットサービス					

ペンダント設置	ペンダント設置キット		
	小型 S32VE  PC30VE-VB〈1736C001〉 希望小売価格 14,000円(税別) 高い天井からカメラを吊り下げる場合に、カメラとパイプを繋ぐアタッチメントです。(パイプ用ジョイント金具 同梱) ※パイプは付属しておりません。パイプ外径:1.5インチ		
天井・壁面設置	導管ボックス		
	スタンダード VB-M741LE (H2)、VB-M740E (H2) 標準取付金具 (カメラに同梱) [天井直付設置] [壁面設置]  or   or  CB740-VB〈0712C001〉 希望小売価格 20,000円(税別) CB30VE-VB〈1735C001〉 希望小売価格 16,000円(税別)	小型 S32VE  CB30VE-VB〈1735C001〉 希望小売価格 16,000円(税別)	
	壁面取付キット	プレナム*1 取付キット	屋内ドームハウジング
	360° 旋回 屋外 IK10適合  ※ポール取付設置の際には、ASC社製A-BK3が必要です。  WM10-VB〈0720C001〉 希望小売価格 30,000円(税別)	小型 S32D、S820D   SR30-P-VB〈1065C001〉 希望小売価格 13,000円(税別)	スタンダード   スモーク クリア DR41-C-VB (クリア) 〈6816B001〉 DR41-S-VB (スモーク) 〈6816B002〉 希望小売価格 各27,800円(税別) ※H47/M46を天井に取り付ける場合、天井取付用カバーもしくは屋内ドームハウジングのいずれかが必要となります。 ※ドームハウジングを使用し、カメラレンズを水平に近い角度(15°未満)で使用する場合、ドーム本体が映り込んだり映像がボケることがあります。
	天井・壁面取付スペーサー	天井取付用カバー	カメラ取付金具
	小型 S32D、S820D   SS30-VB〈9920B001〉 希望小売価格 7,000円(税別) ※S32D/S31DMK IIは、壁面取付けはできません。 	スタンダード H47/H47 (BK) M46/M46 (BK)   ホワイト ブラック SS40-W-VB (ホワイト)〈4962B005〉 SS40-B-VB (ブラック)〈4962B002〉 希望小売価格 各9,000円(税別) ※天井取付用金具同梱	スタンダード H730F 小型 900 シリーズ  WH-31〈3830V234〉 (株)ケンコー・トキナー製 希望小売価格 オープン
ACアダプター			
360° 旋回 スタンダード  PA-V18〈8362B001〉 希望小売価格 15,000円(税別) ※M640VE/M640V/M740Eは非対応です。 ※超小型モデルは非対応です。			【H.264追加ユーザーライセンス】*2 〈9552B001〉 希望小売価格 1,500円(税別) 【H.264/265追加ユーザーライセンス】*3 〈9552B004〉 希望小売価格 1,500円(税別)
ワンマン・インストレーションで 設置負担を軽減			設置手順や作業効率の工夫により、作業員1人でスピーディーな設置が可能(一部機種を除く)。設置後にカメラアングルの調整が必要な固定ドームでは、設置 PTRZ 機能により PC 操作で調整できるなど、設置にかかる人員と時間を削減。イニシャルコストを最小化します。

*1 プレナムは、天井裏に設置する火災防止用カバー。欧米で多く利用される取付方法です。*2 複数台の PC で H.264 表示を使用する場合に必要となります。
*3 複数台の PC で H.264/265 表示を使用する場合に必要となります。

*1 プレナムは、天井裏に設置する火災防止用カバー。欧米で多く利用される取付方法です。*2 複数台の PC で H.264 表示を使用する場合に必要となります。
*3 複数台の PC で H.264/265 表示を使用する場合に必要となります。

スペック一覧

			スタンダード				
商品名			VB-H47 VB-H47(BK)	VB-M46 VB-M46(BK)	VB-M741LE (H2)	VB-M740E (H2)	VB-H730F MK II
							
設置環境 (★印は親水コーティング対応)			屋内	屋内	屋外★	屋外★	屋内
カメラ性能	画素数		約 200万画素	約 130万画素	約 130万画素	約 130万画素	約 210万 約 130万
	最低被写体照度 (lux) デイモード/ナイトモード		0.02/0.003		0.02/0 ※赤外線照明使用時	0.02/0.001	0.3/0.015
	焦点距離 (f=mm (W端)～mm (T端))		4.7～94 mm		2.55～6.12mm	2.55～6.12mm	2.8～8.4mm
	F 値 (W端)～(T端)		F1.6～F3.5		F1.2～F1.8	F1.2～F1.8	F1.2～F2.0
	画角 (W端～T端)	16:9	水平画角	62.4°～3.3°	113.4°～46.5°	113.4°～46.5°	112.6°～36.7°
			垂直画角	36.3°～1.9°	61.4°～26.2°	61.4°～26.2°	60.8°～20.6°
		4:3	水平画角	47.9°～2.5°	113.4°～46.5°	113.4°～46.5°	82.3°～27.5°
			垂直画角	36.3°～1.9°	83.0°～34.9°	83.0°～34.9°	60.8°～20.6°
	撮影距離	デイモード	W 端 3.0m～∞ T 端 1.0m～∞		0.3m～∞	0.3m～∞	0.3m～∞
		ナイトモード	W 端 1.0m～∞ T 端 1.5m～∞		0.3m～∞	0.3m～∞	1.0m～∞
角度範囲 (パン/チルト/ローテーション)			340°(±170°)/ 100°(-90°～10°)/ —		344°(±172°)/93°(-3°～90°)/ 344°(±172°)	344°(±172°)/93°(-3°～90°)/ 344°(±172°)	—
駆動速度 (パン/チルト/ローテーション) 最大角度 / 秒			150°/150° / —		—	—	—
サーバー機能	映像サイズ (H.264、JPEG)	1280x720、640x360、320x180 1280x960、640x480、320x240	○		○	○	○
		1920x1080、960x540、480x270	○	—	—	—	○
	映像品質		10 段階		10 段階	10 段階	10 段階
	音声圧縮方式	G.711 μ-law (64kbps)	○		○	⊖	○
	音声通信方式	全二重 (双方向通信)	○		○	⊖	○
		RTP/RTSP	○				
		キャノン独自音声配信プロトコル	○				
	音声ファイル再生		○		○	⊖	○
	プリセット		最大 64 カ所		最大 20 カ所	最大 20 カ所	最大 20 カ所
	イベントの トリガー種別	外部デバイス入力	○		○	—	○
インテリジェント機能 (映像)		○		○			
インテリジェント機能 (音声)		○		⊖			
タイマー		○		○			
デイナイト切換え		○					
音声入力端子	φ3.5 mm ミニジャック コネクタ (モノラル)	○		○	⊖	○	
音声出力端子	φ3.5 mm ミニジャック コネクタ (モノラル)	○		○	⊖	○	
外部デバイス入力端子 入力 x2 出力 x2		○		○	⊖	○	
インターフェース形式		コネクタ		ピッグテール	ピッグテール	コネクタ	
本体仕様	動作環境 (温度) () 内は起動温度 記載のないものは動作 温度と同じ	PoE+ 入力	—		-50℃～+55℃ (-30℃～+55℃)	—	—
		AC 24V 入力	—			-10℃～+55℃	
		PoE 入力	-10℃～+50℃				
		DC 12V 入力 PA-V18	—				
		DC 11～17V 外部電源	—				
	電源	PoE	クラス 0		クラス0 クラス4	クラス0	クラス 0
		ACアダプターPA-V18(オプション) / 外部電源 AC24V/DC12V	○		○	—	○
	消費電力	PoE 使用時	最大約 9.1w		最大約 10.1w	最大約 7.4w	最大約 6.9w
		PoE+ 使用時	—		最大約 21.2w	—	—
		ACアダプター使用時 (100V)	最大約 9.2w		最大約 12.8w	—	最大約 7.5w
DC 11～17V 外部電源		最大約 7.9w		—	—	—	
寸法		φ132xH155mm		H111×W102× D214mm (本体部のみ)	H111×W102× D214mm (本体部のみ)	H65×W80 ×D192mm	
質量		約 1100g		約 2120g	約 2040g	約 670g	

*1:カメラレンズを水平に近い角度で使用する場合、ドーム 本体が映り込んだり映像がボケることがあります。設置時にはご注意ください。

*2:IEEE802.3af規格準拠

	小型					360旋回/PTZ
	VB-S820D	VB-S920F	VB-S32VE	VB-S32D	VB-S910F	VB-R11VE (H2)
						
	屋内	屋内	軒下	屋内	屋内	屋外★
	約210万画素		約210万画素		約210万画素	約130万画素
	0.02/0.015		0.15/0.10		0.95/0.5	0.03/0.002
	2.7mm		2.25～7.88mm		2.25～7.88mm	4.4～132mm
	F1.6		F1.4～F2.6		F1.4～F2.6	F1.4～F4.6
	98.2°	99.2°	78.5°～20.9°	79.0°～20.9°	78.6°～20.8°	58.4°～2.1°
	62.0°	62.7°	40.8°～11.7°	41.0°～11.7°	40.9°～11.6°	34.1°～1.2°
	79.0°	79.9°	55.8°～15.6°	56.1°～15.7°	55.9°～15.5°	58.4°～2.1°
	62.0°	62.7°	40.8°～11.7°	41.0°～11.7°	40.9°～11.6°	45.0°～1.6°
	0.5m～∞		0.3m～∞		0.3m～∞	W端 0.3m～∞ T端 2.0m～∞
	0.5m～∞		0.3m～∞		0.3m～∞	W端 1.0m～∞ T端 2.0m～∞
	350°(±175°)/90° (-90°～0°)/—	—	350°(±175°)/90° (-90°～0°)/—		—	360°エンドレス旋回/ 180°(0°～180°)*1/—
	—		120°/120°/—		—	450°/450°/—
	○		○		○	○
	○		○		○	—
	10段階		10段階		10段階	10段階
	○		○		○	○
	—		○	—	○	—
	—		○		○	○
	—		○		○	—
	—		○	—	○	○
	—		○	—	○	—
	最大 20 カ所		最大 64 カ所		最大 20 カ所	最大 256 カ所
	○		○		○	○
	○		○			—
	○		○			○
	○		○	○		—
	○		○	○		○
	○	マイク内蔵	○	マイク内蔵	○	○
	—	○	—	○	—	○
	○(入力x1 出力x1)		○(入力x1 出力x1)		○(入力x1 出力x1)	○
	コネクタ		コネクタ		コネクタ	ビッグテール コネクタ
	—		—		—	-35℃～+55℃ (-30℃～+55℃)
	-10℃～+45℃		-25℃～+50℃ (-10℃～+50℃)	-10℃～+45℃	-10℃～+50℃	-50℃～+55℃ (-30℃～+55℃)
	—		—		—	-10℃～+55℃
	—		—		—	—
	クラス0		クラス0		クラス2 *2	クラス0 クラス4
	—		—		—	○
	最大約 4.0w	最大約 3.8w	最大約 6.1w	最大約 6.7w	最大約 4.8w	最大約10.1w
	—		—		—	最大約20.8w
	—		—		—	最大約12.7w
	—		—		—	—
	φ120xH54mm	H54xW32xD114mm	φ132xH65mm	φ120xH54mm	H54×W32 ×D117mm	φ229xH324mm
	約240g	約200g	約660g	約270g	約180g	約3530g 約3420g



ご購入をご検討のお客様へ

保証書に関するお願い

①商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書を保管してください。尚、販売店名/お買い上げ日の記載のないものは無効となります。②お買い上げの際には商品本体の機械番号を表示されていること、保証書記載の機械番号と一致していることをお確かめください。③ネットワークカメラの無償保証期間は、お買い上げ日より1年間です。④ネットワークカメラの補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後7年です。⑤カメラの消耗機構部品(パン・チルト機構、ズーム・フォーカス・絞り・フィルター切替機構、IR 照明、ファン)は、保証書による保証の対象とはなりません。⑥対象機器の取付/取外、設定、システムの不具合の判別などは保証の対象となりません。

設置・工事に関するご注意

①電源およびネットワークなどの配線工事は、電気設備技術基準などの関連法規に従い、安全・確実に行ってください。②壁や天井に設置時は、落下しないように対策を行ってください。落下により、けがの原因になることがあります。③水平でない場所や振動の激しい場所には、設置しないでください。④ネットワークカメラ(以下カメラと記します)および付属品は、防水防塵構造ではありません。⑤VR-R11VE(H2)/VB-M741LE(H2)/VB-M740E(H2)/VB-S32VEを除く。⑥次のような場所でのご利用は、誤動作の原因になりますので避けてください。●湿気やほりの多いところ●温度や湿度の変化が大きいところ●油煙や湯気が当たるところ●潮風の当たる場所、温泉地、腐食性ガスの発生するところ●強い直射日光が当たるところや発熱体のそばなど、温度が高くなる場所●密閉させた狭い場所や、温度調整機能のない密閉型ハウジング●毛足の長い敷物(じゅうたんや毛布など)の上●引火性溶剤(アルコールやシンナーなど)の近く●強い電波や磁力の発生しているところ⑦カメラを接続しているシステム、ネットワークの状態や使用している機器などの影響により、カメラの操作や映像・音声のモニタリングができない場合があります。●親水コーティングモデルは、海水/プールの水がかかるところに設置しないでください。経年変化やキズなどにより、コーティングの効果は徐々に低下します。効果を戻すためには、修理センターでの交換が必要です。

カメラに関するご注意

①電源コードやケーブルを窓やドアなどにはさみ込まないでください。②専用のACアダプター(PA-V18)以外は使用しないでください。③電源の定格を超える使用しないでください。④天候不安定・落雷時には、感電の原因になりますので、本体やACアダプターに触れないでください。⑤MS-500/ME20F-SHN/ME20F-SH/ML-100 M58/ML-105 EF/VB-R11VE(H2)/VB-M741LE(H2)/VB-M740E(H2)/VB-H47/VB-M46/VB-S820D/VB-S920F/VB-S32VE/VB-S32D この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合は使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。家庭環境での使用により電波妨害を引き起こした場合は、本製品の家庭環境での使用を中止するようお願いいたします。一般的な電波妨害の軽減方法としては以下の方法がありますが、お客様ののご使用環境により電波妨害回避を保証するものではありません。1.電波妨害発生機器とクラスA情報技術装置の距離を離す。(7m以上)2.電波妨害発生機器とクラスA情報技術装置の間に金属等の遮蔽物を置く。3.LANケーブルにシールドネットワークケーブル(STP)を使用する。⑥製品本体を分解したり、改造をしないでください。故障したり火災・感電の原因になります。修理の際は販売店へご相談ください。⑦レンズやレンズカバーにキズや汚れをつけないでください。⑧太陽、ハロゲン灯など高輝度の光源や被写体を撮影しないでください。⑨次のような被写体は、オートフォーカスではピントが合いにくい場合があります。●白い壁など明暗の差がないもの●斜めになっているもの(中途半端に開いたドアなど)●強い光が反射しているもの(光沢のあるガラスなど)●動きの速いもの(自動車など)●斜め線や横しものあるもの(ブラインドなど)●炎や煙など実体のないもの●ガラス越しのもの(窓からの風景など)●遠くど近くに同時に被写体があるもの●暗いところや夜景⑩デジタルズームは、倍率が高くなるに従い画質は低下します。⑪単一色の被写体およびナトリウム灯、水銀灯や一部の蛍光灯などの照明を使用する環境下では、自動でカメラの色合いを調整できないことがあります。⑫屋外での連続昼夜撮影など、光源が徐々に変化する場所で、変化が少ない被写体を撮影した時、映像が適切な色にならない場合があります。その場合はパン・チルトまたは、ズーム操作などで撮影される映像に変化を与えると適切な色になります。⑬カメラのパン・チルト機構には、位置ズレを検知する機能及び位置ズレを自動的に調整する機能は搭載しておりません。⑭動き検知機能について●解像度、画質、被写体の状況により、検知レベルが異なります。実際に検知を行い、検知レベルを確認してください。●動きが速い物体や暗いときは動き検知機能が正常に動作しない場合があります。●光や風などの影響により画面に変化が生じた場合は、誤って検知する場合があります。⑮カメラ設置や利用については、被写体のプライバシー(マクで拾われる音声に対するプライバシーを含む)の保護、肖像権の侵害防止などを考慮の上、お客様の責任において行ってください。⑯設置環境が高温の場合、カメラの寿命が短くなることがあります。

ネットワークのセキュリティに関するご注意

①ネットワークのセキュリティ対策に関しては、お客様ご自身の責任で行ってください。不正アクセスなどネットワークのセキュリティ上の問題により発生した直接、間接の損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。②意図せぬ他者からのカメラへのアクセスを防ぐために、ネットワークカメラをご利用の際は、次の点に注意してください。●管理者パスワードは、初期設定から変更することを強くお勧めします。また、必要に応じて定期的に変更することを強くお勧めします。●初期設定では、一般ユーザーへのアクセス権として「一般カメラ制御」「映像配信」「音声配信」が有効になっています。一般ユーザーにこれらのアクセス権を与えたくないときは設定を無効にしてください。設定方法等、詳細については各ネットワークカメラの操作ガイドをご参照ください。

ソフトウェアに関するご注意

①ご使用の PC 性能やネットワーク環境及びネットワークカメラの映像サイズ・映像品質の設定などにより、設定した通りの動作ができない場合があります。②ウイルス対策ソフトやファイアウォールソフトなどをご使用の場合、性能に影響が出る場合や一部のソフトではご利用できないことがあります。

製品全般に関するご注意

①ご使用の際には、必ず本体同梱の使用説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。②カメラや記憶装置(ビデオテープ、ビデオレコーダー、レコーディングソフトウェアなど)を利用する場合、内部的、外部的要因の如何にかかわらず、記録内容や映像の欠損およびそれに伴う損失が生じても、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。大切な録画内容等はお客様において、定期的なバックアップなどを勧めます。③医療機器などの人命に関わるシステムには使用しないでください。PC やネットワークの環境によっては映像の遅延や欠落が発生するため高精度の映像伝送は保証できません。上記の場合にカメラを使用した結果生じた事故や損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。

映像および音声利用に関するご注意

①お客様は、本製品の使用に関して、プライバシー保護および肖像権に関係するすべての適用法令を順守する責任があります。場合によって、カメラまたは音響機器による監視または記録は、法令により制限または禁止されていることがあり、その詳細は国・地域によって異なります。お客様は、本製品を設置する前に、本製品がすべての適用法令に基づく法的要求を順守した方法によって設置されたことを確実にするために、お客様の国・地域の法令(当該国・地域の州または地方自治体の法令を含む)を確認する必要があります。法令により要求される場合、マイクを使用しないでください。居住者または訪問者がプライバシー確保への期待を合理的に持つ可能性がある場所(寝室、更衣室、トイレなど)に、本製品を設置しないでください。②本製品は、映像および音声を監視されるすべての人物にとって明らかに視認できるように設置される必要があります。加えて、本製品により監視されるすべての人物にとって明らかに視認できるように本製品に近接して目立つように表示された掲示物によって、当該人物に対して本製品が当該人物の映像および会話を記録していることを伝える必要があります。③本製品の設置、または、カメラまたは音響機器による監視または記録に関してお客様と第三者との間で紛争を生じた場合において、キャンノンはいかなる責任も負いません。

雷に関するご注意

本製品は、直撃雷、誘導雷、逆電流等の影響を受ける危険があります。雷による故障を軽減するために、設置時に避雷器(サージ防護デバイス)などで雷サージ対策することをお勧めします。詳しくは、弊社ホームページをご確認ください。

●Canonはキャノン株式会社の登録商標です。●Microsoft Windows、.NET Frameworkは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●PentiumはIntel Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●ONVIFおよびONVIF ロゴは、ONVIF Inc.の商標です。●QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。●その他記載の会社名・商品名などは、各会社の商標または登録商標です。●製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。●国内で販売されている商品は国内仕様のため、外国で使用することはできません。●画面はハモミ合成です。●使用している画像はイメージです。●オープン価格は希望小売価格を設定しておりません。価格につきましては、販売店にお問い合わせください。

RoHS
対応

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



ネットワークカメラ/モニタリング機器 ホームページ

canon.jp/webview



キャノンお客様相談センター

ネットワークカメラ/モニタリング機器 **0570-08-0074**

【受付時間】<平日>9:00～17:00(土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます)
※上記番号をご利用いただけない方は03-6634-4532をご利用ください。
※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってはつながらない場合があります。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



キャノン株式会社
キャノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STORE

2024年5月現在

●お求めは信用のある当店で