

Canon

ズームデマンド
ZDJ-GN1
フォーカスデマンド
FDJ-G01



ZDJ-GN1



FDJ-G01

繊細な操作が求められる4K時代に対応。
多様なニーズに応える高機能と優れた操作性を備えた
ディスプレイ搭載デマンドシリーズ。

主な特長

Zoom Demand



ZDJ-GN1

フレーミングプリセット

スイッチを押すことで記憶したズームポジションに移動。さらにスイッチを離すと元の位置に戻る「シャトルショット」、設定速度でズームポジションを移動する「スピードプリセット」も使用できます。

■通常撮影中の画角A



■プリセットした画角B



ON

OFF


ズームトラック

ズームの制御範囲を広角側・望遠側それぞれに設定することができ、実際の撮影現場で必要とされるズーム範囲に制限します。


ズームカーブ

サムリング回転角度に対するズームスピードのカーブ特性を、10種類の出力曲線(00～09)/19種類のズームカーブから選択。スタジオ収録やスポーツ中継など、撮影場面に応じた最適なズームカーブを設定できます。

■出力曲線00(デフォルト)




■出力曲線09



ズームカーブ設定

撮影場面や表現意図に応じた出力曲線を、カーブ選択スイッチへ割り当てます。見やすく分かりやすいディスプレイにより、出力曲線の選択・設定がスムーズです。



ズームカーブのダイレクト切換

割り当てた出力曲線に含まれるズームカーブを、スイッチ操作でダイレクトに切り換えることが可能です。

本体側面のスイッチで切換



■主な仕様

型名	ZDJ-GN1
外形寸法	約76.0(幅)×94.0(高さ)×306.0(長さ)mm
質量	約1.4kg ^{*1}
消費電流	約20mA ^{*2}

*1 折れ曲がりバン棒を装着した場合の質量になります。*2 電源12V、Display消灯、IS LED OFF時。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

キヤノン 放送・業務用映像機器 ホームページ
canon.jp/bctv

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 イメージングソリューション営業部
〒108-0075 東京都港区港南2-13-29 キヤノン港南ビル

Canon キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STOWER

Focus Demand




FDJ-G01

フォーカスカーブ

フォーカスカーブ(ノブのポジションに対するフォーカスの位置関係)をStandard/Far/Nearの3モードから選択できます。さらに、Far/Nearモードのフォーカスカーブを9種類*用意しており、撮影場面に最適なフォーカスカーブを選択できます。

*FarとNearは独立して選択できません。同じ番号のカーブになります。

■フォーカスカーブ例





新フォーカス機能

従来機種の標準機能に加え、5つの新フォーカス機能を搭載。4K/8K撮影で求められるフォーカス操作を強力にサポートします。

フォーカスレンジリミット

フォーカス調整範囲(被写体距離)に制限をかけることで、必要な範囲内でのフォーカス合わせを可能にします。舞台などフォーカス範囲がある程度決まったシチュエーションで有効です。





コントロールレンジリミット

ノブの動作範囲に不感帯を設定することで、フォーカス調整範囲はそのままに、小さな回転角で大きなフォーカス移動を可能にします。テニスのラリーなど、交互にすばやくフォーカスを合わせたい場合に有効です。

ファインフォーカスモード 1

フォーカス調整範囲を制限し、その範囲内でのフォーカス調整をノブ全域で行うことにより、高精度なフォーカス合わせを実現します。被写体距離の範囲が決まっており、より厳密なフォーカス合わせを行いたいシチュエーションで有効です。



ファインフォーカスモード 2

ファインフォーカスモード 1とは違い、フォーカス調整範囲を設定せずに、現在のフォーカス位置でフォーカス合わせの精度を高めます。* *これにより、実際のフォーカス調整範囲は制限を受けます。

フォーカスプリセット

希望のフォーカス位置を記憶させることで、ボタンひとつで記憶したフォーカス位置へ移動します。

■主な仕様

型名	FDJ-G01
外形寸法	約80(幅)×85.2(高さ)×97.5(長さ)mm
質量	約0.7kg
消費電流	約20mA ^{*3}

*3 電源12V、Display消灯時。



安全にお使い
いただくために

- ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●お問い合わせは

2019年4月現在

0419SZ5

00553021