

# Canon

COMPACT-SERVO Lens  
**CN-E70-200mm T4.4 LIS KAS S**

4K

**小型・軽量ながらズームユニットを搭載。  
優れた機動性と操作性を発揮する  
4Kカメラ対応の望遠ズームレンズ。**

希望小売価格：オープン価格  
CN-E70-200mm T4.4 LIS KAS S (EFマウント)  
商品コード：2568C005 / JANコード：4549292106428  
※オープン価格商品の価格は取扱店にお問い合わせください。

**2017年10月上旬発売予定**



COMPACT-SERVO専用グリップ  
ZSG-C10は別売。

エクステンダーEF1.4×III/EF2×III対応



- 画面中心部から周辺部に至るまで4Kカメラ対応の光学性能
- 高速合焦、滑らかな追従性のデュアルピクセルCMOS AF対応\*
- 取り回しがしやすい小型・軽量設計、フランジバックの調整も可能
- 電動ズームユニットを一体化。ズーム/フォーカスデマンドを使用可能

\*対応カメラについては、ホームページをご覧ください。canon-jp/cinema-eos

 CINEMA EOS SYSTEM



**主な特長**

**画面中心部から周辺部に至るまで4Kカメラ対応の光学性能**

キヤノンが長年培ってきた光学技術の粋を集め、画面の中心部から周辺部に至るまで4Kに対応する高い光学性能を達成しています。最新の光学設計技術で各レンズを適正に配置。部品や組み立て精度も追求。さらに、レンズのコーティング技術や鏡筒内面の遮光設計技術などを活用することでゴーストやフレアの発生を抑制することで、広いダイナミックレンジに貢献し、高い描写力を発揮します。



**多様な撮影意図に対応する滑らかな電動ズームとAF動作**

レンズ本体と電動ズームユニットを一体化し、高速から低速まで滑らかな電動ズーム操作を可能にしました。また、CINEMA EOS SYSTEMカメラのAF機能に対応\*。USMとデュアルピクセルCMOS AFにより、高速かつ高精度なワンショットAFやスムーズなサーボAFを実現。4K映像の撮影に求められるシビアなピント合わせをサポートします。



\*対応カメラについては、ホームページをご覧ください。canon-jp/cinema-eos

電動ズームユニット

**ワンマンオペレーションに適した高い操作性と運用性**

ワンマンオペレーションを考慮し、小型・軽量化を追求しました。焦点距離は広角端70mmから望遠端200mm、大きさを約93.4(幅)×107.2(高さ)×182.3(長さ)mm、質量を約1.25kgに抑制。カメラの機動性を活かした動画撮影が可能です。

**ズームデマンドやフォーカスデマンドを接続可能**

20ピンのコネクタを装備(×1)。ズームデマンドやフォーカスデマンドを使用できます。また、カメラにリモートコントローラー「RC-V100」(別売)装着時は、フォーカス、ズーム、アイリスそれぞれのリモートコントロールが可能です。

**CINEMA EOS SYSTEMカメラとの連携機能\***

周辺光量補正や倍率色収差補正、メタデータの取得が可能です。また、プッシュオートアイリス及び連続オートアイリスに対応。常に適正な露出を確保しての撮影が可能です。\*対応カメラについては、ホームページをご覧ください。canon-jp/cinema-eos



**フランジバックの調整が可能**

マウントにフランジバックの調整機構を内蔵。使用するカメラに合わせ、撮影現場で迅速な微調整が可能です。

※CN-E18-80mmも同様に可能。

**エクステンダー対応**

エクステンダーEF1.4×III、およびEF2×IIIの装着が可能です。1.4倍時で最長280mm、2倍時で400mmの望遠撮影に対応します。


※エクステンダー装着時は、フランジバック調整が必要です。また、安定した撮影のためレンズ本体を別売アクセサリで支持することを推奨いたします。別売アクセサリ(レンズ支持支柱):LH-CS01

**■主な仕様**

製品名		CN-E70-200mm T4.4 L IS KAS S	
		EFマウント	
焦点距離	70-200mm		
ズーム比	2.8倍		
最大口径比(Tナンバ)	T4.4(70-200mm)		
絞り羽根枚数	9枚		
画角	アスペクト比1.78:1 画面寸法24.6×13.8mm	19.9°×11.3°(70mm) 7.0°×4.0°(200mm)	
	アスペクト比1.9:1 画面寸法26.2×13.8mm	21.2°×11.3°(70mm) 7.5°×4.0°(200mm)	
最近撮影距離	1.2m / 4'		
最近接時の撮影範囲	アスペクト比1.78:1 画面寸法24.6×13.8mm	31.3×17.5cm(70mm) 11.5×6.4cm(200mm)	
	アスペクト比1.9:1 画面寸法26.2×13.8mm	33.3×17.5cm(70mm) 12.2×6.4cm(200mm)	
前玉径	直径84mm		
フィルター径	77mm		
外形寸法(幅×高さ×全長)	約93.4×107.2×182.3mm		
質量	約1.25kg		
ギアモジュール	フォーカス:0.8mm ズーム:0.5mm アイリス:0.5mm		

※センサーサイズがスーパー35mm、APS-Cのカメラに対応。35mmフルサイズ、APS-Hには非対応。

**■外観図(EFマウント)**



**COMPACT-SERVO Lens専用グリップ ZSG-C10**



別売の専用グリップ「ZSG-C10」を装着することで、肩担ぎやリグを使用した撮影などでホールド性や操作性が向上。容易に取り外しできるため、多様な撮影スタイルに対応できます。

- 取り付け角度を柔軟に調整可能
- REC START/STOP\*、ZOOM操作、ONE-SHOT AF\*がグリップ側で可能

※20ピンケーブルはレンズとの接続用です。接続時、各種デマンドは使用できません。また、レンズ本体のスイッチによるズームサーボ操作は無効となります。\*対応カメラについては、ホームページをご覧ください。canon-jp/cinema-eos

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

Home Page キヤノン CINEMA EOS SYSTEM ホームページ  
**canon.jp/cinema-eos**

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 イメージングソリューション営業部  
〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STOWER TEL(03)3740-3304

**Canon** キヤノン株式会社  
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STOWER

⚠ 安全にお使いいただくために ●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●お問い合わせは

2017年4月現在