

新たな映像表現を実現する PLマウント プライムレンズ。

- 被写体を際立たせる、やわらかい描写
- 35mmフルサイズのイメージサークルに対応
- 映像制作に適したマニュアル操作性と高い堅牢性

【 CN-E20mm T1.5 FP X 】
2020年1月発売予定

【 CN-E35mm T1.5 FP X 】
2019年6月発売予定

【 CN-E85mm T1.3 FP X 】
2019年8月発売予定



【 CN-E14mm T3.1 FP X 】
2019年9月発売予定

【 CN-E24mm T1.5 FP X 】
2019年6月発売予定

【 CN-E50mm T1.3 FP X 】
2019年6月発売予定

【 CN-E135mm T2.2 FP X 】
2019年12月発売予定


PL Mount



主な特長

被写体を際立たせる、やわらかい描写

シリーズで統一された暖色系のトーンに加え、独自の光学設計により、芯があり、かつやわらかな映像描写を実現しました。人物をクローズアップ撮影した際に肌の質感をやさしく美しく表現します。また、背景になめらかに溶け込むようなボケ感をもたらし、印象深いシーンを情緒豊かに表現します。



35mmフルサイズのイメージサークルに対応

EOS C700 FFなどの、35mmフルサイズセンサーのイメージサークルに対応。プライムレンズの明るいT値と相まって、深度の浅い印象的な画作りを可能にします。



スーパー35mm
(17:9)
約26.2×13.8mm

35mmフルサイズ
(17:9)
約38.1×20.1mm

イメージサークル

映像制作に適したマニュアル操作性

適度に粘りのある操作感に加え、300°のフォーカス回転角を採用。プロが求める緻密なフォーカシング操作が可能です。シリーズでギア位置/フロント径/全長*/回転角を統一し、レンズ交換後もマウントボックスや操作アクセサリをそのまま使用できます。また、フォーカス指標をレンズの左右両面に表示することで、距離目盛を左右両側から確認可能。夜間撮影や暗がりでの撮影時に視認性を向上させるため蓄光指標を採用しました。

* CN-E14mm T3.1 FP X、CN-E135mm T2.2 FP Xを除く



	CN-E14mm T3.1 FP X	CN-E20mm T1.5 FP X	CN-E24mm T1.5 FP X	CN-E35mm T1.5 FP X	CN-E50mm T1.3 FP X	CN-E85mm T1.3 FP X	CN-E135mm T2.2 FP X
マウント	PLマウント						
焦点距離	14 mm	20mm	24mm	35mm	50mm	85mm	135mm
最大口径比 (Tナンバ)	T 3.1	T 1.5	T 1.5	T 1.5	T 1.3	T 1.3	T 2.2
絞り羽根枚数	11 枚						
画角	アスペクト比 1.5:1 画面寸法 36.0×24.0mm	104.3°×81.2°	84.0°×61.9°	73.7°×53.1°	54.4°×37.8°	39.6°×27.0°	23.9°×16.1°
	アスペクト比 1.78:1 画面寸法 24.6×13.8mm	82.6°×52.5°	63.2°×38.1°	54.3°×32.1°	38.7°×22.3°	27.6°×15.7°	16.5°×9.3°
最近撮影距離	0.20 m / 8"	0.3 m / 12"	0.3 m / 12"	0.3 m / 12"	0.45 m / 18"	0.95 m / 3'2"	1.0 m / 3'3"
最近接時の 撮影範囲	アスペクト比 1.5:1 画面寸法 36.0×24.0mm	25.2 × 16.8cm	33.8 × 22.5cm	28.8 × 19.2cm	20.2 × 13.5cm	25.0 × 16.7cm	34.4 × 22.9cm
	アスペクト比 1.78:1 画面寸法 24.6×13.8mm	17.2 × 9.7cm	23.1 × 13.0cm	19.7 × 11.0cm	13.8 × 7.7cm	17.1 × 9.6cm	23.5 × 13.2cm
前玉径	Φ114 mm						
外形寸法 (横×縦×長さ)	約 118.4 × 118.4 × 86.0mm	約 118.4 × 118.4 × 93.5mm	約 118.4 × 118.4 × 93.5mm	約 118.4 × 118.4 × 93.5mm	約 118.4 × 118.4 × 93.5mm	約 118.4 × 118.4 × 93.5mm	約 118.4 × 118.4 × 107.6mm
質量	約 1.2 kg	約 1.2 kg	約 1.2 kg	約 1.1 kg	約 1.1 kg	約 1.3 kg	約 1.4 kg
ギアモジュール	0.8						
ピッチ サークル径 (P.C.D.)	フォーカス	116.8mm					
	アイリス	100.8mm					

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キヤノン CINEMA EOS SYSTEM ホームページ

canon.jp/cinema-eos



キヤノンお客様相談センター

映画制作機器 **050-555-90006**

受付時間 (平日) 9:00～17:00 (土日祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)

※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は

03-5428-1208 (CINEMA EOS SYSTEM) をご利用ください。

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



キヤノン株式会社

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STOWER



安全にお使い
いただくために

- ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●お問い合わせは

2019年4月現在

0319KP007

00552481