



ズレない！
落ちない！
固定しない！

マークチューブが抜けて、
お困りな時、ありませんか？

キーpatchチューブ

内側に付いたヒダでチューブのズレを防ぎ、挿し込むだけ！



今までの煩わしさを軽減し、**作業効率UP!**

<p>POINT 1</p> <p>寒い場所でも スピーディーに印字</p>	<p>POINT 2</p> <p>ケーブルに挿入後、 ズレない、落ちない</p>	<p>POINT 3</p> <p>ケーブルの間を指で スムーズに移動できる</p>	<p>POINT 4</p> <p>まとめて抜いても 落ちない</p>
--	---	--	---

■仕様

商品コード	3848V041	3612V621	3848V043	3612V638	3848V044	3612V641	3612V646	
型番	KT-3.0-200W	KT-3.2-100W	KT-3.4-200W	KT-3.6-100W	KT-3.8-200W	KT-4.2-100W	KT-5.5-100W	
内径 (mm)	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.2	5.5	
仕上げ外形範囲 (mm)	1.7~2.9	1.9~3.1	2.0~3.3	2.1~3.5	2.4~3.7	3.0~4.1	4.0~5.1	
電線の太さの 対応目安	AWG	22~18	20~16	18 ~	18 ~	16 ~	12 ~	
	SQ	KV 0.5sq~0.75sq	KV 0.5sq~2sq KIV 0.5sq~1.25sq	KV 0.75sq~2sq KIV 0.5sq~1.25sq	KV 1.25sq~2sq KIV 0.5sq~1.25sq	KV 1.25sq~2sq KIV 0.5sq~2sq IV 1.25sq~2sq	KV 2sq ~ KIV 1.25sq~3.5sq IV 2sq~3.5sq	KIV 3.5sq~5.5sq IV 3.5sq~5.5sq
肉厚	0.4						0.5	
巻数 (m) ・カラー	200・白	100・白	200・白	100・白	200・白	100・白	100・白	

使用可能なケーブルプリンターは裏面へ

キーpatchチューブの詳細はこちらでご確認いただけます。

canon.jp/keeptube



キヤノンマーケティングジャパン株式会社

●お求めは信用のある当社で

配電盤・記名板のマーキングに定番のプリンター！
ケーブルIDプリンター

MK5000 MK3000

電気設備・盤製作

LAN配線・プラント工事や


生産設備のメンテナンスまで。

多くの現場で認められています。



POINT 1

豊富な
マテリアル印字



- ・キープチューブ・チューブ
- ・熱収縮チューブ・フラットチューブ
- ・記名板 (MK5000のみ)
- ・ラベルテープ
- ・ラップアラウンドテープ

※1 ポータブル型ケーブルIDプリンターにおいて、弊社調べ(2021年11月現在)
※2 印刷条件: カット長: 20mm, 5文字(3mm全角)、半切りあり、カット強さ: 標準
※3 記名板への印字は、MK5000のみ対応

POINT 2

クラス最高水準^{※1}の
生産性

MK5000	55本/分
MK2600	42本/分

“MK5000”は、**毎分55本の**チューブ印字を実現し、従来機種よりも約3割生産性が向上しました。^{※2}

POINT 3

記名板へ
高精度に印字可能



左右上下に**0.1mm (1dot)**単位での**補正が可能**です。連続・長尺印字の位置ズレ調整に対応します。

POINT 4

印字可能
Φ1.5mm~Φ10mm



“MK5000/MK3000”は、PVC、熱収縮チューブともに、**Φ1.5mm~Φ10mm**のチューブへ印字が可能です。(チューブウォーマー使用時は、**Φ1.5mm~Φ6.5mm**。)フラットチューブは、**Φ1.5mm~Φ6.5mm**に印字可能。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キヤノン ケーブル/プレートプリンター ホームページ

canon.jp/cableprinter



キヤノンお客様相談センター

ケーブル/プレートプリンター **0570-08-0064**

※おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間(平日)9:00~17:00(土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます)
※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は042-460-9561をご利用ください。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
※2022年3月6日からは **0570-08-0064**(ナビダイヤル) に変更となります。
(一部のIP電話や携帯電話からはこちらの番号へおかけください。:03-6634-4412)

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STOWER



安全にお使いいただくために

- ご使用前に取扱説明書をよく読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●お求めは信用のある当社で

2021年12月現在