

## ケーブル ID プリンター (MK5000・MK3000) 製品一覧



MK5000



MK3000

### ■ 本体・オプション

商品名	商品コード (JAN コード)	型番	標準 小売価格	入数	対応機種				環境適合 RoHS指令	法規制 電気用品 安全法
					MK5000	MK3000	MK5000	MK3000		
 <b>MK5000</b> *同梱品:本体、チューブアタッチメント、ACアダプター、AC電源ケーブル、記名板兼用インクリボン ICカセット黒(40m)1個、CD-ROM(ドライバー・PC接続アプリ)、基本操作ガイド、保証登録のお願い、SDS冊子	5059C001 (4560354317903)	MK5000	オープン	1台	○	○	○	○	対応	対象外
 <b>MK3000</b> *同梱品:本体、チューブアタッチメント、ACアダプター、AC電源ケーブル、記名板兼用インクリボン ICカセット黒(40m)、基本操作ガイド、保証登録のお願い、SDS冊子	5058C001 (4560354317910)	MK3000	オープン	1台	○	○	○	○	対応	対象外
 <b>MKシリーズ用 ACアダプター・AC電源ケーブル</b>	5060C001 (4560354317972)	TM-AC01	オープン	1式	○	○	○	○	対象外	対応
 <b>MKシリーズ用 チューブアタッチメント</b>	5060C003 (4560354317958)	TM-TA02	オープン	1個	○	○	○	○	対象外	対象外
 <b>MKシリーズ用記名板 フラットチューブアタッチメント</b>	5060C004 (4560354317965)	TM-PT01	オープン	1個	○	○	○	○	対象外	対象外
 <b>MKシリーズ用 チューブウォーマー</b>	5060C005 (4560354317941)	TM-TW01	オープン	1個	○	○	○	○	対象外	対象外
 <b>MKシリーズ用 ハードケース</b>	4007V631 (4957792158654)	-	オープン	1個	○	○	○	○	対象外	対象外

### ■ 消耗品

商品名	商品コード (JAN コード)	型番	標準 小売価格	入数	対応機種				環境適合 RoHS指令	法規制 電気用品 安全法
					MK5000	MK3000	MK5000	MK3000		
 <b>MKシリーズ用カッターセット</b>	5060C002 (4560354317927)	TM-CT04	オープン	1式	○	○	○	○	対象外	対象外
 <b>MKシリーズ用クリーナー</b>	5060C006 (4560354317934)	TM-CL04	オープン	3個	○	○	○	○	対象外	対象外
 <b>MKシリーズ用記名板用クリーナー (MK5000用)</b>	5060C007 4560354318115	TM-CL05	オープン	3個	○	○	○	○	対象外	対象外

ケーブル ID プリンター (MK5000・MK3000) 製品一覧

■ 消耗品

商品名	商品コード (JAN コード)	型番	標準 小売価格	入数	対応機種				環境適合 RoHS指令	法規制 電気用品 安全法	
					MK5000	MK3000	MK2000	MK1500			
 MKシリーズ用インクリボンICカセット黒 (150M)	5079C001 (4560354317873)	RC-TU150B	オープン	5個	○	○	-	-	規制対象外ですが、EU RoHS 指令 2011/65EU に適合しています。	対象外	
 MKシリーズ用記名板兼用インクリボンICカセット黒 (40M)	5079C002 (4560354317880)	RC-TP40B	オープン	5個	○	○	-	-		対象外	
 MKシリーズ用インクリボンICカセット 白 (85M)	5080C001 4560354317897	RC-TU85W	オープン	5個	○	○	-	-		対象外	
 キヤノン ラップアラウンドテープ 3個入り *Mk2600/Mk1500 でご利用頂く際には、キヤノンラップアラウンドテープ搬送補助ガイド1個入り (3471A048) の装着が必要です。	5064C001 4560354318078	TM-WAT33W	オープン	3個	○	○	○	○		対象外	
 キヤノン ラップアラウンドテープ搬送補助ガイド 1個入り *Mk2600/Mk1500 でキヤノンラップアラウンドテープ 3個入り (5064C001) をご利用頂く際に装着が必要です。	3471A048 4560354318122	WAT GUIDE2	オープン	1個	-	-	○	○		対象外	対象外
	ラベルテープカセット 6mm×30m 白	5061C001 (4560354317989)	TM-LTC6W	オープン	3個	○	○	○	○	規制対象外ですが、EU RoHS 指令 2011/65EU に適合しています。	対象外
	ラベルテープカセット 9mm×30m 白	5061C002 (4560354317996)	TM-LTC9W	オープン	3個	○	○	○	○		
	ラベルテープカセット 12mm×30m 白	5061C003 (4560354318009)	TM-LTC12W	オープン	3個	○	○	○	○		
	ラベルテープカセット 6mm×30m 黄	5062C001 (4560354318016)	TM-LTC6Y	オープン	3個	○	○	○	○		
	ラベルテープカセット 9mm×30m 黄	5062C002 (4560354318023)	TM-LTC9Y	オープン	3個	○	○	○	○		
	ラベルテープカセット 12mm×30m 黄	5062C003 (4560354318030)	TM-LTC12Y	オープン	3個	○	○	○	○		
	ラベルテープカセット 6mm×27m 銀	5063C001 (4560354318047)	TM-LTC6S	オープン	3個	○	○	○	○		
	ラベルテープカセット 9mm×27m 銀	5063C002 (4560354318054)	TM-LTC9S	オープン	3個	○	○	○	○		
	キープチューブ 200m 白 3.0mm	3848V041 (4957792156131)	KT-3.0-200W	オープン	1巻	○	○	○	○	規制対象外ですが、EU RoHS 指令 2011/65EU に適合しています。	対象外
	キープチューブ 100m 白 3.2mm	3612V621 (4957792148969)	KT-3.2-100W	オープン	1巻	○	○	○	○		
	キープチューブ 200m 白 3.4mm	3848V043 (4957792156148)	KT-3.4-200W	オープン	1巻	○	○	○	○		
	キープチューブ 100m 白 3.6mm	3612V638 (4957792148983)	KT-3.6-100W	オープン	1巻	○	○	○	○		
	キープチューブ 200m 白 3.8mm	3848V044 (4957792156155)	KT-3.8-200W	オープン	1巻	○	○	○	○		
	キープチューブ 100m 白 4.2mm	3612V641 (4957792148990)	KT-4.2-100W	オープン	1巻	○	○	○	○		
	キープチューブ 100m 白 5.5mm	3612V646 (4957792149003)	KT-5.5-100W	オープン	1巻	○	○	○	○		