

現場で実感 6つの「使える」※1

※1 使える機能は、機種によって異なります。

印刷精度をさらに向上させ、※2

作業効率を高める機能を新たに搭載。



MK5000



エントリーモデル
MK3000

1. 「最大3台まで パソコン同時接続可能。」※3

1台のパソコンに最大3台まで同時接続することで、分散プリントを実現。急いで印刷したいときに実力を発揮します。


対応機種：MK5000



2. 「日英バイリンガル 切替表示機能を搭載。」

日本語と英語2つの言語を切り替えられる「日英切替モード」を搭載。現場のグローバル化に対応できます。

対応機種：MK5000 MK3000



3. 「記名板のオートカット機能を 搭載。」

記名板の「全切り」を新たに実現。大量印刷時でも、プリンターにお任せ。もうハサミで切る必要はありません。※4

対応機種：MK5000



4. 「これまで対応できなかった 様々なメディアに対応。」

記名板 (MK5000のみ)、PVC・熱収縮チューブなら内径Φ1.5~Φ10mmまで対応。その他にもフラットチューブ (内径Φ1.5~6.5mm)、ラベルテープ、ラップアラウンドテープなど様々なメディアに対応。※4 ※5

対応機種：MK5000 MK3000



5. 「電源がない場所でも 作業できる。」

充電電池 (eneloopスタンダード単3形×6本) に対応。電源のない場所での作業もスムーズに。電源を探す必要はもうありません。

対応機種：MK5000 MK3000



6. 「低温環境でも 電源の心配なく印字できる。」

寒い環境下での印刷を支える、チューブウォーマーがeneloopで駆動。電源のない現場での作業をサポートします。※6


対応機種：MK5000 MK3000



ズレない! 落ちない! 固定しない!
キープチューブ



キヤノン キープチューブ



検索

新製品をもっと詳しく!
スペシャルサイト公開中!



各機能の詳しい解説・オプション・仕様など、
新製品の詳しい情報を公開中です。
ぜひアクセスを!

キヤノン ケーブルIDプリンター

検索

※2 補正単位を0.25mm単位から、0.1mm (1dot) 単位へ (Mk2600/Mk1500との比較)。

※3 USBケーブルとパソコンに以下 (MK5000に同梱のCDROMに収録されている専用アプリケーションソフトウェア「MKデスクトップ・ユーティリティ」およびMK5000プリンタードライバ) のインストールが必要。

※4 記名板・フラットチューブアタッチメントはオプション品。

記名板をカットした場合には、カッターの耐久回数が減少する可能性があります。

※5 記名板に印字可能なのは、MK5000のみ。その他、印字可能なメディアは、製品仕様欄にてご確認ください。

※6 チューブウォーマーはオプション品。チューブウォーマー使用時は5℃~15℃の低温時でもご使用できますが、チューブの状態によっては画像の不具合が発生する可能性があります。



MK5000

商品コード：5059C001
希望小売価格：オープン

同梱品：本体、AC アダプター、電源ケーブル、チューブアタッチメント、記名板兼用インクリボン IC カセット黒(40m)、MK デスクトップ・ユーティリティ(CDROM)、ご購入製品の保証登録のお願い、基本操作ガイド、安全データシート(SDS)



MK3000

商品コード：5058C001
希望小売価格：オープン

同梱品：本体、AC アダプター、電源ケーブル、チューブアタッチメント、記名板兼用インクリボン IC カセット黒(40m)、ご購入製品の保証登録のお願い、基本操作ガイド、安全データシート(SDS)

Canon

MK5000 MK3000

CABLE ID PRINTER

主なオプション・消耗品 MK5000 / MK3000用

※一部本体に同梱されているものもあります。



ハードケース

商品コード：4007V631
希望小売価格：オープン
サイズ：奥行き340mm×横445mm×高さ190mm
重量：3.8kg



入れたままで印刷可能



下段は大容量の収納スペース



安心のカギ付き



Check!

インクリボン ICカセット黒(150m)

商品コード：5079C001
150m に
ボリュームアップして登場!



Check!



ラップ アラウンド テープ 3 個入り
商品コード：5064C001



その他オプション、
消耗品はWEBへ!

新製品をもっと詳しく！ スペシャルサイト公開中！

各機能の詳しい解説・オプション・仕様など、
新製品の詳しい情報を公開中です。ぜひアクセスを!

こちらから
アクセス▶



ご購入製品保証登録のお願い

ご購入いただきました対象製品について、お買い上げ日から6ヶ月間の無償保証サービスを提供いたします。

●製品改良のため、予告なく仕様および規格の変更を行うことがあります。●保守サービスは、お客様の持込修理に対応いたします。●チューブやラベルにゴミや油類が付着したり、キズがある場合には正常な印字ができません。●印字媒体やご使用環境により、「印字が綺麗にできない」、「印字媒体のカットが正常にできない」、「印字媒体が濡れる」、「リボンが貼り付く」「リボンが切れる」等が起こる場合があります。市販のチューブ、記名板の中には、本プリンターで印字できないものがあります。正常な印字ができるか確認の上ご使用ください。推奨チューブ / 記名板に関しては、キャンノ ケーブル ID プリンター ホームページをご参照ください。●使い終わったインクリボン IC カセット、ラベルテープ、ラップアラウンドテープ等の消耗品や交換部品は、①企業でお使いの場合：「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に従って処分してください。②一般家庭でお使いの場合：地域の条例にしたがって破棄してください。●ラベルテープや記名板を印刷時に排出側に障害物がある場合、全切りされない場合があります。●カタログに使用しているシーン画像等はイメージです。●Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。●エネループおよび eneloop はパナソニックグループの登録商標です。●電池を使用される場合は、必ず「エネループ(eneloop)単 3 型スタンダードモデル」を使用してください。それ以外の電池は使用しないでください。火災、故障やけがの原因となります。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キャンノ ケーブルIDプリンター ホームページ

cweb.canon.jp/cable-plate/



キャンノお客様相談センター

ケーブル/プレートプリンター **0570 -08 -0064**ナビダイヤル

※おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間(平日)9:00~17:00(土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます)

※0570からはじまる電話番号をご利用いただけない方は03-6634-4412をご利用ください。

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



キャンノファインテックニスカ株式会社
キャンノマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STOWER

2023年9月現在

00575859

