

Canon

プレート&シートプリンター

# PLATE & SHEET PRINTER PP550



**FOR SHEET**




ほしい時にすばやく。

ほしいデザインで美しく。

**FOR PLATE**



# 銘板づくりもプレート印刷も。多彩なニーズに「美しく」「すばやく」応えます。




シートロールの設置イメージ

## PLATE & SHEET PRINTER PP550

### FOR SHEET シートプリント

#### シートロール



#### 最大60mm/秒の高速印字(速度優先時)

シートの印字スピードが従来の約1.3倍にアップ。仕上がりの美しさはそのままに、固定資産表示ラベル、レンタル・リース商品の管理銘板、製品用銘板など幅広く作成できます。

#### 多彩なメディアを用意

銀ツヤアリ、銀ツヤケシ、型抜きシートロールなど豊富なシートをご用意。用途に合わせて使い分けられます。



型抜きシートロール


#### 印刷後は自動でカット

オートシートカッター(別売)を使えば、プリントアウトされたシートを自動的にカットでき、作業効率が高まります。




### FOR PLATE プレートプリント

#### 硬質プレート



#### 最大60mm/秒の高速印字(速度優先時)

シートの印字スピードが従来の約2倍にアップ。硬質プレートなどの厚口の材料でも美しく印刷でき、多彩なプレート作成が可能です。



#### 市販のプレートで作成可能

市販されているアクリル、PVC、ポリエステルなど幅広い材質のプレートに対応。目的に合わせて使えます。

※すべてのプレートに印字できるわけではありません。事前の印字テストをおすすめします。


#### シートプリント作例



規格銘板



資産管理シール




物品管理銘板


#### プレートプリント作例



タイトルプレート



タイトルプレート



備品管理タグ

## ユーザビリティがさらに進化しました。


#### 初心者でも簡単デザイン

Microsoft WordやExcelなどのWindowsアプリケーションで作成したイメージを、そのままシートやプレートに印刷できます。CSVファイルを差し込むアプリケーションを利用すれば、固定資産管理システムとの連携も可能です。

※アプリケーションによっては一部印刷できないものがあります。  
※ネットワーク環境でのご使用には対応していません。



パソコン画面上でプリントしたい内容を入力。



プリントを実行すれば、オリジナルプレートが完成。

#### 熱転写インクリボンを採用

熱転写方式によってクオリティと耐候性に優れた高品位なプリンティングを実現。




#### 自動メンテナンス

プレートなどの汚れを除去するクリーニングローラーを、自動的に清掃するオートクリーニング機能を内蔵しています。



#### 高精細LCDパネル

視認性に優れた高精細LCDパネルを搭載。バックライト付きで夜間や暗い場所での使用に便利。



#### 自動電源OFF

使わないまましばらく経つと自動的に電源がOFFに。省電力に貢献します。

#### ステータスマニター

ステータスマニターを使用すると、PP550の状態やメディアの種類とサイズ、リボンの色や残量等がパソコンの画面上で確認できます。

#### Windows®10 対応

対応OSはWindows®10(64bit/32bit)、Windows®8.1(64bit/32bit)、Windows®7(64bit/32bit)、Windows Vista®(64bit/32bit)、Windows®XP(32bit)の5種類。オフィスのパソコンと同期でき、ソフトウェアインストールで、どこからでもプリントできます。

## ■主な仕様

項目	PP550 (商品コード: 5197B001)
プレートの種類とサイズ*1	硬質プラスチック(アクリル、PVC、ポリエステル) 厚み…0.2~3.0mm、サイズ…幅:10~80mm、長さ:60~500mm
シートの種類とサイズ	軟質プラスチック(PVC、ポリエステルフィルム) 厚み…0.2~1.0mm(オートシートカッター使用時:0.2mm~0.38mm)、幅:40~80mm、長さ:45~500mm ロールシート最大径…φ140mm
印字方式	熱転写方式
解像度	300dpi
印字速度	プレート: 60mm/sec(速度優先)、40mm/sec(品質優先) シート: 60mm/sec(速度優先)、40mm/sec(品質優先)
処理速度	プレート: 4.9枚/分(速度優先)、 4.4枚/分(品質優先)(長さ100mmプレート時)*2 シート: 22枚/分(速度優先)、 17枚/分(品質優先)(長さ100mmシート時)
最大送給サイズ	幅:80mm、長さ:500mm
最大印刷可能領域	幅:54mm、長さ:495mm (先端:2mm、後端:3mm、上下:各2mmには印字できません)
送給方式	ロールシート:自動送給、プレート:手差し送給
インクリボン	黒色リボンカセット(130m巻)
インターフェイス	USB2.0準拠(Full Speed)
動作環境	温度:15~32.5℃、湿度:10~85%(ただし、結露なきこと)
保管環境	温度:5~35℃、湿度:10~90%(ただし、結露なきこと)
電源	AC100V 50/60Hz
プリンター ドライバー対応OS	Windows® 10(64bit/32bit)、Windows® 8.1(64bit/32bit)、 Windows® 7(64bit/32bit)、Windows Vista®(64bit/32bit)、 Windows® XP(32bit) 各日本語対応版
最大消費電力	動作時:135W(最大)、OFFモード:0.5W以下(ErP指令)
関連規格	VCCIクラスB、RoHS対応
本体寸法	幅(W)423mm×奥行(D)240mm×高さ(H)208mm
本体質量	9.5kg

\*1 市販のプレートの中には、本プリンターで印刷できないものがあります。お近くの販売店までご相談ください。 \*2 プレート印刷時は頭出し処理を行なうため、実際の処理速度は遅くなる場合があります。

PP550 ..... 標準価格 **¥248,000** (税別)

同梱品: 本体、プリンタードライバーCD、リボンカセット(黒)、クリーニングカセット、ACケーブル、アースケーブル、スタートガイド、USBケーブル(長さ:2m)、サンプルアクリルプレート(1枚)、取扱説明書(CD-ROM)、ご購入製品の保証登録のお願い

## ■ユースウェアサービス

本体および一部のオプションで、搬入及び設置作業を行う場合、ユースウェア料金が必要になります。(以下の料金は、キヤノンマーケティングジャパン(株)におけるユースウェア料金になりますので、ご購入先により異なる場合がございます。詳細につきましては、ご購入先にお問い合わせください。)

商品名	配送料金		設置作業料金		訪問料金	
	商品コード	標準価格(税別)	商品コード	標準価格(税別)	商品コード	標準価格(税別)
PP550本体	600ZZ511	2,200円	012ZZ543	3,000円	012ZZ563	10,000円

※配送料金:ご指定場所の軒先までの宅配料金です。配置や空き箱の引取りなどは行いません。

※設置作業料金:お客様が使用できる状態までの機器の接続および機械的な各種設定を行うための料金です。(ソフト的な設定に関しては別途料金が必要になります)

※訪問料:カスタマー・エンジニアがお客様指定の場所に訪問するときにかかる料金です。設置作業、増設加工作業にはカスタマー・エンジニアの訪問が必要です。

※その他:プリンタードライバー等のソフトウェアのインストールや、プリンタードライバー関連の設定は別途料金が必要になります。

## ■保守サービス

商品名	標準価格(税別)	備考
スポットサービス 方式	①技術料金 24,000円 ②簡易技術料金 12,000円 ③部品代金 実費	宅配便などによる送付修理サービス、またはお客様による 持込修理サービスとなります。

**ご購入製品保証登録のお願い** ご購入いただきました対象製品について、機器情報をご登録いただくことで、お買い上げ日から6ヶ月間の無償保証サービスを提供いたします。詳しくは、[canon.jp/biz-regists](http://canon.jp/biz-regists)をご覧ください。

●製品改良のため予告なく外観、仕様の変更を行うことがあります。●記載の価格には消費税は含まれておりません。本製品、ならびに関連する消耗品、サービス役等につきましては、別途消費税を申し受けますので、ご了承ください。●本商品はお客様による開梱・設置が原則となっておりますので、価格には搬入設置料金及び取付料金は含まれておりません。●保守サービスは、お客様の持込修理に対応いたします。尚、無償保証期間は、機械購入日より6ヶ月間です。●保守サービスに必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年間です(補修用性能部品の機能維持するために必要な部品です)。●銘板にゴミや油類が付着したり、キズがある場合には正常な印字ができません。●消耗品(インクリボンカセット等)は、無償修理保証の対象外です。●使い終わったインクリボンやクリーニングローラーなどの消耗品や交換部品は、地域の条例にしたがって廃棄してください。また、これらの交換部品については、お近くの販売店にお問い合わせください。●Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

Home Page キヤノン プレート&シートプリンター ホームページ  
**canon.jp/cableprinter**

電話 キヤノンお客様相談センター  
ケーブル/プレートプリンター **050-555-90064**  
※おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間(平日) 9:00~17:00(土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます)  
※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は042-460-9561をご利用ください。  
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

製造元: キヤノンファインテックニスカ株式会社

**Canon** キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STORE

## ■オプション

商品コード	商品名	標準価格(税別)	備考
3478A156	クリーニングローラー	3,600円	1個/箱
6367B001	オートシートカッター	98,000円	PP550専用

## ■消耗品

商品コード	商品名	標準価格(税別)	備考
3478A062	リボンカセット(黒)	15,000円	長さ130m 幅60mm、3巻入り/箱
3474A015	クリーニングカセット	1,800円	1個/箱

※プレートは市販のものをご使用ください。

## ■シートロール

商品コード	商品名	標準価格(税別)	備考
3478A057	シートロール銀ツヤアリ	10,000円	50mm×24m/巻 厚さ:200μ 2巻入り/箱
3478A058	シートロール銀ツヤケシ	10,000円	50mm×40m/巻 厚さ:50μ 2巻入り/箱
3478A127	型抜きシートロール (38×56型抜き)	18,000円	600枚/巻 2巻入り/箱

※価格はすべて税別です。



インクリボン



クリーニングローラー

## ■ランニングコスト例

<p>UIC形交流電圧制御機 定格電圧: 100V 定格電流: 50A 定格出力: 5000W 定格回転数: 1500rpm 定格トルク: 3.2kgm</p>	<p><b>定格銘板</b> サイズ: 50mm×80mm メディア種類: シートロール銀ツヤケシ インクリボン種類: リボンカセット(黒)</p>	<p>インクコスト 約3.1円 メディアコスト 10.0円 <b>合計 約13.1円</b></p>
<p>固定資産 品目 AS 資産No.02000005 取得年月 20XX年4月 品名: 事務用複写機(CP2000)</p>	<p><b>資産管理シール</b> サイズ: 38mm×56mm メディア種類: 型抜きシートロール インクリボン種類: リボンカセット(黒)</p>	<p>インクコスト 約2.2円 メディアコスト 15.0円 <b>合計 約17.2円</b></p>

※プレート&シートプリンターの旧機種(PP500、Mark300)用のホルダーアタッチメントを使用したエプロン銘板、スナップ銘板、スイッチ銘板、短冊銘板の印刷には非対応です。

<p>安全にお使い いただくために</p>	<p>●ご使用前にユーザーズガイドをよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。</p>	
---------------------------	---	--

●お求めは信用のある当店で

2018年5月現在

0817SZ5

00458477