

ラップアラウンドテープに新対応

ケーブルIDプリンター

MK5000 / MK3000




チューブ、電線、ケーブルなど、印字面を透明フィルムで巻き付けるタイプのマーキング用セルフラミネートラベル。
極細タイプのチューブや、LANケーブルなど、線番表示として幅広くご利用頂けます。


ラップアラウンドテープ (商品コード: 5064C001)

カット可能な長さ: 8mm~150mm

対象機種	MK5000/MK3000/Mk2600/Mk1500
入り数	8mカセット× 3個入り/箱
注意事項	Mk2600/Mk1500でご使用いただく際には、新タイプの搬送補助ガイド (商品コード: 3471A048) を装着頂く必要があります。旧タイプの搬送補助ガイドはご使用頂けません。



耐久性のある透明PETフィルムにより印字文字を保護




細いチューブやケーブルには、旗折りすることで視認性を確保




Mk2600に比べ生産性があり、作業効率UPを実現*1



8-150mmまで0.1mm単位で自由に設定できるテープカット長



複数行の印字も可能*2



MK5000はPCからの出力に対応。さらに専用のPC接続アプリ*3を使用することでデータの作成、編集、保存等が可能です。



- *1 キヤノンマーケティングジャパン調べ
- *2 文字の大きさを小さく設定する必要があります。詳しくは取り扱い説明書をご確認ください。
- *3 USBケーブルと専用アプリケーションソフトウェア「MKデスクトップ・ユーティリティ」およびMK5000プリンタードライバのインストールが必要。(MK5000に同梱のCD-ROMに収録されています。ホームページの商品サポートページよりダウンロードも可能です。)

● Canon、Canonロゴはキヤノン株式会社の登録商標です。● 本紙に記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。
● 記載の内容は2023年7月現在のものです。● 弊社の都合により予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承ください。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キヤノン ケーブルIDプリンター ホームページ
canon.jp/business/solution/pro-printer/cable-plate

キヤノン 導入事例一覧

canon.jp/business/case

Canon キヤノンマーケティングジャパン株式会社

● お求めは信用のある当店で