

キヤノン カードプリンター 価格表



■ 本体・オプション

商品名	商品コード (JANコード)	標準価格(税別)	備考
CX-G6400	1749C001 (4560215251858)	698,000円	[主な付属品]電源コード、初期動作インクタンク(各105ml)、スタートガイド、プリンタードライバー/ユーザーズガイド(CD-ROM)、クイックガイド、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済み)、設置調整用紙(ハガキ両面マットコート20枚)、ご購入製品の保証登録のお願い ※本プリンターの購入設置には、ユースウェアサービスをご利用ください。詳細はユースウェアサービスのページをご参照ください。 ※本プリンターを安心してご利用いただくために、保守サービスの締結をお勧めします。保守サービスのページをご参照ください。 ※本プリンターには、用紙、インターフェースケーブルは付属しておりません。別途ご購入ください。(IX-R7000はUSBケーブルのみ同梱) ※CX-G6400・CX-G2400の本体購入時に同梱しているインクタンクは初期動作用です。本体と同時に、別途インクタンクのご購入をお勧めします。
CX-G2400	9054B001 (4560215251360)	398,000円	[主な付属品]電源コード、初期動作インクタンク(各14.5ml)、セットアップガイド、基本操作ガイド、プリンタードライバー/ユーザーズガイド(CD-ROM)、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済み)、ご購入製品の保証登録のお願い ※CX-G6400・CX-G2400の本体購入時に同梱しているインクタンクは初期動作用です。本体と同時に、別途インクタンクのご購入をお勧めします。
IX-R7000	3189C001 (4560354317743)	オープン価格	[主な付属品]セットアップガイド、電源ケーブル、USBケーブル、プリンタードライバー CD、ローラークリーニングカード(1枚)、排出スタッカー、ご購入製品の保証登録のお願い ※IX-R7000はインクリボン・再転写フィルムは付属しておりません。本体と同時に、別途インクリボン・再転写フィルムのご購入をお勧めします。
排紙トレイRT-01	0574C001 (4560215251612)	4,000円	CX-G2400専用。積載容量 両面マットコート名刺 最大250枚。プラスチックカード厚口 最大50枚。 外形寸法：146(W)×95(D)×120(H)mm
非接触ICRWユニット	3133C002 (4560354317767)	オープン価格	IX-R7000専用。FeliCa Standard、Mifare (1K、4K、Ultralight)のR/Wに対応しています。 ※ICエンコードの通信にはRS-232CケーブルとUSBシリアル変換ケーブルが必要です。 ※FeliCa Lite-SiはIDmの読み取りのみ可能。 ※Artlandを使用してICエンコードを行う場合、別途設定作業費用が必要。

■ ソフトウェア

商品コード	商品名	標準価格(税別)	備考	CX-G6400/ CX-G2400	IX-R7000
4849B001	ImageCreate SE (イメージクリエイイトSE)	39,800円	簡単操作で名刺・カードのデザイン作成から、データベースと連携した差し込み印刷、運用管理までをサポートするキヤノンカードプリンター専用ソフトウェア。 ※ImageCreate SEは「ImageCreate DBL/LL」のデザインファイルを読み込むことが可能ですが、完全互換ではないため、読み込み時には制限があります。詳細は、カードプリンターホームページ(canon.jp/cardprinter)をご確認ください。	○	×
3865C001	Artland	オープン価格	Artland Lite Editionの機能に加え、顔写真の自動トリミング、ICエンコード、動的デザイン切り替え、文字縮小補正機能に対応。	×	○
3935C001	Artland Lite Edition	オープン価格	レイアウト作成、カード印刷、データベース作成・連携、バーコード・QRコード、Webカメラからの取り込み、磁気エンコード	○	×

※操作説明サービスをご用意しています。 ※その他のソフトウェアについては、カードプリンターホームページ(canon.jp/cardprinter)をご確認ください。

■ 消耗品と書換

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考	JANコード	CX-G6400	CX-G2400	IX-R7000
インクタンク BJI-P411 BK	4846B001	8,500円	染料ブラック インク容量105ml ^{*1}	4560215250998	○	×	×
インクタンク BJI-P411 C	4845B001	8,500円	染料シアン インク容量105ml ^{*1}	4560215250981	○	×	×
インクタンク BJI-P412 M	9177B001	8,500円	染料マゼンタ インク容量105ml ^{*1}	4560215251339	○	×	×
インクタンク BJI-P411 Y	4843B001	8,500円	染料イエロー インク容量105ml ^{*1}	4560215250967	○	×	×
インクタンク BJI-P211 BK (4P)	9036B001	11,600円	染料ブラック インク容量14.5ml ^{*1} 4本入り/箱	4560215251315	×	○	×
インクタンク BJI-P211 C (4P)	9035B001	11,600円	染料シアン インク容量14.5ml ^{*1} 4本入り/箱	4560215251308	×	○	×
インクタンク BJI-P211 M (4P)	9034B001	11,600円	染料マゼンタ インク容量14.5ml ^{*1} 4本入り/箱	4560215251292	×	○	×
インクタンク BJI-P211 Y (4P)	9033B001	11,600円	染料イエロー インク容量14.5ml ^{*1} 4本入り/箱	4560215251285	×	○	×
インクタンク BJI-P211 BK (1P)	9036B002	3,500円	染料ブラック インク容量14.5ml ^{*1} 1本入り/箱	4560215251469	×	○	×
インクタンク BJI-P211 C (1P)	9035B002	3,500円	染料シアン インク容量14.5ml ^{*1} 1本入り/箱	4560215251452	×	○	×
インクタンク BJI-P211 M (1P)	9034B002	3,500円	染料マゼンタ インク容量14.5ml ^{*1} 1本入り/箱	4560215251445	×	○	×
インクタンク BJI-P211 Y (1P)	9033B002	3,500円	染料イエロー インク容量14.5ml ^{*1} 1本入り/箱	4560215251438	×	○	×
メンテナンスカートリッジ W-T-X401	4847B001	4,000円	ヘッドクリーニング等のメンテナンス動作で使用したインクを吸収するための取り換え用カートリッジ。 ^{*2 *4}	4560215251087	○	×	×
メンテナンスカートリッジ WT-X201	9756B001	2,300円	ヘッドクリーニング等のメンテナンス動作で使用したインクを吸収するための取り換え用カートリッジ。 ^{*3 *4}	4560215251384	×	○	×
キヤノン インクリボン IXR-YMCKK (1P)	3210C002	オープン価格	表面：カラー+黒/裏面：黒 400枚(表：フルカラー/ 裏：モノクロ)印刷可能、入数1本	4560354317026	×	×	○
キヤノン インクリボン IXR-YMCK (1P)	2495C002	オープン価格	片面：カラー 500画面/本印刷可能、入数1本	4560354317019	×	×	○
キヤノン 再転写フィルム IXR-RFILM (1P)	3211C002	オープン価格	必須。 500画面/本、入数1本	4560354317033	×	×	○

*1 プリントヘッドの品質を維持するため、使用済みインクタンク内には使用できないインクが残ります。 *2 交換目安：標準名刺サイズ約72,000枚(条件：印字密度7.5%/色、100枚×3job/日)、標準プラスチックカードサイズ約9,000枚(条件：印字密度7.5%/色、1枚×1jobにて100枚/日) *3 交換目安：標準名刺サイズ約35,000枚(条件：印字密度7.5%/色、50枚×2job/日)、標準プラスチックカードサイズ約7,600枚(条件：印字密度7.5%/色、1枚×1jobにて20枚/日) *4 交換目安は、当社プリンターテスト環境下におけるものです。お客様の使用環境に応じて変動します。

商品名	商品コード	標準価格 (税別)	入数	備考	用紙厚 ^{*1}	坪量 ^{*1}	CX-G6400	CX-G2400	IX-R7000	
名刺	キヤノン名刺 片面マット シルクホワイト	3254C001	1,990円	500枚	名刺ケース5箱付属	240μm	220g/m ²	○	○	×
	キヤノン名刺 片面マット シルクホワイト徳用箱	3254C002	28,500円	8,000枚	250枚×32包(16箱) 名刺ケース80箱付属	240μm	220g/m ²	○	○	×
	キヤノン名刺 両面マット シルクホワイト	3255C001	オープン価格	500枚	名刺ケース5箱付属	245μm	230g/m ²	○	○	×
	キヤノン名刺 両面マット シルクホワイト徳用箱	3255C002	オープン価格	8,000枚	250枚×32包(16箱) 名刺ケース80箱付属	245μm	230g/m ²	○	○	×
	キヤノン名刺 両面マット クリーム2	3255C003	オープン価格	500枚	名刺ケース5箱付属	245μm	230g/m ²	○	○	×
	キヤノン名刺 両面マット クリーム2徳用箱	3255C004	オープン価格	8,000枚	250枚×32包(16箱) 名刺ケース80箱付属	245μm	230g/m ²	○	○	×
	キヤノン名刺厚口 両面マット シルクホワイト	3256C002	3,300円	500枚	名刺ケース5箱付属	295μm	270g/m ²	○	○	×
	キヤノン名刺厚口 両面マット クリーム2	3256C003	3,300円	500枚	名刺ケース5箱付属	295μm	270g/m ²	○	○	×
	キヤノン森林認証名刺 両面マット シルクホワイト	3255C005	3,300円	500枚	名刺ケース5箱付属	245μm	230g/m ²	○	○	×
	キヤノン森林認証名刺 両面マット シルクホワイト 徳用箱	3255C006	44,320円	8,000枚	250枚×32包(16箱)名刺ケース80箱付属	245μm	230g/m ²	○	○	×
	キヤノン森林認証名刺 両面マット クリーム2	3255C007	3,300円	500枚	名刺ケース5箱付属	245μm	230g/m ²	○	○	×
	キヤノン森林認証名刺 両面マット クリーム2 徳用箱	3255C008	44,320円	8,000枚	250枚×32包(16箱) 名刺ケース80箱付属	245μm	230g/m ²	○	○	×
	キヤノン名刺 片面光沢4 ^{*2}	0869C002	6,250円	500枚	名刺ケース5箱付属	200μm	170g/m ²	○	×	×
	キヤノン名刺 両面マットコート ブルー	3517A034	4,780円	500枚	名刺ケース5箱付属	245μm	230g/m ²	○	○	×
	キヤノン名刺USサイズ2 両面マットコートシルクホワイト	3604V861	4,800円	500枚	名刺ケース5箱付属	245μm	230g/m ²	○	○	×
カード	キヤノンカードサイズ 両面マットシルクホワイト厚口	3256C004	4,380円	500枚	用紙サイズ: 85.6x54mm ビニール袋入	295±15μm	265±15g/m ²	○	○	×
	キヤノンカードサイズ 両面マットコート 特厚紙角丸	1077B001	14,520円	200枚	用紙サイズ: 85.6x54mm ビニール袋入	760μm	-	○	○	×
ハガキ	キヤノンハガキ 片面マットコート	3518A005	5,100円	500枚	入数: 500枚/箱。用紙厚: 240μm。坪量: 220g/m ² 。	240μm	220g/m ²	○	×	×
	キヤノンハガキ 両面マットコート	3517A039	6,200円	500枚	入数: 500枚/箱。用紙厚: 245μm。坪量: 230g/m ² 。	245μm	230g/m ²	○	×	×
封筒	キヤノン封筒 長形3号 ホワイト	3519A015	オープン価格	1,000枚	折返し部糊無し ^{*5}	-	-	○	×	×
	キヤノン封筒 洋長形3号 ホワイト	3519A017	オープン価格	1,000枚	折返し部糊付き(糊は水溶性) ^{*4}	-	-	○	×	×
シール	シール紙 上紙光沢 ホワイト角丸	2764V890	オープン価格	500枚	上紙サイズ(印字部分): 84mm×52mm	-	-	×	○	×
	シール紙 上紙マットコート ホワイト角丸	2764V891	オープン価格	500枚	上紙サイズ(印字部分): 84mm×52mm	-	-	×	○	×
	FeliCa Lite-Sシール 白無地	3264V382	オープン価格		最低枚数100枚～ 発注単位100枚 サイズ: 45mm×35mm シール右下に製造管理NO記載あり	-	-	×	×	×
インクジェット対応プラスチックカード	プラスチックカード 厚口 ビュアホワイト 両面 角丸	2858V428	オープン価格	250枚	用紙サイズ: 85.6mm×54.0mm ^{*3}	約0.7mm		○	○	×
	プラスチックカード 薄口 ビュアホワイト 両面 角丸	2989V333	オープン価格	250枚	用紙サイズ: 85.6mm×54.0mm ^{*3}	約0.4mm		○	○	×
	プラスチックカード大判 ビュアホワイト 両面 穴なし	3375V055	オープン価格	100枚	最低枚数500枚～ 発注単位100枚 納期 約1.5ヶ月用紙サイズ: 139.7mm(5.5インチ)×88.9mm(3.5インチ) 厚さ約0.7mm ^{*3}	約0.7mm		○	×	×
	プラスチックカード大判 ビュアホワイト 両面 穴あき ^{*6}	3567V531	オープン価格	100枚	最低枚数500枚～ 発注単位100枚 納期 約1.5ヶ月用紙サイズ: 139.7mm(5.5インチ)×88.9mm(3.5インチ) ^{*3}	約0.7mm		○	×	×
	インクジェット対応ICカード FeliCa Lite-S版	3428V056	オープン価格	100枚	用紙サイズ: 85.6mm×54.0mm。 片面に製造番号のレーザー刻印入り ^{*3}	約0.72mm		○	○	×
	プラスチックカード PVC 白無地	3478V199	オープン価格	250枚	用紙サイズ: 85.6mm×54.0mm	約0.76mm		×	×	○
プラスチックカード	プラスチックカードリサイクルPVCロゴ入り	4175V330	オープン価格	250枚	SDGsおよびリサイクルマーク入りPVCプラスチックカード 用紙サイズ: 85.6mm×54.0mm	約0.76mm		×	×	○
	白無地磁気カード(PVC、磁気ストライプ付、1箱250枚)	3712V728	オープン価格	250枚	用紙サイズ: 85.6mm×54.0mm	約0.76mm		×	×	○
	Mifareカード 1k PVC白無地	3264V367	オープン価格		最低枚数100枚～ 発注単位: 100枚 用紙サイズ: 85.6mm×54.0mm	約0.7mm		×	×	○
	FeliCa Lite-Sカード PVC 白無地	3264V378	オープン価格		最低枚数50枚～ 発注単位: 10枚 用紙サイズ: 85.6mm×54.0mm	約0.7mm		×	×	○
	FeliCa Standardカード PET-G 白無地	3264V374	オープン価格		最低枚数500枚～ 発注単位: 10枚 用紙サイズ: 85.6mm×54.0mm	約0.7mm		×	×	○
クリーニングカード	カードプリンター用クリーニングシート	2733V707	オープン価格	10枚	用紙が正しく搬送されない場合の給紙ローラーの清掃用。 ^{*7}			○	○	×
	ローラークリーニングカード	3328C001	3,500円	10枚	IDカードプリンター用のローラークリーニングカード。10枚入り ^{*7}			×	×	○

※1 紙厚/坪量の記載数値は当社が定める規格内の誤差が生じる場合があります。 ※2 光沢のある面(表)のみ印刷可能です。裏面には印刷できません。本用紙を使用する際は、カードプリンターホームページ(canon.jp/cardprinter)の取扱上の注意をご確認ください。 ※3 30℃以上、湿度50%以上の環境で使用した場合には、給紙不良が発生する場合があります。商品の仕様上、使用前の状態ですれやひっつきによる傷がカード上に残ることがあります。 ※4 封筒折返し部の糊は水溶性です。 ※5 封かん部からの印字はできません。郵便枠を印字する場合は、印字位置をズラして印字してください。 ※6 穴あき加工の仕様詳細は、カードプリンターホームページをご確認ください。 ※7 すべての給紙不良が改善されるわけではありません。 ※各名刺用紙商品には、名刺100枚につき1枚の名刺ケース(組立式・紙製)が付属しています。(光沢名刺、カードを除く) ※当社指定用紙以外の用紙ご使用に起因する不具合への対応については、保守契約または無償保証期間内であっても有償になります。

■プレプリントサービス/カスタムサイズ用紙の作成について

●プレプリントサービス

社名、ロゴマーク、広告などをあらかじめ用紙に印刷するサービスです。
ロゴマークの厳密な色再現などをご希望の場合にお勧めします。

[プレプリントのメリット]

- ・高品位オフセット印刷により正確な特色印刷、ムラのない背景ベタ印刷が可能

[費用]

版下作成費用
(2回の色校正料を含む)

+

印刷加工費用
(用紙代・送料を含む)

※3回以上の色校正を行う場合は、1色につき3,500円(税別)の費用がかかります。

※2回目以降の同じ版のリピートオーダーについては版下作成費用はかかりません。

[注意事項]

DICカラーなどインキの配合比率を指定する場合はインクジェット用紙の特性上、印刷の再現性が異なることがあります。

●カスタムサイズ用紙の作成

定形サイズ以外に、ご使用になりたい用紙サイズをカスタムで作成することができます。糊札、食札、定形外サイズのダイレクトメールなど、目的や用途に合わせたオリジナルサイズを作成可能です。

■プレプリントサービス/カスタムサイズ用紙作成の共通条件

用紙の種類	用紙厚	坪量	
マット紙	両面マット(シルクホワイト)	245μm	230g/m ²
マット紙	両面マット(クリーム2)	245μm	230g/m ²
環境対応紙	森林認証 両面マット(シルクホワイト)	245μm	230g/m ²
環境対応紙	森林認証 両面マット(クリーム2)	245μm	230g/m ²

※紙厚/坪量は当社が定める規格内で多少の誤差が生じる場合があります。

	CX-G6400	CX-G2400
幅	85～120mm	51～58mm
長さ	49～300mm	81～91mm、157～172mm ^{*1}

*1 91.1～156.9mmには対応しておりません。

[発注ロット] 5,000枚～(※名刺サイズ換算)

[標準納期]

- ・プレプリント(リピートオーダー): 約2週間
- ・プレプリント(新規オーダー): 校正終了後、約2週間
- ・カスタムサイズ加工: 約2週間
- ・カスタムサイズ加工+プレプリント(リピートオーダー): 約3週間
- ・カスタムサイズ加工+プレプリント(新規オーダー): 校正終了後、約3週間

[価格] 担当営業にお問い合わせください。

無償保証

保証期間内であれば、修理代金を無償で対応いたします。

期間	本体設置日より1年間*1
保証対象	保証書記載事項の合致する本体
サービス形態	訪問修理方式

※無償保証期間中に下記定期消耗部品の交換目安を超えた場合、サービス実施店よりお客さまへ部品代を請求させていただきます。但し、交換時の訪問料、技術料(簡易点検料)は無償保証の対象となります。
 ※無償保証期間中に耐久を超えた本体の使用による故障・損傷および障害は有償修理となります。
 ※無償保証の対応となる修理に関しては、保証書に記載の内容に準じます。
 ※1次のメッセージが出た場合は点検をご依頼ください。(本体設置日より5年間は無償保証となります)
 ※クリーニングが多発していますのでヘッド点検が必要です。ヘッド点検を依頼してください
 ただし、このメッセージ以外の修理に関しては、お客さまの要請に応じて、スポットサービスの内容に準じて修理いたします。

複数年サポートパック『キヤノンサービスパック<CSP>』

複数年の製品サポートをパッケージ化した保守サービスです。

CX-G6400		
商品名	商品コード(JANコード)	標準価格(税別)
3年パック訪問修理(プリントヘッド別)	7950AA05(4957792128022)	148,000円
4年パック訪問修理(プリントヘッド別)	7950AA06(4957792128039)	219,000円
5年パック訪問修理(プリントヘッド別)	7950AA07(4957792128046)	288,000円
1年保証延長(プリントヘッド別)	7950AA08(4957792128053)	75,000円

※CSP(3年間/4年間/5年間/保証延長)の有効期間中であっても、本体耐久を超えた時点で、CSPの保証は終了いたします。残期間分の返金はございません。

※1年保証延長は、無償保証期間後にCSPを付ける場合、無償保証期間が終了する3ヶ月前から終了日までにご購入ください。3年、4年パックの保守期間経過後にCSPを付ける場合、3年、4年パックの保守期間が終了する3ヶ月前から保守終了日までにご購入ください。CSPのサービス提供可能期間は延長期間を含め、対象製品お買い上げより5年間です。 ※CSP(3年間/4年間/5年間パック)の新規登録は、本体の購入後速やかに行ってください。CSP(3年間/4年間/5年間パック)は、対象製品と同時にご購入ください。

●IX-R7000の保守サービス

対応機種	商品コード	商品名	標準価格(税別)	備考
IX-R7000	7950AB85	IX-R7000 3年パック引取修理	192,000円	代替機先送りによるセンドバック修理対応。プリントヘッド、定期消耗部品の費用は含まれません。延長パックの適用は、ご購入後5年が最長です。サービスパックは無償保証期間1年を含みます。本体購入時に同時にご購入ください。その他詳細はホームページをご確認ください。
	7950AB84	IX-R7000 4年パック引取修理	285,000円	
	7950AB83	IX-R7000 5年パック引取修理	376,000円	
	7950AB86	IX-R7000 1年保証延長	97,000円	

年間保守契約『キヤノン・ケア・ギャランティ<CCG>』

安定した運用稼働をサポートする契約型の年間保守サービスです。

CX-G6400		
料金(税別)	プリントヘッド別 CCG	90,000円(年額)
注意事項	1万枚/月を超える場合は別途お問い合わせください	
サービス内容	故障時の訪問保守サービス	

※本体耐久を超えてからのCCGの締結はできません。
 ※CCGは、契約型の保守サービス商品です。修理の際の訪問料、技術料、部品代が含まれているため、お客さまは安定した運用と予算化が図れます。基本は1年契約で年額払いですが、月額払いや、点検の追加、時間外対応など、お客さまのご要望に応じたサービス内容でカスタマイズ契約が可能です。
 ※プリントヘッド別契約において、保守期間中にプリントヘッドの交換作業が発生した場合は、サービス実施店よりお客さまへプリントヘッド代金を請求させていただきます。但し、交換時の訪問料、技術料(簡易点検料)は保守の対象となります。

CX-G2400		
商品名	商品コード(JANコード)	標準価格(税別)
3年パック訪問修理(プリントヘッド別)	7950A834(4957792109502)	124,000円
4年パック訪問修理(プリントヘッド別)	7950A835(4957792109519)	183,000円
5年パック訪問修理(プリントヘッド別)	7950A836(4957792109526)	240,000円
1年保証延長(プリントヘッド別)	7950A837(4957792109533)	63,000円

※CSP(3年間/4年間/5年間/保証延長)の有効期間中であっても、本体耐久を超えた時点で、CSPの保証は終了いたします。残期間分の返金はございません。

CX-G2400(プリントヘッド別)		
料金(税別)	5,000枚/月以下	75,600円(年額)
料金(税別)	5,000枚超~7,500枚/月以下	111,600円(年額)
	7,500枚超~10,000枚/月以下	147,600円(年額)
注意事項	1万枚/月を超える場合は別途お問い合わせください	
サービス内容	故障時の訪問保守サービス	

[CX-G6400 CCG/CSP保守期間中におけるプリントヘッド別契約について]

部品名	交換目安(印字密度7.5%)	標準価格(税別)
プリントヘッド(1色あたり)	~120万枚*1	41,000円

※お客さまによる交換はできません。カスタマーエンジニアによる交換となります。 ※交換目安は、使用する用紙サイズや用紙の種類、またお客さまの使い方によっては早く交換が必要となる場合があります。
 ※プリントヘッドが交換目安に達した場合は、交換を促すメッセージがパソコン上に表示されます。継続して印刷は可能ですが、速やかにカスタマーエンジニアによる交換作業を行ってください。

CCG およびCSPの保守期間中にプリントヘッドの交換作業が発生した場合は、サービス実施店よりお客さまへプリントヘッド代金を請求させていただきます。但し、交換時の訪問料、技術料(簡易点検料)は保守の対象となります。

*1 交換目安120万枚の印刷条件: 標準名刺サイズ・印字密度7.5%を1枚として算出
 印字密度100%の場合(ベタ画像等)、理論上の交換目安は16万枚となります。

スポットサービス

お客さまの要請に応じて、その都度有償にて修理・点検・整備を行うサービスです。

CX-G6400・CX-G2400共通	
訪問料(税別)	12,000円
技術料(税別)	15,000円
簡易点検料(税別)	7,000円
部品代	実費

※CSP、CCGに関わらず、以下の料金は含まれません。別途指定の料金をお客さまにご請求させていただきます。

1.本体およびオプション類のコースウェアサービスにかかる料金 2.ソフトウェアのインストール、設定、バージョンアップにかかる料金 3.消耗品(用紙、インクタンク、メンテナンスカートリッジ)、プリントヘッド(CX-G6400のみ)、オプション・ソフトウェアの代金 4.キヤノン製以外の外付けオプションの修理、交換にかかる部品料金 5.ご登録いただいた対象製品の設置場所が、最寄りのキヤノンマーケティングジャパン(またはサービス実施店)の所在地から30kmまたは法定速度走行のサービスカーもしくは公共交通機関(船舶および航空機は除く)を利用して1時間の範囲を超える場合の移動費用。 6.対象製品の設置場所に関係なく、船舶、航空機を使用する場合の移動費用実費、宿泊が伴う場合の宿泊費実費。

※保守サービスのために必要な補修性能部品の最低保有期間は、製品の製造打切り後7年間です。
 ※訪問料は、サービス拠点より片道30km以内もしくは1時間以内であり、30kmもしくは1時間を超える場合には割増料金として、15kmもしくは30分毎に10,000円が加算されます。
 ※スポットサービスでカスタマーエンジニアが訪問した場合は、修理実施の有無にかかわらず、訪問料を請求させていただきます。
 ※設置状況、修理対応箇所によっては、カスタマーエンジニアが複数名必要となる場合があります。その場合、必要なエンジニアの人数分の訪問料を請求させていただきます。
 ※スポットサービス実施後同一ヶ所の故障は1ヶ月保証となります。

[定期消耗部品の交換目安と価格]

CX-G6400		
部品名	交換目安	標準価格(税別)
プリントヘッド(1色あたり)	~120万枚*1	41,000円
パーズユニット	45万枚*2	34,700円
ブレードクリーナー	45万枚*2	5,095円
給紙ローラー	60万枚*2*3	1,725円
斜送ローラー	60万枚*2*3	3,460円
搬送ローラー	60万枚*2*3	8,145円
補助パッド	12万枚*2*3	5,655円

*1 交換目安120万枚の印刷条件: 標準名刺サイズ・印字密度7.5%を1枚として算出。印字密度100%の場合(ベタ画像等)、理論上の交換目安は16万枚となります。*2 印刷条件: 標準名刺サイズを1枚として算出。*3 プラスチックカードを印刷した際の部品交換目安は3分の1になります。

※お客さまによる交換はできません。カスタマーエンジニアによる交換となります。 ※交換目安は、使用する用紙サイズや用紙の種類、またお客さまの使い方によっては早く交換が必要となる場合があります。 ※パーズユニット、ブレードクリーナーが交換目安に達した場合は、交換を促すメッセージがパソコン上に表示され、サービスマンが交換作業するまで印刷ができなくなります。 ※プリントヘッドが交換目安に達した場合は、交換を促すメッセージがパソコン上に表示されます。継続して印刷は可能ですが、速やかにカスタマーエンジニアによる交換作業を行ってください。(給紙ローラー、斜送ローラー、搬送ローラー、補助パッドに関しては交換を促すメッセージは表示されません)

[本体耐久]紙: 150万枚(標準名刺サイズ)、プラスチックカード: 50万枚(プリントヘッドを除く) *1
 *1 定期消耗部品を除いた場合の本体耐久。本体耐久は参考値であり、出力環境により異なる場合があります。

CX-G2400		
部品名	交換目安	標準価格(税別)
プリントヘッド	~50万枚*1	148,000円
分離ユニット	18万枚*2	6,240円
ピックアップローラー	18万枚*2	3,255円

*1 交換目安50万枚の印刷条件: 標準名刺サイズ・印字密度7.5%を1枚として算出。プリントヘッドには、4色のプリントヘッドを含みます。*2 印刷条件: 標準名刺サイズを1枚として算出。
 ※お客さまによる交換はできません。カスタマーエンジニアによる交換となります。 ※交換目安は、使用する用紙サイズや用紙の種類、またお客さまの使い方によっては早く交換が必要となる場合があります。

[本体耐久]紙: 50万枚(標準名刺サイズ)、プラスチックカード: 50万枚(プリントヘッドを除く)*1
 *1 定期消耗部品を除いた場合の本体耐久。本体耐久は参考値であり、出力環境により異なる場合があります。

CX-G6400



CX-G2400



IX-R7000



■ ユースウェアサービス

● 搬入設置ユースウェアサービス

本体および一部のオプションで、搬入及び設置作業を行う場合、ユースウェア料が必要になります。

(以下の料金は、キャンノンマーケティングジャパン株式会社におけるユースウェア料になりますので、ご購入先により異なる場合がございます。詳細につきましては、ご購入先にお問い合わせください)

商品名	搬入手配料 <small>どちらか選択</small>				配送料		設置作業料		訪問料	
	商品コード	標準価格(税別)	商品コード	標準価格(税別)	商品コード	標準価格(税別)	商品コード	標準価格(税別)	商品コード	標準価格(税別)
本体	CX-G6400	608ZZ276	26,000円	600ZZ512	5,500円	012ZZ527	15,000円	012ZZ563	10,000円	
本体	CX-G2400	608ZZ276	26,000円	600ZZ511	2,200円	012ZZ540	2,500円	012ZZ563	10,000円	
本体	IX-R7000	608ZZ276	26,000円	600ZZ512	5,500円	012ZZ550	5,000円	012ZZ563	10,000円	
本体	※IX-R7000 (IC R/W増設)	694ZZ302	7,500円	前設置にて本体にオプションを取り付ける作業。新規設置時にオプションの取付を行う場合は必須となります。本体設置後に増設する場合は個別対応となりますので事前にご確認ください。						

- 搬入手配料：ご指定場所への配送と配置(空箱引取り含む)の料金で、同時に手配されるオプション品も含まれます。ただし、時間のご指定、特殊作業(階段作業、クレーン作業、営業時間外作業)、離島および離島に準ずる遠隔地への設置等には、別途所定の料金が必要となります。また、これらはお受けできない場合があります。
- 配送料：ご指定場所の軒先までの宅配料です。配置や空箱の引取りなどは行いません。
- 搬出撤去費：使用済商品を設置場所から回収車両への積載場所まで搬出、移動させる作業費となります。費用は質量に応じ設定されています。
- 設置作業料：お客さまが使用できる状態までの機器の接続および機械的な各種設定を行うための料金です。(ソフト的な設定に関しては別途料金が必要になります)
- 訪問料：カスタマーエンジニア1名がお客さま指定の場所に訪問するときにかかる料金です。設置作業、増設加工作業、操作指導にはカスタマーエンジニアの訪問が必要です。訪問料は、サービス拠点から片道30kmもしくは1時間以内(法定速度の普通自動車もしくは既存の交通機関を利用した場合)であり、これを超える場合には、遠隔地料金として15kmもしくは30分毎に10,000円を加算致します。また、訪問場所が離島の場合及び宿泊を伴う場合には、別途実費を申し受けます。

〈例〉CX-G6400を購入し、1台のPCにプリンタードライバーのインストールを行った場合のユースウェア料					
搬入手配料	+	設置作業料	+	訪問料	+
26,000円 (CX-G6400搬入手配料)		15,000円 (CX-G6400設置作業料)		10,000円 (訪問料×1人)	+
				2,500円 (ドライバーインストール×1)	+
					53,500円 (ユースウェア料総額)
〈例〉CX-G2400を購入し、1台のPCにプリンタードライバーのインストールを行った場合のユースウェア料					
配送料	+	設置作業料	+	訪問料	+
2,200円 (CX-G2400配送料)		2,500円 (CX-G2400設置作業料)		10,000円 (訪問料×1人)	+
				2,500円 (ドライバーインストール×1)	+
					17,200円 (ユースウェア料総額)

● 導入ユースウェアサービス

	作業名称	商品コード	標準価格(税別)	備考
プリンター導入 ユースウェア	プリンタードライバーインストールサービス	012ZZ984	2,500円/台	プリンタードライバーのPCへのインストール(別途訪問料が必要です)
	ネットワーク設定サービス	012ZZ983	5,000円/台	プリンターをネットワーク環境で使用いただくための設定作業。プリンタードライバーのインストールも含まれます。(別途訪問料が必要です)
	専用ソフトウェアインストールサービス	012ZZ984	2,500円/台	プリンター推奨ソフトウェアのPCへのインストール(別途訪問料が必要です)
	IX-R7000変換ケーブル用ドライバインストール	709ZZ278	2,500円/台	ICカードR/W取付時に必要なRS-232CケーブルをUSBに変換してPCに接続し、付属のドライバーをインストールします。別途訪問料が必要です。 ※推奨の変換ケーブルのみ作業可。
	訪問料(プリンター導入ユースウェア専用)	135ZZ952	10,000円	インストール作業、ネットワーク設定作業にはカスタマーエンジニアの訪問が必要です。10,000円/1人/1訪問(本体設置作業者と、インストール・ネットワーク設定作業者が同一の場合は、本体設置と同時の場合、訪問料金は無償です)
操作指導 ユースウェア	ImageCreate SE操作説明サービス	385ZZ334	31,000円/台	ImageCreate SEの操作説明サービス。別途訪問料が必要です。テキストに従ってImageCreate SEでサンプルデータを作成しながら、基本操作と出力までをご説明します。 ※お客さまデータの作成や、差込データ(Excelデータ等)の作成、名刺デザイン作成、ロゴの色味調整、トラブルシューティングは行いません。※訪問日程に関しては別途、事前の調整が必要となります。
	Artland 操作説明サービス	693ZZ675	25,000円	Artlandの操作説明。別途訪問料が必要です。(2h) ※Artlandがインストールされていること
	訪問料(操作指導ユースウェア専用)	798ZZ355	10,000円	操作説明サービス時の訪問料です。

● デザイン・ロゴ作成・色調整サービス一覧

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考
名刺デザイン作成基本サービス(清刷原稿)	7140A001	11,000円	プリンター推奨ソフトウェアを使用してデザイン(片面)を作成します。ロゴ2点までの制作を含みます。印刷用の清刷原稿をご用意ください。
名刺デザイン作成基本サービス(アナログ原稿)	7140A003	19,000円	プリンター推奨ソフトウェアを使用してデザイン(片面)を作成します。ロゴ2点までの制作を含みます。印刷用のアナログ原稿をご用意ください。
名刺デザイン作成基本サービス(デジタル原稿)	7140A005	9,500円	プリンター推奨ソフトウェアを使用してデザイン(片面)を作成します。ロゴ2点までの制作を含みます。印刷用のデジタルロゴデータをご用意ください。
追加ロゴ作成(清刷原稿)	7140A006	9,000円	基本サービス(清刷原稿)に、3点目以降のロゴを制作する場合の追加サービスです。ロゴ1点を追加制作します。
追加ロゴ作成(アナログ原稿)	7140A008	13,000円	基本サービス(アナログ原稿)に、3点目以降のロゴを制作する場合の追加サービスです。ロゴ1点を追加制作します。
追加ロゴ作成(デジタル原稿)	7140A010	9,500円	基本サービス(デジタル原稿)に、3点目以降のロゴを制作する場合の追加サービスです。ロゴの制作は含みません。
追加デザイン作成	7140A011	4,000円	基本サービスに、別デザイン(裏面など)を作成する場合の追加サービスです。ロゴの制作は含みません。
ロゴ作成	7140A012	10,000円	デザイン現品原稿からロゴを単独で1点制作するサービスです。プリンター推奨ソフトウェアへの配置は含みません。
色調整	7140A013	10,000円	プリンターの機種を変更した場合のロゴの色調整や、作成済みのImageCreateデータの再度の色調整を行います。また、一世代前のプリンター推奨ソフトウェアを変換したい場合にもご利用いただけます。
フォント背景補正	4180V711	8,200円	原案を紙原本でいただいた場合で、フォントが載っている背景の仕上げの補正サービスです。
フチなしエッジ処理費用	4180V718	4,100円	フチなしデザイン原案を紙原本でいただいた場合、背景の補正を調整するサービスです。

※標準価格に消費税は含まれておりません。