

# デスクトップを広くすっきり

## ワークスペースにとけこむカードプリンター

**nISCA**  
PR-C101


置き場所を選ばず  
利用シーンに合わせて  
思うがままにカードプリント


棚の中

机の左奥

レターボックスの上

ワゴンに乗せて机の下





## PR-C101


### 高画質・高信頼性

- 画質と信頼性は、当社のハイエンドモデル(カード発行者向け)と同じレベルの社内基準をクリアしています。

### かんたんカード補給

- 多機能カードカセットの採用により、発行を一旦止めずにカードを補給できます。
- カセットごと取り外しもできますので、大切なカードの保管や券種の変更にも容易に対応できます。
- 一枚毎の手差し発行にも対応しています。

- カードの排出口を2カ所から選択することができます。
- エラー発生カードの分別処理にも対応しています。



### かんたんインクリボン交換

- カートリッジタイプのためリボン交換もかんたん。
- リボン残量が少なくなった事をお知らせします。

### すぐに使える

- Windowsプリンタドライバや取説の他に「かんたん設置ガイド」が付属しています。
- 一般のWindowsアプリケーションから直ぐに印刷が可能です。

### おきかた自在

- オペレーションパネルが回転しますので、設置場所に合わせてタテにもヨコにも置くことができます。

## 【おもな仕様】

- 機能 : 片面フルカラー印刷
- 印刷方式 : 昇華型/溶融型直接熱転写方式
- 印刷媒体 : PVCカード  
サイズと厚さはJIS X 6301 に準拠
- 印刷密度 : 300dpi
- 印刷階調 : 入力: 各色256階調  
出力: 各色256階調制御
- 印刷領域 : 85.5mm×54mmカード全面  
但し、カード短手端0.2mmを除く
- 印刷スピード : 5色全面画像にて約27秒/枚  
CMYKO印刷時
- 転写リボン : 墨付カラーリボン (YMCKOタイプ)  
オーバークート付墨リボン (KOタイプ)  
墨単色リボン (Kタイプ)
- カード供給方式 : 自動供給 (100枚自動供給)
- インターフェイス : USB2.0
- 対応OS : Windows 7/8.1/10 (32bit/64bit)  
Windows Server 2008 (64bit)/2012 (64bit)\*  
\* 限定条件で動作確認
- 電源 : AC100/120,220/240V,50/60Hz
- 消費電力 : 120W(最大)(100V時)
- 外形寸法 : 約329×222×180mm  
(横幅×奥行×高さ)
- 本体質量 : 約7kg
- 動作環境 : 温度: 10~35℃  
湿度: 35~85% (結露なきこと)
- その他 : セキュリティワイヤーロック対応
- 主な付属品 : かんたん設置ガイド、操作ガイド (CD-ROM内収録)、電源ケーブル、USBケーブル、プリンタードライバーCD、3P→2P変換コネクタ、後方排出スタッカー、クリーニングカード、保証書

販売店

## キヤノンファインテックニスカ株式会社

埼玉県三郷市中央1丁目14番地1  
TEL : 048-949-3311 〒341-8527  
URL <http://ftn.canon/>

2018年11月現在

201811-C1101

