

## ポスターの内製化をご検討のお客様



大判プリンター  
GPシリーズ  
詳細はこちら



## 画質、コスト、スピードのパフォーマンスを高いレベルで提供 さらには出力物の耐光性、キズのつきにくさも進化したキヤノン新GP-Sシリーズ

### 思わず目を奪われる そんな発色でプリントしたい…

色濃く鮮やかな発色を実現  
人目を引くポスター出力が可能に！

新GPシリーズは従来モデルから色域を広げ、よりポスター出力に最適に。色濃く鮮やかな発色はポスターに人目を引きつけます。また擦れによる印刷面のキズの抑制や優れた耐光性で、屋外や長期間におよぶ掲示でも品質を損ないません。広告などのグラフィックポスターの出力を担う出力サービス事業者様、社内のデザイン部門や社内印刷部門などのお客様におすすめです。



### 広告ポスターでコーポレートカラーを もった的確に再現したい…

米国パントン社の色見本帳の96%をカバー\*  
コーポレートカラーの色再現もスムーズに！

色域を広げた新GPシリーズは印刷業界で幅広く使用されている米国パントン社の色見本帳「PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated」において96%のカバー率\*を達成。従来よりも高い色再現性を実現したことで、コーポレートカラーが含まれる商品広告などで忠実な色再現がより可能に。厳格な色味の管理や高品位なポスター印刷が求められる現場を支えます。

\*imagePROGRAFプリンタードライバ、キヤノン [プレミアム半光沢紙2 (厚口)] を使用し、[きれい]、[色補正なし]での印刷時。



# 「時間も手間もかけずに出力したい」「人目を引く色で表現したい」 ポスター出力に求められる高速出力も高品位な色再現も両立

## 赤やオレンジの色再現性を もっと高めたい…


オレンジインク、グレーインクを新たに採用  
新たな顔料インク「LUCIA PRO II」で思いのままに再現！

新GPシリーズは新開発の顔料インク「LUCIA PRO II」を搭載。オレンジインクの採用により広い色域を実現しました。オレンジインクの効果により赤やオレンジの領域の色再現範囲も拡大。人目を引く色濃く発色の良い出力や商品広告で必要となる忠実な色再現を可能にしています。またグレーインクも搭載。カラーインクの使用量を抑えることで、安定したグレー色調と滑らかなグラデーション表現が可能に。人肌などの細やかな質感を滑らかに再現します。さらにグレーインクは低彩度領域でも安定した色再現に効果を発揮。新開発の顔料インクがポスターの表現の可能性を広げます。

## 色ムラ、出力にかかる時間 もっと生産性を高めたい…

インクをプリントヘッドに左右対称に配置  
色ムラの抑制も高速印刷も可能に！

高画質と高速印刷を両立させるために、プリントヘッドにおけるインクの配置を工夫。基本となる4色のインク（イエロー、マゼンタ、シアン、マットブラック）と特色のオレンジインクを左右対称となるようにミラー状に配置。出力時の往路と復路でのインク吐出順序が揃うことで、双方向印刷における色ムラを抑制することが可能に。色鮮やかさと出力スピードの速さを両立しています。ポスター出力を業務として日常的に行われている出力サービス事業者様、社内のデザイン部門や社内印刷部門などのお客様の出力業務の生産性を高めます。



## 時間が経つとポスターが劣化する… キズも気になる…

耐光性は200年※！ワックスで傷からも守る  
ポスターの品質をずっと維持できる！

新開発顔料インク「LUCIA PRO II」には高耐光性顔料を採用。発色に優れながら光に分解されにくい色材を採用することで、印刷した作品は200年にも及ぶ耐光性※を実現。ポスターの高画質を長期間維持できるため、ポスター掲示において光起因の画質劣化を抑えられます。またインクにはワックスを添加。ワックスは印字後に印字層表面に広がるため印刷面の滑り性が高まり、なめらかに。擦れによる傷が付きにくくなるため、プリントの後加工や持ち運び、掲示などでポスターに触れる際に安心して取り扱うことができます。

※光沢プロ [ブラチナグレード]使用時。JEITA (社団法人 電子情報技術産業協会) 発行のデジタルカラー写真プリント画像保存性評価方法 (JEITA CP-3901B) の屋内耐光性試験方法および寿命判断基準に準じて算出した予測値。

## プリンターにかかるコストを まとめて集計したい…

コストの一元管理ができる！  
業務負担の効率化を実現するAccounting Manager

Accounting Managerは、プリンターのコスト管理ソフトウェアです。ジョブの履歴からコストを正確に算出し、部門や利用者ごとのデータも集計可能。複数のプリンターを統一的に管理し、用紙やインクの情報も定期的に送信。プリンター関連のコスト管理を効率化し、ビジネスの最適化を実現します。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キヤノン イメージプログラフ ホームページ

[canon.jp/imageprograf](http://canon.jp/imageprograf)



## 外国人観光客のお客様にも伝わる ポスターをつくりたい…

外国語を使ったポスターが簡単に作れる！  
13ヶ国※の言語に対応のPosterArtist Lite

PosterArtistは簡単にポスターなどのデザイン物を作成できるソフトウェア。無料アプリのLite版なら複数言語のポスターを簡単に作成できます。「限定商品」「海外発送可能」といった外国人観光客のお客様に訴求力のある言葉など、950以上の表現を13ヶ国※の言語に翻訳された文言集をご提供。外国人観光客のお客様の購買意欲をかき立てられます。

\*Windowsアプリ、ダウンロード提供になります



※日本語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、簡体中国語、韓国語、繁体中国語、タイ語、インドネシア語

## デザイン経験のない人でも ポスターを作れる環境をつくりたい…

誰でも簡単！直感的な操作でデザイン完成！  
ウェブ版PosterArtist

無料アプリのウェブ版PosterArtistの魅力は誰でも簡単にポスターなどを作成できる手軽さです。テンプレートが豊富で、タイトルや画像などの入力だけでデザインが完成できます。できあがったデザインはキヤノンのプリンターで直接印刷できるので便利。プロのようなクオリティを手軽に実現できます。



## 大判プリンター GPシリーズ



	標準価格 (税別)	商品コード	スタンド	2段ロールユニット	サイズ
GP-6600S	¥1,830,000	6415C001	標準	標準	60インチ
GP-4600S	¥648,500	6413C001	標準	オプション	B0ノビ
GP-2600S	¥340,200	6411C001	オプション	オプション	A1ノビ

詳細はWEBにてご確認ください。

\*写真はスタンドや2段ロールユニット等オプション設定のモデルにおいて装着済みの写真になります。

ご購入/お問い合わせは弊社営業まで