


画質、生産性すべてを革新する  
新世代プロプリンター

# imagePROGRAF



### PRO Series



### GP Series



TZ-30000 MFP / TX Series / TM Series / TC Series



お客様に選ばれて  
国内出荷台数No.1

※出典：IDC's Worldwide Quarterly Industrial Printer Tracker 2023, Q4 Share By Brand, 2023年, 国内水性大判プリンター市場の出荷台数において

# 製品ラインアップ表

印刷可能  
サイズ

大

imagePROGRAF史上  
最高の写真画質

ポスター用途のGPシリーズに  
新ラインアップ追加

**NEW**

**PRO-6600**

用紙サイズ 色数  
60インチ 12色



本体標準価格(税別)  
¥1,985,000

**NEW**

**PRO-4600**

用紙サイズ 色数  
B0ノビ 12色



本体標準価格(税別)  
¥767,800

**NEW**

**PRO-2600**

用紙サイズ 色数  
A1ノビ 12色



本体標準価格(税別)  
¥382,800

**PRO-1000**

用紙サイズ 色数  
A2ノビ 12色



本体標準価格(税別)  
オープン価格

**NEW**

**GP-6600S**

用紙サイズ 色数  
60インチ 7色



本体標準価格(税別)  
¥1,830,000

**NEW**

**GP-4600S**

用紙サイズ 色数  
B0ノビ 7色



本体標準価格(税別)  
¥648,500

**NEW**

**GP-2600S**

用紙サイズ 色数  
A1ノビ 7色



本体標準価格(税別)  
¥340,200

**GP-4000**

用紙サイズ 色数  
B0ノビ 11色



本体標準価格(税別)  
¥767,800

**GP-300**

用紙サイズ 色数  
A0ノビ 6色



本体標準価格(税別)  
¥426,800

**GP-2000**

用紙サイズ 色数  
A1ノビ 11色



本体標準価格(税別)  
¥382,800

**GP-200**

用紙サイズ 色数  
A1ノビ 6色



本体標準価格(税別)  
¥283,800

印刷可能  
サイズ

小

フォト / アート

ポスター / POP

TMシリーズ

+ スキャナーで

スキャンとコピーが

可能な複合機に



+



=



TM-355/TM-350/TM-340

Lm36

TM-355/TM-350/TM-340 複合機



+



=



TM-255/TM-250/TM-240

Lm24

TM-255/TM-250/TM-240 複合機

※TM-200シリーズスタンドは別売り ※写真はTM-350/TM-250

## MFPソリューション

### CAD/ポスター モデル

#### TX-4100

用紙サイズ 色数  
B0ノビ 5色



本体標準価格(税別)  
¥723,800

#### TZ-30000 MFP

用紙サイズ 色数  
A0ノビ 5色



本体標準価格(税別)  
¥1,705,000

#### TX-4100 MFP

用紙サイズ 色数  
B0ノビ 5色



本体標準価格(税別)  
¥1,262,800

#### TX-3100 MFP

用紙サイズ 色数  
A0ノビ 5色



本体標準価格(税別)  
¥1,130,800

#### TX-2100 MFP

用紙サイズ 色数  
A1ノビ 5色



本体標準価格(税別)  
¥1,012,600

### マルチユース スタンダードモデル

#### TX-3100

用紙サイズ 色数  
A0ノビ 5色



本体標準価格(税別)  
¥591,800

#### TM-355

用紙サイズ 色数  
A0ノビ 5色



本体標準価格(税別)  
¥484,000

#### TM-350

用紙サイズ 色数  
A0ノビ 5色



本体標準価格(税別)  
¥418,000

#### TM-340

用紙サイズ 色数  
A0ノビ 5色



本体標準価格(税別)  
¥328,000

#### TC-20

用紙サイズ 色数  
A1ノビ 4色



本体標準価格(税別)  
オープン価格

#### TX-2100

用紙サイズ 色数  
A1ノビ 5色



本体標準価格(税別)  
¥426,800

#### TM-255

用紙サイズ 色数  
A1ノビ 5色



本体標準価格(税別)  
¥305,800

#### TM-250

用紙サイズ 色数  
A1ノビ 5色



本体標準価格(税別)  
¥239,800

#### TM-240

用紙サイズ 色数  
A1ノビ 5色



本体標準価格(税別)  
¥196,800

#### TC-20M

用紙サイズ 色数  
A1ノビ 4色



本体標準価格(税別)  
オープン価格

※PRO-2600、GP-2600S、GP-2000、GP-200、TX-2100、TM-255/250/240、TC-20/20Mはスタンド別売り

## CAD / ポスター / POP

### オプションの

### LMスキャナー購入で

### TMシリーズ (TM-355/350/340 / TM-255/250/240) が

### 複合機に

※スキャナー単体では使えません

Lm36

[本体標準価格(税別)] ¥251,000  
[商品コード] 4353V382

Lm24

[本体標準価格(税別)] ¥231,000  
[商品コード] 4353V381

Lm36	Lm24	600 dpi
A0ノビ 対応用紙サイズ	A1ノビ 対応用紙サイズ	スキャン解像度
0.8mm メディア厚	76.2 mm/秒 スキャンスピード (モノクロ)	3.5 インチ タッチパネルモニターサイズ



スキャンしたデータを  
USBメモリに保存可能

NEW

NEW GP-6600S / GP-4600S / GP-2600S

# PRO Series & GP Series

## LUCIA PRO IIインクシステム

### [ PRO ]

新PROシリーズはレッドとブルーの特色や濃淡2種類のグレーを含む12色インクを採用しています。光沢紙/半光沢紙では評価の高かった従来モデルの画質を維持。ファインアート紙では黒濃度が向上し、より深みのある黒を再現します。さらに、暗部の色再現領域が拡大することで、表現力豊かな作品がプリント可能になりました。これによりimagePROGRAFシリーズ最高の写真画質を実現しています。



※1 PRO-6600/4600/2600に搭載される12色のインクのうち11色に新開発顔料インクを使用。マットブラックはGP-4000/2000搭載のインクを使用。



### [ GP ]

新GPシリーズは鮮やかな発色を実現する特色オレンジや、人肌などの細かな質感を滑らかに再現するグレーを含む7色インクと新設計のカラーマッチング技術を採用。商品広告などの人目を引く高品位なポスターを高速出力します。「PANTONE™ FORMULA GUIDE Solid Coated」において96%<sup>※2</sup>のカバー率を達成し、コーポレートカラーが含まれる商品広告などの印刷を支援します。



※2 用紙種類：プレミアム半光沢2（厚口）/印刷品位：きれいモード使用時。

※3 GP-6600S/4600S/2600Sに搭載される7色のインクのうち5色に新開発顔料インクを使用。マットブラックおよびオレンジはGP-4000/2000搭載のインクを使用。



# リニューアルポイント

注目

## さらに強化された画像堅牢性

### [ 耐光性<sup>※4</sup> ]

発色と写像性に優れ、写真高画質として市場で評判のLUCIA PROインクがさらに進化しました。PROシリーズではアート紙における黒濃度、暗部色域の向上により、フォト/アート作品としての表現力が強化されています。また、フォトアートで求められる耐光性と耐擦過性などの画像堅牢性を高めました。

光沢プロ  
[プラチナグレード]

厚口  
コート紙HG

NEW

New PRO  
series

200年

NEW

New GP  
series

200年




※4 厚口コートHG使用時。JEITA (社団法人 電子情報技術産業協会) 発行のデジタルカラー写真プリント画像保存性評価方法 (JEITA CP-3901B) の屋内耐光性試験方法および寿命判断基準に準じて算出した予測値

### [ 耐擦過性 ]

LUCIA PRO IIはインクにワックスを添加しています。ワックスは印字後に印字層表面に広がり、印刷面の滑り性を向上させます。光沢紙/半光沢紙に印刷したプリントは耐擦過性に優れ、擦れによるキズが付きにくく、額装などのプリントの後加工、持ち運び、掲示や梱包などで容易な取り扱いが可能です。

#### 高結晶性ワックスを添加

ワックスが潰れて変形することで滑り性を付与。  
写像性にも影響無し。更に最適な吐出制御で  
画像に影響無く耐擦過性向上が実現した。



表面の凹凸が少なく反射も軽微なため  
写像性には影響無し



## 高い画質安定性

## インク吐出状態監視

新開発のインク液滴センサーがヘッドのインク吐出状態を定期的に監視します。さらに、非印字式のヘッド位置調整機能によりヘッド位置を補正し、画像劣化を未然に防止します。



インクの吐出状態を定期的にモニタリング

## カラーキャリブレーションによる出力色の安定性

プリンター内蔵のマルチセンサーを用いたカラーキャリブレーション機能を標準装備しています。プリントヘッドの個体差や経年変化による出力色のばらつきを補正することで、平均色差 $\Delta E00 \leq 2.0$ の安定した色再現を実現します。



内蔵のマルチセンサーを使って特定のパターンを印刷して自動測定

## メディアハンドリング

## スマートロール紙セット

ロール紙を置くだけで給紙、用紙種類判定と残量推計を短時間に自動で行い、ユーザーの手間を削減します。

## 用紙交換時間の短縮


給紙動作のシーケンスの見直しにより交換時間が従来よりも40%短縮します。

## 3タイプのフチなし印刷対応

定型サイズでロール紙幅よりはみだして印刷する従来のフチなしプリントや、マルチセンサーで用紙端部を検知しロール紙幅ギリギリ内側に印刷するフリーサイズフチなしプリント、3辺をフチなし印刷しカット回数を削減する3辺フチなしプリントなど、用途に応じて3タイプのフチなしプリントを活用できます。



ロール紙を置くだけでオペレーターの作業は完了



フリーサイズフチなしプリント

# GP Series の共通特徴

特徴

3

## 排紙スタイルを自在に調整できるマルチポジション・バスケット

出力目的や用紙の種類・プリントサイズなど、使用条件に応じた多様なポジション・スタイルを4種類ご用意しています。前面排紙はバスケットが排紙口の直下に位置しているため、平面積載には比較的小さいサイズの出力紙を積載する際に自然な姿勢での取り出しが可能です。バスケットの深さもフリーで調整可能。スロープは出力紙がまっすぐな状態で排紙されます。アート紙など、印刷表面に直接触れたくない時や、傷や擦れが付くのを防ぎたい時に便利です。



特徴

4

## マルチファンクションロールシステム

下段にオプションのロールユニットを装備することで、2段ロール給紙に対応しています。サイズや種類の異なる用紙を使った切り替え印刷や、上段の長尺プリントを下段で巻き取るなど、ワークフローに合わせて多目的に使用できます。

巻取り装置としても利用可能



印字面外側



印字面内側

特徴

5

## ユーザビリティの向上

### ロールカバーの指標を追加

(装着メディアの視認性向上)

従来からある半透明のロールカバーに新たに指標を追加。装着されているロール紙幅を一目で確認することができます。

### ロール紙残量表示(5段階表示追加)

操作パネルのトップ画面に、ロール紙残量推計が一目で分かる5段階表示を追加しました。



### インクタンクカバーの半透明化

交換するインクタンクをカバーを開けることなく視認することが可能です。交換作業が容易に行えます。

### 印刷中のプリント物が見やすい機内照明

本体カバー内に機内照明を装備しました。カバーが閉じた状態で印刷中の様子を目視で確認できます。点灯状態は操作パネルのトップ画面から簡単に設定できます。



## TZ Series

A0ノビに対応。2段ロール給紙機構・上部排紙機構標準装備の高速MFPモデルです。大型タッチパネルコントローラーを搭載し、高速スキャン、高精細コピー&高速プリントに対応しています。



## TX Series

B0ノビ・A0ノビ・A1ノビに対応のモデルです。500GBハードディスクを標準搭載し、ポスターもCADも大量出力を実現します。各サイズMFPモデルもご用意しています。



## TM Series

A0ノビ・A1ノビ/ハードディスク有・無/印刷枚数によって選べる6機種をご用意しています。新開発のマゼンタインクで普通紙にも鮮やかな赤発色を再現します。コンパクトで静音性に優れた設計です。オプションのLmスキャナーと組み合わせるとMFPとしてもご使用いただけます。



## TC Series

A1ノビに対応のコンパクトデスクトップモデルです。A3図面からA1ポスターまでの大判プリントを身近に使用できる環境を、最適な省スペース設計と使いやすさで実現しています。A4フラットベッドスキャナ搭載モデルもご用意しています。





特徴

# キヤノン大判プリンターの特徴

特徴

1

## ストップレスインクタンク交換 ※TCシリーズは対象外

インクタンクが空になっても一定量のインクが蓄えられているサブインクタンクから自動供給することで、印字しながらインクタンクの交換が可能です。連続印刷途中でのダウンタイム発生を防ぐとともに、インクタンク内のインクを最後まで使いきることが容易となり、コスト削減にも貢献します。



特徴

2

## ノズリリカバリーシステム ※TCシリーズは対象外

プリントヘッドのノズルからのインク吐出をセンサーで精密にチェックします。目詰まりを検知するとインクを吐出していないノズルを使用せず、別のノズルによって自動的に補完します。目詰まりが多く補完しきれない場合にはクリーニングの実行を促す機能を搭載しています。



特徴

3

## 豊富なテンプレートでデザイン・レイアウト・印刷が簡単にできるPosterArtist

ポスターのデザイン制作をサポートするデザインアプリケーションです。豊富なテンプレートと充実した編集機能、ストックフォトサービスと連携した写真・イラスト素材を用いて、好みのデザインが簡単に制作できます。WEB版とPC版があり、無料でご利用いただけます。




特徴


4

## 多様なサイズのフチなし印刷対応 ※TCシリーズは対象外


用紙端部を検知するマルチセンサーのアルゴリズムの進化により、高精度での余白調整を実現。用紙端部ギリギリ内側まで印刷することが可能となりました。これにより、すべての定型サイズロール紙幅とあらゆるカスタムサイズロール紙でのフチなしプリントを実現しています。



ロール紙幅よりはみだし印刷  
はみだし分はインクを吸収



余白精度のアルゴリズム向上により  
ロール紙幅ギリギリ内側に印刷



ロール紙幅と異なる  
サイズ出力でも  
1辺をカットするだけ

イメージ画

# PRO-6600 / PRO-4600 / PRO-2600 / PRO-1000

キヤノン大判プリンター史上最高の写真画質  
 ハイレベルな作品 / 商品を提供するならPROシリーズ※

※PRO-1000は搭載インクが異なります。

## NEW PRO-6600



<b>60</b> インチ 対応用紙 サイズ	<b>500</b> GB ハードディスク (暗号化)	<b>3</b> GB メモリー
<b>700ml</b> <b>330ml</b> <b>160ml</b> インクタンクサイズ (初期同梱は330ml)	<b>2</b> 段ロール 給紙 (巻取りと切替)	用紙巻き取り 装置 (給紙と切替)

バーチャル ショールームへ 価格を チェック WEBで さらに詳しく

サイズ: 用紙 (モード)	出力スピード	インクコスト
B0: 普通紙 / ロール紙 (レベル5)	約2.3分	約208円*(税別)
B0: 光沢紙 / ロール紙 (標準)	約7.9分	約373円*(税別)

[本体標準価格 (税別)] ¥1,985,000 \*700mlインクタンク  
 [商品コード] PRO-6600:6409C001 使用時  
 2段ロールユニットRU-63:1152C007 ※本体と同時出庫必須

## NEW PRO-4600



※オプション (ロールユニット) 装着時

<b>B0</b> ノビ 対応用紙 サイズ	<b>500</b> GB ハードディスク (暗号化)	<b>3</b> GB メモリー
<b>700ml</b> <b>330ml</b> <b>160ml</b> インクタンクサイズ (初期同梱は330ml)		

バーチャル ショールームへ 価格を チェック WEBで さらに詳しく

サイズ: 用紙 (モード)	出力スピード	インクコスト
B0: 普通紙 / ロール紙 (レベル5)	約2.3分	約208円*(税別)
B0: 光沢紙 / ロール紙 (標準)	約7.9分	約373円*(税別)

[本体標準価格 (税別)] ¥767,800 \*700mlインクタンク  
 [商品コード] 6407C001 使用時

## NEW PRO-2600



※オプション (ロールユニット/スタンド) 装着時

<b>A1</b> ノビ 対応用紙 サイズ	<b>500</b> GB ハードディスク (暗号化)	<b>3</b> GB メモリー
<b>700ml</b> <b>330ml</b> <b>160ml</b> インクタンクサイズ (初期同梱は160ml)		

バーチャル ショールームへ 価格を チェック WEBで さらに詳しく

サイズ: 用紙 (モード)	出力スピード	インクコスト
A1: 普通紙 / ロール紙 (レベル5)	約58秒	約71円*(税別)
A1: 光沢紙 / ロール紙 (標準)	約3.2分	約132円*(税別)

[本体標準価格 (税別)] ¥382,800 \*700mlインクタンク  
 [商品コード] 6405C001 使用時

## PRO-1000



<b>A2</b> ノビ 対応用紙 サイズ	<b>1</b> GB メモリー	<b>80</b> ml インクタンクサイズ
--------------------------------	---------------------	---------------------------

バーチャル ショールームへ 価格を チェック WEBで さらに詳しく

サイズ: 用紙 (モード)	出力スピード	インクコスト
L判写真 (光沢 ゴールド)	約55秒	約20円(税別)
A2写真 (光沢 プロ [プラチナグレード])	約6.0分	約741円(税別)

[本体標準価格 (税別)] オープン価格  
 [商品コード] 0608C001

## 新開発顔料インク搭載。史上最高写真画質を実現

新顔料インクシステム「LUCIA PRO II」を搭載し、アート紙における黒濃度の向上・暗部色域の拡大、耐光性や耐擦過性など画像堅牢性を両立しています。反射率の低い顔料粒子を新たに採用し、黒濃度を向上させました。高耐光顔料を採用し、インクにワックスを添加することで優れた画像堅牢性を実現。多様な用紙で微細な諧調表現を追求していただけます。

PRO-6600

PRO-4600

PRO-2600

PRO-1000



## クロマオプティマイザーでブロンズ現象を抑制

PROシリーズは透明インククロマオプティマイザーを搭載しています。クロマオプティマイザーは色の見え方を決定づける光を最適に制御することで、プリントを見る環境によらずインク色材の本来の色を忠実に表現可能です。暗部発色と黒の表現力、光沢均一性に優れ、ブロンズ現象が抑制された最高画質を実現します。

PRO-6600

PRO-4600

PRO-2600

PRO-1000



## EOS連携 入力から出力までのトータルソリューション

フォト出力ソリューション「Professional Print & Layout」では、作品のレイアウト設定、プリント前のプレビュー確認、モノクロ色調整など、フォト出力に必要な機能を簡単に操作可能です。Digital Photo ProfessionalやAdobeソフトウェアからのプラグインとして起動できるほか、アプリケーション単体での起動も可能。その他、用紙情報の設定を行うMedia Configuration Toolなど、便利なソリューションを複数搭載しています。

PRO-6600

PRO-4600

PRO-2600

PRO-1000



## 環境対応と消費電力の削減

環境対応面では、製品梱包材における発泡スチロールの使用を全廃（PRO-2600）、または大幅に削減（PRO-6600とPRO-4600）することに成功しました。また、リサイクル可能な段ボールの使用など環境配慮を行っています。消費電力面では、動作時消費電力の削減や、電源オフ時の消費電力を約0.2W以下に削減するなど従来製品からアップデートしました。

PRO-6600

PRO-4600

PRO-2600

PRO-1000



環境に配慮した大判プリンタです

# GP-6600S / GP-4600S / GP-2600S

特色オレンジを含む

7色の高発色が魅力の「GPシリーズ」新製品

NEW

## GP-6600S



最大  
60インチ


バーチャル  
ショールームへ



価格をチェック



WEBでさらに詳しく



サイズ:用紙 (モード)	出カスピード	インクコスト
B0: 普通紙 / ロール紙(レベル5)	約1.1分	約144円*(税別)
B0: 光沢紙 / ロール紙(標準)	約6.6分	約319円*(税別)

[本体標準価格(税別)]¥1,830,000

\*700mlインクタンク使用時

[商品コード]GP-6600S:6415C001 2段ロールユニットRU-63:1152C007 ※本体と同時出庫必須

NEW

## GP-4600S



最大  
B0ノビ


バーチャル  
ショールームへ



価格をチェック



WEBでさらに詳しく



サイズ:用紙 (モード)	出カスピード	インクコスト
B0: 普通紙 / ロール紙(レベル5)	約1.1分	約144円*(税別)
B0: 光沢紙 / ロール紙(標準)	約6.6分	約319円*(税別)

[本体標準価格(税別)]¥648,500 [商品コード]6413C001

\*700mlインクタンク使用時

NEW

## GP-2600S



最大  
A1ノビ


バーチャル  
ショールームへ



価格をチェック



WEBでさらに詳しく



サイズ:用紙 (モード)	出カスピード	インクコスト
A1: 普通紙 / ロール紙(レベル5)	約29秒	約50円*(税別)
A1: 光沢紙 / ロール紙(標準)	約2.8分	約112円*(税別)

[本体標準価格(税別)]¥340,200 [商品コード]6411C001

\*700mlインクタンク使用時

※オプション (ロールユニット) 装着時

※オプション (ロールユニット/スタンド) 装着時

## 新開発顔料インク搭載でポスター画像の堅牢性を実現

色再現性と画像堅牢性がさらに強化された7色の新顔料インクシステム「LUCIA PRO II」を搭載しています。作品の長期保存を実現する高耐光性、プリント後加工で傷が付きにくい耐擦過性(光沢紙/半光沢紙)が魅力です。また、Pantoneカバー率96%※なので、コーポレートカラー等ポスター色を忠実に再現可能です。また、オレンジインクの採用により色の誘目性や色再現性を両立しています。

※用紙種類：プレミアム半光沢2(厚口) / 印刷品位：きれいモード使用時。




## ミラーヘッドで生産性を向上

プリントヘッドに基本となる4色(イエロー、マゼンタ、シアン、マットブラック)と特色のオレンジを左右対称に配置しています。往路時のインク色の吐出の順序と復路での吐出順序が揃うことで、低パス時の双方向印刷における色むらを抑制し、高速印刷を実現しています。



## クリエイティビティをさらに高める信頼性

新開発のインク液滴センサーがヘッドのインク吐出状態を定期的に監視しています。非印字式ヘッド位置調整機能により、推定量に応じてヘッド位置を補正します。吐出状態を検出して自動で調整するため、画質の劣化を未然に防ぐことが可能。オペレーターの作業時間・ヘッド交換回数の削減を実現します。



## 環境対応と消費電力の削減

環境対応面では、使い捨てプラスチックを削減し、環境負荷低減に貢献しています。さらに、最終組み立て生産に使用する電力の100%を再生エネルギーで賄っています。消費電力面では、動作時消費電力の削減や、電源オフ時の消費電力を約0.2W以下に削減するなど従来製品から改善しました。



## GP-4000 / GP-2000

## GP-300 / GP-200

蛍光ピンクインクと4色の特色インクを搭載した、「GPシリーズ」プリント全体の明度と彩度が向上し、明るく柔らかな色再現が可能

## GP-4000



最大  
B0ノビ

※オプション（ロールユニット）装着時



対応用紙サイズ    ハードディスク (番号化)    メモリー



インクタンクサイズ (初期同梱は330ml)    蛍光ピンク

バーチャル  
ショールームへ

価格を  
チェック

WEBで  
さらに詳しく

サイズ: 用紙 (モード)	出カスピード	インクコスト
B0: 普通紙 / ロール紙 (レベル5)	約2.3分	約167円* (税別)
B0: 光沢紙 / ロール紙 (標準)	約7.9分	約294円* (税別)

[本体標準価格 (税別)] ¥767,800    \*700mlインクタンク  
[商品コード] 5253C001    使用時

## GP-2000



最大  
A1ノビ

※オプション（ロールユニット/スタンド）装着時



対応用紙サイズ    ハードディスク (番号化)    メモリー



インクタンクサイズ (初期同梱は160ml / その他160ml)    蛍光ピンク

バーチャル  
ショールームへ

価格を  
チェック


WEBで  
さらに詳しく

サイズ: 用紙 (モード)	出カスピード	インクコスト
A1: 普通紙 / ロール紙 (レベル5)	約58秒	約58円* (税別)
A1: 光沢紙 / ロール紙 (標準)	約3.2分	約102円* (税別)

[本体標準価格 (税別)] ¥382,800    \*700mlインクタンク  
[商品コード] 5255C001    使用時

蛍光ピンクインクと5色顔料インクを搭載し、  
今までにない色鮮やかなポスター出力を実現します

## GP-300



最大  
A0ノビ



対応用紙サイズ    ハードディスク    メモリー



インクタンクサイズ (初期同梱は90ml)    蛍光ピンク

バーチャル  
ショールームへ

価格を  
チェック

WEBで  
さらに詳しく

サイズ: 用紙 (モード)	出カスピード	インクコスト
A0: 普通紙 / ロール紙 (速い)	約44秒	約96円* (税別)
A0: 光沢紙 / ロール紙 (標準)	約6.3分	約215円* (税別)

[本体標準価格 (税別)] ¥426,800    \*300mlインクタンク  
[商品コード] 5251C001    使用時

## GP-200



最大  
A1ノビ

※オプション（スタンド）装着時



対応用紙サイズ    ハードディスク    メモリー



インクタンクサイズ (初期同梱は90ml)    蛍光ピンク

バーチャル  
ショールームへ

価格を  
チェック

WEBで  
さらに詳しく

サイズ: 用紙 (モード)	出カスピード	インクコスト
A1: 普通紙 / ロール紙 (速い)	約25秒	約49円* (税別)
A1: 光沢紙 / ロール紙 (標準)	約3.5分	約111円* (税別)

[本体標準価格 (税別)] ¥283,800    \*300mlインクタンク  
[商品コード] 5249C001    使用時

## 水性顔料蛍光インクと特色インクによる高付加価値プリント


水性顔料大判インクジェットプリンターとして世界初の蛍光ピンクを搭載しています。蛍光ピンクインクをねりこむ「デジタルねりこみ」技術により、ピンクからオレンジの領域にかけて、鮮やかで明るくやわらかい発色が可能になりました。蛍光ピンク単体では難しかった高明度なオレンジなど表現力が増しています。

GP-4000

GP-2000

GP-300

GP-200



## 新開発特色インク(R、O、G、V)による、明度・彩度方向の色域拡大

高明度、高彩度方向に色域を拡大した4色の特色(レッド、オレンジ、グリーン、バイオレット)との組み合わせにより、付加価値の高いプリント制作が可能になりました。また、「PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated」で業界最高レベルの99%※カバー率を実現しています。PANTONEのパッチナンバーを用いたデータ作成が可能です。


※imagePROGRAFプリンタードライバー、キヤノン写真用紙・光沢プロ【プラチナグレード】を使用し、[ポスター・写真(蛍光)]、[最高](600dpi)での印刷時。

GP-4000

GP-2000

GP-300

GP-200



## 「PANTONE PASTELS & NEONS GUIDE Coated」認証取得※

業界で初めてとなる「PANTONE PASTELS & NEONS GUIDE Coated」の認証を取得※しています。

※カバー率はGP-4000/GP-2000は97%(imagePROGRAFプリンタードライバー、キヤノン写真用紙・光沢プロ【プラチナグレード】を使用し、[ポスター・写真(蛍光)]、[最高](600dpi)での印刷時)、GP-300/GP-200は85%(imagePROGRAFプリンタードライバー、キヤノンプレミアム半光沢紙2(厚口)を使用し、[ポスター・写真(蛍光)]、[きれい](600dpi)での印刷時)

GP-4000

GP-2000

GP-300

GP-200



## RIPソリューションの提供

大判出力環境で多用されるソフトウェアRIPをオプションにて揃えています。印刷やデザイン、プリントサービスなど、プロフェッショナルユーザーの多様な出力ワークフローに対応します。

GP-4000

GP-2000

GP-300

GP-200

RIPを使用した  
出力ワークフロー



ポスターから図面まで。多様な目的において、  
高い生産性と優れた用紙ハンドリングを実現

## TX-4100



※オプション (ロールユニット) 装着時

バーチャル  
ショールームへ



価格をチェック



WEBでさらに詳しく

<b>B0</b> ノビ	<b>500GB</b> ハードディスク (暗号化)	<b>128</b> GB メモリー	<b>700ml</b> 330ml 160ml インクタンクサイズ (初期同梱は330ml)	HP-GL/2 HP RTL
対応用紙 サイズ	ハードディスク (暗号化)	メモリー	インクタンクサイズ (初期同梱は330ml)	CAD対応

サイズ: 用紙 (モード)	出力スピード	インクコスト
B0: 普通紙 / ロール紙 (レベル5)	約 <b>52</b> 秒	約 <b>64</b> 円*(税別)
B0: 厚口コート紙 / ロール紙 (標準)	約 <b>3.6</b> 分	約 <b>209</b> 円*(税別)

[本体標準価格(税別)] ¥723,800 [商品コード] 4602C001 \*700mlインクタンク使用時

## TX-3100



※オプション (ロールユニット) 装着時

バーチャル  
ショールームへ



価格をチェック



WEBでさらに詳しく

<b>A0</b> ノビ	<b>500GB</b> ハードディスク (暗号化)	<b>128</b> GB メモリー	<b>700ml</b> 330ml 160ml インクタンクサイズ (初期同梱は330/160ml)	HP-GL/2 HP RTL
対応用紙 サイズ	ハードディスク (暗号化)	メモリー	インクタンクサイズ (初期同梱は330/160ml)	CAD対応

サイズ: 用紙 (モード)	出力スピード	インクコスト
A0: 普通紙 / ロール紙 (レベル5)	約 <b>37</b> 秒	約 <b>42</b> 円*(税別)
A0: 厚口コート紙 / ロール紙 (標準)	約 <b>2.7</b> 分	約 <b>140</b> 円*(税別)

[本体標準価格(税別)] ¥591,800 [商品コード] 4600C001 \*700mlインクタンク使用時

## TX-2100



※オプション (ロールユニット/スタンド) 装着時

バーチャル  
ショールームへ



価格をチェック



WEBでさらに詳しく

<b>A1</b> ノビ	<b>500GB</b> ハードディスク (暗号化)	<b>128</b> GB メモリー	<b>700ml</b> 330ml 160ml インクタンクサイズ (初期同梱は330/160ml)	HP-GL/2 HP RTL	約 <b>45</b> 円*(税別)
対応用紙 サイズ	ハードディスク (暗号化)	メモリー	インクタンクサイズ (初期同梱は330/160ml)	CAD対応	

サイズ: 用紙 (モード)	出力スピード	インクコスト
A1: 普通紙 / ロール紙 (レベル5)	約 <b>22</b> 秒	約 <b>22</b> 円*(税別)
A1: 厚口コート紙 / ロール紙 (標準)	約 <b>1.4</b> 分	約 <b>69</b> 円*(税別)

[本体標準価格(税別)] ¥426,800 [商品コード] 4598C001 \*700mlインクタンク使用時



2段ロール給紙機構・上部排紙機構標準装備の  
imagePROGRAF史上最高速\*モデル ※2024年3月キヤノン調べ

## TZ-30000 MFP

バーチャル  
ショールームへ



価格をチェック



WEBでさらに詳しく



最大  
A0ノビ

<b>A0</b> ノビ	<b>500</b> GB	<b>128</b> GB	<b>700ml</b> 330ml	<b>HP-GL/2</b> HP RTL	<b>1200</b> dpi	<b>1.0mm</b>	<b>330.2</b> mm/秒	<b>15.6</b> インチ
対応用紙 サイズ	ハードディスク (暗号化)	メモリー	インクタンクサイズ (初期容量は330/160ml)	CAD対応	スキャン 解像度	メディア厚	スキャンスピード (モノクロ)	タッチパネル モニターサイズ

サイズ:用紙 (モード)	出力スピード	インクコスト
A1 (CAD): 普通紙 / ロール紙(レベル5)	約 <b>14</b> 秒	約 <b>8</b> 円*(税別)

[本体標準価格(税別)] ¥1,705,000  
[商品コード] TZ-30000M:4604C001 専用スキャナーユニット Z36:3931V098 ※本体と同時出庫必須

\*700mlインクタンク使用時

# TX-4100 MFP / TX-3100 MFP / TX-2100 MFP

普通紙でも発色に優れたLUCIA TDインク搭載。2段ロール給紙機構  
搭載で複数原稿のソートコピーも効率よくこなせる5色顔料プリンター

## TX-4100 MFP

## TX-3100 MFP

## TX-2100 MFP



最大  
B0ノビ

※オプション (2段ロールユニット) 装着時



最大  
A0ノビ

※オプション (2段ロールユニット) 装着時



最大  
A1ノビ

※オプション (2段ロールユニット) 装着時

バーチャル  
ショールームへ

価格をチェック

WEBでさらに詳しく

バーチャル  
ショールームへ

価格をチェック

WEBでさらに詳しく

バーチャル  
ショールームへ

価格をチェック

WEBでさらに詳しく

[本体標準価格(税別)] ¥1,262,800  
[商品コード] TX-4100M:4602C005  
専用スキャナーユニットZ36:3931V097  
※本体とスキャナーユニット同時出庫必須

[本体標準価格(税別)] ¥1,130,800  
[商品コード] TX-3100M:4600C005  
専用スキャナーユニットZ36:3931V097  
※本体とスキャナーユニット同時出庫必須

[本体標準価格(税別)] ¥1,012,600  
[商品コード] TX-2100M:4598C005  
専用スキャナーユニットZ24:3931V096  
※本体とスキャナーユニット同時出庫必須

<b>B0</b> ノビ (スキャン:A0ノビ)	<b>A0</b> ノビ	<b>A1</b> ノビ	<b>500</b> GB	<b>128</b> GB	<b>700ml</b> 330ml 160ml	<b>HP-GL/2</b> HP RTL	<b>1200</b> dpi	<b>1.0mm</b>	<b>330.2</b> mm/秒	<b>15.6</b> インチ
対応用紙 サイズ	対応用紙 サイズ	対応用紙 サイズ	ハードディスク (暗号化)	メモリー	インクタンクサイズ (初期容量は330/160ml)	CAD対応	スキャン 解像度	メディア厚	スキャンスピード (モノクロ)	タッチパネル モニターサイズ

## 高い生産性と赤発色性を両立 コンパクトで静音性に優れた大判プリンター

### TM-355

バーチャル  
ショールームへ



価格をチェック



WEBでさらに詳しく



対応用紙サイズ    ハードディスク    メモリー    インクタンクサイズ    CAD対応  
(物理メモリーは2GB) (初期同梱は130/90ml)



最大  
A0ノビ

サイズ:用紙 (モード)	出力スピード	インクコスト
A0: 普通紙 / ロール紙 (速い)	約 <b>43秒</b>	約 <b>90円*</b> (税別)
A0: 厚口コート紙 / ロール紙 (速い)	約 <b>1.7分</b>	約 <b>167円*</b> (税別)

[本体標準価格(税別)] ¥484,000 [商品コード] 6244C001 \*300mlインクタンク使用時

### TM-350

バーチャル  
ショールームへ



価格をチェック



WEBでさらに詳しく



対応用紙サイズ    メモリー    インクタンクサイズ    CAD対応  
(初期同梱は130/90ml)



最大  
A0ノビ

サイズ:用紙 (モード)	出力スピード	インクコスト
A0: 普通紙 / ロール紙 (速い)	約 <b>43秒</b>	約 <b>90円*</b> (税別)
A0: 厚口コート紙 / ロール紙 (速い)	約 <b>1.7分</b>	約 <b>167円*</b> (税別)

[本体標準価格(税別)] ¥418,000 [商品コード] 6246C001 \*300mlインクタンク使用時

### TM-340

バーチャル  
ショールームへ



価格をチェック



WEBでさらに詳しく



対応用紙サイズ    メモリー    インクタンクサイズ    CAD対応  
(初期同梱は80/55ml)



最大  
A0ノビ

サイズ:用紙 (モード)	出力スピード	インクコスト
A0: 普通紙 / ロール紙 (速い)	約 <b>43秒</b>	約 <b>135円</b> (税別)
A0: 厚口コート紙 / ロール紙 (速い)	約 <b>1.7分</b>	約 <b>252円</b> (税別)

[本体標準価格(税別)] ¥328,000 [商品コード] 6248C001

# TM Series [5色モデル] TM-255 / TM-250 / TM-240

## TM-255



最大  
A1ノビ

※ オプション (スタンド) 装着時

<b>A1ノビ</b> 対応用紙サイズ	<b>500GB</b> ハードディスク	<b>128GB</b> メモリー (物理メモリーは2GB)
<b>300ml 130ml</b> インクタンクサイズ (初期同梱は130/90ml)	<b>HP-GL/2 HP RTL</b> CAD対応	

バーチャル  
ショールームへ

価格を  
チェック

WEBで  
さらに詳しく

サイズ:用紙 (モード)	出カスピード	インクコスト
A1:普通紙 / ロール紙 (速い)	約25秒	約46円*(税別)
A1:厚口コート紙 / ロール紙 (速い)	約55秒	約84円*(税別)

[本体標準価格(税別)] ¥305,800 \*300mlインクタンク  
[商品コード] 6238C001 使用時

## TM-250



最大  
A1ノビ

※ オプション (スタンド) 装着時

<b>A1ノビ</b> 対応用紙サイズ	<b>2GB</b> メモリー	<b>300ml 130ml</b> インクタンクサイズ (初期同梱は130/90ml)
<b>HP-GL/2 HP RTL</b> CAD対応		

バーチャル  
ショールームへ

価格を  
チェック

WEBで  
さらに詳しく

サイズ:用紙 (モード)	出カスピード	インクコスト
A1:普通紙 / ロール紙 (速い)	約25秒	約46円*(税別)
A1:厚口コート紙 / ロール紙 (速い)	約55秒	約84円*(税別)

[本体標準価格(税別)] ¥239,800 \*300mlインクタンク  
[商品コード] 6240C001 使用時

## TM-240



最大  
A1ノビ

※ オプション (スタンド) 装着時

<b>A1ノビ</b> 対応用紙サイズ	<b>2GB</b> メモリー	<b>55ml</b> インクタンクサイズ (初期同梱は80/55ml)
<b>HP-GL/2 HP RTL</b> CAD対応		

バーチャル  
ショールームへ

価格を  
チェック

WEBで  
さらに詳しく

サイズ:用紙 (モード)	出カスピード	インクコスト
A1:普通紙 / ロール紙 (速い)	約25秒	約67円(税別)
A1:厚口コート紙 / ロール紙 (速い)	約56秒	約125円(税別)

[本体標準価格(税別)] ¥196,800  
[商品コード] 6242C005

# TC Series [4色モデル] TC-20 / TC-20M

スタイリッシュなボディでA1ノビ対応のデスクトッププリンター

## TC-20



最大  
A1ノビ

バーチャル  
ショールームへ

価格をチェック

WEBでさらに詳しく

[本体標準価格(税別)] オープン価格  
[商品コード] 5815C001

<b>A1ノビ</b> 対応用紙サイズ	<b>A3 カット紙</b> 対応用紙サイズ	<b>ASF</b> A4:100枚 A3:50枚 連続給紙	<b>1GB</b> メモリー	<b>70ml</b> インクタンク サイズ	<b>コピー スキャン</b> TC-20M
------------------------	-------------------------------	---	--------------------	------------------------------	-------------------------------

色	サイズ:用紙 (モード)	出カスピード	インクコスト
モノクロ	A1(CAD): 普通紙 / ロール紙	約32秒	約5円(税別)
カラー	(線画ドラフト)	約1.0分	約6円(税別)
カラー	A1(ポスター): 普通紙 / ロール紙 (写真ドラフト)	約1.1分	約70円(税別)

## TC-20M























最大  
A1ノビ

バーチャル  
ショールームへ

価格をチェック

WEBでさらに詳しく

[本体標準価格(税別)] オープン価格  
[商品コード] 5816C001























モデル	印刷 最大サイズ	◀ 主な用途 ▶	月間想定枚数 (A1/1ヵ月) ▶
 <b>NEW</b> PRO-6600  製品サイトへ	60 インチ	フォト アート	200~400枚
 <b>NEW</b> PRO-4600  製品サイトへ	B0 ノビ	フォト アート	200~400枚
 <b>NEW</b> PRO-2600  製品サイトへ	A1 ノビ	フォト アート	50~100枚
 PRO-1000  製品サイトへ	A2 ノビ	フォト アート	50枚以下 ※A2想定
 <b>NEW</b> GP-6600S  製品サイトへ	60 インチ	ポスター	200~400枚
 <b>NEW</b> GP-4600S  製品サイトへ	B0 ノビ	ポスター	200~400枚
 <b>NEW</b> GP-2600S  製品サイトへ	A1 ノビ	ポスター	50~100枚
 GP-4000  製品サイトへ	B0 ノビ	ポスター	100~300枚
 GP-2000  製品サイトへ	A1 ノビ	ポスター	50~150枚
 GP-300  製品サイトへ	A0 ノビ	ポスター POP	50枚以下
 GP-200  製品サイトへ	A1 ノビ	ポスター POP	50枚以下

大判プリンター条件別検索・  
製品一覧はこちら



大判プリンター  
OS対応状況はこちら



モデル		印刷 最大サイズ	◀ 主な用途 ▶	▶ 月間想定枚数 (A1/1ヵ月) ◀
	TX-4100	 製品サイトへ	B0 ノビ	CAD ポスター POP 200～400枚
	TX-3100	 製品サイトへ	A0 ノビ	CAD ポスター POP 200～400枚
	TX-2100	 製品サイトへ	A1 ノビ	CAD ポスター POP 100～200枚
	TM-355	 製品サイトへ	A0 ノビ	CAD ポスター POP 50～200枚
	TM-350	 製品サイトへ	A0 ノビ	CAD ポスター POP 50～200枚
	TM-340	 製品サイトへ	A0 ノビ	CAD ポスター POP 50枚以下
	TM-255	 製品サイトへ	A1 ノビ	CAD ポスター POP 50～200枚
	TM-250	 製品サイトへ	A1 ノビ	CAD ポスター POP 50～200枚
	TM-240	 製品サイトへ	A1 ノビ	CAD ポスター POP 50枚以下
	TC-20	 ECサイトへ	A1 ノビ	CAD ポスター POP 50枚以下
	TC-20M	 ECサイトへ	A1 ノビ	CAD ポスター POP 50枚以下









※○:HP-GL/2出力可能ですが、データサイズ等によりメモリ不足が発生する場合があります。

大判プリンター条件別検索・  
製品一覧はこちら



大判プリンター  
OS対応状況はこちら



モデル	印刷 最大サイズ	主な用途	月間想定枚数 (A1/1ヵ月)
 <b>TZ-30000 MFP</b> 	<b>A0 ノビ</b>	CAD 図面 長尺図面	400～600枚
 <b>TX-4100 MFP</b> 	<b>B0 ノビ</b>	CAD 図面 長尺図面	200～500枚
 <b>TX-3100 MFP</b> 	<b>A0 ノビ</b>	CAD 図面 長尺図面	200～500枚
 <b>TX-2100 MFP</b> 	<b>A1 ノビ</b>	CAD 図面 長尺図面	200～500枚

大判プリンター条件別検索・  
製品一覧はこちら



大判プリンター  
OS対応状況はこちら



ご購入を  
検討中の  
お客さまへ

ホームページで製品の実力をご確認ください

動画でわかる  
「大判プリンター」はこちら



バーチャル  
ショールームはこちら



ご購入後の  
お客さまへ

充実のサポートサービスをご用意しています

サポート情報は  
こちら



機器登録のお願いは  
こちら



ご購入いただきました対象製品について、機器情報をご登録いただくことで、お買い上げ日から1年間もしくは半年間の無償保証サービスを提供致します。


# 快適な労働環境をサポートします

プリンターのメンテナンス業務を軽減  
**NETEYE(ネットアイ)**

NETEYE  
サイトへ



NETEYE(ネットアイ)は、インターネットを利用し、プリンターの快適な使用環境を提供する無料の法人向けサービスです。



## 1. モニタリングサービス

エラー検知時にお客様へご連絡し、状況確認後速やかにプリントヘッド送付やサービスマン・部品を手配します。



## 2. 稼働状況Web確認サービス

プリンターの稼働状況を専用ポータルサイト上でご確認いただけます。各拠点の稼働状況など様々な分析も可能に。




修理時の訪問料・技術料・部品代をパッケージにした安心パック

**CSP(キヤノンサービスパック)**

CSPサイトへ



キヤノンサービスパック(CSP)は、修理の際の訪問料金・技術料金・部品代金などがパッケージ化された保守サービスです。



## 1. 電話による復旧支援

キヤノンの専用コールセンターにて障害の内容を判断、的確な対応を行います。

## 2. 訪問修理

訪問したカスタマーエンジニアが機器の診断から必要な修理・部品交換までサポート致します。

## 3. 定額料金で予算化しやすい

訪問料・技術料・部品代\*が含まれている為、予め保守料金を予算化でき、予期せぬ出費を防ぐことができます。

## 4. 全国の拠点から迅速対応

全国を網羅するキヤノンサービスパートナーと連携し、お近くのカスタマーエンジニアを手配します。

# キヤノン純正インクタンクについて

## 使用済みインクタンク回収のご案内

集合回収専用箱による  
回収はこちら



ベルマーク運動による  
回収はこちら



## オフィスの省エネや環境問題にも配慮しています



省エネルギー基準をクリアし  
「ENERGY STAR®」に対応

グリーン  
購入法適合

グリーン購入法に適合



環境保全に取り組む  
「プリンタエコマーク」取得

RoHS  
対応

EU RoHS指令に適合

## キヤノン純正インクタンクのご使用をお勧めします

キヤノン純正インクタンクは、キヤノン大判プリンターの印刷システムを支える重要な機構の一部として、プリンター本体とともに一体として開発されたものであり、研究開発活動によって実現した高度な技術が集約されています。プリンターの性能を維持し、快適な出力環境を得るために、キヤノン純正インクタンクのご使用をお勧めします。

キヤノン純正インクタンク以外のインクタンク（インクを再充填した再生品を含む）の使用を原因とするプリンター本体の不具合につきましては、無償保証期間内または保守契約期間内であっても、保証書または保守契約に基づく修理は実施いたしません。別途、有償での対応となりますので、ご使用にあたりましてはこの点にご留意ください。

## 製品に関する情報

### 下記からご確認いただけます

キヤノン  
imagePROGRAF  
商品サイトはこちら



キヤノンお客様相談センター

大判プリンター  
(imagePROGRAF)

**0570-08-0063**

キヤノン  
imagePROGRAF  
価格表はこちら



受付時間(平日)9:00~17:00(土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)

※ナビダイヤルをご利用いただけない場合は03-6634-4411をご利用ください。

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

**Canon**

キヤノン株式会社

キヤノンマーケティングジャパン株式会社